



产品认证证书

证书编号: CQC10002049450

申请人名称及地址

Danfoss A/S
Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark

制造商名称及地址

丹佛斯(天津)有限公司
天津新技术产业园区武清开发区福源道5号

生产企业名称及地址

艾尼克斯电子(北京)有限公司 (V013255)
北京经济技术开发区科创二街9号新城工业园A6厂房

产品名称和系列、规格、型号

温控器

ERC系列 100V-240V±10% 50/60Hz RDI系列 12VDC (RDI系列不能单独使用, 详细描述见证书附件) 额定动作
温度: -50℃~+85℃ 1C型 PT1175 自动复位 污染等级2 系列命名见证书附件

产品标准和技术要求

GB14536.1-2008, GB14536.10-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CNCA-V01-018: 2003认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年05月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年08月11日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0045916



PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC10002049450

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Danfoss A/S
Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Danfoss (Tianjin) Ltd.
No. 5 Fuyuan Road, Wuqing Development Area, New Technology Industry Area, Tianjin, China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Enics Electronics (Beijing) Ltd. (V013255)
A6 Xin Cheng Industrial Park Ke Chuang No.2 Street 9#BDA, Beijing

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Thermostat

ERC系列 100V-240V±10% 50/60Hz RDI系列 12VDC (RDI系列不能单独使用, 详细描述见证书附件) 额定动作温度: -50℃~+85℃ IC型 PT1175 自动复位 污染等级2 系列命名见证书附件

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB14536.1-2008, GB14536.10-2008

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CNCA-V01-018:2003.

Date of issue: May.03,2013

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Aug.11,2010

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0045916



产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No. : CQC10002049450

申请编号Application No. : V2013CQC002009-169464

申请人Applicant: Danfoss A/S Danfoss A/S

证书编号Certificate No. (变更前Original) : CQC10002049450

证书编号Certificate No. (变更后Present) : CQC10002049450

变更产品名称 温控器

Name of Product Modified:Thermostat

型号Model/Type: ERC系列 100V-240V±10% 50/60Hz RDI系列 12VDC (RDI系列不能单独使用, 详细描述见证书附件) 额定动作温度: -50℃~+85℃ 1C型 PTI175 自动复位 污染等级2 系列命名见证书附件

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	修改证书附录型号命名方式	见原附件中型号命名方式。	见附件中型号命名方式。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date) : 2013-05-03

第 1 页 / 共 1 页

主任: 



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录:

证书编号: CQC10002049450

第 1 页 共 3 页

纸号: 45916

Nomenclature breakdown of ERC thermostat :

ERC 温控器命名规则:

ERC 102 * 080G****

I II III IV

I : 代表系列产品类别

II : 代表控制器系列,101,111,102,112,103,113

III : *代表继电器数量

A: 1 个继电器

B: 2 个继电器

C: 3 个继电器

D: 4 个继电器

IV : 代表货号, 其中*是 0-9 任意数字

note (+)

不同的数字组合代表控制器可能会有如下差异:

按键上印刷不同, LED 灯颜色不同, 控制板上有或无蜂鸣器

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录:

证书编号: CQC10002049450

第 2 页 共 3 页

纸号: 45916

RDI 07 A 080Gxxxx

I II III

I : 表示产品类别, RDI 07 或 RDI 107

II : 继电器数量, 空白表示无继电器, A 表示一个继电器

III : 表示货号, 其中*是 0-9 任意数字

RDI 07 系列不能单独使用, 只能配合 ERC103 使用, 无独立电源, ERC103 为其提供 12V 电源, RDI 07、RDI 107 使用的 PCB 版及元器件、结构材质分别与 ERC101、ERC111 相同。

RSP ** 080Gxxxx

I II III

I : 代表产品类别, Remote Spindle

II : *是 01-99 数字, 代表不同的设计版本, 其版本不影响安全

III : 表示货号, 其中*是 0-9 任意数字

RSP 系列不能单独使用, 只能配合 ERC103 使用

RPI ** 080Gxxxx

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录:

证书编号: CQC10002049450

I II III

第 3 页 共 3 页

纸号: 45916

I : 代表产品类别, PIR 传感器

II : *是 01-99 数字, 代表不同的设计版本, 其版本不影响安全

III : 表示货号, 其中*是 0-9 任意数字

RPI 系列不能单独使用, 只能配合 ERC 产品系列使用, 无独立电源, ERC 产品为其提供 12V 或 5V 电源

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>