

# Reglerexempel



## VLT® Series FC 102

Energisparläge: Referens 0-10V på plint 53.

Utgångsläge FC 100 är fabriksprogrammerad. (den levereras fabriksprogrammerad)

Vid tveksamhet, återställ till fabriksprogrammering enligt nedan.

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
14.22	INITLIZE	2
	Bryt nät – vänta tills displayen slocknat – slå till nät igen.	

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
	Välj snabbmeny genom att trycka på Quick Menu.	
	Välj 02 Quick Setup	
0-01	Language, välj svenska.	6
1-20	Motoreffekt i kW, ange motorns märkeffekt	
1-22	Motorspänning i Volt, ange motorns märkspänning	
1-23	Motorfrekvens i Hz, ange motorns märkfrekvens	
1-24	Motorström i A, ange motorns märkström	
1-25	Motorvarvtal, ange motorns märkvarvtal	
3-41	Uppramptid, ställ in kortast möjliga (testa i open loop)	
3-42	Nedramptid, ställ in kortast möjliga (testa i open loop)	
4-12	Motorvarvtal, nedre gräns, ange önskat minvarvtal i Hz	
4-14	Motorvarvtal, övre gräns, ange önskat maxvarvtal i Hz	
	Tryck Quickmenu, och välj 03 Funktionsmenyer.	
03-4	Applikationsinställningar	
03-40	Fläktfunktioner	
22-22	Välj: Aktiverad	1
22-23	Välj: Energisparläge	1
22-24	Välj önskad tid	
22-40	Välj önskad tid	
22-41	Välj önskad tid	
22-43	Välj återstartfrekvens	
	Välj utökad meny genom att trycka på main menu	
4-12	Välj frekvens för aktivering av energisparläge	

## Inkoppling:

