



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 102

Upp till 4 fasta hastigheter eller upp till 8 fasta hastigheter.

Val binärt via plint 32, 33 (4 fasta), eller 29, 32, och 33 (16 fasta)


Utgångsläge FC 102 är fabriksprogrammerad. (den levereras fabriksprogrammerad)

Vid tveksamhet, återställ till fabriksprogrammering enligt nedan.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
14.22	INITLIZE	2
	Bryt nät – vänta tills displayen slocknat – slå till nät igen.	
	Välj Quick Menu	
0.01	Språk, välj svenska	
1.20	Motoreffekt i kW	
1.22	Motorspänning i Volt	
1.23	Motorfrekvens i Hz	
1.24	Motorström i A	
1.25	Motorvarvtal	
3.41	Uppramptid, välj önskad uppramptid	
3.42	Nedramptid, välj önskad nedramptid	
4.12	Motorvarvtal, nedre gräns, anges i Hz	
4.13	Motorvarvtal, övre gräns, anges i Hz	
5.12	Plint 27, välj ingen funktion	
	Välj Main Menu	
5.14	Plint 32, välj Förinställd ref bit 0	16
5.15	Plint 33, välj Förinställd ref bit 1	17
5.13	Plint 29, välj Förinställd ref bit 2 (Om fler än 4 hastigheter önskas)	18
3.10.0	Hastighet 1, anges i% (-100%+100%)	
3.10.1	Hastighet 2, anges i% (-100%+100%)	
3.10.2	Hastighet 3, anges i% (-100%+100%)	
3.10.3	Hastighet 4, anges i% (-100%+100%)	
3.10.4	Hastighet 5, anges i% (-100%+100%)	
3.10.5	Hastighet 6, anges i% (-100%+100%)	
3.10.6	Hastighet 7, anges i% (-100%+100%)	
3.10.7	Hastighet 8, anges i% (-100%+100%)	

Inkoppling:



Kombinationer:

29	33	32	REF
0	0	0	1
0	0	1	2
0	1	0	3
0	1	1	4
1	0	0	5
1	0	1	6
1	1	0	7
1	1	1	8