



*Danfoss*

Reglerexempel

# VLT® Series FC 202

**Energisparläge. Tillägg applikationsexempel med tryckreglering.**

Utgångsläge är VLT är programmerad för tryckreglering.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
	Se parameter 22-20 Autoinställning av låg effekt, eller kör manuell test enligt parametrar 22-30 till 22-39	
22-21	Detektera låg effekt, Välj: Aktiverad	1
22-23	Inget flöde funktion, Välj: Energisparläge	1
22-24	Inget flöde fördröjning, Välj önskad tidfördröjning (0-600s)	
22-44	Återstart ref./återkopplingskillnad. Ställ in hur många procent ärvärdet ska tillåtas minska före återstart.	
	<b>Tryckstegring före pumpstopp</b>	
22-45	Börvärdesökning, Ange hur många procent trycket ska höjas före stopp.	
22-46	Max ökningstid, Ange max körtid för tryckhöjning. (0-600s)	