



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 302

Stopp vid låg referenssignal (plint 53)

Utgångsläge FC 302 är programmerad med plint 53 som referenssignal 4-20mA.
Övrig programmering är gjord (motordata m.m.)

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
5.01	Plint 27 funktion, välj utgång	1
5.30	Plint 27 digital utgång, välj komparator 0	60
13.10	Komparatoroperand 0, välj analog ingång 53	12
13.11	Komparatoroperator 0, välj >	2
13-12	Komparatorvärde, ställ in önskat värde X5 (t.ex. 4,2mA) blir 21	

Inkoppling:

