



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 202

Energisparläge. Tillägg applikationsexempel med tryckreglering.

Utgångsläge är VLT är programmerad för tryckreglering.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
22-22	Detektera lågt varvtal, Välj: Aktiverad	1
22-23	Inget flöde funktion, Välj: Energisparläge	1
22-24	Inget flöde fördröjning, Välj önskad tidfördröjning (0-600s)	
22-44	Återstart ref./återkopplingsskillnad. Ställ in hur många procent ärvärdet ska tillåtas minska före återstart.	
	Tryckstegring före pumpstopp	
22-45	Börvärdesökning, Ange hur många procent trycket ska höjas före stopp.	
22-46	Max ökningstid, Ange max körtid för tryckhöjning. (0-600s)	