



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 102

Växling mellan pot och 4-20mA. Potentiometer i setup 2, mA i setup 1.

Ställ omkopplare för analogsignal plint 53 i läge mA.

Utgångsläge FC 102 är fabriksprogrammerad. (den levereras fabriksprogrammerad)
Vid tveksamhet, återställ till fabriksprogrammering enligt nedan.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
14-22	INITLIZE	2
	Bryt nät – vänta tills displayen slocknat – slå till nät igen.	
	Välj Quick Menu	
0-01	Språk, välj svenska	6
1-20	Motoreffekt i kW	
1-22	Motorspänning i Volt	
1-23	Motorfrekvens i Hz	
1-24	Motorström i A	
1-25	Motorvartal	
	Välj Main Menu	
5-14	Funktion plint 32, välj menyval bit 0	23
	Utför ev. övrig programmering som ska vara lika i meny 1 och 2.	
0-51	Kopiera till meny 2	2
0-12	Länka menyer (om menyväxling ska vara möjlig när motorn kör, måste de menyer som används länkas till varandra.) För ytterligare information se programmeringsguide.	
0-10	Meny 2	2
3-15	Referensälla, välj Analog ingång 54	2
0-10	Ext menyval	9

Inkoppling:

