

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

快速参考

# Danfoss 涡旋压缩机 H 系列

R22 / R407C / R410A



<http://cc.danfoss.cn>



型号	优化工况	电压代码	接口	其他特征	工业包装	单包装	
<b>R22</b>	HRM025	T	4	P	6	121L2781	121L2784
	HRM034	T	4	P	6	121L2364	121L2367
	HRM034	T	5	P	6	121L2119	121L2122
	HRM038	T	9	P	6	121L2089	121L2092
	HRM042	T	4	P	6	121L2124	121L2127
	HRM051	T	4	P	6	121L1673	121L1676
	HRM054	T	4	P	6	121L2749	121L2752
	HRM060	T	4	P	6	121L1718	121L1721
	HRM060	T	2	P	6	121L2757	121L2760
	HRM060	T	9	P	6	121L2079	121L2082
	HRM060	T	4	C	8	121L3071	121L3072
	HLM072	T	4	C	6	121L1748	121L1751
	HLM072	T	9	C	6	121L1853	121L1856
	HLM081	T	4	C	6	121L1773	121L1776
	HLM081	T	2	C	6	121L1908	121L1911
	HLM081	T	9	C	6	121L2099	121L2102
	HCM094	T	4	C	6	121L0578	121L0581
	HCM109	T	4	C	6	121L0363	121L0366
HCM120	T	4	C	6	121L0388	121L0391	
<b>R407C</b>	HRP054	T	4	P	6	121L1688	121L1691
	HRP060	T	4	P	6	121L1723	121L1726
	HLP072	T	4	C	6	121L1753	121L1756
	HLP081	T	4	C	6	121L1778	121L1781
	HCP094	T	4	C	6	121L0598	121L0601
	HCP109	T	4	C	6	121L0373	121L0376
HCP120	T	4	C	6	121L0398	121L0401	
<b>R410A</b>	HRH047	U	4	P	6	121L2848	121L2851
	HRH049	U	4	P	6	121L1363	121L1366
	HRH051	U	4	P	6	121L1368	121L1371
	HRH054	U	4	P	6	121L1373	121L1376
	HRH054	U	4	C	8	121L3030	121L3033
	HLH061	T	9	C	6	121L2447	121L2450
	HLH061	T	4	C	6	121L2049	121L2052
	HLH061	T	4	C	8	121L2483	121L2486
	HLH068	T	4	C	6	121L1388	121L1391
	HLJ072	T	9	C	6	121L2989	121L2992
	HLJ072	T	4	C	6	121L1393	121L1396
	HLJ072	T	4	C	8	121L2164	121L2167
	HLJ075	T	4	C	6	121L2264	121L2267
	HLJ083	T	4	C	6	121L1398	121L1401
	HCJ091	T	4	C	6	121L3112	121L3113
	HCJ091	T	4	C	8	121L3118	121L3119
	HCJ106	T	4	C	6	121L3114	121L3115
	HCJ106	T	4	C	8	121L3120	121L3121
HCJ121	T	4	C	6	121L3116	121L3117	
HCJ121	T	4	C	8	121L3122	121L3123	


以上代码产品均为中国制造

工业包装: 12台压缩机包装在一个托盘上


单包装: 1台压缩机包装在一个纸箱内

应用:	类型	能力	电机	特征	其他特征																														
<b>H:</b> 高温 / 空调	<b>HRH</b>	<b>036</b>	<b>U1L</b>	<b>P6</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>油视镜</th> <th>油平衡</th> <th>放油孔</th> <th>低压表接口</th> <th>油平衡口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>6</b></td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td><b>7</b></td> <td>螺纹</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td><b>8</b></td> <td>无</td> <td>焊接</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>焊接</td> </tr> <tr> <td><b>T</b></td> <td>无</td> <td>螺钉</td> <td>低压接口</td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>		油视镜	油平衡	放油孔	低压表接口	油平衡口	<b>6</b>	无	无	无	无	无	<b>7</b>	螺纹	无	无	无	无	<b>8</b>	无	焊接	无	无	焊接	<b>T</b>	无	螺钉	低压接口	无	无
	油视镜	油平衡	放油孔	低压表接口	油平衡口																														
<b>6</b>	无	无	无	无	无																														
<b>7</b>	螺纹	无	无	无	无																														
<b>8</b>	无	焊接	无	无	焊接																														
<b>T</b>	无	螺钉	低压接口	无	无																														
系列: <b>C:</b> 轻商用 <b>R:</b> 家用涡旋式 (新平台) <b>L:</b> 轻商用 (新平台)					管路及电气连接 <b>P:</b> 焊接, 铲形端子 <b>C:</b> 焊接, 螺柱端子																														
制冷剂及润滑油: <b>M:</b> R22, 烷基苯润滑油 <b>P:</b> R407C, PVE 聚乙烯醚类润滑油 <b>H:</b> R410A, PVE 聚乙烯醚类润滑油 <b>J:</b> R410A, PVE 聚乙烯醚类润滑油					电机保护 <b>L:</b> 内置电机保护																														
名义制冷量: Btu/h, 60 Hz, ARI 工况					电机电压代码 <b>1:</b> 208-230V/1~/60 Hz <b>2:</b> 200-220V/3~/50Hz & 208-230V/3~/60 Hz <b>4:</b> 380-415V/3~/50 Hz & 460V/3~/60 Hz <b>5:</b> 220-240V/1~/50 Hz <b>7:</b> 500V/3~/50 Hz & 575V/ 3~/60 Hz <b>9:</b> 380V/3~/60 Hz																														
类型 <b>T:</b> 设计优化工况 7.2/54.4°C <b>U:</b> 设计优化工况 7.2/37.8°C																																			


R22, R407C T型



R410A T型



R22, R410A U型



型号	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	
R22 380-415V/3~/50Hz	HRM025T4	35	-	-	2 600	1.30	3 100	1.30	3 900	1.30	4 700	1.30	5 700	1.30	6 800	1.30	8 000	1.20
		45	-	-	-	-	2 700	1.60	3 400	1.60	4 200	1.60	5 100	1.60	6 100	1.60	7 300	1.50
		55	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	2.00	4 500	1.90	5 500	1.90	6 500	1.90
	HRM034T4	35	3 000	1.90	3 500	1.80	4 200	1.80	5 200	1.80	6 400	1.80	7 700	1.80	9 200	1.70	10 900	1.70
		45	-	-	2 900	2.30	3 700	2.20	4 600	2.20	5 800	2.10	7 000	2.10	8 400	2.10	9 900	2.10
		55	-	-	-	-	-	-	3 900	2.70	5 000	2.60	6 200	2.60	7 500	2.50	9 000	2.50
	HRM038T4	35	3 300	2.00	3 900	2.00	4 800	2.00	5 900	1.90	7 200	1.90	8 700	1.90	10 500	1.80	12 400	1.80
		45	-	-	3 300	2.50	4 200	2.40	5 200	2.40	6 500	2.30	8 000	2.30	9 500	2.30	1 200	2.30
		55	-	-	-	-	-	-	4 400	3.00	5 600	3.00	7 000	2.90	8 500	2.90	10 000	2.90
	HRM042T4	35	3 700	2.20	4 300	2.20	5 200	2.20	6 400	2.10	7 900	2.10	9 600	2.10	11 500	2.10	13 500	2.00
		45	-	-	3 600	2.80	4 600	2.70	5 700	2.60	7 100	2.60	8 700	2.60	10 400	2.60	12 300	2.50
		55	-	-	-	-	-	-	4 800	3.30	6 100	3.20	7 600	3.20	9 300	3.10	11 000	3.10
	HRM051T4	35	4 400	2.40	5 200	2.30	6 300	2.30	7 800	2.30	9 600	2.40	11 600	2.40	13 900	2.50	16 400	2.60
		45	-	-	4 400	3.00	5 500	2.90	7 000	2.90	8 700	3.00	10 600	3.00	12 700	3.00	15 000	3.00
		55	-	-	-	-	-	-	5 800	3.50	7 500	3.60	9 400	3.60	11 400	3.70	13 500	3.70
	HRM054T4	35	4 800	2.50	5 600	2.40	6 800	2.40	8 400	2.40	10 300	2.40	12 500	2.50	15 000	2.60	17 700	2.60
		45	-	-	4 700	3.00	6 000	3.00	7 500	3.00	9 300	3.10	11 400	3.10	13 600	3.10	16 100	3.10
		55	-	-	-	-	-	-	6 300	3.60	8 100	3.70	10 100	3.80	12 200	3.90	14 500	3.90
	HRM060T4	35	5 200	2.90	6 100	2.80	7 500	2.70	9 200	2.70	11 300	2.80	13 700	2.90	16 400	2.90	19 300	3.00
		45	-	-	5 200	3.50	6 500	3.40	8 200	3.40	10 200	3.50	12 400	3.50	14 900	3.50	17 600	3.50
		55	-	-	-	-	-	-	6 800	4.10	8 800	4.20	11 000	4.20	13 400	4.30	15 900	4.40
	HLM072T4	35	6 400	3.50	7 600	3.40	9 200	3.40	11 300	3.40	13 900	3.40	16 800	3.50	20 100	3.60	23 800	3.70
		45	-	-	6 400	4.30	8 000	4.20	10 100	4.20	12 500	4.30	15 300	4.30	18 300	4.40	21 600	4.40
		55	-	-	-	-	-	-	8 400	5.00	10 800	5.10	13 500	5.20	16 400	5.30	19 500	5.40
HLM081T4	35	7 400	3.90	8 700	3.70	10 500	3.70	12 900	3.70	15 800	3.80	19 200	3.90	23 000	4.00	27 200	4.10	
	45	-	-	7 300	4.70	9 100	4.70	11 400	4.70	14 200	4.70	17 300	4.80	20 700	4.80	24 500	4.80	
	55	-	-	-	-	-	-	9 500	5.60	12 100	5.80	15 100	5.90	18 400	6.00	21 900	6.00	
HCM094T4	35	8 200	4.80	9 700	4.80	11 800	4.80	14 500	4.80	17 700	4.80	21 500	4.70	25 800	4.60	30 400	4.50	
	45	-	-	8 200	5.90	10 300	5.80	13 000	5.80	16 000	5.80	19 600	5.70	23 500	5.70	27 800	5.60	
	55	-	-	-	-	-	-	10 900	7.10	14 000	7.00	17 400	7.00	21 200	6.90	25 200	6.90	
HCM109T4	35	9 500	6.00	11 100	5.90	13 600	5.80	16 700	5.80	20 400	5.70	24 800	5.60	29 600	5.50	35 000	5.40	
	45	-	-	9 500	7.30	11 900	7.00	15 000	6.90	18 600	6.80	22 600	6.70	27 100	6.70	32 100	6.60	
	55	-	-	-	-	-	-	12 600	8.40	16 200	8.20	20 200	8.00	24 500	7.90	29 100	7.80	
HCM120T4	35	9 000	5.60	11 600	5.70	14 700	5.80	18 400	5.80	22 600	5.90	27 300	6.00	32 300	6.00	37 800	6.10	
	45	-	-	10 000	7.30	13 000	7.20	16 400	7.10	20 400	7.10	24 900	7.10	29 700	7.30	35 000	7.60	
	55	-	-	-	-	-	-	14 600	9.30	18 200	9.00	22 200	8.90	26 700	8.90	31 600	9.10	

 说明: To: 蒸发温度 °C  
 Tc: 冷凝温度 °C

 Qo: 制冷量 W  
 Pe: 输入功率 kW

 过冷度 = 8.3K  
 过热度 = 11.1K

型号	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	
R407C 380-415V/3~/50Hz	HRP054T4	35	3 900	2.40	5 000	2.50	6 400	2.50	8 000	2.50	9 900	2.60	12 100	2.60	14 600	2.70	17 600	2.70
		45	-	-	4 400	3.30	5 600	3.30	7 000	3.30	8 800	3.30	10 800	3.20	13 100	3.20	15 800	3.30
		55	-	-	-	-	-	-	6 100	4.20	7 600	4.10	9 400	4.10	11 400	4.00	13 900	4.00
	HRP060T4	35	4 300	2.70	5 600	2.70	7 000	2.80	8 800	2.80	10 900	2.90	13 400	2.90	16 200	3.00	19 500	3.00
		45	-	-	4 900	3.70	6 200	3.60	7 800	3.60	9 700	3.60	11 900	3.50	14 500	3.50	17 400	3.60
		55	-	-	-	-	-	-	6 700	4.50	8 400	4.40	10 300	4.40	12 600	4.30	15 300	4.30
	HLP072T4	35	5 600	3.60	7 200	3.70	9 100	3.70	11 300	3.80	14 000	3.80	17 200	3.80	20 800	3.90	25 000	4.00
		45	-	-	6 100	4.80	7 800	4.70	9 700	4.60	12 000	4.60	14 800	4.60	18 000	4.60	21 700	4.70
		55	-	-	-	-	-	-	8 200	5.80	10 100	5.60	12 400	5.40	15 100	5.40	18 300	5.40
	HLP081T4	35	5 700	4.20	7 300	4.20	9 300	4.10	11 600	4.10	14 400	4.10	17 700	4.00	21 400	4.00	25 700	3.90
		45	-	-	6 700	5.10	8 400	5.10	10 600	5.10	13 200	5.00	16 200	5.00	19 700	4.90	23 700	4.80
		55	-	-	-	-	-	-	9 30	6.30	11 700	6.20	14 500	6.20	17 800	6.10	21 500	6.00
	HCP094T4	35	6 600	4.60	8 500	4.60	10 800	4.60	13 500	4.60	16 700	4.50	20 500	4.50	24 800	4.40	29 800	4.30
		45	-	-	7 500	5.60	9 500	5.60	12 000	5.60	14 900	5.60	18 300	5.50	22 300	5.50	26 900	5.40
		55	-	-	-	-	-	-	10 300	6.80	13 000	6.80	16 100	6.80	19 700	6.70	23 800	6.70
	HCP109T4	35	8 100	4.80	10 200	4.90	13 000	5.00	16 400	5.10	20 300	5.20	24 700	5.20	29 500	5.30	34 800	5.30
		45	-	-	9 300	6.00	11 500	6.20	14 400	6.30	18 000	6.40	22 200	6.40	26 900	6.40	32 100	6.40
		55	-	-	-	-	-	-	12 600	7.80	15 600	8.00	19 300	8.10	23 700	8.10	28 700	8.00
HCP120T4	35	9 000	5.50	11 300	5.60	14 400	5.80	18 100	5.80	22 300	5.90	27 200	5.90	32 500	6.00	38 400	6.10	
	45	-	-	10 300	6.90	12 600	7.00	15 800	7.10	19 600	7.20	24 200	7.20	29 400	7.30	35 200	7.30	
	55	-	-	-	-	-	-	13 700	8.90	16 800	9.00	20 800	9.00	25 600	9.00	31 100	9.00	

说明:

 To: 蒸发温度 °C  
 Tc: 冷凝温度 °C

 Qo: 制冷量 W  
 Pe: 输入功率 kW

 过冷度 = 8.3K  
 过热度 = 11.1K


型号	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
HRH047U4	35	-	-	4 300	2.50	5 600	2.50	7 200	2.50	9 000	2.40	11 100	2.40	13 500	2.40	16 300	2.30
	45	-	-	-	-	4 800	3.30	6 200	3.20	7 900	3.20	9 800	3.10	11 900	3.10	14 400	3.00
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600	4.10	8 300	4.00	10 300	4.00	12 500
HRH049U4	35	-	-	5 400	2.50	6 700	2.5	8 200	2.50	9 900	2.50	11 900	2.50	14 300	2.50	17 100	2.40
	45	-	-	-	-	5 600	3.20	7 200	3.20	8 800	3.20	10 600	3.20	12 700	3.20	15 000	3.20
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300	4.10	9 200	4.10	11 100	4.30	13 200	4.10
HRH051U4	35	-	-	5 700	2.60	7 100	2.60	8 700	2.60	10 500	2.60	12 700	2.60	15 200	2.60	18 200	2.50
	45	-	-	-	-	6 000	3.30	7 600	3.30	9 400	3.40	11 300	3.40	13 500	3.30	16 000	3.30
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7 800	4.30	9 700	4.30	11 800	4.30	14 000	4.30
HRH054U4	35	-	-	6 000	2.80	7 500	2.90	9 100	2.90	11 000	2.90	13 300	2.90	15 900	2.80	19 000	2.80
	45	-	-	-	-	6 200	3.60	7 900	3.60	9 800	3.60	11 800	3.60	14 000	3.60	16 700	3.50
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100	4.50	10 100	4.50	12 200	4.50	14 500	4.60
HLH061T4	35	5 000	3.10	6 600	3.20	8 200	3.20	10 000	3.20	12 100	3.20	14 600	3.20	17 500	3.20	20 900	3.10
	45	-	-	5 100	3.90	6 900	3.90	8 800	3.90	10 800	4.00	13 000	4.00	15 500	3.90	18 400	3.90
	55	-	-	-	-	-	-	6 900	4.80	9 000	4.90	11 200	4.90	13 600	4.90	16 200	4.80
HLH068T4	35	5 700	3.40	7 500	3.50	9 300	3.50	11 400	3.50	13 800	3.50	16 600	3.50	19 900	3.50	23 800	3.40
	45	-	-	5 800	4.20	7 900	4.30	10 000	4.30	12 300	4.40	14 800	4.40	17 700	4.30	20 000	4.30
	55	-	-	-	-	-	-	7 800	5.30	10 200	5.30	12 800	5.40	15 500	5.30	18 400	5.30
HLJ072T4	35	6 100	3.60	7 900	3.70	9 900	3.70	12 000	3.70	14 600	3.70	17 500	3.70	20 000	3.70	25 100	3.60
	45	-	-	6 100	4.50	8 300	4.50	10 600	4.60	13 000	4.60	15 600	4.60	18 700	4.60	22 100	4.50
	55	-	-	-	-	-	-	8 200	5.60	10 800	5.60	13 500	5.70	16 300	5.60	19 500	5.60
HLJ075T4	35	6 400	3.90	8 400	3.90	10 400	4.00	12 800	4.00	15 400	4.00	18 500	4.00	22 200	3.90	26 600	3.80
	45	-	-	6 400	4.70	8 700	4.80	11 100	4.80	13 600	4.80	16 400	4.80	19 600	4.80	23 300	4.80
	55	-	-	-	-	-	-	8 600	5.80	11 300	5.90	14 100	5.90	17 000	5.90	20 300	5.80
HLJ083T4	35	7 000	4.20	9 200	4.30	11 400	4.40	14 000	4.40	16 900	4.40	20 300	4.40	24 300	4.30	29 100	4.20
	45	-	-	7 000	5.20	9 600	5.20	12 200	5.30	15 000	5.30	18 000	5.30	21 500	5.30	25 500	5.20
	55	-	-	-	-	-	-	9 400	6.30	12 400	6.40	15 400	6.40	18 700	6.40	22 300	6.30
HCJ091T4	35	8 300	4.50	10 400	4.50	12 800	4.50	15 500	4.50	18 800	4.50	22 400	4.60	26 600	4.60	31 400	4.80
	45	-	-	8 900	5.60	11 100	5.70	13 600	5.70	16 600	5.70	19 900	5.70	23 800	5.70	28 100	5.70
	55	-	-	-	-	-	-	11 500	7.10	14 100	7.10	17 100	7.10	20 500	7.10	24 400	7.10
HCJ106T4	35	9 700	5.20	12 100	5.30	14 800	5.30	18 100	5.30	21 800	5.30	26 100	5.30	31 000	5.40	36 600	5.50
	45	-	-	10 400	6.50	12 900	6.50	15 900	6.50	19 300	6.50	23 200	6.50	27 700	6.50	32 800	6.50
	55	-	-	-	-	-	-	13 300	8.20	16 300	8.20	19 800	8.20	23 800	8.20	28 400	8.20
HCJ121T4	35	11 000	6.00	13 700	6.00	16 900	6.00	20 600	6.00	24 900	6.00	29 800	6.00	35 400	6.10	41 800	6.30
	45	-	-	11 900	7.40	14 700	7.40	18 100	7.40	22 000	7.40	26 500	7.40	31 600	7.40	37 500	7.50
	55	-	-	-	-	-	-	15 200	9.40	18 600	9.40	22 600	9.40	27 200	9.40	32 500	9.40

 说明: To: 蒸发温度 °C  
 Tc: 冷凝温度 °C

 Qo: 制冷量 W  
 Pe: 输入功率 kW

 过冷度 = 8.3K  
 过热度 = 11.1K






外观	R22	R407C	R410A	D	H	H1	H2
①	HRM025-034-038-042	-	-	165	413	250	379
②	HRM051-054-060-HLM072-081	HRP054-060-HLP072-081	HRH047-049-051-054-HLM072-081-HLJ072-075-083	184	455	280	422
②	HCM094	HCP094-109-120	-	184	536	369	509
②	HCM109-120	HCP109-120	-	184	545	369	519

②			H CJ091-121	184	565	405	538
---	--	--	-------------	-----	-----	-----	-----

尺寸单位 mm



注：此图仅适用于HR\* 与HL\* 型号

## H系列家用以及轻商用涡旋压缩机

### 在能效和可靠性上树立新的行业标杆

H系列涡旋压缩机是暖通空调行业最安静、最可靠并且最经久耐用的压缩机。如果您能为您的客户提供更高效、更舒适的空调系统，它将是您的最佳选择。



Reliability

#### 提升您系统的可靠性，有效减少质保以及现场服务成本

从柔性涡旋设计和强化的轴承到有效降低的加工工艺复杂度，可靠性都深深地植入了这一系列的压缩机：

- 非常简单的压配组装
- 没有任何螺纹紧固件
- 比同类产品少30%零部件
- 比同类产品少一半的密封焊接

此外，独特的涡旋盘注油技术可以提供在恶劣工况下良好的润滑效果以及专利设计的热保护确保优异的可靠性。



Energy savings

#### 用H系列涡旋压缩机进一步优化您的系统

随着环保意识的不断增强，为您的客户提供更高效的系统变得至关重要。H系列就是遵循这一理念开发的，并且现在我们可以为您提供在同种类范围内最高能效的涡旋压缩机。在整个运行范围内，H系列压缩机都可以给涡旋盘施加自适应的气压密封力从而确保在各种应用工况下涡旋盘的平衡性和低摩擦力。



Low sound

#### 用行业内最低的噪音水平改善声学环境

涡旋压缩机持续平滑的运行，吸排气阀片的消除，独特的单向阀设计从而几乎没有开停机噪音，将助您获得安静且几乎没有震动的系统运行。H系列涡旋压缩机运行噪音比同类产品平均低3分贝。抓住机遇为您的客户提供更高的声学舒适性。

### 主要应用

- ↳ 家用空调
- ↳ 轻商用空调
- ↳ 精密控制
- ↳ 电信及数据中心
- ↳ 冷暖空调热泵系统
- ↳ 工艺冷却以及干燥洁净



本文内容并没有包含所有的H系列型号。更多详细信息，请参考产品应用指南。



# 丹佛斯商用压缩机

Danfoss 商用压缩机是一家全球领先的压缩机和冷凝机组制造商，其产品广泛用于制冷和 HVAC 应用。我们拥有大量高品质的革命性产品，能够帮助您的公司找到最佳的高能效解决方案，在满足环保要求的同时降低产品生命周期内的总成本。

我们在封闭压缩机开发领域拥有 40 多年经验，这使我们成为了业内的全球领导者，同时丹佛斯还提供卓越、领先的变频技术方案。如今，我们的工程和制造工厂已遍及三个大洲。



我们的产品广泛覆盖了各种应用，如冷水机组、模块机、屋顶机、风冷柜机、水地源热泵、热泵热水器、精密空调、工业冷却、超市、冷藏室、牛奶冷却罐、制冰机等。

<http://cc.danfoss.cn>

丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司  
上海市宜山路 900 号  
科技大楼 C 楼 22 层  
邮编: 200233  
电话: (021)61513000  
传真: (021)61513100

丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司北京办事处  
北京市朝阳区工体北路甲 2 号  
盈科中心 A 座 20 层  
邮编: 100027  
电话: (010)85352588  
传真: (010)85352599

丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司广州办事处  
广州市珠江新城花城大道 87 号  
7 楼 04 单元  
邮编: 510623  
电话: (020)28348000  
传真: (020)28348001

