

# Minimera dina kostnader Öka produktkvalitén

Prisvänliga tryckgivaren MBS1700 för många applikationer

A close-up photograph of a Danfoss MBS1700 pressure sensor. The sensor is cylindrical with a hexagonal section in the middle and a threaded tip. It is shown in a dark, industrial setting. A large, light-colored circle is overlaid on the left side of the image, framing the text.

# En

**tryckgivare**

passar många applikationer

## Tryckgivare, typ MBS 1700/1750

	E-nummer	RSK nummer	Utgångssignal	Elektrisk anslutning	Process anslutning	MBS 1700/1750 specifikation	Artnummer
<b>0 - 6 bar</b>	38 585 31	600 78 51	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 EN 837	MBS 1700-1811-1AB04	060G6100
<b>0 - 10 bar</b>	38 585 33	600 78 52	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 EN 837	MBS 1700-2011-1AB04	060G6101
<b>0 - 16 bar</b>	38 585 35	600 78 53	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 EN 837	MBS 1700-2211-1AB04	060G6102
<b>0 - 25 bar</b>	38 585 37	600 78 54	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 EN 837	MBS 1700-2411-1AB04	060G6103
<b>0 - 6 bar</b>	38 585 41	600 78 55	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/2 EN 837	MBS 1700-1811-1AB08	060G6104
<b>0 - 10 bar</b>	38 585 43	600 78 56	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/2 EN 837	MBS 1700-2011-1AB08	060G6105
<b>0 - 16 bar</b>	38 585 45	600 78 57	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/2 EN 837	MBS 1700-2211-1AB08	060G6106
<b>0 - 25 bar</b>	38 585 47	600 78 58	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/2 EN 837	MBS 1700-2411-1AB08	060G6107
<b>0 - 60 bar</b>	38 585 51	600 78 59	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 DIN3852-E	MBS 1750-2811-1GB04	060G6108
<b>0 - 100 bar</b>	38 585 53	600 78 60	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 DIN3852-E	MBS 1750-3011-1GB04	060G6112
<b>0 - 160 bar</b>	38 585 55	600 78 61	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 DIN3852-E	MBS 1750-3211-1GB04	060G6109
<b>0 - 250 bar</b>	38 585 57	600 78 62	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 DIN3852-E	MBS 1750-3411-1GB04	060G6110
<b>0 - 400 bar</b>	38 585 58	600 78 63	4 - 20 mA	DIN 43650-A, plug Pg 9	G 1/4 DIN3852-E	MBS 1750-3611-1GB04	060G6111

**Söker du en tryckgivare som platsar i många industriella applikationer – utan att kompromissa med kvalitet eller effektivitet?**



Serien med MBS 1700 tryckgivare är valet för en mångfald av industriella applikationer. Den kompakta givaren erbjuder en högst pålitlig tryckmätning, och reagerar omedelbart vid minsta förändring av trycket. Även i krävande industriella miljöer kan du lita till 100% på prestandan för MBS1700/1750 – och det bästa är att givaren med Danfoss kvalitet är tillgänglig till ett konkurrenskraftigt pris.

### MBS 1700/1750 egenskaper:

- Enkel installation
- Excellent vibrationsstabilitet
- Tryckområden (relativ) från 0 till 25 bar - MBS 1700 och från 0 till 400 bar - MBS 1750
- Utgångssignal: 4 -20 mA
- Processanslutningar: G1/4 A, G1/2 A
- Temperaturkompenserad och laserkalibrerad
- Integrerad tryckdämpning för skydd mot kavitation, vätskeslag och tryckspikar (MBS 1750).

Danfoss har utvecklat tryckgivare för industriella ändamål i över 35 år. Detta är din garanti för smidiga och säkra lösningar. Från igår, idag och för lång tid framöver.

### Danfoss AB, Industrial Automation

581 99 Linköping · Sverige · industri@danfoss.se · www.danfoss.se (industrikomponenter)