

Installation Guide

Service kit for solenoid valves

Type EVR 4 - EVR 8 (EVO 102 and EVO 202)

032R9555

Refrigerants / Refrigerantes / 冷媒 / 냉매.
 R22/R407C, R404A/R507, R410A, R134a, R407A, R23.
 For other refrigerants, please contact Danfoss.
 Para otros refrigerantes, por favor contacte con Danfoss.
 如需用于其它冷媒系统, 请联系丹佛斯。
 위의 이외 냉매에 대해서는 연락을 주십시오.

Note: tube construction
 Nota: Construcción de tubo
 注意: 套管结构
 참고: 튜브 구조

NC flare NC solder NO solder

Danfoss 32F826.10

Type	[Nm]	[kpm]	[ft-lbs]	Torx size
EVR 4, EVR 6, EVR 8	2.0	0.2	1.44	T15/T20

On ↓ On ↓

Off ↻ Off ↻

A: Be sure that the O-ring is in place
 Asegúrese de que la junta esté en su lugar.
 请确保O型圈安装在正确的位置
 O-링이 제자리에 있는지 확인합니다.

B: Sticker applies only to UL products
 Pegatina sólo para productos UL
 有UL认证的产品会带此标签
 스티커는 UL제품에 적용됩니다.

Warning Never switch on power to the coil when the coil is dismantled from the valve. Otherwise the coil may be damaged and there is risk of injuries and burns.

Advertencia Nunca alimente la bobina cuando la bobina no esté montada en la válvula. De lo contrario la bobina podría dañarse y hay riesgo de lesiones y quemaduras.

警告 当线圈没有安装在阀上时, 请确保线圈断电。否则线圈会被损坏甚至烧毁。

주의 밸브에서 분리된 코일에 전원을 인가하지 마십시오. 그렇지 않으면 코일이 손상되거나 부상과 화상의 위험이 있습니다.

(NO) (NC)

Sticker applies only to UL products
 Pegatina sólo para productos UL
 有UL认证的产品会带此标签
 스티커는 UL 제품에 적용됩니다.

Dismounting gasket: Press and twist
 Desmontaje de la junta: presione y gire
 拆下垫圈: 按压并旋转
 가스켓 분리 누른 후 돌림

Warning: Valve with square O-ring: replace the square O-ring.
 Valve with O-ring: replace both O-ring and support ring.

Warning
 Valve with square O-ring: replace the square O-ring.
 Valve with O-ring: replace both O-ring and support ring.

Advertencia
 Válvula con junta tórica cuadrada: sustituir la junta tórica cuadrada
 Válvula con junta tórica: sustituir la junta tórica y el anillo de soporte

警告
 带有方形O圈的阀体: 请替换方形的O圈
 带有O圈的阀体: 请同时替换O圈和支撑环

경고
 사각 O-링 밸브: 사각 O-링을 교체하십시오.
 O-링 밸브: O-링과 서포트 링을 함께 교체하십시오.