

Vingerbeschermers

VLT® Soft Starter MCD 600

1 Beschrijving

1.1 Inleiding

⚠ WAARSCHUWING ⚠

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

De softstarter bevat bij aansluiting op netspanning gevaarlijke spanningen. Het bevestigen of verwijderen van accessoires terwijl de softstarter op het net is aangesloten, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

- Isoleer de softstarter van de netspanning voordat u accessoires bevestigt of verwijdert.
- Breng vingerbeschermers aan op alle klemmen, ook als er geen kabel is aangesloten.

Vingerbeschermers kunnen over de vermogensklemmen van de softstarter worden aangebracht om de IP-klasse te verhogen en onbedoeld aanraken van spanningvoerende klemmen te voorkomen.

Vingerbeschermers voorzien in IP 20-beveiliging bij gebruik met kabels met een diameter van 22 mm of meer.

1.2 Onderdelenlijst

Artikel	Aantal
Vingerbeschermers	6
Bevestigingsbeugels	6
Kabelbinders	6
Installatiehandleiding	1

Tabel 1: Bestelnummer

Set	Bestelnummer
Vingerbeschermingsset IP 20, modellen 0144B-0579B	175G0186

2 Installatie


2.1 De vingerbeschermers installeren

Procedure

1. Koppel de softstarter los van de net- en stuurspanning.
2. Plaats 1 bevestigingsbeugel over elke stroomrail en klik hem vast in de bodem van de softstarter.
3. Voer elke voedingskabel door het smalle uiteinde van elke vingerbeschermmer.
4. Sluit de kabels aan op de juiste klemmen van de softstarter.

Als de kabels niet door de vingerbeschermers heen passen, kort de vingerbeschermers dan aan het smalle uiteinde iets in om de opening groter te maken.

5. Druk de vingerbeschermmer over elke bevestigingsbeugel heen en zet hem vast met een kabelbinder.



Afbeelding 1: Onderdelen opgenomen in de vingerbeschermingsset

.....
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

