



Guia de Programação

VLT® HVAC Drive





Índice

1 introdução	3
1.1.1 Copyright, Limitação de Responsabilidade e Direitos de Revisão	3
1.1.2 Aprovações	3
1.1.3 Símbolos	3
1.1.4 Abreviações	4
1.1.6 Definições	4
2 Como Programar	9
2.1 Teclado do	9
2.1.1 Como operar o LCP (GLCP) gráfico	9
2.1.2 Como operar o LCP numérico (NLCP)	13
2.1.5 Modo Quick Menu (Menu Rápido)	15
2.1.6 Setups da Função	17
2.1.7 Modo Main Menu (Menu Principal)	21
3 Descrição do Parâmetro	24
3.1 Seleção de Parâmetro	24
3.1.1 Estrutura do Menu Principal	24
3.2 Main Menu (Menu Principal) - Operação e Display - Grupo 0	25
3.3 Main Menu (Menu Principal) - Carga e Motor - Grupo 1	38
3.4 Main Menu (Menu Principal) - Freios - Grupo 2	54
3.4.3 2-16 AC brake Max. Current	57
3.5 Main Menu (Menu Principal) - Referências/Rampas - Grupo 3	58
3.6 Main Menu (Menu Principal) - Limites/Advertências - Grupo 4	65
3.7 Main Menu (Menu Principal) - Entrada/Saída Digital - Grupo 5	70
3.7.4 5-13 Terminal 29 Entrada Digital	73
3.8 Main Menu (Menu Principal) - Entrada/Saída Analógica - Grupo 6	84
3.9 Main Menu (Menu Principal) - Comunicação e Opcionais - Grupo 8	91
3.10 Main Menu (Menu Principal) - Profibus - Grupo 9	98
3.11 Main Menu (Menu Principal) - Fieldbus CAN - Grupo 10	104
3.12 Main Menu (Menu Principal) - LonWorks - Grupo 11	108
3.13 Main Menu (Menu Principal) - Smart Logic - Grupo 13	109
3.14 Main Menu (Menu Principal) - Funções Especiais - Grupo 14	121
3.14.6 14-50 Filtro de RFI	126
3.15 Main Menu (Menu Principal) - Informações sobre o Drive - Grupo 15	129
3.16 Main Menu (Menu Principal) - Leitura de Dados Grupo 16	134
3.17 Main Menu - Leitura de Dados 2 - Grupo 18	141
3.18 Main Menu (Menu Principal) - Malha Fechada do FC - Grupo 20	143
3.19 Main Menu - Malha Fechada Estendida - Grupo 21	155
3.20 Main Menu (Menu Principal) - Funções de Aplicação - Grupo 22	163




3.21 Main Menu (Menu Principal) - Funções Temporizadas - Grupo 23	177
3.22 Main Menu (Menu Principal) - Funções de Aplicação 2 - Grupo 24	188
3.23 Main Menu - Controlador em Cascata - Grupo 25	194
3.24 Main Menu (Menu Principal) - Opcional de E/S Analógico do MCB 109 po 26	9 - Gru- 205
4 Solução de Problemas	213
4.1 Solução de Problemas	213
4.1.1 Alarm Words	217
4.1.2 Warning Words	218
4.1.3 Status Words Estendidas	219
4.1.4 Mensagens de Falhas	220
5 Listas de Parâmetros	227
5.1 Opções de Parâmetro	227
5.1.1 Configurações padrão:	227
5.1.2 0-** operação/Display	228
5.1.3 1-** Carga / Motor	230
5.1.4 2-** Freios	231
5.1.5 3-** Referência / Rampas	232
5.1.6 4-** Limites/Advertêncs	233
5.1.7 5-** Entrad / Saíd Digital	233
5.1.8 6-** Entrad / Saíd Analóg	235
5.1.9 8-** Comunicação e Opcionais	236
5.1.10 9-** Profibus	237
5.1.11 10-** Fieldbus CAN	238
5.1.12 11-** LonWorks	238
5.1.13 13-** Smart Logic Controller	239
5.1.14 14-** Funções Especiais	240
5.1.15 15-** Informação do VLT	241
5.1.16 16-** Leituras de Dados	242
5.1.17 18-** Informações e Leituras	244
5.1.18 20-** Malha Fechada do FC	245
5.1.19 21-** Ext. Malha Fechada	247
5.1.20 22-** Funções de Aplicação	249
5.1.21 23-** Funções Baseadas no Tempo	251
5.1.22 24-** Funções de Aplicação 2	252
5.1.23 25-** Controlador em Cascata	253
5.1.24 26-** E/S Analógica do Opcional MCB 109	255
Índice	256



1 Introdução

Série VLT[®] HVAC Drive FC 100



Este guia pode ser usado para todos os conversores de frequência VLT® HVAC Drive com versão de software 3.7X.
O número da versão de software real pode ser lido no 15-43 Versão de Software.

Tabela 1.1

1.1.1 Copyright, Limitação de Responsabilidade e Direitos de Revisão

Esta publicação contém informações proprietárias da Danfoss. Ao aceitar e utilizar este manual, o usuário concorda em usar as informações nele contidas exclusivamente para a operação do equipamento da Danfoss ou de equipamento de outros fornecedores, desde que tais equipamentos sejam destinados a comunicar-se com equipamentos da Danfoss através de conexão de comunicação serial. Esta publicação está protegida pelas leis de Direitos Autorais da Dinamarca e na maioria dos países.

A Danfoss não garante que um programa de software desenvolvido de acordo com as orientações fornecidas neste manual funcionará adequadamente em todo ambiente físico, de hardware ou de software.

Embora a Danfoss tenha testado e revisado a documentação contida neste manual, a Danfoss não fornece nenhuma garantia ou declaração, expressa ou implícita, com relação a esta documentação, inclusive a sua qualidade, função ou a sua adequação para um propósito específico.

Em nenhuma hipótese, a Danfoss poderá ser responsabilizada por danos diretos, indiretos, especiais, incidentes ou consequentes que decorram do uso ou da impossibilidade

de usar as informações contidas neste manual, inclusive se for advertida sobre a possibilidade de tais danos. Em particular, a Danfossnão é responsável por quaisquer custos, inclusive, mas não limitados àqueles decorrentes de resultados de perda de lucros ou renda, perda ou dano de equipamentos, perda de programas de computador, perda de dados e os custos para recuperação destes ou quaisquer reclamações oriundas de terceiros.

A Danfoss reserva-se o direito de revisar esta publicação sempre que necessário e implementar alterações do seu conteúdo, sem aviso prévio ou qualquer obrigação de notificar usuários antigos ou atuais dessas revisões ou alterações.

1.1.2 Aprovações



Tabela 1.2

1.1.3 Símbolos

Símbolos utilizados neste guia.

OBSERVAÇÃO!

Indica algum item que o leitor deve observar.

ACUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos ao equipamento.

AADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for prevenida, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

* Indica configuração padrão

Tabela 1.3



1.1.4 Abreviações

Corrente alternada	CA
American wire gauge	AWG
Ampère/AMP	A
Adaptação Automática do Motor	AMA
Limite de corrente	I _{LIM}
Graus Celsius	°C
Corrente contínua	СС
Dependente do Drive	D-TYPE
Compatibilidade Eletromagnética	EMC
Relé Térmico Eletrônico	ETR
conversor de frequência	FC
Grama	g
Hertz	Hz
Cavalo-vapor	hp
kiloHertz	kHz
Painel de Controle Local	LCP
Metro	m
Indutância em mili-Henry	mH
Miliampère	mA
Milissegundo	ms
Minuto	min
Motion Control Tool	MCT
Nanofarad	nF
Newton-metros	Nm
Corrente nominal do motor	I _{M,N}
Frequência nominal do motor	f _{M,N}
Potência nominal do motor	P _{M,N}
Tensão nominal do motor	U _{M,N}
Motor de imã permanente	Motor PM
Tensão Extra Baixa Protetiva	PELV
Placa de Circuito Impresso	PCB
Corrente de Saída Nominal do Inversor	I _{INV}
Rotações Por Minuto	RPM
Terminais regenerativos	Regen
Segundo	seg.
Velocidade do Motor Síncrono	ns
Limite de torque	T _{LIM}
Volts	V
A máxima corrente de saída	I _{VLT,MAX}
A corrente de saída nominal fornecida	I _{VLT,N}
peloconversor de frequência	
	-

Tabela 1.4

1.1.5 Literatura disponível para VLT® HVAC Drive

- O Guia de Design MG.11.Bx.yy engloba todas as informações técnicas sobre o conversor de frequência e o design e aplicações do cliente.
- O Guia de Programação MG.11.Cx.yy fornece as informações sobre como programar e inclui descrições completas dos parâmetros.
- Nota da Aplicação, Guia de Derating da Temperatura, MN.11.Ax.yy
- A Ferramenta de Configuração baseada em PC MCT 10, MG.10.Ax.yy permite ao usuário configurar o conversor de frequência em um ambiente de PC baseado em Windows™.
- O software da Caixa de Energia do VLT[®] Danfoss no endereço www.danfoss.com/BusinessAreas/ DrivesSolutions, em seguida, selecione PC Software Download
- Instruções de Operação VLT® HVAC Drive BACnet, MG.11.Dx.yy
- Instruções Operacionais VLT® HVAC Drive Metasys, MG.11.Gx.yy
- Instruções Operacionais VLT[®] HVAC Drive FLN, MG.11.Zx.yy

X = Número da revisão yy = Código do idioma

A literatura técnica da Danfoss está disponível em papel no Escritório de Vendas local da Danfoss ou on-line em: www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm

1.1.6 Definições

Conversor de frequência:

 $\underline{I}_{VLT,MAX}$

Corrente máxima de saída.

VLT,N

Corrente de saída nominal fornecida pelo conversor de frequência.

 $\underline{U}_{VLT, MAX}$

Tensão máxima de saída.

Entrada:

Comando de controle

Pode-se dar partida e parar o motor conectado por meio de LCP e entradas digitais.

As funções estão divididas em dois grupos.

As funções do grupo 1 têm prioridade mais alta que as do grupo 2.





Grupo 1	Reset, Parada por inércia, Reset e Parada por	
	inércia, Parada rápida, Frenagem CC, Parada e a	
	tecla [OFF].	
Grupo 2	Partida, Partida por Pulso, Reversão, Partida	
	inversa, Jog e Congelar saída	

Tabela 1.5

Motor:

Motor em funcionamento

Torque gerado no eixo de saída e rotação de zero RPM até máx. rotação no motor.

fine

Frequência do motor quando a função jog é ativada (por meio dos terminais digitais).

f_M

frequência do motor.

f_{MAX}

Frequência máxima do motor.

fMIN

Frequência mínima do motor.

f_{M.N}

Frequência nominal do motor (dados da plaqueta de identificação).

I_{M}

Corrente do motor (real).

IM.N

Corrente nominal do motor (dados da plaqueta de identificação).

$\underline{n}_{M,N}$

Velocidade nominal do motor (dados da plaqueta de identificação).

<u>n</u>s

Velocidade do motor síncrono

$$n_s = \frac{2 \times par. \ 1 - 23 \times 60 \ s}{par. \ 1 - 39}$$

Рм,

Potência nominal do motor (dados da plaqueta de identificação em kW ou HP).

$T_{M,N}$

Torque nominal (motor).

Uм

Tensão instantânea do motor.

$U_{M,N}$

Tensão nominal do motor (dados da plaqueta de identificação).

Torque de segurança




Ilustração 1.1

nvlt

A eficiência do conversor de frequência é definida como a relação entre a potência de saída e a potência de entrada.

Comando inibidor da partida

É um comando de parada que pertence aos comandos de controle do grupo 1 - consulte as informações sobre este grupo.

Comando de parada

Consulte as informações sobre os comandos de Controle.

Referências:

Referência Analógica

Um sinal transmitido para a entrada analógica 53 ou 54 pode ser uma tensão ou uma corrente.

Referência Binária

Um sinal transmitido para a porta de comunicação serial.

Referência Predefinida

Uma referência predefinida a ser programada de -100% a +100% do intervalo de referência. Podem ser selecionadas oito referências predefinidas por meio dos terminais digitais.

Referência de Pulso

É um sinal de pulso transmitido às entradas digitais (terminal 29 ou 33).

$\mathsf{Ref}_{\mathsf{MAX}}$

Determina a relação entre a entrada de referência a 100% do valor de escala completa (tipicamente 10 V, 20 mA) e a referência resultante. O valor de referência máximo é programado no 3-03 Maximum Reference.

Ref_{MIN}

Determina a relação entre a entrada de referência, em 0% do valor de fundo de escala (tipicamente 0 V, 0 mA, 4 mA), e a referência resultante. O valor de referência mínimo é programado no 3-02 Minimum Reference.

Diversos:

Entradas Analógicas

As entradas analógicas são utilizadas para controlar várias funções do conversor de frequência.

Há dois tipos de entradas analógicas:

Entrada de corrente, 0-20mA e 4-20mA



Entrada de tensão, 0-10 VCC () Entrada de tensão, -10 - +10 VCC (FC 102).

Saídas Analógicas

As saídas analógicas podem fornecer um sinal de 0-20 mA, 4-20 mA.

Adaptação Automática do Motor, AMA AMA determina os parâmetros elétricos do motor conectado parado.

Resistor de Freio

O resistor de freio é um módulo capaz de absorver a energia de frenagem gerada na frenagem regenerativa. Esta energia de frenagem regenerativa aumenta a tensão do circuito intermediário e um circuito de frenagem garante que a energia seja transmitida para o resistor do freio.

Características de TC

Características de torque constante utilizadas por todas as aplicações, como correias transportadoras, bombas de deslocamento e guindastes.

Entradas Digitais

As entradas digitais podem ser utilizadas para controlar várias funções do conversor de frequência.

Saídas Digitais

O conversor de frequência contém duas saídas de Estado Sólido que são capazes de fornecer um sinal de 24 V CC (máx. 40 mA).

<u>DSP</u>

Processador de Sinal Digital.

ETF

Relé Térmico Eletrônico é um cálculo da carga térmica baseado na carga e no tempo atual. Sua finalidade é fazer uma estimativa da temperatura do motor.

<u>Hiperface[®]</u>

Hiperface® é marca registrada da Stegmann.

<u>Inicialização</u>

Se a inicialização for executada (14-22 Operation Mode), o conversor de frequênciaretorna à configuração padrão.

Ciclo Útil Intermitente

Uma característica nominal intermitente refere-se a uma sequência de ciclos úteis. Cada ciclo consiste de um período com carga e outro sem carga. A operação pode ser de funcionamento periódico ou de funcionamento aperiódico.

LCF

O Painel de Controle Local forma uma interface completa para controle e programação do conversor de frequência. O painel de controle é destacável e pode ser instalado a até 3 metros do conversor de frequência, ou seja, em um painel frontal por meio do opcional do kit de instalação.

<u>lsb</u>

É o bit menos significativo.

<u>msb</u>

É o bit mais significativo.

MCM

Sigla de Mille Circular Mil, uma unidade de medida norte--americana para seção transversal de cabos. 1 MCM \equiv 0,5067 mm².

Parâmetros On-line/Off-line

As alterações nos parâmetros on-line são ativadas imediatamente após a mudança no valor dos dados. As alterações nos parâmetros off-line só serão ativadas depois que a tecla [OK] for pressionada no LCP.

PID de processo

O controle do PID mantém os valores desejados de velocidade, pressão, temperatura etc. ao ajustar a frequência de saída para que corresponda à variação da carga.

PCD

Dados de Controle de Processo

Ciclo de energização

Desligue a rede elétrica até o display (LCP) ficar escuro - em seguida, ligue a energia novamente.

Entrada de Pulso/Encoder Incremental

É um transmissor digital de pulso, externo, utilizado para retornar informações sobre a velocidade do motor. O encoder é utilizado em aplicações em que há necessidade de extrema precisão no controle da velocidade.

RCD

Dispositivo de Corrente Residual.

Setup

Pode-se salvar as configurações de parâmetros em quatro tipos de Setups. Alterne entre os quatro Setups de parâmetros e edite um deles, enquanto o outro Setup estiver ativo.

SFAVM

Padrão de chaveamento chamado <u>S</u>tator <u>F</u>lux oriented <u>A</u>synchronous <u>V</u>ector <u>M</u>odulation, (*14-00 Switching Pattern*).

Compensação de Escorregamento

O conversor de frequência compensa o desvio do motor suplementando a frequência que acompanha a carga medida do motor mantendo a velocidade do motor quase constante.

Smart Logic Control (SLC)

O SLC é uma sequência de ações definidas pelo usuário, executadas quando os eventos associados definidos pelo usuário são avaliados como true (verdadeiro) pelo Smart Logic Controller. (Grupo do par. 13-** Smart Logic Control (SLC).

<u>STW</u>

Status Word

Barramento Padrão do FC

Inclui o bus do RS 485 com o protocolo do FC ou protocolo MC. Consulte *8-30 Protocol*.



Termistor

Um resistor dependente de temperatura posicionado onde a temperatura deverá ser monitorada (conversor de frequência ou motor).

Desarme

Um estado adotado em situações de falha, por exemplo, se o conversor de frequência estiver sujeito a um superaquecimento ou quando o conversor de frequência estiver protegendo o motor, processo ou mecanismo. Uma nova partida é impedida até a causa da falha ser eliminada e o estado de desarme cancelado pelo acionamento do reset ou, em certas situações, por ser progrado para reset automático. O desarme não pode ser utilizado para fins de segurança pessoal.

Bloqueado por Desarme

Um estado adotado em situações de falha quando o conversor de frequência estiver se protegendo e exige intervenção física, por ex. se o conversor de frequência estiver sujeito a curto circuito na saída. Um desarme bloqueado somente poderá ser cancelado desconectando a rede elétrica, removendo a causa da falha e conectando o conversor de frequência novamente. A reinicialização é suspensa até que o desarme seja cancelado, pelo acionamento do reset ou, em certas situações, programando um reset automático. O desarme não pode ser utilizado para fins de segurança pessoal.

Características do TV

Características de torque variável, utilizado em bombas e ventiladores.

VVCplus

Se comparado com o controle da taxa de tensão/ frequência padrão, o Controle Vetorial da Tensão (VVC^{plus}) melhora tanto a dinâmica quanto a estabilidade, quando a referência de velocidade é alterada e em relação ao torque de carga.

60° AVM

Padrão de chaveamento chamado 60° <u>A</u>synchronous <u>Vector Modulation</u> (*14-00 Switching Pattern*).

Fator de Potência

O fator de potência é a relação entre I₁ entre I_{RMS}.

Referência fator =
$$\frac{\sqrt{3} \times U \times I_1 \cos \varphi}{\sqrt{3} \times U \times I_{RMS}}$$

O fator de potência para controle trifásico:

$$= \frac{I1 \times cos\varphi1}{I_{RMS}} = \frac{I_1}{I_{RMS}} desde \cos\varphi1 = 1$$

O fator de potência a indica a extensão em que o conversor de frequência impõe uma carga na alimentação de rede elétrica.

Quanto menor o fator de potência, maior será a I_{RMS} para o mesmo desempenho em kW.

$$I_{RMS} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2} + ... + I_n^2$$

Além disso, um fator de potência alto indica que as diferentes correntes harmônicas são baixas. As bobinas CC integradas nos conversores de frequência produzem um fator de potência alto, o que minimiza a carga imposta na alimentação de rede elétrica.

AADVERTÊNCIA

A tensão do conversor de frequência é perigosa sempre que estiver conectado à rede elétrica. A instalação incorreta do motor, conversor de frequência ou de fieldbus pode causar morte, ferimentos pessoais graves ou danos no equipamento. Consequentemente, as instruções neste manual, bem como as normas nacional e local devem ser obedecidas.

Normas de Segurança

- A alimentação de rede elétrica para o conversor de frequência deve ser desconectada sempre que for necessário realizar reparos. Verifique se a alimentação da rede foi desligada e que haja passado tempo suficiente, antes de remover os plugues do motor e da alimentação de rede elétrica.
- O botão [OFF] do painel de controle do conversor de frequência não desconecta a alimentação de rede e, consequentemente, não deve ser usado como interruptor de segurança.
- O equipamento deve estar adequadamente aterrado, o usuário deve estar protegido contra a tensão de alimentação e o motor deve estar protegido contra sobrecarga, conforme as normas nacional e local aplicáveis.
- A corrente de fuga para o terra excede 3,5 mA.
- A proteção contra sobrecarga do motor não está incluída na configuração de fábrica. Se essa função for desejada, programe 1-90 Motor Thermal Protection para o valor de dados desarme do ETR 1 [4] ou valor de dados aquecimento ETR
- 6. Não remova os plugues do motor e da alimentação da rede enquanto o conversor de frequência estiver conectado à rede elétrica. Verifique se a alimentação da rede foi desligada e que haja passado tempo suficiente, antes de remover o motor e os plugues da rede elétrica.
- 7. Observe que o conversor de frequência tem mais fontes de tensão além de L1, L2 e L3, quando divisão de carga (ligação do circuito intermediário CC) ou 24 V CC externo estiver instalado. Verifique se todas as fontes de tensão foram desligadas e se já decorreu o tempo necessário, antes de iniciar o trabalho de reparo.



Advertência contra partida acidental

- 1. O motor pode ser parado por meio de comandos digitais, comandos pelo barramento, referências ou parada local, durante o período em que o conversor de frequência estiver ligado à rede elétrica. Se por motivos de segurança pessoal (p.ex., risco de ferimento pessoal causado por partes móveis de máquina, após uma partida acidental) tornar-se necessário garantir que não ocorra nenhuma partida acidental, estas funções de parada não são suficientes. Nesses casos, a alimentação de rede elétrica deve ser desconectada ou a função da *Parada Segura* deverá estar ativada.
- 2. O motor pode dar partida ao mesmo tempo em que os parâmetros são configurados. Se isso significar que a segurança pessoal pode estar comprometida (p.ex., ferimentos pessoais causados por parte móveis da máquina), deve-se evitar que o motor dê partida, por exemplo, utilizando-se a função de *Parada Segura* ou garantindo a desconexão do motor.
- 3. Um motor, que foi parado com a alimentação de rede conectada, poderá dar partida se ocorrerem defeitos na eletrônica do conversor de frequência,, por meio de uma sobrecarga temporária ou uma falha na alimentação de rede elétrica ou se a conexão do motor for corrigida. Se for necessário prevenir uma partida acidental por motivos de segurança pessoal (p.ex., risco de ferimento causado por partes móveis da máquina), as funções de parada normais do conversor de frequência não são suficientes. Nesses casos, a alimentação de rede elétrica deve ser desconectada ou a função da *Parada Segura* deverá estar ativada.
- 4. Os sinais de controle a partir do ou internos ao conversor de frequência podem, em raras ocasiões, estar ativados com erro, estar em atraso ou totalmente em falha. Quando forem utilizados em situações onde a segurança é crítica, p.ex., quando controlam a função de frenagem eletromagnética de uma aplicação de içamento, estes sinais de controle não devem ser confiáveis com exclusividade.

AADVERTÊNCIA

Alta Tensão

Tocar nas partes elétricas pode ser fatal - mesmo após o equipamento ter sido desconectado da rede elétrica. Certifique-se de que as outras entradas de tensão foram desconectadas, como a alimentação externa de 24 V CC, divisão de carga (ligação de circuito CC intermediário), bem como a conexão de motor para backup cinético. Se necessário, os sistemas onde os conversores de frequência estão instalados devem estar equipados com dispositivos de monitoramento e proteção adicionais, de acordo com as normas de segurança válidas, p.ex., legislação sobre ferramentas mecânicas, normas para prevenção de acidentes, etc. As modificações nos conversores de frequência por meio de software operacional são permitidas.

OBSERVAÇÃO!

As situações perigosas serão identificadas pelo construtor/ integrador da máquina, que é responsável por levar em consideração as medidas preventivas necessárias. Dispositivos adicionais de proteção e monitoramento poderão ser incluídos, sempre de acordo com os regulamentos nacionais de segurança em vigor, por exemplo, leis sobre ferramentas mecânicas, regulamentos para a prevenção de acidentes.

Modo Proteção

Quando do limite de hardware na corrente do motor ou na tensão do barramento CC for excedida, o conversor de frequência entra no "Modo de proteção". "Modo Proteção" significa uma mudança da estratégia de modulação PWM (Pulse Width Modulation, Modulação da Largura de Pulso) e de uma frequência de chaveamento baixa, para otimizar perdas. Isso continua por mais 10 segundos após a última falha e aumenta a confiabilidade e a robustez do conversor de frequência, enquanto restabelece controle total do motor.



2 Como Programar

2.1 Teclado do

2.1.1 Como operar o LCP (GLCP) gráfico

As instruções a seguir são válidas para o GLCP (LCP 102).

O GLCP está dividido em quatro grupos funcionais

- 1. Display gráfico com linhas de Status.
- 2. Teclas de menu e luzes indicadoras (LEDs) para selecionar o modo, alterar parâmetros e alternar entre funções de display.
- 3. Teclas de navegação e luzes indicadoras(LEDs).
- 4. Teclas de operação e luzes indicadoras (LEDs).

Display gráfico

O display de LCD tem um fundo luminoso, com um total de 6 linhas alfanuméricas. Todos os dados, exibidos no LCP, podem mostrar até cinco itens de dados operacionais, durante o modo [Status].

Linhas do display

- a. **Linha de status** Mensagens de status exibindo ícones e gráfico.
- b. **Linhas 1-2** Linhas de dados do operador que exibem dados definidos ou selecionados pelo usuário. Ao pressionar a tecla [Status] pode-se acrescentar mais uma linha.
- Linha de status Mensagem de status exibindo texto.




Ilustração 2.1

O display está dividido em 3 seções

A **Seção superior** (a) exibe o status quando no modo status ou até 2 variáveis quando não no modo status e no caso de Alarme/Advertência.

O número identificador do Setup Ativo é exibido (selecionado como Setup Ativo no *0-10 Setup Ativo*). Ao programar um Setup diferente do Setup Ativo, o número do Setup que está sendo programado aparece à direita, entre colchetes.

A **Seção central** (b) exibe até 5 variáveis com as respectivas unidades de medida, independentemente do status. No caso de alarme/advertência, é exibida a advertência ao invés das variáveis.

A **Seção inferior** (c) sempre mostra o estado do conversor de frequência no modo Status.

Ao pressionar a tecla [Status] é possível alternar entre três displays de leitura de status diferentes.

Variáveis operacionais, com formatações diferentes, são mostradas em cada tela de status - veja a seguir.

Diversos valores ou medições podem ser conectados a cada uma das variáveis operacionais exibidas. Os valores/ medições a serem exibidos podem ser definidos por meio dos 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno, 0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno, 0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno, 0-23 Linha do Display 2 Grande e 0-24 Linha do Display 3 Grande, que podem ser acessados por intermédio de [QUICK MENU] (Menu Rápido), "Q3 Setups de Função", "Q3-1 Configurações Gerais", "Q3-13 Configurações do Display".

Cada leitura de valor / medição do parâmetro selecionado nos 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno a 0-24 Linha do Display 3 Grande, tem a sua escala de medida própria bem como as respectivas casas decimais. Os valores numéricos grandes são exibidos com poucos dígitos após a vírgula decimal.

Ex.: Leitura de corrente 5,25 A; 15,2 A 105 A.

Display do status I

Este estado de leitura é padrão após a energização ou inicialização.

Utilize [INFO] para obter informações sobre o valor/ medição vinculado às variáveis operacionais exibidas /1.1, 1.2, 1.3, 2 e 3).

Consulte as variáveis de operação mostradas na tela nessa ilustração. 1.1, 1.2 e 1.3 são mostradas em tamanho pequeno. 2 e 3 são mostradas em tamanho médio.




Ilustração 2.2

Display de status II

Consulte, nesta ilustração, as variáveis de operação (1.1, 1.2, 1.3 e 2) mostradas na tela.

No exemplo, Velocidade, Corrente do motor, Potência do motor e Frequência são selecionadas como variáveis na primeira e segunda linhas.

As linhas 1.1, 1.2 e 1.3 são exibidas em tamanho pequeno. A linha 2 é exibida em tamanho grande.




Ilustração 2.3

Display de status III

Este status exibe o evento e a ação do Smart Logic Control. Para obter mais informações, consulte 3.13 Main Menu (Menu Principal) - Smart Logic - Grupo 13.




Ilustração 2.4

Ajuste do Contraste do Display

Pressione [status] e [A] para display mais escuro Pressione [status] e [▼] para display mais claro




Ilustração 2.5

30BP041.10



Luzes Indicadoras (LEDs)

Se determinados valores limites forem excedidos, o LED de alarme e/ou advertência acende. Um texto de status e de alarme aparece no painel de controle.

O LED On (Ligado) é ativado quando o conversor de frequência recebe energia da tensão de rede, de um terminal de barramento CC ou de uma alimentação de 24 V externa. Ao mesmo tempo, a luz de fundo acende.

- LED Verde/Aceso: Indica que a seção de controle está funcionando.
- LED Amarelo/Advert.: Indica que há uma advertência.
- LED Vermelho piscando/Alarme: Indica que há um alarme.




Ilustração 2.6

GLCP teclas

Teclas de menu

As teclas de menu estão divididas por funções: As teclas abaixo do display e das luzes indicadoras são utilizadas para o setup dos parâmetros, inclusive para a escolha das indicações de display, durante o funcionamento normal.



Ilustração 2.7

[Status]

indica o status do conversor de frequência e/ou do motor. É possível escolher entre três leituras diferentes pressionando a tecla [Status]:

5 linhas de leituras, 4 linhas de leituras ou o Smart Logic Control.

Utilize [Status] para selecionar o modo de display ou para retornar ao modo Display, a partir do modo Menu Rápido ou do modo Menu Principal ou do modo Alarme. Utilize também a tecla [Status] para alternar entre o modo de leitura simples ou dupla.

[Quick Menu]

permite configuração rápida do conversor de frequência. As funções VLT® HVAC Drive mais comuns podem ser programadas aqui.

O [Quick Menu] (Menu Rápido) consiste em

- Meu Menu Pessoal
- Setup Rápido
- Setup de função
- Alterações Efetuadas
- Registros

O Setup de função fornece um acesso rápido e fácil a todos os parâmetros necessários à maioria das VLT® HVAC Drive aplicações, inclusive à maioria das fontes de alimentação de VAV e CAV e ventiladores de retorno, ventiladores de torre de resfriamento, Bombas Primárias, Secundárias e de Condensador d'Água e outras aplicações de bomba, ventilador e compressor. Entre outros recursos, inclui também parâmetros para a seleção das variáveis a serem exibidas no LCP, velocidades digitais predefinidas, escalonamento de referências analógicas, aplicações de zona única e multizonas em malha fechada e funções específicas relacionada a Ventiladores, Bombas e Compressores.

Os parâmetros do Quick Menu (Menu Rápido) podem ser acessados imediatamente, a menos que uma senha tenha sido criada por meio do 0-60 Senha do Menu Principal, 0-61 Acesso ao Menu Principal s/ Senha, 0-65 Senha de Menu Pessoal ou 0-66 Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha. É possível alternar diretamente entre o Quick Menu (Menu Rápido) e o Main Menu (Menu Principal).

[Main Menu]

é utilizado para programar todos os parâmetros. Os parâmetros do Menu Principal podem ser acessados imediatamente, a menos que uma senha tenha sido criada via 0-60 Senha do Menu Principal, 0-61 Acesso ao Menu Principal s/ Senha, 0-65 Senha de Menu Pessoal ou 0-66 Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha. Para a maioria das aplicações de VLT® HVAC Drive não é necessário acessar os parâmetros do Main Menu (Menu Principal), mas, em lugar deste, o Quick Menu (Menu Rápido), Setup Rápido e o Setup de Função propiciam acesso mais simples e mais rápido aos parâmetros típicos necessários.

É possível alternar diretamente entre o modo Menu Principal e o modo Menu Rápido.

O atalho para parâmetro pode ser conseguido mantendo a tecla [Main Menu] (Menu Principal) pressionada durante 3 segundos. O atalho de parâmetro permite acesso direto a qualquer parâmetro.



[Alarm Log]

exibe uma lista de Alarmes com os dez últimos alarmes (numerados de A1-A10). Para detalhes adicionais sobre um determinado alarme, utilize as teclas de navegação para selecionar o número do alarme e pressione [OK]. São exibidas informações sobre a condição do conversor de frequência antes de entrar no modo de alarme.

O botão de registro de Alarmes no LCP permite acesso tanto ao registro de Alarmes como ao Registro de Manutenção.

[Back]

retorna à etapa ou camada anterior na estrutura de navegação.

[Cancel]

cancela a última alteração ou comando, desde que o display não tenha mudado.

[Info]

fornece informações sobre um comando, parâmetro ou função em qualquer janela do display. [Info] fornece informações detalhadas sempre que necessário. Para sair do modo info, pressione [Info], [Back] ou [Cancel].



Tabela 2.1

Teclas de Navegação

As quatro setas para navegação são utilizadas para navegar entre as diferentes opções disponíveis em [Quick Menu] (Menu Rápido), [Main Menu] (Menu Principal) e [Alarm log] (Log de Alarmes). Utilize as teclas para mover o cursor.

[OK] é utilizada para selecionar um parâmetro assinalado pelo cursor e para possibilitar a alteração de um parâmetro.




Ilustração 2.8

As **Teclas Operacionais**, para o controle local, encontram-se na parte inferior no painel de controle.




Ilustração 2.9

[Hand On] (Manual ligado)

permite controlar o conversor de frequência por intermédio do GLCP. [Hand On] (Manual Ligado) também dá partida no motor e, atualmente, é possível digitar os dados da velocidade do motor por meio das teclas de navegação. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do *0-40 Tecla [Hand on]* (Manual ligado) do LCP.

Os sinais de controle a seguir ainda permanecerão ativos quando [Hand On] (Manual ligado) for ativada:

- [Hand On] [Off] [Auto On]
- Reset
- Paradapor inércia inversa
- Reversão
- Seleção de setup lsb Seleção de setup msb
- Comando Parar a partir da comunicação serial
- Parada rápida
- Freio CC

OBSERVAÇÃO!

Sinais de parada externos, ativados por meio de sinais de controle ou de um barramento serial, ignoram um comando de 'partida' executado via LCP.



[Off] (Desligado)

para o motor. A tecla pode ser selecionada como Ativada [1] ou Desativada [0] por meio do *0-41 Tecla [Off] do LCP*. Se não for selecionada nenhuma função de parada externa e a tecla [Off] (Desligado) estiver inativa, o motor somente pode ser parado desligando a alimentação de rede elétrica.

[Auto On] (Automático Ligado)

permite que o conversor de frequência seja controlado por meio dos terminais de controle e/ou da comunicação serial. Quando um sinal de partida for aplicado aos terminais de controle e/ou ao barramento, o conversor de frequência será iniciado. A tecla pode ser selecionada como Ativada [1] ou Desativada [0] via 0-42 Tecla [Auto on] (Automát. ligado) do LCP.

OBSERVAÇÃO!

Um sinal HAND-OFF-AUTO (MANUAL-DESLIGADO--AUTOMÁTICO) ativado por meio das entradas digitais tem prioridade mais alta que as teclas de controle [Hand On] (Manual ligado) – [Auto On] (Automático ligado).

[Reset]

é usado para reiniciar o conversor de frequência após um alarme (desarme). Pode ser selecionada como *Ativado* [1] ou *Desativado* [0] por meio do *0-43 Tecla* [*Reset*] do *LCP*.

O atalho de parâmetro pode ser executado pressionando e mantendo, durante 3 segundos, a tecla [Main Menu] (Menu Principal). O atalho de parâmetro permite acesso direto a qualquer parâmetro.

2.1.2 Como operar o LCP numérico (NLCP)

As instruções seguintes são válidas para o NLCP (LCP 101). O painel de controle está dividido em quatro grupos funcionais:

- 1. Display numérico.
- Teclas de menu e luzes indicadoras (LEDs) para alterar parâmetros e alternar entre funções de display.
- 3. Teclas de navegação e luzes indicadoras(LEDs).
- 4. Teclas de operação e luzes indicadoras (LEDs).

OBSERVAÇÃO!

A cópia de parâmetros não é possível com o Painel de Controle Local Numérico (LCP 101).

Selecione um dos seguintes modos:

Modo Status:> Exibe o status do conversor de frequência ou do motor.

Se ocorrer um alarme, o NLCP alterna automaticamente para o modo status.

Diversos alarmes podem ser exibidos.

Modo Quick Setup (Setup Rápido) ou Main Menu (Menu Principal): Exibe parâmetros e programações de parâmetros.




Ilustração 2.10 LCP Numérico (NLCP)



Ilustração 2.11 Exemplo de Exibição de Status



Luzes Indicadoras (LEDs):

- LED Verde/Aceso: Indica se a seção de controle está funcionando.
- LED Amarelo/Advert.: Indica que há uma advertência.
- LED Vermelho piscando/Alarme: Indica que há um alarme.



Ilustração 2.12 Exemplo de Exibição de Alarme

Tecla de Menu

[Menu] Selecione um dos seguintes modos:

- Status
- Setup Rápido
- Menu Principal

Main Menu é utilizado para programar todos os parâmetros.

Os parâmetros podem ser acessados imediatamente, a menos que uma senha tenha sido criada por meio do 0-60 Senha do Menu Principal, 0-61 Acesso ao Menu Principal s/ Senha, 0-65 Senha de Menu Pessoal ou 0-66 Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha.

Quick Setup (Setup Rápido) é usado para programar o conversor de frequência usando somente os parâmetros mais essenciais.

Os valores de parâmetros podem ser alterados utilizando as setas de navegação para cima/para baixo, quando o valor estiver piscando.

Selecione o Main Menu (Menu Principal) apertando a tecla [Menu] diversas vezes, até que o LED do Main Menu acenda.

Selecione o grupo do parâmetro [xx-_] e pressione [OK] Selecione o parâmetro [_-xx] e pressione [OK] Se o parâmetro referir-se a um parâmetro de matriz, selecione o número da matriz e pressione a tecla [OK] Selecione os valores de dados desejados e pressione a tecla [OK]

Teclas de Navegação [Back] para voltar

As setas [▼] [▲] são utilizadas para mover entre os grupos do parâmetro, parâmetros e dentro dos parâmetros. [OK] é utilizada para selecionar um parâmetro marcado pelo cursor e para a alteração de um parâmetro.




Ilustração 2.13

Teclas Operacionais

As teclas para o controle local encontram-se na parte inferior, no painel de controle.




Ilustração 2.14 Teclas operacionais do LCP numérico (NLCP)

[Hand On] permite controlar o conversor de frequência por meio do LCP. [Hand on] também permite dar partida no motor; atualmente é possível digitar os dados de velocidade do motor, por meio das teclas de navegação. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do 0-40 Tecla [Hand on] (Manual ligado) do LCP.

Sinais de parada externos, ativados por meio de sinais de controle ou de um barramento serial, ignoram um comando de 'partida' executado via LCP.

Os sinais de controle a seguir ainda permanecerão ativos quando [Hand on] for ativada:

- [Hand on] [Off] [Auto on]
- Reset
- Parada por inércia inversa
- Reversão
- Seleção de setup Isb Seleção de setup msb
- Comando Parar a partir da comunicação serial
- Parada rápida
- Freio CC

[Off] (Desligado) para o motor. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do 0-41 Tecla [Off] do LCP.



Se não for selecionada nenhuma função de parada externa e a tecla [Off] estiver inativa, o motor pode ser parado, desligando-se a alimentação de rede elétrica.

[Auto On] permite que o conversor de frequência seja controlado por meio dos terminais de controle e/ou da comunicação serial. Quando um sinal de partida for aplicado aos terminais de controle e/ou ao barramento, o conversor de frequência será iniciado. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do 0-42 Tecla [Auto on] (Automát. ligado) do LCP.

OBSERVAÇÃO!

Um sinal HAND-OFF-AUTO ativo por meio das entradas digitais tem prioridade mais alta que as teclas de controle [Hand On] [Auto On] (Manual Ligado) (Automático Ligado).

[Reset] é usado para reiniciar o conversor de frequência após um alarme (desarme). Pode ser selecionada como *Ativado* [1] ou *Desativado* [0] por meio do *0-43 Tecla* [Reset] do LCP.

2.1.3 Transferência Rápida das Configurações do parâmetro entre Múltiplos Conversores de Frequência

Quando o setup de um conversor de frequência estiver completo, recomendamos armazenar os dados no LCP ou em um PC por meio da Ferramenta de Software de Setup MCT 10.




Ilustração 2.15

Armazenamento de dados noLCP

- 1. Ir para 0-50 Cópia do LCP
- 2. Pressione a tecla [OK]
- 3. Selecione "Todos para o LCP"
- 4. Pressione a tecla [OK]

Todas as configurações de parâmetro agora estão armazenadas no LCP, conforme indicado pela barra de progressão. Quando 100% forem atingidos, pressione [OK].

OBSERVAÇÃO!

Pare o motor antes de executar esta operação.

Conecte o LCP a outro conversor de frequência e copie as programações do parâmetro a esse conversor de frequência também.

Transferência de dados do LCP para o conversor de frequência

- 1. Ir para 0-50 Cópia do LCP
- Pressione a tecla [OK]
- 3. Selecione "Todos do LCP"
- 4. Pressione a tecla [OK]

As programações de parâmetro armazenadas no LCP são agora transferidas para o conversor de frequência indicado pela barra de progresso. Quando 100% forem atingidos, pressione [OK].

OBSERVAÇÃO!

30BA027.10

Pare o motor antes de executar esta operação.

2.1.4 Setup de Parâmetros

O conversor de frequência pode ser usado praticamente para todas as tarefas, oferecendo assim um número significativo de parâmetros. A série oferece uma escolha entre dois modos de programação - o modo Menu Rápido e ou modo Menu Principal

O último possibilita o acesso a todos os parâmetros. O primeiro modo conduz o usuário por alguns parâmetros que possibilitam programar a maioria das aplicações de VLT® HVAC Drive.

Independentemente do modo de programação, os parâmetros podem ser alterados tanto no modo Menu Principal como no modo Menu Rápido.

2.1.5 Modo Quick Menu (Menu Rápido)

Dados dos Parâmetros

O display gráfico (GLCP) disponibiliza o acesso a todos os parâmetros listados sob Quick Menus (Menus Rápidos). O display numérico (NLCP) disponibiliza o acesso aos parâmetros do Quick Setup (Setup Rápido). Para programar parâmetros utilizando o botão [Quick Menu] - insira ou



altere os dados ou as programações do parâmetro de acordo com o procedimento a seguir

- 1. Pressione o botão Quick Menu (Menu Rápido)
- 2. Use os botões [▲] e [▼] para encontrar o parâmetro que deseja alterar
- 3. Pressione a tecla [OK]
- Utilize os botões [▲] e [▼] para selecionar a configuração correta do parâmetro
- 5. Pressione a tecla [OK]
- Para passar para um dígito diferente dentro de uma configuração de parâmetro, utilize os botões
 [◄] e [►]
- A área em destaque indica o dígito selecionado a ser alterado.
- 8. Pressione o botão [Cancel] para descartar a alteração ou pressione [OK] para aceitá-la e registrar a nova configuração.

Exemplo de alteração dos dados de parâmetro

Suponha que 22-60 Função Correia Partida está programado para [Off] (Desligado). No entanto, você deseja monitorar a condição da correia do ventilador - correia partida ou não partida - de acordo com o procedimento a seguir:

- 1. Pressione a tecla [Quick Menu] (Menu Rápido)
- 2. Selecione Setups de Função, com o botão [▼]
- 3. Pressione a tecla [OK]
- Selecione Configurações da Aplicação, com o botão [▼]
- 5. Pressione a tecla [OK]
- Pressione [OK] novamente para as Funções do Ventilador
- 7. Selecione a Função Correia Partida, pressionando
- 8. Com o botão [▼], selecione [2] Desarme

O conversor de frequência desarmará se for detectada uma correia de ventilador partida.

Selecione [Meu Menu Pessoal] para exibir os parâmetros pessoais

Por exemplo, uma AHU ou bomba OEM pode ter parâmetros pessoais pré-programados para estar no Meu Menu Pessoal ao ser colocada em funcionamento na fábrica para tornar mais simples a colocação em funcionamento / ajuste fino no local. Esses parâmetros são selecionados em *0-25 Meu Menu Pessoal*. É possível programar até 20 parâmetros diferentes nesse menu.

Selecione [Alterações Feitas] para obter informações sobre

- As 10 últimas alterações. Utilize as teclas de navegação para cima/para baixo para rolar entre os 10 últimos parâmetros alterados.
- As alterações feitas desde a configuração padrão.

Selecione [Registros]

para obter informações sobre as leituras das linhas do display. As informações são exibidas na forma de gráfico. Somente os parâmetros de display selecionados em *0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno* e *0-24 Linha do Display 3 Grande* podem ser visualizados. Até 120 amostras podem ser armazenadas na memória para referência posterior.

Setup Rápido

Setup Eficiente de Parâmetros das Aplicações de VLT® HVAC Drive

Os parâmetros podem ser programados facilmente para a grande maioria das aplicações de VLT[®] HVAC Drive apenas usando a opção [Quick Setup] (Setup Rápido).

Ao pressionar [Quick Menu] (Menu Rápido) as diferentes opções do Quick menu são listadas. Consulte também a ilustração 6.1 a seguir e as tabelas Q3-1 a Q3-4 na próxima seção Setups de Função.

Exemplo de utilização da opção Quick Setup (Setup Rápido)

Suponha que deseja programar o Tempo de Desaceleração para 100 segundos:

- Selecione [Quick Setup]. 0-01 Idioma do Quick Setup é exibido
- Pressione [▼] repetidamente até o 3-42 Tempo de Desaceleração da Rampa 1 surgir com a programação padrão de 20 segundos
- 3. Pressione a tecla [OK]
- Utilize o botão [◄] para realçar o 3º dígito antes da vírgula
- 5. Altere o '0' para '1' utilizando o botão [▲]
- 6. Utilize o botão [▶] para realçar o dígito '2'
- 7. Altere o '2' para '0' com o botão [▼]
- 8. Pressione a tecla [OK]


O novo tempo de desaceleração está agora programado para 100 s.

Recomenda-se fazer o setup na ordem listada.



OBSERVAÇÃO!

Uma descrição completa da função é encontrada em 3 Descrição do Parâmetro.



130BP064.11

Ilustração 2.16 Visualização do Quick Menu (Menu rápido)

O menu Quick Setup dá acesso aos 18 parâmetros de setup mais importantes do conversor de frequência. Depois de programado, o conversor de frequência normalmente está pronto para funcionar. Os 18 parâmetros do Quick Setup (Setup Rápido) são mostrados na tabela a seguir. Uma descrição completa da função é dada nas seções de descrições dos parâmetros deste manual.

Parâmetro	[Unidade med.]
0-01 Idioma	
1-20 Potência do Motor [kW]	[kW]
1-21 Potência do Motor [HP]	[HP]
1-22 Tensão do Motor*	[V]
1-23 Freqüência do Motor	[Hz]
1-24 Corrente do Motor	[A]
1-25 Velocidade nominal do motor	[RPM]
1-28 Verificação da Rotação do motor	[Hz]
3-41 Tempo de Aceleração da Rampa 1	[s]
3-42 Tempo de Desaceleração da	[s]
Rampa 1	
4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor	[RPM]
[RPM]	
4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor	[Hz]
[Hz]*	
4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor	[RPM]
[RPM]	
4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor	[Hz]
[Hz]*	
3-19 Velocidade de Jog [RPM]	[RPM]
3-11 Velocidade de Jog [Hz]*	[Hz]
5-12 Terminal 27, Entrada Digital	
5-40 Função do Relé**	

Tabela 2.2 Parâmetros do Quick Setup

*A exibição no display depende das escolhas feitas nos parâmetros 0-02 Unidade da Veloc. do Motor e 0-03 Definições Regionais. As configurações padrão de 0-02 Unidade da Veloc. do Motor e 0-03 Definições Regionais dependem da região do mundo em que o conversor de frequência é fornecido, mas pode ser reprogramado conforme necessário.

** 5-40 Função do Relé é uma matriz na qual é possível escolher entre Relé1 [0] e Relé2 [1]. A configuração padrão é Relé1 [0] com a seleção padrão Alarme [9].

Para obter as descrições detalhadas do parâmetro, consulte a seção Parâmetros Comumente Utilizados.

Para obter informações detalhadas sobre configurações e programação, consulte o Guia de Programação do VLT® HVAC Drive, MG.11.CX.YY

x=número da versão Y=idioma

OBSERVAÇÃO!

Se [Sem Operação] for selecionada no 5-12 Terminal 27, Entrada Digital, não é necessária conexão de + 24 V no terminal 27 para ativar a partida.

Se [Parada por inércia inversa] (valor padrão de fábrica) for selecionado no *5-12 Terminal 27, Entrada Digital*, será necessária uma conexão para +24 V para ativar a partida.

2.1.6 Setups da Função

O Setup de função fornece um acesso rápido e fácil a todos os parâmetros necessários à maioria das VLT[®] HVAC Drive aplicações, inclusive à maioria das fontes de alimentação de VAV e CAV e ventiladores de retorno, ventiladores de torre de resfriamento, Bombas Primárias, Secundárias e de Condensador d'Água e outras aplicações de bomba, ventilador e compressor.

Como acessar o Setup de função - exemplo

Passo 1. Ligue o conversor de frequência (o LED amarelo acende)




Ilustração 2.17

130BT110.11

Passo 2: Pressione o botão [Quick Menus] (Menus Rápidos) (as opções do Quick Menus são mostradas no display).




Ilustração 2.18

Passo 3: Use as teclas de navegação para cima/para baixo para rolar até Setups da função. Pressione [OK]




Ilustração 2.19

Passo 4: As opções da função de setups são exibidas. Selecione Q3-1 *Configurações Gerais.* Pressione [OK]




Ilustração 2.20

Passo 5: Use as teclas de navegação para cima/para baixo para rolar para baixo ou seja, Q3-11 *Saídas Analógicas*. Pressione [OK]




Ilustração 2.21

Passo 6: Escolha 6-50 Terminal 42 Saída. Pressione [OK]




Ilustração 2.22

Passo 7: Utilize as teclas de navegação para cima/para baixo para selecionar entre as diversas opções. Pressione [OK]




Ilustração 2.23



Parâmetros de Setups de Função

Os parâmetros Setups de Função estão agrupados como indicado a seguir

Q3-1 Programaç Gerais			
Q3-10 Config. Configuração do	Q3-11 Saída Analógica	Q3-12 Programação do Relógio	Q3-13 Configuração do Display
Motor			
1-90 Proteção Térmica do Motor	6-50 Terminal 42 Saída	0-70 Data e Hora	0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno
1-93 Fonte do Termistor	6-51 Terminal 42 Escala Mínima	0-71 Formato da Data	0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno
	de Saída		
1-29 Adaptação Automática do	6-52 Terminal 42 Escala Máxima	0-72 Formato da Hora	0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno
Motor (AMA)	de Saída		
14-01 Freqüência de		0-74 DST/Horário de Verão	0-23 Linha do Display 2 Grande
Chaveamento			
4-53 Advertência de Velocidade		0-76 DST/Início do Horário de	0-24 Linha do Display 3 Grande
Alta		Verão	
		0-77 DST/Fim do Horário de	0-37 Texto de Display 1
		Verão	
			0-38 Texto de Display 2
			0-39 Texto de Display 3

Tabela 2.3

Q3-2 Definições de Malha Aberta		
Q3-20 Referência Digital	Q3-21 Referência Analógica	
3-02 Referência Mínima	3-02 Referência Mínima	
3-03 Referência Máxima	3-03 Referência Máxima	
3-10 Referência Predefinida	6-10 Terminal 53 Tensão Baixa	
5-13 Terminal 29, Entrada Digital	6-11 Terminal 53 Tensão Alta	
5-14 Terminal 32, Entrada Digital	6-12 Terminal 53 Corrente Baixa	
5-15 Terminal 33 Entrada Digital	6-13 Terminal 53 Corrente Alta	
	6-14 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo	
	6-15 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto	

Tabela 2.4





	Q3-3 Definições de Malha Fechada	
Q3-30 Zona Única Int. Setpoint	Q3-31 Zona Única Extern. Setpoint	Q3-32 Multizona / Avç
1-00 Modo Configuração	1-00 Modo Configuração	1-00 Modo Configuração
20-12 Unidade da Referência/Feedback	20-12 Unidade da Referência/Feedback	3-15 Fonte da Referência 1
20-13 Referência Mínima	20-13 Referência Mínima	3-16 Fonte da Referência 2
20-14 Referência Máxima	20-14 Referência Máxima	20-00 Fonte de Feedback 1
6-22 Terminal 54 Corrente Baixa	6-10 Terminal 53 Tensão Baixa	20-01 Conversão de Feedback 1
6-24 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo	6-11 Terminal 53 Tensão Alta	20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1
6-25 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto	6-12 Terminal 53 Corrente Baixa	20-03 Fonte de Feedback 2
6-26 Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro	6-13 Terminal 53 Corrente Alta	20-04 Conversão de Feedback 2
6-27 Terminal 54 Live Zero	6-14 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo	20-05 Unidade da Fonte de Feedback 2
6-00 Timeout do Live Zero	6-15 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto	20-06 Fonte de Feedback 3
6-01 Função Timeout do Live Zero	6-22 Terminal 54 Corrente Baixa	20-07 Conversão de Feedback 3
20-21 Setpoint 1	6-24 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo	20-08 Unidade da Fonte de Feedback 3
20-81 Controle Normal/Inverso do PID	6-25 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto	20-12 Unidade da Referência/Feedback
20-82 Velocidade de Partida do PID [RPM]	6-26 Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro	20-13 Referência Mínima
20-83 Velocidade de Partida do PID [Hz]	6-27 Terminal 54 Live Zero	20-14 Referência Máxima
20-93 Ganho Proporcional do PID	6-00 Timeout do Live Zero	6-10 Terminal 53 Tensão Baixa
20-94 Tempo de Integração do PID	6-01 Função Timeout do Live Zero	6-11 Terminal 53 Tensão Alta
20-70 Tipo de Malha Fechada	20-81 Controle Normal/Inverso do PID	6-12 Terminal 53 Corrente Baixa
20-71 Desempenho do PID	20-82 Velocidade de Partida do PID [RPM]	6-13 Terminal 53 Corrente Alta
20-72 Modificação de Saída do PID	20-83 Velocidade de Partida do PID [Hz]	6-14 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo
20-73 Nível Mínimo de Feedback	20-93 Ganho Proporcional do PID	6-15 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto
20-74 Nível Máximo de Feedback	20-94 Tempo de Integração do PID	6-16 Terminal 53 Const. de Tempo do Filtro
20-79 Sintonização Automática do PID	20-70 Tipo de Malha Fechada	6-17 Terminal 53 Live Zero
j	20-71 Desempenho do PID	6-20 Terminal 54 Tensão Baixa
	20-72 Modificação de Saída do PID	6-21 Terminal 54 Tensão Alta
	20-73 Nível Mínimo de Feedback	6-22 Terminal 54 Corrente Baixa
	20-74 Nível Máximo de Feedback	6-23 Terminal 54 Corrente Alta
	20-79 Sintonização Automática do PID	6-24 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo
		6-25 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto
		6-26 Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro
		6-27 Terminal 54 Live Zero
		6-00 Timeout do Live Zero
		6-01 Função Timeout do Live Zero
		4-56 Advert. de Feedb Baixo
		4-57 Advert. de Feedb Alto
		20-20 Função de Feedback
		20-21 Setpoint 1
		20-22 Setpoint 2
		20-81 Controle Normal/Inverso do PID
		20-82 Velocidade de Partida do PID [RPM]
		20-83 Velocidade de Partida do PID [Hz]
		20-93 Ganho Proporcional do PID
		20-94 Tempo de Integração do PID
		20-70 Tipo de Malha Fechada
		20-71 Desempenho do PID
		20-72 Modificação de Saída do PID
		20-73 Nível Mínimo de Feedback
		20-74 Nível Máximo de Feedback
	1	20-79 Sintonização Automática do PID

Tabela 2.5



Q3-4 Configurações da Aplicação		
Q3-40 Funções de Ventilador	Q3-41 Funções de Bomba	Q3-42 Funções de Compressor
22-60 Função Correia Partida	22-20 Set-up Automático de Potência Baixa	1-03 Características de Torque
22-61 Torque de Correia Partida	22-21 Detecção de Potência Baixa	1-71 Atraso da Partida
22-62 Atraso de Correia Partida	22-22 Detecção de Velocidade Baixa	22-75 Proteção de Ciclo Curto
4-64 Setup de Bypass Semi-Auto	22-23 Função Fluxo-Zero	22-76 Intervalo entre Partidas
1-03 Características de Torque	22-24 Atraso de Fluxo-Zero	22-77 Tempo Mínimo de Funcionamento
22-22 Detecção de Velocidade Baixa	22-40 Tempo Mínimo de Funcionamento	5-01 Modo do Terminal 27
22-23 Função Fluxo-Zero	22-41 Sleep Time Mínimo	5-02 Modo do Terminal 29
22-24 Atraso de Fluxo-Zero	22-42 Velocidade de Ativação [RPM]	5-12 Terminal 27, Entrada Digital
22-40 Tempo Mínimo de Funcionamento	22-43 Velocidade de Ativação [Hz]	5-13 Terminal 29, Entrada Digital
22-41 Sleep Time Mínimo	22-44 Ref. de Ativação/Diferença de FB	5-40 Função do Relé
22-42 Velocidade de Ativação [RPM]	22-45 Impulso de Setpoint	1-73 Flying Start
22-43 Velocidade de Ativação [Hz]	22-46 Tempo Máximo de Impulso	1-86 Velocidade de Desarme Baixa [RPM]
22-44 Ref. de Ativação/Diferença de FB	22-26 Função Bomba Seca	1-87 Velocidade de Desarme Baixa [Hz]
22-45 Impulso de Setpoint	22-27 Atraso de Bomba Seca	
22-46 Tempo Máximo de Impulso	22-80 Compensação de Vazão	
2-10 Função de Frenagem	22-81 Curva de Aproximação Quadrática-Linear	
2-16 Corr Máx Frenagem CA	22-82 Cálculo do Work Point	
2-17 Controle de Sobretensão	22-83 Velocidade no Fluxo-Zero [RPM]	
1-73 Flying Start	22-84 Velocidade no Fluxo-Zero [Hz]	
1-71 Atraso da Partida	22-85 Velocidade no Ponto projetado [RPM]	
1-80 Função na Parada	22-86 Velocidade no Ponto projetado [Hz]	
2-00 Corrente de Hold CC/Preaquecimento	22-87 Pressão na Velocidade de Fluxo-Zero	
4-10 Sentido de Rotação do Motor	22-88 Pressão na Velocidade Nominal	
	22-89 Vazão no Ponto Projetado	
	22-90 Vazão na Velocidade Nominal	
	1-03 Características de Torque	
	1-73 Flying Start	

Tabela 2.6

2.1.7 Modo Main Menu (Menu Principal)

Selecione o modo Menu Principal apertando a tecla [Main Menu]. A leitura mostrada a seguir, aparece no display. As seções do meio e inferior, no display, mostram uma lista de grupos do parâmetro que podem ser selecionados, alternando as teclas 'para cima' e 'para baixo'.




Ilustração 2.24

Cada parâmetro tem um nome e um número, que permanecem sem alteração, independentemente do modo de programação. No modo Menu Principal, os parâmetros estão divididos em grupos. O primeiro dígito do número do parâmetro (da esquerda para a direita) indica o número do grupo do parâmetro.

Todos os parâmetros podem ser alterados no Menu Principal. No entanto, dependendo da escolha da configuração, (1-00 Modo Configuração), alguns parâmetros podem estar ocultos.

2.1.8 Seleção de Parâmetro

No modo Menu Principal, os parâmetros estão divididos em grupos. Seleciona-se um grupo do parâmetro por meio das teclas de navegação. 2

Os grupos do parâmetro a seguir estão acessíveis

№ do grupo	Grupo do parâmetro:	
0	Operação/Display	
1	Carga/Motor	
2	Freios	
3	Referências/Rampas	
4	Limites/Advertências	
5	Entr./Saída Digital	
6	Entr./Saída Anal.	
8	Com. e Opcionais	
9	Profibus	
10	Fieldbus CAN	
11	LonWorks	
12	Ethernet IP / Modbus TCP / PROFINET	
13	Smart Logic	
14	Funções Especiais	
15	Informação do VLT	
16	Leituras de Dados	
18	Leituras de Dados 2	
20	Malha Fechada do Drive	
21	Ext. Malha Fechada	
22	Funções de Aplicação	
23	Funções Baseadas no Tempo	
25	Controlador em Cascata	
26	E/S Analógica do opcional MCB 109	

Tabela 2.7

Após selecionar um grupo do parâmetro, escolha um parâmetro por meio das teclas de navegação.

A porção central do display mostra o número e o nome do parâmetro, bem como o valor do parâmetro selecionado.




Ilustração 2.25

2.1.9 Alteração de Dados

O procedimento para alterar dados é o mesmo, tanto no caso de selecionar um parâmetro no modo Quick menu (Menu rápido) como no Main menu (Menu principal). Pressione [OK] para alterar o parâmetro selecionado. O procedimento para a alteração de dados depende do parâmetro selecionado representar um valor numérico ou um valor de texto.

2.1.10 Alterando um Valor de Texto

Se o parâmetro selecionado for um valor de texto, altere o valor de texto com as teclas de navegação [♠] [▼]. A tecla 'para cima' aumenta o valor e a tecla 'para baixo' diminui o valor. Posicione o cursor sobre o valor que deseja salvar e pressione [OK].




Ilustração 2.26

2.1.11 Alterando um Grupo de Valores de Dados Numéricos

Se o parâmetro escolhido representa um valor de dados numéricos, altere este valor por meio das teclas de navegação [♣] [▶] assim como as teclas de navegação [♣] [▼]. Utilize os botões [♣] [▶] para movimentar o cursor horizontalmente.




Ilustração 2.27

Use as teclas [♠] [♥] para alterar o valor de um parâmetro. A tecla 'para cima' aumenta o valor dos dados e a tecla 'para baixo' reduz o valor. Posicione o cursor sobre o valor que deseja salvar e pressione [OK].




Ilustração 2.28



2.1.12 Valor, Passo a Passo

Certos parâmetros podem ser mudados passo a passo ou por variação infinita. Isto se aplica ao 1-20 Potência do Motor [kW], 1-22 Tensão do Motor e 1-23 Freqüência do Motor.

Os parâmetros são alterados, tanto como um grupo de valores de dados numéricos quanto como valores de dados numéricos infinitamente variáveis.

2.1.13 Leitura e Programação de Parâmetros Indexados

Os parâmetros são indexados quando colocados em uma pilha rolante.

15-30 Log Alarme: Cód Falha ao 15-33 Log Alarme: Data e Hora contêm registro de falhas que podem ser lidos. Escolha um parâmetro, pressione [OK] e use as setas de navegação p/ cima/baixo para rolar pelo registro de valores.

Utilize o 3-10 Referência Predefinida como outro exemplo: Escolha o parâmetro, aperte a tecla [OK] e use as setas de navegação p/ cima/baixo, para rolar pelos valores indexados. Para alterar o valor do parâmetro, selecione o valor indexado e pressione a tecla [OK]. Altere o valor utilizando as setas p/ cima/baixo. Pressione [OK] para aceitar a nova configuração. Pressione [Cancel] para abortar. Pressione [Back] (Voltar) para sair do parâmetro.

2.1.14 Inicialização para as Configurações Padrão

Inicialize o conversor de frequência para as configurações padrão de duas maneiras.

Inicialização recomendada (via 14-22 Modo Operação)

- 1. Selecionar 14-22 Modo Operação
- 2. Pressione a tecla [OK]
- 3. Selecione "Inicialização"
- 4. Pressione a tecla [OK]
- 5. Corte a alimentação de rede elétrica e aguarde até que o display apague.
- Conecte a alimentação de rede elétrica novamente - o conversor de frequência está reinicializado, agora.
- Altere o 14-22 Modo Operação para Operação Normal.

OBSERVAÇÃO!

Reinicializa os parâmetros selecionados no Meu Menu Pessoal com a configuração padrão de fábrica.

- 14-22 Modo Operação inicializa todos exceto
- 14-50 Filtro de RFI
- 8-30 Protocolo
- 8-31 Endereço
- 8-32 Baud Rate
- 8-35 Atraso Mínimo de Resposta
- 8-36 Atraso de Resposta Mínimo
- 8-37 Atraso Inter-Caractere Máximo
- 15-00 Horas de funcionamento a
- 15-05 Sobretensões
- 15-20 Registro do Histórico: Evento a 15-22 Registro do Histórico: Tempo
- 15-30 Log Alarme: Cód Falha a 15-32 LogAlarme:Tempo

Inicialização manual

1.	Desconecte da rede elétrica e aguarde até que o display	
	apague.	
2a.	Pressione as teclas [Status] - [Main Menu] - [OK] simulta-	
	neamente, durante a energização do LCP 102, Display	
	Gráfico.	
2b.	Aperte [Menu] enquanto o LCP 101, Display Numérico, é	
	energizado	
3.	Solte as teclas após 5 segundos	
4.	O conversor de frequência agora está programado, de	
	acordo com as configurações padrão.	
Este procedimento inicializa todos, exceto: 15-00 Horas de funcio-		

Tabela 2.8

15-05 Sobretensões.

OBSERVAÇÃO!

Ao executar a inicialização manual, reinicialize também a comunicação serial, *14-50 Filtro de RFI* e as configurações do registro de falhas.

namento ; 15-03 Energizações; 15-04 Superaquecimentos;

Remove os parâmetros selecionados no 25-00 Controlador em Cascata.

OBSERVAÇÃO!

Após a inicialização e o ciclo de potência, o display não exibirá qualquer informação durante um par de minutos.



3 Descrição do Parâmetro

3.1 Seleção de Parâmetro

3.1.1 Estrutura do Menu Principal

Os parâmetros do conversor de frequência estão agrupados em diversos grupos do parâmetro para facilitar a seleção dos parâmetros corretos, para operação otimizada do conversor de frequência.

A grande maioria das aplicações de VLT® HVAC Drive pode ser programada utilizando a tecla Quick Menu (Menu Rápido), selecionando os parâmetros contidos no Setup Rápido e Setups de Função.

As descrições e configurações padrão dos parâmetros podem ser encontradas em *5 Listas de Parâmetros*.

- 0-** Operação/Display
- 1-** Carga/Motor
- 2-** Freios
- 3-** Referência / Rampas
- 4-** Limites/Advertências
- 5-** Entrada/Saíd Digital
- 6-** Entrada/Saída Analógica
- 8-** Com. e Opcionais
- 9-** Profibus
- 10-** Fieldbus CAN
- 11-** LonWorks
- 12-** Ethernet IP / Modbus TCP / PROFINET
- 13-** Smart Logic Controller
- 14-** Funções Especiais
- 15-** Informação do VLT
- 16-** Leituras de Dados
- 18-** Informações e Leituras
- 20-** Malha Fechada do FC
- 21-** Ext. Malha Fechada
- 22-** Funções de Aplicação
- 23-** Funções Baseadas no Tempo
- 24-** Funções de Aplicação 2
- 25-** Controlador em Cascata
- 26-** E/S Analógica do Opcional MCB 109



3.2 Main Menu (Menu Principal) - Operação e Display - Grupo 0

Parâmetros relacionados às funções fundamentais do conversor de frequência, função dos botões do LCP e configuração do display do LCP.

3.2.1 0-0* Configurações Básicas

0-01 Idioma		
Opt	ion:	Funcão:
		Define o idioma a ser usado no display. O conversor de frequência pode ser entregue com 2 diferentes pacotes de idioma. Inglês e Alemão estão incluídos em todos os pacotes. O Inglês não pode ser eliminado ou alterado.
[0] *	English	Parte dos Pacotes de Idiomas 1 - 2
[1]	Deutsch	Parte dos Pacotes de Idiomas 1 - 2
[2]	Francais	Parte do Pacote de Idiomas 1
[3]	Dansk	Parte do Pacote de Idiomas 1
[4]	Spanish	Parte do Pacote de Idiomas 1
[5]	Italiano	Parte do Pacote de Idiomas 1
[6]	Svenska	Parte do Pacote de Idiomas 1
[7]	Nederlands	Parte do Pacote de Idiomas 1
[10]	Chinese	Pacote de Idiomas 2
[20]	Suomi	Parte do Pacote de Idiomas 1
[22]	English US	Parte do Pacote de Idiomas 1
[27]	Greek	Parte do Pacote de Idiomas 1
[28]	Bras.port	Parte do Pacote de Idiomas 1
[36]	Slovenian	Parte do Pacote de Idiomas 1
[39]	Korean	Parte do Pacote de Idiomas 2
[40]	Japanese	Parte do Pacote de Idiomas 2
[41]	Turkish	Parte do Pacote de Idiomas 1
[42]	Trad.Chinese	Parte do Pacote de Idiomas 2
[43]	Bulgarian	Parte do Pacote de Idiomas 1
[44]	Srpski	Parte do Pacote de Idiomas 1
[45]	Romanian	Parte do Pacote de Idiomas 1
[46]	Magyar	Parte do Pacote de Idiomas 1
[47]	Czech	Parte do Pacote de Idiomas 1
[48]	Polski	Parte do Pacote de Idiomas 1
[49]	Russian	Parte do Pacote de Idiomas 1
[50]	Thai	Parte do Pacote de Idiomas 2
[51]	Bahasa Indonesia	Parte do Pacote de Idiomas 2
[52]	Hrvatski	

0-02 Unidade da Veloc. do Motor			
Opt	ion:	Funcão:	
		A exibição no display depende das configurações dos 0-02 Unidade da Veloc. do Motor e 0-03 Definições Regionais. A configuração padrão de 0-02 Unidade da Veloc. do Motor e 0-03 Definições Regionais depende da região do mundo em que o conversor de frequência é fornecido, mas pode ser reprogramada conforme a necessidade. OBSERVAÇÃO! Ao alterar a Unidade de Medida da Velocidade do Motor, determinados parâmetros serão reinicializados com os seus valores iniciais. Recomenda-se selecionar primeiro a unidade de medida da velocidade do motor, antes de alterar outros parâmetros.	
[0]	RPM	Seleciona a exibição dos parâmetros de velocidade do motor (ou seja, referências, feedbacks e limites), em termos da velocidade do eixo (RPM).	
[1] *	Hz	Seleciona a exibição das variáveis e parâmetros de velocidade do motor (ou seja, referências, feedbacks e limites), em termos da frequência de saída para o motor (Hz).	

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

0-03 Definições Regionais		
Opt	ion:	Funcão:
		Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento. A exibição no display depende das configurações dos 0-02 Unidade da Veloc. do Motor e 0-03 Definições Regionais. A configuração padrão de 0-02 Unidade da Veloc. do Motor e 0-03 Definições Regionais depende da região geográfica do mundo onde o conversor de frequência é fornecido, porém, pode ser reprogramado conforme a necessidade.
[0]	Interna- cional	Programa as unidades de medida do 1-20 Potência do Motor [kW] para [kW] e o valor padrão do 1-23 Freqüência do Motor [50 Hz].
[1] *	América do Norte	Define 1-21 Potência do Motor [HP] unidades para HP e o valor padrão de 1-23 Freqüência do Motor para 60 Hz.

A configuração que não é utilizada será ocultada.



0-04 Estado Operacional na Energização Option: Função: Selecione o modo operacional, na reconexão do conversor de frequência à tensão de rede, após o desligamento, quando funcionando no modo Manual (local). [0] Retomar Recupera o controle do conversor de freqüência, mantendo a mesma referência local e as mesmas condições de partida/ parada (aplicadas pela [[Hand On]/[Off], no LCP ou Hand Start através de uma entrada digital), que existiam antes do conversor ter sido desligado. [1] Parad Utiliza a referência salva [1] a fim de parar forçd,ref=ant. o conversor de frequência, mas, ao mesmo tempo, retém na memória a referência de velocidade local, antes de desligar. Depois que a tensão de rede for reconectada e após receber um comando de partida (utilizando no LCP a tecla [Hand On] (Manual Ligado) ou o comando Hand Start (Partida Manual) através de uma entrada digital), o conversor de frequência dá nova partida e funciona na referência de velocidade retida.

3.2.2 0-1* Setup Operations

Definir e controlar os setups dos parâmetros individuais. O conversor de freqüência tem quatro setups de parâmetro que podem ser programados independentemente uns dos outros. Isto torna o conversor de freqüência muito flexível e capaz de atender os requisitos de vários esquemas de controle de sistemas VLT® HVAC Drive diferentes, propiciando frequentemente economia de equipamentos de controle externos. Por exemplo, eles podem ser utilizados para programar o conversor de freqüência para funcionar de acordo com um esquema de controle em um setup (p.ex., funcionamento durante o dia) e um outro esquema de controle em outro setup (p.ex., operação noturna). Alternativamente, eles podem ser utilizados por uma AHU ou uma unidade OEM acondicionada para, identicamente, programar todos os conversores de frequência instalados na fábrica, para diferentes modelos de equipamentos dentro de uma faixa, de modo a utilizar os mesmos parâmetros e, então, durante a produção/colocação em funcionamento, simplesmente selecionar um setup específico, dependendo do modelo dentro daquela faixa em que o conversor de freqüência está instalado.

O setup ativo (ou seja, o setup em que o conversor de freqüência está presentemente funcionando) pode ser selecionado no *0-10 Setup Ativo* e exibido no LCP. Utilizando o Setup múltiplo, é possível alternar entre setups, com o conversor de freqüência funcionando ou

parado, através da entrada digital ou de comandos de comunicação (p.ex., para operação noturna). Se for necessário mudar os setups durante o funcionamento, assegure-se de que o 0-12 Este Set-up é dependente de esteja programado conforme requerido. Para a maioria das aplicações de VLT® HVAC Drive, não será necessário programar o 0-12 Este Set-up é dependente de, mesmo se uma mudança de setup for necessária durante o funcionamento, mas para aplicações muito complexas, utilizando a flexibilidade total dos setups múltiplos, caso seja requerido. Utilizando o 0-11 Set-up da Programação é possível editar parâmetros, dentro de qualquer um dos setups, enquanto o conversor de freqüência continua funcionando em seu Setup Ativo, setup este que pode ser diferente daquele a ser editado. Utilizando o 0-51 Cópia do Set-up, é possível copiar configurações de parâmetro entre os setups, para ativar a colocação em funcionamento mais rapidamente, se tais configurações forem requeridas em setups diferentes.

0-10 Setup Ativo				
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione o setup no qual o conversor de freqüência deverá funcionar. Utilize o 0-51 Cópia do Set-up para copiar um setup em outro ou em todos os demais setups. A fim de evitar programações conflitantes do mesmo parâmetro, em dois setups diferentes, vincule os setups utilizando o 0-12 Este Set-up é dependente de. Pare o conversor de freqüência, antes de alternar entre os setups, onde os parâmetros assinalados como 'não alterável durante o funcionamento' tiverem valores diferentes. Os parâmetros "não alteráveis durante a operação" são assinalados como FALSE (Falso) nas listas de parâmetros, na seção Listas de Parâmetros.		
[0]	Setup de fábrica	Não pode ser alterado. Ele contém o Danfoss conjunto de dados e pode ser utilizado como fonte de dados, quando for necessário retornar os demais setups a um estado conhecido.		
[1] *	Set-up 1	Setup 1 [1] até o Setup 4 [4] são os quatro setups de parâmetro, dentro dos quais todos os parâmetros podem ser programados.		
[2]	Set-up 2			
[3]	Set-up 3			
[4]	Set-up 4			
[9]	Setup Múltiplo	É utilizado para a seleção remota de setups, usando as entradas digitais e a porta de comunicação serial. Este setup utiliza as programações do <i>0-12 Este Set-up é dependente de</i> .		



0-11 Set-up da Programação			
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o setup a ser editado (ou programado) durante a operação; ou o setup ativo ou um dos setups inativos. O número do setup que está sendo editado e exibido no LCP entre (parênteses).	
[0]	Setup de fábrica	Não pode ser editado, mas é útil como fonte de dados, caso se deseje retornar os demais setups a uma configuração conhecida.	
[1]	Set-up 1	Setup 1 [1] até o Setup 4 [4] podem ser editados livremente, durante a operação, independentemente do setup que estiver ativo.	
[2]	Set-up 2		
[3]	Set-up 3		
[4]	Set-up 4		
[9] *	Ativar Set- -up	(i.é., o setup no qual o conversor de freqüência esta funcionando) também pode ser editado durante a operação. A edição de parâmetros no setup selecionado, normalmente, seria feito a partir do LCP, porém, é também possível a partir de qualquer porta de comunicação serial.	

0.40		n .	/ 1			
0-12	Lecto '	Set-Hin	A C	anand	anta	MΔ

Option: Função:	

Este parâmetro só precisa ser programado se for necessário alterar setups, enquanto o motor estiver em funcionamento. Ele assegura que os parâmetros que "não são alteráveis durante a operação" tenham a mesma configuração em todos os setups importantes.

Para possibilitar alterações de um setup no outro, isentas de conflitos, enquanto o conversor de freqüência estiver em funcionamento, vincule os setups que contenham parâmetros que não sejam alteráveis, durante a operação. O vínculo assegurará a sincronização dos valores de parâmetro 'não alteráveis durante a operação', ao passar de um setup ao outro, durante a operação. Os parâmetros 'não alteráveis durante a operação' podem ser identificados pelo rótulo FALSE (Falso) nas listas de parâmetros, na seção *Listas de Parâmetros*.

O recurso de dependência do setup, do 0-12 Este Set-up é dependente de, é utilizado quando o Setup Múltiplo, no 0-10 Setup Ativo, for selecionado. O Setup múltiplo pode ser utilizado para alternar de um

0-12 Este Set-up é dependente de

Option:

Funcão:

setup para outro, durante a operação (ou seja, enquanto o motor está funcionando). Exemplo:

Utilize o Setup múltiplo, para passar do Setup 1 para o Setup 2, enquanto o motor estiver em funcionamento. Programe primeiro os parâmetros no Setup 1, em seguida, garanta que o Setup 1 e o Setup 2 são sincronizados (ou 'vinculados'). A sincronização pode ser executada de duas maneiras:

1. Alterar o editar Setup 2 [2], no 0-11 Set-up da Programação e programar o 0-12 Este Set-up é dependente de para Setup 1 [1]. Isso iniciará o processo de vinculação (sincronização).



Ilustração 3.1

OR

2. Enquanto ainda estiver no Setup 1, utilizando o 0-50 Cópia do LCP, copie o Setup 1 no Setup 2. Em seguida, programe o 0-12 Este Set-up é dependente de para Setup 2 [2]. Isso dará início ao processo de vinculação.




Ilustração 3.2

Depois que a conexão estiver completa, o 0-13 Leitura: Setups Conectados exibirá {1,2} para indicar que todos os parâmetros 'não alteráveis durante a operação', agora, são os mesmos no Setup 1 e no Setup 2. Se houver alteração de um parâmetro 'não alterável durante a operação', por ex., o 1-30 Resistência do Estator (Rs), em Setup 2, eles também serão alterados automaticamente no Setup 1. Desse modo, torna-se possível alternar entre o Setup 1 e o Setup 2, durante a operação.



 Option:
 Funcão:

 [0] * Não conectado
 [1] Setup 1

 [2] Setup 2
 [3] Setup 3

 [4] Setup 4
 [4] Setup 4

0-13 Leitura: Setups Conectados Matriz [5] Range: Funcão: [0 -Exibir uma lista de todos os setups encadeados, 255] por meio do 0-12 Este Set-up é dependente de. O parâmetro tem um índice para cada setup de parâmetro. O valor do parâmetro exibido para cada índice representa os setups que estão conectados àquele setup de parâmetro. LCP valor Índice {0} {1,2} {1,2} {3} {4} Tabela 3.2 Exemplo: Setup 1 e Setup 2 estão conectados

0-1	0-14 Leitura: Set-ups. Prog. / Canal			
Ra	nge:	Funcão:		
Ra 0 *	nge: [-2147483648 - 2147483647]	Exibir a configuração do <i>0-11 Set-up da Programação</i> , para cada um dos quatro canais de comunicação diferentes. Quando o número é exibido em hexadecimal, como no LCP, cada número representa um canal. Os números de 1-4 representam um número de setup; 'F' significa programação de fábrica; e 'A' significa setup ativo. Os canais são, da direita para a esquerda: LCP, Barramento do FC, USB, HPFB1.5. Exemplo: O número AAAAAA21h significa que o Barramento do FC selecionou o		
		Setup 2 no <i>0-11 Set-up da Programação</i> , o LCP selecionou o Setup 1 e que todos os demais utilizavam o setup ativo.		

3.2.3 0-2* LCP Display do LCP

Defina as variáveis exibidas no Painel de Controle Lógico Gráfico.

OBSERVAÇÃO!

Consulte 0-37 Texto de Display 1, 0-38 Texto de Display 2 e 0-39 Texto de Display 3 para obter informações sobre como escrever textos de display.

0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno				
Option: Funcão:				
		Selecione uma variável da linha 1 do display, lado esquerdo.		
[0] *	Nenhum	Não foi selecionado nenhum valor de display		
[37]	Texto de Display 1	Permite gravar uma sequência de texto individual para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial.		
[38]	Texto de Display 2	Permite gravar uma sequência de texto individual para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial.		
[39]	Texto de Display 3	Permite gravar uma sequência de texto individual para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial.		
[89]	Leitura da Data e Hora	Exibe a data e hora atuais.		
[953]	Warning Word do Profibus	Exibe advertências de comunicação do Profibus.		
[1005]	Leitura do Contador de Erros d Transm	Exibir o número de erros de transmissão de CAN, desde a última energização.		
[1006]	Leitura do Contador de Erros d Recepç	Exibir o número de erros de recepção do controle do CAN, desde a última energização.		
[1007]	Leitura do Contador de Bus off	Exibir o número de eventos de Bus Off (Bus Desligado) desde a última energização.		
[1013]	Parâmetro de Advertência	Exibir uma warning word específica do DeviceNet. Um bit específico é associado para cada advertência.		
[1115]	Warning Word do LON	Exibe as advertências específicas do LON.		
[1117]	Revisão do XIF	Exibe a versão do arquivo de interface externa do chip C da Neuron, no opcional LON.		
[1118]	Revisão do LonWorks	Exibe a versão do software do programa aplicativo do chip C da Neuron, no opcional LON.		
[1230]	Parâmetro de Advertência			



0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno				
Option	:	Funcão:		
[1501]	Horas em Funcio- namento	Exibe o número de horas de funcionamento do motor.		
[1502]	Medidor de kWh	Exibe o consumo de energia de rede elétrica, em kWh.		
[1600]	Control Word	Exibe a Control Word enviada do conversor de frequência, através da porta de comunicação serial, em código hex.		
[1601]	Referência [Unidade]	Referência total (soma de digital/ analógica/predefinida/ barramento/congelar ref./catch- -up e slow-down), na unidade de medida escolhida.		
[1602] *	Referência %	Referência total (soma de digital/ analógica/predefinida/ barramento/congelar ref./catch- -up e slow-down) em porcentagem.		
[1603]	Status Word	Status word atual		
[1605]	Valor Real Principal [%]	Visualizar a word de dois bytes enviada com a Status word para o barramento Mestre reportando o Valor Real Principal.		
[1609]	Leit.Personalz.	Confira as leituras definidas pelo usuário, definida nos 0-30 Unidade de Leitura Persona- lizada, 0-31 Valor Mín Leitura Personalizada e 0-32 Valor Máx Leitura Personalizada.		
[1610]	Potência [kW]	Energia real consumida pelo motor, em kW.		
[1611]	Potência [hp]	Potência real consumida pelo motor, em HP.		
[1612]	Tensão do motor	Tensão entregue ao motor.		
[1613]	Freqüência	Frequência do motor, ou seja, a frequência de saída do conversor de frequência, em Hz.		
[1614]	Corrente do Motor	Corrente de fase do motor, medida como valor eficaz.		
[1615]	Freqüência [%]	Frequência do motor, ou seja, a frequência de saída do conversor de frequência, em porcentagem.		
[1616]	Torque [Nm]	Carga atual do motor, como uma porcentagem do torque nominal do motor.		
[1617]	Velocidade [RPM]	Referência de velocidade do motor. A velocidade real dependerá da compensação de escorregamento que estiver		

0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno				
Option: Funcão:				
		sendo utilizada (compensação programada no 1-62 Compensação de Escorregamento). Se não for utilizada, a velocidade real será o valor lido no display menos o escorregamento do motor.		
[1618]	Térmico Calculado do Motor	Carga térmica no motor, calculada pela função ETR. Consulte também o grupo 1-9* Temperatura do Motor.		
[1622]	Torque [%]	Exibe o torque real produzido, em porcentagem.		
[1626]	Potência Filtrada [kW]			
[1627]	Potência Filtrada [hp]			
[1630]	Tensão de Conexão CC	Tensão no circuito intermediário do conversor de frequência.		
[1632]	Energia de Frenagem /s	Potência de frenagem atual transferida para um resistor de freio externo. Informada como um valor instantâneo.		
[1633]	Energia de Frenagem /2 min	Potência de frenagem transferida para um resistor de freio externo. A potência média é calculada continuamente para os últimos 120 segundos.		
[1634]	Temp. do Dissipador de Calor	Temperatura atual do dissipador do conversor de frequência. O limite de desativação é $95 \pm 5^{\circ}$ C; a reativação ocorre a $70 \pm 5^{\circ}$ C.		
[1635]	Térmico do Inversor	Porcentagem da carga dos inversores.		
[1636]	Corrente Nom.do Inversor	Corrente nominal do conversor de frequência		
[1637]	Corrente Máx.do Inversor	Corrente máxima do conversor de frequência		
[1638]	Estado do SLC	Estado do evento executado pelo controle		
[1639]	Temp.do Control Card	Temperatura do cartão de controle.		
[1643]	Status das Ações Temporizadas	Consulte o grupo do parâmetro 23-0* Ações Temporizadas		
[1650]	Referência Externa	Soma das referências externas, como uma porcentagem, ou seja, a soma de analógico/pulso/bus.		
[1652]	Feedback [Unidade]	Valor da referência da entrada(s) digital(is) programada(s).		



0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno			
Option	:	Funcão:	
[1653]	Referência do DigiPot	Exibir a contribuição do potenciômetro digital para a referência de Feedback real.	
[1654]	Feedback 1 [Unidade]	Exibir o valor do Feedback 1. Consulte também o par. 20-0*.	
[1655]	Feedback 2 [Unidade]	Exibir o valor do Feedback 2. Consulte também o 20-0*.	
[1656]	Feedback 3 [Unidade]	Exibir o valor do Feedback 3. Consulte também o 20-0*.	
[1658]	Saída do PID [%]	Retorna o valor da saída do controlador do PID de Malha Fechada do Drive em porcentagem.	
[1660]	Entrada Digital	Exibe o status das entradas digitais. Sinal baixo = 0; Sinal alto = 1. Relativamente ao pedido de compra, consulte o <i>16-60 Entrada</i> <i>Digital</i> O bit 0 está no extremo direito.	
[1661]	Definição do Terminal 53	Configuração do terminal de entrada 53. Corrente = 0; Tensão = 1.	
[1662]	Entrada Analógica 53	Valor real na saída 53, como uma referência ou como um valor de proteção.	
[1663]	Definição do Terminal 54	Configuração do terminal de entrada 54. Corrente = 0; Tensão = 1.	
[1664]	Entrada Analógica 54	Valor real na entrada 54, como referência ou valor de proteção.	
[1665]	Saída Analógica 42 [mA]	Valor real na saída 42, em mA. Utilize o 6-50 Terminal 42 Saída para selecionar a variável a ser representada na saída 42.	
[1666]	Saída Digital [bin]	Valor binário de todas as saídas digitais.	
[1667]	Entr Pulso #29 [Hz]	Valor real da frequência aplicada no terminal 29, como uma entrada de pulso.	
[1668]	Entr Pulso #33 [Hz]	Valor real da frequência aplicada no terminal 33, como uma entrada de pulso.	
[1669]	Saída de Pulso #27 [Hz]	Valor real de pulsos aplicados ao terminal 27, no modo de saída digital.	
[1670]	Saída de Pulso #29 [Hz]	Valor real de pulsos aplicados ao terminal 29, no modo de saída digital.	

0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno				
Option: Funcão:				
[1671]	Saída do Relé [bin]	Exibir a configuração de todos os relés.		
[1672]	Contador A	Exibir o valor atual do Contador A.		
[1673]	Contador B	Exibir o valor atual do Contador B.		
[1675]	Entr. Anal. X30/11	Valor real do sinal na entrada X30/11 (Cartão Opcional de E/S de Uso Geral)		
[1676]	Entr. Anal. X30/12	Valor real do sinal na entrada X30/12 (Cartão Opcional de E/S de Uso Geral)		
[1677]	Saída Anal. X30/8 [mA]	Valor real na saída X30/8 (Cartão Opcional de E/S de Uso Geral). Utilize <i>6-60 Terminal X30/8 Saída</i> para selecionar a variável a ser exibida.		
[1680]	CTW 1 do Fieldbus	Control word (CTW) recebida do Barramento Mestre.		
[1682]	REF 1 do Fieldbus	Valor da referência principal enviado com a control word, através da rede de comunicações serial, p.ex., oriundo do BMS, PLC ou de outro controlador mestre.		
[1684]	StatusWord do Opcional d Comunicação	Status word estendida do opcional de comunicação do fieldbus.		
[1685]	CTW 1 da Porta Serial	Control word (CTW) recebida do Barramento Mestre.		
[1686]	REF 1 da Porta Serial	Status word (STW) enviada ao Barramento Mestre.		
[1690]	Alarm Word	Um ou mais alarmes, em Hexadecimal (usado para comunicação serial)		
[1691]	Alarm word 2	Um ou mais alarmes, em Hexadecimal (usado para comunicação serial)		
[1692]	Warning Word	Uma ou mais advertências, em Hexadecimal (usado para comunicação serial)		
[1693]	Warning word 2	Uma ou mais advertências, em Hexadecimal (usado para comunicação serial)		
[1694]	Status Word Estendida	Uma ou mais condições de status, em Hexadecimal (usado para comunicação serial)		



0-20 L	inha do Display 1.1 P	equeno equeno
Option	:	Funcão:
[1695]	Ext. Status Word 2	Uma ou mais condições de status, em Hexadecimal (usado para comunicação serial)
[1696]	Word de Manutenção	Os bits refletem o status dos Eventos de Manutenção Preventiva programados, no grupo de parâmetros 23-1*
[1830]	Entr.analóg.X42/1	Exibe o valor do sinal aplicado no terminal X42/1 no Cartão de E/S Analógica.
[1831]	Entr.Analóg.X42/3	Exibe o valor do sinal aplicado no terminal X42/3 no Cartão de E/S Analógica.
[1832]	Entr.analóg.X42/5	Exibe o valor do sinal aplicado no terminal X42/5 no Cartão de E/S Analógica.
[1833]	Saída Anal X42/7 [V]	Exibe o valor do sinal aplicado no terminal X42/7 no Cartão de E/S Analógica.
[1834]	Saída Anal X42/9 [V]	Exibe o valor do sinal aplicado no terminal X42/9 no Cartão de E/S Analógica.
[1835]	Saída Anal X42/11 [V]	Exibe o valor do sinal aplicado no terminal X42/11 no Cartão de E/S Analógica.
[1836]	Entrada analógica X48/2 [mA]	
[1837]	EntradaTemp X48/4	
[1838]	EntradaTemp X48/7	
[1839]	EntradaTemp X48/10	
[1850]	Leitura Sem o Sensor [unidade]	
[2117]	Referência Ext. 1[Unidade]	Valor da referência do Controlador de Malha Fechada estendido 1
[2118]	Feedback Ext. 1 [Unidade]	Valor do sinal de feedback do Controlador de Malha Fechada estendido 1
[2119]	Saída Ext. 1 [%]	Valor da saída do Controlador de Malha Fechada estendido 1
[2137]	Referência Ext. 2 [Unidade]	Valor da referência do Controlador de Malha Fechada estendido 2
[2138]	Feedback Ext. 2 [Unidade]	Valor do sinal de feedback do Controlador de Malha Fechada estendido 2
[2139]	Saída Ext. 2 [%]	Valor da saída do Controlador de Malha Fechada estendido 2

0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno		
Option	:	Funcão:
[2157]	Referência Ext. 3 [Unidade]	Valor da referência do Controlador de Malha Fechada estendido 3
[2158]	Feedback Ext. 3 [Unidade]	Valor do sinal de feedback do Controlador de Malha Fechada estendido 3
[2159]	Saída Ext. 3 [%]	Valor da saída do Controlador de Malha Fechada estendido 3
[2230]	Potência de Fluxo- -Zero	Potência de Fluxo Zero calculada para a velocidade operacional real.
[2316]	Texto Manutenção	
[2580]	Status de Cascata	Status da operação do Controlador em Cascata
[2581]	Status da Bomba	Status da operação de cada bomba individual controlada pelo Controlador em Cascata
[3110]	Status Word-Bypass	
[3111]	Bypass Horas Funcion	
[9913]	Tempo ocioso	
[9914]	Req. paramdb na fila	
[9920]	HS Temp. (PC1)	
[9921]	HS Temp. (PC2)	
[9922]	HS Temp. (PC3)	
[9923]	HS Temp. (PC4)	
[9924]	HS Temp. (PC5)	
[9925]	HS Temp. (PC6)	
[9926]	HS Temp. (PC7)	
[9927]	HS Temp. (PC8)	

0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno

Selecione uma variável na linha 1 do display, posição central.

Option:	Funcão:
Option:	Funcão:

[1614] *	Corrente do Motor	As opções são as mesmas que as
		listadas no 0-20 Linha do Display 1.1
		Pequeno.

0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno

Selecione uma variável na linha 1 do display, lado direito.

Option:	Frinces.
Option:	Funcão:

[1610] *	Potência [kW]	As opções são as mesmas que as listadas
		no 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno.

0-23 Linha do Display 2 Grande

Selecione uma variável na linha 2 do display.

- · ·	_ ~
Option:	Função:
ODUOII.	i uncao.

[1613] *	Frequência	As opções são as mesmas que as listadas
		no 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno.



Se

Selecionar uma variável na linha 3 do display.

0-24 Linha do Display 3 Grande

Option: Funcão:

[30121] * Frequência da Rede As opções são as mesmas que as listadas no 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno.

0-25 Meu Menu Pessoal		
Matriz [20]	l	
Range:		Funcão:
Range: Size related*	[0 - 9999]	Defina até 20 parâmetros a serem incluídos no Q1 Menu Pessoal, acessível por intermédio da tecla [Quick Menu] (Menu Rápido) no LCP. Os parâmetros serão exibidos em Q1 Menu Pessoal na ordem programada neste parâmetro de matriz. Elimine parâmetros configurando o valor '0000'. Por exemplo, isto pode ser utilizado para permitir acesso simples, rápido, a apenas um ou até 20 parâmetros que necessitarem ser alterados regularmente (p.ex., por motivos de manutenção da fábrica) ou devido a um OEM, simplesmente para colocar o seu
		equipamento em operação.

3.2.4 0-3* LCP Leitura Personalizada

É possível particularizar os elementos do display para diversas finalidades: *Leitura Personalizada. Valor proporcional à velocidade (Linear, quadrática ou cúbica, dependendo da unidade de medida, selecionada no *0-30 Unidade de Leitura Personalizada*) *Texto de Display. String de texto armazenada em um parâmetro.

<u>LeituraPersonalizada</u>

O valor calculado a ser exibido baseia-se nas configurações nos 0-30 Unidade de Leitura Personalizada, 0-31 Valor Mín Leitura Personalizada (somente linear), 0-32 Valor Máx Leitura Personalizada, 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM], 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz] e na velocidade real.




Ilustração 3.3

A relação dependerá do tipo de unidade de medida selecionada no 0-30 Unidade de Leitura Personalizada:

Tipo de Unidade	Relação de Velocidade
Adimensional	
Velocidade	
Vazão, volume	
Vazão, massa	Linear
Velocidade	
Comprimento	
Temperatura	
Pressão	Quadrática
Potência	Cúbica

Tabela 3.3

0-30	Unidade de L	eitura Personalizada
Option: Funcão:		Funcão:
		Programe um valor a ser exibido no display do LCP. O valor tem uma relação linear, ao quadrado ou cúbica com a velocidade. Essa relação depende da unidade selecionada (consulte <i>Tabela 3.3</i>). O valor real calculado pode ser lido em <i>16-09 Leit.Personalz.</i> e/ou exibido no display que estiver selecionando Leit.Personalz. [16-09] no <i>0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno</i> a <i>0-24 Linha do Display 3 Grande</i> .
[0]		
[1] *	%	
[5]	PPM	
[10]	1/min	
[11]	RPM	
[12]	PULSOS/s	
[20]	l/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	

า.	

0-30	Unidade de L	eitura Personalizada
Opti	on:	Funcão:
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	°C	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[75]	mm Hg	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	galão/s	
[122]	galão/min	
[123]	galão/h	
[124]	CFM	
[125]	pé cúbico/s	
[126]	pé cúbico/min	
[127]	pé cúbico/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	
[132]	lb/h	
[140]	pés/s	
[141]	pés/min	
[145]	pé	
[160]	°F	
[170]	psi	
[171]	lb/pol ²	
[172]	pol wg	
[173]	pé WG	
[174]	poleg Hg	
[180]	HP	

0-31 Valor Mín Leitura Personalizada		
Range:		Funcão:
Size related*	[0.00 - 100.00 CustomRea- doutUnit]	Este parâmetro permite a escolha do valor mínimo da leitura definido pelo usuário (ocorre em velocidade zero). É possível somente selecionar um valor diferente de 0, ao selecionar uma unidade linear, em 0-30 Unidade de Leitura Personalizada. Para unidades de medida Quadráticas e Cúbicas, o valor mínimo será 0.

0-32 Valor Máx Leitura Personalizada		
Range:		Funcão:
100.00 Custom- ReadoutUnit*	[par. 0-31 - 999999.99 CustomRea- doutUnit]	Este parâmetro programa o valor máx. a ser exibido, quando a velocidade do motor atingir o valor programado no par. 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou par. 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz] (depende da configuração no par. 0-02 Unidade da Veloc. do
		Motor).

0-3	0-37 Texto de Display 1		
Ra	nge:	Funcão:	
Ra 0 *	nge: [0 - 0]	Funcão: Neste parâmetro, é possível gravar uma seqüência de texto individual, para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial. Para que seja exibida permanentemente, selecione Texto de Display 1 no 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno, 0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno, 0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno, 0-23 Linha do Display 2 Grande ou 0-24 Linha do Display 3 Grande. Utilize os botões [▲] ou [▼] no LCP para alterar um caractere. Utilize os botões [▲] ou [▼] para movimentar o cursor. Quando um caractere for realçado pelo cursor, este caractere pode ser alterado. Utilize os botões [▲] ou [▼] no LCP para alterar um caractere. Um caractere	
		pode ser inserido posicionando-se o cursor entre dois caracteres e pressionando [▲] ou [▼].	

0-3	0-38 Texto de Display 2		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Neste parâmetro, é possível gravar uma seqüência de texto individual, para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial. Para que seja exibida permanentemente, selecione Texto de Display 2 no 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno, 0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno, 0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno, 0-23 Linha do Display 2 Grande ou 0-24 Linha do Display 3 Grande. Utilize os botões [♣] ou [▼] no LCP para alterar um caractere. Utilize os botões [♣] e [▶] para movimentar o cursor. Quando um caractere é realçado pelo cursor, este caractere pode ser alterado. Um caractere pode ser inserido posicionando o cursor entre dois caracteres e pressionando [♣] ou [▼].	



0-3	0-39 Texto de Display 3		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[0 -	Neste parâmetro, é possível gravar uma seqüência	
	0]	de texto individual, para exibir no LCP ou para ser	
		lido através de uma comunicação serial. Para que	
		seja exibida permanentemente, selecione Texto de	
		Display 3 no 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno,	
		0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno, 0-22 Linha do	
		Display 1.3 Pequeno, 0-23 Linha do Display 2 Grande	
		ou 0-24 Linha do Display 3 Grande. Utilize os botões	
		[▲] ou [▼] no LCP para alterar um caractere. Utilize	
		os botões [◀] e [▶] para movimentar o cursor.	
		Quando um caractere é realçado pelo cursor, este	
		caractere pode ser alterado. Um caractere pode ser	
		inserido posicionando o cursor entre dois caracteres	
		e pressionando [▲]ou [▼].	

3.2.5 0-4* LCP Teclado

Ative, desative e proteja com senha as teclas individuais no teclado do LCP.

0-40	0-40 Tecla [Hand on] (Manual ligado) do LCP		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Desativado	Sem função	
[1] *	Ativado	Tecla [Hand on] (Manual ativo) on (ligado)] ativada	
[2]	Senha	Evitar que ocorra uma partida não autorizada, no modo Manual. Se o 0-40 Tecla [Hand on] (Manual ligado) do LCPestiver incluído no Meu Menu Pessoal, então defina a senha no 0-65 Senha de Menu Pessoal. Caso contrário, defina a senha no 0-60 Senha do Menu Principal.	
[3]	Ativado sem OFF		
[4]	Senha sem OFF		
[5]	Ativado com OFF		
[6]	Senha com OFF		

0-41	0-41 Tecla [Off] do LCP		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Desativado	Sem função	
[1] *	Ativado	Tecla [Off] (Desligado) está ativa	
[2]	Senha	Evite efetuar paradas acidentais. Se o 0-41 Tecla [Off] do LCP estiver incluído no Meu Menu Pessoal, defina então a senha no 0-65 Senha de Menu Pessoal. Caso contrário, defina a senha no 0-60 Senha do Menu Principal.	
[3]	Ativado sem OFF		
[4]	Senha sem OFF		
[5]	Ativado com OFF		
[6]	Senha com OFF		

0-42	0-42 Tecla [Auto on] (Automát. ligado) do LCP		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Desativado	Sem função	
[1] *	Ativado	Tecla [Auto on] está ativa	
[2]	Senha	Evite que ocorra partida não autorizada, em modo Automático. Se o 0-42 Tecla [Auto on] (Automát. ligado) do LCP estiver incluído no Meu Menu Pessoal, defina então a senha no 0-65 Senha de Menu Pessoal. Caso contrário, defina a senha no 0-60 Senha do Menu Principal.	
[3]	Ativado sem OFF		
[4]	Senha sem OFF		
[5]	Ativado com OFF		
[6]	Senha com OFF		

0-43	0-43 Tecla [Reset] do LCP		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Desativado	Sem função	
[1] *	Ativado	Tecla [Reset] está ativa	
[2]	Senha	Evite efetuar reinicializações não autorizadas. Se o 0-43 Tecla [Reset] do LCP estiver incluído no 0-25 Meu Menu Pessoal(Menu Rápido), definir então a senha no 0-65 Senha de Menu Pessoal. Caso contrário, defina a senha no 0-60 Senha do Menu Principal.	
[3]	Ativado sem OFF		
[4]	Senha sem OFF		
[5]	Ativado com OFF		
[6]	Senha com OFF		



3.2.6 0-5* Copiar / Salvar

Copiar programações de parâmetros entre setups e do/para o LCP.

0-50	0-50 Cópia do LCP		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Sem cópia	Sem função	
[1]	Todos para o LCP	Copia todos os parâmetros em todos os setups, a partir da memória do conversor de frequência, para a memória do LCP. Visando a manutenção, recomenda-se copiar todos os parâmetros no LCP, após a colocação do conversor em operação.	
[2]	Todos a partir d LCP	Copia todos os parâmetros em todos os setups, da memória do LCP para a memória do conversor de frequência.	
[3]	Indep.d tamanh.de LCP	Copia somente os parâmetros que são independentes do tamanho do motor. Esta última seleção pode ser utilizada para programar diversos drives com a mesma função, sem tocar nos dados de motor que já estão definidos.	

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento

0-51	0-51 Cópia do Set-up		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Sem cópia	Sem função	
[1]	Copiar p/set- -up1	Copia todos os parâmetros no setup de edição atual (definido no <i>0-11 Set-up da</i> <i>Programação</i>), para o Setup 1.	
[2]	Copiar p/set- -up2	Copia todos os parâmetros no Setup de Programação atual (definido no <i>0-11 Set-up</i> <i>da Programação</i>), para o Setup 2.	
[3]	Copiar p/set- -up3	Copia todos os parâmetros no Setup de Programação atual (definido no <i>0-11 Set-up</i> <i>da Programação</i>), para o Setup 3.	
[4]	Copiar p/set- -up4	Copia todos os parâmetros no Setup de Programação atual (definido no <i>0-11 Set-up</i> <i>da Programação</i>), para o Setup 4.	
[9]	Copiar para todos	Copia os parâmetros do setup atual nos setups de 1 a 4.	

3.2.7 0-6* Senha

0-60 Senha do Menu Principal		
Range:		Funcão:
100 *	[0 - 999]	Definir a senha de acesso ao Main Menu
		(Menu Principal), por meio da tecla [Main
		Menu]. Se 0-61 Acesso ao Menu Principal s/

0-60 Senha do Menu Principal		
Rang	e:	Funcão:
		Senha estiver programado para Acesso total [0], este parâmetro será ignorado.

0-61 Acesso ao Menu Principal s/ Senha				
Option:		Funcão:		
[0] *	Acesso total	Desativa a senha definida no 0-60 Senha do Menu Principal.		
[1]	Somente leitura	Previne a edição não autorizada dos parâmetros do Main Menu (Menu Principal).		
[2]	Sem acesso	Previne a exibição e edição não autorizadas dos parâmetros do Main Menu.		

Se Acesso total [0] estiver selecionado, então os 0-60 Senha do Menu Principal, 0-65 Senha de Menu Pessoal e 0-66 Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha serão ignorados.

0-65 Senha de Menu Pessoal				
Range:		Funcão:		
200 *	[0 - 999]	Defina a senha de acesso do Meu Menu Pessoal, por meio da tecla (Menu Rápido). Se o <i>0-66 Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha</i> for programado para <i>Acesso total</i> [0], este parâmetro será ignorado.		

0-66 Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha					
Option:		Funcão:			
[0] *	Acesso total	Desativa a senha definida no 0-65 Senha de Menu Pessoal.			
[1]	Somente leitura	Evita a edição não autorizada dos parâmetros do Meu Menu Pessoal.			
[2]	Sem acesso	Evita a exibição e edição não autorizadas dos parâmetros do Meu Menu Pessoal.			

Se o *0-61 Acesso ao Menu Principal s/ Senha* for programado para *Acesso total* [0], este parâmetro será ignorado.

3.2.8 0-7* Programação do Relógio

Programe a data e a hora do relógio interno. O relógio interno pode ser utilizado, p.ex., para Ações Temporizadas, log de energia, Análise de Tendências, registros de data/hora em alarmes, Dados registrados e Manutenção Preventiva.

É possível programar o relógio para Horário de Verão, para dias úteis/dias de folga semanais, incluindo 20 exceções (feriados, etc.). Embora as configurações de relógio possam ser programadas por meio do LCP, elas também podem ser programadas, juntamente com ações temporizadas e

funções de manutenção preventiva, utilizando a ferramenta de software MCT 10.

OBSERVAÇÃO!

O conversor de frequência não tem backup para a função relógio e a data/hora programadas serão reinicializadas com o padrão (2000-01-01 00:00), após uma desenergização, a menos que um módulo de Relógio de Tempo Real com backup esteja instalado. Se não houver nenhum módulo com backup instalado, recomenda-se que a função relógio seja utilizada somente se o conversor de frequência estiver integrado ao BMS, usando comunicação serial, com o BMS mantendo o sincronismo com os horários do relógio do equipamento de controle. No 0-79 Falha de Clock, é possível programar uma Advertência, caso o relógio não tenha sido ajustado corretamente, p.ex., após uma desenergização.

OBSERVAÇÃO!

Ao instalar um cartão do opcional MCB 109 de E/S Analógica está incluída uma bateria backup para a data e hora.

0-70 Data e Hora		
Range:		Funcão:
Size related*	[0-0]	Programa a data e a hora do relógio interno. O formato a ser usado é programado em <i>0-71 Formato da Data</i> e <i>0-72 Formato da Hora</i> .

0-71	0-71 Formato da Data			
Option:		Funcão:		
		Programa o formato de data a ser utilizado no LCP.		
[0]	AAAA-MM-DD			
[1]	DD-MM-AAAA			
[2] *	MM/DD/AAAA			

0-72	0-72 Formato da Hora		
Option: Funcão:			
		Programa o formato de hora a ser utilizado no LCP.	
[0]	24 h		
[1] *	12 h		

0-74	0-74 DST/Horário de Verão		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione como o Horário de Verão deve ser tratado. Para DST/Horário de Verão manual, digite a data de início e de fim, nos 0-76 DST/Início do Horário de Verão e 0-77 DST/Fim do Horário de Verão.	
[0] *	[Off] (Desligar)		
[2]	Manual		

0-76 DST/Início do Horário de Verão		
Range: Funcão:		
Size related*	[0-0]	

0-77 DST/Fim do Horário de Verão			
Range: Funcão:			
Size related* [0 - 0]			

0-79	0-79 Falha de Clock		
Opt	ion:	Funcão:	
		Ativa ou desativa a advertência de relógio, quando este não foi programado ou foi reinicializado, devido a uma desenergização e por não haver nenhum backup instalado. Se o MCB 109 estiver instalado, "ativado" é o padrão.	
[0] *	Desativado		
[1]	Ativado		

0-81 Dias Úteis

Matriz com 7 elementos [0] - [6], exibidos abaixo do número do parâmetro no display. Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do LCP.

Option: F		Funcão:
		Para cada dia da semana, programe-o como dia útil ou de folga. O primeiro elemento da matriz é
		Segunda-feira. Os dias úteis são utilizados para Ações Temporizadas
[0] *	Não	
[1]	Cim	

0-82 Dias Úteis Adicionais

Matriz com 5 elementos [0]-[4] exibida abaixo do número do parâmetro, no display. Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do LCP.

dias
as de

0-83 Dias Não-Úteis Adicionais

Matriz com 15 elementos [0]-[14], exibida abaixo do número do parâmetro, no display. Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do LCP.

Range:		Funcão:
Size related*	[0-0]	Define as datas para os dias
		úteis adicionais que,
		normalmente, seriam dias de
		folga, de acordo com o
		0-81 Dias Úteis.



0-89 Leitura da Data e Hora		
Range: Funcão:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Exibe a data e hora atuais. A data e a hora são
		atualizadas continuamente.
		O relógio não iniciará a contagem até que uma
		configuração diferente da padrão tenha sido
		estabelecida no 0-70 Data e Hora.

Option:

1-03 Características de Torque

Funcão:

3.3 Main Menu (Menu Principal) - Carga e Motor - Grupo 1

3.3.1 1-0* Programaç Gerais

Defina se o conversor de frequência deve funcionar em malha aberta ou malha fechada.

1-00	1-00 Modo Configuração		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Malha Aberta	A velocidade do motor é determinada aplicando uma referência de velocidade ou configurando a velocidade desejada, quando em Modo Manual. A Malha Aberta também é usada se o conversor de frequência pertencer a um sistema de controle de malha fechada, em um controlador PID externo que fornece um sinal de referência de velocidade como saída.	
[3]	Malha Fechada	A Velocidade do Motor será determinada por uma referência do controlador PID interno, variando a velocidade do motor, como parte de um processo de controle de malha fechada (p.ex., pressão ou fluxo constante). O controlador PID deve ser configurado no grupo do parâmetro 20-** ou por meio dos Setups de Função, que podem ser acessados pressionando o botão [Quick Menus] (Menus Rápidos).	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

OBSERVAÇÃO!

Quanto programado para Malha Fechada, os comandos Reversão e Começar a Reversão não reverterão o sentido de rotação do motor.

1-0	1-03 Características de Torque			
Op	tion:	Funcão:		
[O] *	Torque compressor	Compressor [0]: Para controle de velocidade de compressores de rosca e rolagem. Fornece uma tensão que é otimizada para uma característica de carga de torque constante do motor, em toda a faixa até 10 Hz.		
[1]	Torque variável	Torque Variável [1]: Para o controle de velocidade de bombas centrífugas e ventiladores. Para ser usado também no controle de mais de um motor, de um mesmo conversor de frequência (por ex., vários ventiladores condensadores ou ventiladores de torres de resfriamento). Fornece uma tensão que é otimizada para uma característica de carga de torque do motor elevada ao quadrado.		

[2]	Otim.	Compressor com Otimização Automática de
	Autom	Energia [2]: Para controle eficiente de
	Energia CT	velocidade para energia otimizada de
		compressores de rosca e rolagem. Fornece
		uma tensão que é otimizada, para uma
		característica de carga de torque constante do
		motor, em toda extensão da faixa até 15Hz,
		porém, em adição ao recurso do AEO
		(Otimizador Automático de Energia), adaptará
		a tensão exatamente à situação da carga de
		corrente reduzindo, dessa maneira, o
		consumo e o ruído sonoro do motor. Para
		obter o desempenho ótimo, o fator de
		potência do motor, cos phi, deve ser
		programado adequadamente. O valor do
		contador deve ser programado em
		14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um
		valor padrão que é ajustado automaticamente
		quando os dados do motor são programados.
		Estas configurações, tipicamente, assegurarão
		tensão de motor otimizada, mas se o cos phi
		precisar de sintonização, uma função AMA
		pode ser executada por meio do par.
		1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA). É
		muito rara a necessidade de ajustar o
		parâmetro do fator de potência do motor
		manualmente.
[3]	Otim.	Otimização Automática de Energia VT [3]: Para
*	Autom	o controle de velocidade eficiente de energia
	Energia VT	otimizada de bombas centrífugas e
	Lifergia VI	ventiladores. Fornece uma tensão que é
		otimizada para uma característica de carga de
		torque ao quadrado do motor, mas em adição
		Torque ao quadrado do motor, mas em adição
		ao regurso de AEO adantará a tensão
		ao recurso do AEO adaptará a tensão
		exatamente à situação da carga de corrente,
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi,
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados.
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados. Estas configurações, tipicamente, assegurarão
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados. Estas configurações, tipicamente, assegurarão tensão de motor otimizada, mas se o cos phi
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados. Estas configurações, tipicamente, assegurarão tensão de motor otimizada, mas se o cos phi precisar de sintonização, uma função AMA
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados. Estas configurações, tipicamente, assegurarão tensão de motor otimizada, mas se o cos phi precisar de sintonização, uma função AMA pode ser executada por meio do par.
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados. Estas configurações, tipicamente, assegurarão tensão de motor otimizada, mas se o cos phi precisar de sintonização, uma função AMA pode ser executada por meio do par. 1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA). É muito rara a necessidade de ajustar o
		exatamente à situação da carga de corrente, reduzindo assim o consumo de energia e o ruído do motor. Para obter o desempenho ótimo, o fator de potência do motor, cos phi, deve ser programado adequadamente. O valor do contador deve ser programado em 14-43 Cosphi do Motor. O parâmetro tem um valor padrão e é ajustado automaticamente quando os dados do motor são programados. Estas configurações, tipicamente, assegurarão tensão de motor otimizada, mas se o cos phi precisar de sintonização, uma função AMA pode ser executada por meio do par. 1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA). É



1-03 Características de Torque não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

OBSERVAÇÃO!

Para bombas ou aplicações em que a viscosidade ou densidade podem variar significativamente ou em que pode ocorrer fluxo excessivo devido à quebra de tubos, é recomendável selecionar o Otimizador de Energia Automático CT

1-06 Clockwise Direction

Esse parâmetro define o termo "Sentido horário" correspondente à seta de direção do LCP. Usado para mudar com facilidade o sentido de rotação do eixo sem trocar os fios do motor. (Válido a partir da versão de software 5.84)

Option:		Funcão:
[0] *	Normal	O eixo do motor irá girar no sentido horário quando o conversor de frequência estiver conectado U -> U; V -> V e W -> W para motor.
[1]	Inverse	O eixo do motor irá girar no sentido anti-horário quando o conversor de frequência estiver conectado U -> U; V -> V e W -> W para motor.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

3.3.2 1-10 - 1-13 Seleção do Motor

OBSERVAÇÃO!

Este grupo parâmetros não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

Os seguintes parâmetros estão ativos ('x') dependendo da configuração do *1-10 Construção do Motor*

1-10 Construção do Motor	[0] Assíncrono	[1] PM Motor não saliente
1-00 -Modo de Configuração	х	х
1-03 Características de Torque	х	
1-06 Sentido horário	х	х
1-14 Ganho de Amortecimento		х
1-15 Velocidade baixa do tempo de amortecimento do filtro de alta pass		x
1-16 Velocidade baixa do tempo de amortecimento do filtro de alta pass		х
1-17 Tempo do filtro de tensão da máquina		х

1-10 Construção do Motor	[0] Assíncrono	[1] PM Motor não saliente
1-20 Potência do Motor [kW]	х	
1-21 - Potência do Motor [HP]	Х	
1-22 Tensão do Motor	х	
1-23 Frequência do motor	х	
1-24 Corrente do motor	х	х
1-25 Velocidade Nominal do Motor	х	х
1-26 Torque relacionado do motor		х
1-28 Verificação da Rotação do		
Motor	Х	Х
1-29 AMA	х	
1-30 RS	х	х
1-31 Rr	х	
1-35 Xh	х	
1-37 Ld		х
1-38 Lg		
1-39 Polos do Motor	х	х
1-40 Força Contra Eletromotriz		х
1-50 Magnetiz. do Motor em veloc.		
0	х	
1-51 Veloc. mín de magnetiz.		
normal [rpm]	х	
1-52 Veloc. mín p/ magnetiz. normal		
[Hz]	Х	
1-58 Corrente de Pulsos de Teste		
Flystart	Х	х
1-59 Frequência de Pulsos de Teste		
Flystart	Х	Х
1-60 Compensação de Carga em		
Baix Velocid	Х	
1-61 Compensação de Carga em		
Alta Velocid	Х	
1-62 Compensação de Escorre-	.,	
gamento	Х	
1-63 Constante de tempo de	v	
Compensação de escorregamento	Х	
1-64 Amortecimento da ressonância	х	
1-65 Const. de tempo do Amorte-	x	
cimento da Ressonância	^	
1-66 Corrente mín. em baixa		х
velocidade		^
1-70 Modo de partida do PM		х
1-71 Atraso da Partida	Х	х
1-72 Função de Partida	Х	х
1-73 Flying Start	х	x
1-77 Velocidade máxima de partida	x	
do compressor [rpm]	^	
1-78 Velocidade Máxima de Partida	x	
do Compressor [Hz]	^	
1-79 Tempo máximo de partida do	x	
compressor para desarme	^	
1-80 Função de Parada	х	х
1-81 Veloc. Mín. para funcionar na	x	х
parada [rpm]	••	**



[0] [1] PM Motor 1-10 Construção do Motor Assíncrono não saliente 1-82 Veloc. Mín. p/ Funcionar na х Parada [Hz] 1-86 Velocidade de Desarme Baixa х х [rpm] 1-87 Velocidade de Desarme Baixa х х [Hz] 1-90 Proteção térmica do motor Х Х 1-91 Ventilador Externo do Motor х 1-93 Fonte do Termistor х Х 2-00 Corrente de Hold CC х 2-01 Corrente de Freio CC Х х 2-02 Tempo de Frenagem CC Х 2-03 Veloc. de Acionamento de Freio х CC [rpm] 2-04 Veloc.Acion.d FreioCC [Hz] Х 2-06 Corrente de Estacionamento 2-07 Tempo de Estacionamento 2-10 Função de Frenagem Х х 2-11 Resistor de Freio Х Х 2-12 Limite da Potência de х х Frenagem 2-13 Monitoramento da Potência d x х Frenagem 2-15 Verificação do Freio х Х 2-16 Corr Máx de Frenagem CA 2-17 Controle de Sobretensão Х 4-10 Sentido da velocidade do х 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do х Х Motor [rpm] 4-12 Limite inferior da velocidade х х do motor [Hz] 4-13 Lim. Superior da Velocidade do х х Motor [rpm] 4-14 Limite superior da velocidade Х do motor [Hz] 4-16 Limite de Torque do Modo х Х 4-17 Limite de Torque do Modo х Х Gerador 4-18 Limite de corrente Х Х 4-19 Frequência Máx. de Saída Х Х 4-58 Fase ausente do motor х 14-40 Nível do VT х 14-41 Magnetização Mínima do Х 14-42 Frequência AEO Mínima х 14-43 cos phi do Motor

Tabela 3.4

1-10 Construção do Motor			
Selecionar o tipo de construção do motor.			
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Assíncrono	Para motores assíncronos.	
[1]	PM, SPM não saliente	Para motores com ímã permanente (PM). Observe que os motores PM (Permanent Magnet - Ímã Permanente) são divididos em dois grupos, com superfície montada (não PM não saliente SPM) ou com ímãs internos (PM não saliente SPM). OBSERVAÇÃO! Disponível somente para potência do motor de até 22 kW.	

OBSERVAÇÃO!

A construção do motor pode ser assíncrona ou motor com ímã permanente (PM).

3.3.3 1-14 - 1-17 VVCplus PM

Os parâmetros de controle padrão do núcleo de controle VVC^{plus} PMSM são otimizados para aplicativos HVAC e de carga de inércia no intervalo de 50>Jl/Jm>5, onde Jl é a inércia da carga da aplicação e jm é a inércia da máquina.. Para aplicações de baixa inércia Jl/Jm<5 é recomendável que 1-17 Voltage filter time const. seja aumentado, com um fator de 5-10 e em alguns casos 1-14 Damping Gain também deverá ser reduzido para melhorar o desempenho e a estabilidade.

Para aplicações de alta inércia JI/Jm>>50 é recomendável que 1-15 Low Speed Filter Time Const., 1-16 High Speed Filter Time Const. e1-14 Damping Gain sejam aumentados para melhorar o desempenho e a estabilidade.

Para alta carga em velocidade baixa [<30% da velocidade nominal é recomendável que *1-17 Voltage filter time const.* sejam aumentados devido à falta de linearidade no inversor em velocidade baixa.

1-14	1-14 Fator de Ganho de Amortecimento				
Range	:	Funcão:			
120 %*	[0 -	O ganho de amortecimento estabilizará a			
	250 %]	máquina PM para a máquina PM funcionar de			
		maneira suave e estável. O valor de Ganho de			
		amortecimento controlará o desempenho			
		dinâmico da máquina PM. Valor de ganho alto			
		resulta em dinâmica baixa e valor baixo resulta			
		em dinâmica alta. O desempenho dinâmico			
		está relacionado aos dados da máquina e ao			
		tipo de carga. S o ganho de amortecimento			
		for muito alto ou baixo, o controle ficará			
		instável.			





1-15 Low Speed Filter Time Const.			
Range:		Funcão:	
Size	[0.01 -	A constante de tempo de amorte-	
related*	20.00 s]	cimento do filtro de passagem alta	
		determina o tempo de resposta às	
		etapas de carga. Obtenha controle	
		rápido com uma constante de tempo de	
		amortecimento curto. No entanto, se	
		esse valor for muito curto, o processo	
		fica instável. Essa constante de tempo é	
		usado abaixo de 10% da velocidade	
		nominal.	
related*	20.00 sj	determina o tempo de resposta às etapas de carga. Obtenha controle rápido com uma constante de tempo de amortecimento curto. No entanto, se esse valor for muito curto, o processo fica instável. Essa constante de tempo é usado abaixo de 10% da velocidade	

1-16 High Speed Filter Time Const.			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.01 -	A constante de tempo de amorte-	
related*	20.00 s]	cimento do filtro de passagem alta determina o tempo de resposta às	
		etapas de carga. Obtenha controle	
		rápido com uma constante de tempo de	
		amortecimento curto. No entanto, se	
		esse valor for muito curto, o processo fica instável. Essa constante de tempo é	
		usada acima de 10% da velocidade	
		nominal.	

1-17 Voltage filter time const.			
Range:		Funcão:	
Size	[0.001 -	A constante do Tempo do Filtro de	
related*	1.000 s]	Tensão de alimentação da máquina é	
		utilizada para reduzir a influência dos	
		ripples de frequência e das ressonâncias	
		do sistema no cálculo da tensão de	
		alimentação da máquina. Sem esse filtro,	
		os ripples nas correntes podem distorcer	
		a tensão calculada e afetar a estabi-	
		lidade do sistema.	

3.3.4 1-2* Dados do Motor

O grupo do parâmetro 1-2* compõe os dados de entrada constantes na plaqueta de identificação do motor conectado.

OBSERVAÇÃO!

As alterações no valor destes parâmetros afetam a configuração de outros parâmetros.

OBSERVAÇÃO!

1-20 Potência do Motor [kW], 1-21 Potência do Motor [HP], 1-22 Tensão do Motor e 1-23 Freqüência do Motor não terão efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-20 Potência do Motor [kW]			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.09 - 3000.00 kW]	Digite a potência nominal do motor, em kW, de acordo com os dados da plaqueta de identificação. O valor padrão corresponde à saída nominal efetiva da unidade. Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento. Dependendo das escolhas feitas no 0-03 Definições Regionais ou no 1-20 Potência do Motor [kW] ou 1-21 Potência do Motor [HP] ficam	
		ocultos.	

1-21 Potência do Motor [HP]			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.09 - 3000.00 hp]	Digite a potência nominal do motor em HP, de acordo com os dados da plaqueta de identificação. O valor padrão corresponde à saída nominal efetiva da unidade. Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento. Dependendo das escolhas feitas no 0-03 Definições Regionais ou no 1-20 Potência do Motor [kW] ou 1-21 Potência do Motor [HP] ficam ocultos.	

1-22 Tensão do Motor			
Range:		Funcão:	
Size	[10	Insira a tensão nominal do motor de	
related*	1000. V]	acordo com os dados da plaqueta de	
		identificação. O valor padrão	
		corresponde à saída nominal efetiva da	
		unidade.	
		Não se pode ajustar este parâmetro	
		enquanto o motor estiver em funcio-	
		namento.	

1-23 Freqüência do Motor			
Range:		Funcão:	
Size	[20 -	Selec. o valor da frequência do motor nos	
related*	1000 Hz]	dados da plaqueta de identificação do	
		motor. Para operação em 87 Hz com	
		motores de 230/400 V, programe os dados	
		da plaqueta de identificação para 230 V/50	
		Hz. Adapte 4-13 Lim. Superior da Veloc. do	
		Motor [RPM] e 3-03 Referência Máxima para	
		a aplicação de 87Hz.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

1-24 Corrente do Motor			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.10 - 10000.00 A]	Insira o valor da corrente nominal do motor nos dados da plaqueta de identificação do motor. Esses dados são utilizados para calcular o torque, a proteção térmica do motor etc.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

1-25 Velocidade nominal do motor			
Range:		Funcão:	
Size related*	[100 - 60000 RPM]	Digite o valor da velocidade nominal do motor da plaqueta de identificação do motor. Os dados são utilizados para calcular as compensações automáticas do motor.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

1-26 Torque nominal do Motor		
Range:		Funcão:
Size	[0.1 -	Insira o valor a partir da plaqueta de
related*	10000.0	identificação do motor. O valor padrão
	Nm]	corresponde à saída nominal da
		unidade. Este parâmetro está
		disponível quando 1-10 Construção do
		Motor estiver programado para PM,
		SPM não saliente [1], ou seja, o
		parâmetro é válido somente para
		motores PM e SPM.

1-28	1-28 Verificação da Rotação do motor			
Opt	ion:	Funcão:		
		Acompanhando a instalação e conexão do motor, esta função permite verificar o sentido correto de rotação do motor. Ativando esta função, quaisquer comandos de bus ou entradas digitais são sobrepostos, exceto Bloqueio externo e Parada Segura (se estiverem incluídos).		
[0] *	[Off] (Desligar)	Verificação da Rotação do Motor não está ativa.		

1-28 Verificação da Rotação do motor			
Opt	ion:	Funcão:	
[1]	Ativado	Verificação da Rotação do motor está ativo. Uma vez ativado, o Display exibe:	
		"Observação! O motor poderá girar no sentido errado".	

Pressionando [OK], [Back] ou [Cancel] a mensagem será descartada e uma nova mensagem será exibida. "Pressione [Hand on] (Manual ligado) para dar partida no motor. Pressione [Cancel] para abortar". Pressionar [Hand on] (Manual ligado) dá partida no motor a 5 Hz para a frente e o display mostra: "O motor está funcionando. Verifique se o sentido de rotação do motor está correto. Pressione [Off] para parar o motor". Pressionando [Off] o motor para e reinicializa o 1-28 Verificação da Rotação do motor. Se o sentido de rotação do motor estiver incorreto, deve-se permutar os cabos de duas das fases de alimentação do motor.

▲ADVERTÊNCIA

A energia da rede elétrica deve ser removida antes de desconectar os cabos das fases do motor.

1-29	1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA)			
Opt	ion:	Funcão:		
		A função AMA otimiza o desempenho dinâmico do motor ao otimizar automaticamente os parâmetros avançados do motor 1-30 Resistência do Estator (Rs) a 1-35 Reatância Principal (Xh) enquanto o motor estiver parado.		
[0] *	Off (Desligado)	Sem função		
[1]	Ativar AMA completa	Executa a AMA da resistência do estator R_S , da resistência do rotor R_r , a reatância parasita do estator X_1 , a reatância parasita do rotor X_2 e da reatância principal X_h .		
[2]	Ativar AMA reduzida	Executa a AMA reduzida da resistência do estator R _s , somente no sistema. Selecione esta opção se for usado um filtro LC entre o conversor de frequência e o motor.		

OBSERVAÇÃO!

1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA) não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

Ative a função AMA, pressionando a tecla [Hand on] (Manual ligado), após selecionar [1] ou [2]. Consulte também a seção *Adaptação Automática do Motor*, no Guia de Design. Depois de uma sequência normal, o display indicará: "Pressione [OK] para encerrar a AMA." Após



pressionar a tecla de [OK], o conversor de frequência está pronto para funcionar.

OBSERVAÇÃO!

- Para obter a melhor adaptação do conversor de frequência, execute AMA em um motor frio
- AMA n\u00e3o pode ser executada com o motor em funcionamento

OBSERVAÇÃO!

Evite gerar um torque externo durante a AMA.

OBSERVAÇÃO!

Se uma das configurações do grupo do parâmetro 1-2* Dados do Motor for alterada, 1-30 Resistência do Estator (Rs) para 1-39 Pólos do Motor, os parâmetros avançados do motor retornarão para a configuração padrão. Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

OBSERVAÇÃO!

AMA completa deverá ser executada somente sem filtro, enquanto a AMA reduzida deverá ser executada com filtro.

Consulte a seção: Exemplos de Aplicação > Adaptação Automática do Motor no Guia de Design.

3.3.5 1-3* Dados Avanç Dados do Motor

Parâmetros para os dados avançados do motor. Para que o motor funcione otimizadamente, os dados nos 1-30 Resistência do Estator (Rs) a 1-39 Pólos do Motor devem corresponder aos desse motor específico. As configurações padrão são números baseados em valores de parâmetros comuns de motor, obtidos a partir de motores padrão. Se os parâmetros de motor não forem programados corretamente, o sistema do conversor de frequência pode não funcionar adequadamente. Se os dados do motor não forem conhecidos, recomenda-se executar uma AMA (Adaptação Automática do Motor). Consulte a seção Adaptação Automática do Motor. A sequência da AMA ajustará todos os parâmetros do motor, exceto o momento de inércia do rotor e a resistência de perdas do entreferro (1-36 Resistência de Perda do Ferro (Rfe)).





Ilustração 3.4 Diagrama Equivalente de Motor para um Motor Assíncrono






Ilustração 3.5 Diagrama de Circuito Equivalente de Motor para um Motor PM não PM não saliente SPM

1-30 Resistência do Estator (Rs)			
Range:	Funcão:		
Size	[0.0140 -	Programar o valor da resistência do	
related*	140.0000	estator. Insira o valor a partir de	
	Ohm]	uma folha de especificações do	
		motor ou execute uma AMA em um	
		motor frio. Não é possível ajustar	
		este parâmetro enquanto o motor	
		estiver em funcionamento.	



1-31 Rotor Resistance (Rr)			
Range:		Funcão:	
Size	[0.0100 -	A sintonia fina R _r irá melhorar o	
related*	100.0000	desempenho do eixo. Programe o valor da	
	Ohm]	resistência do rotor, utilizando um dos	
		métodos seguintes:	
		1. Execute uma AMA quando o motor estiver frio. O conversor de frequência medirá o valor do motor. Todas as compensações são reinicializadas para 100%. 2. Insira o valor de R _r manualmente. O valor pode ser obtido com o fornecedor do motor.	
		 Utilize a configuração padrão da R_r. O conversor de frequência estabelece a configuração com base nos dados da plaqueta identificação do motor. 	

1-31 Rotor Resistance (Rr) não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-35 Reatância Principal (Xh)				
Range:	atancia Finici	Funcão:		
Size related*	[1.0000 - 10000.0000 Ohm]	Programe a reatância principal do motor utilizando um dos seguintes métodos: 1. Execute uma AMA quando o motor estiver frio. O conversor de frequência medirá o valor do motor.		
		2. Insira o valor X _h manualmente. O valor pode ser obtido com o fornecedor do motor.		
		 Utilize a configuração padrão X_h. O conversor de frequência estabelece a configuração com base nos dados da plaqueta de identificação do motor. 		

OBSERVAÇÃO!

1-35 Reatância Principal (Xh) não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

1-36 Resistência de Perda do Ferro (Rfe)			
Range:		Funcão:	
Size	[0-	Insira o valor da resistência de perda	
related*	10000.000	de ferro equivalente (RFe), para	
	Ohm]	compensar as perdas de ferro do	
		motor.	
		O valor de R _{Fe} não pode ser obtido	
		executando uma AMA.	
		O valor de R _{Fe} é especialmente	
		importante nas aplicações de	
		controle do torque. Se R _{Fe} não for	
		conhecida, assuma a configuração	
		padrão do 1-36 Resistência de Perda	
		do Ferro (Rfe).	

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não está disponível no LCP.

1-37 Indutância do eixo-d (Ld)				
Range:	Funcão:			
Size related*	[0.000 -	Insira o valor da indutância do		
	0.000 mH] eixo-d. Obter o valor a partir da			
	folha de dados do motor com ímã			
		permanente.		

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro somente está ativo quando 1-10 Construção do Motor tiver o valor PM, SPM não saliente [1] (Motor com Ímã Permanente)

Os valores de resistência do estator e de indutância do eixo d são, normalmente, para motores assíncronos, descritos nas especificações técnicas como entre a linha e o comum (starpoint). Para motor de ímã permanente são descritos tipicamente em especificações técnicas como entre Linha-linha. Motores PM geralmente são construídos para conexão star.





1-30 Resistência do	Este parâmetro fornece a resistência da
Estator (Rs)	fiação do estator (Rs) semelhante à
(Linha para comum)	resistência do Estator de Motor
	Assíncrono. A resistência do estator é
	definida para a linha para medição
	comum. Isso significa dados linha-linha
	(Em que a resistência do estator é medida
	entre quaisquer 2 linhas é necessário
	dividir por 2).
1-37 Indutância do	Este parâmetro fornece a indutância direta
eixo-d (Ld)	do eixo do motor PM. A indutância do
(Linha para comum)	eixo d e definida da fase para medição
	comum. Isso significa dados linha-linha
	(em que a resistência do estator é medida
	entre quaisquer 2 linhas, é necessário
	dividir por 2
1-40 Força Contra	Este parâmetro fornece a Força Contra
Eletromotriz em	Eletro Motriz no terminal do estator do
1000RPM	motor PM especificamente na velocidade
RMS (Valor Linha	mecânica de 1.000 RPM. É definida entre
para Linha)	linha para linha e expressa em Valor RMS

Tabela 3.5

Os fabricantes de motores fornecem valores para a resistência do estator (1-30 Resistência do Estator (Rs)) e a Indutância do eixo d (1-37 Indutância do eixo-d (Ld)) nas especificações técnicas como entre linha e comum (starpoint) ou entre Linha-linha. Não há padrão geral. As diferentes configurações da Resistência da Fiação do Estator e da Indução são mostradas em Ilustração 3.6. Os inversores Danfoss sempre exigem o valor linha para comum. A parte traseira do motor PM é definida como 'Força Contra Eletro Motriz induzida entre quaisquer duas fases da fiação do estator do motor em rotação livre. Os inversores Danfoss sempre exigem o valor Linha para Linha RMS medido a 1.000 RPM de velocidade de rotação mecânica. Isso é mostrado em Ilustração 3.7)




Ilustração 3.6 Os parâmetros do motor são fornecidos em diferentes formatos. Os conversor de frequência Danfoss sempre exigem o valor linha para comum.




Ilustração 3.7 Definições de parâmetros da máquina de motor de ímã permanente de força Contra Eletro Motriz

1-39 Pólos do Motor				
Range:		Funcão:		
Size	[2 -	Insira o r	número de polos d	o motor.
related*	100]	Polos	~n _n @ 50Hz	~n _n @60Hz
		2	2700 - 2880	3250 - 3460
		4	1350 - 1450	1625 - 1730
		6	700 - 960	840 - 1153
	Tabela 3.7 A tabela mostra o número de polo		de polos, para	
		intervalos de velocidades normais, para diversos tipos de motores. Defina os motores desenvolvidos para outras frequências separadamente. O número de polos do motor é sempre par, pois se refere ao número total de polos do motor e não a um par de polos. O conversor de frequência cria a programação		
		inicial do	1-39 Pólos do Mot	or com base na
		1-23 Freq	üência do MotorFre	equência do Motor
		e na <i>1-25</i>	5 Velocidade nomin	al do
		motorVel	ocidade Nominal de	o Motor.
		Não é po	ossível ajustar este	parâmetro
		enquanto	o o motor estiver e	em funcionamento.

1-40 Força Contra Eletromotriz em 1000RPM				
Range:	Funcão:			
Size related*	[10	Programe a Força Contra-eletromotriz		
	9000 V] nominal do motor em funcionamento			
	em 1.000 RPM. Este parâmetro			
	somente está ativo quando			
	1-10 Construção do Motor estiver			
		programado para motor PM [1] (Motor		
		com Ímã Permanente).		

3.3.6 1-5* Indep. Carga, Programação

1-50	1-50 Magnetização do Motor a 0 Hz			
Rang	e:	Funcão:		
100 %*	e: [0 - 300 %]	Use este parâmetro com o 1-51 Veloc Mín de Magnetizção Norm. [RPM] para obter uma carga térmica diferente no motor, com o motor funcionando em baixa velocidade. Insira um valor que seja uma porcentagem da corrente de magnetização nominal. Se a o valor for demasiadamente baixo, o torque no eixo do motor pode ser diminuído.		
		Par.1-51 Hz 1308A043.11 Par.1-52 RPM Ilustração 3.8		

OBSERVAÇÃO!

1-50 Magnetização do Motor a 0 Hz não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-51 Veloc Mín de Magnetizção Norm. [RPM]			
Range:	Funcão:		
Size	[10 -	Programar a velocidade requerida para a	
related*	300 RPM]	corrente de magnetização normal. Se a	
		velocidade for programada com valor	
	menor que a velocidade de deslizamento		
	do motor, 1-50 Magnetização do Motor a		
	0 Hz e 1-51 Veloc Mín de Magnetizção		
	Norm. [RPM] não terão importância.		
		Utilizar este parâmetro junto com o	
		1-50 Magnetização do Motor a 0 Hz.	
		Consulte <i>Tabela 3.7</i> .	

OBSERVAÇÃO!

1-51 Veloc Mín de Magnetizção Norm. [RPM] não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-52 Veloc Mín de Magnetiz. Norm. [Hz]				
Range:	Funcão:			
Size	[0.3 -	Programar a frequência requerida para a		
related*	10.0 Hz]	corrente de magnetização normal. Se a		
		frequência for programada abaixo da		
	frequência de escorregamento do motor,			
	os 1-50 Magnetização do Motor a 0 Hz e			
	1-51 Veloc Mín de Magnetizção Norm.			
	[RPM] ficarão inativos.			
		Utilizar este parâmetro junto com o		
		1-50 Magnetização do Motor a 0 Hz.		
		Consulte <i>Tabela 3.7</i> .		

OBSERVAÇÃO!

1-52 Veloc Mín de Magnetiz. Norm. [Hz] não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-58 Coi	rente	de Pulsos de Teste Flystart
Range:		Funcão:
Size	[0-	Programe a magnitude da corrente de
related*	0. %]	magnetização dos pulsos usados para detectar
		o sentido do motor. A faixa de valor e a
		função dependem do parâmetro
		1-10 Construção do Motor:
		[0] Assíncrono: [0-200%]
		Reduzir esse valor reduzirá o torque gerado.
		100% significa corrente nominal do motor
		completa. Nesse caso o valor padrão é 30%.
		[1] PM não PM não saliente SPM: [0-40%]
		Uma configuração geral de 20% é
		recomendável em motores PM. Valores mais
		altos podem produzir desempenho
		aumentado. No entanto, em motores com
		Força Contra Eletro Motriz maior que 300VLL
		(rms) na velocidade nominal e alta indutância
		de enrolamento (mais que 10 mH) é
		recomendável um valor inferior para evitar
		estimativa errada da velocidade. O parâmetro
		está ativo quando o 1-73 Flying Start estiver
		ativado.

OBSERVAÇÃO!

Consulte a descrição de *1-70 PM Start Mode* para obter uma visão geral da relação entre os parâmetros PM Flying Start.

1-59 Freqüência de Pulsos de Teste Flystart			
Range:		Funcão:	
Size	[0-	O parâmetro está ativo quando 1-73 Flying	
related*	0. %]	Start estiver habilitado. A faixa de valor e	
		função defende do parâmetro 1-10 Construção	
		do Motor:	
		[0] Assíncrono: [0-500%]	
		Controle a porcentagem da frequência dos	
		pulsos usados para detectar o sentido do	
		motor. Aumentar esse valor reduzirá o torque	
		gerado. Nesse modo, 100% significa 2 vezes a	
		frequência de deslizamento.	
		[1] PM não PM não saliente SPM: [0-10%]	
		Este parâmetro define a velocidade do motor	
		(em % da velocidade nominal do motor)	
		abaixo da qual a função Estacionamento	
		(consulte 2-06 Corrente de Freio CC e	
		2-07 Tempo de Frenagem CC ficará ativa. Esse	
		parâmetro está ativo somente quando 1-70 PM	
		Start Mode estiver programado para [1] Estacio-	
		namento e somente após a partida do motor.	




NÃO programe este parâmetro muito alto em aplicações de alta inércia.

3.3.7 1-6* PrgmDepnd. Programação

1-60 (1-60 Compensação de Carga em Baix Velocid			
Range:		Funcão:		
100 %*	[0 - 300	Para compensar a tensão em relação à carga, insira o valor porcentual quando o motor estiver em funcionamento em baixa velocidade e obtiver, assim, a característica U/f ótima. A potência do motor determina a faixa de frequência dentro da qual este parâmetro está ativo.		
		Potência do motor [kW] Mude para [Hz]		
		0,25 -7,5 < 10		
		11-45 < 5		
		55 -550 < 3-4		
		Tabela 3.8		

OBSERVAÇÃO!

1-60 Compensação de Carga em Baix Velocid não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.



1-61	1-61 Compensação de Carga em Alta Velocid			
Range		Funcão:		
100 %*	[0 - 300	Para compensar a tensão em relação à carga,		
	%]	digite o valor porcentual quando o motor		
		estiver em funcionamento, em velocidade		
		alta e obtiver, assim, a característica U/f		
		ótima. A potência do motor determina a faixa		
		de frequência dentro da qual este parâmetro		
		está ativo.		

1-61 Compensação de Carga em Alta Velocid				
Range	•	Funcão:		
		Potência do motor [kW]	Mude para [Hz]	
		0.25-7.5	> 10	
		11-45	< 5	
		55-550	< 3-4	
		Tabela 3.9		

OBSERVAÇÃO!

1-61 Compensação de Carga em Alta Velocid não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-62	1-62 Compensação de Escorregamento				
Rang	ge:	Funcão:			
0 %*	[-500 - 500	Insira o valor % para a compensação de			
	%]	escorregamento, para compensar as			
		tolerâncias no valor da n _{M,N} . A compensação			
		de escorregamento é calculada automati-			
		camente, ou seja, com base na velocidade			
		nominal do motor n _{M,N} .			

OBSERVAÇÃO!

1-62 Compensação de Escorregamento não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-63 Const d Tempo d Compens Escorregam			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.05 -	Inserir a velocidade de reação da	
	5.00 s]	compensação do escorregamento. Um	
		valor alto redunda em uma reação	
		lenta e um valor baixo em uma reação	
		rápida. Se surgirem problemas de	
		ressonância de baixa frequência,	
		programar um tempo mais longo.	

OBSERVAÇÃO!

1-63 Const d Tempo d Compens Escorregam não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-64 Amortecimento da Ressonância			
Range		Funcão:	
100 %*	[0 - 500	Insira o valor de amortecimento da	
	%]	ressonância. Programe o 1-64 Amortecimento	
		da Ressonância e o 1-65 Const Tempo Amortec	
		Ressonânc para ajudar a eliminar problemas	
		de ressonância em alta frequência. Para	
		reduzir oscilação de ressonância, o valor do	
		1-64 Amortecimento da Ressonância deve ser	
		aumentado.	



1-64 Amortecimento da Ressonância não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-65	1-65 Const Tempo Amortec Ressonânc			
Range	e:	Funcão:		
5 ms*	[5 - 50	Programe o 1-64 Amortecimento da		
	ms]	Ressonância e o 1-65 Const Tempo Amortec		
		Ressonânc para ajudar a eliminar problemas		
		de ressonância em alta frequência. Insira a		
		constante de tempo que proporciona o		
		melhor amortecimento.		

OBSERVAÇÃO!

1-65 Const Tempo Amortec Ressonânc não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-66 Corrente Mín. em Baixa Velocidade			
Range:		Funcão:	
Size related*	[1 200. %]	Insira a corrente mínima do motor em velocidade baixa. Aumentar essa corrente melhora o torque do motor desenvolvido em velocidade baixa. Velocidade baixa é definida como 6% da Velocidade Nominal do Motor (1-25 Velocidade nominal do motor) em VVC ^{plus} PM Control	

OBSERVAÇÃO!

1-66 não afetará if 1-10 =[0]

3.3.8 1-7* Ajustes da Partida

1-7	1-70 PM Start Mode			
Op	otion:	Funcão:		
[0]	Rotor Detection	Adequado para todas as aplicações em que o motor está parado ao iniciar (por ex. transportadores, bombas e ventiladores não de moinho de vento.		
[1]	Parking	Se o motor girar a uma velocidade desprezível (por ex., inferior a 2-5% da velocidade nominal) por ex., devido a ventiladores com luz e moinho, selecione [1] Estacionamento e ajuste 2-06 Corrente de Freio CC e 2-07 Tempo de Frenagem CC de acordo.		

1-71 Atraso da Partida			
Rang	e:	Funcão:	
0.0 s*	[0.0 - 120.0	A função selecionada no 1-80 Função na	
	s]	Parada está ativa durante o período de	
		atraso.	
		Digite o atraso de tempo necessário,	
		antes de começar a acelerar.	

1-72	1-72 Função de Partida			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione a função partida durante o atraso da partida. Este parâmetro está vinculado ao 1-71 Atraso da Partida.		
[0]	Hold CC/ Preaq.Motor	O motor é energizado com uma Corrente de Hold CC/Preaquecimento (2-00 Corrente de Hold CC/Preaquecimento), durante o tempo de atraso da partida.		
[2] *	Parada por inércia	Libera o conversor da parada por inércia do eixo, durante o tempo de atraso da partida (inversor desligado). As seleções dependem de 1-10 Construção do Motor: [0] Assíncrono: [2] Parada por inércia [0] Retenção CC [1] PM não PM não saliente SPM: [2] Parada por inércia		

1-7	1-73 Flying Start		
Option:		Funcão:	
		Esta função permite assumir o controle de um motor que esteja girando livremente, devido a uma queda da rede elétrica.	
		Quando o 1-73 Flying Start está ativo, o 1-71 Atraso da Partida fica sem função.	

1-7	1-73 Flying Start				
Option:		Funcão:			
		Detecte o sentido de rotação, pois o flying start está acoplado à configuração do 4-10 Sentido de Rotação do Motor. Sentido Horário [0]: Flying start tenta detectar no sentido horário. Se não conseguir detectar, um freio CC é aplicado. Nos dois sentidos [2]: O flying start, primeiro, faz uma busca no sentido determinado pela última referência (sentido). Caso a velocidade não seja encontrada, ele procura no sentido oposto. Se isto falhar, um freio CC será ativado no tempo programado em 2-02 Tempo de Frenagem CC. A partida será dada a partir de 0 Hz.			
[0] *	Desativado	Selecionar <i>Desativado</i> [0], se essa função não for necessária.			
[1]	Ativado	Selecione Ativado [1], para habilitar o conversor de frequência a "capturar" e controlar um motor em rotação livre. O parâmetro está sempre programado para [1] Ativado quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM não PM não saliente SPM. Parâmetros relacionados importantes: • 1-58 Corrente de Pulsos de Teste Flystart • 1-59 Freqüência de Pulsos de Teste Flystart • 1-70 PM Start Mode			
		2-06 Corrente de Freio CC 3 OZ Tompo do François CC			
		2-07 Tempo de Frenagem CC 2 03 Volos Asian Eroja CC (RRM)			
		2-03 Veloc.Acion Freio CC [RPM] 2-04 Veloc.Acion.d FreioCC [Hz]			
		2-04 Veloc.Acion.u Freiocc [Hz] 2-06 Corrente de Freio CC			
		2-07 Tempo de Frenagem CC			

A função Flystart utilizada para motores PM é baseada em uma estimativa de velocidade inicial. A velocidade sempre será estimada como a primeira coisa após um sinal de partida ativo for dado. Baseado na configuração do 1-70 PM Start Mode acontecerá o seguinte: 1-70 PM Start Mode = [0] Detecção do Rotor:

Se a estimativa de velocidade for maior que 0 Hz o conversor de frequência capturará o motor naquela velocidade e retomará a operação normal. Caso contrário, o conversor de frequência estimará a posição do rotor e iniciará a operação normal a partir dali.

1-70 PM Start Mode = [1] Estacionamento: Se a estimativa de velocidade for menor que a configuração em 1-59 Freqüência de Pulsos de Teste Flystart a função de Estacionamento será engatada (consulte 2-06 Corrente de Freio CC e 2-07 Tempo de Frenagem CC). Caso contrário o conversor de frequência capturará o motor naquela velocidade e retomará a operação normal. Consulte a descrição do *1-70 PM Start Mode* para obter as configurações recomendáveis.

Limitações de corrente do Princípio Flystart utilizado em motores PM:

- A faixa de velocidade é até 100% da Velocidade Nominal da velocidade de enfraquecimento do campo (o qual for menor).
- PMSM com alta Força Contra Eletro Motriz
 (>300VLL(rms)) e alta indutância de enrolamento
 (>10mH) precisa de mais tempo para reduzir a
 corrente de curto circuito para zero e poderá
 estar suscetível a erro na estimativa.
- Teste de corrente limitado a uma faixa de velocidade de até 300 Hz. Para algumas unidades o limite é 250 Hz; todas as unidades de 200-240 V até e incluindo 2,2 kW e todas as unidades de 380-480 V até e incluindo 4 kW.
- Teste de corrente limitado a Uma potência de máquina de até 22 kW.
- Preparado para máquina de polo PM não saliente SPM (IPMSM), mas ainda não verificado nesses tipos de máquina.
- Para aplicações de inércia alta (por exemplo, em que a inércia da carga é mais que 30 vezes maior que a inércia do motor) é recomendável um resistor de freio para evitar desarme por sobretensão durante o compromisso de alta velocidade da função fly-start.

1-77 Velocidade máxima de partida do compressor [rpm]

Função: Range: [0,0 -0 rpm* O parâmetro ativa "Alto torque inicial". velocidade Essa é uma função em que o Limite de máxima de Corrente e o Limite de Torque são saída1 ignorados durante a partida do motor. O tempo entre o sinal de partida ser dado e a velocidade exceder a velocidade programada nesse parâmetro torna-se uma 'zona de partida' em que o limite de corrente e o limite de torque do motor são programados para o máximo possível da combinação conversor de frequência/ motor. Esse parâmetro normalmente é programado para o mesmo valor que 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]. Quando programada para zero, a função está inativa. Nessa 'zona de partida' 3-82 Tempo de Aceleração de Partida está ativo em vez de 3-40 Ramp 1 Type para assegurar aceleração extra durante a partida e minimizar o tempo em que o motor é operado na velocidade mínima da



0	
ĺ	

Range: Funcão: aplicação. O tempo sem proteção do Limite de Corrente e Limite de Torque não deve exceder o valor programado em 1-79 TempMáx.Part.Comp.p/Desarm ou o conversor de frequência irá desarmar com um alarme [A18] Partida falhou. Quando essa função for ativada para obter uma partida rápida, 1-86 Velocidade de Desarme Baixa [RPM] ativado também para proteger a aplicação de executar abaixo da velocidade mínima do motor,

1-77 Velocidade máxima de partida do compressor [rpm]

Essa função permite alto torque de partida e uso de uma rápida aceleração de partida. Para assegurar o acúmulo de um alto torque durante a partida, vários truques podem ser feitos por meio do uso inteligente de atraso de partida / velocidade de partida / corrente de partida.

por exemplo, quando em limite de

OBSERVAÇÃO!

1-77 Veloc.máx.partida do compr.[RPM] não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

corrente.

1-78 Ve	loc.máx.	partida do compr.[Hz]
Range:		Funcão:
Size	[0.0 -	O parâmetro ativa "Alto torque inicial". Essa é
related*	par.	uma função em que o Limite de Corrente e o
	4-14	Limite de Torque são ignorados durante a
	Hz]	partida do motor. O tempo entre o sinal de
		partida ser dado e a velocidade exceder a
		velocidade programada nesse parâmetro
		torna-se uma 'zona de partida' em que o
		limite de corrente e o limite de torque do
		motor são programados para o máximo
		possível da combinação conversor de
		frequência/motor. Esse parâmetro
		normalmente é programado para o mesmo
		valor que 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor
		[RPM]. Quando programada para zero, a
		função está inativa.
		Nessa 'zona de partida' 3-82 Tempo de
		Aceleração de Partida está ativo em vez de
		3-41 Tempo de Aceleração da Rampa 1 para
		assegurar aceleração extra durante a partida
		e minimizar o tempo em que o motor é
		operado na velocidade mínima da aplicação.
		O tempo sem proteção do Limite de Corrente
		e Limite de Torque não deve exceder o valor
		programado em 1-79 TempMáx.Part.Comp.p/
		Desarm ou o conversor de frequência irá

1-78 Ve	-78 Veloc.máx.partida do compr.[Hz]		
Range:	ge: Funcão:		
		desarmar com um alarme [A18] Partida falhou. Quando essa função for ativada para obter uma partida rápida, 1-86 Velocidade de Desarme Baixa [RPM] também é ativado para proteger a aplicação de execução abaixo da velocidade mínima do motor, por exemplo, quando em limite de corrente. Essa função permite alto torque de partida e uso de uma rápida aceleração de partida. Para assegurar o acúmulo de um alto torque durante a partida, vários truques podem ser feitos por meio do uso inteligente de atraso de partida / velocidade de partida / corrente de partida.	

OBSERVAÇÃO!

1-78 Veloc.máx.partida do compr.[Hz] não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

1-79 TempMáx.Part.Comp.p/Desarm		
Rang	je:	Funcão:
5.0	[0.0 -	O tempo entre o sinal de partida ser dado e a
s*	10.0 s]	velocidade exceder a velocidade programada em
		1-77 Veloc.máx.partida do compr.[RPM] não deve
		exceder o tempo programado no parâmetro ou o
		conversor de frequência irá desarmar com um
		alarme [A18] Partida falhou.
		Qualquer tempo programado em 1-71 Atraso da
		Partida para uso de uma função de partida deve
		ser executado dentro do limite de tempo.

OBSERVAÇÃO!

1-79 TempMáx.Part.Comp.p/Desarm não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.



3.3.9 1-8* Ajustes de Parada

1-8	1-80 Função na Parada			
Opt	tion:	Funcão:		
		Selecione a função de conversor de frequência após um comando de parada ou após a velocidade ser desacelerada até a programada no 1-81 Veloc. Mín. p/ Função na Parada [RPM].		
		As seleções disponíveis dependem de 1-10 Construção do Motor: [0] Assíncrono:		
		[0] Parada por inércia		
		[1] Retenção CC		
		[2] Verificação do motor, advertência		
		[6] Verificação do motor, alarme		
		[1] PM não PM não saliente SPM:		
		[0] Parada por inércia		
[0] *	Parada por inércia	O conversor de frequência deixa o motor em modo livre.		
[1]	Hold de CC/ Preaquecimento do Motor	Energiza o motor com uma corrente de holding CC (consulte o 2-00 Corrente de Hold CC/Preaque- cimento).		
[2]	Verif.motor,advert.	Emite uma advertência se o motor não estiver conectado.		
[6]	Verif.motor, alarme	Emite um alarme se o motor não estiver conectado.		

1-81 Veloc. Mín. p/ Função na Parada [RPM]			
Range:		Funcão:	
Size related*		Programe a velocidade para ativar o 1-80 Função na Parada.	

1-82 Veloc. Mín p/ Funcionar na Parada [Hz]			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.0 - 20.0 Hz]	Programar a freqüência de saída	
		que ativa o 1-80 Função na	
		Parada.	

3.3.10 Desarme no Limite Inferior da Velocidade do Motor

Nos 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] e 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz], é possível programar uma velocidade mínima para o motor a fim de assegurar uma distribuição adequada do lubrificante.

Em alguns casos, p.ex., se estiver funcionando no limite de corrente devido a um defeito no compressor, a velocidade de saída do motor pode ser suprimida abaixo do Limite Inferior da Velocidade do Motor. Para evitar danos ao compressor, é possível programar um limite de desarme. Se a velocidade do motor cair abaixo desse limite, o conversor de frequência desarmará e emitirá um alarme (A49).

Ocorrerá reinicialização, de acordo com a função selecionada no *14-20 Modo Reset*.

Se o desarme deve ocorrer em uma velocidade exata (RPM), recomenda-se programar o *0-02 Unidade da Veloc. do Motor* para RPM e utilizar a compensação de escorregamento,que pode ser programada no *1-62 Compensação de Escorregamento*.

OBSERVAÇÃO!

Para conseguir a precisão acurada com a compensação de escorregamento, deve se executar uma Adaptação Automática do Motor (AMA). Esta função pode ser habilitada no 1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA).

OBSERVAÇÃO!

O desarme não será ativado ao utilizar uma parada normal - ou o comando por inércia.

1-86 Velocidade de Desarme Baixa [RPM]		
Range:		Funcão:
Size related*	[0 - par. 4-13 RPM]	Programe a velocidade de motor desejada para o limite de desarme. Se a Velocidade de Desarme for programada para 0, a função não é ativada. Se a velocidade a qualquer momento após a partida (ou durante uma parada) cair abaixo do valor do parâmetro, o conversor de frequência desarmará com um alarme [A49] Limite de Velocidade. Função na parada.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro estará disponível somente se o *0-02 Unidade da Veloc. do Motor* estiver programado em [RPM].



1-87 Velocidade de Desarme Baixa [Hz]		
Range:		Funcão:
Size	- 0.0	Se a Velocidade de Desarme for
related*	par. 4-14 Hz]	programada para 0, a função não é ativada.
		Se a velocidade a qualquer momento após a partida (ou durante uma parada) cair abaixo do valor do parâmetro, o conversor de frequência desarmará com um alarme [A49] Limite de Velocidade. Função na parada.


Este parâmetro estará ativo somente se o par. 0-02 Unidade da Veloc. do Motor estiver programado em [Hz].

3.3.11 1-9* Temper. do Motor

1-90 Proteção Térmica do Motor		
Option:	Funcão:	
	O conversor de frequência determina a temperatura do motor para proteção do motor de duas maneiras diferentes: • Mediante um sensor de termistor, conectado a uma das entradas analógicas ou digitais (1-93 Fonte do Termistor).	
	• Por meio do cálculo da carga térmica (ETR = Electronic Thermal Relay - Relé Térmico Eletrônico), baseado na carga real e no tempo. A carga térmica calculada é comparada com a corrente nominal do motor I _{M,N} e a frequência nominal do motor f _{M,N} . Os cálculos fornecem uma estimativa da necessidade de uma carga menor e velocidade mais baixa devido ao menor resfriamento suprido pelo ventilador do motor.	
[0] Sem prot	sção Se o motor estiver continuamente sobrecarregado e não se necessitar de nenhuma advertência ou desarme.	
[1] Advrtnc of Termistor	Ativa uma advertência quando o termistor conectado ao motor responder no caso de um superaquecimento deste.	
[2] Desrm po	Para (desarmar) o conversor de frequência quando o termistor do motor reagir no caso de superaquecimento do motor.	

1-90	1-90 Proteção Térmica do Motor		
Opt	ion:	Funcão:	
[3]	Advertência do		
	ETR 1		
[4] *	Desarme por ETR		
	1		
[5]	Advertência do		
	ETR 2		
[6]	Desarme por ETR		
	2		
[7]	Advertência do		
	ETR 3		
[8]	Desarme por ETR		
	3		
[9]	Advertência do		
	ETR 4		
[10]	Desarme por ETR		
	4		

As funções 1-4 do ETR (Relé Térmico Eletrônico) calcularão a carga quando o setup, onde elas foram selecionadas, estiver ativo. Por exemplo, ETR-3 começa a calcular quando o setup 3 é selecionado. Para o mercado Norte Americano: As funções ETR oferecem proteção classe 20 contra sobrecarga do motor, em conformidade com a NEC.



Para manter a PELV, todas as conexões feitas nos terminais de controle devem ser PELV; p. ex. o termistor deve ter isolamento reforçado/duplo.

OBSERVAÇÃO!

A Danfoss recomenda usar 24 VCC como tensão de alimentação do termistor.



A função Temporizador de ETR não funciona quando 1-10 Construção do Motor = [1] SPM não PM não saliente SPM.

OBSERVAÇÃO!

Para operação correta da função ETR, a programação em 1-03 Características de Torque deve adequar-se à aplicação (consulte a descrição de 1-03 Características de Torque).

1-91 Ventilador Externo do Motor		
Option:	Funcão:	
[0] * Não	Nenhum ventilador externo é necessário ou seja, o motor sofre derating em velocidade baixa.	
[1] Sim	É aplicado um ventilador externo (ventilação externa), de modo que não há necessidade de nenhum derating do motor em velocidade baixa. A curva superior no gráfico acima (fout = 1 x fM,N) é seguida se a corrente do motor for menor que a corrente nominal do motor (consulte 1-24 Corrente do Motor). Se a corrente do motor exceder a nominal, o tempo de funcionamento diminui ainda mais como se nenhum ventilador tivesse sido instalado.	

1-93	1-93 Fonte do Termistor			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecionar a entrada na qual o termistor (sensor PTC) deverá ser conectado. Uma opção de entrada analógica [1] ou [2] não pode ser selecionada se a entrada analógica já estiver sendo utilizada como uma fonte de referência (selecionada em 3-15 Fonte da Referência 1, 3-16 Fonte da Referência 2 ou 3-17 Fonte da Referência 3). Ao usar o MCB112, a opção [0] Nenhum deve estar sempre selecionada.		
[0] *	Nenhum			
[1]	Entrada analógica 53			
[2]	Entrada analógica 54			
[3]	Entrada digital 18			
[4]	Entrada digital 19			
[5]	Entrada digital 32			
[6]	Entrada digital 33			

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

OBSERVAÇÃO!

A entrada digital deve ser programada para [0] PNP - Ativa a 24 V no 5-00 Modo I/O Digital.

3.4 Main Menu (Menu Principal) - Freios - Grupo 2

3.4.1 2-0* Freio-CC

Grupo de parâmetros para configurar as funções do Freio CC e Hold CC.

2-00	2-00 Corrente de Hold CC/Preaquecimento		
Range	e:	Funcão:	
50 %*	[0 - 160. %]	Insira um valor para a corrente de hold, como um valor porcentual da corrente nominal do motor, programada no 1-24 Corrente do Motor, 100% da Corrente de hold CC correspondente à I _{M,N} . Este parâmetro mantém ou o motor (torque de holding) ou pré-aquece o motor. Este parâmetro ficará ativo se [1] Retenção CC/ Pré-aquecimento estiver selecionado no 1-80 Função na Parada.	

OBSERVAÇÃO!

2-00 Corrente de Hold CC/Preaquecimento não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

OBSERVAÇÃO!

O valor máximo depende da corrente nominal do motor. Evite corrente 100 % por tempo demasiado longo. O motor pode ser danificado.

2-01	2-01 Corrente de Freio CC				
Range	:	Funcão:			
50.0 %*	[0-	Insira um valor para a corrente, como um valor porcentual da corrente nominal do motor I _{M,N} , consulte 1-24 Corrente do Motor. 100% da corrente de frenagem CC corresponde à I _{M,N} . A corrente de freio CC é aplicada em um comando de parada, quando a velocidade for inferior ao limite programado em 2-03 Veloc.Acion Freio CC [RPM]; quando a função Inversão da Frenagem CC estiver ativa; ou através da porta de comunicação serial. A corrente de frenagem está ativa durante o intervalo de tempo programado em 2-02 Tempo de Frenagem CC.			

OBSERVAÇÃO!

O valor máximo depende da corrente nominal do motor. Evite corrente 100 % por tempo demasiado longo. O motor pode ser danificado.

2-02 Tempo de Frenagem CC				
Range	Range: Funcão:			
10.0 s*	[0.0 - 60.0 s]	Programe a duração da corrente de		
	frenagem CC, definida no 2-01 Corrente de			
	Freio CC, assim que for ativada.			

2-03 Veloc.Acion Freio CC [RPM]			
Range:	Funcão:		
Size related*	[0 - 0. RPM]	Programe a velocidade de ativação do freio CC para que a corrente de frenagem CC programada no 2-01 Corrente de Freio CC seja ativada na execução de um comando de parada. Quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM não saliente	
		SPM esse valor é limitado a 0 rpm (OFF)	

OBSERVAÇÃO!

2-03 Veloc.Acion Freio CC [RPM] não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

2-04 Veloc.Acion.d FreioCC [Hz]			
Range:	Funcão:		
Size	[0.0 -	Este parâmetro é para configurar a	
related*	0.0 Hz]	velocidade de ativação do freio CC, na	
		qual a corrente de frenagem CC	
		(2-01 Corrente de Freio CC) deve estar	
		ativa, em conexão com um comando	
		de parada.	

OBSERVAÇÃO!

não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

2-06	2-06 Corrente de Freio CC			
Range	e:	Funcão:		
50 %*	[0 - 1000. %]	Programe a corrente de acordo com a porcentagem da corrente nominal do motor, 1-24 Corrente do Motor. Ativa em conexão com 1-73 Flying Start. A corrente de frenagem está ativa durante o intervalo de tempo programado em 2-07 Tempo de Frenagem CC.		

2-07 Tempo de Frenagem CC			
Rang	e:	Funcão:	
3.0 s*	[0.1 - 60.0 s]	Configure a duração do tempo de corrente	
	de estacionamento definida em		
	2-06 Corrente de Freio CC. Ativa em conexão		
		com 1-73 Flying Start.	



3.4.2 2-1* Funções do Freio Funct.

Grupo do parâmetro para selecionar os parâmetros de frenagem dinâmica. válido somente para conversores de frequência com circuito de frenagem.

2-10	2-10 Função de Frenagem		
Opt	ion:	Funcão:	
de1-10 Construção do Motor: [0] Assíncrono: [0] off (Desligado) [1] Resistor de freio [2] Freio AS [1] PM não PM não saliente SI [0] off (Desligado)		[0] Assíncrono: [0] off (Desligado) [1] Resistor de freio [2] Freio AS [1] PM não PM não saliente SPM:	
[0] *	Off (Desligado)	Não há nenhum resistor de freio instalado.	
[1]	Resistor de freio	Resistor de freio instalado no sistema, para a dissipação do excesso de potência de frenagem, na forma de calor. A conexão de um resistor de freio permite uma tensão de barramento CC maior, durante a frenagem (operação como gerador). A função Resistor de freio somente está ativa em conversores de frequência com um freio dinâmico integral.	
[2]	Freio CA	O Freio CA funcionará somente no modo de Torque Compressor no par. 1-03 Caracte- rísticas de Torque.	

2-11 Resistor de Freio (ohm)			
Range:		Funcão:	
Size	[5.00 -	Programar o resistor de freio em Ohm.	
related*	65535.00	Este valor é usado para monito-	
	Ohm]	ramento da energia do resistor de	
		freio no 2-13 Monitoramento da	
		Potência d Frenagem. Este parâmetro	
		somente está ativo em unidades com	
		um freio dinâmico integral.	
		Utilize este parâmetro para valores que	
		não tenham decimais. Para selecionar	
		valores com duas casas decimais,	
		utilize o par. 30-81 Brake Resistor (ohm).	

2-12 Lir	mite da Pot	ência de Frenagem (kW)
Range:		Funcão:
Size related*	[0.001 - 2000.000 kW]	2-12 Limite da Potência de Frenagem (kW) é a potência média esperada dissipada no resistor do freio em um intervalo de 120 s. É usada como o limite de monitoramento do 16-33 Brake Energy /2 min e, desse modo, especifica quando um alarme/ advertência deve ser emitido. A fórmula a seguir pode ser usada para calcular o 2-12 Limite da Potência de Frenagem (kW). Por,avg[W] = \frac{\bar{U_D}^2 \bar{V} \cdot \bar{V_D} \bar{S}}{R_D \bar{L} \bar{Q} \cdot \cdot \bar{T}_{Dr} \bar{S}} Por,avg \(\text{a} \) a potência média dissipada no resistor do freio, Rbr \(\text{e} \) a resistência do resistor do freio. Tbr \(\text{e} \) o tempo de frenagem ativa dentro do intervalo de 120 s, Tbr. Ubr \(\text{e} \) a tens\(\text{a} \) o CC em que o resistor de frenagem est\(\text{a} \) ativo. Isso depende da unidade, como mostrado a seguir: Unidades T2: 390 V unidades T4: 778 V unidades T5: 810 V unidades T6: 943 V / 1099 V para chassi D - F unidades T7: 1099 V OBSERVAÇÃO! Se Rbr n\(\text{a} \) o for conhecido ou se Tbr for diferente de 120 s, a abordagem pr\(\text{atica} \) de freio, leitura 16-33 Brake Energy /2 min e inserir esses + 20% no 2-12 Brake Power Limit (kW).

2-13 Monitoramento da Potência d Frenagem



2-13 Monitoramento da Potencia d Frenagem			
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro somente está ativo em unidades com um freio dinâmico integral. Este parâmetro ativa o monitoramento da energia transmitida ao resistor de freio. A potência é calculada com base no valor da resistência (2-11 Resistor de Freio (ohm)), na tensão do barramento CC e no ciclo útil do resistor.	
[0] *	Off (Desligado)	Não é necessário monitoramento da potência de frenagem.	
[1]	Advertência	Ativa uma advertência no display quando a potência transmitida durante mais de 120 s ultrapassar 100% do limite do monitoramento (2-12 Limite da Potência de Frenagem (kW)). A advertência desaparece quando a potência transmitida cai abaixo de 80% do limite do monitoramento.	
[2]	Desarme	Desarma o conversor de frequência e exibe um alarme quando a potência calculada excede 100% do limite de monitoramento.	
[3]	Advertênc e desarme	Ativa ambos acima mencionados, inclusive advertência, desarme e alarme.	

Se o monitoramento da energia estiver programado para Off (Desligado) [0] ou Advertência [1], a função de frenagem permanecerá ativa, mesmo se o limite de monitoramento for excedido. Isto pode levar a uma sobrecarga térmica do resistor. Também é possível gerar uma advertência através da saída de relé/digital. A precisão da medição do monitoramento da energia depende da precisão da resistência do resistor (melhor que ± 20%).

2-15 Verificação do Freio		
Option:	Funcão:	
	Selecione o tipo de teste e função de monitoramento, para verificar a conexão do resistor do freio ou verificar se ele está instalado e para que, também, seja exibida uma advertência ou um alarme, na eventualidade de ocorrer um defeito. A função de desconexão do resistor de freio é testada durante a energização. Entretanto, o teste IGBT do freio é executado quando não há frenagem. Uma advertência ou desarme desconecta a função de frenagem.	

2-1	5 Verificação	do Frei	0	
Option:		Funcão:		
		1.	A amplitude do ripple no barramento CC é medida durante 300 ms sem frenagem.	
		2.	A amplitude do ripple no barramento CC é medida durante 300 ms com os freios acionados.	
		3.	Se a amplitude do ripple no barramento CC, durante a frenagem, for menor que a amplitude do ripple nesse barramento antes da frenagem + 1 %. A verificação do freio falhou, uma advertência ou alarme é retornado.	
		4.	Se a amplitude do ripple no barramento CC, durante a frenagem, for maior que a amplitude do ripple nesse barramento antes da frenagem + 1 %. A verificação do freio está OK.	
[0] *	Off (Desligado)	Monitora se há curto circuito no resistor de freio e no IGBT do freio, durante o funcionamento. Se ocorrer um curto circuito, uma advertência será exibida.		
[1]	Advertência	Monitora um curto circuito no resistor de freio e no IGBT do freio e para executar um teste de desconexão desse resistor, durante a energização.		
[2]	Desarme	Monitora um curto circuito ou desconexão do resistor de freio ou um curto circuito do IGBT do freio. Se ocorrer uma falha, o conversor de frequência desativa enquanto exibe um alarme (bloqueado por desarme).		
[3]	Parada e desarme	resistor do freio frequênc em segu	a um curto circuito ou desconexão do de freio ou um curto circuito do IGBT. Se ocorrer uma falha, o conversor de cia desacelera até parar por inércia e, uida, desarma. Um alarme de bloqueio arme será exibido.	
[4]	Freio CA			

OBSERVAÇÃO!

Remova uma advertência que tenha surgido juntamente com *Off (Desligado)* [0] ou *Advertência* [1], desligando/ ligando a alimentação de rede elétrica. Deve-se corrigir primeiramente o defeito. Com *Off* (Desligado) [0] ou *Advertência* [1] o conversor de frequência continua funcionando, mesmo se uma falha for detectada.

3



3.4.3 2-16 AC brake Max. Current

2-16 AC brake Max. Current		
Range:	Funcão:	
100.0 %*	[0.0 - 1000.0	Inserir a corrente máxima permitida, ao utilizar a frenagem CA, para evitar superaquecimento dos enrolamentos do motor. A função de frenagem CA está disponível somente no modo Flux.

OBSERVAÇÃO!

2-16 AC brake Max. Current não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

2-17 Controle de Sobretensão		
Option: Funcão:		
[0]	Desativado	Não é necessário nenhum OVC.
[2] *	Ativado	Ativa o OVC

OBSERVAÇÃO!

2-17 Controle de Sobretensão não terá efeito quando 1-10 Construção do Motor = [1] PM, SPM não saliente.

OBSERVAÇÃO!

O tempo de rampa é ajustado automaticamente para evitar desarme do conversor de frequência.



3.5 Main Menu (Menu Principal) - Referências/Rampas - Grupo 3

3.5.1 3-0* Limits de Referênc

Parâmetros para configurar a unidade de medida, limites e faixas de referência.

Consulte também o grupo do parâmetro 20-0*, para obter informações sobre configurações em malha fechada.

3-02 R€	3-02 Referência Mínima		
Range:		Funcão:	
Size	[-999999.999 -	Insira a Referência Mínima. A	
related*	par. 3-03	Referência mínima é o valor	
	ReferenceFeed-	mínimo da soma de todas as	
	backUnit]	referências. O valor da Ref. Mínima	
		e a sua unidade de medida corres-	
		pondem à escolha da configuração	
		no 1-00 Modo Configuração e da	
		unidade no 20-12 Unidade da	
		Referência/Feedback, respecti-	
		vamente.	
		OBSERVAÇÃO!	
		Este parâmetro é utilizado	
		somente em malha aberta.	

3-04 Função de Referência		
Option:		Funcão:
[0] *	Soma	Soma as fontes de referência externa e predefinida.
[1]	Externa/ Predefinida	Utilize a fonte de referência predefinida ou a externa. Alterne entre externa e predefinida por meio de um comando através de uma entrada digital.

3-04	3-04 Função de Referência		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Soma	Soma as fontes de referência externa e predefinida.	
[1]	Externa/ Predefinida	Utilize a fonte de referência predefinida ou a externa. Alterne entre externa e predefinida por meio de um comando através de uma entrada digital.	

3.5.2 3-1* Referências

Selecionar referência(s) predefinida(s). Selecionar Ref predefinida bit 0 / 1 / 2 [16], [17] ou [18], para as respectivas entradas digitais, no grupo do parâmetro 5-1*.

3-10 Referência Predefinida			
Matriz	Matriz [8]		
Range	;	Funcão:	
0.00	[-100.00 -	Insira até oito referências predefinidas	
%*	100.00 %]	diferentes (0-7) neste parâmetro, utilizando	
		a programação de matriz. A referência	
		predefinida é declarada como uma	
		porcentagem da Ref _{MAX} do valor	
		(3-03 Referência Máxima, para malha	
		fechada consulte 20-14 Referência Máxima).	
		Ao usar referencias predefinidas, selecione	
		Preset ref. bit 0 / 1 / 2 [16], [17] ou [18]	
		para as entradas digitais correspondentes	
		no grupo de parâmetros 5-1* Entradas	
		Digitais.	




Ilustração 3.11

130BA149.10




Ilustração 3.12





3-11 Velocidade de Jog [Hz]		
Range:	Funcão:	
Size related*	[0.0 - par.	A velocidade de jog é uma velocidade
	4-14 Hz]	de saída fixa, na qual o conversor de
		frequência está funcionando quando a
		função de jog é ativada.
		Consulte também a 3-80 Tempo de
		Rampa do Jog.

3-13	3-13 Tipo de Referência		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecionar a fonte da referência a ser ativada.	
[0] *	Dependnt d Hand/Auto	Utilize a referência local quando em modo Manual; ou a referência remota, quando em modo Automático.	
[1]	Remoto	Utilize a referência remota, tanto no modo Manual quanto no modo Automático.	
[2]	Local	Utilize a referência local, no modo Manual e no modo Automático. OBSERVAÇÃO! Quando programado para Local [2], o conversor de frequência dará partida com essa configuração novamente após um 'desligamento'.	

3-14 Referência Relativa Pré-definida Range: Funcão: [-100.00 -A referência real, X, é aumentada ou 0.00 %* 100.00 %] diminuída com a porcentagem Y, programada no 3-14 Referência Relativa Pré-definida. O resultado é a referência real Z. A referência real (X) é a soma das entradas selecionadas nos 3-15 Fonte da Referência 1, 3-16 Fonte da Referência 2, 3-17 Fonte da Referência 3 e 8-02 Origem do Controle.




Ilustração 3.13




Ilustração 3.14

3-15 Fonte da Referência 1		
Opt	ion:	Funcão:
		Selecione a entrada de referência a ser utilizada como primeiro sinal de referência. Os 3-15 Fonte da Referência 1, 3-16 Fonte da Referência 2 e 3-17 Fonte da Referência 3 definem até três sinais de referência diferentes A soma destes sinais de referência define a referência real.
[0]	Sem função	
[1] *	Entrada analógica 53	
[2]	Entrada analógica 54	
[7]	Entr Pulso 29	
[8]	Entr Pulso 33	
[20]	Potenc. digital	
[21]	Entr Anal X30/11	
[22]	Entr Anal X30/12	
[23]	Entr.analóg.X42/1	
[24]	Entr.Analóg.X42/3	
[25]	Entr.analóg.X42/5	
[29]	EntradAnalógX48/2	
[30]	Ext. Malha Fechada 1	
[31]	Ext. Malha Fechada 2	
[32]	Ext. Malha Fechada 3	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

3-16	3-16 Fonte da Referência 2	
Optio	on:	Funcão:
		Selecione a entrada de referência a ser utilizada como segundo sinal de referência. Os 3-15 Fonte da Referência 1, 3-16 Fonte da Referência 2 e 3-17 Fonte da Referência 3 definem até três sinais de referência diferentes A soma
		destes sinais de referência define a referência real.



3-16	3-16 Fonte da Referência 2		
Optio	on:	Funcão:	
[0]	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[7]	Entr Pulso 29		
[8]	Entr Pulso 33		
[20] *	Potenc. digital		
[21]	Entr Anal X30/11		
[22]	Entr Anal X30/12		
[23]	Entr.analóg.X42/1		
[24]	Entr.Analóg.X42/3		
[25]	Entr.analóg.X42/5		
[29]	EntradAnalógX48/2		
[30]	Ext. Malha Fechada 1		
[31]	Ext. Malha Fechada 2		
[32]	Ext. Malha Fechada 3		

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

3-17	3-17 Fonte da Referência 3		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione a entrada de referência a ser usada para o terceiro sinal de referência. 3-15 Fonte da Referência 1, 3-16 Fonte da Referência 2 e 3-17 Fonte da Referência 3 definem até três sinais de referência diferentes. A soma destes sinais de referência define a referência real.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[7]	Entr Pulso 29		
[8]	Entr Pulso 33		
[20]	Potenc. digital		
[21]	Entr Anal X30/11		
[22]	Entr Anal X30/12		
[23]	Entr.analóg.X42/1		
[24]	Entr.Analóg.X42/3		
[25]	Entr.analóg.X42/5		
[29]	EntradAnalógX48/2		
[30]	Ext. Malha Fechada 1		
[31]	Ext. Malha Fechada 2		
[32]	Ext. Malha Fechada 3		

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

3-19 Velocidade de Jog [RPM]			
Range:		Funcão:	
Size	[0 - par.	Digite um valor para a velocidade de	
related*	4-13 RPM]	jog n _{JOG} , que é uma velocidade fixa de	
		saída. O conversor de frequência	
		funciona nessa velocidade quando a	
		função de jog estiver ativada. O limite	
		máximo está definido no <i>4-13 Lim</i> .	
		Superior da Veloc. do Motor [RPM].	
		Consulte também a 3-80 Tempo de	
		Rampa do Jog.	

3.5.3 3-4* Rampa de velocid 1

Configure o parâmetro de rampa, os tempos de rampa, para cada uma das duas rampas (grupo do parâmetro 3-4* e grupo do parâmetro 3-5*).




Ilustração 3.15

3-40	3-40 Ramp 1 Type		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o tipo de rampa, dependendo dos requisitos para a aceleração/desaceleração. Uma rampa linear proverá aceleração constante durante a aceleração. Uma rampa-S dará uma aceleração não linear, compensando alguns solavancos na aplicação.	
[0] *	Linear		
[1]	S-ramp Const Jerk	Aceleração com o mínimo solavanco possível.	
[2]	S-ramp Const Time	Rampa-S com base nos valores programados nos 3-41 Ramp 1 Ramp up Time e 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time.	



Se for selecionada Rampa-S [1] e a referência for alterada durante a aceleração, o tempo de rampa pode ser prolongado a fim de favorecer um movimento isento de solavancos, o que pode resultar em um modo de partida ou parada mais longo.

Pode ser necessário fazer algum ajuste adicional das relações da rampa-S ou dos iniciadores de chaveamento.

3-41 Tempo de Aceleração da Rampa 1			
Range:		Funcão:	
Size	[1.00 -	Insira o tempo de aceleraçãotempos	
related*	3600.00 s]	de, ou seja, o tempo de aceleração de	
		0 RPM a 1-25 Velocidade nominal do	
		motor. Escolha um tempo de	
		aceleração de tal modo que a corrente	
		de saída não exceda o limite de	
		corrente do 4-18 Limite de Corrente,	
		durante a aceleração. Consulte o	
		tempo de desaceleração no 3-42 Tempo	
		de Desaceleração da Rampa 1.	

$$par.3 - 41 = \frac{tacc \times nnorm[par.1 - 25]}{ref[rpm]}[s]$$

3-42 Tempo de Desaceleração da Rampa 1		
Range:		Funcão:
Size related*	[1.00 - 3600.00 s]	Insira o tempo de desaceleração, ou seja, o tempo de desaceleração de 1-25 Velocidade nominal do motor até 0 RPM. Selecione um tempo de desaceleração de modo que não ocorra nenhuma sobretensão no inversor devido à operação regenerativa do motor e de maneira que a corrente gerada não exceda o limite de corrente programado no 4-18 Limite de Corrente. Consulte o tempo de aceleração no 3-41 Tempo de Aceleração da Rampa 1.

 $par.3 - 42 = \frac{tdec \times nnorm [par.1 - 25]}{ref[rpm]} [s]$

3-45 Ramp 1 S-ramp Ratio at Accel. Start		
Rang	e:	Funcão:
50 %*	[1 - 99.	Insira a proporção do tempo total de
	%]	aceleração (3-41 Ramp 1 Ramp up Time),
		durante o qual o torque de aceleração
		aumenta. Quanto maior o valor percentual,
		maior a compensação de solavanco
		alcançada e, portanto, menores os
		solavancos de torque que acontecem na
		aplicação.

3-46 Ramp 1 S-ramp Ratio at Accel. End		
Range	e:	Funcão:
50 %*	[1 - 99. %]	Insira a porção do tempo total de aceleração aceleração (3-41 Ramp 1 Ramp up Time),
		durante o qual o torque de aceleração diminui. Quanto maior o valor percentual, maior a compensação de solavanco alcançada e, portanto, menores os solavancos de torque que acontecem na aplicação.

3-47 Ramp 1 S-ramp Ratio at Decel. Start		
Range	e:	Funcão:
50 %*	[1 - 99. %]	Insira a proporção do tempo total de (desaceleração) (3-42 Ramp 1 Ramp Down Time) durante o qual o torque de desaceleração aumenta. Quanto maior o valor percentual, maior a compensação de solavanco alcançada e, portanto, menores os solavancos de torque que acontecem na aplicação.

3-48 Ramp 1 S-ramp Ratio at Decel. End		
Range	e:	Funcão:
50 %*	[1 - 99.	Insira a porção do tempo total de desace-
	%]	leração (3-42 Ramp 1 Ramp Down Time),
		durante o qual o torque de desaceleração
		diminui. Quanto maior o valor percentual,
		maior a compensação de solavanco
		alcançada e, portanto, menores os solavancos
		de torque que acontecem na aplicação.

3.5.4 3-5* Rampa de velocid 2

Selecionando os parâmetros da rampa, consulte grupo do parâmetro 3-4*.

3-51 Tempo de Aceleração da Rampa 2		
Range:		Funcão:
Size	[1.00 -	Insira o tempo de aceleração, i.é, o tempo
related*	3600.00	para acelerar desde 0 RPM até
	s]	o1-25 Velocidade nominal do motor. Escolha
		um tempo de aceleração de tal modo que a
		corrente de saída não exceda o limite de
		corrente do 4-18 Limite de Corrente, durante
		a aceleração. Consulte o tempo de desace-
		leração no3-52 Tempo de Desaceleração da
		Rampa 2.
		$par. 3 - 51 = \frac{tacc \times nnorm [par. 1 - 25]}{ref [rpm]} [s]$



3-52 Tempo de Desaceleração da Rampa 2 Range: Funcão: Size [1.00 -Insira o tempo de desaceleração, i.é, o tempo 3600.00 related* que o motor desacelera, desde a s] 1-25 Velocidade nominal do motor até 0 RPM. Selecione o tempo de desaceleração de modo que não ocorra nenhuma sobretensão no inversor, devido ao funcionamento do motor como gerador, e de maneira que a corrente gerada não exceda o limite de corrente, programado em 4-18 Limite de Corrente. Consulte tempo de aceleração, no 3-51 Tempo de Aceleração da Rampa 2. $par.3 - 52 = \frac{tdec \times nnorm[par. 1 - 25]}{ref[rpm]}[s]$

3-55 Ramp 2 S-ramp Ratio at Accel. Start		
Range	: :	Funcão:
50 %*	[1 - 99. %]	Insira a proporção do tempo total de aceleração (3-51 Ramp 2 Ramp up Time), durante o qual o torque de aceleração aumenta. Quanto maior o valor percentual, maior a compensação de solavanco alcançada e, portanto, menores os solavancos de torque que acontecem na aplicação.


3-56 Ramp 2 S-ramp Ratio at Accel. End		
Range	e:	Funcão:
50 %*	[1 - 99.	Insira a porção do tempo total de aceleração
	%]	(3-51 Ramp 2 Ramp up Time), durante o qual
		o torque de aceleração diminui. Quanto
		maior o valor percentual, maior a
		compensação de solavanco alcançada e,
		portanto, menores os solavancos de torque
		que acontecem na aplicação.

3-57 Ramp 2 S-ramp Ratio at Decel. Start		
Range	e:	Funcão:
50 %*	[1 - 99.	Insira a proporção do tempo de desace-
	%]	leração total (3-52 Ramp 2 Ramp down Time),
		onde o torque de desaceleração diminui.
		Quanto maior o valor percentual tanto maior
		a compensação de solavanco obtida e,
		conseqüentemente, tanto menor os
		solavancos devido ao torque, na aplicação.

3-58	3-58 Ramp 2 S-ramp Ratio at Decel. End		
Range	e:	Funcão:	
50 %*	[1 - 99.	Insira a porção do tempo total de desace-	
	%]	leração total (3-52 Ramp 2 Ramp down Time),	
		durante o qual o torque de desaceleração	
		diminui. Quanto maior o valor percentual,	
		maior a compensação de solavanco	
		alcançada e, portanto, menores os solavancos	
		de torque que acontecem na aplicação.	


3.5.5 3-8* Outras Rampas

3-80 Tempo de Rampa do Jog		
Range:		Funcão:
Size	[1.00 -	Insira o tempo de rampa do jog ou seja, o
related*	3600.00	tempo de aceleração/desaceleração, desde
	s]	0 RPM até a velocidade nominal do motor
		n _{M,N}) (programada no <i>1-25 Velocidade</i>
		nominal do motor). Garanta que a corrente
		de saída resultante, necessária durante um
		determinado tempo de rampa do jog, não
		exceda o limite de corrente do 4-18 Limite
		de Corrente. O tempo de rampa do jog
		inicia na ativação de um sinal de jog, por
		meio do painel de controle, de uma
		entrada digital selecionada ou pela porta de
		comunicação serial.
		par. 3 – 80 =
		$\frac{tjog \times nnorm[par. 1 - 25]}{jog \ velocidade[par. 3 - 19]}[s]$



3-81 Qu	3-81 Quick Stop Ramp Time		
Range:		Funcão:	
Size	[0.01 -	Insira o tempo de desaceleração da	
related*	3600.00 s]	parada rápida, ou seja, o tempo de	
		desaceleração da velocidade do motor	
		síncrono até 0 RPM. Garanta que	
		nenhuma sobretensão resultante surgirá	
		no inversor, devido à operação do motor	
		como gerador, requerida para atingir o	
		tempo de desaceleração dado. Assegure	
		que a corrente, gerada na operação como	
		gerador, requerida para atingir o tempo	
		de desaceleração fornecido, não	
		ultrapasse o limite de corrente	
		(programado no 4-18 Current Limit). A	
		parada rápida é ativada mediante um	
		sinal em uma entrada digital selecionada	
		ou através da porta da comunicação	
		serial.	





 $Par. 3 - 81 = \frac{t_{Parada \ rapida} [s] \times n_s [RPM]}{\Delta \ jog \ ref(par. 3 - 19) [RPM]}$

3-82 Tempo de Aceleração de Partida			
Range:		Funcão:	
Size	[0.01 -	O tempo de aceleração é o tempo	
related*	3600.00 s]	para o motor acelerar de 0 rpm até	
		a velocidade nominal motor	
		programada em <i>3-82 Tempo de</i>	
		Aceleração de Partida quando	
		Torque do Compressor estiver ativo	
		em 1-03 Características de Torque.	

3.5.6 3-9* Potenciôm. Digital

A função do potenciômetro digital permite ao usuário aumentar ou diminuir a referência resultante, ao ajustar a programação das entradas digitais utilizando as funções INCREASE (Incrementar), DECREASE (Decrementar) ou CLEAR (Limpar). Para ativar a função, pelo menos uma entrada deverá ser programada como INCREASE (Aumentar) ou DECREASE (Diminuir).

3-90 T	3-90 Tamanho do Passo			
Range:		Funcão:		
0.10 %*	[0.01 - 200.00 %]	Insira o tamanho do incremento necessário para INCREASE (Incremento)/ DECREASE (Decremento), como uma porcentagem da velocidade do motor síncrono, ns. Se INCREASE / DECREASE estiver ativo, a referência resultante será incrementada / decrementada pela		
		quantidade definida neste parâmetro.		

3-91	3-91 Tempo de Rampa		
Rang	e:	Funcão:	
1.00 s	[0.00 - 3600.00 s]	Digite o tempo de rampa, ou seja, o tempo para o ajuste da referência desde 0% até 100% da função do potenciômetro digital especificada (INCREASE (Incrementar), DECREASE (Decrementar) ou CLEAR (Limpar)). Se AUMENTAR/DIMINUIR for ativado por um período de atraso da rampa maior que o	


3-91	3-91 Tempo de Rampa		
Range	e:	Funcão:	
		especificado em 3-95 Atraso da Rampa de Velocidade, a referência real será acelerada/ desacelerada de acordo com esse tempo de rampa. O tempo de rampa é definido como o tempo utilizado para ajustar a referência pelo tamanho do passo, especificado no 3-90 Tamanho do Passo.	


3-92	3-92 Restabelecimento da Energia			
Opt	ion:	Funcão:		
[0] *	Off (Desligado)	Reinicializa a referência do Potenciômetro Digital em 0%, após a energização.		
[1]	On (Ligado)	Restabelece a última referência do Potenciômetro Digital, na energização.		

3-93 Limite Máximo			
Range:		Funcão:	
100 %*	[-200 - 200 %]	Programar o valor máximo permitido para a referência resultante. Recomenda-se esta providência se o Potenciômetro Digital for utilizado para a sintonização fina da referência resultante.	

3-94	3-94 Limite Mínimo			
Range:		Funcão:		
0 %*	[-200 - 200 %]	Programar o valor mínimo permitido para a referência resultante. Recomenda-se esta providência se o Potenciômetro Digital for utilizado para a sintonização fina da referência resultante.		

3-95 Atraso da Rampa de Velocidade				
Range:		Funcão:		
Size	[0.000 -	Inserir o atraso necessário da ativação		
related*	0.000]	da função do potenciômetro digital até		
		o conversor de frequência iniciar a		
		acelerar a referência. Com um atraso de		
		0 ms, a referência começa a seguir a		
		acelerar, assim que INCREASE		
		(Incrementar) / DECREASE		
		(Decrementar) for ativada. Consulte		
		também a 3-91 Tempo de Rampa.		







3.6 Main Menu (Menu Principal) - Limites/Advertências - Grupo 4

3.6.1 4-1* Limites do Motor

Define os limites de torque, corrente e velocidade do motor e a reação do conversor de frequência quando os limites forem excedidos.

Um limite pode gerar uma mensagem no display. Uma advertência sempre gerará uma mensagem no display ou no fieldbus. Uma função de monitoramento pode iniciar uma advertência ou um desarme, com o qual o conversor de frequência irá parar e gerar uma mensagem de alarme.

4-10	4-10 Sentido de Rotação do Motor		
Opt	ion:	Funcão:	
		Seleciona o sentido requerido para a rotação do motor. Utilizar este parâmetro para evitar inversões indesejadas.	
[0]	Sentido horário	Será permitida somente operação no sentido horário.	
[2] *	Nos dois sentidos	Serão permitidas operações no sentido horário e também no sentido anti-horário.	

OBSERVAÇÃO!

A configuração do 4-10 Sentido de Rotação do Motor impacta o Flying Start no 1-73 Flying Start.

4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]			
Range:		Funcão:	
Size	[0 - par.	Insira o limite mínimo para a	
related*	4-13 RPM]	velocidade do motor. O Limite Inferior	
		da Velocidade do Motor pode ser	
	programado para corresponder à		
	velocidade mínima de motor,		
	recomendada pelo fabricante. O Limite		
	Inferior da Velocidade do Motor não		
		deve exceder a configuração do	
		4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor	
		[RPM].	

4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz]		
Range:		Funcão:
Size	[0 - par.	Insira o limite mínimo para a
related*	4-14 Hz]	velocidade do motor. O Limite Inferior
		da Velocidade do Motor pode ser
		programado para corresponder à
	frequência de saída mínima do eixo do	
		motor. O Limite Inferior da Velocidade
		do Motor não deve exceder a
		configuração do 4-14 Lim. Superior da
		Veloc do Motor [Hz].

4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]		
Range:		Funcão:
Range: Size related*	[par. 4-11 - 60000. RPM]	Insira o limite máximo para a velocidade do motor. O Limite Superior da Velocidade do Motor pode ser programado para corresponder ao motor nominal máximo do fabricante. O Limite Superior da Velocidade do Motor deve exceder o programado em 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]. Somente o 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz] será exibido, dependendo de outros parâmetros programados no Menu Principal e também das configurações padrão, que, por sua vez, dependem da localidade
		geográfica global.

OBSERVAÇÃO!

A frequência de saída máx. não pode ultrapassar 10% da frequência de chaveamento do inversor (14-01 Freqüência de Chaveamento).

OBSERVAÇÃO!

Qualquer alteração em 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] reinicializará o valor em 4-53 Advertência de Velocidade Alta para o mesmo valor programado em 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM].

4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]			
Range: Funcão:			
Size related*	[par. 4-12 - par. 4-19 Hz]		

OBSERVAÇÃO!

A frequência de saída máx. não pode ultrapassar 10% da frequência de chaveamento do inversor (14-01 Frequência de Chaveamento).



4-16 Limite de Torque do Modo Motor Range: Função: [0.0 -Size Inserir o limite máximo de torque para o related* 1000.0 funcionamento do motor. O limite de %] torque está ativo na faixa de velocidade até e inclusive a velocidade nominal do motor, programada no 1-25 Velocidade nominal do motor. Para proteger o motor, impedindo-o de atingir o torque de travamento, a configuração padrão é 1,1 vezes o torque nominal do motor (valor calculado). Consulte também o 14-25 Atraso do Desarme no Limite de Torque para obter mais detalhes. Se uma configuração nos 1-00 Modo Configuração ao 1-28 Verificação da Rotação do motor for alterada, o 4-16 Limite de Torque do Modo Motor não será automaticamente reinicializado com a configuração padrão.

4-17 Limite de Torque do Modo Gerador		
Range:		Funcão:
100.0 %*	[0.0 - 1000.0 %]	Inserir o limite máximo de torque para o funcionamento no modo gerador. O limite de torque está ativo na faixa de velocidade até e inclusive a velocidade nominal do motor (1-25 Velocidade nominal do motor). Consultar o 14-25 Atraso do Desarme no Limite de Torque, para detalhes adicionais. Se alguma configuração do 1-00 Modo Configuração ao 1-28 Verificação da Rotação do motor for alterada, o 4-17 Limite de Torque do Modo Gerador não será automaticamente reinicializado com a configuração padrão.

4-18 Limite de Corrente		
Range:		Funcão:
Size related*	[1.0 - 1000.0 %]	Inserir o limite de corrente para funcionamento como motor e como gerador. Para proteger o motor, impedindo-o de atingir o torque de travamento, a configuração padrão é 1,1 vezes a corrente nominal do motor (programada no 1-24 Corrente do Motor). Se alguma configuração do 1-00 Modo Configuração to 1-28 Verificação da Rotação do motor for alterado, 4-16 Limite de Torque do Modo Motor a 4-18 Limite de Corrente não será automaticamente reinicializado com a configuração padrão.

4-19 Freqüência Máx. de Saída		
Range:		Funcão:
Size	[1.0 -	Insira o valor da frequência máxima de
related*	1000.0 Hz]	saída. O 4-19 Freqüência Máx. de Saída especifica um limite absoluto na frequência de saída do conversor de frequência, para segurança melhorada, em aplicações onde se deve evitar excesso de velocidade acidental. Este limite absoluto aplica-se as todas as configurações e independe da programação do 1-00 Modo Configuração. Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento. Quando 1-10 Construção do Motor estiver
		programado para [1] PM, SPM não saliente o valor máximo é limitado a 300 Hz.


3.6.2 4-5* Ajuste Advertência

Definir os limites de advertência ajustáveis para corrente, velocidade, referência e feedback.

OBSERVAÇÃO!

Não é visível no display, somente na Ferramenta de Controle de Movimento do VLT, MCT 10.

As advertências são exibidas no display, na saída programada ou no barramento serial.





4-50 Advertência de Corrente Baixa			
Range		Funcão:	
0.00 A*	[0.00 -	Insira o valor da I _{LOW} . Quando a corrente do	
	par. 4-51	motor cair abaixo deste limite (I _{LOW}), o	
	A]	display exibirá CORRENTE BAIXA. É possível	
		programar as saídas de sinal para gerar um	
		sinal de status, no terminal 27 ou 29 e na	
		saída de relé 01 ou 02. Consulte	
		Ilustração 3.20.	

4-51 Advertência de Corrente Alta			
Range:	Funcão:		
Size	[par.	Insira o valor I _{HIGH} . Quando a corrente	
related*	4-50 - par.	do motor exceder este limite (Інідн), o	
	16-37 A]	display exibirá CURRENT HIGH (Corrente	
	Alta). É possível programar as saídas de		
		sinal para gerar um sinal de status, no	
		terminal 27 ou 29 e na saída de relé 01	
		ou 02. Consulte <i>llustração 3.20</i> .	

4-52 Advertência de Velocidade Baixa		
Range:		Funcão:
0 RPM*	[0 - par. 4-53 RPM]	

4-53 Advertência de Velocidade Alta		
Range:		Funcão:
Size	[par.	Insira o valor de n _{HIGH} . Quando a
related*	4-52 -	velocidade do motor exceder este limite
	par. 4-13	(nнідн), o display exibirá VELOCIDADE
	RPM]	ALTA. As saídas de sinal podem ser
		programadas para gerar um sinal de
		status no terminal 27 ou 29 e na saída de
		relé 01 ou 02. Programe o limite superior
		do sinal da velocidade do motor, nнідн,
		dentro do intervalo de trabalho normal do
		conversor de frequência. Consulte
		llustração 3.20.

Qualquer alteração no 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] irá reajustar o valor do 4-53 Advertência de Velocidade Alta para o mesmo valor programado em 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM].

Se um valor diferente for necessário no 4-53 Advertência de Velocidade Alta, ele deverá ser programado depois da programação do 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM].

4-54 Advert. de Refer Baixa			
Range:		Funcão:	
-999999.999 *	[-999999.999 -	Insira o limite de referência	
	par. 4-55]	inferior. Quando a referência	
		real estiver abaixo deste limite,	
		o display indicará Ref Baixa.	
		Pode-se programar as saídas de	

4-54 Advert. de Refer Baixa		
Range:	Funcão:	
	sinal para gerar um sinal de status, no terminal 27 ou 29 e na saída de relé 01 ou 02.	

4-55 Advert. Refer Alta		
Range:		Funcão:
999999.999 *	[par. 4-54 - 999999.999]	Insira o limite de referência superior. Quando a referência real exceder este limite, o display indicará Ref Alta. Pode-se programar as saídas de sinal para gerar um sinal de status, no terminal 27 ou 29 e na saída de relé 01 ou 02.

4-56 Advert. de Feedb Baixo		
Range:		Funcão:
-999999.999	[-999999.999 -	Insira o limite inferior de
ProcessCtrlUnit*	par. 4-57	feedback. Quando o
	ProcessCtrlUnit]	feedback estiver abaixo
		deste limite, o display
		indicará Feedb Baixo.
		Pode-se programar as
		saídas de sinal para gerar
		um sinal de status, no
		terminal 27 ou 29 e na
		saída de relé 01 ou 02.

4-57 Advert. de Feedb Alto		
	Funcão:	
[par. 4-56 -	Insira o limite superior de	
999999.999	feedback. Quando o	
ProcessCtrlUnit]	feedback exceder este	
	limite, o display indicará	
	Feedb Alto. Pode-se	
	programar as saídas de	
	sinal para gerar um sinal	
	de status, no terminal 27	
	ou 29 e na saída de relé	
	01 ou 02.	
	[par. 4-56 - 999999.999	

4-58 Função de Fase do Motor Ausente		
Opt	ion:	Funcão:
		Exibe um alarme na eventualidade de uma das fases do motor estar ausente.
[0]	Desativado	Nenhum alarme é exibido na eventualidade de uma das fases do motor estar ausente.
[2] *	Desarme em 1000 ms	

OBSERVAÇÃO!

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento

3.6.3 4-6* Bypass de Velocidd

Alguns sistemas requerem que determinadas freqüências ou velocidades sejam evitadas de saída, devido a problemas de ressonância no sistema. Um máximo de quatro faixas de freqüências ou de velocidade podem ser evitadas.

4-60 Bypass de Velocidade de [RPM]		
Matriz [4]		
Range:		Funcão:
Size related*	[0 - par. 4-13 RPM]	Alguns sistemas requerem que determinadas velocidades de saída sejam evitadas, devido a problemas de ressonância no sistema. Insira os limites inferiores das velocidades a serem evitados.

4-61 Bypass de Velocidade de [Hz]				
Matriz [4]	Matriz [4]			
Range:		Funcão:		
Size related*	[0.0 - par. 4-14 Hz]	Alguns sistemas requerem que determinadas velocidades de saída sejam evitadas, devido a problemas de ressonância no sistema. Insira os limites inferiores das velocidades a serem evitados.		

4-62 Bypa:	4-62 Bypass de Velocidade até [RPM]		
Matriz [4]			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0 - par. 4-13 RPM]	Alguns sistemas requerem que determinadas velocidades de saída sejam evitadas, devido a problemas de ressonância no sistema. Insira os limites superiores das velocidades a serem evitadas.	

4-63 Bypass de Velocidade até [Hz]			
Matriz [4]	Matriz [4]		
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.0 - par. 4-14 Hz]	Alguns sistemas requerem que determinadas velocidades de saída sejam evitadas, devido a problemas de ressonância no sistema. Insira os limites superiores das velocidades a serem evitadas.	

3.6.4 Setup Semiautomático da Velocidade de Bypass

O Setup Semiautomático da Velocidade de Bypass pode ser utilizado para facilitar a programação das frequências que serão omitidas devido às ressonâncias do sistema.

O seguinte processo deve ser realizado:

- 1. Pare o motor.
- 2. Selecione Ativado no 4-64 Setup de Bypass Semi-
- Pressione Hand On (Manual ligado) no LCP para iniciar a procura das bandas de frequência que causam ressonâncias. O motor acelerará de acordo com a rampa programada.
- 4. Ao fazer varredura em uma banda de ressonância, pressione OK no LCP ao sair da banda. A frequência real será armazenada como o primeiro elemento no 4-62 Bypass de Velocidade até [RPM] ou 4-63 Bypass de Velocidade até [Hz] (matriz). Repita isso para cada banda de ressonância identificada na aceleração (quatro no máximo podem ser ajustadas).
- 5. Assim que a velocidade máxima for atingida, o motor começará a desacelerar automaticamente. Repita o procedimento acima quando a velocidade estiver saindo das bandas de ressonância, durante a desaceleração. Ao pressionar a tecla OK, as frequências reais registradas serão armazenadas no 4-60 Bypass de Velocidade de [RPM] ou 4-61 Bypass de Velocidade de [Hz].
- 6. Quando o motor desacelerar para parar, pressione OK. O 4-64 Setup de Bypass Semi-Auto será reinicializado automaticamente para Off (Desligado). O conversor de frequência permanecerá no modo Manual até Off (Desligado) ou Auto On (Automático ligado) ser pressionado no LCP.

Se as frequências de uma determinada banda de ressonância não forem registradas na ordem correta (valores de frequência armazenados em *Velocidade de bypass para* são mais altos que em *Velocidade de bypass de*) ou se não tiverem os mesmos números de registro para *Bypass de e Bypass para*, todos os registros serão cancelados e a seguinte mensagem será exibida: *As áreas de velocidades coletadas estão se sobrepondo ou não estão completamente determinadas. Pressione [Cancel] para abortar.*



4-64	4-64 Setup de Bypass Semi-Auto		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	[Off] (Desligar)	Sem função	
[1]	Ativado	Inicia o setup de Bypass Semiautomático e	
		dá continuidade ao processo descrito	
		acima.	

3.7 Main Menu (Menu Principal) - Entrada/Saída Digital - Grupo 5

3.7.1 5-0* Modo E/S Digital

Parâmetros para configurar a entrada e saída utilizando NPN e PNP.

5-00	5-00 Modo I/O Digital		
Opt	ion:	Funcão:	
		As entradas digitais e as saídas digitais programadas são pré-programáveis para funcionamento em sistemas PNP ou NPN.	
[0] *	PNP - Ativo em 24 V	Ação em pulsos direcionais positivos (0). Sistemas PNP são ligados no GND(Ponto de Aterramento).	
[1]	NPN - Ativo em 0 V	Ação nos pulsos direcionais negativos (1). Os sistemas NPN são elevados a até + 24 V, internamente no conversor de frequência.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

5-01	5-01 Modo do Terminal 27		
Opti	ion:	Funcão:	
[0] *	Entrada	Define o terminal 27 como uma entrada digital.	
[1]	Saída	Define o terminal 27 como uma saída digital.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

5-02 Modo do Terminal 29				
Option:		Funcão:		
[0] *	Entrada	Define o terminal 29 como uma entrada digital.		
[1]	Saída	Define o terminal 29 como uma saída digital.		

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

3.7.2 5-1* Entradas Digitais

Parâmetros para configurar as funções de entrada dos terminais de entrada.

As entradas digitais são utilizadas para selecionar diversas funções do conversor de frequência. Todas as entradas digitais podem ser programadas para as funções a seguir

Função de entrada digital	Selecionar	Terminal
Sem operação	[0]	Todos *terminais 19,
		32, 33

	igital Grapo 3				
Função de entrada digital	Selecionar	Terminal			
Reset	[1]	Todos			
Parada p/inércia inv.	[2]	27			
Parada por inércia e	[3]	Todos			
inversão de reset					
Inversão de frenagem CC	[5]	Todos			
Parada por inércia	[6]	Todos			
inversa					
Travamento externo	[7]	Todos			
Partida	[8]	Todos *terminal 18			
Partida por pulso	[9]	Todos			
Reversão	[10]	Todos			
Partida em Reversão	[11]	Todos			
Jog	[14]	Todos *terminal 29			
Ref. predef. ligada	[15]	Todos			
Ref. predefinida bit 0	[16]	Todos			
Ref. predefinida bit 1	[17]	Todos			
Ref. predefinida bit 2	[18]	Todos			
Congelar referência	[19]	Todos			
Congelar freq. saída	[20]	Todos			
Acelerar	[21]	Todos			
Desacelerar	[22]	Todos			
Selç do bit 0 d setup	[23]	Todos			
Selç do bit 1 d setup	[24]	Todos			
Entrada de pulso	[32]	terminais 29, 33			
Bit 0 da rampa	[34]	Todos			
Inversão da falha de rede	[36]	Todos			
elétrica	[50]	louds			
Fire mode	[37]	Todos			
Funcionamento	[52]	Todos			
permissivo	[]				
Partida manual	[53]	Todos			
Partida automática	[54]	Todos			
Aumento do DigiPot	[55]	Todos			
Decremento DigiPot	[56]	Todos			
Apagar Ref.DigiPot	[57]	Todos			
Contador A (cresc)	[60]	29, 33			
Contador A (decresc)	[61]	29, 33			
Resetar Contador A	[62]	Todos			
Contador B (cresc)	[63]	29, 33			
Contador B (decresc)	[64]	29, 33			
Resetar Contador B	[65]	Todos			
Sleep Mode	[66]	Todos			
Reinic. Word de Manut.	[78]	Todos			
Preventiva	[, 0]	. 5 4 5			
Cartão PTC 1	[80]	Todos			
Part. Bomba Comando	[120]	Todos			
Alternação da Bomba de	[121]	Todos			
Comando	=·,				
Bloqueio de Bomba 1	[130]	Todos			
Bloqueio de Bomba 2	[131]	Todos			
1					



Função de entrada digital	Selecionar	Terminal
Bloqueio de Bomba 3	[132]	Todos

Tabela 3.10

3.7.3 5-1* Entradas Digitais continuação

Todos = Terminais 18, 19, 27, 29, 32, 33, X30/2, X30/3, X30/4. X30/ são os terminais do MCB 101.

As funções dedicadas a apenas uma saída digital são declaradas no parâmetro associado.

Todas as entradas digitais podem ser programadas para essas funções

[0]	Sem operação	Não responde aos sinais transmitidos para o
[O]	Sem operação	terminal.
[1]	Reset	Reinicializa o conversor de frequência após
		um DESARME/ALARME. Nem todos os
		alarmes podem ser reinicializados.
[2]	Parada p/	O conversor de frequência deixa o motor
	inércia inv.	em modo livre. '0' lógico => parada por
		inércia.
		(Entrada 27 Digital Padrão).: Parada por
		inércia, entrada invertida (NC).
[3]	Parada por	Reset e parada por inércia, entrada invertida
	inércia e	(NC).
	inversão de	Deixa o motor em modo livre e reinicializa o
	reset	conversor de frequência. '0' lógico =>
		parada por inércia e reset.
[5]	Inv. frenagem	Entrada invertida para frenagem CC (NC).
	CC	Para o motor, energizando-o com uma
		corrente CC durante um intervalo de tempo
		determinado. Consulte 2-01 Corrente de Freio
		CC a 2-03 Veloc.Acion Freio CC [RPM]. A
		função estará ativa somente se o valor de
		2-02 Tempo de Frenagem CC for diferente de
		0. '0' lógico => Frenagem CC.
		Essa seleção não é possível quando
		1-10 Construção do Motor estiver
		programado para [1] PM, SPM não saliente.
[6]	Parada por	Função de Parada Inversa. Gera uma função
	inércia	de parada quando o terminal selecionado
	inversa	passa do nível lógico '1' para '0'. A parada é
		executada de acordo com o tempo de
		rampa selecionado (3-42 Tempo de Desace-
		leração da Rampa 1, 3-52 Tempo de
		Desaceleração da Rampa 2, 3-62 Ramp 3
		Ramp down Time, 3-72 Ramp 4 Ramp Down
		Time).

OBSERVAÇÃO! Quando o conversor de frequência estiver no limite de torque e tiver recebido um comando de parada, ele pode não parar sozinho. Para assegurar que o conversor de frequência pare, configure uma saída digital para Limite de torque e parada [27] e conecte essa saída digital a uma entrada digital que esteja configurada como parada por inércia. [7] Travamento Mesma função que a da Parada por inércia Fxt. inversa, mas o Bloqueio Externo gera a mensagem de alarme 'falha externa' no display quando o terminal que estiver programado para Parada por inércia inversa for um '0' lógico. A mensagem de alarme também estará ativa por meio das saídas digitais e saídas de relés, se programadas para Bloqueio Externo. O alarme pode ser reinicializado com a utilização de uma entrada digital ou da tecla [RESET], se a causa do Bloqueio Externo tiver sido removida. Um atraso pode ser programado em 22-00 Atraso de Bloqueio Externo, Tempo de Bloqueio Externo. Após aplicar um sinal na entrada, a reação acima descrita será atrasada com o tempo programado em 22-00 Atraso de Bloqueio Externo. Partida Selecione partida para um comando de partida/parada. '1' lógico = partida, '0' lógico = parada. (Entrada 18 Digital Padrão) Partida por O motor dará partida se um pulso for aplicado durante 2 ms, no mínimo. O motor pulso para quando Parada inversa for ativada. Reversão Muda o sentido de rotação do eixo do motor. Selecione o '1' Lógico para inverter. O sinal de reversão só mudará o sentido da rotação. Ele não ativa a função de partida. Selecione ambos os sentidos no 4-10 Sentido de Rotação do Motor. (Entrada 19 Digital Padrão). [11] Partida em Utilizada para partida/parada e para reversão Reversão no mesmo fio. Não são permitidos sinais simultâneos na partida. Utilizado para ativar a velocidade de jog. [14] Jog Consulte 3-11 Velocidade de Jog [Hz]. (Entrada 29 Digital Padrão). [15] Ref. predef. Utilizada para alternar entre a referência ligada externa e a referência predefinida. Supõe-se que Externa/predefinida [1] tenha sido

MG11CD28 - VLT° é marca registrada da Danfoss

selecionada no *3-04 Função de Referência*. '0' lógico = referência externa ativa; '1' lógico = uma das oito referências predefinidas está



		.			
[16]	Ref.	Permite selecionar i			
	predefinida	predefinidas, de aco	ordo con	n a tabel	a a
	bit 0	seguir.			
[17]	Ref.	Permite selecionar i	uma das	oito refe	erências
	predefinida	predefinidas, de aco	ordo com	n a tabel	a a
	bit 1	seguir.			
[18]	Ref.	Permite selecionar i	uma das	oito refe	erências
	predefinida	predefinidas, de aco	ordo com	n a tabel	a a
	bit 2	seguir.			
		Ref. predefinida	2	1	0
		bit			"
		Ref. predefinida 0	0	0	0
		Ref. predefinida 1	0	0	1
		Ref. predefinida 2	0	1	0
		· ·	0	1	1
		Ref. predefinida 3	1	0	
		Ref. predefinida 4			0
		Ref. predefinida 5	1	0	1
		Ref. predefinida 6	1	1	0
		Ref. predefinida 7	1	1	1
		Tabela 3.11			
[19]	Congelar ref	Congela a referênci	a real. A	referênc	ia
		congelada passa a s	ser agora	o ponto	o de
		ativação/condição p	oara que	Acelerar	e
		Desacelerar possam	ser usad	das. Se A	celerar/
		Desacelerar for utili	zada, a a	lteração	de
		velocidade sempre	seguirá a	a rampa	2
		(3-51 Tempo de Acei	leração d	a Rampa	12 e
		3-52 Tempo de Desa	iceleração	o da Ran	npa 2)
		no intervalo 0 até 3	3-03 Refer	rência Mo	áxima
		(Para malha fechada	a consult	e o	
		20-14 Referência Má	ixima).		
[20]	Congelar freq.	Congela a frequênc	ia real d	o motor	(Hz). A
	saída	frequência congelad			ra é o
		ponto de ativação/o			
		Aceleração e Desac	-		
		utilizadas. Se Aceler			
		utilizada, a alteração			
		seguirá a rampa 2 (•	-
		da Rampa 2 e 3-52			leração
		da Rampa 2) no inte		ate	
		1-23 Freqüência do	~		
		OBSERVAÇÃ			
		Quando Congelar			
		conversor de freq		-	
		parado por meio			
		'partida [13]' baix			
		frequência por m programado para			
		inversa [2] ou Par		-	
		reinicialização, inv	-		
[21]	Acelerar	Para controle digita	l da velo	cidade	
		ascendente/descend			netro do
		motor). Ative essa f	unção se	lecionan	ndo
		Congelar referência	ou Cong	gelar saío	da.

		Quando Acelerar for ativado por menos de 400 ms, a referência resultante será aumentada de 0,1%. Se Acelerar estiver ativo por mais de 400 ms, a referência resultante acelerará de acordo com a Rampa 1 em 3-41 Tempo de Aceleração da Rampa 1.
[22]	Desacelerar Selç do bit 0 d setup	Idêntico a Acelerar [21]. Seleciona um dos quatro setups. Programe o par. 0-10 para Setup Múltiplo.
[24]	Selç do bit 1 d setup	Idêntico a Seleção do bit 0 de setup [23]. (Entrada Digital Padrão 32).
[32]	Entrada de pulso	Selecione Entrada de pulso se for utilizar uma sequência de pulsos como referência ou como feedback. A escala é feita no grupo do parâmetro 5-5*.
[34]	Bit 0 da rampa	Selecione qual rampa utilizar. O '0' lógico selecionará a rampa 1 e o '1' lógico a rampa 2.
[36]	Inversão da falha de rede elétrica	Escolha para ativar a função selecionada no 14-10 Falh red elétr. A falha de rede elétrica é ativada na situação de "0" Lógico.
[37]	Fire mode	Um sinal aplicado colocará o conversor de frequência em Fire Mode e todos os demais comandos serão desconsiderados. Consulte 24-0* Fire Mode.
[52]	Funcio- namento permissivo	O terminal de entrada, para o qual o Funcionamento permissivo foi programado, deve ser um "1" lógico antes que um comando de partida possa ser aceito. O Funcionamento permissivo tem uma função lógica 'E', relacionada com o terminal que está programado para START (Partida) [8], Jog [14] ou Congelar Saída [20], o que significa que, para dar partida no motor, ambas as condições devem ser satisfeitas. Se Funcionamento Permissivo for programado em vários terminais, esta função necessita ter somente '1' lógico, em um dos terminais, para ser executada. O sinal de saída digital para Solicitação de Funcionamento (Partida [8], Jog [14] ou Congelar saída [20]) programado no grupo do par. 5-3* ou 5-4* será afetado pelo Funcionamento Permissivo. OBSERVAÇÃO! Caso nenhum sinal de Funcionamento Permissivo seja aplicado, mas os comandos Run ou Jog ou Congelar sejam ativados, a linha de status no display exibirá Solicitação de Run ou Solicitação de Jog ou Solicitação de Congelar.
[53]	Partida manual	Um sinal aplicado colocará o conversor de frequência em modo Manual, como se o botão <i>Hand On</i> (Manual Ligado) no LCP tivesse sido pressionado e um comando de parada normal será substituído. Caso o sinal



		seja desconectado, o motor irá parar. Para validar outros comandos de partida outra entrada digital deve ser designada para a
		Partida Automática e um sinal aplicado nessa saída. Os botões Hand On (Manual Ligado) e Auto On (Automático Ligado) no LCP não causam impacto. O botão Off (Desligado) do LCP ignorará Hand Start (Partida Manual) e Auto Start (Partida
		Automática). Pressione ou o botão Hand On ou Auto On para ativar Hand Start e Auto Start novamente. Se não houver nenhum sinal de Hand Start nem de Auto Start, o motor irá parar, independentemente de qualquer comando de Partida normal que
		seja aplicado. Se houver algum sinal aplicado tanto a <i>Hand Start</i> quanto a <i>Auto Start</i> , a função será de <i>Auto Start</i> . Ao pressionar o botão <i>Off</i> (Desligado) do LCP, o motor irá parar independentemente dos
		sinais em <i>Hand Start</i> e <i>Auto Start</i> .
[54]	Partida automática	Um sinal aplicado colocará o conversor de frequência em Modo automático, como se o botão <i>Auto On</i> (Automático Ligado) do LCP fosse pressionado. Consulte também <i>Partida</i>
		Manual [53].
[55]	Aumento do DigiPot	Utiliza a entrada como um sinal de INCREASE (Incremento) para a função do Potenciômetro Digital descrita no grupo do
		parâmetro 3-9*.
[56]	Decremento DigiPot	Utiliza a entrada como um sinal de DECREASE (Decremento) para a função do Potenciômetro Digital descrita no grupo do parâmetro 3-9*.
[57]	Apagar Ref.DigiPot	Utiliza a entrada para CLEAR (Limpar) a referência do Potenciômetro Digital descrita no grupo do parâmetro 3-9*.
[60]	Contador A (cresc)	(Somente para o terminal 29 ou 33) Entrada para a contagem incremental no contador do SLC.
[61]	Contador A (decresc)	(Somente para o terminal 29 ou 33) Entrada para a contagem decremental do contador do SLC.
[62]	Resetar Contador A	Entrada para reinicializar o contador A.
[63]	Contador B (cresc)	(Somente para o terminal 29 ou 33) Entrada para a contagem incremental no contador do SLC.
[64]	Contador B (decresc)	(Somente para o terminal 29 ou 33) Entrada para a contagem decremental do contador do SLC.
[65]	Resetar Contador B	Entrada para reinicializar o contador B.
[66]	Sleep Mode	Força conversor de frequência para Sleep Mode (consulte o grupo do parâmetro 22-4*). Reage na borda ascendente do sinal aplicado.

[68]	Ações	As Ações Temporizadas são desativadas
	Temporiz.	Consulte o grupo do parâmetro 23-0* Ações
	Dsativ.	Temporizadas
[69]	Constante	As <i>Ações Temporizadas</i> são programadas
	OFF	para Constante OFF. Consulte o grupo do
		parâmetro 23-0* Ações Temporizadas
[70]	Constante ON	Definições de ações Temporizadas Consulte
		o grupo do parâmetro 23-0* Ações
		Temporizadas
[78]	Reinicializar	Zera todos os dados no par. 16-96 Word de
	Word de	Manutenção.
	Manutenção	
	Preventiva	
[80]	Cartão PTC 1	Todas as entradas digitais podem ser
		programadas para Cartão do PTC 1 [80].
		Entretanto, somente uma Entrada Digital
		deve ser programada para esta opção.

5-10 Terminal 18 Entrada Digital

Mesmas opções e funções que o grupo do parâmetro 5-1*, exceto *Entrada de pulso*.

Option:	Funcão:

[8] *	Partida
-------	---------

5-11 Terminal 19 Entrada Digital

Mesmas opções e funções que o grupo do parâmetro 5-1*, exceto *Entrada de pulso*.

Option: Funcão:

[0] *	Sem operação	
-------	--------------	--

5-12 Terminal 27 Entrada Digital

Opt	ion:	Funcão:
[2] *	Parada por inércia	As funções estão descritas no grupo
	inversa	do parâmetro 5-1* Entradas digitais

3.7.4 5-13 Terminal 29 Entrada Digital

5-13 Terminal 29 Entrada Digital

Optio	on:	Funcão:
		Selecionar a função a partir da faixa de entrada
		digital disponível e as opções adicionais [60], [61],
		[63] e [64]. Os contadores são utilizados nas funções
		do Smart Logic Control.
[14] *	Jog	As funções estão descritas em 5-1* Entradas digitais.

5-14 Terminal 32 Entrada Digital

Opt	ion:	Funcão:
[0] *	Sem operação	Mesmas opções e funções que do grupo do
		parâmetro 5-1* Entradas Digitais, exceto
		Entrada de pulso.

5-15 Terminal 33 Entrada Digital

Opt	ion:	Funcão:
[0] *	Sem operação	Mesmas opções e funções que do grupo do
		parâmetro 5-1* Entradas digitais.

Este parâmetro está ativo quando o módulo MCB 101 opcional estiver instalado no conversor de frequência. Mesmas opções e funções que do grupo do parâmetro 5-1*, exceto *Entrada de pulso* [32].

Option: Funcão:

|--|

5-17 Terminal X30/3 Entrada Digital

5-16 Terminal X30/2 Entrada Digital

Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101 estiver instalado no conversor de frequência. Mesmas opções e funções que do grupo do parâmetro 5-1*, exceto *Entrada de pulso* [32].

Option: Funcão:

[0] *	Sem operação	
-------	--------------	--

5-18 Terminal X30/4 Entrada Digital

Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101 estiver instalado no conversor de frequência. Mesmas opções e funções que do grupo do parâmetro 5-1*, exceto *Entrada de pulso* [32].

Option: Funcão:

[0] *	Sem operação	
1-3	· · · - - · · · · · · · · · · · · ·	

5-1	5-19 Terminal 37 Safe Stop		
Opt	tion:	Funcão:	
[1] *	Safe Stop Alarm	Para o conversor de frequência por inércia quando parada segura for ativada. Reset manual a partir do LCP, entrada digital ou do fieldbus.	
[3]	Safe Stop Warning	Para o conversor de frequência por inércia quando parada segura for ativada (T-37 desligado). Quando o circuito de parada segura for restabelecido, o conversor de frequência continuará sem reset manual.	
[4]	PTC 1 Alarm	Para o conversor de frequência por inércia quando parada segura for ativada. Reset manual a partir do LCP, entrada digital ou do fieldbus. A opção de escolha 4 somente estará disponível quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.	
[5]	PTC 1 Warning	Para o conversor de frequência por inércia quando parada segura for ativada (T-37 desligado). Quando o circuito de parada segura for restabelecido, o conversor de frequência continuará sem reset manual, a menos que uma Entrada Digital programada para Cartão de PTC 1 [80], ainda estiver ativa. A opção de escolha 5 somente estará disponível quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.	
[6]	PTC 1 & Relay A	Esta escolha é utilizada quando o opcional PTC for disparado junto com um botão de Parada, através de um relé de Segurança no T-37. Para	

5-19 Terminal 37 Safe Stop			
Opt	tion:	Funcão:	
		o conversor de frequência por inércia quando parada segura for ativada. Reset manual a partir do LCP, entrada digital ou do fieldbus. A opção de escolha 6 somente estará disponível quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.	
[7]	PTC 1 & Relay W	Esta escolha é utilizada quando o opcional PTC for disparado junto com um botão de Parada, através de um relé de Segurança no T-37. Para o conversor de frequência por inércia quando parada segura for ativada (T-37 desligado). Quando o circuito de parada segura for restabelecido, o conversor de frequência continuará sem reset manual, a menos que uma Entrada Digital programada para Cartão do PTC 1 [80], (ainda) estiver ativa. A opção de escolha 7 somente estará disponível quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.	
[8]	PTC 1 & Relay A/W	Esta escolha possibilita o uso de uma combinação de Alarme e Advertência. A opção de escolha 8 somente estará disponível quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.	
[9]	PTC 1 & Relay W/A	Esta escolha possibilita o uso de uma combinação de Alarme e Advertência. A opção de escolha 9 somente estará disponível quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.	

Danfoss

As seleções 4 - 9 somente estarão disponíveis quando o Cartão do Termistor do PTC do MCB 112 estiver conectado.



OBSERVAÇÃO!

Quando Reset Automático/Advertência estiver selecionado, o conversor de frequência abre para nova partida automática.

Visão geral de funções, alarmes e advertências

Função	Nº	PTC	Relé
Sem função	[0]	-	-
Alarme Parada	[1]*	-	Parada Segura
Segura			[A68]
Advertência Parada	[3]	-	Parada Segura
Segura			[W68]
Alarme do PTC 1	[4]	Parada Segura do	-
		PTC 1 [A71]	
Advertência PTC 1	[5]	Parada Segura do	-
		PTC 1 [W71]	
PTC 1 & Relé A	[6]	Parada Segura do	Parada Segura
		PTC 1 [A71]	[A68]
PTC 1 & Relé W	[7]	Parada Segura do	Parada Segura
		PTC 1 [W71]	[W68]
PTC 1 & Relé A/W	[8]	Parada Segura do	Parada Segura
		PTC 1 [A71]	[W68]
PTC 1 & Relé W/A	[9]	Parada Segura do	Parada Segura
		PTC 1 [W71]	[A68]

Tabela 3.12

W significa warning (advertência) e A significa alarme. Para obter mais informações, consulte Alarmes e Advertências, na seção Solução de Problemas do Guia de Design ou as Instruções Operacionais

Uma falha perigosa relacionada com a Parada Segura emitirá o Alarme: Falha Perigosa [A72].

Consulte Tabela 4.3 em 4.1 Solução de Problemas.

3.7.5 5-3* Saídas Digitais

Parâmetros para configurar as funções de saída para os terminais de saída. As 2 saídas de estado sólido são comuns aos terminais 27 e 29. Programar a função de E/S para o terminal 27, no 5-01 Modo do Terminal 27 e a função de E/S para o terminal 29, no 5-02 Modo do Terminal 29. Estes parâmetros não podem ser ajustados enquanto o motor estiver em funcionamento.

		As saídas digitais podem ser
		programadas com estas funções:
[0]	Sem operação	Padrão para todas as saídas digitais e as
		saídas de relé
[1]	Ctrl pronto	A placa de controle recebe tensão de
		alimentação.
[2]	Drive pront	O conversor de frequência está pronto
		para operação e aplica um sinal de
		alimentação na placa de controle.

[2]	Drive prests/	O converse de frequência está en esta
[3]	Drive pronto/	O conversor de frequência está pronto
	controle remoto	para operação e está no modo
F 43	- ,	Automático Ligado
[4]	Em espera / sem	O conversor de frequência está pronto
	advertência	para operação. Nenhum comando de
		partida ou parada foi dado (partida/
		desativado). Não há advertências.
[5]	Em funcio-	O motor está funcionando.
	namento	
[6]	Funcionando / s/	A velocidade de saída é maior que a
	advert.	velocidade programada no 1-81 Veloc.
		Mín. p/ Função na Parada [RPM]. O
		motor está funcionando e não há
[0]		advertências.
[8]	Funcionando na	O motor funciona na velocidade de
	referência / sem	referência.
	advertência	
[9]	Alarme	Um alarme ativa a saída. Não há
		advertências.
[10]	Alarme ou	Um alarme ou uma advertência ativa a
	advert.	saída.
[11]	No limite de	O limite de torque programado em
	torque	4-16 Limite de Torque do Modo Motor ou
		4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor
		[RPM] foi excedido.
[12]	Fora d faix de	A corrente do motor está fora da faixa
	corr.	programada no 4-18 Limite de Corrente.
[13]	Abaixo da	A corrente do motor está menor que a
	corrente, baixa	programada no 4-50 Advertência de
		Corrente Baixa.
[14]	Acima da	A corrente do motor está maior que a
	corrente, alta	programada no 4-51 Advertência de
		Corrente Alta.
[15]	Fora da faixa d	A velocidade de saída está fora dos
	vel.	limites programados no 4-52 Advertência
		de Velocidade Baixa e no
		4-53 Advertência de Velocidade Alta.
[16]	Abaixo da veloc,	Velocidade de saída menor que a
	baixa	programada no 4-52 Advertência de
		Velocidade Baixa.
[17]	Acima da veloc.,	Velocidade de saída maior que a
	alta	programada no 4-53 Advertência de
		Velocidade Alta.
[18]	Fora da faixa de	Feedback fora da faixa programada no
	feedb.	4-56 Advert. de Feedb Baixo e no
		4-57 Advert. de Feedb Alto.
[19]	Abaixo feedb,	O feedback está abaixo do limite
	baixo	programado em 4-56 Advert. de Feedb
		Baixo.
[20]	Acima do	O feedback está acima do limite
	feedback, alto	programado em 4-57 Advert. de Feedb
		Alto.
[21]	Advertência	A advertência térmica é ativada quando
	térmica	a temperatura excede o limite no
		motor, no conversor de frequência, no
		resistor do freio ou no termistor.
		. co.otor do ricio da rio termistor.



Reversão. '1' Lógico = relé ativado, 24 V [25] Reversão CC quando a rotação do motor for no sentido horário. '0' Lógico = relé não ativado, nenhum sinal, quando o sentido de rotação do motor for anti--horário (SAH). [26] Bus OK Comunicação ativa (sem timeout) por meio da porta de comunicação serial. [27] Lim.deTorquee-Utilize ao executar uma parada por Parada inércia e em condições de limite de torque. Se o conversor de frequência recebeu um sinal de parada e estiver no limite de torque, o sinal é "0" lógico. Freio, s/ O freio está ativo e não há advertências. advrtência [29] Freio pronto, s/ O freio está pronto para funcionar e defeitos não há defeitos. [30] Defeito do freio A saída é '1' Lógico quando o IGBT do (IGBT) freio estiver em curto circuito. Utilize esta função para proteger o conversor de frequência se houver um defeito nos módulos de frenagem. Utilize a saída/ relé para desativar a tensão de rede no conversor de frequência. [35] Travamento Ext. A função Bloqueio Externo foi ativada através de uma das entradas digitais. Fora faixa de ref. [40] [41] Abaixo da referência, baixa Acima da referência, alta [45] Controle do bus Ctrl. bus, 1 se timeout [47] Ctrl. bus, 0 se timeout Saída de pulso [55] [60] Comparador 0 Consulte o grupo do par. 13-1*. Se o Comparador 0 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa. [61] Comparador 1 Consulte o grupo do par. 13-1*. Se o Comparador 2 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa. Consulte o grupo do par. 13-1*. Se o [62] Comparador 2 Comparador 2 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa. [63] Comparador 3 Consulte o grupo do par. 13-1*. Se o Comparador 3 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.

[64]	Comparador 4	Consulte o grupo do par. 13-1*. Se o Comparador 4 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[65]	Comparador 5	Consulte o grupo do par. 13-1*. Se o Comparador 5 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[70]	Regra lógica 0	Consulte o grupo do par. 13-4*. Se a Regra lógica 0 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[71]	Regra lógica 1	Consulte o grupo do par. 13-4*. Se a Regra lógica 1 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[72]	Regra lógica 2	Consulte o grupo do par. 13-4*. Se a Regra lógica 2 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[73]	Regra lógica 3	Consulte o grupo do par. 13-4*. Se a Regra lógica 3 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[74]	Regra lóg 4	Consulte o grupo do par. 13-4*. Se a Regra lógica 4 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[75]	Regra lóg 5	Consulte o grupo do par. 13-4*. Se a Regra lógica 5 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a saída será alta. Caso contrário, será baixa.
[80]	Saída Digital A do SL	Consulte 13-52 Ação do SLC. A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [38] Definir saída dig. A altafor executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [32] Definir saída dig. A baixa for executada.
[81]	Saída Digital B do SL	Consulte 13-52 Ação do SLC. A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [39] Programar saída digital. B alta for executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [33] Programar saída digital. B baixa for executada.
[82]	Saída Digital C do SL	Consulte 13-52 Ação do SLC. A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [40] Programar saída digital. C alta for executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [34] Programar saída digital. C baixa for executada.
[83]	Saída Digital D do SL	Consulte 13-52 Ação do SLC. A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [41] <i>Programar saída digital. D alta</i> for executada. A entrada será baixa

sempre que a Ação do Smart Logic [35]



		Programar saída digital. D baixa for executada.
[84]	Saída Digital E do SL	Consulte 13-52 Ação do SLC. A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [42] Programar saída digital. E alta for executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [36] Programar saída digital. E baixa for executada.
[85]	Saída Digital F do SL	Consulte 13-52 Ação do SLC. A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [43] Programar saída digital. F alta for executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [37] Programar saída digital. F baixa for executada.
[160]	Sem alarme	A saída será alta quando não houver nenhum alarme presente.
[161]	Rodando em Reversão	A saída é alta quando o conversor de frequência estiver funcionando no sentido anti-horário (o produto lógico dos bits de status 'em funcionamento' E 'reversão').
[165]	Referência local ativa	A saída é alta quando 3-13 Tipo de Referência = [2] Local ou quando 3-13 Tipo de Referência = [0] Vinculado a manual automático ao mesmo tempo em que o LCP estiver em modo Manual Ligado.
[166]	Ref. remota ativa	A saída é alta quando 3-13 Tipo de Referência [1] ou Vinculado a manual/ automático [0] enquanto o LCP estiver em modo Automático Ligado.
[167]	Comd partida ativo	A saída é alta quando houver um comando de Partida ativo (ou seja, por meio da conexão do barramento de entrada digital, Manual Ligado ou Automático Ligado e sem comando de Parada ativo).
[168]	Drive modo manual	A saída é alta quando o conversor de frequência estiver em modo Manual Ligado (como indicado pela luz do LED acima da tecla [Hand on] (Manual Ligado)).
[169]	Drive modo automático	A saída é alta quando o conversor de frequência estiver em modo Manual ligado (como indicado pela luz do LED acima da tecla [Auto on] (Manual ligado)).
[180]	Falha de Clock	A função de relógio foi reinicializada com o padrão (2000-01-01) devido a uma falha de energia.
[181]	Manutenção Preventiva	Um ou mais Eventos de Manutenção Preventiva programados no 23-10 Item de Manutenção, Item de Manutenção Preventiva, teve o seu prazo expirado

		para a ação especificada no 23-11 Ação de Manutenção.
[190]	Fluxo-Zero	Uma situação de Fluxo Zero ou situação de Velocidade Mínima foi detectada, caso esteja ativada no 22-21 Detecção de Potência Baixa e/ou no 22-22 Detecção de Velocidade Baixa
[191]	Bomba Seca	Foi detectada uma condição de Bomba Seca. Esta função deve estar ativada no 22-26 Função Bomba Seca.
[192]	Final de Curva	Uma bomba funcionando com velocidade máx. durante um período de tempo sem atingir a pressão programada que foi detectada. Para ativar esta função consulte o 22-50 Função Final de Curva.
[193]	Sleep Mode	O conversor de frequência/sistema entrou em sleep mode. Consulte o par. 22-4*.
[194]	Correia Partida	Foi detectada uma condição de Correia Partida. Esta função deve estar ativada no <i>22-60 Função Correia Partida</i> .
[195]	Contrl da Válvula Byp.	O controle da válvula de bypass (saída Digital / Relé no conversor de frequência) é usado em sistemas de compressores para descarregar o compressor durante o início usando uma válvula de bypass. Após ser dado o comando de partida, a válvula de bypass será aberta até o conversor de frequência alcançar 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]). Depois que o limite foi atingido, a válvula de bypass será fechada, permitindo que o compressor funcione normalmente. Esse procedimento não será ativado novamente até uma nova partida ser iniciada e a velocidade do conversor de frequência for zerada durante a recepção do sinal de partida. 1-71 Atraso da Partida pode ser usado para atrasar a partida do motor. Princípio de controle da válvula de Bypass:



[196]	Fire Mode	O conversor de frequência está
		operando em Fire Mode. Consulte o
		grupo do parâmetro 24-0* <i>Fire Mod</i> e
[197]	Fire Mode estava	O conversor de frequência esteve
	ativo	funcionando em Fire Mode, mas agora
		está de volta à operação normal.
[198]	Bypass do Drive	A ser utilizado como sinal de ativação
		de um bypass eletromecânico externo
		chaveando o motor diretamente online.
		Consulte o 24-1* Bypass do Drive.
		▲ CUIDADO
		Se a Função Bypass do Drive for ativada, o conversor de frequência não terá mais Certificado com Segurança (para usar a Parada Segura nas versões em que estiver incluído).

As opções de configuração abaixo são todas relacionadas ao Controlador em Cascata.

Diagramas da fiação e programações do parâmetro, consulte o grupo do par. 25-** para obter mais detalhes.

[200]	Capacidade	Todas as bombas funcionando com
[200]		
	Total	velocidade máxima
[201]	Bomba1	Uma ou mais bombas controladas pelo
	Funcionando	Controlador em Cascata está funcionando.
		A função também dependerá da
		programação do <i>25-06 Número de</i>
		Bombas. Se estiver programado para Não
		[0], Bomba1 se referira à bomba
		controlada pelo relé RELAY1 etc. Se
		programado para Sim [1], Bomba 1 refere-
		-se à bomba controlada somente pelo
		conversor de frequência (sem
		envolvimento de nenhum dos relés
		internos) e Bomba 2 à bomba controlada
		pelo relé RELAY1. Veja a tabela a seguir:
[202]	Bomba2	Consulte [201]
	Funcionando	
[203]	Bomba3	Consulte [201]
	Funcionando	

Programando no	Configurando 25-06 Número de Bombas	
grupo do parâmetro	[0] Não	[1] Sim
5-3*		
[200] Bomba 1	Controlada pelo	Conversor de
Funcionando	RELAY1	Frequência
		controlado
[201] Bomba 2	Controlada pelo	Controlada pelo
Funcionando	RELAY2	RELAY1
[203] Bomba 3	Controlada pelo	Controlada pelo
Funcionando	RELAY3	RELAY2

Tabela 3.13

5-30 Terminal 27 Saída Digital

As mesmas opções e funções que o grupo do parâmetro 5-3*.

Option: Funcão:

[0] * Sem operação

5-31 Term. 29 Saída Digital

As mesmas opções e funções que o grupo do parâmetro 5-3*.

Option: Funcão:

[0] * Sem operação

5-32 TermX30/6Saída digital(MCB101)

Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101 estiver instalado no conversor de frequência. As mesmas opções e funções que o grupo do parâmetro 5-3*.

Option: Funcão:

[0] * Sem operação

5-33 Term. X30/7 Saída digital (MCB101)

Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101 estiver instalado no conversor de frequência. As mesmas opções e funções que o grupo do parâmetro 5-3*.

Option: Funcão:

[0] * Sem operação

3.7.6 5-4* Relés

Parâmetros para configurar o timing e as funções de saída dos relés.

5-40 Função do Relé

Matriz [8]

(Relé 1 [0], Relé 2 [1]

Opcionais MCB 105: Relé 7 [6], Relé 8 [7] e Relé 9 [8]).

Selecione as opções para definir a função dos relés.

A seleção de cada relé mecânico é efetivada por meio de um parâmetro de matriz.

Option	:	Funcão:
[0] *	Fora de funcionament	
[1]	Placa d Cntrl Pronta	
[2]	Drive Pronto	
[3]	Drive pto/ctrl rem	
[4]	Stndby/semAdvrtncia	
[5] *	Em funcionam.	A programação
		padrão para o relé 2.
[6]	Rodand sem advrtênc	
[8]	Func ref/sem advrt	
[9] *	Alarme	A programação
		padrão para o relé 1.
[10]	Alarme ou advertênc	
[11]	No limite de torque	
[12]	Fora da faixa de Corr	
[13]	Corrent abaix d baix	
[14]	Corrent acima d alta	
[15]	Fora da faix de veloc	
[16]	Veloc abaixo da baix	

5-40 Função do Relé

Matriz [8]

(Relé 1 [0], Relé 2 [1]

Opcionais MCB 105: Relé 7 [6], Relé 8 [7] e Relé 9 [8]).

Selecione as opções para definir a função dos relés.

A seleção de cada relé mecânico é efetivada por meio de um

parâmet	parâmetro de matriz.		
Option	:	Funcão:	
[17]	Veloc acima da alta		
[18]	Fora da faixa d feedb		
[19]	Abaixo do feedb,baix		
[20]	Acima do feedb,alto		
[21]	Advertência térmica		
[25]	Reversão		
[26]	Bus OK		
[27]	Lim.deTorque&Parada		
[28]	Freio, s/advrtência		
[29]	Freio pront,sem falhs		
[30]	Falha de freio (IGBT)		
[35]	Bloqueio Externo		
[36]	Control word bit 11		
[37]	Control word bit 12		
[40]	Fora faixa da ref.		
[41]	Abaixo ref.,baixa		
[42]	Acima ref, alta		
[45]	Ctrl. bus		
[46]	Ctrl. bus, 1 se timeout		
[47]	Ctrl. bus, 0 se timeout		
[60]	Comparador 0		
[61]	Comparador 1		
[62]	Comparador 2		
[63]	Comparador 3		
[64]	Comparador 4		
[65]	Comparador 5		
[70]	Regra lógica 0		
[71]	Regra lógica 1		
[72]	Regra lógica 2		
[73]	Regra lógica 3		
[74]	Regra lóg 4		
[75]	Regra lóg 5		
[80]	Saída digitl A do SLC		
[81]	Saída digitl B do SLC		
[82]	Saída digitl C do SLC		
[83]	Saída digitl D do SLC		
[84]	Saída digitl E do SLC		
[85]	Saída digitl F do SLC		
[160]	Sem alarme		
[161]	Rodando em Revrsão		
[165]	Ref. local ativa		
[166]	Ref. remota ativa		
[167]	Comando partid ativ		
[168]	Manual / desligado		
[169]	ModoAutom		
[180]	Falha de Clock		

5-40 Função do Relé

Matriz [8]

(Relé 1 [0], Relé 2 [1]

Opcionais MCB 105: Relé 7 [6], Relé 8 [7] e Relé 9 [8]).

Selecione as opções para definir a função dos relés.

A seleção de cada relé mecânico é efetivada por meio de um parâmetro de matriz.

Option	:	Funcão:
[181]	Prev. Manutenção	
[188]	AHF Capacitor Connect	
[189]	ContrlVentiladorExt.	
[190]	Fluxo-Zero	
[191]	Bomba Seca	
[192]	Final de Curva	
[193]	Sleep mode	
[194]	Correia Partida	
[195]	Controle da Vávula de Bypass	
[196]	Fire Mode	
[197]	FireMode estavaAtiv.	
[198]	Bypass do Drive	
[211]	Bomba em Cascata 1	
[212]	Bomba em Cascata 2	
[213]	Bomba em Cascata 3	

5-41 Atraso de Ativação do Relé

Matriz [9] (Relé 1 [0], Relé 2 [1], Relé 3 [2], Relé 4 [3], Relé 5 [4], Relé 6 [5], Relé 7 [6], Relé 8 [7], Relé 9 [8])

Range	:	Funcão:
0.01 s*	[0.01 - 600.00 s]	Insira o atraso no tempo de
		desativação do relé. Selecione
		rolás macânicas dispanívais a

desativação do relé. Selecione um dos relés mecânicos disponíveis e o MCB 105, em uma função de matriz. Consulte *5-40 Função do Relé*. Relés 3-6 estão incluídos no MCB 113.




Ilustração 3.22



5-42 Atraso de Desativação do Reie		
Matriz [9] (Relé 1 [0], Relé 2 [1], Relé 3 [2], Relé 4 [3], Relé 5 [4],		
Relé 6 [5], Relé 7 [6], Relé 8 [7], Relé 9 [8])		
Range: Funcão:		
0.01 s*	[0.01 - 600.00 s]	Inserir o atraso do tempo de
		desativação do relé. Selecione um dos
		relés mecânicos disponíveis e o MCB
		105, em uma função de matriz.
		Consulte 5-40 Função do Relé.




Ilustração 3.23

Se a condição do Evento selecionado mudar, antes do estado de ligado - ou desligado- do temporizador de atraso expirar, a saída do relé não é afetada.

3.7.7 5-5* Entrada de Pulso

Os parâmetros da entrada de pulso são utilizados para definir uma janela apropriada, para a área de referência de impulso, estabelecendo o escalonamento e a configuração do filtro para as entradas de pulso. Os terminais de entrada 29 ou 33 funcionam como entradas de referência de freqüência. Programe o terminal 29 (5-13 Terminal 29, Entrada Digital) ou o terminal 33 (5-15 Terminal 33 Entrada Digital) para Entrada de pulso [32]. Se o terminal 29 for utilizado como entrada, então, o 5-02 Modo do Terminal 29 deve ser programado para Entrada [0].




Ilustração 3.24

5-50 T	5-50 Term. 29 Baixa Freqüência		
Range:		Funcão:	
100 Hz*	[0 - 110000 Hz]	Insira o limite inferior da freqüência correspondente à velocidade baixa do eixo do motor (ou seja, o valor baixo de referência) no 5-52 Term. 29 Ref./feedb. Valor Baixo. Consulte o diagrama nesta seção.	

5-51 Term. 29 Alta Freqüência		
Range:		Funcão:
100 Hz*	[0 - 110000 Hz]	Insira o limite superior da freqüência correspondente à velocidade superior do eixo do motor (ou seja, o valor de referência superior) no 5-53 Term. 29 Ref./Feedb. Valor Alto.

5-52	5-52 Term. 29 Ref./feedb. Valor Baixo		
Range	•	Funcão:	
0.000 *	[-999999.999 -	Insira o limite inferior do valor de	
	999999.999]	referência para a velocidade do	
		eixo do motor [RPM]. Este é	
		também o mínimo valor de	
		feedback, consulte também o	
		5-57 Term. 33 Ref./Feedb.Valor Baixo.	

5-53 Term. 29 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range:	Funcão:		
100.000 *	[-999999.999 -	Insira o valor alto de referência	
	999999.999]	[RPM] para a velocidade do eixo	
		do motor e o valor alto de	
		feedback; veja também o	
		5-58 Term. 33 Ref./Feedb. Valor	
		Alto.	

5-54 C	5-54 Const de Tempo do Filtro de Pulso #29	
Range:		Funcão:
100 ms*	[1 - 1000 ms]	Insira a constante de tempo do filtro de pulso. O filtro de pulsos amortece as oscilações do sinal de feedback, o que é uma vantagem se houver muito ruído no sistema. Um valor alto de constante de tempo redunda em um amortecimento melhor, porém, o tempo de atraso através do filtro também aumenta. Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento





5-55 Term. 33 Baixa Freqüência		
Range: Funcão:		
100 Hz*	[0 - 110000 Hz]	Insira o limite inferior da frequência correspondente à velocidade baixa do eixo do motor (ou seja, o valor baixo de referência) no 5-57 Term. 33 Ref./ Feedb.Valor Baixo.

5-56 Term. 33 Alta Freqüência			
Range: Funcão:		Funcão:	
100 Hz*	[0 - 110000 Hz]	Insira o limite superior da freqüência correspondente à velocidade superior do eixo do motor (ou seja, o valor de referência superior) no 5-58 Term. 33 Ref./Feedb. Valor Alto.	

5-57 Term. 33 Ref./Feedb.Valor Baixo			
Range:		Funcão:	
0.000 *	[-99999.999 - 999999.999]	Insira o valor de referência baixo [RPM] para a velocidade do eixo do motor. Este é também o mínimo valor de feedback, consultar também o 5-52 Term. 29 Ref./feedb. Valor Baixo.	

5-58 Term. 33 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range:	Funcão:		
100.000 *	[-999999.999 -	Digite o valor alto de referência	
	999999.999]	[RPM] para a velocidade do eixo	
		do motor. Consulte também a	
		5-53 Term. 29 Ref./Feedb. Valor	
		Alto.	

5-59 Const de Tempo do Filtro de Pulso #33			
Range:	Range: Funcão:		
100 ms*	[1 - 1000	Insira a constante de tempo do filtro de	
	ms] pulso. O filtro passa-baixa reduz a		
	influência das oscilações sobre o sinal de		
	feedback do controle, e as amortece.		
	Esta é uma vantagem, p.ex, se houver		
		muito ruído no sistema.	

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

3.7.8 5-6* Saída de Pulso

Parâmetros para configurar o escalonamento e as funções de saída, das saídas de pulso. As saídas de pulso são atribuídas ao terminal 27 ou 29. Selecione a saída do terminal 27 no 5-01 Modo do Terminal 27 e do terminal 29 no 5-02 Modo do Terminal 29.




Ilustração 3.25

Opções de leitura das variáveis de saída

[0] Fora de funcionamento

[45] Ctrl. bus

[48] Timeout do ctrl. bus

[100] Frequência de saída

[101] Referência

[102] Feedback

[103] Corrente do motor

[104] Torque relativo ao limite

[105] Torque relativo ao nominal

[106] Potência

[107] Velocidade

[108] Torque

[109] Freq. Saída Máx.

[113] Ext. Malha Fechada

[114] Ext. Malha Fechada

[115] Ext. Malha Fechada

Selecione a variável operacional associada às leituras do terminal 27.

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento. As mesmas opções e funções que o grupo de parâmetro 5-6*.

[0] *	[0] * Sem operação			
5-60 Terminal 27 Variável da Saída d Pulso				
Option:			Funcão:	
[0] *	Fora de funcionament			
[45]	Ctrl. bus			
[48]	Ctrl. bus, timeout			
[100]	Freq. saída 0-100			
[101]	Referência Mín-Máx			
[102]	Feedback +-200%		Ť	



5-60 Terminal 27 Variável da Saída d Pulso			
Option:	Option: Funcão:		
[103]	Corr. motor 0-lmax		
[104]	Torque 0-Tlim		
[105]	Torque 0-Tnom		
[106]	Power 0-Pnom		
[107]	Velocidade 0-HighLim		
[113]	Ext. Malha Fechada 1		
[114]	Ext. Malha Fechada 2		
[115]	Ext. Malha Fechada 3		

5-62 Freq Máx da Saída de Pulso #27

Programe a frequência máxima para o terminal 27, correspondente à variável de saída, selecionada no 5-60 Terminal 27 Variável da Saída d Pulso.

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento

Range:		Funcão:	
	5000 Hz*	[0 - 32000 Hz]	

5-63 Terminal 29 Variável da Saída d Pulso

Selecione a variável para exibição do display do terminal 29. Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento. As mesmas opções e funções que o grupo de parâmetro 5-6*.

Option: Funcão:

[0] *	Fora de funcionament		
[45]	Ctrl. bus		
[48]	Ctrl. bus, timeout		
[100]	Freq. saída 0-100		
[101]	Referência Mín-Máx		
[102]	Feedback +-200%		
[103]	Corr. motor 0-Imax		
[104]	Torque 0-Tlim		
[105]	Torque 0-Tnom		
[106]	Power 0-Pnom		
[107]	Velocidade 0-HighLim		
[113]	Ext. Malha Fechada 1		
[114]	Ext. Malha Fechada 2		
[115]	Ext. Malha Fechada 3	Ext. Malha Fechada 3	

5-65 Freq Máx da Saída de Pulso #29

Programe a frequência máxima para o terminal 29, correspondente à variável de saída, selecionada no 5-63 Terminal 29 Variável da Saída d Pulso.

Range:		Funcão:
5000 Hz*	[0 - 32000 Hz]	

5-66 Terminal X30/6 Pulse Output Variable

Selecione a variável para leitura, escolhida no terminal X30/6. Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101estiver instalado noconversor de frequência.

As mesmas opções e funções que o grupo de parâmetro 5-6*.

Option:		Funcão:
[0] *	No operation	
[45]	Bus ctrl.	
[48]	Bus ctrl., timeout	
[51]	MCO controlled	
[100]	Output frequency	
[101]	Reference	
[102]	Feedback	
[103]	Motor current	
[104]	Torque rel to limit	
[105]	Torq relate to rated	
[106]	Power	
[107]	Speed	
[108]	Torque	
[109]	Max Out Freq	
[119]	Torque % lim	

5-68 Pulse Output Max Freq #X30/6

Selecione a frequência máxima no terminal X30/6, relacionada à variável de saída, no 5-66 Terminal X30/6 Saída de Pulso Variável. Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101 estiver instalado no conversor de frequência.

Range:	Funcão:	
Size related*	[0 - 32000 Hz]	



3.7.9 5-9* Controlado por Bus

Este grupo do parâmetro seleciona saídas digitais e de relé através da programação do fieldbus.

	5-90 Controle Bus Digital & Relé			
Range: Funcão:				
0 *	[0 -	Este parâmetro mantém o estado das		
U	2147483647]	•	gitais e dos relés, que é controlado	
	2117103017]	pelo barr	•	
		•	gico indica que a saída está alta	
		ou ativa.	gree marea que a saraa esta arta	
			gico indica que a saída está baixa	
		ou inativ	•	
		Bit 0	Terminal 27 Saída Digital CC	
		Bit 1	Terminal 29 Saída Digital CC	
		Bit 2	Terminal X 30/6 Saída Digital GPIO	
		Bit 3	Terminal X 30/7 Saída Digital	
		DIL 3	GPIO	
		Bit 4	Terminal de saída do Relé 1 CC	
		Bit 5	Terminal de saída do Relé 2 CC	
		Bit 6	Terminal de saída do Relé 1 do	
			Opcional B	
		Bit 7	Terminal de saída do Relé 2 do	
			Opcional B	
		Bit 8	Terminal de saída do Relé 3 do	
			Opcional B	
		Bit 9-15	Reservados p/ terminais futuros	
		Bit 16	Terminal de saída do Relé 1 do	
			Opcional C	
		Bit 17	Terminal de saída do Relé 2 do	
			Opcional C	
		Bit 18	Terminal de saída do Relé 3 do	
			Opcional C	
		Bit 19	Terminal de saída do Relé 4 do	
		B:: 20	Opcional C	
		Bit 20	Terminal de saída do Relé 5 do	
		D:+ 21	Opcional C	
		Bit 21	Terminal de saída do Relé 6 do Opcional C	
		Bit 22	Terminal de saída do Relé 7 do	
		DIL 22	Opcional C	
		Bit 23	Terminal de saída do Relé 8 do	
		DIC 23	Opcional C	
		Bit	Reservados p/ terminais futuros	
		24-31	Taxab pr Communication	
		Tabela	3.14	

5-93 Saída de Pulso #27 Ctrl. Bus		
Range:		Funcão:
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Contém a freqüência a aplicar ao terminal 27 de saída digital, quando ele estiver configurado como [Controlado pelo Bus].

5-94 Saída de Pulso #27 Timeout Predef.			
Range:	Range: Funcão:		
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Contém a freqüência a aplicar ao terminal 27 de saída digital, quando ele estiver configurado como [Controlado pelo Bus] e o timeout for detectado.	

5-95 Saída de Pulso #29 Ctrl Bus			
Range: Funcão:			
0.00 %*	[0.00 - 100.00	Contém a freqüência a aplicar ao	
	%]	terminal 29 de saída digital, quando	
		ele estiver configurado como	
		[Controlado pelo Bus].	

5-96 Saída de Pulso #29 Timeout Predef.			
Range: Funcão:			
0.00 %*	[0.00 - 100.00	Contém a freqüência a aplicar ao	
	%]	terminal 29 de saída digital, quando	
		ele estiver configurado como	
		[Controlado pelo Bus] e o timeout for	
		detectado.	

5-97 Saída de Pulso #X30/6 Controle de Bus			
Range:		Funcão:	
0.00 %*	[0.00 - 100.00	Contém a freqüência a ser aplicada ao terminal de saída digital 27, quando ele estiver configurado como [Controlado pelo Bus].	

5-98 Saída de Pulso #30/6 Timeout Predef.		
Range: Funcão:		
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Contém a frequência a aplicar ao terminal 6 de saída digital, quando ele estiver configurado como [Controlado pelo Bus] e o timeout for detectado.

3.8 Main Menu (Menu Principal) - Entrada/Saída Analógica - Grupo 6

3.8.1 6-0* Modo E/S Analógico

Grupo do parâmetro para programar a configuração de E/S analógica.

O conversor de frequência está equipado com 2 entradas analógicas: Terminais 53 e 54. As entradas analógicas podem ser alocadas livremente com tensão (0 - 10 V) ou entrada de corrente (0/4 - 20 mA).

OBSERVAÇÃO!

Os termistores podem ser conectados a uma entrada analógica ou entrada digital.

6-00	6-00 Timeout do Live Zero		
Rang	je:	Funcão:	
10 s*	[1 - 99 s]	Inserir o período de tempo do Timeout do Live Zero. O Tempo de Timeout do Live Zero está ativo para as entradas analógicas, ou seja, terminal 53 ou 54, utilizado como fontes de referência ou de feedback. Se o sinal de referência, associado à entrada de corrente selecionada, cair abaixo de 50% do valor programado no 6-10 Terminal 53 Tensão Baixa, 6-12 Terminal 53 Corrente Baixa, 6-20 Terminal 54 Tensão Baixa ou 6-22 Terminal 54 Corrente Baixa durante um período de tempo superior àquele programado no 6-00 Timeout do Live Zero, a função selecionada no 6-01 Função Timeout do Live Zeroserá ativada.	

6-01	l Funçã	o Timeout do Live Zero
Opt	ion:	Funcão:
		Selecione a função de timeout. A função
		programada em 6-01 Função Timeout do
		Live Zero será ativada se o sinal de entrada
		no terminal 53 ou 54 estiver abaixo de 50%
		do valor em 6-10 Terminal 53 Tensão Baixa,
		6-12 Terminal 53 Corrente Baixa,
		6-20 Terminal 54 Tensão Baixa ou
		6-22 Terminal 54 Corrente Baixa durante um
		intervalo de tempo definido em
		6-00 Timeout do Live Zero. Se vários
		timeouts ocorrerem simultaneamente, o
		conversor de frequência prioriza as funções
		de timeout da maneira indicada a seguir
		1. 6-01 Função Timeout do Live Zero
		2. 8-04 Função Timeout de Controle
		A frequência de saída do conversor de
		frequência pode ser:
		• [1] congelada no valor atual
		• [2] substituída por uma parada

6-01	6-01 Função Timeout do Live Zero		
Opt	ion:	Funcão:	
		• [3] substituída pela velocidade de jog	
		[4] substituída pela velocidade máx.	
		[5] substituída pela parada com desarme subsequente	
[0] *	Off		
	(Desligado)		
[1]	Congelar		
	saída		
[2]	Parada		
[3]	Jogging		
[4]	Velocidade		
	máxima		
[5]	Parada e		
	desarme		




Ilustração 3.26



6-02	6-02 Função Timeout do Live Zero de Fire Mode			
Opt	ion:	Funcão:		
		A função programada no 6-01 Função Timeout do Live Zero será ativada se o sinal de entrada nas entradas analógicas estiver abaixo de 50% do valor definido no grupo do parâmetro 6-1* a 6-6* "Terminal xx Corrente Baixa" ou ""Terminal xx Baixa Tensão" durante um intervalo de tempo definido em 6-00 Timeout do Live Zero.		
[0] *	Off (Desligado)			
[1]	Congelar saída			
[2]	Parada			
[3]	Jogging			
[4]	Velocidade máxima			

3.8.2 6-1* Entrada Analógica 1

Parâmetros para configurar o escalonamento e os limites da entrada analógica 1 (terminal 53).

6-10 Terminal 53 Tensão Baixa			
Range:		Funcão:	
0.07 V*	[0.00 - par.	Insira o valor de tensão baixa. Este valor	
	6-11 V]	do sinal da gradação da entrada	
		analógica deve corresponder ao valor	
		baixo de referência/feedback,	
		programado no 6-14 Terminal 53 Ref./	
		Feedb. Valor Baixo.	

6-11 Terminal 53 Tensão Alta		
Range:		Funcão:
10.00 V*	[par. 6-10 - 10.00 V]	Insira o valor de tensão alta. Este valor do escalonamento da entrada analógica deve corresponder ao valor de referência /feedback alto, programado no 6-15 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto.

6-12 T	6-12 Terminal 53 Corrente Baixa		
Range:		Funcão:	
4.00	[0.00 -	Digite o valor de corrente baixa. Este sinal	
mA*	par. 6-13	de referência deve corresponder ao valor	
	mA]	baixo de referência, programado no	
		6-14 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo. O	
	valor deve ser programado em >2 mA, a		
		fim de ativar a Função de Timeout do	
		Tempo do Live Zero, no 6-01 Função	
		Timeout do Live Zero.	

6-13 Terminal 53 Corrente Alta		
Range:		Funcão:
20.00 mA*	[par. 6-12 - 20.00 mA]	Insira o valor de corrente alta que corresponde ao referência/feedback alto, programado no 6-15 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto.

6-14 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo			
Range	:	Funcão:	
0.000 *	[-999999.999 - 9999999.999]	Insira o valor de gradação da entrada analógica que corresponda ao valor de baixa tensão/baixa	
		corrente, programado no 6-10 Terminal 53 Tensão Baixa e 6-12 Terminal 53 Corrente Baixa.	

6-15 Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range: Funcão:			
Size related*	[-999999.999 - 999999.999]		

6-16 Terminal 53 Const. de Tempo do Filtro			
Range:		Funcão:	
0.001 s*	[0.001 -	Insira a constante de tempo. Esta é uma	
	10.000 s]	constante de tempo do filtro passa baixa	
		digital de primeira ordem, para eliminar	
		o ruído elétrico no terminal 53. Um valor	
		de constante de tempo alto melhora o	
		amortecimento, porém, aumenta	
		também o atraso através do filtro.	

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

6-17	6-17 Terminal 53 Live Zero		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro torna possível desabilitar o Live Zero. P.ex., a ser utilizado se as entradas analógicas forem usadas como parte de um sistema de E/S descentralizado (p.ex., quando não fizer parte de nenhum conversor de frequência relacionado às funções de controle, mas alimentando um sistema de Gerenciamento Predial com dados).	
[0]	Desativado		
[1] *	Ativado		

3.8.3 6-2* Entrada Analógica 2

Parâmetros para configurar o escalonamento e os limites da entrada analógica 2 (terminal 54).

6-20	6-20 Terminal 54 Tensão Baixa		
Range	•	Funcão:	
0.07 V*	[0.00 - par. 6-21 V]	Insira o valor de tensão baixa. Este valor do sinal da gradação da entrada analógica deve corresponder ao valor baixo de referência/feedback, programado no 6-24 Terminal 54 Ref./ Feedb. Valor Baixo.	

6-21 Terminal 54 Tensão Alta		
Range:		Funcão:
10.00 V*	[par. 6-20 - 10.00 V]	Insira o valor de tensão alta. Este valor do escalonamento da entrada analógica deve corresponder ao valor de referência /feedback alto, programado no 6-25 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto.

6-22 Terminal 54 Corrente Baixa			
Range:		Funcão:	
4.00	[0.00 -	Digite o valor de corrente baixa. Este sinal	
mA*	par. 6-23	de referência deve corresponder ao valor	
	mA]	baixo de referência, programado no	
		6-24 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo. O	
		valor deve ser programado em >2 mA, a	
		fim de ativar a Função de Timeout do	
		Tempo do Live Zero, no 6-01 Função	
		Timeout do Live Zero.	

6-23 Terminal 54 Corrente Alta		
Range:		Funcão:
20.00 mA*	[par. 6-22 - 20.00 mA]	Insira o valor de corrente alta que corresponde ao referência/feedback alto, programado no 6-25 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto.

6-24	6-24 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo		
Range	•	Funcão:	
0.000 *	[-999999.999 - 999999.999]	Digite o valor de escalonamento da entrada analógica que corresponda ao valor de tensão baixa/corrente baixa programado no 6-20 Terminal 54 Tensão Baixa e 6-22 Terminal 54 Corrente Baixa.	

6-25 Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range:		Funcão:	
100.000 *	[-99999.999 - 999999.999]	Digite o valor de gradação da entrada analógica que corresponda ao valor de tensão alta/corrente alta, programado nos 6-21 Terminal 54 Tensão Alta e 6-23 Terminal 54 Corrente Alta.	

6-26 Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro		
Range:	Funcão:	
0.001 s*	[0.001 - 10.000 s]	Insira a constante de tempo. Esta é uma constante de tempo do filtro passa baixa digital de primeira ordem, para eliminar o ruído elétrico no terminal 54. Um valor de constante de tempo alto melhora o amortecimento, porém, aumenta também o atraso através do filtro.

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

6-27	6-27 Terminal 54 Live Zero		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro torna possível desabilitar o	
		monitoramento do Live Zero. P.ex., a ser	
		utilizado se as saídas analógicas forem usadas	
		como parte de um sistema de E/S descentra-	
		lizado (p.ex., quando não fizer parte de	
		nenhum conversor de frequência relacionado	
		às funções de controle, mas alimentando um	
		sistema de Gerenciamento Predial com dados).	
[0]	Desativado		
[1] *	Ativado		

3.8.4 6-3* Entrada Analógica 3 MCB 101

Grupo de parâmetros para configurar a escala e os limites da entrada analógica 3 (X30/11), posicionada no módulo do opcional MCB 101.

6-30 Terminal X30/11 Tensão Baixa		
Range: Funcão:		Funcão:
0.07 V*	[0.00 - par. 6-31 V]	Programa o valor do escalonamento da
	6-31 V]	entrada analógica para corresponder ao
		valor da referência/feedback baixo
		(programado no 6-34 Term. X30/11 Ref./
		Feedb. Valor Baixo).



6-31 Terminal X30/11 Tensão Alta		
Range:	ge: Funcão:	
10.00 V*	[par. 6-30 - 10.00 V]	Programa o valor de escalonamento da entrada analógica para corresponder ao valor da referência/feedback alto (programado no 6-35 Term. X30/11 Ref./ Feedb. Valor Alto).

6-34 Term. X30/11 Ref./Feedb. Valor Baixo Range: Funcão: 0.000 * [-99999.999 - 99999.999] Programa o valor do escalonamento da entrada analógica para corresponder ao valor da referência/feedback baixo (programado no 6-30 Terminal X30/11 Tensão Baixa).

6-35 Term. X30/11 Ref./Feedb. Valor Alto		
Range:		Funcão:
100.000 *	[-999999.999 - 999999.999]	Programa o valor do escalo- namento da entrada analógica para corresponder ao valor da tensão alta (programado no 6-31 Terminal X30/11 Tensão Alta).

6-36 Term. X30/11 Constante Tempo do Filtro		
Range:		Funcão:
0.001 s*	[0.001 - 10.000	Uma constante de tempo do filtro
	s]	passa baixa digital de 1ª. ordem,
		para eliminar o ruído elétrico no
		terminal X30/11.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

6-37	6-37 Term. X30/11 Live Zero		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro torna possível desabilitar o Live Zero. P.ex., para ser utilizada se as saídas analógicas forem usadas como parte de um sistema de E/S descentralizado (p.ex., quando não for parte de quaisquer funções de controle relativas ao conversor de frequência, mas alimentando um Sistema de Gerenciamento Predial com dados)	
[0] *	Desativado		
[1] *	Ativado		

3.8.5 6-4* Entrada Analógica 4 MCB 101

Grupo de parâmetros para configurar a escala e os limites da entrada analógica 4 (X30/12), posicionada no módulo do opcional MCB 101.

6-40 Terminal X30/12 Tensão Baixa		
Range: Funcão:		Funcão:
0.07 V*	[0.00 - par. 6-41 V]	Programa o valor do escalonamento da entrada analógica para corresponder ao valor da referência/feedback baixo programado no 6-44 Term. X30/12 Ref./ Feedb. Valor Baixo.

6-41 Terminal X30/12 Tensão Alta		
Range:		Funcão:
10.00 V*	[par. 6-40 - 10.00 V]	Programa o valor do escalonamento da entrada analógica para corresponder ao valor da referência/feedback alto, programado no 6-45 Term. X30/12 Ref./ Feedb. Valor Alto.

6-44 Term. X30/12 Ref./Feedb. Valor Baixo		
Range	:	Funcão:
0.000 *	[-99999.999 - 999999.999]	Programa o valor do escalo- namento da entrada analógica para corresponder ao valor da tensão baixa programado no 6-40 Terminal X30/12 Tensão Baixa.

6-45 Term. X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range:		Funcão:	
100.000 *	[-999999.999 -	Programa o valor do escalo-	
	999999.999]	namento da entrada analógica	
		para corresponder ao valor da	
		tensão alta, programado no	
		6-41 Terminal X30/12 Tensão Alta.	

6-46 Term. X30/12 Constante Tempo do Filtro			
Range:	Funcão:		
0.001 s*	[0.001 - 10.000 s]	Uma constante de tempo do filtro passa baixa digital de 1ª ordem, para eliminar o ruído elétrico no terminal X30/12.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.



6-47	6-47 Term. X30/12 Live Zero			
Opt	ion:	Funcão:		
		Este parâmetro torna possível desabilitar o Live		
		Zero. P.ex., para ser utilizada se as saídas		
		analógicas forem usadas como parte de um		
		sistema de E/S descentralizado (p.ex., quando		
		não for parte de quaisquer funções de controle		
		relativas ao conversor de freqüência, mas		
		alimentando um Sistema de Gerenciamento		
		Predial com dados)		
[0] *	Desativado			
[1]	Ativado			

3.8.6 6-5* Saída Analógica 1

Parâmetros para configurar o escalonamento e os limites da entrada analógica 1, ou seja, Terminal 42. As saídas analógicas são saídas de corrente: 0/4-20mA. O terminal comum (terminal 39) é o mesmo terminal e está no mesmo potencial elétrico das conexões dos terminais comuns analógico e digital. A resolução na saída analógica é de 12 bits.

6-50 Terminal 42 Saída			
Option	n:	Funcão:	
		Selec. a função do Terminal 42 como uma saída de corrente analógica. Uma corrente de motor de 20 mA corresponde a I _{max} .	
[0]	Fora de funcio- nament		
[100]	Freq. saída 0-100	0 - 100 Hz, (0-20 mA)	
[101]	Referência Mín-Máx	Referência Mínima até Referência Máxima, (0-20 mA)	
[102]	Feedback +-200%	-200% to +200% of <i>20-14 Referência Máxima</i> , (0-20 mA)	
[103]	Corr. motor 0-lmax	0 - Corrente Máx. do Inversor (16-37 Corrente Máx.do Inversor), (0-20 mA)	
[104]	Torque 0-Tlim	0 até o Limite de torque (4-16 Limite de Torque do Modo Motor), (0-20 mA)	
[105]	Torque 0-Tnom	0 até Torque nominal do motor, (0-20 mA)	
[106]	Power 0-Pnom	0 até Potência nominal do motor, (0-20 mA)	
[107]	Velocidade 0- -HighLim	0 até o Limite Superior de Velocidade(4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] e 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]), (0-20 mA)	
[113]	Ext. Malha Fechada 1	0 até 100%, (0-20 mA)	

6-50	Terminal 42 Saída	
Optio	n:	Funcão:
[114]	Ext. Malha Fechada 2	0 até 100%, (0-20 mA)
[115]	Ext. Malha Fechada 3	0 até 100%, (0-20 mA)
[130]	FrqSaíd 0-100 4-20mA	0 - 100 Hz
[131]	Referência 4-20mA	Referência Mínima - Referência Máxima
[132]	Feedback 4-20mA	-200% a +200% de <i>20-14 Referência</i> Máxima
[133]	Corr. motor 4-20mA	0 - Corrente Máx. do Inversor (16-37 Corrente Máx.do Inversor)
[134]	Torq.0-lim 4-20 mA	0 até o Limite de torque (4-16 Limite de Torque do Modo Motor)
[135]	Torq.0-nom 4-20mA	0 até Torque nominal do motor
[136]	Potência 4-20mA	0 até Potência nominal do motor
[137] *	Velocidade 4-20mA	0 - Limite Superior de Velocidade (4-13 e 4-14)
[139]	Ctrl bus	0 até 100%, (0-20 mA)
[140]	Ctrl. bus 4-20 mA	0 - 100%
[141]	Ctrl bus t.o.	0 até 100%, (0-20 mA)
[142]	Ctrl bus 4-20mA t.o.	0 - 100%
[143]	Ext. CL 1 4-20mA	0 - 100%
[144]	Ext. CL 2 4-20mA	0 - 100%
[145]	Ext. CL 3 4-20mA	0 - 100%


OBSERVAÇÃO!

Os valores para configuração da Referência Mínima são encontrados no 3-02 Referência Mínima para malha aberta e no 20-13 Referência Mínima para malha fechada - os valores para a referência máxima são encontrados no 3-03 Referência Máxima para malha aberta e no 20-14 Referência Máxima para malha fechada.

6-51 Terminal 42 Escala Mínima de Saída		
Range:		Funcão:
.00 %*	[0.00 -	Escalar para a saída mínima (0 ou 4 mA)
	200.00 %]	do sinal analógico no terminal 42.
		Programe o valor para ser a
		porcentagem da faixa completa da
		variável selecionada no 6-50 Terminal 42
		Saída.
֡	Range:	Range: .00 %* [0.00 -

E





20 mA/ desejada máxima corrente \times 100 %


i.e. $10 \, mA$: $\frac{20 \, mA}{10 \, mA} \times 100 \, \% = 200 \, \%$

EXEMPLO 1:

Valor da variável= FREQuência DE SAÍDA, faixa= 0-100 Hz Faixa necessária para saída= 0-50 Hz

É necessário sinal de saída de 0 ou 4 mA em 0 Hz (0% de faixa) - programado 6-51 Terminal 42 Escala Mínima de Saída para 0%

É necessário sinal de saída de 20 mA em 50 Hz (50% da faixa) - programado 6-52 Terminal 42 Escala Máxima de Saída para 50%



EXEMPLO 2:

Variável= FEEDBACK, faixa= -200% até +200%

Faixa necessária para a saída= 0-100%

É necessário sinal de saída de 0 ou 4 mA a 0% (50% da faixa) - programado 6-51 Terminal 42 Escala Mínima de Saída para 50%

É necessário sinal de saída de 20 mA a 100% (75% da faixa) - programado *6-52 Terminal 42 Escala Máxima de Saída* para 75%




Ilustração 3.29

EXEMPLO 3:

Valor da variável= REFERÊNCIA, faixa= Ref mín - Ref. máx Faixa necessária para saída= Ref mín (0%) - Ref Máx (100%), 0-10 mA

É necessário sinal de saída de 0 ou 4 mA na Ref. mín. programado 6-51 Terminal 42 Escala Mínima de Saída para 0%

É necessário sinal de saída de 10 mA na Ref. máx. (100% da faixa) - programado *6-52 Terminal 42 Escala Máxima de Saída* para 200%

(20 mA / 10 mA x 100%=200%).




Ilustração 3.30

6-53 Terminal 42 Ctrl Saída Bus			
Range: Funcão:		Funcão:	
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Mantém o nível da Saída 42, se controlada pelo barramento.	

6-54 T	6-54 Terminal 42 Predef. Timeout Saída		
Range: Funcão:		Funcão:	
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Mantém o nível predefinido da Saída 42. No caso de um timeout do bus e se uma função timeout for selecionada no 6-50 Terminal 42 Saída, a saída será predefinida neste nível.	

3.8.7 6-6* Saída Analógica 2 MCB 101

As saídas analógicas são saídas de corrente: 0/4 - 20mA. O terminal comum (terminal X30/8) é o mesmo terminal e potencial elétrico para conexão do comum analógico. A resolução na saída analógica é de 12 bits.

6-60 Terminal X30/8 Saída

Mesmas opções e funções que o par.6-50 Terminal 42 Saída.

Option:	Funcão:
---------	---------

[0] *	Sem operação	
[0]	Jem operação	

6-61	6-61 Terminal X30/8 Escala mín		
Range	:	Funcão:	
0.00	[0.00 - 200.00 %]	Gradua a saída mínima do sinal analógico selecionado no terminal X30/8. Escale o valor mínimo como porcentagem do valor máximo do sinal, ou seja, deseja-se 0 mA (ou 0 hz) a 25% do valor de saída máximo e programa-se 25%. O valor nunca pode ser maior que a programação correspondente no	
		6-62 Terminal X30/8 Escala máx., se este valor estiver abaixo de 100%. Este parâmetro está ativo quando o módulo opcional MCB 101 estiver montado no conversor de frequência.	

6-62 Terminal X30/8 Escala máx.			
Range	:	Funcão:	
100.00	[0.00	Gradua a saída máxima do sinal analógico,	
%*	-	selecionado no terminal X30/8. Gradue o valor	
	200.00	no máximo valor desejado da saída do sinal de	
	%]	corrente. Escale a saída para dar uma corrente	
		mais baixa que 20 mA em escala completa ou	
		20 mA a uma saída abaixo de 100% do valor de	
		sinal máximo. Se 20 mA for a corrente de saída	
		desejada em um valor entre 0 - 100% da saída	
		de escala completa, programe o valor	
		porcentual no parâmetro, ou seja, 50% = 20	
		mA. Se for desejada uma corrente entre 4 e 20	
		mA na saída máxima (100%), calcule o valor	
		porcentual da seguinte maneira:	
		20 <i>mA desejada máxima corrente</i> × 100 %	
		i.e. $10 \text{ mA} : \frac{20 \text{ mA}}{10 \text{ mA}} \times 100\% = 200\%$	

6-63 Terminal X30/8 Ctrl Saída Bus			
Range: Funcão:			
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Contém a freqüência a aplicar ao	
		terminal de saída, quando ele estiver	
		configurado como [Controlado pelo	
		Bus].	

6-64 Terminal X30/8 Predef. Timeout Saída			
Range: Funcão:			
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Contém a frequência a aplicar ao terminal de saída, quando ele estiver configurado como [Timeout Controlado pelo Bus].	



3.9 Main Menu (Menu Principal) - Comunicação e Opcionais - Grupo 8

3.9.1 8-0* Programaç Gerais

8-01	8-01 Tipo de Controle		
Opt	ion:	Funcão:	
		A configuração neste parâmetro prevalece sobre as dos 8-50 Seleção de Parada por Inércia a 8-56 Seleção da Referência Pré-definida.	
[0] *	Digital e Control Wrd	Controle utilizando a entrada digital e a control word.	
[1]	Somente Digital	Controle utilizando somente as entradas digitais.	
[2]	SomenteCon- trolWord	Controle utilizando somente a control word.	

8-02	2 Origem do	Controle
Opt	ion:	Funcão:
		Selecione a origem da control word: uma das duas interfaces seriais ou um dos quatro opcionais instalados. Durante a energização inicial, o conversor de frequência programa automaticamente este parâmetro para Opcional A [3] se ele detectar um opcional de fieldbus instalado no slot A. Se o opcional for removido, o conversor de frequência detecta uma alteração na configuração, reprograma o 8-02 Origem do Controle com a configuração padrão da Porta do FC, e o conversor de frequência, então, desarma. Se um opcional for instalado após a energização inicial, a configuração do 8-02 Origem do Controle não será alterada, mas o conversor de frequência irá desarmar e exibir: Alarme 67 Mdnç d opcionl
[0]	Nenhum	
[1]	Porta RS485	
[2]	Porta USB	
[3] *	Opcional A	
[4]	Opcional B	
[5]	Opcional C0	
[6]	Opcional C1	
[30]	Can externo	

OBSERVAÇÃO!

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

8-03 Tempo de Timeout de Controle		
Range:		Funcão:
Size	[1.0 -	Insira o tempo máximo esperado entre a
related*	18000.0 s]	recepção de dois telegramas consecutivos.
		Se este tempo for excedido, é indicativo

8-03 Tei	mpo de Tin	neout de Controle
Range:		Funcão:
		de que a comunicação serial foi interrompida. A função selecionada no 8-04 Função Timeout de Controle Função Timeout de Controle será então executada.
		No BACnet o timeout de controle é acionado somente se alguns objetos específicos forem gravados. A lista de objetos contém informações sobre os objetos que acionam o timeout de controle:
		Saídas Analógicas
		Saídas Binárias
		AV0
		AV1
		AV2
		AV4
		BV1
		BV2
		BV3
		BV4
		BV5
		Saídas de estados múltiplos

8-04 Função Timeout de Controle			
Opt	ion:	Funcão:	
		Selec.a funç.do timout. A função de timeout é ativada quando a atualização da control word falhar, durante o intervalo de tempo especificado no 8-03 Tempo de Timeout de Controle. A opção [20] aparece somente depois de configurar o protocolo N2 da Metasys.	
[0] *	Off (Desligado)		
[1]	Congelar saída		
[2]	Parada		
[3]	Jogging		
[4]	Velocidade máxima		
[5]	Parada e desarme		
[7]	Selecionar setup 1		
[8]	Selecionar setup 2		
[9]	Selecionar setup 3		
[10]	Selecionar setup 4		
[20]	Liberação da substituição de N2		



8-05	8-05 Função Final do Timeout	
Opt	ion:	Funcão:
		Selecione a ação após receber uma control word válida, depois de um timeout. Este parâmetro está ativo somente quando o 8-04 Função Timeout de Controle estiver programado para [Setup 1-4].
[0]	Reter set-up	Retém o setup selecionado no 8-04 Função Timeout de Controle e exibe uma advertência, até que o 8-06 Reset do Timeout de Controle alterne. Em seguida, o conversor de frequência retoma o seu setup original.
[1] *	Retomar set- -up	Restabelece o setup que estava ativo antes do timeout.

8-06	8-06 Reset do Timeout de Controle		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro está ativo somente quando Reter setup [0] foi selecionado no 8-05 Função Final do Timeout.	
[0] *	Não reinicializar	Mantém o setup especificado no 8-04 Função Timeout de Controle, [Selecionar setup 1-4], imediatamente após um timeout de controle.	
[1]	Reinicializar	Retorna o conversor de frequência: ao setup original, imediatamente após um timeout da control word. Quando o valor é programado para Reinicializar [1], o conversor de frequência: executa o reset e, em seguida, reverte imediatamente para a configuração Não reinicializar [0].	

8-07	8-07 Trigger de Diagnóstico		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro não tem função para BACnet.	
[0] *	Inativo		
[1]	Disparar em alarmes		
[2]	Disp alarm/advertnc		

3.9.2 8-1* Configurações da Ctrl Word

8-10	Perfil de Controle	
Opt	ion:	Funcão:
		Selecione a interpretação da control word e status word que corresponda ao fieldbus instalado. Somente as seleções válidas para o fieldbus instalado no slot A serão visíveis no display do LCP.
[0] *	Perfil do FC	
[1]	Perfil do PROFIdrive	
[5]	ODVA	

8-10 Perfil de Controle		
Option:		Funcão:
[7]	CANopen DSP 402	

8-13	Status W	ord STW	Configurável

Option:		Funcão:
		Este parâmetro ativa a configuração dos
		bits 12 – 15, na status word.
[0]	Sem função	A entrada é sempre baixa.
[1] *	Perfil Padrão	Dependendo do perfil definido em <i>8-10 Perfil de Controle</i> .
[2]	Somente Alarme 68	A entrada será alta sempre que o Alarme 68 estiver ativo e será baixa sempre que
[2]	Dearma avel	não houver Alarme 68 ativo
[3]	Dsarm excl Alarm68	A entrada será alta sempre que o desarme estiver ativo em outros alarmes exceto Alarme 68.
[10]	T18 Status da DI.	A entrada será alta sempre que T18 tiver 24 V e será baixa sempre que T18 tiver 0 V
[11]	T19 Status da DI.	A entrada será alta sempre que T19 tiver 24 V e será baixa sempre que T19 tiver 0 V
[12]	T27 Status da DI.	A entrada será alta sempre que T27 tiver 24 V e será baixa sempre que T27 tiver 0 V
[13]	T29 Status da DI.	A entrada será alta sempre que T29 tiver 24 V e será baixa sempre que T29 tiver 0 V
[14]	T32 Status da DI.	A entrada será alta sempre que T32 tiver 24 V e será baixa sempre que T32 tiver 0 V
[15]	T33 Status da DI.	A entrada será alta sempre que T33 tiver 24 V e será baixa sempre que T33 tiver 0 V
[16]	T37 Status da DI.	A entrada será alta toda vez que T37 tiver 0 V e será baixa toda vez que T37 tiver 24V
[21]	Advrtênc térmic	A advertência térmica é ativada quando a temperatura excede o limite no motor, no conversor de frequência, no resistor do freio ou no termistor.
[30]	Falha freio (IGBT)	Ficará alta quando o IGBT do freio estiver em curto-circuito.
[40]	Fora faixa da ref.	Se o Comparador 0 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.
[60]	Comparador 0	Se o Comparador 0 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.
[61]	Comparador 1	Se o Comparador 1 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.
[62]	Comparador 2	Se o Comparador 2 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.



8-13 Status Word STW Configurável			
Option: Funcão:			
[63]	Comparador 3	Se o Comparador 3 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[64]	Comparador 4	Se o Comparador 4 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[65]	Comparador 5	Se o Comparador 5 for avaliado como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[70]	Regra lógica 0	Se a Regra lógica 0 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[71]	Regra lógica 1	Se a Regra lógica 1 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[72]	Regra lógica 2	Se a Regra lógica 2 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[73]	Regra lógica 3	Se a Regra lógica 3 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[74]	Regra lóg 4	Se a Regra lógica 4 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[75]	Regra lóg 5	Se a Regra lógica 5 for avaliada como TRUE (Verdadeiro), a entrada será alta. Caso contrário, será baixa.	
[80]	Saída Digitl A do SLC	Ação do SLC A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [38]Defin saíd dig. A alta é executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [32] Defin saíd dig. A baixa é executada.	
[81]	Saída Digitl B do SLC	Ação do SLC A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [39] Defin saíd dig. A alta é executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [33] Defin saíd dig. A baixa é executada.	
[82]	Saída Digitl C do SLC	Ação do SLC A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [40] Defin saíd dig. A alta é executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [34] Defin saíd dig. A baixa é executada.	
[83]	Saída Digitl D do SLC	Ação do SLC A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [41] Defin saíd dig. A alta é executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart Logic [35] Defin saíd dig. A baixa é executada.	
[84]	Saída Digitl E do SLC	Ação do SLC A entrada será alta sempre que a Ação do Smart Logic [42] Defin saíd dig. A alta é executada. A entrada será baixa sempre que a Ação do Smart	

8-13	8-13 Status Word STW Configurável		
Opt	ion:	Funcão:	
		Logic [36] Defin saíd dig. A baixa é	
		executada.	
[85]	Saída Digitl F do	Ação do SLC A entrada será alta sempre	
	SLC	que a Ação do Smart Logic [43] Defin	
saíd dig. A alta é executada. A ent		saíd dig. A alta é executada. A entrada	
será baixa sempre que a Ação do		será baixa sempre que a Ação do Smart	
		Logic [37] Defin saíd dig. A baixa foi	
		executada.	

3.9.3 Configurações da Porta de Comunicação do 8-3* FC

8-30 Protocolo				
Option: Funcão:				
		Seleção do protocolo para a Porta (RS-485) do FC (padrão) integrado no cartão de controle. O grupo do parâmetro 8-7* somente é visível quando Opção do FC [9] for selecionada.		
[0] *	FC	Comunicação de acordo com o Protocolo FC, como descrito no <i>Guia de Design do VLT® HVAC</i> <i>Drive,Instalação e Setup do RS485</i> .		
[1]	FC MC	Igual ao FC [0], mas para ser utilizado ao fazer o download do Software para o conversor de frequência ou fazer upload de arquivo dll (abrangendo informações relativas aos parâmetros disponíveis no conversor de frequência e suas interdependências) para a Motion Control Tool MCT10.		
[2]	Modbus RTU	Comunicação de acordo com o protocolo do Modbus RTU como descrito no <i>Guia de Design</i> do VLT® HVAC Drive, Instalação e Setup do RS485.		
[3]	Metasys N2	Protocolo de comunicação. O protocolo de software N2 foi desenhado para oferecer um caráter abrangente, a fim de acomodar as propriedades únicas que cada dispositivo pode estar dotado. Consulte o manual separado do VLT® HVAC Drive Metasys MG.11.GX.YY.		
[4]	FLN	Comunicação de acordo com o protocolo Apogee FLN P1 da Metasys.		
[5]	BACnet	Comunicação de acordo com um protocolo de comunicação de dados abertos (Building Automation e Control Network), American National Standard (ANSI/ASHRAE 135-1995).		
[9]	Opcion FC	Para ser utilizado quando um gateway estiver conectado à porta RS485 integrada, p.ex., o gateway da BACnet. As seguintes alterações ocorrerão: -O endereço da porta do FC será programado para 1 e 8-31 Endereço será utilizado agora para programar o endereço do gateway na rede, p. ex., BACnet		

MG11CD28 - VLT[®] é marca registrada da Danfoss



8-30	8-30 Protocolo		
Opt	ion:	Funcão:	
		Consulte o manual separado do VLT® HVAC Drive BACnet, MG.11.DX.YY. -A Baud rate da porta do FC será programada com um valor fixo (115,200 Baud) e o 8-32 Baud Rate, será usado, agora, para programar a baud rate da porta da rede (p.ex., BACnet) do	
		gateway.	
[20]	LEN		

OBSERVAÇÃO!

Mais detalhes podem ser encontrados no manual do Metasys, MG.11.GX.YY.

8-31 Endereço			
Range:		Funcão:	
Size related*	[1 255.]	Insira o endereço para a porta do FC (padrão). Intervalo válido: 1 - 126.	

8-32	8-32 Baud Rate			
Opt	ion:	Funcão:		
		Baud rates 9600, 19200, 38400 e 76800 baud		
		são válidas somente para BACnet.		
[0]	2400 Baud			
[1]	4800 Baud			
[2] *	9600 Baud			
[3]	19200 Baud			
[4]	38400 Baud			
[5]	57600 Baud			
[6]	76800 Baud			
[7]	115200 Baud			

O padrão refere-se ao protocolo do Conversor de Frequência.

8-33	8-33 Bits de Paridade / Parada		
Opt	ion:	Funcão:	
		Bits de Paridade e Parada do protocolo 8-30 Protocolo usando a Porta do FC. Para alguns protocolos, nem todas as opções serão visíveis. O padrão depende do protocolo selecionado.	
[0] *	Paridade Par, 1 Bit de Parada		
[1]	Paridade Ímpar, 1 Bit de Parada		
[2]	Paridade Par, 1 Bit de Parada		
[3]	Sem Paridade, 2 Bits de Parada		

8-34	8-34 Estimated cycle time		
Range	e:	Funcão:	
0 ms*	[0 - 1000000 ms]	Em ambientes com ruído, a interface poderá ser bloqueada pela sobrecarga de quadros inválidos. Esse parâmetro especifica o tempo entre dois quadros consecutivos na rede. Se a interface não detectar quadros válidos nesse tempo, ela	
		detectar quadros válidos nesse tempo, ela limpa o buffer de recebimento.	

8-35 Atraso Mínimo de Resposta			
Range:		Funcão:	
Size related*	[5 10000.	Especifique o tempo de atraso	
	ms]	mínimo entre o recebimento de	
		uma solicitação e a transmissão de	
		uma resposta. É o tempo utilizado	
		para contornar os atrasos de retorno	
		do modem.	

8-36 Atraso de Resposta Mínimo			
Range: Funcão:			
Size related*	[11	Especificar um tempo de atraso	
	10001. ms]	máximo permitido entre a	
		transmissão de uma solicitação e o	
		recebimento da resposta. Exceder	
		este atraso causará um timeout da	
		control word.	

8-37 Atraso Inter-Caractere Máximo			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0.00 - 35.00 ms]	Especifique o máximo intervalo de tempo permitido entre a recepção de dois bytes. Este parâmetro ativa o timeout, se a transmissão for interrompida.	

3.9.4 8-4* Seleção de Telegrama

8-40	8-40 Seleção do telegrama		
Opti	on:	Funcão:	
		Permite o uso de telegramas livremente configuráveis ou	
		telegramas padrão para a porta	
		do Conversor de Frequência.	
[1] *	Telegrama padrão 1		
[101]	PPO 1		
[102]	PPO 2		
[103]	PPO 3		
[104]	PPO 4		
[105]	PPO 5		
[106]	PPO 6		
[107]	PPO 7		
[108]	PPO 8		
[200]	Telegrama personaliz. 1		

B





8-42 PCD write configuration		
Range:		Funcão:
Size related*	[0 - 9999]	
8-43 PCD read configuration		
Range:		Funcão:
Size related*	[0 - 9999]	

3.9.5 8-5* Digital/Bus

Parâmetros para configurar a fusão da control word do Digital/Bus.

OBSERVAÇÃO!

Esses parâmetros estarão ativos somente quando 8-01 Tipo de Controle estiver programado como [0] Digital and control word.

8-50	8-50 Seleção de Parada por Inércia		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o controle da função de parada por inércia, por meio dos terminais (entrada digital) e/ou pelo bus.	
[0]	Entrada digital	Ativa o comando de Partida através de uma entrada digital.	
[1]	Bus	Ativa o comando dePartida através da porta de comunicação serial ou do opcional de fieldbus.	
[2]	Lógica E	Ativa o comando de Partida através da rede de/porta de comunicação serial E adicio- nalmente através de uma das entradas digitais.	
[3] *	Lógica OU	Ativa o comando de Partida através da rede / porta de comunicação serial OU através de uma das entradas digitais.	

8-52	8-52 Seleção de Frenagem CC		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o controle do freio CC por meio dos terminais (entrada digital) e/ou pelo fieldbus.	
		OBSERVAÇÃO! A seleção [0] Entrada digital está disponível somente quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM SPM não saliente.	
[0]	Entrada digital	Ativa o comando de Partida através de uma entrada digital.	
[1]	Bus	Ativa o comando de Partida através da porta de comunicação serial ou opcional de fieldbus.	

8-52	8-52 Seleção de Frenagem CC		
Option: Funcão:		Funcão:	
[2]	Lógica E	Ativa o comando de Partida através da rede de /porta de comunicação serial E adicio- nalmente através de uma das entradas digitais.	
[3] *	Lógica OU	Ativa o comando de Partida através do fieldbus/porta de comunicação serial, OU através de uma das entradas digitais.	

8-53	8-53 Seleção da Partida		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o controle da função partida do conversor de frequência através dos terminais (entrada digital) e/ou através da de fieldbus.	
[0]	Entrada digital	Ativa o comando de Partida através de uma entrada digital.	
[1]	Bus	Ativa o comando Partida, se este for transmitido através da porta de comunicação serial ou do opcional de fieldbus.	
[2]	Lógica E	Ativa o comando Partida, através do fieldbus/ porta de comunicação serial, E adicionalmente através de uma das entradas digitais.	
[3] *	Lógica OU	Ativa o comando de Partida, através do fieldbus/porta de comunicação serial, OU através de uma das entradas digitais.	

8-54	8-54 Seleção da Reversão		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o controle da função da reversão do conversor de frequência:, através dos terminais (entrada digital) e/ou através do fieldbus.	
[0] *	Entrada digital	Ativa o Comando de reversão através de uma entrada digital.	
[1]	Bus	Ativa o Comando reversão, através da porta de comunicação serial ou do opcional de fieldbus.	
[2]	Lógica E	Ativa o comando Reversão, através do fieldbus/porta de comunicação serial, E adicionalmente por meio de uma das entradas digitais.	
[3]	Lógica OU	Ativa o comando Reversão, através do fieldbus/porta de comunicação serial, OU através de uma das entradas digitais.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro está ativo somente quando o 8-01 Tipo de Controle estiver programado para [0] Digital e control word.



8-55	8-55 Seleção do Set-up		
Opt	ion:	Funcão:	
		Seleciona o controle da seleção do setup do conversor de frequência por meio dos terminais (entrada digital) e/ou da de fieldbus.	
[0]	Entrada digital	Ativa a seleção do setup através de uma entrada digital.	
[1]	Bus	Ativa a seleção do setup através da porta de comunicação serial ou do opcional do fieldbus.	
[2]	Lógica E	Ativa a seleção do setup, através do fieldbus/ porta de comunicação serial, E adicionalmente através de uma das entradas digitais.	
[3] *	Lógica OU	Ativa a seleção do setup, através do fieldbus/ porta de comunicação serial, OU através de uma das entradas digitais.	

0.5			
8-56	8-56 Seleção da Referência Pré-definida		
Opt	ion:	Funcão:	
		Seleciona o controle da seleção Referência Predefinida do conversor de frequência por meio dos terminais (entrada digital) e/ou por meio da de fieldbus.	
[0]	Entrada digital	Ativa a seleção da Referência Predefinida por meio de uma entrada digital.	
[1]	Bus	Ativa a seleção da Referência Predefinida, através da porta de comunicação serial ou do opcional do opcional de fieldbus.	
[2]	Lógica E	Ativa a seleção da Referência Predefinida, através do fieldbus/porta de comunicação serial, E adicionalmente através de uma das entradas digitais.	
[3] *	Lógica OU	Ativa a escolha da Referência Predefinida, através do fieldbus/porta de comunicação serial, OU através de uma das entradas digitais.	

3.9.6 8-7* BACnet

8-7	8-70 Instânc Dispos BACnet		
Rai	nge:	Funcão:	
1 *	[0 - 4194302	Digite um número de ID para o dispositivo BACnet.	
8-7	8-72 Masters Máx MS/TP		
Rai	Range: Funcão:		
127	127 * [1 - 127] Defina o endereço do mestre que detém o endereço mais alto nesta rede. Diminuir este valor otimiza a sondagem do token.		

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro está ativo somente quando o 8-30 Protocolo estiver programado para [9] Opcional do FC.

8-7	8-73 Chassi Info Máx.MS/TP		
Ra	nge:	Funcão:	
1 *	[1 - 65534]	Defina quantos chassis de info/dados é permitido ao dispositivo enviar, enquanto este detém o token.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro está ativo somente quando o *8-30 Protocolo* estiver programado para [9] Opcional do *FC*.

8-74	8-74 Serviço "I-Am"			
Option:		Funcão:		
[0] *	Enviar na energizção			
[1]	Continuamente	Escolha se o dispositivo deve enviar a mensagem de serviço "I-Am" somente na energização ou continuamente, com um intervalo de aprox. 1 min.		

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro está ativo somente quando o 8-30 Protocolo estiver programado para [9] Opcional do FC.

8-75 Senha de Inicialização		
Range:		Funcão:
Size related*	[1 - 1]	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro está ativo somente quando o 8-30 Protocolo estiver programado para [9] Opcional do FC.

3.9.7 Diagnósticos da Porta do 8-8* FC

Estes parâmetros são utilizados para monitorar a Comunicação de bus via Porta do FC.

Comunicação de bus via i orta do i C.					
8-8	8-80 Contagem de Mensagens do Bus				
Ra	nge:	Funcão:			
0 *	[0 - 0]	Este parâmetro exibe o número de telegramas			
	válidos detectados no bus.				
8-8	31 Conta	gem de Erros do Bus			
Range: Funcão:		Funcão:			
0 *	[0 - 0]	Este parâmetro exibe o número de telegramas com			
	falhas (p.ex., falha de CRC), detectado no bus.				
8-82 Mensagem Receb. do Escravo					
Pango: Função:					

8-8	8-82 Mensagem Receb. do Escravo			
Range: Funcão:				
0 * [0 - 0] Este parâmetro exibe o número de telegramas válidos endereçados ao escravo, enviados pelo conversor de frequência.		válidos endereçados ao escravo, enviados pelo		



8-8	8-83 Contagem de Erros do Escravo			
Range: Funcão:				
0 *	[0 - 0]	Este parâmetro mostra o número de telegramas de erro, que não puderam ser executados pelo conversor de frequência.		

	8-84 Mensagens Enviadas ao Escravo		
Range: Funcão:			
	0 *	[0 - 0]	Este parâmetro exibe o número de mensagens enviadas do conversor de frequência.

8-8	8-85 Erros de Timeout do Escravo			
Range: Funcão:				
0 * [0 - 0] Este parâmetro exibe o número de mensagens		Este parâmetro exibe o número de mensagens		
eliminadas devido ao timeout.				

3.9.8 8-9* Bus Jog

8-90 Ve	8-90 Velocidade de Jog 1 via Bus			
Range: Funcão:				
100 RPM*	[0 - par. 4-13 RPM]	Inserir a velocidade de jog. Esta é uma velocidade de jog fixa ativada através da porta serial ou do opcional do fieldbus.		

8-91 Ve	8-91 Velocidade de Jog 2 via Bus			
Range: Funcão:				
200 RPM*	[0 - par. 4-13 RPM]	Inserir a velocidade de jog. Esta é uma velocidade de jog fixa ativada através da porta serial ou do opcional da de fieldbus.		

8-9	8-94 Feedb. do Bus 1		
Range:		Funcão:	
0 *	[-200 -	[-200 - Grave um feedback para este parâmetro através	
	200]	de uma porta de comunicação serial ou do	
		opcional de fieldbus. Este parâmetro deve ser	
	selecionado no 20-00 Fonte de Feedback 1,		
	20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de		
	Feedback 3 como uma fonte de feedback.		

8-9	8-95 Feedb. do Bus 2				
Range:		Funcão:			
0 *	[-200 - 200]	Consulte também o 8-94 Feedb. do Bus 1 para			
		obter mais detalhes.			

8-96 Feedb. do Bus 3			
Range:		Funcão:	
0 *	[-200 - 200]	Consulte também o <i>8-94 Feedb. do Bus 1</i> para obter mais detalhes.	



3.10 Main Menu (Menu Principal) - Profibus - Grupo 9

9-15	Configuração de Gravar do PCD			
Matriz	iz [10]			
Optio	n:	Funcão:		
		Selecione os parâmetros a serem atribuídos ao PCD 3 até 10 telegramas. A quantidade de PCDs disponíveis depende do tipo de telegrama. Os valores nos PCDs de 3 até 10 serão então gravados nos parâmetros selecionados, como valores de dados. Alternativamente, pode-se especificar um telegrama de Profibus no 9-22 Seleção de Telegrama.		
[0] *	Nenhum			
[302]	Referência Mínima			
[303]	Referência Máxima			
[341]	Tempo de Aceleração da Rampa 1			
[342]	Tempo de Desaceleração da Rampa 1			
[351]	Tempo de Aceleração da Rampa 2			
[352]	Tempo de Desaceleração da Rampa 2			
[380]	Tempo de Rampa do Jog			
[381]	Tempo de Rampa da Parada Rápida			
[382]	Tempo de Aceleração de Partida			
[411]	Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]			
[413]	Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]			
[416]	Limite de Torque do Modo Motor			
[417]	Limite de Torque do Modo Gerador			
[590]	Controle Bus Digital & Relé			
[593]	Saída de Pulso #27 Ctrl. Bus			
[595]	Saída de Pulso #29 Ctrl Bus			
[597]	Saída de Pulso #X30/6 Controle de Bus			
[653]	Terminal 42 Ctrl Saída Bus			
[663]	Terminal X30/8 Ctrl Saída Bus			
[890]	Velocidade de Jog 1 via Bus			
[891]	Velocidade de Jog 2 via Bus			
[894]	Feedb. do Bus 1			
[895]	Feedb. do Bus 2			

9-15	9-15 Configuração de Gravar do PCD			
Matriz	[10]			
Optio	n:	Funcão:		
[896]	Feedb. do Bus 3			
[1680]	CTW 1 do Fieldbus			
[1682]	REF 1 do Fieldbus			
[2013]	Referência Mínima			
[2014]	Referência Máxima			
[2021]	Setpoint 1			
[2022]	Setpoint 2			
[2023]	Setpoint 3			
[2643]	Terminal X42/7 Ctrl de Bus			
[2653]	Terminal X42/9 Ctrl de Bus			
[2663]	Terminal X42/11 Ctrl de Bus			

9-16 Configuração de Leitura do PCD

Matriz [10]

Optio	n:	Funcão:
		Selecione os parâmetros a serem atribuídos ao PCD 3 até 10 dos telegramas. O número de PCDs disponíveis depende do tipo de telegrama. Os PCDs de 3 a 10 contêm os valores reais dos dados dos parâmetros selecionados. Para telegrama de Profibus padrão, consulte 9-22 Seleção de Telegrama.
[0] *	Nenhum	, ,
[894]	Feedb. do Bus 1	
[895]	Feedb. do Bus 2	
[896]	Feedb. do Bus 3	
[1500]	Horas de Funcionamento	
[1501]	Horas em Funcionamento	
[1502]	Medidor de kWh	
[1600]	Control Word	
[1601]	Referência [Unidade]	
[1602]	Referência [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Valor Real Principal [%]	
[1609]	Leit.Personalz.	
[1610]	Potência [kW]	
[1611]	Potência [hp]	
[1612]	Tensão do Motor	
[1613]	Frequência	
[1614]	Corrente do Motor	
[1615]	Frequência [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1617]	Velocidade [RPM]	
[1618]	Térmico Calculado do Motor	



9-16 Configuração de Leitura do PCD

Funcão:

Matriz [10] Option:

[1622]	Torque [%]	
[1630]	Tensão do Barramento CC	
[1632]	Energia de Frenagem /s	
[1633]	Energia de Frenagem /2 min	
[1634]	Temp. do Dissipador de Calor	
[1635]	Térmico do Drive	
[1638]	Estado do Logic Controller	
[1639]	Temp.do Control Card	
[1650]	Referência Externa	
[1652]	Feedback [unidade]	
[1653]	Referência do DigiPot	
[1654]	Feedback 1 [Unidade]	
[1655]	Feedback 2 [Unidade]	
[1656]	Feedback 3 [Unidade]	
[1660]	Entrada digital	
[1661]	Definição do Terminal 53	
[1662]	Entrada anal. 53	
[1663]	Definição do Terminal 54	
[1664]	Entrada anal. 54	
[1665]	Saída Analógica 42 [mA]	
[1666]	Saída Digital [bin]	
[1667]	Freq. Entrada nº 29 [Hz]	
[1668]	Freq. Entrada nº 33 [Hz]	
[1669]	Saída de Pulso nº 27 [Hz]	
[1670]	Saída de Pulso nº 29 [Hz]	
[1671]	Saída do Relé [bin]	
[1672]	Contador A	
[1673]	Contador B	
[1675]	Entr. Analógica X30/11	
[1676]	Entr. Analógica X30/12	
[1677]	Saída analóg. X30/8 [mA]	
[1684]	Comunic. Opcional STW	
[1685]	CTW 1 da Porta do Drive	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm Word 2	

9-18 Endereço do Nó		
Rang	je:	Funcão:
126 *	[0-	Insira o endereço da estação neste parâmetro
	126.]	ou, alternativamente, na chave de hardware.

[1692] Warning Word [1693] Warning Word 2 [1694] Ext. Status Word [1695] Ext. Status Word 2 [1696] Word de Manutenção [1830] Entrada Analógica X42/1 Entrada Analógica X42/3

Entrada Analógica X42/5

[1833] Saída Analóg. X42/7 [V] [1834] Saída Analóg. X42/9 [V] [1835] Saída Analóg. X42/11 [V]

[1831]

[1832]

9-18 Endereço do Nó		
Range:	Funcão:	
	Para ajustar o endereço da estação no 9-18 Endereço do Nó, a chave de hardware deve estar programada com 126 ou 127 (ou seja, todas as chaves programadas para 'on' (ligada)). Do contrário, o parâmetro exibirá a configuração real da chave.	

9-22 Seleção de Telegrama		
Option:		Funcão:
		Selecione uma configuração de telegrama de Profibus padrão para o conversor de freqüência, como uma alternativa para utilizar os telegramas livremente configuráveis nos 9-15 Configuração de Gravar do PCD e 9-16 Configuração de Leitura do PCD.
[1]	Telegrama padrão 1	
[101]	PPO 1	
[102]	PPO 2	
[103]	PPO 3	
[104]	PPO 4	
[105]	PPO 5	
[106]	PPO 6	
[107]	PPO 7	
[108] *	PPO 8	
[200]	Telegrama personaliz.	

9-23 Parâmetros para Sinais

5 25 Talametros para sinais		
Matriz [1000]		
n:	Funcão:	
	Este parâmetro	
	contém uma lista	
	de sinais	
	disponíveis que	
	podem ser	
	selecionados nos	
	9-15 Configuração	
	de Gravar do PCD e	
	9-16 Configuração	
	de Leitura do PCD.	
Nenhum		
Referência Mínima		
Referência Máxima		
Tempo de Aceleração da Rampa 1		
Tempo de Desaceleração da Rampa		
1		
Tempo de Aceleração da Rampa 2		
Tempo de Desaceleração da Rampa		
2		
Tempo de Rampa do Jog		
Tempo de Rampa da Parada Rápida		
	Nenhum Referência Mínima Referência Máxima Tempo de Aceleração da Rampa 1 Tempo de Desaceleração da Rampa 1 Tempo de Aceleração da Rampa 2 Tempo de Desaceleração da Rampa 2 Tempo de Rampa do Jog	



9-23	Parâmetros para Sinais		
Matriz [1000]			
	Option: Funcão:		
_		runcao:	
[382]	Tempo de Aceleração de Partida		
[411]	Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]		
[413]	Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]		
[416]	Limite de Torque do Modo Motor		
[417]	Limite de Torque do Modo Gerador		
[590]	Controle Bus Digital & Relé		
[593]	Saída de Pulso #27 Ctrl. Bus		
[595]	Saída de Pulso #29 Ctrl Bus		
[597]	Saída de Pulso #X30/6 Controle de Bus		
[653]	Terminal 42 Ctrl Saída Bus		
[663]	Terminal X30/8 Ctrl Saída Bus		
[890]	Velocidade de Jog 1 via Bus		
[891]	Velocidade de Jog 2 via Bus		
[894]	Feedb. do Bus 1		
[895]	Feedb. do Bus 2		
[896]	Feedb. do Bus 3		
[1500]	Horas de funcionamento		
[1501]	Horas em Funcionamento		
[1502]	Medidor de kWh		
[1600]	Control Word		
[1601]	Referência [Unidade]		
[1602]	Referência %		
[1603]	Status Word		
[1605]	Valor Real Principal [%]		
[1609]	Leit.Personalz.		
[1610]	Potência [kW]		
[1611]	Potência [hp]		
[1612]	Tensão do motor		
[1613]	Freqüência		
[1614]	Corrente do Motor		
[1615]	Freqüência [%]		
[1616]	Torque [Nm]		
[1617]	Velocidade [RPM]		
[1618]	Térmico Calculado do Motor		
[1622]	Torque [%]		
[1626]	Potência Filtrada [kW]		
[1627]	Potência Filtrada [hp]		
[1630]	Tensão de Conexão CC		
[1632]	Energia de Frenagem /s		
[1633]	Energia de Frenagem /2 min		
[1634]	Temp. do Dissipador de Calor		
[1635]	Térmico do Inversor		
[1638]	Estado do SLC		
[1639]	Temp.do Control Card		
[1650]	Referência Externa		
[1652]	Feedback [Unidade]		
[1653]	Referência do DigiPot		
[1654]	Feedback 1 [Unidade]		

9-23 Parâmetros para Sinais			
Matriz [1000]			
Optio	n:	Funcão:	
[1655]	Feedback 2 [Unidade]		
[1656]	Feedback 3 [Unidade]		
[1660]			
[1661]	Definição do Terminal 53		
[1662]	Entrada Analógica 53		
[1663]	Definição do Terminal 54		
[1664]	Entrada Analógica 54		
[1665]	Saída Analógica 42 [mA]		
[1666]	Saída Digital [bin]		
[1667]	Entr Pulso #29 [Hz]		
[1668]	Entr Pulso #33 [Hz]		
[1669]	Saída de Pulso #27 [Hz]		
[1670]	Saída de Pulso #29 [Hz]		
[1671]	Saída do Relé [bin]		
[1672]	Contador A		
[1673]	Contador B		
[1675]	Entr. Anal. X30/11		
[1676]	Entr. Anal. X30/12		
[1677]	Saída Anal. X30/8 [mA]		
[1680]	CTW 1 do Fieldbus		
[1682]	REF 1 do Fieldbus		
[1684]			
	Comunicação		
[1685]	CTW 1 da Porta Serial		
[1690]	Alarm Word		
[1691]	Alarm word 2		
[1692]	Warning Word		
[1693]	Warning word 2		
[1694]	Status Word Estendida		
[1695]	Ext. Status Word 2		
[1696]	Word de Manutenção		
[1830]	Entr.analóg.X42/1		
[1831]	Entr. Analóg. X42/3		
[1832]	Entr.analóg.X42/5		
[1833]	Saída Anal X42/7 [V]		
[1834]	Saída Anal X42/9 [V]		
[1835]	Saída Anal X42/11 [V]		
[1850]	Leitura Sem o Sensor [unidade]		
[2013]	Referência Mínima		
[2014]	Referência Máxima		
[2021]	Setpoint 1		
[2022]	Setpoint 2		
[2023]	Setpoint 3		
[2643]	Terminal X42/7 Ctrl de Bus		
[2653]	Terminal X42/9 Ctrl de Bus		
[2663]	Terminal X42/11 Ctrl de Bus		





9-27	9-27 Edição do Parâmetro		
Option:		Funcão:	
		Pode-se editar parâmetros através do Profibus, da Interface RS485 padrão ou do LCP.	
[0]	Desativado	Desativa a edição pelo Profibus.	
[1] *	Ativado	Ativa a edição pelo Profibus.	

9-28	9-28 Controle de Processo		
Option:		Funcão:	
		O controle do processo (configuração da Control Word, referência de velocidade e dados do processo) é possível através do Profibus ou do fieldbus padrão, porém, não de ambos simultaneamente. O controle local é sempre possível por meio do LCP. O controle via controle de processo é possível ou pelos terminais ou pelo fieldbus, dependendo das programações dos 8-50 Seleção de Parada por Inércia a 8-56 Seleção da Referência Pré-definida.	
[0]	Inativo	Desativa o controle de processo por intermédio do Profibus, e ativa este controle de processo por meio do fieldbus padrão ou da classe 2 do Profibus Mestre.	
[1] *	Ativar mestre- Cíclico	Ativa o controle de processo por intermédio do Profibus Classe Mestre 1 e o desativa por meio do fieldbus ou do Profibus Classe Mestre 2.	

9-5	9-53 Warning Word do Profibus		
Ra	Range: Funcão:		
0 *	[0 - 65535]	Este parâmetro exibe advertências de comunicação do Profibus. Consulte as <i>Instruções Operacionais do Profibus</i> para descrição detalhada.	

Somen.leitura

Bit:	Significado:
0	Conexão com o mestre DP não está ok
1	Não usado
2	FDLNDL (Fieldbus Camada da ligação dos Dados) não está ok
3	Recebido comando de limpar dados
4	Valor real não está atualizado
5	Pesquisa da Baudrate
6	O PROFIBUS ASIC não está transmitindo
7	Inicialização do PROFIBUS não está OK
8	Conversor de frequência desarmado
9	Erro interno de CAN
10	Os dados de configuração do PLC estão errados
11	ID errado enviado pelo PLC
12	Ocorreu erro interno
13	Não configurado
14	Timeout ativo
15	Advertência 34 ativa

Tabela 3.15

9-63	Baud Rate Real	
Option	n:	Funcão:
		Este parâmetro exibe a baud rate real do Profibus. O Profibus Mestre estabelece a baud rate automaticamente.
[0]	9,6 kbit/s	
[1]	19,2 kbit/s	
[2]	93,75 kbit/s	
[3]	187,5 kbit/s	
[4]	500 kbit/s	
[6]	1500 kbit/s	
[7]	3000 kbit/s	
[8]	6000 kbit/s	
[9]	12000 kbit/s	
[10]	31,25 kbit/s	
[11]	45,45 kbit/s	
[255] *	BaudRate ñ encontrad	

9-6	55 Núme	ro do Perfil
Ra	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 0]	Este parâmetro contém a identificação do perfil. O
		byte 1 contém o número do perfil e o byte 2, o
		número da versão do perfil.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não é visível por meio do LCP.



9-70	Set-up da Prog	gramação
Opt	ion:	Funcão:
		Selecionar o setup a ser editado.
[0]	Setup de fábrica	Utiliza os dados padrão. Esta opção pode ser utilizada como fonte de dados, caso se deseje retornar os outros setups a um estado conhecido.
[1]	Set-up 1	Edita o Setup 1.
[2]	Set-up 2	Edita o Setup 2.
[3]	Set-up 3	Edita o Setup 3.
[4]	Set-up 4	Edita o Setup 4.
[9] *	Ativar Set-up	Segue o setup ativo, selecionado no 0-10 Setup Ativo.

Este parâmetro é exclusivo do LCP e fieldbuses. Consulte também a *0-11 Set-up da Programação*.

9-71	Vr Dados Sal	vos Profibus
Opt	ion:	Funcão:
		Os valores de parâmetro, alterados por intermédio do Profibus, não são gravados automaticamente na memória não volátil. Utilize este parâmetro para ativar uma função que grave os valores de parâmetros na EEPROM, de modo que os valores alterados serão mantidos ao desligar a unidade.
[0] *	Off (Desligado)	Desativa a função de armazenagem não volátil.
[1]	Gravar todos set-ups	Grava todos os valores de parâmetro, de todos os setups, na memória não volátil. A seleção retorna a <i>Off</i> (Desligado) [0] quando todos os valores dos parâmetros forem gravados.
[2]	Gravar todos set-ups	Grava todos os valores de parâmetro, de todos os setups, na memória não volátil. A seleção retorna a <i>Off</i> (Desligado) [0] quando todos os valores dos parâmetros forem gravados.

9-72	2 Profibus Drive R	eset
Opt	ion:	Funcão:
[0] *	Nenhuma ação	
[1]	Reset na energização	Reinicializa o conversor de frequência na energização, com relação ao ciclo de energização.
[3]	Reset opcionl d comn	Reinicializa somente o opcional do Profibus, o que é útil após a alteração de determinadas configurações no grupo de parâmetros 9-**, p.ex. 9-18 Endereço do Nó. Quando reinicializado, o conversor de frequência desaparece da de fieldbus, o

9-72	2 ProfibusDriveR	eset
Opt	ion:	Funcão:
		que pode causar um erro de comunicação do mestre.

9-8	30 Parâmetr	os Definidos (1)
Ma	triz [116]	
Ser	n LCP acesso	
Soi	mente leitura	
Ra	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 9999]	•
		parâmetros definidos do conversor de
		frequência disponíveis para o Profibus.

9-8	31 Parâmetr	os Definidos (2)
Ma	triz [116]	
Ser	n LCP acesso	
Sor	mente leitura	
Rai	nge:	Funcão:
Ra 0 *		Funcão: Esse parâmetro exibe uma lista de todos os
		Esse parâmetro exibe uma lista de todos os

9-8	32 Parâmetr	os Definidos (3)
Ser	triz [116] n LCP acesso nente leitura	
Rai	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 9999]	Esse parâmetro exibe uma lista de todos os parâmetros definidos do conversor de frequência disponíveis para o Profibus.

9-8	3 Parâmetr	os Definidos (4)
Ma	triz [116]	
Ser	m LCP acesso	
Sor	mente leitura	
Ra	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 9999]	Esse parâmetro exibe uma lista de todos os
		•
		parâmetros definidos do conversor de

9-9	0 Parâmetr	os Alterados (1)
Ma	triz [116]	
Ser	n LCP acesso	
Sor	mente leitura	
Rai	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 9999]	Este parâmetro exibe uma lista de todos os
		parâmetros do conversor de frequência que se
		desviam da configuração padrão.



9-9	1 Parâmetr	os Alterados (2)
Ma	triz [116]	
Ser	n LCP acesso	
Sor	mente leitura	
Rai	nge:	Funcão:
Ra i	nge: [0 - 9999]	Funcão: Esse parâmetro exibe uma lista de todos os
	_	

9-92 Parâmetros Alterados (3) Matriz [116] Sem LCP acesso Somente leitura Range: Funcão: 0 * [0 - 9999] Esse parâmetro exibe uma lista de todos os parâmetros do conversor de frequência que se desviam da configuração padrão.

	9-94 Parâm alterados (5)				
	Matriz [116]				
	Sem Endereço de LCP				
	Somente leitura				
	Range: Funcão:				
	0 * [0 - 9999]		Este parâmetro exibe uma lista de todos os		
parâmetros do conversor de frequ		parâmetros do conversor de frequência que se			
desviam da configuração padrão.					

3.11 Main Menu (Menu Principal) - Fieldbus CAN - Grupo 10

3.11.1 10-** DeviceNet e CAN Fieldbus

3.11.2 10-0* Programaç Comuns

10-00 Protocolo CAN

Option: Funcão:

[1] * DeviceNet Confira o protocolo da CAN ativa.

OBSERVAÇÃO!

As opções do parâmetro dependem do opcional instalado.

10-0	10-01 Seleção de Baud Rate			
Optio	on:	Funcão:		
		Selecione a velocidade de transmissão do		
		fieldbus. A seleção deve corresponder à		
		velocidade de transmissão do mestre e dos		
		outros nós do fieldbus.		
[16]	10 Kbps			
[17]	20 Kbps			
[18]	50 Kbps			
[19]	100 Kbps			
[20] *	125 Kbps			
[21]	250 Kbps			
[22]	500 Kbps			
[23]	800 Kbps			
[24]	1000 Kbps			

10-02 MAC ID					
Range:		Funcão:			
Size related*	[0 - 63.] Seleção do endereço das estações.				
		Cada estação, conectada à mesma rede			
		DeviceNet, deve ter um endereço sem			
		ambiguidade.			

10	10-05 Leitura do Contador de Erros d Transm			
Range:		Funcão:		
0 *	[0 - 255]	Exibir o número de erros de transmissão de CAN, desde a última energização.		
		desde a ditima energização.		

10	10-06 Leitura do Contador de Erros d Recepç			
Range:		Funcão:		
		Exibir o número de erros de recepção do controle do CAN, desde a última energização.		

10	10-07 Leitura do Contador de Bus off			
Ra	Range: Funcão:			
0 *	[0 - 255]	Exibir o número de eventos de Bus Off (Bus Desligado) desde a última energização.		

3.11.3 10-1* DeviceNet

10-1	10-10 Seleção do Tipo de Dados de Processo			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione a Instância (telegrama) para a		
		transmissão de dados. As Instâncias		
		disponíveis dependem da programação do		
		8-10 Perfil de Controle.		
		Quando o 8-10 Perfil de Controle for		
		programado para [0] <i>Perfil do FC</i> ,		
		10-10 Seleção do Tipo de Dados de Processo,		
		as opções [0] e [1] do estarão disponíveis.		
		Quando o 8-10 Perfil de Controle for		
		programado para [5] ODVA, as opções [2] e		
		[3] do 10-10 Seleção do Tipo de Dados de		
		Processo estarão disponíveis.		
		As instâncias 100/150 e 101/151 são		
		Danfoss-específicas. As Instâncias 20/70 e		
		21/71 são perfis específicos de ODVA do		
		Drive CA.		
		Para obter diretrizes sobre a seleção de		
		telegrama, consulte as <i>Instruções de</i>		
		Utilização do DeviceNet.		
		Observe que uma alteração neste		
		parâmetro será executada imediatamente.		
[0] *	INSTÂNCIA			
	100/150			
[1]	INSTÂNCIA			
	101/151			
[2]	INSTÂNCIA			
	20/70			
[3]	INSTÂNCIA			
	21/71			

Option: Selecione os dados de gravação do processo das Instâncias de Montagem de E/S 101/151. Os elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa 1	10-11 GravaçãoConfig dos Dados de Processo				
de gravação do processo das Instâncias de Montagem de E/S 101/151. Os elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa	Option:		Funcão:		
processo das Instâncias de Montagem de E/S 101/151. Os elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			Selecione os dados		
Instâncias de Montagem de E/S 101/151. Os elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			de gravação do		
Montagem de E/S 101/151. Os elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			processo das		
101/151. Os elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			Instâncias de		
elementos [2] e [3] desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			Montagem de E/S		
desta matriz podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			101/151. Os		
podem ser selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			elementos [2] e [3]		
selecionados. Os elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			desta matriz		
elementos [0] e [1] da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			podem ser		
da matriz são fixos. [0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			selecionados. Os		
[0] * Nenhum [302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			elementos [0] e [1]		
[302] Referência Mínima [303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa			da matriz são fixos.		
[303] Referência Máxima [341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa	[0] *	Nenhum			
[341] Tempo de Aceleração da Rampa 1 [342] Tempo de Desaceleração da Rampa	[302]	Referência Mínima			
[342] Tempo de Desaceleração da Rampa	[303]	Referência Máxima			
	[341]	Tempo de Aceleração da Rampa 1			
1	[342]	Tempo de Desaceleração da Rampa			
		1			



10-11 GravaçãoConfig dos Dados de Processo				
Optio	n:	Funcão:		
[351]	Tempo de Aceleração da Rampa 2			
[352]	Tempo de Desaceleração da Rampa			
	2			
[380]	Tempo de Rampa do Jog			
[381]	Tempo de Rampa da Parada Rápida			
[382]	Tempo de Aceleração de Partida			
[411]	Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]			
[413]	Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]			
[416]	Limite de Torque do Modo Motor			
[417]	Limite de Torque do Modo Gerador			
[590]	Controle Bus Digital & Relé			
[593]	Saída de Pulso #27 Ctrl. Bus			
[595]	Saída de Pulso #29 Ctrl Bus			
[597]	Saída de Pulso #X30/6 Controle de Bus			
[653]	Terminal 42 Ctrl Saída Bus			
[663]	Terminal X30/8 Ctrl Saída Bus			
[890]	Velocidade de Jog 1 via Bus			
[891]	Velocidade de Jog 2 via Bus			
[894]	Feedb. do Bus 1			
[895]	Feedb. do Bus 2			
[896]	Feedb. do Bus 3			
[1680]	CTW 1 do Fieldbus			
[1682]	REF 1 do Fieldbus			
[2013]	Referência Mínima			
[2014]	Referência Máxima			
[2021]	Setpoint 1			
[2022]	Setpoint 2			
[2023]	Setpoint 3			
[2643]	Terminal X42/7 Ctrl de Bus			
[2653]	Terminal X42/9 Ctrl de Bus			
[2663]	Terminal X42/11 Ctrl de Bus			

10-12 Leitura da Config dos Dados d Processo				
Optio	n:	Funcão:		
		Selecione os		
		dados de leitura		
		de processo para		
		as Instâncias de		
		Montagem de		
		E/S 101/151. Os		
		elementos [2] e		
		[3] desta matriz		
		podem ser		
		selecionados. Os		
		elementos [0] e		
		[1] da matriz são		
		fixos.		
[0] *	Nenhum			
[894]	Feedb. do Bus 1			
[895]	Feedb. do Bus 2			

10-12 Leitura da Config dos Dados d Processo			
Optio	n:	Funcão:	
[896]	Feedb. do Bus 3		
[1500]	Horas de funcionamento		
[1501]	Horas em Funcionamento		
[1502]	Medidor de kWh		
[1600]	Control Word		
[1601]	Referência [Unidade]		
[1602]	Referência %		
[1603]	Status Word		
[1605]	Valor Real Principal [%]		
[1609]	Leit.Personalz.		
[1610]	Potência [kW]		
[1611]	Potência [hp]		
[1612]	Tensão do motor		
[1613]	Freqüência		
[1614]	Corrente do Motor		
[1615]	Freqüência [%]		
[1616]	Torque [Nm]		
[1617]	Velocidade [RPM]		
[1618]	Térmico Calculado do Motor		
[1622]	Torque [%]		
[1626]	Potência Filtrada [kW]		
[1627]	Potência Filtrada [hp]		
[1630]	Tensão de Conexão CC		
[1632]	Energia de Frenagem /s		
[1633]	Energia de Frenagem /2 min		
[1634]	Temp. do Dissipador de Calor		
[1635]	Térmico do Inversor		
[1638]	Estado do SLC		
[1639]	Temp.do Control Card		
[1650]	Referência Externa		
[1652]	Feedback [Unidade]		
[1653]	Referência do DigiPot		
[1654]	Feedback 1 [Unidade]		
[1655]	Feedback 2 [Unidade]		
[1656]	Feedback 3 [Unidade]		
[1660]	Entrada Digital		
[1661]	Definição do Terminal 53		
[1662]	Entrada Analógica 53		
[1663]	Definição do Terminal 54		
[1664]	Entrada Analógica 54		
[1665]	Saída Analógica 42 [mA]		
[1666]	Saída Digital [bin]		
[1667]	Entr Pulso #29 [Hz]		
[1668]	Entr Pulso #33 [Hz]		
[1669]	Saída de Pulso #27 [Hz]		
[1670]	Saída de Pulso #29 [Hz]		
[1671]	Saída do Relé [bin]		
[1672]	Contador A		
[1673]	Contador B		
[1675]	Entr. Anal. X30/11		
[1676]	Entr. Anal. X30/12		
[1677]	Saída Anal. X30/8 [mA]		



10-12	10-12 Leitura da Config dos Dados d Processo				
Optio	n:	Funcão:			
[1684]	StatusWord do Opcional d				
	Comunicação				
[1685]	CTW 1 da Porta Serial				
[1690]	Alarm Word				
[1691]	Alarm word 2				
[1692]	Warning Word				
[1693]	Warning word 2				
[1694]	Status Word Estendida				
[1695]	Ext. Status Word 2				
[1696]	Word de Manutenção				
[1830]	Entr.analóg.X42/1				
[1831]	Entr.Analóg.X42/3				
[1832]	Entr.analóg.X42/5				
[1833]	Saída Anal X42/7 [V]				
[1834]	Saída Anal X42/9 [V]				
[1835]	Saída Anal X42/11 [V]				
[1850]	Leitura Sem o Sensor [unidade]				

10	10-13 Parâmetro de Advertência		
Ra	inge:	Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Exibir uma Warning word específica da DeviceNet. Um bit é associado a cada advertência. Consulte as Instruções de Operação da DeviceNet (MG.33.DX.YY) para informações detalhadas.	

Bit:	Significado:
0	Bus inativo
1	Timeout da conexão explícita
2	Conexão de E/S
3	Atingido o limite de tentativas
4	Valor real não está atualizado
5	Bus do CAN desligado
6	Erro de envio de E/S
7	Erro de Inicialização
8	Sem alimentação de bus
9	Bus desligado
10	Erro passivo
11	Advertência de erro
12	Erro de MAC ID duplicado
13	Estouro da fila de RX
14	Estouro da fila de TX
15	Estouro do CAN

Tabela 3.16

10-1	10-14 Referência da Rede	
Som	Somente leitura do LCP	
Opt	ion:	Funcão:
		Selecione a fonte de referência nas
		Instâncias 21/71 e 20/70.

10-1	10-14 Referência da Rede		
Som	Somente leitura do LCP		
Option: Funcão:			
[0] *	Off (Desligado)	Ativa a referência via entradas analógica/ digital.	
[1]	On (Ligado)	Ativa a referência via fieldbus.	

10-1	10-15 Controle da Rede		
Som	Somente leitura do LCP		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione a fonte de controle nas Instâncias 21/71 e 20/70.	
[0] *	Off (Desligado)	Ativa o controle via entradas analógica/ digital.	
[1]	On (Ligado)	Ativa o controle via de fieldbus.	

3.11.4 10-2* Filtros COS

10-	10-20 Filtro COS 1		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Inserir o valor para o Filtro COS 1, para	
		configurar a máscara de filtro para a Status	
		Word. Ao operar em COS (Change-Of-State;	
		Mudança de Estado), esta função filtra os bits	
		na Status Word que não devem ser enviados,	
		caso eles sejam alterados.	

10-	10-21 Filtro COS 2		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Inserir o valor do Filtro COS 2, para configurar a máscara de filtro do Valor Real Principal. Ao operar em COS (Change-Of-State; Mudança de Estado), esta função filtra os bits no Valor Real Principal que não devem ser enviados, caso eles sejam alterados.	

10-	10-22 Filtro COS 3		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Insira o valor do Filtro COS 3, para programar	
		a máscara de filtro do PCD 3. Ao operar em	
		COS (Change-Of-State, Mudança de Estado),	
		esta função filtra os bits do PCD 3 que não	
		devem ser enviados, caso eles sejam alterados.	

10	10-23 Filtro COS 4		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Inserir o valor do Filtro COS 4, para configurar a máscara de filtro do PCD 4. Ao operar em COS (Change-Of-State), esta função filtra os bits no PCD 4 que não devem ser enviados, caso eles sejam alterados.	



3.11.5 10-3* Acesso ao Parâm.

Grupo de parâmetros que provê acesso aos parâmetros indexados e à definição do setup da programação.

10	10-31 Armazenar Valores dos Dados		
Op	otion:	Funcão:	
		Os valores de parâmetros, alterados por intermédio do DeviceNet, não são automaticamente gravados na memória não volátil. Utilize este parâmetro para ativar uma função que grave os valores de parâmetros na EEPROM, de modo que os valores alterados serão mantidos ao desligar a unidade.	
[0]	Off (Desligado)	Desativa a função de armazenagem não volátil.	
[1]	Gravar todos set-ups	Grava todos os valores de parâmetros do setup ativo, na memória não volátil. A seleção retorna para Off (Desligado) [0] quando todos os valores forem gravados.	
[2]	Gravar todos set-ups	Grava todos os valores de parâmetro, de todos os setups, na memória não volátil. A seleção retorna a <i>Off</i> (Desligado) [0] quando todos os valores dos parâmetros forem gravados.	

10	10-33 Gravar Sempre		
Option:		Funcão:	
[0]	Off (Desligado)	Desativa a memória não volátil de dados.	
[1]	On (Ligado)	Grava os dados do parâmetro recebidos através da DeviceNet, na EEPROM, como padrão.	



3.12 Main Menu (Menu Principal) - LonWorks - Grupo 11

Grupo de parâmetros de todos os parâmetros específicos do LonWorks.

Parâmetros relativos ao ID do LonWorks.

11-	11-00 ID do Neuron			
Range: Funcão:		Funcão:		
0 *	[0 - 0]	Exibir o número do ID Neuron único do chip da Neuron.		

11-1	11-10 Perfil do Drive		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro permite fazer a seleção entre os Perfis Funcionais do LONMARK.	
[0] *	Perfil do VSD	O Danfoss Perfil e o Objeto de Nó são comuns a todos os perfis.	
[1]	Controlador da bomba		

11-	11-15 Warning Word do LON				
Range: Funcão:					
0 *	[0 - 65535]	Este par. contém as advertências específicas do LON.			

Bit	Status
0	Falha interna
1	Falha interna
2	Falha interna
3	Falha interna
4	Falha interna
5	Reservado
6	Reservado
7	Reservado
8	Reservado
9	Tipos que podem ser alterados
10	Erro de Inicialização
11	Erro interno de comunicação
12	Discordância da revisão do software
13	Bus inativo
14	Opcional não instalado
15	A Entrada do LON (nvi/nci) excede os limites

Tabela 3.17

11-	11-17 Revisão do XIF			
Range: Funcão:				
0 *	[0 - 0]	0 - 0] Este parâmetro contém a versão do arquivo de		
		interface externa no chip C da Neuron, no opcional		
		LON.		

11-18 Revisão do LonWorks			
Range: Funcão:			
		Este parâmetro contém a versão do software do programa aplicativo no chip C da Neuron, no opcional LON.	

111-2	11-21 Armazenar valores dos Dados			
Option:		Funcão:		
		Este par. é utilizado para ativar armaz.		
		de dados na memória não volátil.		
[0] *	Off (Desligado)	A função de gravação está inativa.		
[2]	Gravar todos	Grava todos os valores de parâmetros		
	setups	E ² PROM. O valor retorna para <i>Off</i>		
		(Desligado), guando todos os valores de		

parâmetros forem gravados.



3.13 Main Menu (Menu Principal) - Smart Logic - Grupo 13

3.13.1 13-** Recursos Recursos Prog. Recursos

O Smart Logic Control (SLC) é essencialmente uma sequência de ações definida pelo usuário (consulte o 13-52 Ação do SLC [x]), executada pelo SLC quando o evento associado (consulte o 13-51 Evento do SLC [x]), definido pelo usuário, for avaliado como TRUE (Verdadeiro) pelo SLC. Eventos e ações são numerados e conectados em pares. Isto significa que, quando o evento [0] estiver completo (atinge o valor TRUE (Verdadeiro)), a ação [0] é executada. Depois que isto se realiza, as condições do evento [1] serão avaliadas e, se forem constatadas como TRUE, a ação [1] será executada, e assim por diante. Somente um evento será avaliado por vez. Se um evento for avaliado como FALSE (Falso), não acontece nada (no SLC) durante o intervalo de varredura atual e nenhum outro evento será avaliado. Isto significa que, quando o SLC é iniciado, ele avalia o evento [0] (e unicamente o evento [0]) a cada intervalo de varredura. Somente quando o evento [0] for avaliado TRUE, o SLC executa a ação [0] e começa a avaliar o evento [1]. É possível programar de 1 a 20 eventos e ações.

Quando o último evento / ação tiver sido executado, a sequência recomeça desde o *evento* [0]/ *ação* [0]. A ilustração mostra um exemplo com três eventos/ações




Ilustração 3.31

Iniciando e parando o SLC:

Iniciar e parar o SLC podem ser executadas selecionando On (Ligado) [1] ou Off (Desligado) [0], no 13-00 Modo do SLC. O SLC sempre começa no estado 0 (onde o evento [0] é avaliado). O SLC inicia quando Iniciar Evento (definido no 13-01 Iniciar Evento) for avaliado como TRUE (Verdadeiro) (desde que On (Ligado) [1] esteja selecionado no 13-00 Modo do SLC). O SLC para quando o Parar Evento (13-02 Parar Evento) for TRUE (Verdadeiro). O 13-03 Resetar o SLC reseta todos os parâmetros do SLC e começa a programação desde o princípio.

3.13.2 13-0* Definições do SLC

Use os ajustes do SLC para ativar, desativar e reinicializar a sequência Controle Lógico Inteligente. As funções lógicas e os comparadores estão sempre em execução em segundo plano, o que abre para controle separado das entradas e saídas digitais.

13-	13-00 Modo do SLC			
Option:		Funcão:		
[0]	Off (Desligado)	Desativa o Smart Logic Controller.		
[1]	On (Ligado)	Ativa oSmart Logic Controller.		

13-0	13-01 Iniciar Evento				
Opti	on:	Funcão:			
		Selecione a entrada booleana (TRUE (Verdadeiro) ou FALSE (Falso)) para ativar o Smart Logic Control.			
[0] *	FALSE (Falso)	Insere o valor fixo FALSE (Falso) na regra lógica.			
[1]	True (Verdadeiro)	Insere o valor fixo TRUE (Verdadeiro) na regra lógica.			
[2]	Em funcionamento	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[3]	Dentro da Faixa	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[4]	Na referência	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[5]	Limite de torque	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[6]	Corrente limite	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[7]	Fora da Faix de Corr	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[8]	Abaixo da I baixa	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[9]	Acima da I alta	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[10]	Fora da Faix de Veloc				
[11]	Abaixo da veloc.baix	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[12]	Acima da veloc.alta	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.			
[13]	Fora da faixa d feedb				
[14]	Abaixo de feedb.baix				
[15]	Acima de feedb.alto				



13-01 Iniciar Evento Option: Função: Advertência térmica Consulte o grupo de par. 5-3* para [16] descrição detalhada. Red.Elétr Fora d Faix Consulte o grupo de par. 5-3* para [17] descrição detalhada. [18] Reversão Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada. [19] Advertência Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada. Consulte o grupo de par. 5-3* para [20] Alarme (desarme) descrição detalhada. [21] Alarm(bloq.p/ Consulte o grupo de par. 5-3* para desarm) descrição detalhada. [22] Comparador 0 Utilize o resultado do comparador 0 na regra lógica. [23] Comparador 1 Utilize o resultado do comparador 1 na regra lógica. [24] Comparador 2 Utilize o resultado do comparador 2 na regra lógica. [25] Utilize o resultado do comparador 3 Comparador 3 na regra lógica. Utilize o resultado da regra lógica 0 [26] Regra Lógica 0 na regra lógica. [27] Regra Lógica 1 Utilize o resultado da regra lógica 1 na regra lógica. [28] Regra Lógica 2 Utilize o resultado da regra lógica 2 na regra lógica. Utilize o resultado da regra lógica 3 [29] Regra Lógica 3 na regra lógica. [33] Entrada digital, DI18 Utilize o valor de DI18 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)). [34] Entrada digital, DI19 Utilize o valor de DI19 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)). Entrada digital, DI27 Utilize o valor de DI27 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)). [36] Entrada digital, DI29 Utilize o valor de DI29 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)). [37] Entrada digital, DI32 Utilize o valor de DI32 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)). [38] Entrada digital, DI33 Utilize o valor de DI33 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)). Comando partida Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência der partida por qualquer meio (via entrada digital, fieldbus ou outro). [40] Drive parado Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for parado

13-0	13-01 Iniciar Evento			
Opti	on:	Funcão:		
		ou parado por inércia por qualquer meio (via entrada digital, fieldbus ou outro).		
[41]	Rset Desrm	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for desarmado (mas não travado por desarme) e o botão de reset for pressionado.		
[42]	Desarme de Auto Reset	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for desarmado (mas não travado por desarme) e um Reset Automático for executado		
[43]	Tecla OK	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla de OK for pressionada no LCP.		
[44]	Tecla Reset	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Reset for pressionada no LCP.		
[45]	Tecla para Esquerda	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Left (Esquerda) for pressionada no LCP.		
[46]	Tecla para Direita	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Right (Direita) for pressionada no LCP.		
[47]	Tecla para Cima	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla seta Para Cima for pressionada no LCP.		
[48]	Tecla Para Baixo	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Down (Para baixo) for pressionada no LCP.		
[50]	Comparador 4	Utilize o resultado do comparador 4 na regra lógica.		
[51]	Comparador 5	Utilize o resultado do comparador 5 na regra lógica.		
[60]	Regra lóg 4	Utilize o resultado da regra lógica 4 na regra lógica.		
[61]	Regra lóg 5	Utilize o resultado da regra lógica 5 na regra lógica.		
[76]	Entrada digital x30 2			
[77]	Entrada digital x30			
[78]	Entrada digital x30 4			
[90]	Modo Drive ECB			
[91]	Modo Bypass do ECB			
[92]	Modo Teste do ECB			
[100]	Fire Mode			



13-0	2 Parar Evento	
Opti	on:	Funcão:
		Selecionar a entrada booleana (TRUE (Verdadeiro) ou FALSE (Falso)) para desativar o Smart Logic Control.
[0] *	FALSE (Falso)	Insere o valor fixo FALSE (Falso) na regra lógica.
[1]	True (Verdadeiro)	Insere o valor fixo TRUE (Verdadeiro) na regra lógica.
[2]	Em funcionamento	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[3]	Dentro da Faixa	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[4]	Na referência	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[5]	Limite de torque	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[6]	Corrente limite	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[7]	Fora da Faix de Corr	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[8]	Abaixo da I baixa	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[9]	Acima da I alta	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[10]	Fora da Faix de Veloc	
[11]	Abaixo da veloc.baix	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[12]	Acima da veloc.alta	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[13]	Fora da faixa d feedb	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[14]	Abaixo de feedb.baix	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[15]	Acima de feedb.alto	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[16]	Advertência térmica	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[17]	Red.Elétr Fora d Faix	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[18]	Reversão	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[19]	Advertência	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.
[20]	Alarme (desarme)	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.

13-02 Parar Evento				
Option: Funcão:				
[21]	Alarm(bloq.p/ desarm)	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.		
[22]	Comparador 0	Utilize o resultado do comparador 0 na regra lógica.		
[23]	Comparador 1	Utilize o resultado do comparador 1 na regra lógica.		
[24]	Comparador 2	Utilize o resultado do comparador 2 na regra lógica.		
[25]	Comparador 3	Utilize o resultado do comparador 3 na regra lógica.		
[26]	Regra Lógica 0	Utilize o resultado da regra lógica 0 na regra lógica.		
[27]	Regra Lógica 1	Utilize o resultado da regra lógica 1 na regra lógica.		
[28]	Regra Lógica 2	Utilize o resultado da regra lógica 2 na regra lógica.		
[29]	Regra Lógica 3	Utilize o resultado da regra lógica 3 na regra lógica.		
[30]	Timeout 0 do SLC	Utilize o resultado do temporizador 0 na regra lógica.		
[31]	Timeout 1 do SLC	Utilize o resultado do temporizador 1 na regra lógica.		
[32]	Timeout 2 do SLC	Utilize o resultado do temporizador 2 na regra lógica.		
[33]	Entrada digital, DI18	Utilize o valor de DI18 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).		
[34]	Entrada digital, DI19	Utilize o valor de DI19 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).		
[35]	Entrada digital, DI27	Utilize o valor de DI27 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).		
[36]	Entrada digital, DI29	Utilize o valor de DI29 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).		
[37]	Entrada digital, DI32	Utilize o valor de DI32 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).		
[38]	Entrada digital, DI33	Utilize o valor de DI33 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).		
[39]	Comando partida	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência der partida por qualquer meio (via entrada digital, fieldbus ou outro).		
[40]	Drive parado	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for parado ou parado por inércia por qualquer meio (via entrada digital, fieldbus ou outro).		
[41]	Rset Desrm	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for		



Reset o conversor de frequência for desarmado (mas não travado por desarme) e um Reset Automático frexecutado [43] Tecla OK Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla de OK for pressionada no LCF. [44] Tecla Reset Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Reset for pressionada no LCP. [45] Tecla para Esquerda Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Left (Esquerda) for pressionada no LCP. [46] Tecla para Direita Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP.	Opti	13-02 Parar Evento		
desarme) e o botão de reset for pressionado. [42] Desarme de Auto Reset Desarme de Frue (Verdadeiro) se desarmado (mas não travado por desarme) e um Reset Automático for executado [43] Tecla OK Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Reset for pressionada no LCP. [44] Tecla Reset Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Left (Esquerda) for pressionada no LCP. [45] Tecla para Direita Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [46] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP.		on:	Funcão:	
Reset o conversor de frequência for desarmado (mas não travado por desarme) e um Reset Automático frexecutado [43] Tecla OK Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla de OK for pressionada no LCF. [44] Tecla Reset Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Reset for pressionada no LCP. [45] Tecla para Esquerda Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Left (Esquerda) for pressionada no LCP. [46] Tecla para Direita Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP.			desarme) e o botão de reset for	
tecla de OK for pressionada no LCF. [44] Tecla Reset Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Reset for pressionada no LCP. [45] Tecla para Esquerda Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Left (Esquerda) for pressionada no LCP. [46] Tecla para Direita Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se	[42]		desarmado (mas não travado por desarme) e um Reset Automático for	
tecla Reset for pressionada no LCP. [45] Tecla para Esquerda Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla Left (Esquerda) for pressionad no LCP. [46] Tecla para Direita Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se	[43]	Tecla OK	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla de OK for pressionada no LCP.	
tecla Left (Esquerda) for pressionad no LCP. [46] Tecla para Direita Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se	[44]	Tecla Reset	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Reset for pressionada no LCP.	
tecla seta Right (Direita) for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Este evento é TRUE (Verdadeiro) se tecla seta Para Cima for pressionad no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se	[45]	Tecla para Esquerda	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Left (Esquerda) for pressionada no LCP.	
tecla seta Para Cima for pressionad no LCP. [48] Tecla Para Baixo Este evento é TRUE (Verdadeiro) se	[46]	Tecla para Direita	j , , ,	
	[47]	Tecla para Cima	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla seta Para Cima for pressionada no LCP.	
tecla Down (Para baixo) for pressionada no LCP.	[48]	Tecla Para Baixo	Este evento é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Down (Para baixo) for pressionada no LCP.	
[50] Comparador 4 Utilize o resultado do comparador na regra lógica.	[50]	Comparador 4	Utilize o resultado do comparador 4 na regra lógica.	
[51] Comparador 5 Utilize o resultado do comparador na regra lógica.	[51]	Comparador 5	Utilize o resultado do comparador 5 na regra lógica.	
[60] Regra lóg 4 Utilize o resultado da regra lógica na regra lógica.	[60]	Regra lóg 4	Utilize o resultado da regra lógica 4 na regra lógica.	
[61] Regra lóg 5 Utilize o resultado da regra lógica : na regra lógica.	[61]	Regra lóg 5	Utilize o resultado da regra lógica 5 na regra lógica.	
[70] Timeout 3 do SL Utilize o resultado do temporizado 3 na regra lógica.	[70]	Timeout 3 do SL	Utilize o resultado do temporizador 3 na regra lógica.	
[71] Timeout 4 do SL Utilize o resultado do temporizado 4 na regra lógica.	[71]	Timeout 4 do SL	Utilize o resultado do temporizador 4 na regra lógica.	
[72] Timeout 5 do SL Utilize o resultado do temporizado 5 na regra lógica.	[72]	Timeout 5 do SL	Utilize o resultado do temporizador 5 na regra lógica.	
[73] Timeout 6 do SL Utilize o resultado do temporizado 6 na regra lógica.	[73]	Timeout 6 do SL	Utilize o resultado do temporizador 6 na regra lógica.	
[74] Timeout 7 do SL Utilize o resultado do temporizado 7 na regra lógica.	[74]	Timeout 7 do SL	Utilize o resultado do temporizador 7 na regra lógica.	
[76] Entrada digital x30 2	[76]	Entrada digital x30 2		
[77] Entrada digital x30 3	[77]	-		
[78] Entrada digital x30 4				
[80] Fluxo-Zero	[80]	_		
[81] Bomba Seca	[81]	Bomba Seca		
[82] Final de Curva	[82]	Final de Curva		

13-0	13-02 Parar Evento		
Option:		Funcão:	
[83]	Correia Partida		
[90]	Modo Drive ECB		
[91]	Modo Bypass do ECB		
[92]	Modo Teste do ECB		
[100]	Fire Mode		

13-0	13-03 Resetar o SLC		
Option:		Funcão:	
[0] *	Não resetar o SLC	Retém as configurações programadas em todos os parâmetros do grupo 13 (13-**).	
[1]	Resetar o SLC	Reinicializa todos os parâmetros do grupo 13 (13-**) para as configurações padrão.	

3.13.3 13-1* Comparadores

Os comparadores são utilizados para comparar variáveis contínuas (i.é., frequência de saída, corrente de saída, entrada analógica, etc.) com um valor predefinido fixo.




Ilustração 3.32

Além disso, há valores digitais que serão comparados a valores de tempo fixos. Veja a explicação no 13-10 Operando do Comparador. Os comparadores são avaliados uma vez a cada intervalo de varredura. Utilize o resultado (TRUE ou FALSE) (Verdadeiro ou Falso) diretamente. Todos os parâmetros, neste grupo de parâmetros, são parâmetros matriciais, com índice 0 a 5. Selecionar o índice 0 para programar o Comparador 0; selecionar o índice 1, para programar o Comparador 1; e assim por diante.

13-10 Operando do Comparador		
Matriz [4]		
Option:		Funcão:
		Selecione a variável a ser
		monitorada pelo comparador.
[0] *	DISABLED (Desativd)	
[1]	Referência	
[2]	Feedback	
[3]	Velocidade do motor	
[4]	Corrente do motor	



12_1	13-10 Operando do Comparador		
	·		
Matri			
Opti	on:	Funcão:	
[5]	Torque do motor		
[6]	Potência do motor		
[7]	Tensão do motor		
[8]	TensãoBarrament CC		
[9]	Térmico do motor		
[10]	Protç Térmic do VLT		
[11]	Temper.do dissipador		
[12]	Entrada analógic Al53		
[13]	Entrada analógic Al54		
[14]	Entrada analógAIFB10		
[15]	Entrada analógAIS24V		
[17]	Entrada analóg AICCT		
[18]	Entrada de pulso FI29		
[19]	Entrada de pulso FI33		
[20]	Número do alarme		
[21]	Núm Advertênc.		
[22]	Entr. Anal. x30 11		
[23]	Entr. Anal. x30 12		
[30]	Contador A		
[31]	Contador B		
[40]	Entr. analóg. X42/1		
[41]	Entr. analóg. X42/3		
[42]	Entr. analóg. X42/5		
[50]	FALSE (Falso)		
[51]	TRUE (Verdadeiro)		
[52]	Ctrl pronto		
[53]	Drive pront		
[54]	Em funcionamento		
[55]	Reversão		
[56]	Na Faixa		
[60]	Na referência		
[61]	Abaix da refer.baixa		
[62]	Acima ref, alta		
[65]	Limite d torque		
[66]	Limite de corrente		
[67]	Fora d faix de corr.		
[68]	Abaixo da I baixa		
[69]	Acima da I alta		
[70]	Fora d faix veloc. Veloc.abaixo da baixa		
[71]			
[72]	Acima da veloc.alta		
[75]	Fora d faix de fdbck		
[76]	Abaix de fback baix Acima fdback alto		
[77]	Advrtênc térmic		
[80]	Rede elét.fora faix		
[82]	Advertência		
[85]			
[86]	Alarme (desarme) Alarm(bloq.p/desarm)		
[87]	Bus OK		
[90]	Lim.de torque & stop		
[91]	Lini.ue torque & stop		

13-10 Operando do Comparador		
Matriz [4]		
Opti	on:	Funcão:
[92]	Falha freio (IGBT)	
[93]	ControleFreio mecân	
[94]	Safe Stop Ativo	
[100]	Comparador 0	
[101]	Comparador 1	
[102]	Comparador 2	
[103]	Comparador 3	
[104]	Comparador 4	
[105]	Comparador 5	
[110]	Regra lógica 0	
[111]	Regra lógica 1	
[112]	Regra lógica 2	
[113]	Regra lógica 3	
[114]	Regra lógica 4	
[115]	Regra lógica 5	
[120]	Timeout 0 do SL	
[121]	Timeout 1 do SL	
[122]	Timeout 2 do SL	
[123]	Timeout 3 do SL	
[124]	Timeout 4 do SL	
[125]	Timeout 5 do SL	
[126]	Timeout 6 do SL	
[127]	Timeout 7 do SL	
[130]	Entrada digital DI18	
[131]	Entrada digital DI19	
[132]	Entrada digital DI27	
[133]	Entrada digital DI29	
[134]	Entrada digital DI32	
[135]	Entrada digital DI33	
[150]	Saída digital A do SL	
[151]	Saída digital B do SL	
[152]		
[153]	Saída digital D do SL	
[154]	Saída digital E do SL	
[155]	Saída digital F do SL	
[160]	Relé 1	
[161]	Relé 2 Ref. local ativa	
[180]	Ref. remota ativa	
[182]	Comando partida	
[183]	Drive parado	
[185]	Drve modo manual	
[186]	Drve mod automát	
[187]	DadoComand partida	
[190]	Entrada Digital x30 2	
[190]	Entrada Digital x30 3	
[192]	Entrada Digital x30 4	
L., 2-1	1 D.g.tai 700 T	



13-1	13-11 Operador do Comparador			
Mati	riz [6]			
Opt	ion:	Funcão:		
[0] *	<	Selecione < [0] para o resultado da avaliação ser TRUE (Verdadeiro), quando a variável selecionada no 13-10 Operando do Comparador for menor que o valor fixo no 13-12 Valor do Comparador. O resultado será FALSE (Falso), se a variável selecionada no 13-10 Operando do Comparador for maior que o valor fixo no 13-12 Valor do Comparador.		
[1]	≈ (igual)	Selecione ≈ (igual) [1] para o resultado da avaliação ser TRUE (Verdadeiro), quando a variável selecionada no 13-10 Operando do Comparador for aproximadamente igual ao valor fixo no 13-12 Valor do Comparador.		
[2]	>	Selecione > [2] para a lógica inversa da opção < [0].		
[5]	TRUE maior que			
[6]	FALSE maior que			
[7]	TRUE menor que			
[8]	FALSE menor que			

13-12 Valor do Comparador			
Matriz [6]			
Range:		Funcão:	
Size related*	[-100000.000 - 100000.000]	Insira o 'nível de disparo' para a variável monitorada por este comparador. Este é um parâmetro de matriz que contém os valores de 0 a 5 do comparador.	

3.13.4 13-2* Temporizadores

Utilize o resultado (TRUE ou FALSE) (Verdadeiro ou Falso) dos temporizadores diretamente para definir um evento (consulte o 13-51 Evento do SLC) ou como entrada booleana, em uma regra lógica (consulte o 13-40 Regra Lógica Booleana 1, 13-42 Regra Lógica Booleana 2 ou 13-44 Regra Lógica Booleana 3). Um temporizador somente é FALSE (Falso) quando iniciado por uma ação (i.é., Iniciar tmporizadr 1 [29]), até que o valor de temporizador contido neste parâmetro tenha expirado. Então, ele torna-se TRUE novamente.

Todos os parâmetros, neste grupo de parâmetros, são parâmetros matriciais, com índice de 0 a 2. Selecione o índice 0 para programar o Temporizador 0; Selecionar o índice 1 para programar o Temporizador 1; e assim por diante.

13-20 Temporizador do SLC		
Matriz [3]		
Range:		Funcão:
Size related*	[0.000 - 0.000]	Insira o valor para definir a duração da saída FALSE (Falso) do temporizador programado. Um temporizador somente é FALSE (Falso) se for iniciado por uma ação (ou seja, <i>Iniciar timer 1</i> [29]) e até que o valor do timer tenha expirado.

3.13.5 13-4* Regras Lógicas

Combinar até três entradas booleanas (entradas TRUE / FALSE) de temporizadores, comparadores, entradas digitais, bits de status e eventos que utilizam os operadores lógicos AND (E), OR (OU) e NOT (NÃO). Selecionar entradas booleanas para o cálculo nos 13-40 Regra Lógica Booleana 1, 13-42 Regra Lógica Booleana 2 e 13-44 Regra Lógica Booleana 3. Definir os operadores utilizados para combinar, logicamente, as entradas selecionadas nos 13-41 Operador de Regra Lógica 1 e 13-43 Operador de Regra Lógica 2.




Ilustração 3.33

Prioridade de cálculo

Os resultados dos 13-40 Regra Lógica Booleana 1, 13-41 Operador de Regra Lógica 1 e 13-42 Regra Lógica Booleana 2 são calculados primeiro. O resultado (TRUE / FALSE) (Verdadeiro / Falso) deste cálculo é combinado com as programações dos 13-43 Operador de Regra Lógica 2 e 13-44 Regra Lógica Booleana 3, produzindo o resultado final (TRUE / FALSE) da regra lógica.

13-4	13-40 Regra Lógica Booleana 1		
Matri	Matriz [6]		
Option:		Funcão:	
[0] *	FALSE (Falso)	Insere o valor fixo FALSE (Falso) na regra lógica.	
[1]	True (Verdadeiro)	Insere o valor fixo TRUE (Verdadeiro) na regra lógica.	
[2]	Em funcionamento	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[3]	Dentro da Faixa	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	



13-40 Regra Lógica Booleana 1			
	Matriz [6]		
Opti		Funcão:	
[4]	Na referência	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[5]	Limite de torque	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[6]	Corrente limite	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[7]	Fora da Faix de Corr	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[8]	Abaixo da I baixa	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[9]	Acima da I alta	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[10]	Fora da Faix de Veloc		
[11]	Abaixo da veloc.baix	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[12]	Acima da veloc.alta	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[13]	Fora da faixa d feedb	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[14]	Abaixo de feedb.baix	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[15]	Acima de feedb.alto	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[16]	Advertência térmica	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[17]	Red.Elétr Fora d Faix	Consulte o grupo do parâmetro para descrição detalhada.	
[18]	Reversão	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[19]	Advertência	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[20]	Alarme (desarme)	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[21]	Alarm(bloq.p/ desarm)	Consulte o grupo de par. 5-3* para descrição detalhada.	
[22]	Comparador 0	Utilize o resultado do comparador 0 na regra lógica.	
[23]	Comparador 1	Utilize o resultado do comparador 1 na regra lógica.	
[24]	Comparador 2	Utilize o resultado do comparador 2 na regra lógica.	
[25]	Comparador 3	Utilize o resultado do comparador 3 na regra lógica.	

13-40 Regra Lógica Booleana 1			
Matri	Matriz [6]		
Opti		Funcão:	
[26]	Regra Lógica 0	Utilize o resultado da regra lógica 0 na regra lógica.	
[27]	Regra Lógica 1	Utilize o resultado da regra lógica 1 na regra lógica.	
[28]	Regra Lógica 2	Utilize o resultado da regra lógica 2 na regra lógica.	
[29]	Regra Lógica 3	Utilize o resultado da regra lógica 3 na regra lógica.	
[30]	Timeout 0 do SLC	Utilize o resultado do temporizador 0 na regra lógica.	
[31]	Timeout 1 do SLC	Utilize o resultado do temporizador 1 na regra lógica.	
[32]	Timeout 2 do SLC	Utilize o resultado do temporizador 2 na regra lógica.	
[33]	Entrada digital, DI18	Utilize o valor de DI18 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).	
[34]	Entrada digital, DI19	Utilize o valor de DI19 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).	
[35]	Entrada digital, DI27	Utilize o valor de DI27 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).	
[36]	Entrada digital, DI29	Utilize o valor de DI29 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).	
[37]	Entrada digital, DI32	Utilize o valor de DI32 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).	
[38]	Entrada digital, DI33	Utilize o valor de DI33 na regra lógica (Alto = TRUE (Verdadeiro)).	
[39]	Comando partida	Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência der partida por qualquer meio (via entrada digital, fieldbus ou outro).	
[40]	Drive parado	Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for parado ou parado por inércia por qualquer meio (via entrada digital, fieldbus ou outro).	
[41]	Rset Desrm	Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for desarmado (mas não bloqueado por desarme) e o botão de reset for pressionado.	
[42]	Desarme de Auto Reset	Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se o conversor de frequência for desarmado (mas não bloqueado por desarme) e for emitido um Reset Automático.	



13-40 Regra Lógica Booleana 1 Matriz [6] Option: Funcão: Tecla OK Esta regra lógica é TRUE [43] (Verdadeiro) se a tecla OK for pressionada no LCP. [44] Tecla Reset Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Reset for pressionada no LCP. Esta regra lógica é TRUE [45] Tecla para Esquerda (Verdadeiro) se a tecla seta Esquerda for pressionada no LCP. [46] Tecla para Direita Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se a tecla seta Direita for pressionada no LCP. [47] Tecla para Cima Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se a tecla Up (Para cima) for pressionada no LCP. [48] Tecla Para Baixo Esta regra lógica é TRUE (Verdadeiro) se a tecla seta Para Baixo for pressionada no LCP. [50] Comparador 4 Utilize o resultado do comparador 4 na regra lógica. Utilize o resultado do comparador 5 [51] Comparador 5 na regra lógica. [60] Regra lóg 4 Utilize o resultado da regra lógica 4 na regra lógica. [61] Regra lóg 5 Utilize o resultado da regra lógica 5 na regra lógica. Timeout 3 do SL Utilize o resultado do temporizador [70] 3 na regra lógica. [71] Timeout 4 do SL Utilize o resultado do temporizador 4 na regra lógica. [72] Timeout 5 do SL Utilize o resultado do temporizador 5 na regra lógica. [73] Timeout 6 do SL Utilize o resultado do temporizador 6 na regra lógica. [74] Timeout 7 do SL Utilize o resultado do temporizador 7 na regra lógica. [76] Entrada digital x30 2 [77] Entrada digital x30 3 Entrada digital x30 4 [78] [80] Fluxo-Zero [81] Bomba Seca Final de Curva [82] [83] Correia Partida [90] Modo Drive ECB Modo Bypass do ECB Modo Teste do ECB [92] [100] Fire Mode

13-4	13-41 Operador de Regra Lógica 1		
Matı	Matriz [6]		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o primeiro operador lógico a usar as entradas booleanas de 13-40 Regra Lógica Booleana 1 e 13-42 Regra Lógica Booleana 2. [13-**] significa a entrada booleana do grupo do parâmetro 13-**.	
[0] *	DISABLED (Desativd)	Ignora os 13-42 Regra Lógica Booleana 2, 13-43 Operador de Regra Lógica 2, e 13-44 Regra Lógica Booleana 3.	
[1]	AND	Avalia a expressão [13-40] AND [13-42].	
[2]	OR	avalia a expressão [13-40] OU [13-42].	
[3]	AND NOT	avalia a expressão [13-40] AND NOT [13-42].	
[4]	OR NOT	avalia a expressão [13-40] OR NOT [13-42].	
[5]	NOT AND	avalia a expressão NOT [13-40] AND [13-42].	
[6]	NOT OR	avalia a expressão NOT [13-40] OR [13-42].	
[7]	NOT AND NOT	avalia a expressão NOT [13-40] AND NOT [13-42].	
[8]	NOT OR NOT	avalia a expressão NOT [13-40] OR NOT [13-42].	

13-42 Regra Lógica Booleana 2

Matri	z [6]	
Option:		Funcão:
		Selecione a segunda entrada booleana (TRUE (Verdadeiro) ou FALSE (Falso)) para a regra lógica selecionada. Consulte o <i>13-40 Regra Lógica</i> <i>Booleana 1</i> para descrições detalhadas de seleções e suas funções.
[0] *	FALSE (Falso)	
[1]	True (Verdadeiro)	
[2]	Em funcionamento	
[3]	Dentro da Faixa	
[4]	Na referência	
[5]	Limite de torque	
[6]	Corrente limite	
[7]	Fora da Faix de Corr	
[8]	Abaixo da I baixa	
[9]	Acima da I alta	
[10]	Fora da Faix de Veloc	
[11]	Abaixo da veloc.baix	
[12]	Acima da veloc.alta	
[13]	Fora da faixa d feedb	
[14]	Abaixo de feedb.baix	



13-42 Regra Lógica Booleana 2			
	Matriz [6]		
Opti		Funcão:	
[15]	Acima de feedb.alto		
[16]	Advertência térmica		
[17]	Red.Elétr Fora d Faix		
[18]	Reversão		
[19]	Advertência		
[20]	Alarme (desarme)		
[21]	Alarm(bloq.p/desarm)		
[22]	Comparador 0		
[23]	Comparador 1		
[24]	Comparador 2		
[25]	Comparador 3		
[26]	Regra Lógica 0		
[27]	Regra Lógica 1		
[28]	Regra Lógica 2		
[29]	Regra Lógica 3		
[30]	Timeout 0 do SLC		
[31]	Timeout 2 do SLC		
[32]	Timeout 2 do SLC		
[33]	Entrada digital, DI18		
[34]	Entrada digital, DI37		
[35]	Entrada digital, DI27		
[36]	Entrada digital, DI29 Entrada digital, DI32		
[38]	Entrada digital, DI33		
[39]	Comando partida		
[40]	Drive parado		
[41]	Rset Desrm		
[42]	Desarme de Auto Reset		
[43]	Tecla OK		
[44]	Tecla Reset		
[45]	Tecla para Esquerda		
[46]	Tecla para Direita		
[47]	Tecla para Cima		
[48]	Tecla Para Baixo		
[50]	Comparador 4		
[51]	Comparador 5		
[60]	Regra lóg 4		
[61]	Regra lóg 5		
[70]	Timeout 3 do SL		
[71]	Timeout 4 do SL		
[72]	Timeout 5 do SL		
[73]	Timeout 6 do SL		
[74]	Timeout 7 do SL		
[76]	Entrada digital x30 2		
[77]	Entrada digital x30 3		
[78]	Entrada digital x30 4		
[80]	Fluxo-Zero		
[81]	Bomba Seca		
[82]	Final de Curva		
[83]	Correia Partida		
[90]	Modo Drive ECB		

13-4	13-42 Regra Lógica Booleana 2		
Matri	Matriz [6]		
Opti	on:	Funcão:	
[91]	Modo Bypass do ECB		
[92]	Modo Teste do ECB		
[100]	Fire Mode		

13-4	13-43 Operador de Regra Lógica 2		
Mati	Matriz [6]		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o segundo operador lógico a ser utilizado na entrada booleana, calculado nos 13-40 Regra Lógica Booleana 1, 13-41 Operador de Regra Lógica 1, e 13-42 Regra Lógica Booleana 2, e a entrada booleana vinda do 13-42 Regra Lógica Booleana 2. [13-44] significa a entrada booleana do 13-44 Regra Lógica Booleana 3. [13-40/13-42] significa a entrada booleana calculada nos 13-40 Regra Lógica Booleana 1, 13-41 Operador de Regra Lógica 1, e 13-42 Regra Lógica Booleana 2. DISABLED [0] (configuração de fábrica), selecione esta opção para ignorar o 13-44 Regra Lógica Booleana 3.	
[0] *	DISABLED (Desativd)		
[1]	AND		
[2]	OR		
[3]	AND NOT		
[4]	OR NOT		
[5]	NOT AND		
[6]	NOT OR		
[7]	NOT AND NOT		
[8]	NOT OR NOT		
13-4	13-44 Regra Lógica Booleana 3		

Matri	Matriz [6]		
Opti	on:	Funcão:	
		Selecione a terceira entrada booleana (TRUE (Verdadeiro) ou FALSE (Falso)) para a regra lógica selecionada. Consulte o 13-40 Regra Lógica Booleana 1 para descrições detalhadas de seleções e suas funções.	
[0] *	FALSE (Falso)		
[1]	True (Verdadeiro)		
[2]	Em funcionamento		
[3]	Dentro da Faixa		
[4]	Na referência		
[5]	Limite de torque		



13-4	4 Regra Lógica Boolea	na 3	
Matri	Matriz [6]		
Opti	on:	Funcão:	
[6]	Corrente limite		
[7]	Fora da Faix de Corr		
[8]	Abaixo da I baixa		
[9]	Acima da I alta		
[10]	Fora da Faix de Veloc		
[11]	Abaixo da veloc.baix		
[12]	Acima da veloc.alta		
[13]	Fora da faixa d feedb		
[14]	Abaixo de feedb.baix		
[15]	Acima de feedb.alto		
[16]	Advertência térmica		
[17]	Red.Elétr Fora d Faix		
[18]	Reversão		
[19]	Advertência		
[20]	Alarme (desarme)		
[21]	Alarm(bloq.p/desarm)		
[22]	Comparador 0		
[23]	Comparador 1		
[24]	Comparador 2		
[25]	Comparador 3		
[26]	Regra Lógica 0		
[27]	Regra Lógica 1		
[28]	Regra Lógica 2		
[29]	Regra Lógica 3		
[30]	Timeout 0 do SLC		
[31]	Timeout 1 do SLC		
[32]	Timeout 2 do SLC		
[33]	Entrada digital, DI18		
[34]	Entrada digital, DI19		
[35]	Entrada digital, DI27		
[36]	Entrada digital, DI29		
[37]	Entrada digital, DI32		
[38]	Entrada digital, DI33		
[39]	Comando partida		
[40]	Drive parado		
[41]	Rset Desrm Desarme de Auto Reset		
[43]	Tecla OK		
[44]	Tecla OK Tecla Reset		
[45]	Tecla para Esquerda		
[46]	Tecla para Direita		
[47]	Tecla para Cima		
[48]	Tecla Para Baixo		
[50]	Comparador 4		
[51]	Comparador 5		
[60]	Regra lóg 4		
[61]	Regra lóg 5		
[70]	Timeout 3 do SL		
[71]	Timeout 4 do SL		
[72]	Timeout 5 do SL		
[73]	Timeout 6 do SL		

13-4	13-44 Regra Lógica Booleana 3		
Matri	z [6]		
Opti	on:	Funcão:	
[74]	Timeout 7 do SL		
[76]	Entrada digital x30 2		
[77]	Entrada digital x30 3		
[78]	Entrada digital x30 4		
[80]	Fluxo-Zero		
[81]	Bomba Seca		
[82]	Final de Curva		
[83]	Correia Partida		
[90]	Modo Drive ECB		
[91]	Modo Bypass do ECB		
[92]	Modo Teste do ECB		
[100]	Fire Mode		

3.13.6 13-5* Estados

13-51 Evento do SLC		
Matriz [20]		
Opti	on:	Funcão:
		Selecionar a entrada booleana (TRUE (Verdadeiro) ou FALSE (Falso)) para definir o evento do Smart Logic Controller. Consulte o 13-02 Parar Evento para descrições detalhadas de seleções e suas funções.
[0] *	FALSE (Falso)	
[1]	True (Verdadeiro)	
[2]	Em funcionamento	
[3]	Dentro da Faixa	
[4]	Na referência	
[5]	Limite de torque	
[6]	Corrente limite	
[7]	Fora da Faix de Corr	
[8]	Abaixo da I baixa	
[9]	Acima da I alta	
[10]	Fora da Faix de Veloc	
[11]	Abaixo da veloc.baix	
[12]	Acima da veloc.alta	
[13]	Fora da faixa d feedb	
[14]	Abaixo de feedb.baix	
[15]	Acima de feedb.alto	
[16]	Advertência térmica	
[17]	Red.Elétr Fora d Faix	
[18]	Reversão	
[19]	Advertência	
[20]	Alarme (desarme)	
[21]	Alarm(bloq.p/desarm)	
[22]	Comparador 0	
[23]	Comparador 1	
[24]	Comparador 2	



13-5	1 Evento do SLC		
Matri	Matriz [20]		
Opti	on:	Funcão:	
[25]	Comparador 3		
[26]	Regra Lógica 0		
[27]	Regra Lógica 1		
[28]	Regra Lógica 2		
[29]	Regra Lógica 3		
[30]	Timeout 0 do SLC		
[31]	Timeout 1 do SLC		
[32]	Timeout 2 do SLC		
[33]	Entrada digital, DI18		
[34]	Entrada digital, DI19		
[35]	Entrada digital, DI27		
[36]	Entrada digital, DI29		
[37]	Entrada digital, DI32		
[38]	Entrada digital, DI33		
[39]	Comando partida		
[40]	Drive parado		
[41]	Rset Desrm		
[42]	Desarme de Auto Reset		
[43]	Tecla OK Tecla Reset		
[44]			
[46]	Tecla para Esquerda Tecla para Direita		
[47]	Tecla para Cima		
[48]	Tecla Para Baixo		
[50]	Comparador 4		
[51]	Comparador 5		
[60]	Regra lóg 4		
[61]	Regra lóg 5		
[70]	Timeout 3 do SL		
[71]	Timeout 4 do SL		
[72]	Timeout 5 do SL		
[73]	Timeout 6 do SL		
[74]	Timeout 7 do SL		
[76]	Entrada digital x30 2		
[77]	Entrada digital x30 3		
[78]	Entrada digital x30 4		
[80]	Fluxo-Zero		
[81]	Bomba Seca		
[82]	Final de Curva		
[83]	Correia Partida		
[90]	Modo Drive ECB		
[91]	Modo Bypass do ECB		
[92]	Modo Teste do ECB		
[100]	Fire Mode		

13-5	2 Ação do SLC	
Matriz [20]		
Option:		Funcão:
		Selecione a ação correspondente ao
		evento do SLC. As ações são
		executadas quando o evento corres-

13-52 Ação do SLC			
Matri	Matriz [20]		
Opti	on:	Funcão:	
		pondente (definido no 13-51 Evento do SLC) for avaliado como true (verdadeiro). As seguintes ações estão disponíveis para seleção:	
[0] *	DESATIVADO		
[1]	Nenhuma ação		
[2]	Selec.set-up 1	Altera o setup ativo (0-10 Setup Ativo) para '1'.	
[3]	Selec.set-up 2	Altera o setup ativo (0-10 Setup Ativo) para '2'.	
[4]	Selec.set-up 3	Altera o setup ativo (0-10 Setup Ativo) para '3'.	
[5]	Selec.set-up 4	Altera o setup ativo (0-10 Setup Ativo) para '4'. Se o setup for alterado, ele será intercalado com os demais comandos de setup, oriundos de entradas digitais ou de um fieldbus.	
[10]	Selec ref.Predef. 0	Seleciona a referência predefinida 0.	
[11]	Selec ref.predef. 1	Seleciona a referência predefinida 1.	
[12]	Selec. ref.predef 2	Seleciona a referência predefinida 2.	
[13]	Selec. ref.predef 3	Seleciona a referência predefinida 3.	
[14]	Selec. ref.predef 4	Seleciona a referência predefinida 4.	
[15]	Selec. ref.predef 5	Seleciona a referência predefinida 5.	
[16]	Selec. ref.predef 6	Seleciona a referência predefinida 6.	
[17]	Selec. ref.predef 7	Seleciona a referência predefinida 7. Se a referência predefinida ativa for alterada, ela será intercalada com os demais comandos de referência predefinida, oriundos das entradas digitais ou de um fieldbus.	
[18]	Selecionar rampa 1	Seleciona a rampa 1	
[19]	Selecionar rampa 2	Seleciona a rampa 2	
[22]	Funcionar	Emite um comando de partida para o conversor de frequência.	
[23]	Fncionar em Revrsão	Emite um comando de partida reversa para o conversor de frequência.	
[24]	Parada	Emite um comando de parada para o conversor de frequência.	
[26]	Dc Stop	Emite um comando de parada CC para o conversor de frequência.	
[27]	Parada por inércia	O conversor de frequência para por inércia imediatamente. Todos os comandos de parada, inclusive o	



13-52 Ação do SLC Matriz [20] Option: Funcão: comando de parada por inércia, param o SLC. [28] Congelar saída Congela a saída de frequência do conversor de frequência. Iniciar tmporizadr 0 Inicia o temporizador 0, consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada. [30] Iniciar tmporizadr 1 Inicia o temporizador 1; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada. Iniciar tmporizadr 2 Inicia o temporizador 2; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada. [32] Defin saíd dig.A baix Qualquer saída com 'saída digital 1' selecionada está baixa (desligada). [33] Defin saíd dig.B baix Qualquer saída com 'saída digital 2' selecionada está baixa (desligada). [34] Defin saíd dig.C baix Qualquer saída com 'saída digital 3' selecionada está baixa (desligada). [35] Defin saíd dig.D baix Qualquer saída com 'saída digital 4' selecionada está baixa (desligada). [36] Defin saíd dig.E baix Qualquer saída com 'saída digital 5' selecionada está baixa (desligada). [37] Defin saíd dig.F baix Qualquer saída com 'saída digital 6' selecionada está baixa (desligada). [38] Defin saíd dig.A alta Qualquer saída com 'saída digital 1' selecionada está alta (fechada). [39] Defin saíd dig. B alta Qualquer saída com 'saída digital 2' selecionada está alta (fechada). [40] Defin saíd dig.C alta Qualquer saída com 'saída digital 3' selecionada está alta (fechada). Defin saíd dig.D alta [41] Qualquer saída com 'saída digital 4' selecionada está alta (fechada). [42] Defin saíd dig.E alta Qualquer saída com 'saída digital 5' selecionada está alta (fechada). [43] Defin saíd dig.F alta Qualquer saída com 'saída digital 6' selecionada está alta (fechada). [60] Resetar Contador A Zera o Contador B. [61] Resetar Contador B Zera o Contador B. [70] Iniciar Tmporizadr3 Inicia o temporizador 3; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada. [71] Iniciar Tmporizadr4 Inicia o temporizador 4; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada.

13-5	13-52 Ação do SLC			
Matri	Matriz [20]			
Opti	on:	Funcão:		
[72]	Iniciar Tmporizadr5	Inicia o temporizador 5; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada.		
[73]	Iniciar Tmporizadr6	Inicia o temporizador 6; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada.		
[74]	Iniciar Tmporizadr7	Inicia o temporizador 7; consulte o 13-20 Temporizador do SLC para descrição detalhada.		
[80]	Sleep mode			
[90]	Progr.ModBypassECB			
[91]	Progr.ModoDriveECB			
[100]	Resetar Alarmes			



3.14 Main Menu (Menu Principal) - Funções Especiais - Grupo 14

3.14.1 14-0* Chveamnt d Invrsr

14-0	14-00 Padrão de Chaveamento			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione o padrão de chaveamento: 60° AVM ou SFAVM.		
[0] *	60 AVM			
[1]	SFAVM			

14-01 Freqüência de Chaveamento			
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecionar a frequência de chaveamento do inversor. Alterar a frequência de chaveamento pode contribuir para reduzir o ruído acústico do motor. OBSERVAÇÃO! O valor da frequência de saída do conversor de frequência nunca deve ser superior a 1/10 da frequência de chaveamento. Quando o motor estiver funcionando, ajuste a frequência de chaveamento no 14-01 Freqüência de Chaveamento até que o motor funcione o mais silenciosamente possível. Consulte também o 14-00 Padrão de Chaveamento e a seção Derating.	
[0]	1,0 kHz		
[1]	1,5 kHz		
[2]	2,0 kHz		
[3]	2,5 kHz		
[4]	3,0 kHz		
[5]	3,5 kHz		
[6]	4,0 kHz		
[7] *	5,0 kHz		
[8]	6,0 kHz		
[9]	7,0 kHz		
[10]	8,0 kHz		
[11]	10,0 kHz		
[12]	12,0 kHz		
[13]	14,0 kHz		
[14]	16,0 kHz		

OBSERVAÇÃO!

Ativar a sobre modulação pode causar vibrações que podem destruir a mecânica se operando em áreas de enfraquecimento de campo (a partir de 47 Hz).


14-0	14-03 Sobre modulação		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Off (Desligado)	Não seleciona nenhuma sobre modulação da tensão de saída a fim de evitar o ripple de torque no eixo do motor.	
[1] *	On (Ligado)	A função de sobremodulação gera uma tensão adicional de até 8% da tensão de saída, sem sobremodulação, que resulta de um torque extra de 10-12%, no centro do intervalo de sobresincronismo (desde 0% da velocidade nominal crescendo até aproximadamente 12% na velocidade nominal)	

14-0	14-04 PWM Randômico			
Opt	ion:	Funcão:		
[0] * Off (Desligado)		Nenhuma alteração no ruído acústico do chaveamento do motor.		
[1]	On (Ligado)	Converte o ruído sonoro de chaveamento do motor, de um sinal de campainha claro para um ruído 'branco' menos audível. Consegue-se este efeito alterando, ligeira e aleatoriamente, o sincronismo das fases de saída moduladas em largura de pulso.		

3.14.2 14-1* Lig/Deslig RedeElét

Parâmetros para configurar o monitoramento e tratamento de falhas da rede elétrica.

14-1	14-10 Falh red elétr			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione a função na qual o conversor de frequência deve atuar quando o limite programado em 14-11 Tensão de Rede na Falha de Rede for atingido ou um comando de Falha de Rede Elétrica Inversa for ativado por meio de uma das entradas digitais (par. 5-1*). Somente as seleções [0] Sem Função, [3] Parada por inércia ou [6] Alarme estão disponíveis quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM SPM não saliente		
[0] *	Sem função	A energia remanescente no banco de capacitores será utilizada para "controlar" o motor, mas será descarregada.		
[1]	Desacel ctrlada	O conversor de frequência executará uma desaceleração controlada. O <i>2-10 Função de Frenagem</i> deve ser programado para <i>Off</i> [0] (Desligado).		
[3]	Parada por inércia	O inversor desligará e o banco de capacitores funcionará como backup do cartão de controle, garantindo desse modo uma nova partida mais rápida, quando a rede elétrica for religada (em quedas curtas da energia).		
[4]	Backup cinético	O conversor de frequência continuará atuando controlando a velocidade da operação generativa do motor utilizando o momento de inércia do sistema enquanto houver energia suficiente presente.		
[6]	Suprim ctrle alarme			



llustração 3.34 Desaceleração Controlada - falha de rede elétrica de curta duração Desaceleração para parada seguida por aceleração até a referência.




Ilustração 3.35 Desaceleração Controlada, falha de rede elétrica mais longa. Desaceleração enquanto a energia no sistema permitir, em seguida o motor é parado por inércia.




Ilustração 3.36 Back-up Cinético, falha de curta duração da rede elétrica. Prossiga enquanto a energia no sistema permiti-lo.




Ilustração 3.37 Back-up Cinético, falha mais longa da rede elétrica. O motor é parado por inércia tão logo a energia no sistema esteja muito baixa.

14-11 Tensão de Rede na Falha de Rede			
Range:		Funcão:	
Size related*	[180 - 600 V]	Este parâmetro define a tensão limite em que a função selecionada no par. 14-10 Falh red elétr deve ser ativada. O nível de detecção está em um fator de raiz quadrada(2) do valor nesse parâmetro.	



14-1	14-12 Função no Desbalanceamento da Rede		
Opt	ion:	Funcão:	
		O funcionamento sob condições de desbalanceamento crítico da rede elétrica reduz a vida útil do motor. As condições são consideradas críticas quando o motor funciona continuamente com carga próxima da nominal (como, p. ex., no caso de uma bomba ou ventilador próximo da velocidade máxima). Quando for detectado um desbalanceamento de rede elétrica crítico:	
[0] *	Desarme	Selecione <i>Desarme</i> [0] para desarmar o conversor de frequência.	
[1]	Advertência	Selecione <i>Advertência</i> [1] para emitir uma advertência;	
[2]	Desativado	Selecione <i>Desativado</i> [2] no caso de nenhuma ação.	
[3]	Derate	Selecione <i>Derate</i> [3] para aplicar derate no conversor de frequência.	

Parâmetros para configurar o tratamento do reset automático, tratamento de desarme especial e auto-teste ou inicialização do cartão de controle.

14-2	14-20 Modo Reset			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione a função reset após um desarme. Feito o reset, o conversor de frequência pode ser reinicializado.		
[0] *	Reset manual	Selecione <i>Reset manual</i> [0] para executar o reset por meio da tecla [RESET] ou pelas entradas digitais.		
[1]	Reset automático x 1	Selecione <i>Reset automático x 1,,x20</i> [1] a [12], para executar um dos doze resets automáticos, após um desarme.		
[2]	Reset automático x 2			
[3]	Reset automático x 3			
[4]	Reset automático x 4			
[5]	Reset automático x 5			
[6]	Reset automático x 6			
[7]	Reset automático x 7			
[8]	Reset automático x 8			
[9]	Reset automático x 9			
[10]	Reset automátco x10			
[11]	Reset automátco x15			
[12]	Reset automátco x20			
[13]	Reset automát infinit	Selecione <i>Reset automático infinito</i> [13] para executar reset continuamente, após um desarme.		

OBSERVAÇÃO!

O reset automático também estará ativo para reinicializar a função de parada segura.

OBSERVAÇÃO!

A programação em 14-20 Modo Reset é desconsiderada caso o Fire Mode estiver ativo (consulte o grupo do parâmetro 24-0* Fire Mode).

14-2	14-21 Tempo para Nova Partida Automática		
Range:		Funcão:	
10 s*	[0 - 600 s]	Insira o intervalo de tempo desde o desarme até o início da função reset automático. Este parâmetro está ativo somente quando o 14-20 Modo Reset estiver programado para Reset automático, [1] a [13].	

14-22 Modo Operação			
Ор	Option: Funcão:		
		Utilize este parâmetro para especificar operação normal, para executar testes ou para inicializar todos os parâmetros, exceto os 15-03 Energizações, 15-04 Superaquecimentos e 15-05 Sobretensões. Esta função está ativa somente quando a energia alterna (desligada-ligada) no conversor de frequência.	
[0] *	Operação normal	Selecione <i>Operação normal</i> [0] para o funcio- namento normal do conversor de frequência, com o motor na aplicação selecionada.	
[1]	Test.da placa d cntrl	Selecione Teste.da placa de controle [1] para testar as entradas analógica e digital e as saídas e a tensão de controle +10 V. Este teste requer um conector de teste com ligações internas. Use o seguinte procedimento para o teste do	
		1.	e controle: Selecione <i>Teste.da placa de controle</i> [1].
		2.	Desligue a alimentação de rede elétrica e aguarde a luz do display apagar.
		3.	Programe as chaves S201 (A53) e S202 (A54) = 'ON' / I.
		4.	Insira o plugue de teste (vide a seguir).
		5.	Conecte a alimentação de rede elétrica.
		6.	Execute os vários testes.
		7.	Os resultados são exibidos no LCP e o conversor de frequência entra em um loop infinito.
		8.	14-22 Modo Operação é automaticamente programado para Operação

14-22 Modo Operação



14-	22 Modo C) peração
Opt	tion:	Funcão:
		normal. Execute um ciclo de energização para dar partida em Operação normal, após o teste do cartão de controle.
		Se o teste terminar OK: LCP leitura: Cartão de Controle OK. Desligue a alimentação de rede elétrica e remova o plugue de teste. O LED verde acenderá no cartão de controle
		Se o teste falhar: LCP leitura: Defeito de E/S do Cartão de Controle.
		Substitua o conversor de frequência ou o cartão de controle. O LED vermelho no cartão de controle acende. Para testar os plugues,
		conecte/agrupe os seguintes terminais, como mostrado a seguir:(18 - 27 - 32), (19 - 29 - 33) e (42 - 53 - 54).
		12 13 18 19 27 29 32 33 20 37 E
		39 42 50 53 54 55
		Ilustração 3.38
[2]	Inicia- lização	Selecione <i>Inicialização</i> [2] para reinicializar todos os valores dos parâmetros para a programação padrão, exceto <i>15-03 Energizações</i> , <i>15-04 Supera-</i>
		quecimentos e 15-05 Sobretensões. O conversor de frequência reinicializará durante a energização seguinte .14-22 Modo Operação também reverterá para a configuração padrão Operação normal [0].
[3]	Modo Boot	

14-23 Progr CódigoTipo

Option: Funcão:

Regravação do Typecode (Código do tipo). Usar este parâmetro para programar o código do tipo que corresponde ao conversor de frequência específico.

14-2	14-25 Atraso do Desarme no Limite de Torque			
Rang	je:	Funcão:		
60 s*	[0 - 60 s]	Insira o atraso de desarme do limite de torque, em segundos. Quando o torque de saída atingir os limites de torque (4-16 Limite de Torque do Modo Motor e 4-17 Limite de Torque do Modo Gerador) uma advertência é acionada. Quando uma advertência de limite de torque estiver presente continuamente durante o período especificado neste parâmetro, o conversor de frequência desarma. Desative o atraso de desarme programando o parâmetro para 60 s =		
		OFF. O monitoramento térmico do conversor de frequência ainda permanecerá ativo.		

14-26 Atraso Desarme-Defeito Inversor			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0 - 35 s]	Quando o conversor de frequência detectar uma sobretensão no tempo programado, um desarme será acionado após o tempo programado.	

14-28 P	14-28 Programações de Produção		
Option: Funcão:			
[0] *	Nenhuma ação		
[1]	Reset de Service		
[2]	Program.Modo Prod.		

14	14-29 Código de Service				
Range:		Funcão:			
0 *	[-2147483647 -	Uso exclusivo da manutenção			
	2147483647]				

3.14.3 14-3* Controle de Limite de Corrente

O conversor de frequência é equipado com um Controlador do Limite de Corrente integral que é ativado quando a corrente do motor e portanto o torque, for mais alta que os limites de torque programados no 4-16 Limite de Torque do Modo Motor e 4-17 Limite de Torque do Modo Gerador.

Quando o limite de corrente for atingido durante o funcionamento do motor ou durante uma operação regenerativa, o conversor de frequência tentará reduzir o torque abaixo dos limites de torque predefinidos tão rápido quanto possível, sem perder o controle do motor.

Enquanto o controle de corrente estiver ativo, o conversor de frequência somente poderá ser parado configurando uma entrada digital para *Parada por inércia inversa* [2] ou *Parada por inércia e reset inverso* [3]. Nenhum sinal estará ativo nos terminais 18 a 33 até o conversor de frequência não estar mais perto do limite de corrente.



Ao usar uma entrada digital programada para *Parada por inércia inversa* [2] ou *Parada por inércia e reset inversa* [3], o motor não usa o tempo de desaceleração, uma vez que o conversor de frequência foi parado por inércia.

14-30	14-30 Ganho Proporcional-Contr.Lim.Corrente			
Range:		Funcão:		
100 %*	[0 - 500 %]	Inserir o valor do ganho proporcional para o controlador do limite de corrente. A seleção de um valor alto faz com que o controlador reaja mais rápido. Uma programação excessivamente alta causa instabilidade no controlador.		

14-31 Tempo de Integração-ContrLim.Corrente		
Range:	Funcão:	
Size related* 2	[0.002 - 2.000 s]	Controla o tempo de integração do controlador do limite de corrente. Configurando-o para um valor menor faz com que ele reaja mais rapidamente. Uma configuração excessivamente baixa redunda em instabilidade do controle.

14-32 Contr.Lim.Corrente, Tempo do Filtro			
Range:		Funcão:	
Size related*	[1.0 - 100.0 ms]	Programa uma constante de tempo do filtro passa-baixa do controlador do limite de corrente.	

3.14.4 14-4*Otimiz. de Energia

Parâmetros para ajustar o nível de otimização da energia, nos modos Torque Variável (TV) e Otimização Automática da Energia (AEO - Automatic Energy Optimization).

A estará ativa somente se o 1-03 Características de Torque estiver programado para Otim. Autom Energia. Compressor [2] ou Otim. Autom Energia VT [3].

14-40	14-40 Nível do VT			
Range:		Funcão:		
66 %*	[40 - 90 %]	Insira o nível de magnetização em velocidade baixa. A seleção de um valor baixo reduz a perda de energia no motor, porém, reduz também a capacidade de carga.		

OBSERVAÇÃO!

Não é possível ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não está ativo quando o *1-10 Construção do Motor* estiver programado para [1] PM, SPM não saliente.

14-41 Magnetização Mínima do AEO		
Range:		Funcão:
Size related*	[40 - 75 %]	Inserir a magnetização mínima permitida para a AEO. A seleção de um valor baixo reduz a perda de energia no motor, porém, reduz também a resistência a alterações repentinas da carga.

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não está ativo quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM, SPM não saliente.

14-42	14-42 Freqüência AEO Mínima		
Range	:	Funcão:	
10 Hz*	[5 - 40 Hz]	Inserir a frequência mínima na qual a	
		Otimização Automática de Energia (AEO)	
		deve estar ativa.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não está ativo quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM, SPM não saliente.

14-43 Cosphi do Motor			
Range:		Funcão:	
Size	[0.40 -	O setpoint do Cos(phi) é automati-	
related*	0.95]	camente programado para o	
		desempenho otimizado do AEO, durante	
		a AMA. Este parâmetro não deve ser	
		alterado, normalmente. Entretanto, em	
		algumas situações, é possível que haja a	
		necessidade de inserir um valor novo	
		para sintonia fina.	

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro não está ativo quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM, SPM não saliente.




3.14.5 14-5* Ambiente

Esses parâmetros ajudam o conversor de frequência a operar em condições ambientais especiais.

3.14.6 14-50 Filtro de RFI

14-50 Filtro de RFI			
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Off (Desligado)	Selecione Off [0] (Desligado) somente se o conversor de frequência for alimentado por uma fonte de rede elétrica isolada (rede elétrica TI). Se for usado um filtro, selecione Off [0] durante o carregamento para impedir que uma corrente de fuga alta alcance o interruptor do RCD. Nesse modo, os capacitores do filtro de RFI interno entre o chassi e o circuito do filtro de RFI da rede elétrica são desconectados para reduzir as correntes de capacidade do terra.	
[1] *	On (Ligado)	Selecione On (Ligado) [1] para assegurar que o conversor de frequência está em confor- midade com as normas de EMC.	



1/1_51	חכ	Link	Compens	ation

Option: Funcão:

A tensão CA-CC retificada no barramento CC do conversor de frequência está associada a ripples de tensão. Esses ripples podem aumentar de magnitude com o aumento de carga. Esses ripples são indesejáveis porque podem gerar ripple de torque e de corrente. Um método de compensação é usado para reduzir esses ripples de tensão no barramento CC. Em geral, a compensação do barramento CC é recomendável para a maioria das aplicações, mas deve ser tomado cuidado ao operar em enfraquecimento do campo, pois pode gerar oscilações de velocidade no eixo do motor. Em enfraquecimento do campo, é recomendável desligar a compensação do barramento

14-5	14-51 DC Link Compensation			
Opt	Option: Funcão:			
[0]	Off	Desativa a Compensação do Barramento CC.		
[1] *	On	Ativa a Compensação do Barramento CC.		

14-5	14-52 Controle do Ventilador			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecionar a velocidade mínima do ventilador principal.		
[0] *	Automática	Selecione Automática [0] para acionar o ventilador somente quando a temperatura interna do conversor de freqüência estiver na faixa de +35 °C até aproximadamente +55 °C. O ventilador funcionará em velocidade baixa em +35 °C, e em velocidade plena, aprox. em +55 °C.		
[1]	Ligado 50%			
[2]	Ligado 75%			
[3]	Ligado 100%			
[4]	Ambiente Temp. Baixa Automático			

14-5	14-53 Mon.Ventldr		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione o tipo de reação que o conversor de frequência deve ter no caso de uma falha do ventilador ser detectada.	
[0]	Desativado		
[1] *	Advertência		
[2]	Desarme		

14-55 Filtro de Saída			
Option	n:	Funcão:	
[0] *	SemFiltro		
[2]	FiltroOndaSenoidl Fixo		

14-59 Número Real de Unidades Inversoras		
Range: Funcão:		
Size related*	[1 - 1.]	Programa o número real de unidades inversoras operacionais.



3.14.7 14-6* Derate Automático

Este grupo contém parâmetros para efetuar derating no conversor de frequência no caso de alta temperatura.

14-6	14-60 Função no Superaquecimento		
Opt	Option: Funcão:		
		Se a temperatura do dissipador de calor ou do cartão de controle exceder o limite de temperatura programado de fábrica, será ativada uma advertência. Se a temperatura aumentar ainda mais, escolha se deseja que o conversor de frequência desarme (bloqueio por desarme) ou efetue derate da corrente de saída.	
[0] *	Desarme	O conversor de frequência desarmará (bloqueio por desarme) e emitirá um alarme. A energia deverá ser desligada-ligada para que o alarme seja reinicializado, mas não será permitido que o motor dê partida novamente, até que a temperatura do dissipador de calor esteja abaixo do limite de alarme.	
[1]	Derate	Se a temperatura crítica for excedida, a corrente de saída será diminuída até que a temperatura permitida seja atingida.	

3.14.8 Sem Desarme na Sobrecarga do Inversor

Em alguns sistemas de bombas, o conversor de frequência não foi dimensionado adequadamente para gerar a corrente necessária em todos os pontos da característica de carga de fluxo operacional. Nestes pontos, a bomba necessitará de uma corrente maior que a nominal do conversor de frequência. O conversor de frequência pode produzir 110% da corrente nominal continuamente durante 60 s. Se ainda continuar com sobrecarga, o conversor de frequência normalmente desarmará (fazendo a bomba parar por inércia) e emitirá um alarme.




Ilustração 3.40

Pode ser recomendável fazer com que a bomba funcione em uma velocidade menor, durante algum tempo, caso não seja possível funcionar continuamente com essa demanda.

Selecione a Função na Sobrecarga do Inversor, 14-61 Função na Sobrecarga do Inversor, para que a velocidade da bomba seja reduzida automaticamente, até que a corrente de saída caia abaixo de 100% da corrente nominal (programada no 14-62 Inv: Corrente de Derate de Sobrecarga).

A Função na Sobrecarga do Inversor é uma alternativa para permitir que o conversor de frequência desarme.

O conversor de frequência faz uma estimativa da carga na seção de potência por meio de um contador da carga do inversor, que emitirá uma advertência a 98% e um reset da advertência a 90%. No valor de 100%, o conversor de frequência desarma e emite um alarme.

O status do contador pode ser lido no *16-35 Térmico do Inversor*.

Se o 14-61 Função na Sobrecarga do Inversor, estiver programado para Derate, a velocidade da bomba será reduzida, assim que o contador exceder a contagem de 98 e permanecerá reduzida até que a contagem esteja abaixo de 90,7.

Se o 14-62 Inv: Corrente de Derate de Sobrecarga estiver programado, p.ex., para 95%, uma sobrecarga constante fará a velocidade da bomba flutuar entre valores que correspondem a 110% e 95% da corrente de saída nominal do conversor de frequência.



14-6	14-61 Função na Sobrecarga do Inversor		
Opt	Option: Funcão:		
		É utilizado no caso de ocorrer uma sobrecarga contínua além dos limites térmicos (110% durante 60 s).	
[0] *	Desarme	Selecione Desarme [0] para desarmar o conversor de frequência e emitir um alarme.	
[1]	Derate	Derate [1] para reduzir a velocidade da bomba a fim de diminuir a carga na seção de energia e permitir, em consequência, que esta seção esfrie.	

14-62	14-62 Inv: Corrente de Derate de Sobrecarga		
Range	Range: Funcão:		
95 %*	[50 - 100 %]	Define o nível de corrente desejado (em % da corrente de saída nominal do conversor de frequência) quando estiver funcionando	
	em velocidade de bomba reduzida depois que a carga do conversor tiver excedido o limite admissível (110% durante 60 s).		



3.15 Main Menu (Menu Principal) - Informações sobre o Drive - Grupo 15

Grupo de parâmetros contendo informações do conversor de frequência, como dados operacionais, configuração de hardware e versões de software.

3.15.1 15-0* Dados Operacionais

15-00 Horas de funcionamento			
Ran	Range: Funcão:		
0 h*	[0 - 2147483647 h]	visualizar quantas horas o conversor de frequência esteve em operação. O valor é salvo quando o conversor de frequência é desligado.	

15-01 Horas em Funcionamento		
Range: Funcão:		Funcão:
0 h*	[0 - 2147483647 h]	Exibir quantas horas o motor funcionou. Zerar o contador no 15-07 Reinicialzar Contador de Horas de Func. O valor é salvo quando o conversor de frequência é desligado.

15-02 Medidor de kWh			
Range		Funcão:	
0 kWh*	[0 - 2147483647 kWh]	Registro do consumo de energia do motor, como valor médio por hora. Zerar o contador no 15-06 Reinicializar o Medidor de kWh.	

15	15-03 Energizações			
Range: Funcão:				
0 *	[0 - 2147483647]	Visualizar o número de vezes que o		
		conversor de frequência foi energizado.		

15	15-04 Superaquecimentos		
Range:			Funcão:
0 *	[0 -	- 65535]	Visualizar o número de falhas de temperatura
			do conversor de frequência que ocorreram.

15	15-05 Sobretensões		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Visualizar o número de sobre tensões do	
		conversor de frequência que ocorreram.	

15-0	15-06 Reinicializar o Medidor de kWh		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Não reinicializar	Selecione Não reinicializar [0], caso não deseje que o medidor de kWh seja zerado.	
[1]	Reinicializr Contador	Selecione <i>Reinicializar Contador</i> [1] e aperte [OK] para reinicializar o medidor de kWh (consulte o <i>15-02 Medidor de kWh</i>)	

OBSERVAÇÃO!

O reset é executado apertando-se [OK].

15-0	15-07 Reinicialzar Contador de Horas de Func		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Não reinicializar	Selecione <i>Não reinicializar</i> [0] se não desejar que o contador de Horas de Funcionamento seja reinicializado.	
[1]	Reinicializr Contador	Selecionar <i>Reinicializr Contador</i> [1] e apertar [OK] para zerar o contador de Horas de Funcionamento (15-01 Horas em Funcionamento) e 15-08 Número de Partidas para zero (consulte também 15-01 Horas em Funcionamento).	

15-	15-08 Número de Partidas			
Range:		Funcão:		
0 *	[0 - 2147483647]	Este é um parâmetro somente de leitura. O contador exibe os números de partidas e de paradas causadas por um comando de Partida/Parada normal e/ou quando o motor está entrando/saindo do sleep mode.		

OBSERVAÇÃO!

Este parâmetro será reinicializado quando o 15-07 Reinicialzar Contador de Horas de Func for reinicializado.

3.15.2 15-1* Def. Log de Dados

O Log de Dados permite o registro contínuo de até 4 fontes de dados (15-10 Fonte do Logging) em periodicidades individuais (15-11 Intervalo de Logging). Um evento do disparo (15-12 Evento do Disparo) e uma janela (15-14 Amostragens Antes do Disparo) são utilizados para iniciar e parar o registro condicionalmente.

15-10	Fonte do Logging	
Matriz	[4]	
Optio	n:	Funcão:
		Selecione quais variáveis
		devem ser registradas.
[0] *	Nenhum	
[1600]	Control Word	
[1601]	Referência [Unidade]	
[1602]	Referência %	
[1603]	Status Word	
[1610]	Potência [kW]	
[1611]	Potência [hp]	
[1612]	Tensão do motor	
[1613]	Freqüência	



15-10	Fonte do Logging	
Matriz	[4]	
Optio	n:	Funcão:
[1614]	Corrente do Motor	
[1616]	Torque [Nm]	
[1617]	Velocidade [RPM]	
[1618]	Térmico Calculado do Motor	
[1622]	Torque [%]	
[1626]	Potência Filtrada [kW]	
[1627]	Potência Filtrada [hp]	
[1630]	Tensão de Conexão CC	
[1632]	Energia de Frenagem /s	
[1633]	Energia de Frenagem /2 min	
[1634]	Temp. do Dissipador de Calor	
[1635]	Térmico do Inversor	
[1650]	Referência Externa	
[1652]	Feedback [Unidade]	
[1654]	Feedback 1 [Unidade]	
[1655]	Feedback 2 [Unidade]	
[1656]	Feedback 3 [Unidade]	
[1660]	Entrada Digital	
[1662]	Entrada Analógica 53	
[1664]	Entrada Analógica 54	
[1665]	Saída Analógica 42 [mA]	
[1666]	Saída Digital [bin]	
[1675]	Entr. Anal. X30/11	
[1676]	Entr. Anal. X30/12	
[1677]	Saída Anal. X30/8 [mA]	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning word 2	
[1694]	Status Word Estendida	
[1695]	Ext. Status Word 2	
[1830]	Entr.analóg.X42/1	
[1831]	Entr. Analóg. X42/3	
[1832]	Entr.analóg.X42/5	
[1833]	Saída Anal X42/7 [V]	
[1834]	Saída Anal X42/9 [V]	
[1835]	Saída Anal X42/11 [V]	
[1850]	Leitura Sem o Sensor [unidade]	
[3110]	Status Word-Bypass	

15-11 Intervalo de Logging			
Range: Funcão:			
Size related*	[0.000 - 0.000]	Inserir o intervalo, em ms, entre cada amostragem das variáveis a serem registradas.	

15-12 Evento do Disparo			
Opt	ion:	Funcão:	
		Seleciona o evento do disparo.	
		Quando o evento de disparo ocorrer,	
		aplica-se uma janela para congelar o	
		registro. O registro, então, reterá	
		uma porcentagem especificada de	
		amostras, antes da ocorrência do	
		evento de disparo	
		(15-14 Amostragens Antes do	
		Disparo).	
[0] *	FALSE (Falso)		
[1]	True (Verdadeiro)		
[2]	Em funcionamento		
[3]	Dentro da Faixa		
[4]	Na referência		
[5]	Limite de torque		
[6]	Corrente limite		
[7]	Fora da Faix de Corr		
[8]	Abaixo da I baixa		
[9]	Acima da I alta		
[10]	Fora da Faix de Veloc		
[11]	Abaixo da veloc.baix		
[12]	Acima da veloc.alta		
[13]	Fora da faixa d feedb		
[14]	Abaixo de feedb.baix		
[15]	Acima de feedb.alto		
[16]	Advertência térmica		
[17]	Red.Elétr Fora d Faix		
[18]	Reversão		
[19]	Advertência		
[20]	Alarme (desarme)		
[21]	Alarm(bloq.p/desarm)		
[22]	Comparador 0		
[23]	Comparador 1		
[24]	Comparador 2		
[25]	Comparador 3		
[26]	Regra Lógica 0		
[27]	Regra Lógica 1		
[28]	Regra Lógica 2		
[29]	Regra Lógica 3		
[33]	Entrada digital, DI18		
[34]	Entrada digital, DI19		
[35]	Entrada digital, DI27		
[36]	Entrada digital, DI29		
[37]	Entrada digital, DI32		
[38]	Entrada digital, DI33		
[50]	Comparador 4		
[51]	Comparador 5		
[60]	Regra lóg 4		
[61]	Regra lóg 5		





15-1	15-13 Modo Logging		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Sempre efetuar Log	Selecionar <i>Sempre efetuar Log</i> [0], para registro contínuo.	
[1]	Log único no trigger	Selecione Log único no trigger [1] para iniciar e parar, condicionalmente, o registro utilizando os 15-12 Evento do Disparo e 15-14 Amostragens Antes do Disparo.	

15-	15-14 Amostragens Antes do Disparo		
Range: Fu		Funcão:	
50 *	[0 - 100]	Insira a porcentagem de todas as amostras, anteriores a um evento de disparo, que devem ser mantidas no log. Consulte também as 15-12 Evento do Disparo e 15-13 Modo Logging.	

3.15.3 15-2* Registr.doHistórico

Exibir até 50 registros de dados, por meio dos parâmetros de matriz, neste grupo do parâmetro. Para todos os parâmetros no grupo, [0] corresponde aos dados mais recentes e [49] aos mais antigos. Os dados são registrados cada vez que ocorre um *evento* (não confundir com eventos do SLC). *Eventos*, neste contexto, são definidos como uma alteração em uma das áreas a seguir

- 1. Entrada digital
- Saídas digitais (não monitoradas neste release de SW)
- 3. Warning word
- 4. Alarm Word
- 5. Status Word
- 6. Control Word
- 7. Status word estendida

Os eventos são registrados com valor e horário em ms. O intervalo de tempo entre dois eventos depende da frequência com que os *eventos* ocorrem (no máximo uma vez a cada varredura). O registro de dados é contínuo, porém, se ocorrer um alarme, o registro é salvo e os valores podem ser vistos no display. Este recurso é útil, por exemplo, ao executar serviço depois de um desarme. Exibir o registro histórico contido neste parâmetro, por meio da porta de comunicação serial ou pelo display.

15	-20 Registr	o do Histórico: Evento
Ma	triz [50]	
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 255]	Exibir o tipo de evento nos eventos registrados.

15	15-21 Registro do Histórico: Valor			
Matriz [50]				
Ra	nge:	Funcão:		
0 *	[0 - 2147483647]	Interpretar os va com esta tabela	vevento registrado. alores do evento de acordo : Valor decimal. Consulte a	
			descrição no par. 16-60 Entrada Digital, após a conversão para valor binário.	
		Saída digital (não monitorada, neste release de SW)	Valor decimal. Consulte a descrição no par. 16-66 Digital Output [bin], após a conversão para valor binário.	
		Warning word	Valor decimal. Consulte o 16-92 Warning Word para obter a descrição.	
		Alarm Word	Valor decimal. Consulte o 16-90 Alarm Word para obter a descrição.	
		Status Word	Valor decimal. Consulte a descrição no par. 16-03 Status Word, após a conversão para valor binário.	
		Control Word	Valor decimal. Consulte o 16-00 Control Word para obter a descrição.	
		Status word estendida	Valor decimal. Consulte o 16-94 Ext. Status Word para obter a descrição.	
		Tabela 3.19		

15-22	15-22 Registro do Histórico: Tempo			
Matriz	Matriz [50]			
Range: Funcão:		Funcão:		
0 ms*	[0 - 2147483647 ms]	Exibir o instante em que o evento registrado ocorreu. O tempo é medido em ms desde a partida do conversor de frequência. O valor máx. corresponde a aproximadamente 24 dias, o que significa que a contagem será zerada após este intervalo de tempo.		

15-23 Registro do Histórico: Data e Hora		
Range:		Funcão:
Size related*	[0-0]	



3.15.4 15-3* LogAlarme

Os parâmetros neste grupo são parâmetros de matriz, onde até 10 registros de falhas podem ser visualizados.[0] é o dado de registro mais recente, e [9] o mais antigo. Os códigos de erro, valores e do horário podem ser visualizados para todos os dados registrados.

15	15-30 Log Alarme: Cód Falha		
Ma	Matriz [10]		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 255]	Visualize o código de erro e procure seu significado em <i>4 Solução de Problemas</i> .	

15	15-31 Log Alarme:Valor		
Ma	Matriz [10]		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[-32767 -	Exibir uma descrição extra do erro. Este	
	32767]	parâmetro é utilizado, na maioria das	
		vezes, em combinação com o alarme 38	
		'falha interna'.	

15-3	15-32 LogAlarme:Tempo			
Mat	Matriz [10]			
Ran	Range: Funcão:			
0 s*	[0 - 2147483647 s]	Exibir o instante em que o evento registrado ocorreu. O tempo é medido em segundos desde a partida do conversor de frequência.		

15-33 Log Alarme: Data e Hora			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0-0]	Par. de matriz; Data e Hora 0 - 9: Este par. exibe o instante em que o evento registrado ocorreu.	

3.15.5 15-4* Identific. do VLT

Parâmetros que contêm informações somente leitura sobre a configuração de hardware e software do conversor de frequência.

1	15-40 Tipo do FC		
Range:		Funcão:	
0	[0 - 0]	Exibir o tipo de FC. A leitura é idêntica à do campo de potência da definição do código do tipo, caracteres 1-6.	

15-41 Seção de Potência			
Range: Funcão:			
0 *		Exibir o tipo de FC. A leitura é idêntica à do campo	
		de potência da definição do código do tipo,	
		caracteres 7-10.	

1.	15-42 Tensão			
Range:		Funcão:		
0 +	[0 - 0]	Exibir o tipo de FC. A leitura é idêntica à do campo de potência da definição do código do tipo, caracteres 11- 12.		

15-43 Versão de Software			
Range: Funcão:			
0 *	[0 - 0]	Visualizar a versão de software combinada (ou versão em pacote) que consiste em software de potência e software de controle.	

15-44 String do Código de Compra			
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Visualizar o string do código do tipo utilizado para encomendar novamente o conversor de frequência na sua configuração original.	

15-45 String de Código Real		
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Visualizar a string do real.

15	15-46 Nº. do Pedido do Cnvrsr de Freqüência		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Visualizar o número de pedido de 8 dígitos utilizado para encomendar novamente o conversor de frequênciana sua configuração original.	

15	15-47 №. de Pedido da Placa de Potência.		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Visualizar o número do pedido da placa de potência.	

15-48	8 Nº do ld d	o LCP
Rang	je:	Funcão:
0 *	[0 - 0]	Exibir o código do ID do LCP.

15	15-49 ID do SW da Placa de Controle		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Exibir o código da versão do software do cartão de controle.	

15	15-50 ID do SW da Placa de Potência		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Exibir o código da versão do software da placa de energia.	

15-51 №. Série Conversor de Freq.			
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Visualizar o número de série do conversor de frequência.	





15-53 Nº. Série Car		53 Nº. Sé	rie Cartão de Potência
	Rar	nge:	Funcão:
	0 *	[0 - 0]	Exibir o número de série da placa de energia.
i			

15-59 Nome do arquivo CSIV		o CSIV
Range:		Funcão:
Size related*	[0 - 0]	Leitura do nome do arquivo CSIV

3.15.6 15-6* Ident. do Opcional.

Este grupo de parâmetros somente de leitura contém informações sobre as configurações de hardware e software dos opcionais instalados nos slots A, B, C0 e C1.

15-60 Opcional Montado		Montado	
	Rang	ge:	Funcão:
	0 *	[0 - 0]	Exibir o tipo de opcional instalado.

15-	-61 Versä	io de SW do Opcional	
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Exibir a versão do software do opcional instalado.	

15	15-62 N°. do Pedido do Opcional	
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Exibe o código de compra dos opcionais
		instalados.

15-63 N° Série do Opcional Range: Funcão:		e do Opcional
		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Exibir o № de série do opcional instalado.

15	15-70 Opcional no Slot A	
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Ver a string do opcional instalado no slot A e uma
		tradução da string. Por ex., para string 'AX' a
		tradução é 'Sem opcional'.
	Ra	Range: 0 * [0 - 0]

15	15-71 Versão de SW do Opcional - Slot A	
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Exibir a versão do software do opcional instalado no slot A.

15	5-72 Opcional no Slot B	
Ra	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 0]	Ver a string do opcional instalado no slot B e uma tradução da string. Por ex., para string 'BX' a tradução é 'Sem opcional'.

15-73 Versão de SW do Opcional - Slot B		
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	Exibir a versão do software do opcional instalado no slot B.

15-	15-74 Opcional no Slot C0		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Ver a string do opcional instalado no slot C e uma tradução da string. Por ex., para string 'CXXXX' a tradução é 'Sem opcional'	

15	15-75 Versão de SW do Opcional no Slot CO			
Range: Funcão:		Funcão:		
0 *	[0 - 0]	Exibir a versão do software do opcional instalado no slot C.		

15	15-76 Opcional no Slot C1		
Range:		Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Exibe o string do código do tipo para os opcionais (CXXXX, se não houver opcionais) e a tradução, i.é, >Sem opcionais<.	

15-77 Versão de S		io de SW do Opcional no Slot C1
Rai	nge:	Funcão:
0 *	[0 - 0]	Versão do software do opcional instalado no slot C.

15-92 Parâmetros Definidos		
Matriz [1000]		
nge:	Funcão:	
[0 - 9999]	Visualizar uma lista de todos os parâmetros	
	definidos no conversor de frequência. A lista	
	termina com 0.	
	triz [1000]	

	15	15-93 Parâmetros Modificados		
Matriz [1000]		triz [1000]		
	Range:		Funcão:	
	0 *	[0 - 9999]	Exibir a lista dos parâmetros que foram	
			alterados desde a programação padrão. A lista	
			termina com 0. As alterações podem não ser	
			visíveis até 30 segundos após a implementação.	

15-98 Identific. do VLT		
Range: Funcão:		Funcão:
0 *	[0 - 0]	

15	15-99 Metadados de Parâmetro		
Ma	triz [23]		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 9999]	Este parâmetro contém dados utilizados pela ferramenta de software MCT10.	



3.16 Main Menu (Menu Principal) - Leitura de Dados Grupo 16

16-00 Control Word Range: Funcão: 0 * [0 - 65535] Visualizar a Control word enviada do conversor de frequência pela porta de comunicação serial em código hexadecimal.

16-01 Referência [Unidade] Range: Funcão: [-999999.000 -0.000 Reference-Exibir o valor da FeedbackUnit* 999999.000 referência atual aplicada ReferenceFeedem impulso ou com backUnit] base analógica, na unidade de medida resultante da escolha da configuração selecionada no 1-00 Modo Configuração (Hz, Nm ou RPM).

16-02	16-02 Referência %		
Range	:	Funcão:	
0.0 %*	[-200.0 -	Exibir a referência total. A referência total	
	200.0 %]	é a soma das referências digital,	
		analógica, predefinida, barramento e	
		congelar referências, mais a de catch-up	
		e slow-down.	

16	16-03 Status Word		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *		Visualizar a Status word enviada do conversor de frequência pela porta de comunicação serial em código hexadecimal.	

16-05 Valor Real Principal [%]		
Range:		Funcão:
0.00 %*	[-100.00 - 100.00 %]	Exibir a word de dois bytes enviada com a Status word para o barramento Mestre, reportando o Valor Real Principal.

16-09 Leit.Personalz.		
Range:		Funcão:
0.00 Custom-	[-999999.99 -	Visualize as leituras definidas
ReadoutUnit*	999999.99	pelo usuário, como definidas
	CustomRea-	em 0-30 Unidade de Leitura
	doutUnit]	Personalizada, 0-31 Valor Mín
		Leitura Personalizada e
		0-32 Valor Máx Leitura
		Personalizada.

3.16.1 16-1* Status do Motor

16-10	16-10 Potência [kW]		
Range	: :	Funcão:	
0.00	[0.00 -	Exibe a potência do motor em kW. O valor	
kW*	10000.00	apresentado é calculado com base na atual	
	kW]	tensão do motor e da corrente do motor. O	
		valor é filtrado e, portanto, aprox. 30 ms	
		podem transcorrer desde a alteração de um	
		valor de entrada até a alteração dos valores	
		da leitura de dados. A resolução do valor	
		de leitura no fieldbus está em incrementos	
		de 10 W.	

16-11 Potência [hp]			
Range: F		Funcão:	
0.00	[0.00 -	Exibir a potência do motor, em HP. O	
hp*	10000.00 hp]	valor apresentado é calculado com base	
		na atual tensão do motor e da corrente	
		do motor. O valor é filtrado e, portanto,	
		aprox. 30 ms podem transcorrer desde a	
		alteração de um valor de entrada até a	
		alteração dos valores da leitura de dados.	

16-12	16-12 Tensão do motor		
Range	e:	Funcão:	
0.0 V*	[0.0 - 6000.0 V]	Exibir a tensão do motor, um valor	
		calculado que é utilizado para controlá-	
		-lo.	

16-13 Freqüência		
Range		Funcão:
0.0 Hz*	[0.0 - 6500.0 Hz]	Exibir da freqüência do motor, sem amortecimento da ressonância.

16-14	16-14 Corrente do Motor		
Range		Funcão:	
0.00 A*	[0.00 - 10000.00 A]	Visualizar a corrente do motor medida como um valor médio, IRMS. O valor é filtrado e, portanto, aprox. 30 ms podem transcorrer desde a alteração de um valor de entrada até a alteração dos valores da leitura de dados.	

2
J

16-15	16-15 Freqüência [%]			
Range	:	Funcão:		
0.00	[-100.00 -	Exibir uma word de dois bytes que reporta		
%*	100.00 %]	a frequência real do motor (sem amorte-		
		cimento da ressonância), como uma		
		porcentagem (escala 0000-4000 Hex) do		
		4-19 Freqüência Máx. de Saída. Programe o		
		9-16 Configuração de Leitura do PCD índice		
		1, para enviá-lo com a Status Word, em vez		
		do MAV.		

16-16	16-16 Torque [Nm]		
Range	2:	Funcão:	
0.0	[-30000.0 -	Ver o valor do torque, com um sinal	
Nm*	30000.0	algébrico, aplicado ao eixo do motor. A	
	Nm]	linearidade não é exata entre 110% de	
		corrente do motor e o torque, em relação	
		ao torque nominal. Alguns motores	
		fornecem torque com mais de 160%.	
		Consequentemente, os valores mínimo e	
		máximo dependerão da corrente máxima do	
		motor e do motor usado. O valor é filtrado,	
		por isso aprox. 1,3 segundos podem	
		decorrer entre a alteração de um valor de	
		entrada e a alteração dos valores de leitura	
		de dados.	

16-17	16-17 Velocidade [RPM]			
Range:		Funcão:		
0 RPM*	[-30000 - 30000 RPM]	Confira as RPM atuais do motor.		

16	16-18 Térmico Calculado do Motor		
Range: Funcão		je:	Funcão:
0 9	%*	[0 - 100 %]	Exibir a carga térmica calculada do motor. O limite de corte é 100%. A base para o cálculo é a função ETR selecionada no 1-90 Proteção Térmica do Motor.

16-22	16-22 Torque [%]		
Range	e:	Funcão:	
0 %*	[-200 - 200 %]	Este é um parâmetro somente de leitura. Ele exibe o torque real produzido, em porcentagem do torque nominal, baseando-se na configuração da potência e na velocidade nominal do motor no 1-20 Potência do Motor [kW] ou 1-21 Potência do Motor [HP] e no 1-25 Velocidade nominal do motor. Este é o valor monitorado pela Função de Correia Partida, programada no grupo do parâmetro 22-6*.	

16-26 Potência Filtrada [kW]		
Range:		Funcão:
0.000	[0.000 -	Consumo de energia do motr. O valor
kW*	10000.000 kW]	apresentado é calculado baseado na real tensão e corrente do motr. O valor é filtrado e alguns segundos podem decorrer entre uma mudança no valor de entrada e a mudança dos valores da leitura de dados.

16-27 F	16-27 Potência Filtrada [hp]		
Range:		Funcão:	
0.000	[0.000 -	Potência do motor em HP. O valor	
hp*	10000.000 hp]	apresentado é calculado baseado na	
		tensão e corrente reais do motor. O	
		valor é filtrado e alguns segundos	
		podem decorrer entre uma mudança	
		no valor de entrada e a mudança dos	
		valores da leitura de dados.	

3.16.2 16-3* Status do Drive

16-30 Tensão de Conexão CC		
Range: Funcão:		
0 V*	[0 - 10000 V]	Exibir um valor medido. O valor é filtrado
		com uma constante de tempo de 30 ms.

16-32 Energia de Frenagem /s			
Range:		Funcão:	
0.000 kW*	[0.000 - 10000.000 kW]	Exibir a potência de frenagem transmitida a um resistor de freio externo, definida como um valor instantâneo.	

16-33 Energia de Frenagem /2 min			
Range:		Funcão:	
0.000 kW*	[0.000 -	Exibir a potência de frenagem	
	10000.000 kW]	transmitida a um resistor de freio	
		externo. A potência média é	
		calculada como um valor médio	
		com base nos últimos 120	
		segundos.	

16-3	16-34 Temp. do Dissipador de Calor		
Range: Funcão:		Funcão:	
0 °C*	[0 - 255 °C]	Visualizar a temperatura do dissipador de calor do conversor de frequência. O limite de desativação é 90 \pm 5 °C, e o motor religa a 60 \pm 5 °C.	

16-35 Térmico do Inversor		
Range: Funcão:		
0 %*	[0 - 100 %]	Exibir a porcentagem de carga no inversor.



16-36 Corrente Nom.do Inversor		
Range:	Funcão:	
Size	[0.01 -	Exibir a corrente nominal do
related*	10000.00 A]	inversor, que deve ser igual à que
	consta na plaqueta de identificação	
	do motor conectado. Os dados são	
		utilizados para calcular o torque, a
		proteção do motor, etc.

16-37 Corrente Máx.do Inversor		
Range:	Funcão:	
Size	[0.01 -	Exibir a corrente máxima do
related*	10000.00 A]	inversor, que deve ser igual à que
		consta na plaqueta de identificação
		do motor. Os dados são utilizados
		para calcular o torque, a proteção
		do motor, etc.

16	16-38 Estado do SLC		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 100]	Exibir o estado do evento em execução pelo controlador SL.	

16-3	16-39 Temp.do Control Card		
Rang	je:	Funcão:	
0 °C*	[0 - 100 °C]	Visualizar a temperatura do cartão de	
	controle, especificada em °C.		

16-4	16-40 Buffer de Logging Cheio			
Option: Funcão:		Funcão:		
		Exibir se o buffer de logging está cheio (consulte o grupo de parâmetros 15-1*). O buffer de logging nunca ficará cheio quando 15-13 Modo Logging for programado para Sempre efetuar Log [0].		
[0] *	Não			
[1]	Sim			

16-43 St	16-43 Status das Ações Temporizadas		
Exibir o m	Exibir o modo de ações temporizadas.		
Option:		Funcão:	
[0] *	Ações Tempor. Autom.		
[1]	Ações Tempr. Desativ.		
[2]	AçõesConstantem.ON		
[3]	AçõesConstantemOFF		

	16-49 Origem da Falha de Corrente		
Range: Funcão:		Funcão:	
	0 *	[0 - 8]	O valor indica a origem das falhas de corrente, inclusive: curto-circuito, sobrecarga de corrente e
			inclusive: curto-circuito, sobrecarga de corrente e
		desbalanceamento de fase (a partir da esquerda):	
			[1-4] Inversor, [5-8] Retificador, [0] Nenhuma falha
			registrada

Após um alarme de curto-circuito (imax2) ou alarme de sobre corrente (imax1 ou desbalanceamento de fase) este

conterá o número do cartão de potência associado ao alarme. Ele tem apenas um número, que servirá para indicar o número do cartão de potência com a prioridade mais alta (primeiro o mestre). O valor será mantido inclusive com o ligar-desligar da energia, mas se ocorrer um novo alarme, o número será sobrescrito com o novo número de cartão de potência (mesmo que seja um número com prioridade inferior). O valor somente será apagado quando o log de alarmes for apagada (ou seja, um reset a 3 dedos iria zerar a leitura).

3.16.3 16-5* Referência&Fdback

16-5	16-50 Referência Externa			
Range:		Funcão:		
0.0 *	[-200.0 - 200.0]	Exibir a referência total, a soma das referências digital, analógica, predefinida, de barramento e congelar referências, mais a de catch-up e de slow-down.		

16-52 Feedback [Unidade]		
Range:		Funcão:
	[-999999.999 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	Funcão: Ver o valor do feedback resultante, após o processamento dos Feedbacks 1 a 3 (consulte os 16-54 Feedback 1 [Unidade], 16-55 Feedback 2 [Unidade] e par. 16-56) no gerenciador de feedback. Consulte o grupo do parâmetro 20-0* Feedback. O valor está limitado pelas configurações nos 20-13 Referência Mínima e
		20-14 Referência Máxima. Unidades de medida como
		programadas no 20-12 Unidade da Referência/ Feedback.

16-53	16-53 Referência do DigiPot		
Range	e:	Funcão:	
0.00 *	[-200.00 - 200.00]	[-200.00 - 200.00] Exibir a contribuição do	
		Potenciômetro Digital para a	
		referência real.	



16-54 Feedback 1 [Unidade]		
Range:		Funcão:
0.000 ProcessCtrlUnit*	[-999999.999 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	Ver o valor do Feedback 1, consulte o par. 20-0* Feedback. O valor está limitado pelas configurações nos 20-13 Referência Mínima e 20-14 Referência Máxima. Unidades de medida como programadas no 20-12 Unidade da
		Referência/Feedback.

16-55 Feedback 2 [Unidade]			
Range:		Funcão:	
0.000 ProcessCtrlUnit*	[-99999.999 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	Ver o valor do Feedback 2, consulte o par. 20-0* Feedback. O valor está limitado pelas configurações nos 20-13 Referência Mínima e 20-14 Referência Máxima. Unidades de medida como programadas no 20-12 Unidade da Referência/Feedback.	

16-56 Feedbac	16-56 Feedback 3 [Unidade]	
Range:		Funcão:
0.000 ProcessCtrlUnit*	[-99999.999 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	Exibir o valor do Feedback 3, consulte o grupo de parâmetros 20-0* Feedback. O valor está limitado pelas configurações nos 20-13 Referência Mínima e 20-14 Referência Máxima. Unidades de medida como programadas no 20-12 Unidade da Referência/Feedback.

16-58	16-58 Saída do PID [%]	
Range	: :	Funcão:
0.0 %*	[0.0 - 100.0 %]	Este parâmetro retorna o valor da saída do controlador PID de Malha Fechada do Drive, em porcentagem.

3.16.4 16-6*Entradas e Saídas

16	16-60 Entrada Digital		
Ra	ange:	Funcão:	
0 *	[0 - 1023]	Exemplo: A en nenhum sinal,	os do sinal das entradas digitais ativas. trada 18 corresponde ao bit n° . 5, '0' = '1' = sinal conectado. O bit 6 funciona rário, on = '0', off = '1' (entrada de).
		Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit s 10-63 Tabela 3.23	Entrada digital term. 33 Entrada digital term. 32 Entrada digital term. 29 Entrada digital term. 27 Entrada digital term. 19 Entrada digital term. 18 Entrada digital term. 37 Entr. digital GP term. E/S X30/4 Entr. digital GP term. E/S X30/3 Entr. digital GP term. E/S X30/2 Reservados p/ terminais futuros
		llustração 3.4	•

16	16-61 Definição do Terminal 53	
Op	otion:	Funcão:
		Exibir a programação do terminal de entrada 53. Corrente = 0; Tensão = 1.
[0]	Corrente	
[1]	Tensão	
[2]	Pt 1000 [°C]	
[3]	Pt 1000 [°F]	
[4]	Ni 1000 [°C]	
[5]	Ni 1000 [°F]	

16-62	Entrada Analógica 5	3
Range:		Funcão:
0.000 *	[-20.000 - 20.000]	Exibir o valor real na entrada 53.



16	16-63 Definição do Terminal 54	
Op	otion:	Funcão:
		Exibir a programação do terminal de entrada
		54. Corrente = 0; Tensão = 1.
[0]	Corrente	
[1]	Tensão	
[2]	Pt 1000 [°C]	
[3]	Pt 1000 [°F]	
[4]	Ni 1000 [°C]	
[5]	Ni 1000 [°F]	

16-64 Entrada Analógica 54		4
Range:		Funcão:
0.000 *	[-20.000 - 20.000]	Exibir o valor real na entrada 54.

16-65	16-65 Saída Analógica 42 [mA]	
Range	:	Funcão:
0.000 *	[0.000 -	Exibir o valor real na saída 42, em mA.
	30.000]	O valor exibido reflete a seleção no
		6-50 Terminal 42 Saída.

16-66 Saída Digital [bin]		Digital [bin]	
	Raı	nge:	Funcão:
	0 *	[0 - 15]	Exibir o valor binário de todas as saídas digitais.

16	16-67 Entr Pulso #29 [Hz]		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 130000]	Exibir a taxa de freqüência real no terminal 29.	

	16-68 Entr Pulso #33 [Hz]		
	Ra	nge:	Funcão:
	0 *	[0 - 130000	Exibir o valor real da freqüência aplicada no
ı			terminal 33, como uma entrada de impulso.

16	16-69 Saída de Pulso #27 [Hz]		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 40000]	Exibir o valor real de impulsos aplicados no	
		terminal 27, no modo de saída digital.	

16-70 Saída de Pulso #29 [Hz]		
Range:		Funcão:
0 *	[0 - 40000]	Exibir o valor real de pulsos no terminal 29, no
		modo de saída digital.

16-7	16-71 Saída do Relé [bin]		
Ran	ge:	Funcão:	
0 *	[0 - 511]	Exibir a configuração de todos os relés. Seleção de Leitura [P16-71]: Saida de relé [bir]: 00000 bin Rele 09 do cartão do opdonal8 Relé 07 do cartão do opdonal8 Relé 07 do cartão do opdonal8 Relé 07 do cartão do opdonal8 Relé 01 do cartão do opdonal8 Relé 01 do cartão do opdonal8 Rele 01 do cartão do opdonal8 Rele 01 do cartão do opdonal8 Rele 01 do cartão do optonal8 Rele 01 do cartão de potênda	

16	16-72 Contador A		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[-2147483648 -	Exibir o valor atual do Contador A. Os	
	2147483647]	contadores são úteis como operandos de	
		comparador, consultar o 13-10 Operando	
		do Comparador.	
		O valor pode ser reinicializado ou	
		alterado, por meio das entradas digitais	
		(grupo de par. 5-1*) ou utilizando uma	
		ação do SLC (13-52 Ação do SLC).	

16	16-73 Contador B		
Ra	nge:	Funcão:	
0 *	[-2147483648 -	Exibir o valor atual do Contador B. Os	
	2147483647]	contadores são úteis como operandos de	
		comparador (13-10 Operando do	
		Comparador).	
		O valor pode ser reinicializado ou	
		alterado, por meio das entradas digitais	
		(grupo de par. 5-1*) ou utilizando uma	
		ação do SLC (13-52 Ação do SLC).	

16-75 Entr. Anal. X30/11			
Range:		Funcão:	
0.000 *	[-20.000 - 20.000]	Exibir o valor real do sinal na	
		entrada X30/11 do MCB 101.	

16-76		
Range:		Funcão:
0.000 *	[-20.000 - 20.000]	Exibir o valor real do sinal na entrada X30/12 do MCB 101.

16-77 Saída Anal. X30/8 [mA]				
Range	•	Funcão:		
0.000 *	[0.000 - 30.000]	Exibir o valor real da entrada X30/8		
		em mA.		



3.16.5 16-8* Fieldbus e Porta do FC

Parâmetros para reportar as referências e control words do RUS

Range: Funcão: 0 * [0 - 65535] Exibir a Control word (CTW) de dois bytes, recebida do Barramento Mestre. A interpretação da Control word depende do opcional de Fieldbus instalado e do perfil da Control word selecionado no 8-10 Perfil de Controle. Para obter mais informações, consulte o manual do Fieldbus relevante.

16	16-82 REF 1 do Fieldbus		
Range:		Funcão:	
0 *	[-200 - 200]	Exibir a word de dois bytes enviada com a control word, a partir do Barramento Mestre, para programar o valor de referência. Para informações adicionais, consultar o manual específico do fieldbus.	

16	16-84 StatusWord do Opcional d Comunicação		
Range: Funcão:		Funcão:	
0 *	[0 - 65535]	Visualizar a status word do opcional de comunicação de Fieldbus estendido Para obter mais informações, consulte o manual do Fieldbus relevante.	

16-85 CTW 1 da Porta Serial		
ge:	Funcão:	
[0 - 65535]	Exibir a Control word (CTW) de dois bytes,	
	recebida do Barramento Mestre. A	
	interpretação da control word depende do	
	opcional de Fieldbus instalado e do perfil da	
	Control word selecionado no 8-10 Perfil de	
	Controle.	
	ge:	

16	16-86 REF 1 da Porta Serial		
Range:		Funcão:	
0 *	[-200 -	Exibir a Status word (STW) de dois bytes,	
	200]	enviada para o Barramento Mestre. A	
		interpretação da Status word depende do	
		opcional do fieldbus instalado e do perfil da	
		Control word selecionada no 8-10 Perfil de	
		Controle.	

3.16.6 16-9*Leitura do Diagnós

16	16-90 Alarm Word		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 4294967295]	Exibir a alarm word enviada através da porta de comunicação serial, em código hex.	

16	16-91 Alarm word 2				
Rai	nge:	Funcão:			
0 *	[0 - 4294967295]	Exibir a alarm word 2 enviada através da porta de comunicação serial, em código hex.			

16-92 Warning Word				
Range: Funcão:				
0 *	[0 - 4294967295]	Exibir a warning word enviada através da porta de comunicação serial, em código hex.		

16	16-93 Warning word 2				
Rai	Range: Funcão:				
0 *	[0 - 4294967295]	- 4294967295] Exibir a warning word 2 enviada através			
	da porta de comunicação serial, em				
		código hex.			

16	16-94 Status Word Estendida				
Range: Funcão:					
0 *	[0 - 4294967295]	Retorna a status word enviada pela			
		porta de comunicação serial, em código			
		hex.			

16	16-95 Ext. Status Word 2			
Range: Funcão:				
0 *	[0 - 4294967295] Retorna a warning word estendida 2,			
		enviada através da porta de		
		comunicação serial, em código hex.		

16	16-96 Word de Manutenção			
Ra	nge:	Funcão:		
0	[0 -	Leitura da Word de Manutenção Preventiva.		
*	4294967295]	Os bits refletem o status dos Eventos de		
		Manutenção Preventiva programados no		
		grupo do parâmetro 23-1*. Os 13 bits		
		representam combinações de todos os itens		
		possíveis:		
		Bit 0: Rolamentos do motor		
		Bit 1: Rolamentos da bomba		
		Bit 2: Rolamentos do ventilador		
		Bit 3: Válvula		
		Bit 4: Transmissor de pressão		
		Bit 5: Flow transmitter		



16-96 Word de Manutenção

Range:

Funcão:

- Bit 6: Transmissor de temperatura
- Bit 7: Vedações da bomba
- Bit 8: Correia do Ventilador
- Bit 9: Filtro
- Bit 10: Ventilador de resfriamento do drive
- Bit 11: Verificação da integridade do sistema do drive
- Bit12: Garantia
- Bit 13: Texto de Manutenção 0
- Bit 14: Texto de Manutenção 1
- Bit 15: Texto de Manutenção 2
- Bit 16: Texto de Manutenção 3
- Bit 17: Texto de Manutenção 4

Posição	Válvula	Rolame	Rolame	Rolame
4⇒		ntos do	ntos da	ntos do
		ventila	bomba	motor
		dor		
Posição	Vedaçõ	Transm	Transm	Transmi
3 ⇒	es da	issor de	issor de	ssor de
	bomba	temper	vazão	pressão
		atura		
Posição	Verifica	Ventila	Filtro	Correia
2⇒	ção da	dor de		do
	integrid	resfria		Ventila
	ade do	mento		dor
	sistema	do		
	do	drive		
	drive			
Posição				Garanti
1⇒				a
0 _{hex}	-	-	-	-
1 _{hex}	-	-	-	+
2 _{hex}	-	-	+	-
3 _{hex}	-	-	+	+
4 _{hex}	-	+	-	-
5 _{hex}	-	+	-	+
6 _{hex}	-	+	+	-
7 _{hex}	-	+	+	+
8 _{hex}	+	-	-	-
9 _{hex}	+	-	-	+
A _{hex}	+	-	+	-
Bhex	+	-	+	+
C _{hex}	+	+	-	-
Dhex	+	+	-	+
E _{hex}	+	+	+	-
Fhex	+	+	+	+

Tabela 3.26

16-96 Word de Manutenção					
Range:	Funcão:				
	Exemplo:				
	A Word de	Manuter	nção Prev	ventiva e	xibe
	040Ahex.				
	Posição	1	2	3	4
	valor-hex	0	4	0	Α
	O primeiro da quarta forma de la quarta forma de la composição de la compo	dígito 0 fila reque dígito 4 que o Ve equer ma dígito 0 i a fila requ ígito A re que a Vál	r manute refere-se ntilador nutenção ndica qu uer manu efere-se à lyula e o	enção e a tercei de Resfri o e nenhu utenção à fila de s Rolame	ra fila, amento m item cima,



3.17 Main Menu - Leitura de Dados 2 - Grupo 18

3.17.1 18-0* Log de Manutenção

Este grupo contém os últimos 10 eventos de Manutenção Preventiva. O Log de Manutenção 0 é o último e o Log de Manutenção 9, o mais antigo.

Selecionando um dos registros e pressionando OK, o Item de Manutenção, a Ação e o horário da ocorrência podem ser encontrados nos 18-00 Log de Manutenção: Item -18-03 Log de Manutenção: Data e Hora.

O botão de registro de Alarmes no LCP permite acesso tanto ao registro de Alarmes como ao Registro de Manutenção.

18-00 Log de Manutenção: Item

Matriz [10] Parâmetro de matriz; Código de erro 0 - 9: O significado do código de erro pode ser encontrado na seção Solução de Problemas do Guia de Design.

Range:	Funcão
--------	--------

0 *	[0 - 255]	Localize o significado do Item
		de Manutenção, na descrição
		do 23-10 Item de Manutenção.

18-01 Log de Manutenção: Ação

Matriz [10] Parâmetro de matriz; Código de erro 0 a 9: A explicação do código de erro pode ser encontrada na seção Solução de Problemas do Guia de Design.

Range:	 Funcão:

0 *	[0 - 255]	Localize o significado do Item
		de Manutenção, na descrição
		do 23-11 Ação de Manutenção

18-02 Log de Manutenção: Tempo

Matriz [10] Parâmetro de matriz; Hora 0 a 9: Este parâmetro mostra o horário em que o evento registrado ocorreu. O tempo é medido em segundos, desde o instante que o conversor de freqüência entra em funcionamento.

Range:	Funcão:		
0 s*	[0 - 2147483647 s]	Mostra quando o evento	
		registrado ocorreu. A hora	
		é medida em segundos,	

desde a energização.

18-03 Log de Manutenção: Data e Hora

Matriz	[10]
--------	------

Matriz [10]		
Range:		Funcão:
Size	[0-	Mostra quando o evento registrado ocorreu.
related*	0]	OBSERVAÇÃO!
		Isto requer que a data e hora sejam programadas em <i>0-70 Data e Hora</i> .
		programadas cin o 70 Duta e Mora.

18-03 Log de Manutenção: Data e Hora Matriz [10]

Range: Função:

> O formato de data depende da programação em 0-71 Formato da Data, enquanto que o formato de hora depende da programação em 0-72 Formato da Hora.

OBSERVAÇÃO!

O conversor de frequência não tem backup da função de relógio e a data/ hora programada será reinicializada para o padrão (2000-01-01 00:00) após uma desenergização, a menos que o módulo de Relógio de Tempo Real com backup esteja instalado. Em 0-79 Falha de Clock é possível programar uma Advertência caso o relógio não tenha sido ajustado corretamente, p.ex., após uma desenergização. A configuração incorreta do relógio afetará os registros do horário do Evento de Manutenção.

OBSERVAÇÃO!

Ao instalar um cartão opcional de E/S Analógica MCB 109, está incluído um backup de bateria para a data e hora.

3.17.2 18-1* Log. de Fire Mode

O registro cobre as últimas 10 falhas que foram suprimidas pela função Fire Mode. Consulte o grupo do parâmetro 24-0* Fire Mode. O registro pode ser exibido por meio dos parâmetros abaixo ou pressionando o botão Alarm Log (Log de Alarme), no LCP e selecionar o Log de Fire Mode. Não é possível reinicializar o Log de Fire Mode.

18	18-10 Log de Fire Mode: Evento		
Range: Funcão:		Funcão:	
0 *	[0 - 255]	Este parâmetro contém uma matriz com 10	
		elementos. O número lido representa um código	
		de erro, que corresponde a um alarme	
	específico. Este código de erro pode ser		
		encontrado na seção Solução de Problemas do	
		Guia de Design.	

18-	18-11 Log de Fire Mode: Tempo		
Ran	ge:	Funcão:	
0 s*	[0 - 2147483647 s]	Este parâmetro contém uma matriz	
		com 10 elementos. O parâmetro exibe	
		o instante em que o evento registrado	
		ocorreu. O tempo é medido em	
		segundos, desde a primeira partida do	
		motor.	



18-12 Log de Fire Mode: Data e Hora		
Range:		Funcão:
Size related*	[0-0]	Este parâmetro contém uma matriz com 10 elementos. O parâmetro mostra a data e o horário em que o evento registrado ocorreu. A função baseia-se no fato de que a data e a hora reais foram programadas no 0-70 Data e Hora. Observação: Não há backup de bateria do clock instalado. Um backup externo deve ser utilizado, p.ex., o do cartão opcional de E/S Analógica do MCB109. Consulte Configurações do
		Relógio, grupo do parâmetro 0-7*.

3.17.3 18-3* E/S Analógica

Parâmetros para relatar as portas de E/S digitais e analógicas.

18-30	18-30 Entr.analóg.X42/1		
Range	:	Funcão:	
0.000 *	[-20.000 -	Leitura do valor do sinal aplicado no	
	20.000]	terminal X42/1 no Cartão de E/S	
		Analógica.	
		As unidades de medida dos valores	
		mostrados no LCP corresponderão ao	
		modo selecionado no 26-00 Modo Term	
		X42/1.	
		X42/1.	

18-31	18-31 Entr.Analóg.X42/3		
Range	•	Funcão:	
0.000 *	[-20.000 - 20.000]	Leitura do valor do sinal aplicado no terminal X42/3 no Cartão de E/S Analógica. As unidades de medida dos valores mostrados no LCP corresponderão ao modo selecionado no 26-01 Modo Term X42/3.	

18-32	18-32 Entr.analóg.X42/5		
Range	•	Funcão:	
0.000 *	[-20.000 - 20.000]	Leitura do valor do sinal aplicado no terminal X42/5 no Cartão de E/S Analógica. As unidades de medida dos valores mostrados no LCP corresponderão ao modo selecionado no 26-02 Modo Term	
		X42/5.	

18-33	18-33 Saída Anal X42/7 [V]		
Range	•	Funcão:	
0.000 *	[0.000 -	Leitura do valor do sinal aplicado no	
	30.000]	terminal X42/7 no Cartão de E/S	
		Analógica.	
		O valor exibido reflete a seleção no	
		26-40 Terminal X42/7 Saída.	

18-34 Saída Anal X42/9 [V]		
Range	:	Funcão:
0.000 *	[0.000 -	Leitura do valor do sinal aplicado no
	30.000]	terminal X42/9 no Cartão de E/S
		Analógica.
		O valor exibido reflete a seleção no
		26-50 Terminal X42/9 Saída.
ł		

18-35	18-35 Saída Anal X42/11 [V]		
Range	•	Funcão:	
0.000 *	[0.000 -	Leitura do valor do sinal aplicado no	
	30.000]	terminal X42/11 no Cartão de E/S	
		Analógica.	
		O valor exibido reflete a seleção no	
		26-60 Terminal X42/11 Saída.	

3.17.4 18-5* Ref. e Feedb.

OBSERVAÇÃO!

A Leitura Isenta de Sensor requer que setup seja feito com o MCT 10, com o plugin específico de isenção do sensor.

18-50 Leitura Sem o Sensor [unidade]			
Range: Func			
[-999999.999 - 999999.999			
SensorlessUnit]			
	[-999999.999 - 999999.999		



3.18 Main Menu (Menu Principal) - Malha Fechada do FC - Grupo 20

Este grupo do parâmetro é utilizado para configurar o Controlador PID de malha fechada, que controla a frequência de saída do conversor de frequência.

3.18.1 20-0* Feedback

Este grupo do parâmetro é utilizado para configurar o sinal de feedback do Controlador PID de malha fechada do conversor de frequência. Independentemente de o conversor de frequência estar no Modo Malha Fechada ou no Modo Malha Aberta, os sinais de feedback podem também ser exibidos no display do conversor de frequência, ser utilizados para controlar uma saída analógica do conversor de frequência e serem transmitidos por diversos protocolos de comunicação serial.




Ilustração 3.46

20-00 Fonte de Feedback 1			
Option:		Funcão:	
		Até um máximo de três sinais de feedback diferentes podem ser utilizados para fornecer o sinal de feedback, ao Controlador PID do conversor de frequência. Este parâmetro define qual entrada será utilizada como fonte do primeiro sinal de feedback. As entradas analógicas X30/11 e X30/12 referem-se às entradas da placa de E/S de Uso Geral opcional.	
[0]	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2] *	Entrada analógica 54		
[3]	Entr Pulso 29		
[4]	Entr Pulso 33		

20-00 Fonte de Feedback 1			
Option:		Funcão:	
[7]	Entr. Anal. X30/11		
[8]	Entr. Anal. X30/12		
[9]	Entr.analóg.X42/1		
[10]	Entr.Analóg.X42/3		
[11]	Entr.analóg.X42/5		
[15]	Entrad Analóg X48/2		
[100]	Feedb. do Bus 1		
[101]	Feedb. do Bus 2		
[102]	Feedb. do bus 3		
[104]	Vazão Sem Sensor	Requer setup pelo Software de Setup do MCT 10, com plugin específico sem sensor.	
[105]	Pressão Sem Sensor	Requer setup pelo Software de Setup do MCT 10 com plugin específico sem sensor.	



Se um feedback não for utilizado, a sua fonte pode ser programada para *Sem Função* [0]. O *20-20 Função de Feedback* determina como os três sinais de feedback possíveis serão utilizados pelo controlador PID.

Or	otion:	Funcão:
Ė		Este parâmetro permite que uma função de
		conversão seja aplicada ao Feedback 1.
[0]	Linear	Linear [0] não tem efeito sobre o feedback.
[1]	Raiz quadrada	Raiz quadrada [1] é normalmente usada quando um sensor de pressão é usado para fornecer feedback de fluxo ((vazão ∝ √Pressão)).
[2]	Pressão para temperatura	A função <i>Pressão para temperatura</i> [2] é usada em aplicações de compressores, para fornecer um feedback de temperatura, por meio de um sensor de pressão. A temperatura do elemento refrigerante é calculada utilizando a seguinte fórmula: $Temperatura = \frac{A2}{(In(Pe+1)-A1)} - A3,$ em que A1, A2 e A3 são constantes específicas do refrigerante. O refrigerante deve ser selecionado no 20-30 Elemento refrigerante. Os 20-21 Setpoint 1 ao 20-23 Setpoint 3 permitem que os valores de A1, A2 e A3 sejam inseridos para um refrigerante que não esteja listado no 20-30 Elemento refrigerante.
[3]	Pressão para fluir	A pressão para fluxo é utilizada em aplicações onde é necessário controlar o fluxo de ar em um duto. O sinal de feedback é representado por uma medição de pressão dinâmica (tubo de Pitot). Fluxo = Duto Área × √Dinâmica Pressão × Ar Densidade Potência Consulte também 20-34 Área do duto 1 [m2] até 20-38 Fator de Densidade do Ar [%] para programar a área do duto e a densidade do ar.
[4]	Velocidade para fluxo	A velocidade para fluxo é utilizada em aplicações onde é necessário controlar o fluxo de ar em um duto. O sinal de feedback é representado por uma medição da velocidade do ar. Fluxo = Duto Área × Ar Velocidade Consulte também 20-34 Área do duto 1 [m2] até 20-37 Área do duto 2 [pol2] para programar a área do duto.

20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1		
Opti	on:	Funcão:
		Este parâmetro determina a unidade de medida que é utilizada para esta fonte de Feedback, antes de aplicar a conversão de feedback ao 20-01 Conversão de Feedback 1. Esta unidade de medida não é utilizada pelo Controlador PID.
[0] *		
[1]	%	
[5]	PPM	
[10]	1/min	
[11]	RPM	
[12]	PULSOS/s	
[20]	l/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	°C	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[75]	mm Hg	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	galão/s	
[122]	galão/min	
[123]	galão/h	
[124]	CFM	
[125]	pé cúbico/s	
[126]	pé cúbico/min	
[127]	pé cúbico/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	
[132]	lb/h	
[140]	pés/s	
[141]	pés/min	
[145]	pé	
[160]	°F	
[170]	psi 12	
[171]	lb/pol ²	
[172]	pol wg	





20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1			
Option:		Funcão:	
[173]	pé WG		
[174]	poleg Hg		
[180]	HP		

Este parâmetro está disponível somente ao utilizar a conversão de feedback de pressão para temperatura. Se a for selecionada a opção Linear [0] no 20-01 Conversão de Feedback 1, então, a configuração de qualquer seleção no 20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1 será de um para um, independentemente da conversão.

20-0	20-03 Fonte de Feedback 2		
Opti	on:	Funcão:	
		Consulte a 20-00 Fonte de Feedback	
		1, para obter mais detalhes.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[3]	Entr Pulso 29		
[4]	Entr Pulso 33		
[7]	Entr. Anal. X30/11		
[8]	Entr. Anal. X30/12		
[9]	Entr.analóg.X42/1		
[10]	Entr.Analóg.X42/3		
[11]	Entr.analóg.X42/5		
[15]	Entrad Analóg X48/2		
[100]	Feedb. do Bus 1		
[101]	Feedb. do Bus 2		
[102]	Feedb. do bus 3		

20-04 Conversão de Feedback 2		
Opt	ion:	Funcão:
		Consulte a 20-01 Conversão de Feedback 1, para obter mais
		detalhes.
[0] *	Linear	
[1]	Raiz quadrada	
[2]	Pressão para temperatura	
[3]	Pressão para fluir	
[4]	Velocidade para fluxo	

20-05 Unidade da Fonte de Feedback 2

	Consulte a 20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1, para
	obter mais detalhes

20-0	20-06 Fonte de Feedback 3		
Option:		Funcão:	
		Consulte a 20-00 Fonte de Feedback 1, para obter mais detalhes.	
[0] *	Sem função		

20-06 Fonte de Feedback 3		
Opti	on:	Funcão:
[1]	Entrada analógica 53	
[2]	Entrada analógica 54	
[3]	Entr Pulso 29	
[4]	Entr Pulso 33	
[7]	Entr. Anal. X30/11	
[8]	Entr. Anal. X30/12	
[9]	Entr.analóg.X42/1	
[10]	Entr.Analóg.X42/3	
[11]	Entr.analóg.X42/5	
[15]	EntradAnalógX48/2	
[100]	Feedb. do Bus 1	
[101]	Feedb. do Bus 2	
[102]	Feedb. do bus 3	

20-07 Conversão de Feedback 3				
Option:		Funcão:		
		Consulte a 20-01 Conversão de Feedback 1, para obter mais detalhes.		
[0] *	Linear			
[1]	Raiz quadrada			
[2]	Pressão para temperatura			
[3]	Pressão para fluir			
[4]	Velocidade para fluxo			

20-08 Unidade da Fonte de Feedback 3

Option: Funcão:

	Consulte a 20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1, para
	obter mais detalhes.

20-12 Unidade da Referência/Feedback

Option: Funcão:

	Consulte a 20-02 Unidade da Fonte de Feedback 1, para
	obter mais detalhes.



20-13 Referência Mínima Range: Funcão: 0.000 [-999999.999 -Digite o valor mínimo ProcessCtrlUnit* par. 20-14 desejado para a referência ProcessCtrlUnit] remota, quando estiver operando com o par. 1-00 Modo Configuração programado para Malha Fechada [3]. Unidades de medida como programadas no par. 20-12 Unidade da Referência/Feedback. O feedback mínimo será -200% do valor programado no par. 20-13 Referência Mínima ou no par. 20-14 Referência Máxima, o valor numérico que for maior.

OBSERVAÇÃO!

Se estiver operando com o 1-00 Modo Configuração programado em Malha Aberta [0], deve ser usado o 3-02 Referência Mínima.

20-14 Referência Máxima			
Range:		Funcão:	
100.000 ProcessCtrlUnit*	[par. 20-13 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	Insira o valor de referência/ feedback máximo para operação em malha fechada. A configuração determina o máximo valor obtenível somando todas as fontes de referência para operação em malha fechada. A configuração determina 100% de feedback em malha aberta e malha fechada (faixa total de feedback: -200% até +200%).	

OBSERVAÇÃO!

Se estiver operando com o 1-00 Modo Configuração programado em Malha Aberta [0], deve ser usado o 3-03 Referência Máxima.

OBSERVAÇÃO!

A dinâmica do controlador PID dependerá do valor programado neste parâmetro. Consulte também 20-93 Ganho Proporcional do PID.

20-13 Referência Mínima e20-14 Referência Máxima também determinam a faixa de feedback ao usar feedback para exibir leitura com 1-00 Modo Configuração programado para Malha Aberta [0]. A mesma condição que a acima.

3.18.2 20-2* Feedback e Setpoint

Este grupo do parâmetro é utilizado para determinar como o Controlador PID do conversor de frequência usará os três sinais de feedback possíveis, para controlar a frequência de saída do conversor. Este grupo também é utilizado para armazenar as três referências de setpoint internas.

20-	20-20 Função de Feedback			
Op	tion:	Funcão:		
		Este parâmetro determina como os três feedbacks possíveis serão utilizados para controlar a frequência de saída do conversor de frequência.		
[0]	Soma	A opção Soma [0] programa o Controlador PID para utilizar a soma dos Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3, como o sinal de feedback. OBSERVAÇÃO! Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o		
		grupo do par. 3-1*) será usada como a referência de setpoint do Controlador PID.		
[1]	Diferença	A opção <i>Diferença</i> [1] programa o Controlador PID para utilizar a diferença entre o Feedback 1 e Feedback 2 como sinal de feedback. O Feedback 3 não será utilizado nesta seleção. Será utilizado apenas o setpoint 1. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo do par. 3-1*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.		
[2]	Média	A opção Média [2] programa o Controlador PID para utilizar a média dos Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3 como o sinal de feedback. OBSERVAÇÃO! Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo do par. 3-1*) será usada como a referência de setpoint do Controlador PID.		
[3]	Mínimo	Mínimo [3] programa o Controlador PID para com Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3 e usa o valor mais baixo como o feedback.		



20-20	Função	de l	reed	back
-------	--------	------	------	------

Option:

Funcão:

OBSERVAÇÃO!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3. Será utilizado apenas o setpoint 1. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo do par. 3-1*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

[4] Máximo

Máximo [4] programa o Controlador PID para com Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3 e usar o valor mais alto como o feedback.

OBSERVAÇÃO!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para *Sem Função*, no 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3.

Será utilizado apenas o setpoint 1. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo do par. 3-1*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

[5] Mín Setpoint Múltiplo Setpoint múltiplo mínimo [5] programa o Controlador PID para calcular a diferença entre o Feedback 1 e o Setpoint 1, Feedback 2 e o Setpoint 2, Feedback 3 e o Setpoint 3. Ele utilizará o par feedback/setpoint cujo sinal de feedback esteja o mais distante abaixo da respectiva referência de setpoint. Se todos os sinais de feedback estiverem acima de seus respectivos setpoints, o Controlador PID utilizará o par feedback/setpoint cuja diferença entre o feedback e o seu setpoint for mínima.

OBSERVAÇÃO!

Se apenas dois sinais de feedback forem utilizados, o feedback que não for usado deve ser programado para Sem Função, no 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3. Observe que cada referência de setpoint será a soma do seu respectivo valor de parâmetro (20-21 Setpoint 1, 20-22 Setpoint 2 e 20-23 Setpoint 3) e quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo do parâmetro 3-1*).

[6] Máx Setpoint Múltiplo

Setpoint múltiplo máximo [6] programa o Controlador PID para calcular a diferença entre o Feedback 1 e o Setpoint 1, Feedback 2 e o

20-20 Função de Feedback

Option:

Funcão:

Setpoint 2, Feedback 3 e o Setpoint 3. O Controlador utilizará o par feedback/setpoint cujo feedback estiver o mais distante acima da sua respectiva referência de setpoint. Se todos os sinais de feedback estiverem abaixo de seus respectivos setpoints, o Controlador PID utilizará o par feedback/setpoint cuja diferença, entre o feedback e respectivo setpoint, for mínima.

OBSERVAÇÃO!

Se apenas dois sinais de feedback forem utilizados, o feedback que não for usado deve ser programado para Sem Função, no 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3. Observe que cada referência de setpoint será a soma do seu respectivo valor de parâmetro (20-21 Setpoint 1, 20-22 Setpoint 2 e 20-23 Setpoint 3) e quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo do parâmetro 3-1*).

OBSERVAÇÃO!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para "Sem função", no respectivo parâmetro da Fonte de Feedback. 20-00 Fonte de Feedback 1, 20-03 Fonte de Feedback 2 ou 20-06 Fonte de Feedback 3.

O feedback resultante da função selecionada no 20-20 Função de Feedback será utilizado pelo Controlador PID, para controlar a frequência de saída do conversor de frequência. Este feedback também pode ser exibido no display do conversor de frequência, ser utilizado para controlar uma saída analógica do conversor e ser transmitido por diversos protocolos de comunicação serial.

O conversor de frequência pode ser configurado para tratar de aplicações multizonas. Duas aplicações multizonas diferentes são suportadas:

- Multizona, setpoint único
- Multizona, setpoint múltiplo

A diferença entre os dois é ilustrada pelos seguintes exemplos:


Exemplo 1 – Multizona, setpoint único

Em um edifício de escritórios, um sistema de VAV (volume de ar variável) VLT® HVAC Drive deve garantir uma pressão mínima em caixas VAV selecionadas. Devido às perdas de pressão variáveis em cada duto, não se pode assumir que a pressão em cada caixa VAV seja a mesma. A pressão mínima necessária é a mesma para todas as caixas VAV.



Este método de controle pode ser estabelecido programando a 20-20 Função de Feedback com a opção [3], Mínimo e inserindo a pressão desejada no 20-21 Setpoint 1. O Controlador PID aumentará a velocidade do ventilador,

se qualquer um dos feedbacks estiver abaixo do setpoint e diminuirá a velocidade se todos os feedbacks estiverem acima do setpoint.



Exemplo 2 - Multizona, setpoint múltiplo

O exemplo anterior pode ser utilizado para ilustrar o uso de multizona, controle de setpoint múltiplo. Se as zonas necessitarem de pressões diferentes, em cada caixa VAV, cada setpoint pode ser especificado nos 20-21 Setpoint 1, 20-22 Setpoint 2 e 20-23 Setpoint 3. Ao selecionar Setpoint múltiplo mínimo, [5], no 20-20 Função de Feedback, o Controlador PID aumentará a velocidade do ventilador, se qualquer um dos feedbacks estiver abaixo de seu respectivo setpoint e a diminuirá se todos os feedbacks estiverem acima de seus setpoints individuais.

t 1	
	Funcão:
[par. 20-13 - par. 20-14 ProcessCtrlUnit]	O setpoint 1 é utilizado no Modo Malha Fechada para inserir uma referência de setpoint, que é usada pelo Controlador PID do conversor de frequência. Consulte a descrição da 20-20 Função de Feedback. OBSERVAÇÃO! A referência de setpoint inserida aqui é adicionada a qualquer outra referência que estiver ativada (consulte o grupo do parâmetro 3-1*).
	[par. 20-13 - par. 20-14

20-22 Setpoint 2		
Range:		Funcão:
0.000	[par. 20-13 - par.	O setpoint 2 é utilizado
ProcessCtrlUnit*	20-14	no Modo Malha Fechada
	ProcessCtrlUnit]	para inserir uma
		referência de setpoint,
		que pode ser usada pelo
		Controlador PID do
		conversor de frequência.
		Consulte a descrição da
		Função de Feedback,
		20-20 Função de Feedback.

OBSERVAÇÃO!

A referência de setpoint inserida aqui é adicionada a qualquer outra referência que estiver ativada (consulte o grupo do par. 3-1*).





20-23 Setpoint 3			
Range:		Funcão:	
0.000	[par. 20-13 -	O setpoint 3 é utilizado no	
ProcessCtrlUnit*	par. 20-14	Modo Malha Fechada para	
	ProcessCtrlUnit]	inserir uma referência de	
		setpoint, que pode ser usada	
		pelo Controlador PID do	
		conversor de frequência.	
		Consulte a descrição da	
		20-20 Função de Feedback.	
		OBSERVAÇÃO!	
		A referência de setpoint inserida aqui é adicionada a qualquer outra referência que seja ativada (consulte o grupo de parâmetro 3-1*).	

3.18.3 20-3* Feedback Avanç. Conversão

Em aplicações de compressores de ar condicionado, frequentemente é útil controlar o sistema baseando-se na temperatura do elemento refrigerante. Entretanto, geralmente torna-se mais conveniente medir diretamente a sua pressão. Este grupo do parâmetro permite ao Controlador PID do conversor de frequência converter as medidas da pressão para valores de temperatura do elemento refrigerante.

20-3	20-30 Elemento refrigerante		
	ion:	Funcão:	
		Selecione o elemento refrigerante utilizado na aplicação de compressor. Este parâmetro deve ser especificado corretamente, a fim de que a conversão da pressão para temperatura seja precisa. Se o elemento refrigerante utilizado não constar das escolhas possíveis de [0] a [6], selecione Definida pelo Usuário [7]. Em seguida, utilize o 20-31 Refrigerante A1 Definido pelo Usuário, 20-32 Refrigerante A2 Definido pelo Usuário para fornecer coeficientes A1, A2 e A3, para a equação abaixo: $Temperatura = \frac{A2}{(In(Pe+1)-A1)} - A3$	
[0] *	R22		
[1]	R134a		
[2]	R404a		
[3]	R407c		
[4]	R410a		
[5]	R502		
[6]	R744		
[7]	Definido pelo usuário		

20-31 R	20-31 Refrigerante A1 Definido pelo Usuário		
Range:	ange: Funcão:		
10.0000 *	[8.0000 - 12.0000]	Utilize este parâmetro para inserir o valor do coeficiente A1, quando o 20-30 Elemento refrigerante for programado para Definido pelo usuário [7].	

20-32 Refrigerante A2 Definido pelo Usuário			
Range:	Funcão:		
-2250.00 *	[-3000.00 - -1500.00]	Utilize este parâmetro para inserir o valor do coeficiente A2, quando o 20-30 Elemento refrigerante for programado para Definido pelo usuário [7].	

20-33 Refrigerante A3 Definido pelo Usuário		
Range: Funcão:		
250.000 *	[200.000 -	Utilize este parâmetro para inserir o
	300.000]	valor do coeficiente A3, quando o
		20-30 Elemento refrigerante for
		programado para Definido pelo
		usuário [7].

20-34	20-34 Área do duto 1 [m2]		
Range:		Funcão:	
0.500	[0.001 -	Utilizado para programar a área dos dutos	
m2*	10.000	de ar em conexão com feedback de	
	m2]	conversão de pressão/velocidade para	
		vazão. A unidade (m²) é determinada pela	
		programação do 0-03 Definições Regionais.	
		O ventilador 1 é utilizado com o feedback	
		1. No caso de controle de diferença de	
		vazão, programe o 20-20 Função de	
		Feedback para [1] Diferença, caso seja	
		necessário controlar a diferença de vazão	
		do ventilador 1 – vazão do ventilador 2.	

20-35	20-35 Área do Ventilador 1 [pol2]		
Range:	Range: Funcão:		
		Utilizado para programar a área dos dutos de ar em conexão com feedback de conversão de pressão/velocidade para vazão. A unidade (pol²) é determinada pela programação do 0-03 Definições Regionais. O ventilador 1 é utilizado com o feedback 1. No caso de controle de diferença de vazão, programe o 20-20 Função de Feedback para [1] Diferença, caso seja necessário controlar a diferença de vazão do ventilador 1 – vazão do ventilador 2.	
750	[0 -		
pol ² *	15000		
	pol ²]		



20-36	20-36 Área do Ventilador 2 [m2]		
Range:	Range: Funcão:		
		Utilizado para programar a área dos dutos de ar em conexão com feedback de conversão de pressão/velocidade para vazão. A unidade (ml²) é determinada pela programação do 0-03 Definições Regionais. O ventilador 2 é utilizado com o feedback 2. No caso de controle de diferença de vazão, programe o 20-20 Função de Feedback para [1] Diferença, caso seja	
		necessário controlar a diferença de vazão do ventilador 1 – vazão do ventilador 2.	
0,500	[0,000 -		
m ² *	10,000		
	m ²]		

20-37	20-37 Área do Ventilador 2 [pol2]		
Range:		Funcão:	
		Utilizado para programar a área dos dutos de ar em conexão com feedback de conversão de pressão/velocidade para vazão. A unidade (pol²) é determinada pela programação do <i>0-03 Definições Regionais</i> . O ventilador 2 é utilizado com o feedback 2. No caso de controle de diferença de vazão, programe o <i>20-20 Função de Feedback</i> para [1] Diferença, caso seja necessário controlar a diferença de vazão do ventilador 1 – vazão do ventilador 2.	
750	[0 -		
pol ² *	15000		
	pol ²]		

20-38 Fator de Densidade do Ar [%]		
Range	;	Funcão:
100 %*	[50 - 150	Programe o fator de densidade do ar para
	%]	conversão de pressão para vazão em %
		relativo à densidade do ar no nível do
		mar em 20 °C (100% ~ 1,2 kg/m 3).

3.18.4 20-6* Fluxo isento de sensor

Parâmetros para Sem Sensor. Consulte também os par. 20-00 Fonte de Feedback 1, 18-50 Leitura Sem o Sensor [unidade], 16-26 Potência Filtrada [kW] e 16-27 Potência Filtrada [hp].

OBSERVAÇÃO!

Unidade sem sensor e Informações sem sensor requerem setup pelo Software de Setup do MCT 10 com plugin específico sem sensor.

20-60 Controle sem o sensor		
Opti	on:	Funcão:
		Selecionar a unidade de medida a ser
		utilizada com o par. 18-50 Leitura Sem o
		Sensor [unidade].
[20]	I/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[75]	mm Hg	
[120]	GPM	
[121]	galão/s	
[122]	galão/min	
[123]	galão/h	
[124]	CFM	
[125]	pé cúbico/s	
[126]	pé cúbico/min	
[127]	pé cúbico/h	
[170]	psi	
[171]	lb/pol ²	
[172]	pol wg	
[173]	pé WG	
[174]	poleg Hg	

20	20-69 Informações Sem o Sensor		
Ra	inge:	Funcão:	
0 *	[0 - 0]	Examine as informações sobre os dados obtidos	
		sem o sensor.	

3.18.5 20-7* Sintonização Automática do PID

O controlador de Malha Fechada do PID do conversor de frequência (grupo do parâmetro 20-**, Malha Fechada do Drive FC) pode ser sintonizado automaticamente, simplificando e poupando tempo enquanto garante ajuste preciso do controle do PID. Para usar sintonização automática é necessário configurar o conversor de frequência para malha fechada em 1-00 Modo Configuração.

Deve-se utilizar um Painel de Controle Local Gráfico (LCP) para responder às mensagens durante a sequência de auto-sintonização.



Ativar o 20-79 Sintonização Automática do PID coloca o conversor de frequência no modo de sintonização automática. Então o LCP orienta o usuário com instruções na tela.

O ventilador/bomba é iniciado apertando-se o botão [Auto On] (Automático Ligado) no LCP e aplicando um sinal de partida. A velocidade é ajustada manualmente pressionando-se as teclas de navegação [▲] ou [▼], no LCP, em um nível onde o feedback fica em torno do setpoint do sistema.

OBSERVAÇÃO!

Não é possível fazer o motor funcionar na velocidade máxima ou mínima, ao ajustar manualmente a velocidade do motor devido à necessidade de dar ao motor um passo na velocidade durante a sintonização automática.

A sintonização automática do PID funciona por incrementos graduais, enquanto opera em um estado estável e, então, monitorando o feedback. A partir da resposta do feedback, os valores requeridos para o 20-93 Ganho Proporcional do PID e para o 20-94 Tempo de Integração do PID são calculados. O 20-95 Tempo do Diferencial do PID é zerado. O 20-81 Controle Normal/Inverso do PID é determinado durante o processo de sintonização.

Estes valores calculados são apresentados no LCP e o usuário pode decidir se os aceita ou rejeita. Uma vez aceitos, os valores são gravados nos parâmetros específicos e o modo Sintonização automática do PID é desativado, no par. 20-79 Sintonização Automática do PID. Dependendo do sistema que está sendo controlado, o tempo requerido para executar a sintonização automática pode levar vários minutos.

É aconselhável programar os tempo de rampa no 3-41 Tempo de Aceleração da Rampa 1, 3-42 Tempo de Desaceleração da Rampa 1 ou 3-51 Tempo de Aceleração da Rampa 2 e 3-52 Tempo de Desaceleração da Rampa 2, de acordo com a inércia da carga antes de executar a sintonização automática do PID. Se a sintonização automática do PID for executada com tempos de rampa lentos, os parâmetros automaticamente sintonizados redundarão tipicamente em um controle muito lento. Deve ser removido o ruído excessivo do sensor de feedback, utilizando o filtro de entrada (grupos dos parâmetros 6-**, 5-5* e 26-**, Constante de Tempo do Filtro do Terminal 53/54 / Constante de Tempo #29/33 do Filtro de Pulso) antes de ativar a sintonização automática do PID. A fim de obter os parâmetros mais precisos do controlador, é aconselhável executar a sintonização automática do PID quando a aplicação estiver funcionando em operação típica, ou seja, com uma carga típica.

20-7	20-70 Tipo de Malha Fechada			
Opt	ion:	Funcão:		
		Este parâmetro define a resposta da		
		aplicação. O modo padrão deve ser		
		suficiente para a maioria das aplicações.		
		Se a velocidade de resposta da		
		aplicação for conhecida, ela pode ser		
		selecionada aqui. Isto diminuirá o		
		tempo necessário para executar a		
		sintonização automática do PID. A		
		configuração não tem impacto no valor		
		dos parâmetros sintonizados e é		
		utilizada somente para a sequência de		
		sintonização automática.		
[0] *	Auto			
[1]	Pressão Rápida			
[2]	Pressão Baixa			
[3]	Temperatura			
	Rápida			
[4]	Temperatura			
	Lenta			

20-7	20-71 Desempenho do PID			
Option: Funcão:		Funcão:		
[0] *	Normal	A configuração normal deste parâmetro será conveniente para o controle da pressão em sistemas de ventiladores.		
[1]	Rápido	A configuração rápida seria geralmente utilizada em sistemas de bombeamento, onde uma resposta de controle rápida é desejável		

20-72	20-72 Modificação de Saída do PID		
Range	e:	Funcão:	
0.10 *	[0.01 -	Este parâmetro programa a magnitude da	
	0.50]	alteração incremental, durante a sintonização	
		automática. O valor é uma porcentagem da	
		velocidade total, ou seja, se a frequência	
		máxima de saída em 4-13 Lim. Superior da	
		Veloc. do Motor [RPM]/4-14 Lim. Superior da	
		Veloc do Motor [Hz] for programada para 50 Hz,	
		0,10 representa 10% de 50 Hz, que é 5 Hz. Este	
		parâmetro deve ser programado para um valor	
		que resulte em alterações de feedback, entre	
		10% e 20%, para a melhor precisão da	
		sintonização.	



20-73 Nível Mínimo de Feedback			
Range:		Funcão:	
-999999.000	[-999999.999 -	O nível mínimo de	
ProcessCtrlUnit*	par. 20-74	feedback permissível deve	
	ProcessCtrlUnit]	ser inserido aqui, em	
		Unidades de medida do	
		usuário, conforme definido	
		no 20-12 Unidade da	
		Referência/Feedback. Se o	
		nível cair abaixo do	
		20-73 Nível Mínimo de	
		Feedback, a sintonização	
		automática é abortada e	
		uma mensagem de erro	
		aparecerá no LCPP.	

20-74 Nível Máximo de Feedback		
Range:		Funcão:
999999.000 ProcessCtrlUnit*	[par. 20-73 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	O nível máximo de feedback permissível deve ser inserido aqui, em Unidades de medida do usuário, conforme definido no 20-12 Unidade da Referência/Feedback. Se o nível subir acima do 20-74 Nível Máximo de Feedback, a sintonização automática é abortada e uma mensagem de erro
		aparecerá no LCP.

20-7	20-79 Sintonização Automática do PID		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro ativa a sequência de	
		sintonização automática do PID. Uma vez que	
		a sintonização automática foi completada com	
		êxito e as configurações foram aceitas pelo	
		usuário, ao pressionar [OK] ou [Cancel] LCP, no	
		final da sintonização, este parâmetro é reinicia-	
		lizado para [0] Desativado.	
[0] *	Desativado		
[1]	Ativado		

3.18.6 20-8* Configurações Básicas do PID

Este grupo do parâmetro é utilizado para configurar a operação básica do Controlador PID do conversor de frequência, inclusive o modo como ele responde a um feedback que esteja acima ou abaixo do setpoint, à velocidade em que ele começa a funcionar e quando ele indicará se o sistema atingiu o setpoint.

20-8	20-81 Controle Normal/Inverso do PID		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Normal	Normal [0] faz com que a frequência de saída do conversor de frequência diminua, quando o feedback for maior que a referência de setpoint. Este tipo de ajuste é comum em ventilador controlado por pressão e em aplicações de bomba.	
[1]	Inverso	Inverso [1] faz com que a frequência de saída do conversor de frequência aumente, quando o feedback for maior que a referência de setpoint. Isto é comum em aplicações de resfriamento controladas por temperatura, como em torres de resfriamento.	

20-82 V	elocidade	e de Partida do PID [RPM]
Range:	Funcão:	
Size related*	[0 - par. 4-13 RPM]	Quando o conversor de frequência der partida pela primeira vez, inicialmente acelera até essa velocidade de saída no Modo Malha Aberta, acompanhando o Tempo de Aceleração ativo. Quando a velocidade de saída programada aqui for alcançada, o conversor de frequência
		alternará automaticamente para Modo Malha Fechada e o Controlador PID começará a funcionar. Este esquema é útil em aplicações em que a carga controlada deve acelerar, inicial e rapidamente, até uma velocidade mínima, quando a aplicação for iniciada.
		OBSERVAÇÃO! Este parâmetro somente será visível se o 0-02 Unidade da Veloc. do Motor estiver programado para [0], RPM.

locidad	e de Partida do PID [Hz]	
	Funcão:	
- 0.0	Quando o conversor de frequência der	
par.	partida pela primeira vez, inicialmente acelera	
4-14	até essa velocidade de saída no Modo Malha	
Hz]	Aberta, acompanhando o Tempo de	
	Aceleração ativo. Quando a velocidade de	
	saída programada aqui for alcançada, o	
	conversor de frequência alternará automati-	
	camente para o Modo Malha Fechada e o	
	Controlador PID começará a funcionar. Este	
	esquema é útil em aplicações em que a carga	
	controlada deve acelerar, inicial e	
	rapidamente, até uma velocidade mínima,	
	quando a aplicação for iniciada.	
	OBSERVAÇÃO!	
	Este parâmetro estará ativo somente	
	quando o 0-02 Unidade da Veloc. do	
	Motor estiver programado para [1], Hz.	
	[0.0 - par. 4-14	

,		
	•	1
Е		٠
		ì

20-8	20-84 Larg Banda Na Refer.		
Rang	ge:	Funcão:	
5 %*	[0 - 200 %]	Quando a diferença entre o feedback e a referência de setpoint for menor que o valor desse parâmetro, o display do conversor de frequência exibirá "Funcionar na Referência". Este status pode ser comunicado externamente programando a função da saída digital para Func ref/sem advrt [8]. Em adição, para comunicação serial, o bit de status 'Na Referência' da Status Word do conversor de frequência estará alto (1). A Largura de Banda Na Referência é calculada como uma porcentagem da referência de setpoint.	

3.18.7 20-9* Controlador PID

Este grupo permite ajustar manualmente este Controlador PID. O ajuste dos parâmetros do Controlador PID pode melhorar o desempenho do controle. Consulte a seção PID no Guia de Design do VLT® HVAC Drive, MG.11.BX.YY para obter orientações sobre como ajustar os parâmetros do Controlador PID.

20-9	20-91 Anti Windup do PID		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Off (Desligado)	Off [0] (Desligado) O integrador continuará a mudar de valor, inclusive depois que a saída atingir um dos extremos. Posteriormente, isto poderá causar um atraso de mudança da saída do controlador.	
[1] *	On (Ligado)	On (Ligado) [1] O integrador será bloqueado se a saída do controlador de PID interno atingir um dos extremos (valor mín ou máx) e, portanto, não será capaz de adicionar mudanças posteriores ao valor do parâmetro de processo controlado. Isto permite que o controlador responda mais rapidamente, quando puder controlar novamente o sistema.	

20-93 Ganho Proporcional do PID			
Rang	e:	Funcão:	
0.50 *	[0.00 - 10.00]	O ganho proporcional indica o número	
		de vezes em que o erro, entre o ponto	
		programado e o sinal de feedback, deve	
		ser aplicado.	

Se (Erro x Ganho) saltar com um valor igual àquele que é programado em 20-14 Referência Máxima, o controlador PID tentará alterar a velocidade de saída igual àquela programada no 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]/4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz], mas na prática, naturalmente, limitada por esta configuração.

A faixa proporcional (erro que causa a saída mudar de 0-100%) pode ser calculada por meio da fórmula

 $\left(\frac{1}{Proporcional\ Ganho}\right) \times (Max\ Referência)$

OBSERVAÇÃO!

Sempre programe o valor desejado para 20-14 Referência Máxima antes de configurar os valores para o controlador PID, no grupo do par. 20-9*.

20-94	Tempo de	Integração do PID
Range	•	Funcão:
20.00 s*	[0.01 - 10000.00 s]	Funcão: Com o passar do tempo, o integrador acumula uma contribuição para a saída do controlador PID enquanto houver um desvio entre a Referência/Setpoint e os sinais de feedback. A contribuição é proporcional ao tamanho do desvio. Isto garante que o desvio (erro) tenderá a zero. Uma resposta rápida a qualquer desvio é obtida quando o tempo de integração for programado para um valor baixo.
		Programando-o com valor muito baixo, no entanto, pode fazer com que o controle se torne instável. O valor programado é o tempo necessário para o integrador adicionar a mesma contribuição que o proporcional de um determinado desvio. Se o valor for programado para 10,000, o controlador agirá como um controlador proporcional puro, com um banda P baseada no valor programado em 20-93 Ganho Proporcional do PID. Quando não houver nenhum desvio presente, a saída do controlador proporcional será 0,



20-95	20-95 Tempo do Diferencial do PID		
Range	e:	Funcão:	
0.00	[0.00 -	O diferenciador monitora a rapidez com que o	
s*	10.00 s]	feedback muda. Se o feedback mudar	
		rapidamente, o diferenciador ajustará a saída do	
		Controlador PID a fim de diminuir a rapidez da	
		mudança do feedback. Obtém-se resposta	
		rápida do Controlador PID quando este valor	
		for grande. Entretanto, se for utilizado um valor	
		demasiado grande, a frequência de saída do	
		conversor de frequência poderá tornar-se	
		instável.	
		O tempo de diferenciação é útil nas situações	
		onde são exigidos uma resposta extremamente	
		rápida do conversor de frequência e um	
		controle de velocidade preciso. No entanto,	
		pode tornar-se difícil conseguir este ajuste para	
		obter um controle de sistema adequado. O	
		tempo de diferenciação não é comumente	
		utilizado em aplicações VLT® HVAC Drive. Desse	
		modo, geralmente, é melhor deixar este	
		parâmetro em 0 ou OFF (Desligado).	

20-9	20-96 Difer. do PID: Limite de Ganho				
Rang	ge:	Funcão:			
5.0 *	[1.0 - 50.0]	A função diferencial de um Controlador PID responde à rapidez de mudança do feedback. Em consequência, uma mudança repentina do feedback pode fazer com que a função diferencial cause uma mudança muito grande, na saída do Controlador PID. Este parâmetro limita o efeito máximo que a função diferencial do Controlador PID pode produzir. Um valor menor reduz o efeito máximo da função diferencial do Controlador PID. Este parâmetro está ativo somente quando o 20-95 Tempo do Diferencial do PID não estiver programado para OFF (Desligado) (0 s).			



3.19 Main Menu - Malha Fechada Estendida - Grupo 21

O FC 102 oferece 3 controladores PID de Malha Fechada Estendida, além do Controlador do PID. Eles podem ser configurados independentemente para controlar os atuadores externos (válvulas, amortecedores, etc.) ou ser utilizados junto com o Controlador do PID interno, para melhorar as respostas dinâmicas às alterações do setpoint ou perturbações de carga.

Os controladores de PID de Malha Fechada Estendida podem ser interconectados ou conectados ao controlador do PID de Malha Fechada, para formar uma configuração de malha dual.

Para controlar um dispositivo de modulação (p.ex., um motor a válvula), este deve ser um servo mecanismo de posicionamento, com eletrônica embutida que aceita 0-10 V (sinal de um cartão de E/S Analógico MCB 109) ou um sinal de controle de 0/4-20 mA (sinal de um Cartão de Controle e/ou cartão de E/S para Uso Geral MCB 101) A função de saída pode ser programada nos seguintes parâmetros:

- Cartão de Controle, terminal 42: 6-50 Terminal 42
 Saída (programação [113]...[115] or [149]...[151],
 Ext. Fechada Ext. 1/2/3
- Cartão de E/S de Uso Geral MCB 101, terminal X30/8: 6-60 Terminal X30/8 Saída, (configuração [113]...[115] ou [149]...[151], Ext. Malha Fechada 1/2/3
- Cartão de E/S Analógico MCB 109, terminal X42/7...11: 26-40 Terminal X42/7 Saída, 26-50 Terminal X42/9 Saída, 26-60 Terminal X42/11 Saída (configuração [113]...[115], Ext. Malha Fechada 1/2/3

O cartão de E/S de Uso Geral e o cartão Analógico de E/S são cartões opcionais.

3.19.1 21-0* sintonização automática do CL estendido

Os controladores PID de Malha Fechada do PID estendido podem, cada um deles, ser sintonizados automaticamente, simplificando e poupando tempo durante a colocação em funcionamento, enquanto assegurando ajuste preciso do controle do PID.

Para utilizar a sintonização automática do PID é necessário que o controlador de PID Estendido específico tenha sido configurado para a aplicação.

Deve-se utilizar um Painel de Controle Local Gráfico (LCP) para responder às mensagens, durante a sequência de auto-sintonização.

Ao ativar a sintonização automática, no 21-09 Sint. autom.do PID, o controlador do PID específico é colocado no modo sintonização automática. Então o LCP orienta o usuário com instruções na tela.

A sintonização automática do PID funciona por mudanças incrementais e, a partir daí, pelo monitoramento do feedback. A partir da resposta de feedback são calculados os valores requeridos para o Ganho Proporcional do PID, 21-21 Ganho Proporcional Ext. 1 para EXT CL 1, 21-41 Ganho Proporcional Ext. 2 para EXT CL 2 e 21-61 Ganho Proporcional Ext. 3 para EXT CL 3 e Tempo de Integração, 21-22 Tempo de Integração Ext. 1 para EXT CL 1, 21-42 Tempo de Integração Ext. 2 para EXT CL 2 e 21-62 Tempo de Integração Ext. 3 para EXT CL3. Os Tempo de Diferenciação, 21-23 Tempo de Diferenciação Ext. 1 para EXT CL 1, 21-43 Tempo de Diferenciação Ext. 2 para EXT CL 2 eXT 21-63 Tempo de Diferenciação Ext. 3 para EXT CL 3 são programados com o valor 0 (zero). Normal / Inverso, 21-20 Controle Normal/Inverso Ext. 1 para EXT CL 1, 21-40 Controle Normal/Inverso Ext. 2 para EXT CL 2 e 21-60 Controle Normal/Inverso Ext. 3 para EXT CL 3, são determinados durante o processo de sintonização.

Estes valores calculados são apresentados no LCP e o usuário pode decidir se os aceita ou rejeita. Uma vez aceitos, os valores são gravados nos parâmetros específicos e o modo sintonização automática do PID é desativado, no 21-09 Sint. autom.do PID. Dependendo do sistema que está sendo controlado, o tempo requerido para executar a sintonização automática do PID pode levar vários minutos.

Deve ser removido o ruído excessivo do sensor de feedback utilizando o filtro de entrada (grupos dos parâmetros 5-5*, 6-** e 26-**, Constante de Tempo do Filtro do Terminal 53/54 / Constante de Tempo do Filtro de Pulso #29/33) antes de ativar a sintonização automática do PID.



21-0	21-00 Tipo de Malha Fechada			
Opt	ion:	Funcão:		
		Este parâmetro define a resposta da aplicação. O modo padrão deve ser suficiente para a maioria das aplicações. Se a velocidade relativa da aplicação é conhecida, ela pode ser selecionada aqui. Isto diminuirá o tempo necessário para executar a Auto-Sintonização do PID. A configuração não tem impacto no valor dos parâmetros sintonizados e é utilizada somente para a seqüência de auto-sintonização do PID.		
[0] *	Auto			
[1]	Pressão Rápida			
[2]	Pressão Baixa			
[3]	Temperatura Rápida			
[4]	Temperatura Lenta			

21	21-01 Desempenho do PID		
Option: Funcão:		Funcão:	
[0]	Normal	A configuração normal deste parâmetro será conveniente para o controle da pressão em sistemas de ventiladores.	
[1]	Rápido	A configuração rápida seria geralmente utilizada em sistemas de bombeamento, onde uma resposta de controle rápida é desejável	

21-02	21-02 Modificação de Saída do PID			
Rang	e:	Funcão:		
0.10 *	[0.01 - 0.50]	Este parâmetro programa a magnitude da alteração incremental, durante a sintonização automática. O valor é uma porcentagem da faixa operacional completa. Ou seja, se uma tensão de saída analógica máxima for programada para 10 V, 0,10 que representa 10% de 10 V, será 1 V. Este parâmetro deve ser programado para um valor que resulta em alterações de feedback, entre 10% e 20%, para melhor precisão de sintonização.		

21-03 Nível Mínimo de Feedback		
Range:		Funcão:
-999999.000 *	[-999999.999	O nível mínimo de feedback
	- par. 21-04]	permissível deve ser inserido
		aqui, em Unidades de medida do
	usuário, conforme definido no	
	21-10 Unidade da Ref./Feedback	
	Ext. 1 para EXT CL 1,	
		21-30 Unidade da Ref./Feedback
		Ext. 2 para EXT CL 2 ou
		21-50 Unidade da Ref./Feedback
		Ext. 3 para EXT CL 3. Se o nível

21-03 Nível Mínimo de Feedback		
Range:	Funcão:	
	cair abaixo do 21-03 Nível Mínimo de Feedback, a sintonização automática do PID é abortada e uma mensagem de erro aparecerá no LCP.	

21-04 Níve	21-04 Nível Máximo de Feedback		
Range:	Funcão:		
999999.000 *	[par. 21-03 - 999999.999]	O nível máximo de feedback permissível deve ser inserido aqui, em Unidades de medida do usuário, conforme definido no 21-10 Unidade da Ref./Feedback Ext. 1 para EXT CL 1, 21-30 Unidade da Ref./Feedback Ext. 2 para EXT CL 2 ou 21-50 Unidade da Ref./Feedback Ext. 3 para EXT CL 3. Se o nível cair abaixo do 21-04 Nível Máximo de Feedback, a sintonização automática do PID será cancelada e uma mensagem de erro será exibida no LCP.	

21-0	21-09 Sint. autom.do PID		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro ativa a seleção do controlador do PID Estendido para ser sintonizado automaticamente e inicia a Sintonização automática do PID para esse controlador. Uma vez que a sintonização automática foi completada com êxito e as configurações foram aceitas pelo usuário, ao pressionar [OK] ou [Cancel] LCP, no final da sintonização, este parâmetro é reinicializado para [O] Desativado.	
[0] *	Desativado		
[1]	PID 1 CL Ext. Ativado		
[2]	PID 2 CL Ext. Ativado		
[3]	PID 3 CL Ext. Ativado		



3.19.2 21-1* Ext. CL 1 Ref./Fb.




Ilustração 3.48

21-1	0 Unidade da	Ref./Feedback Ext. 1
Opti	on:	Funcão:
		Selecione a unidade de medida para o sinal de referência/feedback.
[0]		
[1] *	%	
[5]	PPM	
[10]	1/min	
[11]	RPM	
[12]	PULSOS/s	
[20]	l/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	°C	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[75]	mm Hg	

21-10 Unidade da Ref./Feedback Ext. 1		
Opti	on:	Funcão:
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	galão/s	
[122]	galão/min	
[123]	galão/h	
[124]	CFM	
[125]	pé cúbico/s	
[126]	pé cúbico/min	
[127]	pé cúbico/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	
[132]	lb/h	
[140]	pés/s	
[141]	pés/min	
[145]	pé	
[160]	°F	
[170]	psi	
[171]	lb/pol ²	
[172]	pol wg	
[173]	pé WG	
[174]	poleg Hg	
[180]	HP	

21-11 Referência Ext. 1 Mínima			
Range:		Funcão:	
0.000	[-999999.999 - par.	Selecione o mínimo	
ExtPID1Unit*	21-12 ExtPID1Unit]	para o Controlador de Malha Fechada 1	

21-12 Referência Ext. 1 Máxima		
Range:	Funcão:	
100.000 ExtPID1Unit*	[par. 21-11 - 999999.999 ExtPID1Unit]	Selecione o máximo para o Controlador de Malha Fechada 1. A dinâmica do controlador PID dependerá do valor programado neste parâmetro. Consulte o Guia de Design 21-21 Ganho Proporcional Ext. 1.

OBSERVAÇÃO!

Sempre programe o valor desejado para 21-12 Referência Ext. 1 Máxima antes de configurar os valores do controlador PID no grupo do parâmetro 20-9*.



21-13 Fonte da Referência Ext. 1			
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro define qual entrada do conversor de frequência deve ser tratada, como fonte do sinal de referência do Controlador de Malha Fechada 1. A Entrada analógica X30/11 e a Entrada analógica X30/12 referem-se às entradas da E/S de Uso Geral.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[7]	Entr Pulso 29		
[8]	Entr Pulso 33		
[20]	Potenc. digital		
[21]	Entr Anal X30/11		
[22]	Entr Anal X30/12		
[23]	Entr.analóg.X42/1		
[24]	Entr.Analóg.X42/3		
[25]	Entr.analóg.X42/5		
[29]	Entrad Analóg X48/2		
[30]	Ext. Malha Fechada 1		
[31]	Ext. Malha Fechada 2		
[32]	Ext. Malha Fechada 3		

21-1	21-14 Fonte do Feedback Ext. 1		
Opti	on:	Funcão:	
		Este parâmetro define qual entrada no conversor de frequência deve ser tratada como fonte do sinal de feedback, para o controlador de Malha Fechada 1. A Entrada analógica X30/11 e a Entrada analógica X30/12 referem-se às entradas da E/S de Uso Geral.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[3]	Entr Pulso 29		
[4]	Entr Pulso 33		
[7]	Entr. Anal. X30/11		
[8]	Entr. Anal. X30/12		
[9]	Entr.analóg.X42/1		
[10]	Entr.Analóg.X42/3		
[11]	Entr.analóg.X42/5		
[15]	EntradAnalógX48/2		
[100]	Feedb. do Bus 1		
[101]	Feedb. do Bus 2		
[102]	Feedb. do bus 3		

21-15 Setpoint Ext. 1			
Range:	Funcão:		
0.000	[par. 21-11 -	A referência de setpoint é	
ExtPID1Unit*	par. 21-12	utilizada em malha fechada	
	ExtPID1Unit]	estendida 1. O Setpoint Est 1.	
	é adicionado ao valor da		
		origem da Referência Est.1	
		selecionada no 21-13 Fonte	
		da Referência Ext. 1.	

21-17 Referência Ext. 1[Unidade]			
Range:		Funcão:	
0.000	[-999999.999 -	Leitura do valor da	
ExtPID1Unit*	999999.999	referência do	
	ExtPID1Unit]	Controlador de Malha	
		Fechada 1.	

21-18 Feedback Ext. 1 [Unidade]		
Range: Funcão:		Funcão:
0.000	[-999999.999 -	Leitura do valor do
ExtPID1Unit*	999999.999	feedback do
	ExtPID1Unit]	Controlador de Malha
		Fechada 1.

21-1	21-19 Saída Ext. 1 [%]		
Range: Funcão:			
0 %*	[0 - 100 %]	Leitura do valor da saída do Controlador de Malha Fechada 1.	


3.19.3 21-2* Malha Fechada 1 PID

21	21-20 Controle Normal/Inverso Ext. 1		
Op	otion:	Funcão:	
[0]	Normal	Selecione <i>Normal</i> [0] se a saída deve ser reduzida quando o feedback for maior que a referência.	
[1]	Inverso	Selecione <i>Inverso</i> [1] se a saída deve ser aumentada quando o feedback for maior que a referência.	

21-21	21-21 Ganho Proporcional Ext. 1		
Range	ange: Funcão:		
0.01 *	[0.00 - 10.00]	O ganho proporcional indica o número	
		de vezes em que o erro, entre o ponto	
		programado e o sinal de feedback, deve	
		ser aplicado.	

Se (Erro x Ganho) saltar com um valor igual ao que está programado em 20-14 Referência Máxima, o controlador PID tentará alterar a velocidade de saída igual ao que está programado em 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]/4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz], mas na prática, naturalmente, limitado por essa configuração. A faixa proporcional (erro que causa a saída mudar de 0-100%) pode ser calculada por meio da fórmula





Sempre programe o valor desejado para 20-14 Referência Máxima antes de configurar os valores para o controlador PID, no grupo do par. 20-9*.

21-22 Te	empo de Int	egração Ext. 1
Range:		Funcão:
10000.00	[0.01 -	Com o passar do tempo, o integrador
S*	10000.00	acumula uma contribuição para a saída
	s]	do controlador PID enquanto houver um
		desvio entre a Referência/Setpoint e os
		sinais de feedback. A contribuição é
		proporcional ao tamanho do desvio. Isto
		garante que o desvio (erro) tenderá a
		zero.
		Uma resposta rápida a qualquer desvio é
		obtida quando o tempo de integração é
		programada com um valor baixo.
		Programando-o com valor muito baixo,
		no entanto, pode fazer com que o
		controle se torne instável.
		O valor programado é o tempo
		necessário para o integrador adicionar a
		mesma contribuição da porção propor-
		cional de um determinado desvio.
		Se o valor for programado para 10.000, o
		controlador agirá como um controlador
		proporcional puro, com um banda P
		baseada no valor programado no
		20-93 Ganho Proporcional do PID Quando
		não houver nenhum desvio presente, a
		saída do controlador proporcional será 0.

21-23 Tempo de Diferenciação Ext. 1 Range: Funcão: 0.00 s* [0.00 - 10.00 | O diferenciador não responde a um erro constante. Ele só fornece um ganho se houver mudança do feedback. Quanto mais rápido o feedback mudar, maior será o ganho do diferenciador.

21-2	21-24 Dif. Ext. 1 Limite de Ganho		
Rang	ge:	Funcão:	
5.0 *	[1.0 - 50.0]	Programar um limite para o ganho do	
		diferenciador (GD). O GD aumentará se	
		houver mudanças rápidas. Limitar o GD para	
	obter um ganho de diferenciador puro, para		
		mudanças lentas e um ganho de diferen-	
		ciador constante, para mudanças rápidas.	

3.19.4 21-3* Ext. CL 2 Ref./Fb.

21-3	0 Unidade da	Ref./Feedback Ext. 2
Opti		Funcão:
		Consulte a 21-10 Unidade da Ref./Feedback
		Ext. 1, para obter mais detalhes
[0]		* 1
[0]	0/	
[1] *	% PPM	
[5] [10]	1/min	
[11]	RPM	
[12]	PULSOS/s	
[20]	1/s	
[21]	I/min	
[22]	I/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	°C	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[75]	mm Hg	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	galão/s	
[122]	galão/min	
[123]	galão/h	
[124]	CFM	
[125]	pé cúbico/s	
[126]	pé cúbico/min	
[127]	pé cúbico/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	
[132] [140]	lb/h	
	pés/s	
[141]	pés/min	
[145]	pé °F	
[170]	•	
[170]	psi lb/pol ²	
[171]	pol wg	
[173]	pé WG	
[174]	poleg Hg	
[17-1]	poleg rig	



21-3	21-30 Unidade da Ref./Feedback Ext. 2	
Opti	on:	Funcão:
[180]	HP	

21-31 Referência Ext. 2 Mínima		
Range: Funcão:		
0.000	[-999999.999 -	Consulte a
ExtPID2Unit*	par. 21-32	21-11 Referência Ext. 1
	ExtPID2Unit]	Mínima, para obter mais
		detalhes.

21-32 Referência Ext. 2 Máxima		
Range: Funcão:		Funcão:
100.000	[par. 21-31 -	Consulte a
ExtPID2Unit*	999999.999	21-12 Referência Ext. 1
	ExtPID2Unit]	Máxima, para obter mais
		detalhes.

21-3	21-33 Fonte da Referência Ext. 2		
Opt	ion:	Funcão:	
		Consulte a 21-13 Fonte da Referência	
		Ext. 1, para obter mais detalhes.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[7]	Entr Pulso 29		
[8]	Entr Pulso 33		
[20]	Potenc. digital		
[21]	Entr Anal X30/11		
[22]	Entr Anal X30/12		
[23]	Entr.analóg.X42/1		
[24]	Entr.Analóg.X42/3		
[25]	Entr.analóg.X42/5		
[29]	Entrad Analóg X48/2		
[30]	Ext. Malha Fechada 1		
[31]	Ext. Malha Fechada 2		
[32]	Ext. Malha Fechada 3		

21-3	21-34 Fonte do Feedback Ext. 2		
Opti	on:	Funcão:	
		Consulte a 21-14 Fonte do Feedback	
		Ext. 1, para obter mais detalhes.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[3]	Entr Pulso 29		
[4]	Entr Pulso 33		
[7]	Entr. Anal. X30/11		
[8]	Entr. Anal. X30/12		
[9]	Entr.analóg.X42/1		
[10]	Entr.Analóg.X42/3		
[11]	Entr.analóg.X42/5		
[15]	EntradAnalógX48/2		
[100]	Feedb. do Bus 1		

21-34 Fonte do Feedback Ext. 2			
Opti	on:	Funcão:	
[101]	Feedb. do Bus 2		
[102]	Feedb. do bus 3		

21-35 Setpoint Ext. 2			
Range:		Funcão:	
0.000 ExtPID2Unit*	[par. 21-31 - par. 21-32 ExtPID2Unit]	Consulte a 21-15 Setpoint Ext. 1,	
		para obter mais detalhes.	

21-37 Referência Ext. 2 [Unidade]			
Range:		Funcão:	
0.000	[-999999.999 -	Consulte o	
ExtPID2Unit*	999999.999	21-17 Referência Ext.	
	ExtPID2Unit]	1[Unidade], Referência Ext.	
		1 [Unidade], para obter	
		detalhes.	

21-38 Feedback Ext. 2 [Unidade]			
Range:		Funcão:	
0.000	[-999999.999 -	Consulte a	
ExtPID2Unit*	999999.999	21-18 Feedback Ext. 1	
	ExtPID2Unit]	[Unidade], para obter	
		mais detalhes.	

21-39 Saída Ext. 2 [%]		
Rang	ge:	Funcão:
0 %*	[0 - 100 %]	Consulte a 21-19 Saída Ext. 1 [%], para obter mais detalhes.

3.19.5 21-4* Malha Fechada 2 PID

21	21-40 Controle Normal/Inverso Ext. 2			
Option:		Funcão:		
		Consulte a 21-20 Controle Normal/Inverso Ext. 1, para obter mais detalhes.		
[0]	Normal			
[1]	Inverso			

21-41 Ganho Proporcional Ext. 2		
Range: Funcão:		
0.01 *	[0.00 - 10.00]	Consulte a 21-21 Ganho Proporcional Ext.
		1, para obter mais detalhes.

21-42 Tempo de Integração Ext. 2			
Range:		Funcão:	
10000.00 s*	[0.01 - 10000.00 s]	Consulte a 21-22 Tempo de Integração Ext. 1, para obter mais detalhes.	



21-43 Tempo de Diferenciação Ext. 2			
Range: Funcão:			
0.00 s*	[0.00 - 10.00 s]	Consulte a 21-23 Tempo de Diferen-	
		ciação Ext. 1, para obter mais detalhes.	

21-44 Ext. 2 Dif. Limite de Ganho		
Rang	ge:	Funcão:
5.0 *	[1.0 - 50.0]	Consulte a 21-24 Dif. Ext. 1 Limite de Ganho,
		para obter mais detalhes.

3.19.6 21-5* Ext. CL 3 Ref./Fb.

Ext. 1, para obter mais detalhes. [0]	21-50 Unidade da Ref./Feedback Ext. 3			
[0] [1] * % [5] PPM [10] 1/min [11] RPM [12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	Option: Funcão:			
[0] [1] * % [5] PPM [10] 1/min [11] RPM [12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg			Consulte a 21-10 Unidade da Ref./Feedback	
[1] * % [5] PPM [10] 1/min [11] RPM [12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg			Ext. 1, para obter mais detalhes.	
[5] PPM [10] 1/min [11] RPM [12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[0]			
[10] 1/min [11] RPM [12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[1] *	%		
[11] RPM [12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[5]	PPM		
[12] PULSOS/s [20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[10]	1/min		
[20] I/s [21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[11]	RPM		
[21] I/min [22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[12]	PULSOS/s		
[22] I/h [23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[20]	I/s		
[23] m³/s [24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[21]	l/min		
[24] m³/min [25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[22]	l/h		
[25] m³/h [30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[23]	m³/s		
[30] kg/s [31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[24]	m³/min		
[31] kg/min [32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[25]	m³/h		
[32] kg/h [33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[30]	kg/s		
[33] t/min [34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[31]	kg/min		
[34] t/h [40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[32]	kg/h		
[40] m/s [41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[33]	t/min		
[41] m/min [45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[34]	t/h		
[45] m [60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[40]	m/s		
[60] °C [70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[41]	m/min		
[70] mbar [71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[45]	m		
[71] bar [72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[60]	°C		
[72] Pa [73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[70]	mbar		
[73] kPa [74] m WG [75] mm Hg	[71]	bar		
[74] m WG [75] mm Hg	[72]	Pa		
[75] mm Hg	[73]	kPa		
	[74]	m WG		
[80] kW	[75]	mm Hg		
1001	[80]	kW		
[120] GPM	[120]	GPM		
[121] galão/s	[121]	galão/s		
[122] galão/min	[122]	galão/min		
[123] galão/h	[123]	galão/h		
[124] CFM	[124]	CFM		
[125] pé cúbico/s	[125]	pé cúbico/s		
[126] pé cúbico/min	[126]	pé cúbico/min		
[127] pé cúbico/h	[127]	pé cúbico/h		
[130] lb/s	[130]	lb/s		

21-50 Unidade da Ref./Feedback Ext. 3		
Opti	on:	Funcão:
[131]	lb/min	
[132]	lb/h	
[140]	pés/s	
[141]	pés/min	
[145]	pé	
[160]	°F	
[170]	psi	
[171]	lb/pol ²	
[172]	pol wg	
[173]	pé WG	
[174]	poleg Hg	
[180]	HP	

21-51 Referência Ext. 3 Mínima		
Range: Funcão:		
0.000	[-999999.999 -	Consulte a
ExtPID3Unit*	par. 21-52	21-11 Referência Ext. 1
	ExtPID3Unit]	Mínima, para obter mais
		detalhes.

21-52 Referência Ext. 3 Máxima		
Range: Funcão:		
100.000	[par. 21-51 -	Consulte a
ExtPID3Unit*	999999.999	21-12 Referência Ext. 1
	ExtPID3Unit]	Máxima, para obter mais
		detalhes.

21-53 Fonte da Referência Ext. 3		
Opt	ion:	Funcão:
		Consulte a 21-13 Fonte da Referência
		Ext. 1, para obter mais detalhes.
[0] *	Sem função	
[1]	Entrada analógica 53	
[2]	Entrada analógica 54	
[7]	Entr Pulso 29	
[8]	Entr Pulso 33	
[20]	Potenc. digital	
[21]	Entr Anal X30/11	
[22]	Entr Anal X30/12	
[23]	Entr.analóg.X42/1	
[24]	Entr.Analóg.X42/3	
[25]	Entr.analóg.X42/5	
[29]	EntradAnalógX48/2	
[30]	Ext. Malha Fechada 1	
[31]	Ext. Malha Fechada 2	
[32]	Ext. Malha Fechada 3	

[102] Feedb. do bus 3



21-54 Fonte do Feedback Ext. 3 Option: Funcão: Consulte a 21-14 Fonte do Feedback Ext. 1, para obter mais detalhes. Sem função [0] * [1] Entrada analógica 53 [2] Entrada analógica 54 [3] Entr Pulso 29 [4] Entr Pulso 33 [7] Entr. Anal. X30/11 Entr. Anal. X30/12 [9] Entr.analóg.X42/1 Entr.Analóg.X42/3 Entr.analóg.X42/5 [11] [15] EntradAnalógX48/2 [100] Feedb. do Bus 1 [101] Feedb. do Bus 2

21-55 Setpoint Ext. 3		
Range: Funcão:		Funcão:
0.000	[par. 21-51 - par.	Consulte a
ExtPID3Unit*	21-52 ExtPID3Unit]	21-15 Setpoint Ext. 1,
		para obter mais
		detalhes.

21-57 Referência Ext. 3 [Unidade]		
Range: Funcão:		Funcão:
0.000	[-999999.999 -	Consulte a
ExtPID3Unit*	999999.999	21-17 Referência Ext.
	ExtPID3Unit]	1[Unidade], para obter
		mais detalhes.

21-58 Feedback Ext. 3 [Unidade]		
Range: Funcão:		Funcão:
0.000	[-999999.999 -	Consulte a
ExtPID3Unit*	999999.999	21-18 Feedback Ext. 1
	ExtPID3Unit]	[Unidade], para obter
		mais detalhes.

21-5	21-59 Saída Ext. 3 [%]		
Rang	Range: Funcão:		
0 %*	[0 - 100 %]	Consulte a 21-19 Saída Ext. 1 [%], para obter mais detalhes.	

3.19.7 21-6* Malha Fechada 3 PID

21	21-60 Controle Normal/Inverso Ext. 3		
Option: Funcão:			
		Consulte a 21-20 Controle Normal/Inverso Ext. 1, para obter mais detalhes.	
[0]	Normal		
[1]	Inverso		

21-61	21-61 Ganho Proporcional Ext. 3	
Range	e:	Funcão:
0.01 *	[0.00 - 10.00]	Consulte a <i>21-21 Ganho Proporcional Ext. 1</i> , para obter mais detalhes.

21-62 Tempo de Integração Ext. 3		
Range:	Funcão:	
10000.00 s*	[0.01 - 10000.00 s]	Consulte a 21-22 Tempo de Integração Ext. 1, para obter mais detalhes.

21-63 Tempo de Diferenciação Ext. 3		
Range	:	Funcão:
0.00 s*	[0.00 - 10.00 s]	Consulte a 21-23 Tempo de Diferen-
		ciação Ext. 1, para obter mais detalhes.

21-64 Dif. Ext. 3 Limite de Ganho		
Range: Funcão:		
5.0 *	[1.0 - 50.0]	Consulte a 21-24 Dif. Ext. 1 Limite de Ganho, para obter mais detalhes.



3.20 Main Menu (Menu Principal) - Funções de Aplicação - Grupo 22

Este grupo contém parâmetros usados em aplicações de monitoramento de VLT® HVAC Drive

22-	22-00 Atraso de Bloqueio Externo			
Range:		Funcão:		
0 s*	[0 - 600 s]	Somente é relevante se uma das entradas digitais do grupo de parâmetros 5-1* foi programada para <i>Bloqueio Externo</i> [7]. O Temporizador do Bloqueio Externo introduzirá um atraso, depois que o sinal foi removido da		

22-00 Atraso de Bloqueio Externo		
Range:	Funcão:	
	entrada digital programada para Bloqueio Externo, antes que a reação aconteça.	

22-01 Tempo do Filtro de Energia			
Range	:	Funcão:	
0.50 s*	[0.02 - 10.00 s]	Programa a constante de tempo para a leitura da energia filtrada. Um valor maior propiciará uma leitura mais estável, porém, uma resposta de sistema mais lenta às variações.	

3.20.1 22-2* Detecção de Fluxo Zero




Ilustração 3.49

O conversor de frequência inclui funções para detectar se as condições de carga no sistema permitem que o motor seja parado:

- *Detecção de Potência Baixa
- *Detecção de Velocidade Baixa

Um destes dois sinais deve estar ativo durante um tempo determinado (22-24 Atraso de Fluxo-Zero), antes que a ação selecionada ocorra. Ações possíveis para selecionar (22-23 Função Fluxo-Zero): Nenhuma ação, Advertência, Alarme, Sleep Mode.

Detecção de Fluxo Zero:

Esta função é utilizada para detectar uma situação de ausência de fluxo nos sistemas de bombeamento, onde todas as válvulas podem estar fechadas. Ela pode ser utilizada quando controlada tanto pelo controlador PI integrado no conversor de frequência ou por um controlador PI externo. A configuração real deve ser programada no 1-00 Modo Configuração. Modo de configuração do

- Controlador PI Integrado: Malha Fechada
- Controlador PI Externo: Malha Aberta



Execute uma sintonização de Fluxo Zero, antes de programar os parâmetros do controlador PI!




Tabela 3.28

Detecção de Fluxo Zero baseia-se nas medidas de velocidade e potência. Para uma determinada velocidade o conversor de frequência calcula a potência na ausência de fluxo.

Esta coerência baseia-se no ajuste de dois conjuntos de velocidades e da potência associada em fluxo zero. Pelo monitoramento da potência é possível detectar condições de fluxo zero, em sistemas com pressão de sucção flutuante ou se a bomba apresenta uma característica constante quanto à velocidade baixa.

Os dois conjuntos de dados devem basear-se na medida de potência, em aprox. 50% e 85% da velocidade máxima, com as válvulas fechadas. Os dados são programados no grupo do parâmetro 22-3*. É também possível executar um *Setup Automático de Baixa Potência* (par. 22-20 Set-up Automático de Potência Baixa), gradual e automaticamente por meio do processo de colocação em operação e também armazenando automaticamente os dados medidos. O conversor de frequência deve estar programado para Malha Aberta no 1-00 Modo Configuração ao executar o Setup Automático (Consulte Sintonização de Fluxo Zero grupo do parâmetro 22-3*).

OBSERVAÇÃO!

Se for utilizado o controlador PI integrado, execute a sintonização de Fluxo Zero antes de programar os parâmetros do controlador PI!

Detecção de velocidade baixa:

Detecção de velocidade baixa: gera um sinal se o motor estiver operando em velocidade mínima, conforme programada no 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz]. As ações são comuns à Detecção de Fluxo Zero (não é possível a seleção individual).

O uso da Detecção de Velocidade Baixa não está limitado a sistemas em situações de fluxo zero, porém pode ser utilizada em qualquer sistema onde a operação em velocidade mínima permite uma parada do motor, até que a carga necessite de uma velocidade maior que a mínima; p.ex., em sistemas com ventiladores e compressores.



Em sistemas de bombeamento garanta que a velocidade mínima, no 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz], tenha sido programada suficientemente alta para ser detectada, uma vez que a bomba pode funcionar com velocidade bastante alta, inclusive com as válvulas fechadas.

Detecção de bomba seca:

A Detecção de Fluxo Zero também pode ser utilizada para detectar se a bomba funcionou a seco (baixo consumo de energia-velocidade alta). Pode ser utilizada tanto com o controlador PI integrado quanto com um controlador PI externo.

A condição para o sinal de Bomba Seca:

Consumo de energia abaixo do nível de fluxo zero

e

 Bomba funcionando em velocidade máxima ou na referência de malha aberta máxima, a que for menor.

O sinal deve estar ativo durante certo tempo (22-27 Atraso de Bomba Seca), antes da ação selecionada acontecer. Ações Possíveis de selecionar (22-26 Função Bomba Seca):

- Advertência
- Alarme

Detecção de Fluxo Zero deve estar Ativada (*22-23 Função Fluxo-Zero*) e colocada em operação (grupo do parâmetro 22-3*, *Sintonização de Potência de Fluxo Zero*).

22-20 Set-up	Automatico de Potencia Baixa
Início do setup	automático dos dados de potência p
sintonização d	a Potência de Fluxo Zero.

Option: Funcão:

[0] *	[Off]	
	(Desligar)	
[1]	Ativado	Quando estiver programado para Ativado, uma sequência de setup automático é ativada, programando automaticamente a velocidade para aprox. 50% e 85% da velocidade nominal do motor (4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM], 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]). Naquelas duas velocidades, o consumo de energia é medido e armazenado automaticamente.
		Antes de ativar o Setup Automático:

22-20 Set-up Automático de Potência Baixa				
Início do setup automático dos dados de potência para a				
sintonização da Pot	tencia de	Fluxo Zero.		
Option: Funcão:				
	1.	Feche as válvulas na sequência para criar uma condição de ausência de fluxo		
	2.	O conversor de frequência deve estar ser programado para Malha Aberta (1-00 Modo Configuração). Observe que também é importante programar o 1-03 Características de Torque.		

OBSERVAÇÃO!

O Setup Automático deve ser feito quando o sistema tiver atingido a temperatura de operação normal.

OBSERVAÇÃO!

É importante que o 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou o 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz], seja programado para a velocidade operacional máx. do motor! É importante também executar o Setup Automático, antes de configurar o Controlador PI integrado, uma vez que as configurações serão reinicializadas ao serem alteradas de Malha Fechada para Aberta no 1-00 Modo Configuração.

OBSERVAÇÃO!

Execute a sintonia com as mesmas configurações em 1-03 Características de Torque, conforme a operação após a sintonização.

22-2	22-21 Detecção de Potência Baixa		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Desativado		
[1]	Ativado	Se for selecionar Ativado, a colocação em	
		funcionamento da Detecção de Baixa Potência	
		deve ser executada para programar os	
		parâmetros no grupo do parâmetro 22-3* para	
		funcionamento correto!	

22-22 Detecção de Velocidade Baixa			
Option:		Funcão:	
[0] *	Desativado		
[1]	Ativado	Selecione Ativado para detectar a condição em que o motor opera com uma velocidade conforme programada no 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz].	

22-23 Função Fluxo-Zero



22 23 Talição Haxo 2010				
1 1	Ações comuns para a Detecção de Baixa Potência e Detecção de Velocidade Baixa (não é possível a seleção individual).			
Opt	ion:	Funcão:		
[0] *	[Off] (Desligar)			
[1]	Sleep mode	O conversor de frequência entrará no Sleep Mode e irá parar quando for detectada uma condição de Fluxo Zero. Consulte o grupo do 22-4*, para as opções de programação do Sleep Mode.		
[2]	Advertência	O drive continuará funcionando, mas ativará uma Advertência de Fluxo Zero [W92]. Uma saída digital do drive ou um bus de comunicação serial pode enviar uma advertência para outro equipamento.		
[3]	Alarme	O conversor de frequência irá parar de funcionar e ativará um Alarme de Fluxo Zero [A 92]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um barramento de comunicação serial pode enviar um alarme para outro equipamento.		

OBSERVAÇÃO!

Não programe 14-20 Modo Reset para [13] Reset automático infinito quando 22-23 Função Fluxo-Zero estiver programado para [3] Alarme. Isso fará o conversor de frequência alternar continuamente entre funcionar e parar quando uma condição de Fluxo Zero for detectada.

OBSERVAÇÃO!

Se o conversor de frequência estiver equipado com um bypass de velocidade constante com uma função de bypass automático que inicia o bypass se o conversor de frequência for submetido a uma condição de alarme persistente, certifique-se de desativar a função de bypass automático do bypass se [3] Alarme estiver selecionado como a Função de Fluxo Zero.

22-2	22-24 Atraso de Fluxo-Zero		
Rang	je:	Funcão:	
10 s*	[1 - 600 s]	Programe o tempo que a Baixa Potência/ Velocidade Baixa deve continuar sendo detectada para ativar o sinal para as ações. Se a detecção desaparecer antes do temporizador expirar o tempo, o	
		temporizador será reinicializado.	

22-2	22-26 Função Bomba Seca		
Sele	Selecionar a ação desejada para operações de bomba seca.		
Option:		Funcão:	
[0] *	[Off] (Desligar)		
[1]	Advertência	O conversor de frequência continuará	
		funcionando, mas ativará uma	
		Advertência de Bomba Seca [W93]. Uma	
1			

22-2	22-26 Função Bomba Seca			
Sele	Selecionar a ação desejada para operações de bomba seca.			
Opt	ion:	Funcão:		
		saída digital do conversor de frequência ou um bus de comunicação serial pode enviar uma advertência para outro equipamento.		
[2]	Alarme	O conversor de frequência irá parar de funcionar e ativará um alarme de Correia Bomba Seca [A 93]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um barramento de comunicação serial pode enviar um alarme para outro equipamento.		
[3]	Man. Reset Alarm	O conversor de frequência irá parar de funcionar e ativará um alarme de Correia Bomba Seca [A 93]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um barramento de comunicação serial pode enviar um alarme para outro equipamento.		

OBSERVAÇÃO!

Detecção de Baixa Potência deve estar Ativada (22-21 Detecção de Potência Baixa) e colocada em operação (utilizando o grupo do par. 22-3*, Sintonização da Potência de Fluxo Zero ou 22-20 Set-up Automático de Potência Baixa) para usar Detecção de Bomba Seca.

OBSERVAÇÃO!

Não programe o par. 14-20 Modo Reset, com [13] Reset automático infinito, quando o par. 22-26 Função Bomba Seca estiver programado com [2] Alarme. Isso fará o conversor de frequência alternar continuamente entre funcionar e parar quando uma condição de Bomba Seca for detectada.

OBSERVAÇÃO!

Se o conversor de frequência estiver equipado com bypass de velocidade constante com função de bypass automático que inicia o bypass se o conversor de frequência for submetido a uma condição de alarme persistente, certifique-se de desativar a função de bypass automático do bypass se [2] Alarme ou [3] Man. Resetar Alarme é selecionada como a Função Bomba Seca.

22-2	22-27 Atraso de Bomba Seca			
Range:		Funcão:		
10 s*	[0 - 600 s]	Estabelece durante quanto tempo a condição de Bomba Seca deve permanecer ativa, antes de ativar uma Advertência ou um Alarme.		



3.20.2 22-3* Sintonização da Potência de Fluxo-Zero

Sequência da Sintonização, caso *Setup Automático* não seja selecionado no *22-20 Set-up Automático de Potência Baixa*:

- 1. Feche a válvula principal para interromper o fluxo
- 2. Faça o motor funcionar até que o sistema atinja a temperatura operacional normal
- 3. Aperte a tecla Hand On, no LCP e ajuste a velocidade para aprox. 85% da velocidade nominal. Observe a velocidade exata
- Verifique o consumo de energia pela leitura da energia real, na linha de dados do LCP ou acesse o 16-10 Potência [kW] ou o 16-11 Potência [hp], no Main Menu (Menu Principal). Observe a leitura de energia
- 5. Altere a velocidade para aprox. 50% da velocidade nominal. Observe a velocidade exata
- 6. Verifique o consumo de energia pela leitura da energia real, na linha de dados do LCP ou acesse o 16-10 Potência [kW] ou o 16-11 Potência [hp], no Main Menu (Menu Principal). Observe a leitura de energia
- 7. Programe as velocidades utilizadas no 22-32 Velocidade Baixa [RPM], no 22-33 Velocidade Baixa [Hz], 22-36 Velocidade Alta [RPM], e 22-37 Velocidade Alta [Hz]
- Programe os valores de potência associados, nos 22-34 Potência de Velocidade Baixa [kW],
 22-35 Potência de Velocidade Baixa [HP],
 22-38 Potência de Velocidade Alta [kW] e
 22-39 Potência de Velocidade Alta [HP]
- Retorne, utilizando a tecla Auto On ou Off (Desligado)

OBSERVAÇÃO!

Programe o 1-03 Características de Torque antes da sintonização ocorrer.

22-30 Potência de Fluxo-Zero		
Range:	Funcão:	
0.00 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Leitura da potência de Fluxo Zero calculada na velocidade real. Se a potência cair para o valor do display, o conversor de frequência irá considerar a condição como uma situação de Fluxo
		Zero.

22-31	22-31 Correção do Fator de Potência		
Range	•	Funcão:	
100 %*	[1 - 400 %]	Faça as correções da potência calculada na 22-30 Potência de Fluxo-Zero. Se o Fluxo Zero for detectado, quando ele não deveria ser detectado, a configuração deve ser diminuída. No entanto, se o Fluxo	
		Zero não for detectado, quando ele deveria ser detectado, a configuração deve ser aumentada acima de 100%.	

22-32 Velocidade Baixa [RPM]			
Range:		Funcão:	
Size	[0 - par.	A ser utilizado caso o 0-02 Unidade da	
related*	22-36	Veloc. do Motor estiver programado para	
	RPM]	RPM (parâmetro não visível se foi	
		selecionado Hz).	
		Programe a velocidade para o nível de	
		50%.	
		Esta função é utilizada para armazenar	
		valores necessários à sintonização da	
		Detecção de Fluxo Zero.	

22-33 Velocidade Baixa [Hz]		
Range:		Funcão:
Size related*	[0.0 - par. 22-37 Hz]	A ser utilizado caso o <i>0-02 Unidade da Veloc. do Motor</i> estiver programado para Hz (parâmetro não visível se RPM estiver selecionada). Programe a velocidade para o nível de 50%. A função é utilizada para armazenar valores necessários para sintonizar a
		Detecção de Fluxo Zero.

22-34 Potência de Velocidade Baixa [kW]		
Range:		Funcão:
Size	[0.00 -	A ser utilizada se o 0-03 Definições
related*	0.00 kW]	Regionais foi programado com a opção
		Internacional (parâmetro não visível se
		América do Norte tiver sido
		selecionada).
		Programe o consumo de energia para
		50% do nível de velocidade.
		Esta função é utilizada para armazenar
		valores necessários à sintonização da
		Detecção de Fluxo Zero.



5	į,		ï	١
		Ξ	•	١
	r	ı	,	J

22-35 Potência de Velocidade Baixa [HP]			
Range:	Funcão:		
Size	[0.00 -	A ser utilizada se o 0-03 Definições	
related*	0.00 hp]	Regionais foi programado com a opção	
		América do Norte (parâmetro não visível	
		se foi selecionado Internacional)	
		Programe o consumo de energia para	
		50% do nível de velocidade.	
		Esta função é utilizada para armazenar	
		valores necessários à sintonização da	
		Detecção de Fluxo Zero.	

stiver programado para não visível se foi idade para o nível de da para armazenar os para sintonizar a
i

22-37 Velocidade Alta [Hz]		
Range:		Funcão:
Size related*	[0.0 - par. 4-14 Hz]	A ser utilizado caso o 0-02 Unidade da Veloc. do Motor estiver programado em Hz (parâmetro não visível se RPM estiver selecionada). Programe a velocidade para o nível de 85%. A função é utilizada para armazenar valores necessários para sintonizar a Detecção de Fluxo Zero.

22-38 Potência de Velocidade Alta [kW]		
Range:		Funcão:
Size	[0.00 -	A ser utilizada se o 0-03 Definições
related*	0.00 kW]	Regionais foi programado com a opção
		Internacional (parâmetro não visível se
		América do Norte tiver sido
		selecionada).
		Programe o consumo de energia em
		85% do nível de velocidade.
		Esta função é utilizada para armazenar
		valores necessários à sintonização da
		Detecção de Fluxo Zero.

22-39 Potência de Velocidade Alta [HP]			
Range:	Funcão:		
Size	[0.00 -	A ser utilizada se o 0-03 Definições	
related*	0.00 hp]	Regionais foi programado com a opção	
		América do Norte (parâmetro não visível	
		se foi selecionado Internacional)	

Range: Programe o consumo de energia em 85% do nível de velocidade. Esta função é utilizada para armazenar valores necessários à sintonização da	22-39 Potência de Velocidade Alta [HP]		
85% do nível de velocidade. Esta função é utilizada para armazenar	Range:	Funcão:	
Detecção de Fluxo Zero.		85% do nível de velocidade. Esta função é utilizada para armazenar valores necessários à sintonização da	

3.20.3 22-4* Modo Sleep Mode

Se a carga do sistema permitir paradas do motor e ela estiver sendo monitorada, o motor poderá ser parado ativando a função Sleep Mode. Este não é um comando de Parada normal, porém, desacelera o motor até 0 RPM e para de energizá-lo. Estando no Sleep Mode, certas condições são monitoradas para determinar quando a carga foi novamente aplicada ao sistema.

O Sleep Mode pode ser ativado a partir da Detecção de Fluxo Zero/Detecção de Velocidade Mínima (deve ser programado por meio dos parâmetros de Detecção de Fluxo Zero, consulte o diagrama de fluxo do sinal no grupo do parâmetro 22-2*, Detecção de Fluxo Zero) ou por meio de um sinal externo aplicado em uma das entradas digitais (deve ser programado nos parâmetros de configuração das entradas digitais, grupo do parâmetro 5-1*selecionando [66] Sleep Mode). O sleep mode é ativado somente quando não houver condições de wake-up presentes.

Para viabilizar o uso, p.ex., de uma chave de fluxo eletromecânica para detectar uma condição de fluxo zero e ativar o Sleep Mode, a ação ocorre na borda ascendente do sinal externo aplicado (caso contrário, o conversor de frequência nunca sairia do Sleep Mode novamente, pois o sinal continuaria conectado de maneira constante).

OBSERVAÇÃO!

Se Sleep Mode deve estar baseada em Detecção de Fluxo Zero/Velocidade Mínima, lembre-se de selecionar Sleep Mode [1] no 22-23 Função Fluxo-Zero.

Se o 25-26 Desescalonamento No Fluxo-Zero, Desescalonamento em Fluxo Zero foi programado como Ativado, ao ativar o Sleep Mode será aplicado um comando ao controlador em cascata (se estiver ativado) para iniciar o desescalonamento das bombas de retardo (de velocidade fixa), antes de parar a bomba de comando (de velocidade variável).

Ao entrar em Sleep Mode, a linha de status inferior no Painel de Controle Local exibe Sleep Mode.

Consulte também o gráfico de fluxo de sinal em 3.20.1 22-2* Detecção de Fluxo Zero.



Há três modos diferentes de utilizar a função Sleep Mode:




Ilustração 3.50

1) Sistemas em que o controlador PI integrado é utilizado para controlar a pressão ou temperatura, p.ex., sistemas de recalque com um sinal de feedback de pressão aplicado ao conversor de frequência a partir de um transdutor de pressão. O 1-00 Modo Configuração deve ser programado para Malha Fechada e o Controlador PI configurado para os sinais de referência e de feedback desejados. Exemplo: Sistema de Recalque




Ilustração 3.51

Se não for detectado nenhum fluxo, o conversor de frequência aumentará o setpoint para pressão a fim de assegurar uma ligeira sobrepressão no sistema (recalque a ser programado em *22-45 Impulso de Setpoint*).

O feedback de um transdutor de pressão é monitorado e quando esta pressão cai com uma porcentagem programada, abaixo do setpoint normal de pressão (Pset), o motor acelerará novamente e a pressão será controlada para que atinja o valor programado (Pset).



Ilustração 3.52

2) Em sistemas em que a pressão ou temperatura é controlada por um controlador PI externo, as condições de ativação não podem estar baseadas no feedback do transdutor de pressão/temperatura, pois o setpoint não é conhecido. No exemplo do sistema de recalque, a pressão desejada Pset não é conhecida. O 1-00 Modo Configuração e deve ser programado para Malha Aberta.

Exemplo: Sistema de Recalque




Ilustração 3.53

Quando for detectada baixa energia ou velocidade baixa, o motor é parado, mas o sinal de referência (f_{ref}) do controlador externo ainda é monitorado e devido à baixa pressão criada, o controlador aumenta o sinal de referência para ganhar pressão. Quando o sinal de referência atingir um valor programado f_{wake}, o motor dá partida novamente.

A velocidade é programada manualmente por um sinal de referência externo (Referência Remota). As configurações (grupo do parâmetro 22-3*) para sintonização da função Fluxo Zero devem ser definidas para padrão.

3

	Controlador PI Interno		Controlador PI Externo ou controle manual (1-00 Modo Configuração: Malha aberta)	
	(1-00 Modo Configuração	: Malha fechada)		
	Sleep mode	Ativação	Sleep mode	Ativação
Detecção de Fluxo Zero	Sim		Sim (exceto configuração	
(somente bombas)		· ·	manual da velocidade)	
Detecção de velocidade baixa	Sim		Sim	
Sinal externo	Sim		Sim	
Pressão/Temperatura		Sim		No
(transmissor conectado)				
Frequência de saída		No		Sim

Tabela 3.29 Possibilidades de configuração, visão geral

OBSERVAÇÃO!

O Sleep Mode não estará ativo quando a Referência Local estiver ativa (programe a velocidade manualmente, por meio das teclas de navegação, no LCP). Consulte 3-13 Tipo de Referência.

Não funciona em Hand mode (Modo Manual). O setup automático em malha aberta deve ser executado antes de configurar a entrada/saída em malha fechada.

22-4	22-40 Tempo Mínimo de Funcionamento		
Range:		Funcão:	
10 s*	[0 - 600 s]	Programe o tempo de funcionamento mínimo desejado para o motor, após um comando de Partida (entrada digital ou Barramento), antes de entrar no Sleep Mode.	

22-4	22-41 Sleep Time Mínimo		
Range:		Funcão:	
10 s*	[0 - 600 s]	Programe o tempo mínimo desejado para permanecer em Sleep Mode. Isto anulará quaisquer condições de ativação.	

22-42 Velocidade de Ativação [RPM]				
Range:		Funcão:		
Size	[par.	A ser utilizado caso o 0-02 Unidade da		
related*	4-11 - par.	Veloc. do Motor estiver programado para		
	4-13 RPM]	RPM (parâmetro não visível se foi		
		selecionado Hz). Para ser utilizado		
		somente se o 1-00 Modo Configuração		
		estiver programado para Malha Aberta e		
		a referência de velocidade for aplicada		
		por meio de um controlador externo.		
		Programe a velocidade de referência na		
		qual o Sleep Mode deve ser cancelado.		

22-43 Velocidade de Ativação [Hz]				
Range:		Funcão:		
Size	[par.	A ser utilizado se o 0-02 Unidade da Veloc.		
related*	4-12 -	do Motor estiver programado para Hz		
	par. 4-14	(parâmetro não visível se RPM estiver		
	Hz]	selecionada). Para ser utilizado somente		
		se o 1-00 Modo Configuração estiver		
		programado para Malha Aberta e a		
		referência de velocidade for aplicada por		
		meio de um controlador externo que		
		controle a pressão.		
		Programe a velocidade de referência na		
		qual o Sleep Mode deve ser cancelado.		

22-44 Ref. de Ativação/Diferença de FB				
Range	e:	Funcão:		
10 %*	[0 - 100 %]	Para ser utilizado somente se o 1-00 Modo Configuração, estiver programado para Malha Fechada e o controlador PI integrado for utilizado para controlar a pressão. Programe a queda de pressão permitida, em		
		porcentagem do setpoint da pressão (Pset), antes de cancelar o Sleep Mode.		

OBSERVAÇÃO!

Se for utilizado em aplicações onde o controlador PI integrado estiver programado para controle inverso (p.ex., aplicações de torre de resfriamento) no 20-71 Desempenho do PID, o valor no 22-44 Ref. de Ativação/Diferença de FB será automaticamente adicionado.

22-4	22-45 Impulso de Setpoint		
Rang	ge:	Funcão:	
0 %*	[-100 - 100 %]	Para ser utilizado somente se o 1-00 Modo Configuração, estiver programado para Malha Fechada e for utilizado o controlador Pl integrado. Em sistemas com regulagem constante de pressão, torna-se vantajoso aumentar a pressão do sistema antes de parar o motor. Esta	
		providência estenderá o tempo em que o motor é parado e ajudará a evitar partidas/paradas freqüentes. Programe a sobrepressão/superaquecimento em porcentagem de setpoint para a pressão (Pset)/ temperatura, antes de entrar no Sleep Mode. Se for programado 5%, a pressão de impulsão será Pset* 1,05. Pode-se utilizar valores negativos, p.ex., para o controle de torre de resfriamento, onde uma mudança negativa é necessária.	

22-4	22-46 Tempo Máximo de Impulso			
Rang	je:	Funcão:		
60 s*	[0 - 600 s]	Para ser utilizado somente se o 1-00 Modo Configuração, estiver programado para Malha Fechada e o Controlador do PI integrado for utilizado para controlar a pressão. Programe o tempo máximo para o qual o modo impulso será permitido. Se o tempo programado for excedido, o Sleep Mode será acessado sem aguardar a pressão de impulso programada ser atingida.		

3.20.4 22-5* Final de Curva

As condições de Final de Curva ocorrem quando uma bomba está produzindo um volume demasiado grande, para assegurar a pressão programada. Esta situação pode ocorrer se houver um vazamento no sistema de dutos de distribuição, depois que a bomba fez o ponto de operação deslocar-se descendentemente até o extremo da característica de bomba, válido para a velocidade máxima programada no 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]. No caso do feedback ser 2,5% do valor programado no 20-14 Referência Máxima (ou valor numérico do 20-13 Referência Mínima, o que for maior) abaixo do setpoint da pressão desejada, durante um tempo programado (22-51 Atraso de Final de Curva), e a bomba estiver funcionando com a velocidade máxima, programada no 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz], - a função selecionada no 22-50 Função Final de Curva assumirá. É possível obter um sinal em uma das saídas digitais, selecionando Final de Curva [192], no grupo de parâmetros 5-3* Saídas Digitais e/ou grupo de parâmetros 5-4* Relés. O sinal estará presente quando ocorrer uma condição de Final de Curva e a seleção no 22-50 Função Final de Curva,

for diferente de Off (Desligado). A função final de curva pode ser utilizada somente quando estiver funcionando com o controlador PID interno (Malha fechada no 1-00 Modo Configuração).

22-5	50 Função Fina	al de Curva
Opt	ion:	Funcão:
[0] *	[Off] (Desligar)	Monitoramento do Final de Curva não está ativo.
[1]	Advertência	O conversor de frequência continuará funcionando, mas ativará uma Advertência de Fim de Curva [W94]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um bus de comunicação serial pode enviar uma advertência para outro equipamento.
[2]	Alarme	O conversor de frequência irá parar de funcionar e ativará um alarme de Fim de Curva [A 94]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um barramento de comunicação serial pode enviar um alarme para outro equipamento.
[3]	Man. Reset Alarm	O conversor de frequência irá parar de funcionar e ativará um alarme de Fim de Curva [A 94]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um barramento de comunicação serial pode enviar um alarme para outro equipamento.

OBSERVAÇÃO!

A reinicialização automática irá reinicializar o alarme e iniciar o sistema novamente.

OBSERVAÇÃO!

Não programe o par. 14-20 Modo Reset, com [13] Reset automático infinito, quando o par. 22-50 Função Final de Curva estiver programado com [2] Alarme. Isso fará o conversor de frequência alternar continuamente entre funcionar e parar quando uma condição de Fim de Curva for detectada.

OBSERVAÇÃO!

Se o conversor de frequência estiver equipado com bypass de velocidade constante com função de bypass automático que inicia o bypass se o conversor de frequência for submetido a uma condição de alarme persistente, certifique-se de desativar a função de bypass automático do bypass se [2] Alarme ou [3] Man. Reset do Alarme for selecionada como a Função Final de Curva.

22-5	2-51 Atraso de Final de Curva	
Rang	je:	Funcão:
10 s*	[0 - 600	Quando uma condição de Final de Curva for
	s]	detectada, um temporizador é ativado. Quando
		o tempo programado neste parâmetro expirar e
		a condição de Final de Curva estabilizar,
		durante todo o período, a função programada
		no 22-50 Função Final de Curva, Função Final de
		Curva, será ativada. Se a condição desaparecer,
		antes do temporizador expirar, este será
		reinicializado.

3.20.5 22-6* Detecção de Correia Partida

A Detecção de Correia Partida pode ser utilizada em sistemas tanto de malha fechada como de malha aberta, para bombas, ventiladores e compressores. Se o torque estimado do motor estiver abaixo do valor do torque de correia partida (22-61 Torque de Correia Partida) e a freqüência de saída do conversor de freqüência for superior ou igual a 15 Hz, a função correia partida (22-60 Função Correia Partida) será executada.

22-60 Função Correia Partida			
Seleciona a ação a ser executada se a condição de Correia			
Parti	Partida for detectada.		
Option:		Funcão:	
[0] *	[Off] (Desligar)		
F11	A -l + 2 ! -	O	

[0] *	[Off] (Desligar)	
[1]	Advertência	O conversor de frequência continuará funcionando, mas ativará uma Advertência de Correia Partida [W95]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um bus de comunicação serial pode enviar uma advertência para outro equipamento.
[2]	Desarme	O conversor de frequência irá parar de funcionar e ativará um alarme de Correia Partida [A 95]. Uma saída digital do conversor de frequência ou um barramento de comunicação serial pode enviar um alarme para outro equipamento.

OBSERVAÇÃO!

Não reinicialize o par. 14-20 Modo Reset, com [13] Reset automático infinito, quando o par. 22-60 Função Correia Partida estiver programado com [2] Desarme. Isso fará o conversor de frequência alternar continuamente entre funcionar e parar quando uma condição de correia partida for detectada.

OBSERVAÇÃO!

Se o conversor de frequência estiver equipado com um bypass de velocidade constante com uma função de bypass automático que inicia o bypass se o conversor de frequência for submetido a uma condição de alarme persistente, certifique-se de desativar a função de bypass automático do bypass se [2] Desarme estiver selecionado como a Função de Correia Partida.

22-61	22-61 Torque de Correia Partida		
Range: Funcão:			
10 %*	[0 - 100 %]	Programa o torque de correia partida como uma porcentagem do torque nominal do motor.	

22-6	22-62 Atraso de Correia Partida			
Range:		Funcão:		
10 s	[0 - 600 s]	Programa o tempo durante o qual as condições de Correia Partida devem estar ativas, antes de executar a ação selecionada no 22-60 Função Correia Partida.		

3.20.6 22-7* Proteção de Ciclo Curto

Ao controlar compressores de refrigeração, freqüentemente haverá a necessidade de limitar o número de partidas. Uma forma de fazê-lo é garantir um tempo de funcionamento mínimo (o tempo entre uma partida e uma parada) e um intervalo mínimo entre as partidas. Isto significa que qualquer comando de parada normal pode ser superado por uma função Tempo Mínimo de Funcionamento (22-77 Tempo Mínimo de Funcionamento)e qualquer comando de partida normal (Partida/Jog/ Congelar) pode ser superado pela função Intervalo Entre Partidas (22-76 Intervalo entre Partidas). Nenhuma dessas duas funções fica ativa se os modos Hand On (Manual Ligado) e Off (Desligado) forem ativados por meio do LCP. Se Hand On ou Off forem selecionadas, os dois temporizadores serão zerados e não iniciarão a contagem até que Auto (Automático) seja pressionada e

OBSERVAÇÃO!

Um comando por Inércia ou um sinal de Funcionamento Permissivo ausente anulará tanto o comando de Tempo Mínimo de Funcionamento quanto o de Intervalo Entre Partidas.

um comando de partida ativo seja aplicado.

22-75 Proteção de Ciclo Curto			
Option: Funcão:			
[0] *	Desativado	Temporizador programado no 22-76 Intervalo entre Partidas está desativado.	
[1]	Ativado	Temporizador programado no 22-76 Intervalo entre Partidas está ativado.	



22-76 Intervalo entre Partidas			
Range:	Funcão:		
Size related*	[par. 22-77 - 3600 s]	Programa o tempo desejado como tempo mínimo entre duas partidas. Qualquer comando de partida normal (Partida/Jog/Congelar) será ignorado, até que o temporizador expire.	

22-	22-77 Tempo Mínimo de Funcionamento			
Ran	ge:	Funcão:		
0 s*	[0 - par. 22-76 s]	Programa o tempo desejado como tempo de funcionamento mínimo, após um comando de partida normal. (Partida/Jog/Congelar). Qualquer comando de parada normal será ignorado, até que o tempo programado expire. O temporizador começará a contagem em seguida a um comando de partida normal (Partida/Jog/Congelar). O temporizador será ignorado por um comando de Parada por Inércia (Inverso) ou de Bloqueio Externo.		

Não funciona no modo cascata.

3.20.7 22-8* Compensação de Fluxo

É o caso, algumas vezes, em que não é possível colocar um transdutor de pressão em um local remoto do sistema e o transdutor somente pode ser instalado próximo à saída do ventilador/bomba. A compensação de vazão funciona ajustando-se o setpoint de acordo com a frequência de saída, que é quase proporcional à vazão, compensando, desse modo, as perdas elevadas em velocidades de vazão maiores.

A H_{DESIGN} (pressão requerida) é o setpoint para operação em malha fechada (PI) do conversor de frequência e é programada como se fosse para operação de malha fechada sem compensação de fluxo.

Recomenda-se utilizar a compensação de escorregamento e, como unidade de medida, RPM.




Ilustração 3.54

OBSERVAÇÃO!

Quando a compensação de fluxo for utilizada com o Controlador em Cascata (grupo do parâmetro 25-**), o setpoint real não dependerá da velocidade (fluxo), mas do número de bombas ativadas. Veja a tabela a seguir:




Ilustração 3.55

Há dois métodos que podem ser empregados, dependendo da Velocidade no Ponto de Operação Projetado do Sistema ser conhecida ou não.



Parâmetro usado	Velocidade no Ponto Projetado CONHECIDO	Velocidade no Ponto Projetado DESCONHECIDO	Controlador em Cascata
22-80 Compensação de Vazão	+	+	+
22-81 Curva de Aproximação Quadrática-Linear	+	+	-
22-82 Cálculo do Work Point	+	+	-
22-83 Velocidade no Fluxo-Zero [RPM]/			
22-84 Velocidade no Fluxo-Zero [Hz]	+	+	-
22-85 Velocidade no Ponto projetado [RPM]/			
22-86 Velocidade no Ponto projetado [Hz]	+	_	-
22-87 Pressão na Velocidade de Fluxo-Zero	+	+	+
22-88 Pressão na Velocidade Nominal	-	+	-
22-89 Vazão no Ponto Projetado	-	+	-
22-90 Vazão na Velocidade Nominal	-	+	-

Tabela 3.30

22-8	22-80 Compensação de Vazão			
Option:		Funcão:		
[0] *	Desativado	A compensação do Setpoint não está ativa.		
[1]	Ativado	A compensação do setpoint está ativa. A ativação deste parâmetro permite a operação de Setpoint de Vazão Compensada.		

22-81	22-81 Curva de Aproximação Quadrática-Linear			
Range	Range: Funcão:			
100 %*	[0 - 100 %]	Exemplo1:		
		O ajuste deste parâmetro permite que a		
		forma da curva de controle possa ser		
		ajustada.		
		0 = Linear		
		100% = Forma ideal (teórica).		

Não visível quando funcionando em cascata.




Ilustração 3.56

22-	22-82 Cálculo do Work Point	
Option:		Funcão:
		Exemplo1: A Velocidade no Work Point
Proje		Projetado do sistema é conhecida:

22-82 Cálculo do Work Point Option: Funcão:




Ilustração 3.57

A partir das planilhas de dados que mostram as características do equipamento específico em diferentes velocidades, a simples leitura através do ponto H_{DESIGN} e do ponto Q_{DESIGN} nos permite encontrar o ponto A, que é o Ponto de Trabalho de Projeto do Sistema. As características da bomba, nesse ponto, devem ser identificadas e a velocidade correspondente programada. O fechamento das válvulas e o ajuste da velocidade até que H_{MIN} tenha sido atingida, permite que a velocidade no ponto de vazão seja identificada.

O ajuste do 22-81 Curva de Aproximação Quadrática-Linear permite que a forma da curva de controle seja ajustada infinitamente.

Exemplo 2:

A Velocidade no Ponto de Trabalho de Projeto do Sistema não é conhecida: Onde a Velocidade no Ponto de Trabalho de Projeto do Sistema não for conhecida, um outro ponto de referência na curva de controle precisa ser determinado por meio da planilha de dados. Examinando a velocidade nominal na curva e traçando a pressão de projeto (H_{DESIGN}, Ponto C) a vazão nessa pressão,QRATED, pode ser determinada. De forma semelhante, traçando a vazão de projeto (QDESIGN, Ponto D). a pressão



22	22-82 Cálculo do Work Point			
Op	tion:	Funcão:		
		Ho naquela vazão pode ser determinada. Conhecer esses dois pontos na curva da boba, juntamente com H _{MIN} como descrito acima, permite que o conversor de frequência calcule o ponto de referência B e, assim, traçar a curva de controle que também incluirá o Ponto de Trabalho A do Projeto do Sistema.		
[0] *	Desativado	O Cálculo do Ponto de Trabalho não está ativo. A ser utilizado se a velocidade no ponto de projeto for conhecida (consulte).		
[1]	Ativado	Cálculo do Work Point está ativo. A ativação deste parâmetro permite o Cálculo do Ponto de Operação Projetado do Sistema desconhecido na velocidade de 50/60 Hz, a partir dos dados de entrada programados nos par. 22-83 Velocidade no Fluxo-Zero [RPM] 22-84 Velocidade no Fluxo-Zero [Hz], 22-87 Pressão na Velocidade de Fluxo-Zero, 22-88 Pressão na Velocidade Nominal, 22-89 Vazão no Ponto Projetado e 22-90 Vazão na Velocidade Nominal.		

22-83 Ve	Velocidade no Fluxo-Zero [RPM]			
Range:		Funcão:		
Size related*	[0 - par. 22-85 RPM]	Resolução em 1 RPM. A velocidade do motor em quel o fluxo é zero e a pressão mínima H _{MIN} é alcançada deve ser inserida aqui em RPM. Alternativamente, a velocidade em Hz pode ser inserida no 22-84 Velocidade no Fluxo-Zero [Hz]. Caso tenha sido decidido usar RPM no 0-02 Unidade da Veloc. do Motor, então o 22-85 Velocidade no Ponto projetado [RPM] deve ser também utilizado. O fechamento das válvulas e a redução da velocidade até a pressão mínima HMIN ser atingida		
		determinarão esse valor.		

22-84 Velocidade no Fluxo-Zero [Hz]		
Range:		Funcão:
Size related*	[0.0 - par. 22-86 Hz]	Resolução 0,033 Hz. A velocidade do motor na qual a vazão para efetivamente e a pressão mínima H _{MIN} é atingida deve ser inserida aqui, em Hz. Alternativamente, a velocidade em RPM pode ser inserida no 22-83 Velocidade no Fluxo-Zero [RPM]. Caso tenha sido decidido utilizar Hz, no 0-02 Unidade da Veloc. do Motor, então o 22-86 Velocidade no Ponto projetado [Hz] deve ser também usado. O fechamento das válvulas e a redução da velocidade até a pressão mínima HMIN ser atingida determinarão esse valor.

22-85 Velocidade no Ponto projetado [RPM]		
Range:		Funcão:
Size related*	[par. 22-83 - 60000. RPM]	Resolução em 1 RPM. É visível somente quando 22-82 Cálculo do Work Point estiver programado para Desativado. A velocidade do motor em que o Ponto de Trabalho de Projeto do Sistema é alcançado deve ser inserida aqui em RPM. Alternativamente, a velocidade em Hz pode ser inserida no 22-86 Velocidade no Ponto projetado [Hz]. Caso tenha sido decidido usar RPM no 0-02 Unidade da Veloc. do Motor, então o 22-83 Velocidade no Fluxo-Zero [RPM] deve
		ser também utilizado.

22-86 Velocidade no Ponto projetado [Hz]		
Range:	Funcão:	
Size related*	[par. 22-84 - par. 4-19 Hz]	Resolução 0,033 Hz. É visível somente quando o 22-82 Cálculo do Work Point for programado como Desativado. Insira aqui em Hz a velocidade do motor em que o Ponto de Trabalho de Projeto do Sistema é alcançado. Alternativamente, a velocidade em RPM pode ser inserida no 22-85 Velocidade no Ponto projetado [RPM]. Caso tenha sido decidido usar Hz em 0-02 Unidade da Veloc. do Motor, 22-83 Velocidade no Fluxo-Zero [RPM] deverá ser também usado.

22-87	22-87 Pressão na Velocidade de Fluxo-Zero		
Range	Range: Funcão:		
0.000 *	[0.000 - par. 22-88]	Insira a pressão H _{MIN} corres- pondente à Velocidade no Fluxo Zero em Unidades de Referência/ Feedback.	

MG11CD28 - VLT° é marca registrada da Danfoss



Consulte também o 22-82 Cálculo do Work Point ponto D.

22-88 Pressão na Velocidade Nominal			
Range:	Funcão:		
999999.999 *	[par. 22-87 - 9999999.999]	Insira o valor de corrente que corresponde à Pressão na Velocidade Nominal, em Unidades de Referência/ Feedback. Este valor pode ser definido utilizando-se a planilha de dados da bomba.	

Consulte também o 22-82 Cálculo do Work Point ponto A.

22-89 Vazão no Ponto Projetado			
Range	:	Funcão:	
0.000 *	[0.000 - 999999.999]	Insira o valor corresponde à Vazão no Ponto Projetado. Não é necessária nenhuma unidade.	

Consulte também o 22-82 Cálculo do Work Point ponto C.

22-90 Vazão na Velocidade Nominal			
Range	:	Funcão:	
0.000 *	[0.000 -	Insira o valor corresponde ao Fluxo	
	999999.999]	na Velocidade Nominal. Esse valor	
		pode ser definido usando a folha	
		de dados da bomba.	



3.21 Main Menu (Menu Principal) - Funções Temporizadas - Grupo 23

3.21.1 23-0* Ações Temporizadas

Utilize Ações Temporizadas para as ações que precisam ser executadas, diária ou semanalmente, p.ex., referências diferentes para as horas de trabalho / horas de folga. Até 10 Ações Temporizadas podem ser programadas no conversor de frequênciaO número da Ação Temporizada é selecionado na lista ao inserir o grupo do parâmetro 23-0* do LCP. 23-00 Tempo LIGADO - 23-04 Ocorrência, em seguida, consulte o número da Ação Temporizada selecionada. Cada Ação Temporizada está dividida em um tempo ON (Ligado) e um tempo OFF (Desligado), em que duas ações diferentes podem ser executadas.

O controle do relógio (grupo do parâmetro 0-7* Programações do Relógio) de Ações Temporizadas pode ser substituído de Ações Temporizadas Automáticas (Controladas pelo Relógio) para Ações Temporizadas Desativadas, Ações Ligadas Constantes ou Ações Desligadas Constantes em 23-08 Modo de Ações Temporizadas ou com comandos aplicados às entradas digitais ([68] Ações Temporizadas Desativadas, [69] Ações Desligadas Constantes ou [70] Ações Ligadas Constantes, no grupo do parâmetro 5-1* Entradas Digitais.

A exibição das linhas 2 e 3 no LCP mostra o status do Modo Ações Temporizadas (0-23 Linha do Display 2 Grande e 0-24 Linha do Display 3 Grande, programação [1643] Status das Ações Temporizadas).

OBSERVAÇÃO!

Uma mudança no modo por meio das entradas digitais só pode ocorrer se 23-08 Modo de Ações Temporizadas estiver programado para [0] Ações Temporizadas Automáticas. Se forem aplicados comandos simultaneamente às entradas digitais para Constantes Desligadas e Constantes Ligadas, o modo Ações Temporizadas mudará para Ações Temporizadas Automáticas e os dois comandos serão desconsiderados.

Se 0-70 Data e Hora não estiver programado ou se o conversor de frequência estiver programado para modo Manual ou Desligado (por exemplo, via LCP), o modo Ações Temporizadas irá mudar para Ações Temporizadas Desativadas.

As Ações Temporizadas terão prioridade mais alta do que as mesmas ações/comandos ativados pelas entradas digitais ou pelo Smart Logic Control.

As ações programadas nas Ações Temporizadas são combinadas com as ações correspondentes das entradas digitais, da control word via barramento e do Smart Logic Controller, de acordo com as regras de combinação programadas no grupo do parâmetro 8-5*, Digital/Bus.

OBSERVAÇÃO!

O relógio (grupo do parâmetro 0-7*) deve ser programado corretamente para Ações Temporizadas, a fim de funcionar adequadamente.

OBSERVAÇÃO!

Ao instalar um cartão de E/S Analógica do opcional MCB 109, é incluído um backup de bateria da data e hora.

OBSERVAÇÃO!

A Ferramenta de Configuração MCT 10, baseada em PC, inclui um guia especial para programar as Ações Temporizadas com facilidade.

22.00 Tempe LICADO			
Matriz [10]	23-00 Tempo LIGADO Matriz [10]		
Range:		Funcão:	
Size	[0-	Programa o tempo ON (Ligado) para a Ação	
related*	0]	Temporizada.	
		OBSERVAÇÃO!	
		O conversor de frequência não tem	
		backup da função de relógio e a data/	
		hora programada será reinicializada	
		para o padrão (2000-01-01 00:00) após	
		uma desenergização, a menos que o módulo de Relógio de Tempo Real	
		com backup esteja instalado. No	
		0-79 Falha de Clock, é possível	
		programar uma Advertência, caso o	
		relógio não tenha sido ajustado	
		corretamente, p.ex., após uma desener-	
		gização.	

23-0	23-01 Ação LIGADO			
Matri	Matriz [10]			
Opti	on:	Funcão:		
		Selecionar a ação durante o Tempo ON (Ligado) Consulte o 13-52 Ação do SLC, para a descrição das opções.		
[0] *	DESATIVADO	, p		
[1]	Nenhuma ação			
[2]	Selec.set-up 1			
[3]	Selec.set-up 2			
[4]	Selec.set-up 3			
[5]	Selec.set-up 4			
[10]	Selec ref.Predef. 0			
[11]	Selec ref.predef. 1			
[12]	Selec. ref.predef 2			
[13]	Selec. ref.predef 3			
[14]	Selec. ref.predef 4			
[15]	Selec. ref.predef 5			



23-01 Ação LIGADO			
Matri	Matriz [10]		
Opti	on:	Funcão:	
[16]	Selec. ref.predef 6		
[17]	Selec. ref.predef 7		
[18]	Selecionar rampa 1		
[19]	Selecionar rampa 2		
[22]	Funcionar		
[23]	Fncionar em Revrsão		
[24]	Parada		
[26]	Dc Stop		
[27]	Parada por inércia		
[32]	Defin saíd dig.A baix		
[33]	Defin saíd dig.B baix		
[34]	Defin saíd dig.C baix		
[35]	Defin saíd dig.D baix		
[36]	Defin saíd dig.E baix		
[37]	Defin saíd dig.F baix		
[38]	Defin saíd dig.A alta		
[39]	Defin saíd dig. B alta		
[40]	Defin saíd dig.C alta		
[41]	Defin saíd dig.D alta		
[42]	Defin saíd dig.E alta		
[43]	Defin saíd dig.F alta		
[60]	Resetar Contador A		
[61]	Resetar Contador B		
[80]	Sleep mode		
[90]	Progr.ModBypassECB		
[91]	Progr.ModoDriveECB		
[100]	Resetar Alarmes		

Para as opções [32] a [43] consulte também o grupo5-3*, Saídas Digitais e 5-4*, Relés.

23-02 Tempo DESLIGADO		
Matriz [10]		
	Funcão:	
[0-	Programa o tempo OFF (Desligado) da Ação Temporizada. OBSERVAÇÃO! O conversor de frequência não tem backup da função de relógio e a data/hora programada será reinicializada com o padrão (2000-01-01 00:00), após uma desenergização, a menos que o módulo de Relógio de Tempo Real com backup esteja instalado. No 0-79 Falha de Clock, é possível programar uma Advertência, caso o relógio não tenha sido ajustado corretamente, p.ex., após uma desenergização.	
	[0-	

23-0	23-03 Ação DESLIGADO		
Matriz [10]			
Opti	on:	Função:	
		Selecionar a ação durante o Tempo	
		OFF (Desligado) Consulte o	
		13-52 Ação do SLC, para a descrição	
		das opções.	
[0] *	DESATIVADO		
[1]	Nenhuma ação		
[2]	Selec.set-up 1		
[3]	Selec.set-up 2		
[4]	Selec.set-up 3		
[5]	Selec.set-up 4		
[10]	Selec ref.Predef. 0		
[11]	Selec ref.predef. 1		
[12]	Selec. ref.predef 2		
[13]	Selec. ref.predef 3		
[14]	Selec. ref.predef 4		
[15]	Selec. ref.predef 5		
[16]	Selec. ref.predef 6		
[17]	Selec. ref.predef 7		
[18]	Selecionar rampa 1		
[19]	Selecionar rampa 2 Funcionar		
[23]	Fncionar em Revrsão		
[24]	Parada		
[26]	Dc Stop		
[27]	Parada por inércia		
[32]	Defin saíd dig.A baix		
[33]	Defin saíd dig.B baix		
[34]	Defin saíd dig.C baix		
[35]	Defin saíd dig.D baix		
[36]	Defin saíd dig.E baix		
[37]	Defin saíd dig.F baix		
[38]	Defin saíd dig.A alta		
[39]	Defin saíd dig. B alta		
[40]	Defin saíd dig.C alta		
[41]	Defin saíd dig.D alta		
[42]	Defin saíd dig.E alta		
[43]	Defin saíd dig.F alta		
[60]	Resetar Contador A		
[61]	Resetar Contador B		
[80]	Sleep mode		
[90]	Progr.ModBypassECB		
[91]	Progr.ModoDriveECB		
[100]	Resetar Alarmes		



23-04 Ocorrência					
Matı	Matriz [10]				
Option:		Funcão:			
		Selecionar quais os dias em que a Ação			
		Temporizada se aplica. Especifique os dias			
		úteis/de folga nos 0-81 Dias Úteis, 0-82 Dias			
		Úteis Adicionais e 0-83 Dias Não-Úteis			
		Adicionais.			
[0] *	Todos os dias				
[1]	Dias úteis				
[2]	Dias não úteis				
[3]	Segunda-feira				
[4]	Terça-feira				
[5]	Quarta-feira				
[6]	Quinta-feira				
[7]	Sexta-feira				
[8]	Sábado				
[9]	Domingo				

23-08 Modo de Ações Temporizadas

Utilizados para ativar e desativar ações temporizadas automaticamente

Option:		Funcão:
[0] *	AçõesTempor.Autom.	Ativar ações temporizadas
[1]	AçõesTempr.Desativ.	Desativar ações temporizadas; operação normal de acordo com os comandos de controle.
[2]	AçõesConstantem.ON	Desativar ações temporizadas Ações Constantemente ON ativadas.
[3]	AçõesConstantemOFF	Desativar ações temporizadas Ações Constantemente OFF ativadas.

23-09 Reativação de Ações Temporizadas					
Option:		Funcão:			
[0]	Desativado	Após uma atualização de tempo/condição U (ciclos de potência, programação de data e hora, alteração do horário de verão, alteração do modo Hand Auto (Manual Automático), alteração de Constante ON e OFF, alteração da configuração) todas as ações ON ativadas serão substituídas por ações OFF até passar a próxima vez de uma ação ON. Qualquer ação OFF permanecerá inalterada.			
[1] *	Ativado	Após uma atualização de tempo/condição as ações ON e OFF São imediatamente definidas para a programação de tempo real das ações ON e OFF.			

Para ver um exemplo de teste de reativação, consulte *llustração 3.59*.




Ilustração 3.59 Diagrama de Teste de Reativação

3.21.2 23-1* Manutenção

Chamadas devidas ao desgaste natural, para inspeção periódica e manutenção dos elementos da aplicação, p.ex., rolamentos do motor, sensores de feedback e vedações ou filtros. Com a Manutenção Preventiva, os intervalos de assistência técnica podem ser programados no conversor de frequência. O conversor de frequência emitirá uma mensagem quando houver necessidade de manutenção. Até 20 Eventos de Manutenção Preventiva podem ser programados no conversor de frequência. Para cada Evento deve-se especificar:

- Item da Manutenção (p.ex., "Rolamentos do Motor")
- Ação da Manutenção (p.ex. "Substituição")
- Estimativa do Tempo de Manutenção (p.ex., após tantas "Horas de Funcionamento" ou uma data e hora específicos).
- Intervalo de Tempo entre Manutenções ou a data e hora da próxima manutenção

OBSERVAÇÃO!

Para desativar o Evento de Manutenção Preventiva, o par. 23-12 Estimativa do Tempo de Manutenção associado deve ser programado para Desativado [0].

A Manutenção Preventiva pode ser programada a partir do LCP, mas recomenda-se utilizar a Ferramenta de Controle de Movimento MCT10 do VLT, baseada em PC.




Ilustração 3.60

O LCP indica (com um ícone tipo chave inglesa e um "M") quando for o momento de uma Ação de Manutenção Preventiva e pode ser programado para ser indicado em uma saída digital no grupo do parâmetro 5-3*. O Status da Manutenção Preventiva pode ser lido no 16-96 Word de Manutenção Uma indicação de Manutenção Preventiva pode ser reinicializada em uma entrada digital, no barramento do FC ou manualmente no LCP por meio do 23-15 Reinicializar Word de Manutenção.

Um registro de Manutenção, com as 10 últimas entradas pode ser lido no grupo do parâmetro 18-0* e via botão de registro de Alarme no LCP após selecionar Registro de Manutenção.

OBSERVAÇÃO!

Os Eventos de Manutenção Preventiva são definidos em uma matriz de 20 elementos. Desse modo, cada Evento de Manutenção Preventiva deve usar o mesmo índice dos elementos da matriz em 23-10 Item de Manutenção a 23-14 Data e Hora da Manutenção.

23-10 ltem de Manutenção	
Option:	Funcão:
	Matriz com 20 elementos exibida abaixo do número do parâmetro, no display. Pressione a tecla [OK] e navegue

23-1	0 Item de Manutenção	
Opt	ion:	Funcão:
		entre os elementos utilizando os botões do LCP Selecionar o item a ser associado ao Evento da Manutenção Preventiva.
[1] *	Rolamentos do motor	
[2]	Rolamentos do ventilador	
[3]	Rolamentos da bomba	
[4]	Válvula	
[5]	Transmissor de pressão	
[6]	Transmissor de vazão	
[7]	Transm. da temperatura	
[8]	Vedação da bomba	
[9]	Correia do Ventilador	
[10]	Filtro	
[11]	Ventilador de resfriamento do drive	
[12]	Verificação da integridade do sistema	
[13]	Garantia	
[20]	Texto de Manut. 0	
[21]	Texto de Manut. 1	
[22]	Texto de Manut. 2	
[23]	Texto de Manut. 3	
[24]	Texto de Manut. 4	



23-1	10 Item de Manutenção	
Opt	ion:	Funcão:
[25]	Texto de Manut. 5	

23-	23-11 Ação de Manutenção			
Opt	tion:	Funcão:		
		Selecionar a ação a ser associada ao		
		Evento da Manutenção Preventiva.		
[1]	Lubrificar			
[2]	Limpar			
[3]	Substituir			
[4]	Inspecionar/Verificar			
[5]	Revisar			
[6]	Renovar			
[7]	Verificar			
[20]	Texto de Manut. 0			
[21]	Texto de Manut. 1			
[22]	Texto de Manut. 2			
[23]	Texto de Manut. 3			
[24]	Texto de Manut. 4			
[25]	Texto de Manut. 5			

23	23-12 Estimativa do Tempo de Manutenção		
Op	Option: Funcão:		
		Selecionar a base de tempo a ser associada ao Evento da Manutenção Preventiva.	
[0]	Desativado	Desativado [0] deve ser utilizado ao desativar o Evento da Manutenção Preventiva.	
[1]	Horas em Funcio- namento	Horas em Funcionamento [1] é o número de horas de funcionamento do motor. As horas de funcionamento não são reinicializadas na energização. O Intervalo de Tempo de Manutenção deve ser especificado no 23-13 Intervalo de Tempo de Manutenção.	
[2]	Horas de Funcio- namento	Horas em Operação [2] é o número de horas de funcionamento do conversor de frequência. As horas em operação não são reinicializadas na energização. O Intervalo de Tempo de Manutenção deve ser especificado no 23-13 Intervalo de Tempo de Manutenção.	
[3]	Data e Hora	Data e Hora [3] utiliza o relógio interno. A data e hora da ocorrência da próxima manutenção devem ser especificadas no 23-14 Data e Hora da Manutenção.	

23-13 Intervalo de Tempo de Manutenção			
Ran	ige:	Funcão:	
1 h*	[1 - 2147483647 h]	Programar o intervalo associado ao Evento de Manutenção Preventiva. Este parâmetro é somente utilizado se Horas em Funcionamento [1] ou Horas em Operação [2] for selecionado no 23-12 Estimativa do Tempo de Manutenção. O temporizador é reinicializado a partir do 23-15 Reinicializar Word de Manutenção.	
		Exemplo: Um Evento de Manutenção Preventiva está programado para segunda feira, às 8:00 horas. O 23-12 Estimativa do Tempo de Manutenção está programado para Horas em Operação [2] e o 23-13 Intervalo de Tempo de Manutenção, para 7 x 24 horas =168 horas. O próximo Evento de Manutenção indicará a próxima segunda-feira às 8:00. Caso este Evento de Manutenção não seja reinicializado até a terça-feira às 9:00, a próxima ocorrência acontecerá na terça-feira seguinte, às 9:00.	

23-14 D	ata e F	lora da Manutenção
Range:		Funcão:
Size	[0-	Programe a data e hora para a próxima
related*	0]	ocorrência de manutenção, se o Evento de
		Manutenção Preventiva estiver baseado em
		data/hora. O formato de data depende da
		programação do <i>0-71 Formato da Data</i> ,
		enquanto que o formato de hora depende da
		programação do <i>0-72 Formato da Hora</i> .
		OBSERVAÇÃO!
		O conversor de frequência não tem
		backup da função de relógio e a data/
		hora programada será reinicializada para
		o padrão (2000-01-01 00:00) após uma
		desenergização. No <i>0-79 Falha de Clock,</i> é
		possível programar uma Advertência, caso
		o relógio não tenha sido ajustado
		corretamente, p.ex., após uma desener-
		gização.
		O tempo programado deve estar pelo
		menos uma hora da hora real!
		OBSERVAÇÃO!
		•
		Ao instalar um cartão de E/S Analógica do
		opcional MCB 109, é incluído um backup de bateria da data e hora.
		पर प्रवासाव वर्ष वर्षाव स गठाव.



23-1	23-15 Reinicializar Word de Manutenção			
Opt	ion:	Funcão:		
		Programe este parâmetro para Reinicializar [1], para reinicializar a Word de Manutenção no 16-96 Word de Manutenção e reinicializa o display da mensagem no LCP. Este parâmetro será alterado para Não reinicializar [0], ao pressionar a tecla OK.		
[0] *	Não reinicializar			
[1]	Reinicializar			

OBSERVAÇÃO!

Quando as mensagens são reinicializadas - Item de Manutenção, Ação de Manutenção e Data/Hora da Manutenção não são cancelados. O 23-12 Estimativa do Tempo de Manutenção é programado para Desativado [0].

23-	23-16 Texto Manutenção		
Rai	nge:	Funcão:	
0 *	[0 - 0]	6 textos individuais (Texto de Manutenção 0,, Texto de Manutenção 5) podem ser escritos para utilização no 23-10 Item de Manutenção ou 23-11 Ação de Manutenção. O texto está escrito de acordo com as orientações no 0-37 Texto de Display 1.	

3.21.3 23-5* Log de Energia

O conversor de frequência está continuamente acumulando o consumo do motor controlado com base na energia real produzida pelo conversor de frequência.

Estes dados podem ser utilizados por uma função Log de Energia, permitindo ao usuário comparar e estruturar a informação sobre o consumo de energia com o tempo.

Basicamente há duas funções:


- Os dados relacionados a um período pré--programado, definido por uma determinada data e hora, programadas para o início.
- Os dados relacionados a um período anterior predefinido, p.ex., os últimos sete dias durante o período pré-programado

Para cada uma dessas duas funções, os dados são armazenados em diversos contadores, permitindo selecionar um quadro cronológico bem como uma divisão em horas, dias ou semanas.

O período/divisão (resolução) pode ser programado em 23-50 Resolução do Log de Energia.

Os dados são baseados no valor registrado pelo contador de kWh no conversor de frequência. Esse valor do contador pode ser lido no 15-02 Medidor de kWh que contém o valor acumulado desde a primeira energização ou o último reset do contador (15-06 Reinicializar o Medidor de kWh).

Todos os dados do Log de Energia são armazenados nos contadores que podem ser lidos do *23-53 LogEnergia*.



00 a cada hora ou em 00:00 diariamente.

O medidor 00 sempre conterá os dados mais antigos. Um contador cobrirá um período a partir de XX:00 a XX:59 se for em horas ou 00:00 a 23:59 se for em dias. Se forem registradas ou as últimas horas ou os últimos dias, os contadores deslocarão os seus conteúdos em XX:

O contador com o índice mais alto sempre estará sujeito a atualizações (contendo os dados da hora real, desde XX:00 ou o dia real desde 00:00).

O conteúdo dos contadores podem ser exibidos como barras no LCP. Selecione Quick Menu, Loggings, Log de Energia: Tendência de Bin Contínuo/ Tendência de Bin Temporizado/ Comparação de Tendências.



23-5	23-50 Resolução do Log de Energia			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selec. o tipo de período desejado para registro do consumo. Hora do Dia [0], Dia da Semana [1] ou Dia do Mês [2]. Os contadores contêm os dados de registro a partir da data/hora programada para o início (23-51 Início do Período) e os números de horas/dias, como foi programado (23-50 Resolução do Log de Energia). O registro começará na data programada no 23-51 Início do Período e continuará até que um dia/semana/mês tenha expirado. Últimas 24 Horas [5], Últimos 7 Dias [6] ou Últimas 5 Semanas [7]. Os contadores contêm dados de um dia, uma semana ou cinco semanas, retroativo no tempo e até o horário real. O registro iniciará na data programada em 23-51 Início do Período. Em todos os casos, a divisão do período se referirá às Horas de Funcionamento (tempo em que o conversor de frequência está energizado).		
[0]	Hora do Dia			
[1]	Dia da Semana			
[2]	Dia do Mês			
[5] *	Últimas 24 Horas			
[6]	Últimos 7 Dias			
[7]	Últimas 5 Semanas			

O conversor de frequência não tem backup da função de relógio e a data/hora programada será reinicializada para padrão (2000-01-01 00:00), após uma desenergização, a menos que o módulo de Relógio de Tempo Real com backup esteja instalado. Consequentemente, o registro estará interrompido até que a data/hora seja reajustada no 0-70 Data e Hora. No 0-79 Falha de Clock é possível programar uma Advertência caso o relógio não tenha sido ajustado corretamente, p.ex., após uma desenergização.

23-51 Início do Período			
Range:		Funcão:	
Size	[0-	Programe a data e hora em que o Log de	
related*	0]	Energia inicia a atualização dos contadores.	
		Os primeiros dados serão armazenados no	
		contador [00] e iniciará na hora/data	
		programada neste parâmetro.	
		O formato de data dependerá da configuração do <i>0-71 Formato da Data</i> e o	

23-51 Início do Período		
Range:	Funcão:	
	formato de hora da programação do 0-72 Formato da Hora.	

OBSERVAÇÃO!

Ao instalar um cartão de E/S Analógica do opcional MCB 109, é incluído um backup de bateria da data e hora.

2.	23-53 LogEnergia			
R	ange:	Funcão:		
0 *	[0 - 4294967295]	A matriz com diversos elementos é igual ao número de contadores ([00]-[xx] abaixo do número do parâmetro, no display). Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do Painel de Controle Local. Elementos da matriz: Mattitor de anarqua 23-53 Mattitor de energia 23-		
		Os dados do último período são armazenados no contador com o índice mais alto. Na desenergização, todos os valores do contador são armazenados e são recuperados na energização seguinte.		

OBSERVAÇÃO!

Todos os contadores são automaticamente reinicializados, quando a programação do 23-50 Resolução do Log de Energia. Quando os contadores atingem a sua saturação, a atualização interromperá no valor máximo que eles conseguem registrar.

OBSERVAÇÃO!

Ao instalar um cartão de E/S Analógica do opcional MCB 109, está incluída uma bateria backup para data e hora.



23	23-54 Reinicializar Log de Energia			
O	otion:	Funcão:		
		Selecione <i>Reinicializar</i> [1], para reinicializar todos os valores dos contadores do Log de Energia, mostrados no <i>23-53 LogEnergia</i> . Após apertar a tecla OK, a configuração do valor do parâmetro mudará automaticamente para <i>Não reinicializar</i> [0].		
[0]	Não reinicializar			
[1]	Reinicializar			

3.21.4 23-6* Tendência

A tendência é utilizada para monitorar uma variável de processo, durante um período de tempo e registrar a repetitividade com que os dados se encaixam, em cada uma das dez faixas de dados definidas pelo usuário. Esta é uma ferramenta conveniente para obter uma visão geral rápida que indique onde concentrar o foco para a melhoria da operação.

Dois conjuntos de dados para a Tendência podem ser criados, a fim de possibilitar a comparação dos valores de corrente de uma variável operacional, selecionada com os dados de um determinado período de referência, para a mesma variável. Este período de referência pode ser pré-programado (23-63 Início de Período Temporizado e 23-64 Fim de Período Temporizado). Os dois conjuntos de dados podem ser lidos do 23-61 Dados Bin Contínuos (corrente) e do 23-62 Dados Bin Temporizados (referência).

É possível criar a Tendência para as seguintes variáveis operacionais:

- Potência
- Corrente
- Frequência de saída
- Velocidade do Motor

A função Tendência inclui dez contadores (formando um bin), para cada conjunto de dados, que contêm os números de registros que refletem a frequência com que a variável operacional está dentro dos dez intervalos predefinidos. A classificação baseia-se em um valor relativo da variável.

O valor relativo da variável operacional é

Real/Nominal * 100%

para a Potência e Corrente e

Real/Max * 100%

para a Frequência de Saída e Velocidade do Motor.

O tamanho de cada intervalo pode ser ajustado individualmente, porém, o padrão será 10% para cada um. A Potência e a Corrente podem exceder o valor nominal, mas aqueles registros serão incluídos no contador de 90%-100% (MAX).




Ilustração 3.64

A cada segundo, o valor da variável operacional selecionada é registrado. Se um valor foi registrado como igual a 13%, o contador de "10% - <20%" será atualizado com o valor "1". Se o valor permanecer em 13%, durante 10 s, então "10" será adicionado ao valor do contador.

O conteúdo dos contadores podem ser exibidos como barras no LCP. Selecione Quick Menu >Loggings: Tendência de Bin Contínuo/ Tendência de Bin Temporizado/ Comparação de Tendências.

OBSERVAÇÃO!

O contador inicia a contagem sempre que o conversor de frequência for energizado. Um ciclo de energização logo após um reset irá zerar os contadores. Os dados da EEProm são atualizados uma vez a cada hora.

23-60 Variável de Tendência				
Opt	Option: Funcão:			
		Selecione a variável operacional desejada para ser monitorada pela Tendência.		
[0] *	Potência [kW]	É a potência entregue ao motor. A referência do valor relativo é a potência nominal do motor programada em 1-20 Potência do Motor [kW] ou 1-21 Potência do Motor [HP]. O valor real pode ser lido no 16-10 Potência [kW] ou no 16-11 Potência [hp].		
[1]	Corrente [A]	É a corrente de saída para o motor. A referência do valor relativo é a corrente de motor nominal programada no 1-24 Corrente do Motor. O valor real pode ser lido no 16-14 Corrente do Motor.		
[2]	Freqüência [Hz]	É a frequência de saída para o motor. A referência do valor relativo é a velocidade máxima do motor programada no 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]. O valor real pode ser lido no 16-13 Freqüência.		
[3]	Velocidade do Motor [RPM]	É a velocidade do motor. A referência do valor relativo é a velocidade máxima do motor programada no 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM].		

		Veloc. do Motor [RPM].			
23	23-61 Dados Bin Contínuos				
Ra	inge:	Funcão:			
0 *	[0 - 4294967295]	Matriz de 10 elementos ([0]-[9], abaixo do número do parâmetro, no display). Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do LCP.			
		São 10 contadores com a frequência de ocorrência da variável operacional monitorada, classificada de acordo com os seguintes intervalos:			
		Contador[0]: 0% - <10%			
		Contador [1]: 10% - <20%			
		Contador [2]. 20% - <30%			
		Contador [3]: 30% - <40%			
		Contador [4]: 40% - <50%			
		Contador[5]: 50% - <60%			
		Contador [6]. 60% - <70%			
		Contador [7]: 70% - <80%			
		Contador [8]. 80% - <90%			
		Contador [9]: 90% - <100% ou Máx			
		Os limites mínimos acima para os intervalos são os limites padrão. Estes podem ser alterados em <i>23-65 Valor Bin Mínimo</i> .			
		Começa a contar quando o conversor de frequência é energizado pela primeira vez.			

23	23-61 Dados Bin Contínuos			
Ra	nge:	Funcão:		
		Todos os contadores podem ser zerados, no		
		23-66 Reinicializar Dados Bin Contínuos.		

23	23-62 Dados Bin Temporizados			
Ra	nge:	Funcão:		
0 *	[0 - 4294967295]	Matriz de 10 elementos ([0]-[9], abaixo do número do parâmetro, no display). Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do LCP. São 10 contadores com a freqüência de ocorrência dos dados operacionais monitorados, classificados de acordo com os intervalos, conforme o 23-61 Dados Bin Contínuos. A contagem começa na data/hora programadas no 23-63 Início de Período Temporizadoo, e pára na data/hora programadas no 23-64 Fim de Período Temporizado. Todos os contadores podem ser zerados, no 23-67 Reinicializar Dados Bin Temporizados.		

23-63 Início de Período Temporizado				
Range:		Funcão:		
Range: Size [0 - related* 0]		Programe a data e hora em que a Tendência inicia a atualização dos contadores Bin Temporizados. O formato de data dependerá da configuração do 0-71 Formato da Data e o formato de hora da programação do 0-72 Formato da Hora.		

O conversor de frequência não tem backup da função de relógio e a data/hora programada será reinicializada para o padrão (2000-01-01 00:00), após uma desenergização, a menos que o módulo de Relógio de Tempo Real com backup esteja instalado. Consequentemente, o registro estará interrompido até que a data/hora seja reajustada no 0-70 Data e Hora. No 0-79 Falha de Clock, é possível programar uma Advertência, caso o relógio não tenha sido ajustado corretamente, p.ex., após uma desenergização.

OBSERVAÇÃO!

Ao instalar um cartão de E/S Analógica do opcional MCB 109, é incluído um backup de bateria da data e hora.

3

23-64 Fim de Período Temporizado					
Range:	Funcão:				
Size	[0-	Programe a data e hora em que as			
related*	0]	Análises de Tendência devem interromper			
	a atualização dos contadores Bin				
	Temporizados.				
	O formato de data dependerá da				
	configuração do <i>0-71 Formato da Data</i> e o				
	formato de hora da programação do				
	0-72 Formato da Hora.				

Ao instalar um cartão de E/S Analógica do opcional MCB 109, é incluído um backup de bateria da data e hora.


23-65 Valor Bin Mínimo			
Range:		Funcão:	
Size related*	[0 - 100. %]	Matriz de 10 elementos ([0]-[9], abaixo do número do parâmetro, no display). Pressione a tecla OK e navegue entre os elementos utilizando os botões ▲ e ▼ do LCP. Programe o limite mínimo para cada intervalo, nos 23-61 Dados Bin Contínuos e 23-62 Dados Bin Temporizados. Exemplo: se contador [1] for selecionado e a sua configuração for alterada de 10% para 12%, contador [0] será baseado no intervalo 0 - <12% e contador [1] no intervalo 12% - <20%.	

23-6	23-66 Reinicializar Dados Bin Contínuos				
Opt	Option: Funcão:				
[0] *	Não reinicializar	Selecione <i>Reinicializar</i> [1] para reinicializar todos os valores, no 23-61 Dados Bin Contínuos. Após apertar a tecla OK, a configuração do valor do parâmetro mudará automaticamente para <i>Não reinicializar</i> [0].			
[1]	Reinicializar				

23	23-67 Reinicializar Dados Bin Temporizados			
Op	Option: Funcão:			
		Selecione <i>Reinicializar</i> [1] para reinicializar		
		todos os contadores, no 23-62 Dados Bin		
		Temporizados.		
		Após apertar a tecla OK, a configuração do		
		valor do parâmetro mudará automati-		
		camente para <i>Não reinicializar</i> [0].		
[0]	Não reinicializar			
[1]	Reinicializar			

3.21.5 23-8* Contador de Restituição

O conversor de frequência inclui um recurso que pode efetuar um cálculo estimado do retorno financeiro, nos casos em que o conversor de frequência tenha sido instalado em uma fábrica existente, para garantir a economia de energia, mudando o controle de velocidade de fixa para variável. A referência para a economia obtida é um valor programado para representar a potência média produzida, antes da atualização com controle de velocidade variável.



llustração 3.65

A diferença entre a Potência de Referência em uma velocidade constante e a Potência Real produzida, com controle de velocidade, representa a economia real.

Como valor para o caso de velocidade constante, a potência nominal do motor (kW) é multiplicada por um fator (programado em %) que representa a potência produzida em velocidade constante. A diferença entre esta potência de referência e a potência real é acumulada e armazenada. A diferença em energia pode ser lida no 23-83 Economia de Energia.

O valor acumulado da diferença no consumo de energia é multiplicado pelo custo de energia, em moeda local e o investimento é deduzido. Este cálculo da Economia de Energia também pode ser obtido no 23-84 Economia nos Custos.

Energia Economia =

 $\begin{cases} \frac{t}{\Sigma} & [(RPotência \ Motor \ Potência \ * \ Potência \ Referência \ Potência) \\ t=0 \end{cases}$

- Real Referência Consumo] × Energia Energia}
- Custo de Energia

O ponto de equilíbrio (retorno financeiro) ocorre quando o valor lido no parâmetro muda de negativo para positivo.

Não é possível reinicializar o contador da Economia de Energia, porém, o contador pode ser interrompido a qualquer momento, configurando o 23-80 Fator de Referência de Potência para 0.



Visão geral dos parâmetros:

Parâmetros de	e configuração	Parâmetros de leitura	
Potência Nominal do Motor 1-20 Potência do Motor [kW]		Econ. de Energia	23-83 Economia de Energia
Fator de Referência de Potência 23-80 Fator de Referência de		Potência Real	16-10 Potência [kW],
em %	Potência		16-11 Potência [hp]
Custo de Energia por kWh	23-81 Custo da Energia	Economia nos Custos	23-84 Economia nos Custos
Custo de	23-82 Investimento		

Tabela 3.31

23-80 Fator de Referência de Potência				
Range	•	Funcão:		
100 %*	[0 - 100 %]	Programe a porcentagem da potência nominal do motor (programada no 1-20 Potência do Motor [kW] ou 1-21 Potência do Motor [HP]), que, teoricamente, deve representar a potência média produzida, quando funcionando em velocidade fixa (antes de ser melhorada com o controle de velocidade variável). Deve ser programada com um valor diferente de zero, para iniciar a contagem.		

23-81 Custo da Energia				
Range:		Funcão:		
1.00 *	[0.00 -	Programe o custo real de um kWh na		
	999999.99]	moeda local. Se o custo da energia for		
		alterado, posteriormente, ele impactará		
		o cálculo do período todo.		

23	23-82 Investimento			
Ra	nge:	Funcão:		
0 *	[0 - 999999999]	Programe o valor do investimento		
		realizado na melhoria da fábrica com o		
		controle de velocidade, na mesma moeda		
		utilizada no 23-81 Custo da Energia.		

23-83 Economia de Energia			
Range:		Funcão:	
0 kWh*	[0 - 0 kWh]	Este parâmetro permite uma leitura da diferença acumulada entre a potência de referência e a potência de saída real. Se a potência do motor for programada em hp (1-21 Potência do Motor [HP]), será utilizado o valor equivalente em kW na Economia de Energia.	

23-84 Economia nos Custos				
Ra	nge:	Funcão:		
0 *	[0 - 2147483647]	Este parâmetro permite uma leitura do		
		cálculo, baseado na equação acima (em		
		moeda local).		

3.22 Main Menu (Menu Principal) - Funções de Aplicação 2 - Grupo 24

3.22.1 24-0* Fire Mode

ACUIDADO

Observe que o conversor de frequência é apenas um dos componentes do sistema VLT® HVAC Drive. O funcionamento correto do Fire Mode depende da exatidão do projeto e da correta escolha dos componentes do sistema. Sistemas de ventilação para aplicações que envolvam segurança da vida requerem aprovação pelo Corpo de Bombeiros e outras autoridades locais. A não interrupção do conversor de frequência devido à operação em Fire Mode pode causar pressão excessiva e resultar em danos ao sistema VLT® HVAC Drive e a seus componentes, como amortecedores e dutos de ar. O próprio conversor de frequência poderá ser danificado e causar danos ou incêndio. A Danfoss isenta-se da responsabilidade por erros, mau funcionamento, lesões pessoais ou quaisquer danos causados ao próprio conversor de frequência ou a seus componentes, a sistemas VLT® HVAC Drive e seus componentes ou a outra propriedade quando o conversor de frequência for programado para Fire Mode. Em nenhuma circunstância a Danfoss será responsável perante o usuário final ou terceiros por quaisquer danos ou perdas diretas ou indiretas, especiais ou consequentes sofridas por esses terceiros, que vierem a ocorrer em decorrência de o conversor de frequência ter sido programado e operado em Fire Mode

Fundamentos

O Fire Mode deve ser utilizado em situações críticas, onde é mandatório manter o motor funcionando, independentemente das funções de proteção normais do conversor de frequência. Estas funções podem abranger ventiladores de exaustão em túneis ou escadarias, por exemplo, onde a operação ininterrupta do ventilador facilita a evacuação segura de pessoas, no caso de um incêndio. Algumas escolhas da Função Fire Mode fazem com que condições de alarmes e de desarme sejam descartadas, permitindo que o motor funcione ininterruptamente.

Ativação

O Fire Mode é ativado somente através dos terminais de Entrada Digital. Consulte o grupo do parâmetro 5-1* Entradas Digitais.

Mensagens do display

Quando Fire Mode é ativado, o display exibirá uma mensagem de status de "Fire Mode" e uma advertência de "Fire Mode".

Quando o Fire Mode é, em seguida, desativado, as mensagens de status desaparecerão e a advertência será substituída pela advertência "Fire M Estava Ativo". Esta mensagem somente pode ser reinicializada desligando e ligando a energia da alimentação do conversor de frequência. Se enquanto o conversor de frequência estiver ativo em Fire Mode um alarme que afete a garantia (consulte 24-09 Atendimento do Alarme de Fire Mode) vier a ocorrer, o display exibirá a advertência "Limites do Fire M Excedidos".

As saídas digitais e de relé podem ser configuradas para mensagens de status de "Fire Mode Ativo" e advertência de "Fire M Estava Ativo". Consulte o grupo do parâmetro 5-3* e 5-4*.

As mensagens de "Fire M Estava Ativo" também podem ser acessadas pela warning word, através da comunicação serial. (Consulte a documentação pertinente).
As mensagens de status do "Fire Mode" podem ser

As mensagens de status do "Fire Mode" podem ser acessadas por meio da status word estendida.

Mensagem	Tipo	LCP	Mensagens do display	Warning Word 2	Ext. Status Word 2
Fire Mode	Status	+	+		+ (bit 25)
Fire Mode	Advertência	+			
Fire M estva Ativ	Advertência	+	+	+ (bit 3)	
Lim. do Fire M Exced	Advertência	+	+		

Tabela 3.32

Log

Uma visão geral dos eventos relacionados ao Fire Mode é exibida no log do Fire Mode, grupo do parâmetro 18-1* ou por meio do botão Alarm Log (Registro de Alarme) no LCP. O log poderá incluir até os 10 últimos eventos. Os Alarmes que Afetam a Garantia terão prioridade maior que os dois outros tipos de eventos.

- O log não pode ser reinicializado.
- O log dos eventos a seguir são armazenados:

- *Alarmes que afetam a garantia (consulte o
- 24-09 Atendimento do Alarme de Fire Mode, Tratamento do Alarme de Fire Mode)
- *Fire Mode ativado
- *Fire Mode desativado

Todos os demais alarmes que ocorrerem enquanto o Fire Mode estiver ativado serão registrados normalmente.



Durante a operação de Fire Mode, todos os comandos de parada do conversor de frequência serão ignorados, inclusive Parada por inércia/Parada por inércia inversa e Bloqueio Externo. No entanto, se o seu conversor de frequência tiver "Parada Segura" incorporada, esta função ainda estará ativa. Consulte a Seção "Como Fazer Pedidos / Código do Tipo do Formulário de Pedidos"

OBSERVAÇÃO!

Se desejar utilizar a função Live Zero, em Fire Mode, então essa função também estará ativa para as entradas analógicas, além da entrada utilizada para o setpoint / feedback do Fire Mode. Caso o feedback de quaisquer dessas outras entradas analógicas seja perdido, por exemplo, se um cabo for queimado, a função Live Zero entrará em operação. Se esta situação for indesejável, então a função Live Zero deverá ser desativada para essas outras entradas.

Quando se desejar a função Live Zero, no caso de ausência de sinal com o Fire Mode ativo, a função deve ser programada no 6-02 Função Timeout do Live Zero de Fire Mode

A advertência de Live Zero terá prioridade maior que a advertência de "Fire Mode".

OBSERVAÇÃO!

Se a configuração do comando de Partida em Reversão [11] for efetuada em um terminal de entrada digital, no par. 5-10 Terminal 18 Entrada Digital, o FC interpretará como um comando de reversão.

24-0	24-00 Função de Fire Mode				
Option:		Funcão:			
[0] *	Desativado	A Função do Fire Mode não está ativa.			
[1]	Ativad- -Func.Direto	Neste modo, o motor continuará a girar no sentido horário. Funciona somente em Malha Aberta. Programe o par. 24-01 Configuração do Fire Mode para Malha Aberta [0].			
[2]	Ativad- -Func.Revers.	Neste modo, o motor continuará a girar no sentido anti-horário. Funciona somente em Malha Aberta. Programe o par. 24-01 Configuração do Fire Mode para Malha Aberta [0].			
[3]	Ativo-P.p/Inérc	Enquanto este modo estiver ativo, a saída é desativada e é permitido que o motor pare por inércia.			
[4]	Ativad- -Func.Diret/Rev				

OBSERVAÇÃO!

Conforme afirma acima, os alarmes são gerados ou ignorados, de acordo com a seleção feita no 24-09 Atendimento do Alarme de Fire Mode.

24-0	24-01 Configuração do Fire Mode		
Opt	ion:	Funcão:	
[0] *	Malha Aberta	Quando Fire Mode estiver ativo, o motor funcionará com velocidade constante, com base em uma Referência programada. A unidade de medida será a mesma selecionada no 0-02 Unidade da Veloc. do Motor.	
[3]	Malha Fechada	Quando o Fire Mode estiver ativo, o controlador PID interno controlará a velocidade com base no setpoint e em um sinal de feedback, selecionado no 24-07 Fonte de Feedback do Fire Mode. A unidade selecionada em 24-02 Unidade do Fire Mode. Para outras configurações de PID utilize o grupo do parâmetro 20-**, como na operação normal. Se o motor também for controlado pelo controlador PID interno, quando em operação normal, o mesmo transmissor pode ser utilizado para ambos os casos, selecionando a mesma fonte.	

OBSERVAÇÃO!

O controlador de PID pode ser ajustado com o par. *24-09 Atendimento do Alarme de Fire Mode,* [2] Desarme, Todos Alarmes/Teste.

OBSERVAÇÃO!

Se Ativar-Funcionar Reverso estiver selecionado no 24-00 Função de Fire Mode, Malha Fechada não poderá ser selecionada no 24-01 Configuração do Fire Mode.

24-0	24-02 Unidade do Fire Mode			
Opti	on:	Funcão:		
		Selecione a unidade de medida desejada, quando o Fire Mode estiver ativo e funcionando em Malha Fechada.		
[0]				
[1]	%			
[2]	rpm			
[3]	Hz			
[4]	Nm			
[5]	PPM			
[10]	1/min			
[11]	RPM			
[12]	PULSOS/s			
[20]	l/s			
[21]	l/min			
[22]	l/h			
[23]	m³/s			



24-0	24-02 Unidade do Fire Mode			
Opti	on:	Funcão:		
[24]	m³/min			
[25]	m³/h			
[30]	kg/s			
[31]	kg/min			
[32]	kg/h			
[33]	t/min			
[34]	t/h			
[40]	m/s			
[41]	m/min			
[45]	m			
[60]	°C			
[70]	mbar			
[71]	bar			
[72]	Pa			
[73]	kPa			
[74]	m WG			
[75]	mm Hg			
[80]	kW			
[120]	GPM			
[121]	galão/s			
[122]	galão/min			
[123]	galão/h			
[124]	CFM			
[125]	pé cúbico/s			
[126]	pé cúbico/min			
[127]	pé cúbico/h			
[130]	lb/s			
[131]	lb/min			
[132]	lb/h			
[140]	pés/s			
[141]	pés/min			
[145]	pé			
[160]	°F			
[170]	psi			
[171]	lb/pol ²			
[172]	pol wg			
[173]	pé WG			
[174]	poleg Hg			
[180]	HP			

24-03 Fire Mode Min Reference				
Range:	Funcão:			
Size	[-999999.999 -	Valor mínimo da referência/setpoint		
related*	par. 24-04	(limitação da soma do valor no		
	FireModeUnit]	24-05 Referência Predefinida do Fire		
		<i>Mode,</i> Referência Predefinida do Fire		
		Mode e valor do sinal na entrada		
		selecionada no 24-06 Fonte de		
		Referência do Fire Mode).		
		Se estiver funcionando em Malha		
		Aberta, quando o Fire Mode estiver		
		ativo, a unidade de medida é		

24-03 Fire Mode Min Reference			
Range: Funcão:			
	escolhida pela configuração do 0-02 Unidade da Veloc. do Motor. Para malha fechada, a unidade de medida é selecionada no 24-02 Unidade do Fire Mode.		

24-04 Fire Mode Max Reference		
Range:	Funcão:	
Size related*	[par. 24-03 - 999999.999 FireModeUnit]	O valor máximo da referência/ setpoint (limitação da soma do valor no 24-05 Referência Predefinida do Fire Mode e valor do sinal na entrada selecionada no 24-06 Fonte de Referência do Fire Mode). Se estiver funcionando em Malha Aberta, quando o Fire Mode estiver ativo, a unidade de medida é escolhida pela configuração do 0-02 Unidade da Veloc. do Motor. Para malha fechada, a unidade de medida é selecionada no 24-02 Unidade do Fire Mode.

24-05 Referência Predefinida do Fire Mode			
Range:		Funcão:	
0.00 %*	[-100.00 - 100.00 %]	Insira a referência predefinida/setpoint requerida como uma porcentagem da Referência Max do Fire Mode, programada no 24-04 Fire Mode Max Reference. O valor programado será adicionado ao valor representado pelo sinal na entrada analógica, selecionada no 24-06 Fonte de Referência do Fire Mode.	

24-	24-06 Fonte de Referência do Fire Mode			
Opt	tion:	Funcão:		
		Selecionar a entrada de referência externa a ser utilizada para o FireMode. Este sinal será adicionado ao valor programado no 24-06 Fonte de Referência do Fire Mode.		
[0]	Sem função			
[1]	Entrada analógica 53			
[2]	Entrada analógica 54			
[7]	Entr Pulso 29			
[8]	Entr Pulso 33			
[20]	Potenc. digital			
[21]	Entr Anal X30/11			
[22]	Entr Anal X30/12			
[23]	Entr.analóg.X42/1			
[24]	Entr.Analóg.X42/3			
[25]	Entr.analóg.X42/5			



24-07 Fonte de Feedback do Fire Mode			
Opti	on:	Funcão:	
		Selecione a entrada de feedback a ser utilizada para o sinal de feedback do Fire Mode, quando o Fire Mode estiver ativo. Se o motor também for controlado pelo controlador o PID interno, quando em operação normal, o mesmo transmissor poderá ser utilizado para ambos os casos, selecionando a mesma fonte.	
[0] *	Sem função		
[1]	Entrada analógica 53		
[2]	Entrada analógica 54		
[3]	Entr Pulso 29		
[4]	Entr Pulso 33		
[7]	Entr. Anal. X30/11		
[8]	Entr. Anal. X30/12		
[9]	Entr.analóg.X42/1		
[10]	Entr.Analóg.X42/3		
[11]	Entr.analóg.X42/5		
[15]	EntradAnalógX48/2		
[100]	Feedb. do Bus 1		
[101]	Feedb. do Bus 2		
[102]	Feedb. do bus 3		

24-0	24-09 Atendimento do Alarme de Fire Mode		
Opt	ion:	Funcão:	
[0]	Desrm +rset,AlrmsCrítcs	Se este modo for selecionado, o conversor de frequência continuará a funcionar, ignorando a maioria dos alarmes, mesmo se tal funcionamento pude resultar em danos ao conversor de frequência. Os alarmes críticos são alarmes que não podem ser suprimidos, porém, é possível tentar dar uma nova partida (Reset Automático Infinito).	
[1] *	Dsrme,AlrmsCrítics	Em caso de um alarme crítico, o conversor de frequência desarmará e não dará nova partida automati- camente (Reset Manual).	
[2]	Dsrme,TdsAlrms/Tst	É possível testar a operação do Fire Mode, mas todos os estados de alarme são acionados normalmente (Reset Manual).	

Alarmes que afetam a garantia. Determinados alarmes podem afetar a vida útil do conversor de frequência. Caso ocorra um desses alarmes ignorados enquanto em Fire Mode, um log do evento é registrado no Log do Fire Mode.

Os 10 últimos eventos de alarmes que afetam a garantia, ativação do fire mode e desativação do fire mode são armazenados.

OBSERVAÇÃO!

A configuração no *14-20 Modo Reset* é desconsiderada caso o Fire Mode esteja ativo (consulte o grupo do parâmetro 24-0*, Fire Mode).

Não:	Descrição	Críticos Alarmes	Garantia Afetada por Alarmes
4	Fase elétr. perda		x
7	Sobretensão CC	х	
8	Subtensão CC	х	
9	Sobrecarga do inversor		х
13	Sobrecorrente	х	
14	Falha de aterramento	х	
16	Curto circuito	х	
29	TempPlacPotê		х
33	Falha de Inrush		х
38	Falha interna		х
65	TempPlacaCntrl		х
68	ParadaSegura	х	

Tabela 3.33

3.22.2 24-1* Bypass do Drive

O conversor de frequência inclui um recurso que pode ser utilizado para ativar automaticamente um bypass eletromecânico externo no caso de um desarme/bloqueio por desarme do conversor de frequência ou no caso de uma Parada por Inércia de Fire Mode (consulte 24-00 Função de Fire Mode).

O bypass chaveará o motor para funcionar diretamente online. O bypass externo é ativado por meio de uma das saídas digitais ou relés no conversor de frequência quando programado no grupo do parâmetro 5-3* ou 5-4*. J

OBSERVAÇÃO!

Importante! Após ativar a Função Bypass do Drive, o conversor de frequência não estará mais com Certificado de Segurança (para usar a Parada Segura nas versões em que estiver incluída).


Para desativar o Bypass de Drive em operação normal (Fire Mode não ativado), deve-se executar uma das seguintes ações:

- Pressione o botão Off (desligar) no LCP (ou programe duas das entradas digitais para Hand On-Off-Auto).
- Ative Travamento Externo através de entrada digital
- Execute um Ciclo de Desliga-Liga

OBSERVAÇÃO!

O Bypass do Drive não pode ser desativado se estiver em Fire Mode. Somente pode ser desativado removendo o sinal de comando de Fire Mode ou a fonte de alimentação do conversor de frequência!

Quando a função Bypass do Drive estiver ativa o display no LCP exibirá a mensagem de status do Bypass do Drive. Esta mensagem tem prioridade mais alta que as mensagens de status do Fire Mode. Quando a função de Bypass do Drive estiver ativa, ela eliminará o bypass externo, de acordo com a sequência a seguir:



O status pode ser lido na Status Word Estendida 2, bit 24.

24-1	24-10 Função Bypass do Drive			
Opt	ion:	Funcão:		
		Este parâmetro determina as circun- stâncias que ativarão a Função Bypass do Drive:		
[0] *	Desativado			
[1]	Ativado	Se em operação normal, a Função de Bypass do Drive automática será ativada nas seguintes condições: Em um Bloqueio por Desarme ou em um		
		Desarme. Depois que o número programado de tentativas de reset, programado em 14-20 Modo Reset, Modo Reset ou se o Temporizador de Atraso do Bypass (24-11 T. Atraso-Bypass do Drive) expirar antes que as tentativas tenham sido completadas.		
		Quando em Fire Mode, a Função de Bypass operará sob as seguintes condições:		
		Ao sofrer um desarme em alarmes críticos, uma Parada por Inércia ou se o Temporizador de Atraso de Bypass expirar antes das tentativas de reset terem sido completadas [2] Ativado em Fire Mode. A Função de Bypass operará em desarme em alarmes críticos, Parada por Inércia ou se o Temporizador de Atraso de Bypass expirar antes das tentativas de reset terem sido completadas.		
[2]	Ativ. (Som.FireMode)	A Função de Bypass operará em desarme em alarmes críticos, Parada por Inércia ou se o Temporizador de Atraso de Bypass expirar antes das tentativas de reset serem completadas.		

ACUIDADO

Importante! Depois de ativar a Função Bypass do Drive, a função de Parada Segura (nas versões onde estiver incluída) não estará mais em conformidade com a norma EN 954-1, nas instalações de Cat. 3





24-	24-11 T. Atraso-Bypass do Drive			
Ran	ige:	Funcão:		
0 s*	[0 - 600 s]	Programável em incrementos de 1 s. Uma vez que a Função de Bypass esteja ativa, de acordo com a configuração no 24-10 Função Bypass do Drive, o Temporizador de Atraso de Bypass começa a atuar. Se o conversor de frequência foi programado para várias tentativas de novas partidas, o temporizador continuará funcionando enquanto o conversor de frequência tenta dar nova partida. Caso o motor dê partida dentro do intervalo de tempo do Temporizador de Atraso de Bypass, então o temporizador é reinicializado.		
		Caso o motor não dê partida ao final do Tempo de Atraso de Bypass, o relé de Bypass do Drive será ativado; esse relé deve ter sido programado para Bypass no 5-40 Função do Relé. Se um [Atraso de Relé] foi também programado em 5-41 Atraso de Ativação do Relé, [Relé] ou no 5-42 Atraso de Desativação do Relé, [Relé], então, este tempo também deverá expirar antes da ação do relé ser executada.		
		Onde as tentativas de dar partida não estiverem programadas, o temporizador funcionará durante o intervalo de atraso programado neste parâmetro e, então, ativará o relé de Bypass do Drive, que foi programado para o Bypass no 5-40 Função do Relé, Função do Relé. Se um Atraso de Relé foi também programado em 5-41 Atraso de Ativação do Relé, Atraso de Ativação do Relé, Atraso de Ativação do Relé, Atraso de Desativação do Relé, então, este tempo também deverá expirar antes da ação do relé ser executada.		

24-9	24-90 Função Motor Ausente			
Opt	ion:	Funcão:		
		Selecione a ação a ser tomada se a corrente do motor estiver abaixo do limite		
		calculado como uma função da frequência de saída. A função é utilizada para detectar, p.ex., um motor ausente em aplicações de motor variadas.		
[0] *	Off (Desligado)			
[1]	Advertência			

24-91	24-91 Coeficiente 1 de Motor Ausente		
Range:		Funcão:	
0.0000 *	[-10.0000 - 10.0000]	Insira o coeficiente cúbico da função de detecção de Motor Ausente multiplicado por 1000.	

24-92	24-92 Coeficiente 2 de Motor Ausente		
Range:		Funcão:	
0.0000 *	[-100.0000 - 100.0000]	Insira o coeficiente quadrático da função de detecção de Motor Ausente multiplicado por 1000.	

24-93 Coeficiente 3 de Motor Ausente			
Range:		Funcão:	
0.0000 *	[-100.0000 - 100.0000]	Insira o coeficiente linear da função de detecção de Motor Ausente.	

24-94 Coeficiente 4 de Motor Ausente		
Range	Range: Funcão:	
0.000 *	[-500.000 - 500.000]	Insira a constante da função de detecção de Motor Ausente.

24-9	24-95 Função Rotor Bloqueado		
Opt	ion:	Funcão:	
		Selecione a ação a ser tomada se a	
		corrente do motor estiver acima do limite	
		calculado, como uma função da frequência	
		de saída. A função é utilizada para	
		detectar, p.ex., um rotor bloqueado em	
		aplicações de motor variadas.	
[0] *	Off (Desligado)		
[1]	Advertência		

24-96 Coeficiente 1 de Rotor Bloqueado		
Range: Funcão:		
0.0000 *	[-10.0000 -	Insira o coeficiente cúbico da
	10.0000]	função de detecção de Rotor
		Bloqueado multiplicado por 1000.

24-97 Coeficiente 2 de Rotor Bloqueado		
Range:		Funcão:
0.0000 *	[-100.0000 -	Insira o coeficiente quadrático da
	100.0000]	função de detecção de Rotor
		Bloqueado multiplicado por 1000.

24-98	Coeficiente 3 de Rotor Bloqueado		
Range: Funcão:		Funcão:	
0.0000 *	[-100.0000 - 100.0000]	Insira o coeficiente linear da função de detecção do Rotor Bloqueado.	

24-99	24-99 Coeficiente 4 de Rotor Bloqueado		
Range	Funcão:		
0.000 *	[-500.000 - 500.000]	Insira a constante da função de detecção do Rotor Bloqueado.	


3.23 Main Menu - Controlador em Cascata - Grupo 25

Parâmetros para configurar o Controlador em Cascata Básico, para o controle sequencial de diversas bombas. Para obter uma descrição mais orientada para aplicação e exemplos de fiação, consulte o Capítulo *Exemplos de Aplicação*, *item Controlador em Cascata Básico*, no Guia de Design, MG20NXYY.

Para configurar o Controlador em Cascata ao sistema real e à estratégia de controle desejada, é recomendável seguir a sequência a seguir, começando no grupo do parâmetro 25-0* Configurações de Sistema e, em seguida, no grupo do parâmetro 25-5* Configurações de Alternação. Estes parâmetros podem ser normalmente programados com antecipação. Parâmetros 25-2*, Configurações de Largura de Banda e 25-4*, Configurações de Escalonamento, frequentemente, serão dependentes da dinâmica do sistema e do ajuste final, a ser efetuado no momento da colocação em funcionamento, na empresa.

OBSERVAÇÃO!

Assume-se que o Controlador em Cascata irá operar em malha fechada controlada pelo controlador PI integrado (Malha Fechada selecionada em 1-00 Modo Configuração). Se Malha Aberta estiver selecionada em 1-00 Modo Configuração, todas as bombas de velocidade fixa serão desescalonadas, mas a bomba de velocidade variável ainda continuará sendo controlada pelo conversor de frequência, agora como uma configuração de malha aberta:





3.23.1 25-0* Configurações de Sistema

Parâmetros relacionados aos princípios de controle e configuração do sistema.

25-0	25-00 Controlador em Cascata			
Opt	ion:	Funcão:		
		Para a operação de dispositivos diversos (bomba/ventilador) onde a capacidade é adaptada à carga real, por meio do controle de velocidade combinada com o controle de liga/desliga dos dispositivos. Por simplicidade, serão descritos somente os sistemas de bomba.		
[0] *	Desativado	O Controlador em Cascata não está ativo. Todos os relés instalados de fábrica, associados aos motores das bombas pela função cascata serão desenergizados. Se uma bomba de velocidade variável estiver conectada ao conversor de frequência diretamente (não controlada por um relé interno); esta bomba/ ventilador será controlada como um sistema de bombas simples.		
[1]	Ativado	O Controlador em Cascata está ativo e irá escalonar/desescalonar as bombas de acordo com a carga no sistema.		

25-0	25-02 Partida do Motor			
Opt	ion:	Funcão:		
		Os motores estão conectados diretamente à rede elétrica por meio de um contactor ou de um soft starter. Quando o valor do 25-02 Partida do Motor, estiver programado para outra opção diferente de Direto Online [0], então o 25-50 Alternação da Bomba de Comando, será programado automaticamente para o padrão Direto Online [0].		
[0] *	Direto Online	Cada bomba de velocidade constante está conectada diretamente à linha por meio de um contactor.		
[1]	Dispositivo de Partida Suave	Cada bomba de velocidade constante está conectada à linha por meio de um soft starter.		
[2]	Em Estrela/ Delta			

25-0	25-04 Ciclo de Bomba			
Opt	ion:	Funcão:		
		Para se obter horas iguais de operação em bombas de velocidade constante, o uso da bomba pode ser cíclico. A seleção da ciclagem da bomba é "primeira a ser ativada - última a ser desativada" ou um número de horas de funcionamento igual para todas.		
[0] *	Desativado	As bombas de velocidade constante serão conectadas na ordem 1 - 2 e desconectadas na ordem 2 - 1. (Primeira a ser conectada - última a ser desconectada).		
[1]	Ativado	As bombas de velocidade constante serão conectadas/desconectadas com as mesmas horas de funcionamento individual.		

25-0)5 Bo	omba de Comando Fixa
Option: Funcão:		
		Bomba de Comando Fixa significa que a bomba de velocidade variável está conectada diretamente ao conversor de frequência e, caso um contator for instalado entre o conversor de frequência e a bomba, esse contator não será controlado pelo conversor de frequência. Se estiver operando com o 25-50 Alternação da Bomba de Comando, Alternação da Bomba de Comando, programado para Off [0] (Desligado), este parâmetro deve ser programado para Não [0].
[0]	Não	A função bomba de comando pode alternar entre as bombas controladas pelos dois relés instalados internamente. Uma bomba deve estar conectada ao relé interno RELAY 1 e a outra bomba, ao RELAY 2. A função de bomba (Bomba em Cascata1 e Bomba em Cascata2) será automaticamente associada aos relés (neste caso, no máximo duas bombas podem ser controladas a partir do conversor de frequência).
[1] *	Sim	A bomba de comando estará fixa (sem alternação) e conectada diretamente ao conversor de frequência. O 25-50 Alternação da Bomba de Comando, é automaticamente programado para Off (Desligada) [0]. Os relés internos, Relay 1 e Relay 2, podem ser associados a bombas de velocidade constante separadas. No total, três bombas podem ser controladas pelo conversor de frequência.




25-06 Número de Bombas Range: Função: É o número de bombas conectadas ao Controlador [2 -9.] em Cascata, inclusive a bomba de velocidade variável. Se a bomba de velocidade variável estiver conectada diretamente ao conversor de frequência e as demais bombas de velocidade fixa (bombas de atraso) forem controladas pelos dois relés integrados, três bombas podem ser controladas. Se tanto a bomba de velocidade variável quanto a de velocidade constante precisarem ser controladas pelos relés integrados, somente duas bombas podem ser conectadas. Se 25-05 Bomba de Comando Fixa, é programado para Não [0]: uma das bombas será a de velocidade variável e a outra, de velocidade constante; ambas serão controladas pelos relés instalados. Se 25-05 Bomba de Comando Fixa estiver programado para Sim [1]: uma das bombas será de velocidade variável e uma de velocidade constante, controladas pelo relé interno. Uma bomba de comando, consulte o 25-05 Bomba de Comando Fixa. Duas bombas de velocidade constante controladas pelos relés internos.

3.23.2 25-2* Configurações de Largura de

Parâmetros para programar a largura de banda na qual será permitida à pressão atuar, antes de escalonar/ desescalonar as bombas de velocidade constante. Inclui também diversos temporizadores para estabilizar o controle.

25-20	Largura c	le Band	la do E	Escalo	onamento

ge:	Funcão:
[1-	Programe a porcentagem da largura de banda
par.	(SBW) de escalonamento para acomodar a
25-21	flutuação normal da pressão do sistema. Em
%]	sistemas de controle em cascata, para evitar
	frequentes chaveamentos das bombas de
	velocidade constante, a pressão desejada do
	sistema geralmente é mantida dentro de uma
	faixa, em vez de permanecer em um nível
	constante.
	A SBW (Largura de Banda do Escalonamento) é
	programada como uma porcentagem do
	20-13 Referência Mínima e 20-14 Referência Máxima.
	Por exemplo, se o setpoint for 5 bar e a SBW
	estiver programado para 10%, uma pressão de
	sistema entre 4,5 e 5,5 bar é tolerada. Dentro desta
	largura de banda não ocorrerá nenhum escalo-
	namento ou desescalonamento.
	[1 - par. 25-21



25-21 Largura de Banda de Sobreposição Funcão:

100 [par. 25-20 -100 %]

Range:

Quando há uma mudança grande e rápida na demanda do sistema (como uma demanda súbita de água), a pressão do sistema muda rapidamente e um escalonamento ou desescalonamento imediato de uma bomba de velocidade constante torna-se necessário, para atender às necessidades. A OBW (Largura de Banda de Sobreposição) é programada para sobrepor o temporizador de ativação/ desativação (25-23 Atraso no Escalonamento da SBW e 25-24 Atraso de Desescalonamento da

SBW) para resposta imediata.

A OBW (Largura de Banda de Sobreposição) deve sempre ser programada para um valor maior que o valor programado na Largura de Banda de Escalonamento (SBW), 25-20 Largura de Banda do Escalonamento. A OBW (Largura de Banda de Sobreposição) é uma porcentagem da 3-02 Referência Mínima e 3-03 Referência Máxima.




Ilustração 3.71

A configuração de OBW muito próxima de SBW poderia anular o propósito, com frequentes escalonamentos nas alterações momentâneas de pressão. A configuração de OBW muito alta poderia resultar em pressão inaceitavelmente alta ou baixa no sistema, enquanto os temporizadores da SBW estiverem funcionando. O valor pode ser otimizado com a familiaridade crescente com o sistema. Consulte 25-25 Tempo da OBW.

Para evitar escalonamento involuntário, durante a fase de colocação em operação e de

25-21 Largura de Banda de Sobreposição

Range: Funcão:


sintonização fina do controlador, deixe, inicialmente, a OBW na configuração de fábrica de 100% (Desligado). Quando a sintonia fina estiver completa, a OBW deve ser programada com o valor desejado. Sugere-se um valor inicial de 10%.

25-22 Faixa de Velocidade Fixa

Range: Função: Size Quando o sistema de controle em cascata [par. related* 25-20 estiver funcionando normalmente e o par. conversor de frequência emitir um alarme 25-21 de desarme, é importante manter a pressão %] do sistema. O Controlador em Cascata assim procede ao continuar a escalonar/ desescalonar a bomba de velocidade constante, ligando e desligando. Em virtude do fato de que manter a pressão no setpoint exigiria escalonamentos e desescalonamentos frequentes, quando apenas uma bomba de velocidade constante estivesse funcionando, utiliza-se uma Largura de Banda de Velocidade Contínua (FSBW-Fixed Speed Bandwidth) mais larga em vez da SBW. É possível parar as bombas de velocidade constante, no caso de uma situação de alarme, pressionando as teclas OFF (Desligado) e HAND ON (Manual Ligado) do LCP ou se o sinal programado para a Partida na entrada digital diminuir. No caso do alarme ser do tipo trava por desarme, então, o Controlador em Cascata deve parar o sistema imediatamente, desligando todas as bombas de velocidade constante. Esta situação basicamente é a mesma da Parada de Emergência (Comando de Parada por Inércia/Parada por Inércia invertida) do Controlador em Cascata.

25-23 Atraso no Escalonamento da SBW


Range:		Funcão:
15	[1 -	O escalonamento imediato de uma bomba de
S*	3000 s]	velocidade constante não é desejável quando
		ocorre uma queda de pressão momentânea no
		sistema, que exceda a Largura de Banda de
		Escalonamento (SBW). O escalonamento é
		retardado pela duração de tempo programado. Se
		o aumento de pressão avançar para dentro da
		SBW, antes da expiração do temporizador, este
		será reinicializado.



25-24 Atraso de Desescalonamento da SBW Range: Funcão: 15 [0 -O desescalonamento imediato de uma bomba de 3000 s] velocidade fixa não é desejável quando ocorre um aumento de pressão momentâneo no sistema que excede a Largura de Banda de Escalonamento (SBW). O desescalonamento é retardado pela duração de tempo programada. Se a pressão diminuir para dentro da SBW, antes da expiração do temporizador, este será reinicializado. Atraso de inatividade de SBW SBW Ponto de ajuste SBW 175ZA671.10 Ilustração 3.73

25-25 Tempo da OBW

Range: Função: 10 O escalonamento de uma bomba de velocidade [0 -300 s] constante cria um pico de pressão momentâneo no sistema, que poderia exceder a Largura de Banda de Sobreposição (OBW). Não é desejável desescalonar uma bomba, em resposta a um pico de pressão de escalonamento. O Temporizador da OBW pode ser programado para evitar o escalonamento, até que a pressão do sistema estabilize e o controle normal seja estabelecido. Programe o temporizador para um valor que permita ao sistema estabilizar, após o escalonamento. A configuração de fábrica de 10 segundos é adequada para a maioria das aplicações. Em sistemas altamente dinâmicos, seria desejável um tempo menor.



25-2	25-26 Desescalonamento No Fluxo-Zero		
Opt	ion:	Funcão:	
		O parâmetro de Desescalonamento em Fluxo	
		Zero assegura que, quando ocorrer uma	
		situação de fluxo zero, as bombas de	
		velocidade constante serão desescalonadas,	
		uma a uma, até que o sinal de fluxo zero	
		desapareça. Para que isto aconteça, é	
		necessário que a Detecção de Fluxo Zero esteja	
		ativa. Consulte o grupo de par. 22-2*.	
		Se o Desescalonamento No Fluxo Zero estiver	
		desativado, o Controlador em Cascata não	
		altera o comportamento normal do sistema.	
[0] *	Desativado		
[1]	Ativado		


25	25-27 Função Escalonamento			
Option:		Funcão:		
		Se a Função Escalonamento estiver programada para <i>Desativado</i> [0], o <i>25-28 Tempo da Função Escalonamento</i> não será ativado.		
[0]	Desativado			
[1]	Ativado			

25-2	25-28 Tempo da Função Escalonamento		
Rang	je:	Funcão:	
15 s*	[0 - 300 s]	O Tempo da Função Escalonamento é programado para evitar escalonamentos freqüentes das bombas de velocidade constante. O Tempo da Função Escalonamento tem início se ela for Ativada [1] pelo25-27 Função Escalonamento, e quando a bomba de velocidade constante estiver funcionando no Lim. Superior da Veloc. do Motor, 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz], com pelo menos uma bomba de velocidade constante na posição parada. Quando	

25-28 Tempo da Função Escalonamento		
Range: Funcão:		
	o valor programado do temporizador expirar, uma bomba de velocidade constante é escalonada.	

25-29 Função Desescalonamento		
Opt	ion:	Funcão:
		A Função Desescalonamento garante que haja um número mínimo de bombas em funcionamento, para economizar energia e para evitar a circulação de água com pressão zero, na bomba de velocidade constante. Se a Função Desescalonamento estiver programada para Desativado [0], o 25-30 Tempo da Função Desescalonamento não será ativado.
[0]	Desativado	
[1] *	Ativado	

25-3	25-30 Tempo da Função Desescalonamento		
Range:		Funcão:	
15 s*	[0 - 300 s]	O Tempo da Função Desescalonamento é programado para evitar escalonamentos/desescalonamentos frequentes das bombas de velocidade constante. O Tempo da Função Desescalonamento inicia quando a bomba de velocidade variável está funcionando no 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz], com uma ou mais bombas de velocidade constante em funcionamento e os requisitos do sistema atendidos. Nesta situação, a bomba de velocidade variável contribui pouco para o sistema. Quando o valor programado no temporizador expirar, um estágio é removido, evitando a circulação de água com pressão zero na bomba de velocidade variável.	





3.23.3 25-4* Configurações de Escalonamento

Parâmetros que determinam as condições para escalonamento/desescalonamento de bombas.

25-40 Atraso de Desaceleração				
Range	:	Funcão:		
10.0 s*	[0.0 - 120.0 s]	Ao acrescentar uma bomba de velocidade constante, controlada por um soft starter, é possível retardar a desaceleração da bomba de comando durante um tempo predefinido, após a partida dessa bomba, para eliminar os transitórios de pressão ou o efeito aríete da água no sistema. Para ser utilizado somente se Soft Starter [1] estive selecionado no 25-02 Partida do Motor.		

25-41	25-41 Atraso de Aceleração			
Rang	e:	Funcão:		
2.0 s*	[0.0 -	Ao remover uma bomba de velocidade		
	12.0 s]	constante, controlada por um soft starter, é		
		possível retardar a aceleração da bomba de		
		comando durante um tempo predefinido, após		
		a parada dessa bomba, para eliminar os transi-		
		tórios de pressão ou o efeito aríete da água no		
		sistema.		
		Para ser utilizado somente se <i>Soft Starter</i> [1] estive selecionado no <i>25-02 Partida do Motor</i> .		





Ilustração 3.76



25-42 Limite de Escalonamento Range: Função: [0-Ao acrescentar uma bomba de velocidade Size 100 related* constante, a fim de prevenir um pico %] transitório de pressão, a bomba de velocidade variável desacelera para uma velocidade menor. Quando esta bomba atingir a "Velocidade de Escalonamento", a bomba de velocidade constante é então escalonada. O Limite de Escalonamento é utilizado para calcular a velocidade da bomba de velocidade variável, quando o "ponto de interrupção" da bomba de velocidade fixa ocorrer. O cálculo do Limite de Escalonamento é obtido pela relação entre o 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz] e o 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz], expresso em porcentagem. O Limite de Escalonamento deve variar desde $STAGE\% = \frac{LOW}{HIGH} \times 100\%$ até 100%, onde n_{LOW} é o Lim. Inferior da Veloc. do Motor e n_{HIGH} é o Lim. Superior da



Veloc. do Motor.

Ilustração 3.77

OBSERVAÇÃO!

Se o setpoint for atingido depois de escalonar, antes que a bomba de velocidade variável atinja sua velocidade mínima, o sistema entrará em estado de malha fechada assim que a o feedback da pressão cruze o setpoint.



25-43 Li	mite de	P Desescalonamento
Range:		Funcão:
Size	[0-	Ao remover uma bomba de velocidade
related*	100	constante, a fim de prevenir um pico
	%]	transitório negativo de pressão, a bomba de
		velocidade variável acelera até uma velocidade
		superior. Quando a bomba de velocidade
		variável atingir a "Velocidade de Desescalo-
		namento", a bomba de velocidade constante é
		desescalonada. O Limite de Desescalonamento
		é utilizado para calcular a velocidade da
		bomba de velocidade variável, quando ocorrer
		o desescalonamento da bomba de velocidade
		constante. O cálculo do Limite de Desescalo-
		namento é obtido pela relação entre o
		4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] ou
		4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz] do
		4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou
		4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz],
		expresso em porcentagem.
		O Limite de Desescalonamento deve variar
		desde $STAGE\% = \frac{LOW}{HIGH} \times 100\%$ até 100%,
		onde n _{LOW} é o Lim. Inferior da Veloc. do Motor
		е n _{HIGH} é o Lim. Superior da Veloc. do Motor.




Ilustração 3.78

Se o setpoint for atingido depois de escalonar, antes que a bomba de velocidade variável atinja sua velocidade máxima, o sistema entrará em estado de malha fechada assim que a o feedback da pressão cruze o setpoint.

25-44	25-44 Velocidade de Escalonamento [RPM]		
Range	•	Funcão:	
0	[0 - 0]	Leitura do valor da Velocidade de Escalo-	
RPM*	RPM]	namento, calculado a seguir. Ao acrescentar	
		uma bomba de velocidade constante, com o	
		propósito de prevenir um pico transitório de	
		pressão, a bomba de velocidade variável	
		desacelera para uma velocidade inferior.	
		Quando esta bomba atingir a "Velocidade de	
		Escalonamento", a bomba de velocidade	
		constante é então escalonada. O cálculo da	
		Velocidade de Escalonamento baseia-se no	

25-44 Velocidade de Escalonamento [RPM]		
Range:		Funcão:
		25-42 Limite de Escalonamento e no 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]. A Velocidade de Escalonamento é calculada pela fórmula a seguir: STAGE = HIGH STAGE% 100 onde nhigh é o Lim. Superior da Veloc. do Motor e nstage100% é o valor do Limite de Escalonamento.

25-45	5 Veloc	cidade de Escalonamento [Hz]
Rang	e:	Funcão:
0.0	[0.0]	Leitura do valor da Velocidade de Escalonamento,
Hz*	- 0.0	calculado a seguir. Ao acrescentar uma bomba de
	Hz]	velocidade constante, com o propósito de prevenir
		um pico transitório de pressão, a bomba de
		velocidade variável desacelera para uma
		velocidade inferior. Quando esta bomba atingir a
		"Velocidade de Escalonamento", a bomba de
		velocidade constante é então escalonada. O
		cálculo da Velocidade de Escalonamento baseia-se
		no 25-42 Limite de Escalonamento e no 4-14 Lim.
		Superior da Veloc do Motor [Hz].
		A Velocidade de Escalonamento é calculada pela
		fórmula a seguir:
		STAGE = HIGH STAGE% onde n _{HIGH} é o Lim. Superior
		da Veloc. do Motor e n _{STAGE100%} é o valor do
		Limite de Escalonamento.

25-46 Velocidade de Desescalonamento [RPM]

Range	:	Funcão:
0	[0 - 0]	Leitura do valor calculado da Velocidade de
RPM*	RPM]	Desescalonamento, a seguir. Ao remover uma
		bomba de velocidade constante, a fim de
		prevenir um pico transitório negativo de
		pressão, a bomba de velocidade variável acelera
		até uma velocidade superior. Quando a bomba
		de velocidade variável atingir a "Velocidade de
		Desescalonamento", a bomba de velocidade
		constante é desescalonada. A Velocidade de
		Desescalonamento é calculada com base nos
		25-43 Limite de Desescalonamento e 4-13 Lim.
		Superior da Veloc. do Motor [RPM].
		A Velocidade de Desescalonamento é calculada
		pela fórmula a seguir:
		DESTAGE = HIGH $\frac{DESTAGE\%}{100}$ onde nhigh é o Lim.
		Superior da Veloc. do Motor e n _{DESTAGE100%} é o
		valor do Limite de Desescalonamento.

25-47 Velocidade de Desescalonamento [Hz]			
Rang	je:	Funcão:	
0.0	[0.0]	Leitura do valor calculado da Velocidade de	
Hz*	- 0.0	Desescalonamento, a seguir. Ao remover uma	
	Hz]	bomba de velocidade constante, a fim de prevenir	
		um pico transitório negativo de pressão, a bomba	
		de velocidade variável acelera até uma velocidade	
		superior. Quando a bomba de velocidade variável	
		atingir a "Velocidade de Desescalonamento", a	
		bomba de velocidade constante é desescalonada. A	
		Velocidade de Desescalonamento é calculada com	
		base nos 25-43 Limite de Desescalonamento e	
		4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz].	
		A Velocidade de Desescalonamento é calculada	
		pela fórmula a seguir:	
		DESTAGE = HIGH DESTAGE%	
		onde nніgн é o Lim. Superior da Veloc. do Motor e	
		n _{DESTAGE100%} é o valor do Limite de Desescalo-	
		namento.	




Ilustração 3.79

3.23.4 25-5* Configurações de Alternação

Parâmetros para definir as condições de alternação da bomba de velocidade variável (de comando), se selecionados como parte da estratégia de controle.

25-50 Alternação da Bomba de Comando				
Opt	Option: Funcão:			
		A alternação da bomba de comando equaliza a utilização das bombas, pela mudança periódica da bomba cuja velocidade é controlada. Esta medida garante que as bombas sejam igualmente utilizadas ao longo do tempo. A alternação equaliza a utilização das bombas, selecionando sempre a bomba com o menor número de horas de uso, para o escalonamento seguinte.		
[O] *	[Off] (Desligar)	Não ocorrerá nenhuma alternação da função da bomba de comando. Não é possível programar este parâmetro com outra opção, a não ser <i>Off</i> (Desligado) [0] se o <i>25-02 Partida do Motor</i> , estiver programado para outra opção à exceção de <i>Direto Online</i> [0].		
[1]	No escalonamento	A alternação da função da bomba de comando ocorrerá ao escalonar outra bomba.		
[2]	No comando	A alternação da função da bomba de comando ocorrerá em um sinal de comando externo ou um evento pré-programado. Consulte o 25-51 Evento Alternação, para as opções disponíveis.		
[3]	No escalon.ouComand	A alternação da bomba de velocidade variável (de comando) ocorrerá no escalonamento ou no sinal de "No Comando". (Consulte o item anterior).		

OBSERVAÇÃO!

Não é possível selecionar outra opção diferente de Off (Desligado) [0] se o 25-05 Bomba de Comando Fixa, estiver programada para Sim [1].



25-	25-51 Evento Alternação				
Opt	tion:	Funcão:			
		Este parâmetro estará ativo somente se as opções No Comando [2] ou No Escalonamento ou No Comando [3] foram selecionadas na 25-50 Alternação da Bomba de Comando. Se um Evento da Alternação estiver selecionado, a alternação da bomba de comando ocorrerá todas as vezes que o evento acontecer.			
[O] *	Externa	A alternação ocorre quando um sinal é aplicado a uma das entradas digitais, no bloco de terminais, e esta entrada houver sido associada à Alternação da Bomba de Comando [121] no grupo de parâmetros 5-1*, Entradas Digitais.			
[1]	Intervalo de Tempo de Alternação	A alternação ocorre todas as vezes que o 25-52 Intervalo de Tempo de Alternação expirar.			
[2]	Sleep mode	A alternação ocorre todas as vezes que a bomba de comando entra em sleep mode. O 20-23 Setpoint 3, deve estar programado para Sleep Mode [1] ou um sinal externo deverá ser aplicado a esta função.			
[3]	Tempo Predefinido	A alternação ocorre em uma hora específica, durante o dia. Se o 25-54 Tempo de Alternação Predefinido, estiver programado, a alternação é executada diariamente, na hora especificada. A hora padrão é meia-noite (00:00 ou 12:00 AM, dependendo do formato do horário).			

25-52 Intervalo de Tempo de Alternação			
Rang	e:	Funcão:	
24 h*	[1 - 999 h]	Se a opção Intervalo de Tempo de Alternação [1], no 25-51 Evento Alternação, estiver selecionada, a alternação da bomba de velocidade variável ocorrerá todas as vezes que este Intervalo expirar (pode-se verificar no 25-53 Valor do Temporizador de	
		Alternação).	

25-53 Valor do Temporizador de Alternação				
Range:		Funcão:		
0 *	[0 - 0]	Parâmetro de leitura do valor do Intervalo de		
		Tempo de Alternação, programado no		
		25-52 Intervalo de Tempo de Alternação.		

25-54 Tempo de Alternação Predefinido			
Range:		Funcão:	
Size	[0-	Se a opção <i>Tempo Predefinido</i> [3], no	
related*	0]	25-51 Evento Alternação, for selecionada, a	
		alternação da bomba de velocidade	
		variável será executada diariamente, em	

25-54 Tempo de Alternação Predefinido		
Range:		Funcão:
		uma hora específica programada no
		Tempo de Alternação Predefinido. A hora
		padrão é meia-noite (00:00 ou 12:00 AM,
		dependendo do formato do horário).

25-	25-55 Alternar se Carga < 50%			
Opt	tion:	Funcão:		
		Se Alternar se Carga < 50% estiver ativada, a alternação da bomba somente poderá ocorrer se a carga for igual ou menor que 50%. O cálculo da capacidade é a relação entre as bombas em funcionamento (inclusive a bomba de velocidade variável) e o número total de bombas disponíveis (inclusive a bomba de velocidade variável, porém, não aquelas que estiverem bloqueadas). $Capacidade = \frac{N_{RUNNING}}{N_{TOTAL}} \times 100\%$ Para o Controlador em Cascata Básico todas as		
		bombas têm capacidades iguais.		
[0]	Desativado	A alternação da bomba de comando ocorrerá qualquer que seja a capacidade dela.		
[1] *	Ativado	A função da bomba de comando será alternada somente se as bombas em funcionamento estiverem fornecendo menos de 50% da capacidade total das bombas.		

lsso será válido somente se o 25-50 Alternação da Bomba de Comando for diferente de Off (Desligado) [0].

25-5	25-56 Modo Escalonamento em Alternação		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro estará ativo somente se a opção selecionada no 25-50 Alternação da Bomba de Comando for diferente de Off (Desligado) [0]. Dois tipos de escalonamento e desescalonamento de bombas são possíveis. A transferência lenta torna o escalonamento e o desescalonamento suave. A Transferência Rápida torna o escalonamento e desescalonamento tão rápido quanto possível; a bomba de velocidade variável é simplesmente cortada (parada por inércia).	
[0] *	Lenta	Na alternação, a bomba de velocidade variável é acelerada até uma velocidade máxima e, em seguida, desacelerada até a imobilização.	
[1]	Rápida	Na alternação, a bomba de velocidade variável é acelerada até uma velocidade máxima e, em seguida, parada por inércia até à imobilização.	

3



Na figura abaixo, um exemplo de escalonamento de Transferência Lenta. A bomba de velocidade variável (gráfico de cima) e uma bomba de velocidade constante (gráfico de baixo) estão em funcionamento, antes do comando de escalonamento. Quando o comando de transferência Lento [0] é ativado, uma alternação é executada, acelerando a bomba de velocidade variável até o 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] ou 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz] e, em seguida, desacelerando até a velocidade zero. Após um "Atraso Antes de Dar Partida na Bomba Seguinte" (25-58 Atraso de Funcionamento da Próxima Bomba), a bomba de comando seguinte (gráfico do meio) é acelerada e uma outra bomba de comando original (gráfico de cima) é incluída, após o "Atraso de Funcionamento da Rede Elétrica" (25-59 Atraso de Funcionamento da Rede Elétrica), como uma bomba de velocidade constante. A bomba de comando seguinte (gráfico do meio) é desacelerada até o Lim. Inferior da Veloc. do Motor e, em seguida, lhe é permitida variar a velocidade para manter a pressão do sistema.




Ilustração 3.80

25-58	25-58 Atraso de Funcionamento da Próxima Bomba		
Rang	e:	Funcão:	
0.1 s*	[0.1 - 5.0 s]	Este parâmetro estará ativo somente se a opção selecionada no 25-50 Alternação da Bomba de Comando for diferente de Off (Desligado) [0]. Este parâmetro programa o tempo entre a parada da bomba de velocidade variável antiga e a partida de outra bomba, que atuará como uma nova bomba de velocidade variável. Refirase ao 25-56 Modo Escalonamento em Alternação, a ilustração da descrição sobre escalonamento e alternação.	

25-59	25-59 Atraso de Funcionamento da Rede Elétrica				
Rang	e:	Funcão:			
0.5 s*	[par. 25-58 - 5.0 s]	Este parâmetro estará ativo somente se a opção selecionada no 25-50 Alternação da Bomba de Comando for diferente de Off (Desligado) [0]. Este parâmetro programa o tempo entre a parada da bomba de velocidade variável antiga e a partida desta bomba, que atuará como uma nova bomba de velocidade constante. Consulte Ilustração 3.80 para obter uma descrição de escalonamento e alternação.			

3.23.5 25-8* Status

Parâmetros de leitura que fornecem informações sobre o status operacional do controlador em cascata e sobre as bombas controladas.

25-	25-80 Status de Cascata					
Range:		Funcão:				
0 *	[0 - 0]	Leitura do status do Controlador em Cascata.				

25	25-81 Status da Bomba				
Ra	nge:	Funcão:			
0 *	[0 - 0]	O Status da Bomba exibe o status das bombas selecionadas em 25-06 Número de Bombas. É uma leitura do status de cada bomba, mostrando uma sequência de dígitos que consiste do número da bomba e o seu status atual. Exemplo: A leitura é com a abreviação como "1:D 2:O". Isso significa que a bomba 1 está funcionando e sua velocidade é controlada pelo conversor de frequência e que a bomba 2 está parada.			

25	25-82 Bomba de Comando				
Ra	nge:	Funcão:			
0 *	[0 - par. 25-06]	Parâmetro de leitura da bomba de velocidade variável real no sistema. O parâmetro da Bomba de Comando é atualizado, para refletir a bomba de velocidade constante atual no sistema, quando ocorrer uma alternação. Se não for selecionada nenhuma bomba de comando (Controlador em Cascata desativado ou todas as bombas bloqueadas), o display exibirá NENHUMA.			



25-83 Status do Relé Matriz [2] Range: Funcão: 0 * [0 - 0] Leitura do status de cada relé associado ao controle das bombas. Todo elemento na matriz representa um relé. Se um relé for ativado, o elemento correspondente será programado para "On" (Ligado). Se for desativado, o elemento correspondente será programado para "Off" (Desligado).

25-84 Tempo de Bomba LIGADA Matriz [2] Range: Funcão: 0 h* [0 -Leitura do valor do Tempo de Bomba LIGADA. O Controlador em Cascata tem 2147483647 h] contadores distintos para as bombas e para os relés que as controlam. O Tempo de Bomba LIGADA monitora as "horas de funcionamento" de cada uma delas. O valor de cada contador de Tempo de Bomba LIGADA pode ser reinicializado gravando 0 no parâmetro, p.ex, se a bomba for substituída, no caso de manutenção.

25-85 Tempo de Relé ON (Ligado) Matriz [2] Range: Funcão: 0 h* [0 -Leitura do valor do Tempo de Relé ON. O 2147483647 h] Controlador em Cascata tem contadores distintos para as bombas e para os relés que as controlam. A ciclagem da bomba sempre é feita com base nos contadores dos relés, senão sempre se utilizaria a bomba nova, caso a bomba fosse substituída e o seu valor no 25-84 Tempo de Bomba LIGADA seria reinicializado. Com o propósito de utilizar o 25-04 Ciclo de Bomba o Controlador em Cascata monitora o Tempo de Relé ON.

25-8	25-86 Reinicializar Contadores de Relé				
Option:		Funcão:			
		Reinicializa todos os elementos em contadores do <i>25-85 Tempo de Relé ON</i> (<i>Ligado</i>).			
[0] *	Não reinicializar				
[1]	Reinicializar				

3.23.6 25-9* Serviço

Parâmetros utilizados no caso de assistência técnica de uma ou mais bombas controladas.

25-9	25-90 Bloqueio de Bomba				
Mati					
Opt	ion:	Funcão:			
		Neste parâmetro, é possível desativar uma ou mais bombas de comando fixas. Por exemplo, a bomba não será selecionada para escalonamento, mesmo se ela for a bomba seguinte na sequência da operação. Não é possível desativar a bomba de comando com o comando Bloqueio de Bomba. Os bloqueios da entrada digital são selecionados como <i>Bloqueio das Bombas 1-3</i> [130 - 132] no grupo do parâmetro <i>5-1*, Entradas Digitais</i> .			
[0] *	Off (Desligado)	A bomba está ativa para o escalonamento/ desescalonamento.			
[1]	On (Ligado)	O comando de Bloqueio de Bomba é executado. Se houver uma bomba em funcionamento, ela é imediatamente desescalonada. Se a bomba não estiver em funcionamento, não lhe é permitida escalonar.			

25	25-91 Alternação Manual				
Rai	nge:	Funcão:			
0 *	[0 - par.	Parâmetro de leitura da bomba de velocidade			
	25-06]	variável real no sistema. O parâmetro da			
		Bomba de Comando é atualizado, para refletir a			
		bomba de velocidade constante atual no			
		sistema, quando ocorrer uma alternação. Se			
		não for selecionada nenhuma bomba de			
		comando (Controlador em Cascata desativado			
		ou todas as bombas bloqueadas), o display			
		exibirá NENHUMA.			



3.24 Main Menu (Menu Principal) - Opcional de E/S Analógico do MCB 109 - Grupo 26

A E/S Analógica do Opcional MCB 109 expande a funcionalidade dosVLT® HVAC Drive conversores de frequência, acrescentando diversas entradas e saídas analógicas programáveis. Isso poderia ser especialmente útil em instalações de Sistema de Gerenciamento de Prédio, onde o conversor de frequência pode ser usado como E/S descentralizada, enfatizando a necessidade de uma estação externa e, assim, reduzindo custos.

Considere o diagrama





Ilustração 3.81



Este diagrama mostra uma Unidade de Tratamento de Ar (AHU-Air Handling Unit). É possível observar que a adição do opcional de E/S Analógica oferece a possibilidade de controlar todas as funções do conversor de frequência, como amortecedores de entrada, retorno e exaustão ou bobinas de aquecimento/resfriamento com medições de temperatura e pressão sendo lidas pelo conversor de frequência.

OBSERVAÇÃO!

A corrente máxima nas saídas analógicas 0-10 V é 1 mA.

OBSERVAÇÃO!

Onde for utilizado o Monitoramento do Live Zero, é importante que qualquer entrada analógica que não esteja sendo usada pelo conversor de frequência, ou seja, sendo usada como parte da E/S descentralizada do Sistema de Gerenciamento Predial, tenha a sua função de Live Zero desativada.

Terminal	Parâmetros	Terminal	Parâmetros	Terminal	Parâmetros
Entradas	analógicas	Entradas a	analógicas	Relés	
X42/1	26-00 Modo Term	53	6-1*	Relé 1 Term 1, 2, 3	5-4*
	<i>X42/1</i> , 26-1*				
X42/3	26-01 Modo Term	54	6-2*	Relé 2 Term 4, 5, 6	5-4*
	X42/3, 26-2*				
X42/5	26-02 Modo Term				
	X42/5, 26-3*				
Saídas a	nalógicas	Saída a	nalógica		
X42/7	26-4*	42	6-5*		
X42/9	26-5*				
X42/11	26-6*				

Tabela 3.34 Parâmetros relevantes

Também é possível ler as entradas analógicas, gravar nas saídas analógicas e controlar os relés, utilizando a comunicação através do barramento serial. Nesta instância, estes são os parâmetros relevantes.

Terminal	Parâmetros	Terminal	Parâmetros	Terminal	Parâmetros	
Entradas analógicas (le	Entradas analógicas (leitura)		Entradas analógicas (leitura)		Relés	
X42/1	18-30 Entr.analóg.X42/	53	16-62 Entrada	Relé 1 Term 1, 2, 3	16-71 Saída do Relé	
	1		Analógica 53		[bin]	
X42/3	18-31 Entr.Analóg.X42/	54	16-64 Entrada	Relé 2 Term 4, 5, 6	16-71 Saída do Relé	
	3		Analógica 54		[bin]	
X42/5	18-32 Entr.analóg.X42/					
	5					
Saídas analógicas (grav	/ação)	Saída analógica (grava	ção)		•	
X42/7	X42/7 18-33 Saída Anal		6-53 Terminal 42 Ctrl	OBSERVAÇÃO!		
	X42/7 [V]		Saída Bus	,		
X42/9	18-34 Saída Anal			As saídas do relé devem ser ativa por meio do Control Word Bit 11		
	X42/9 [V]			•	i word bit i i (keie	
X42/11	18-35 Saída Anal		1) e Bit 12 (Relé 2).			
	X42/11 [V]					

Tabela 3.35 Parâmetros relevantes

Programação do Relógio em Tempo Real incorporado

O opcional de E/S Analógica incorpora um relógio em tempo real com backup de bateria. Isso pode ser usado como backup da função de relógio incluída no conversor de frequência como padrão. Consulte 3.2.8 0-7* Programação do Relógio.

O opcional de E/S Analógica pode ser utilizado para controlar dispositivos como atuadores ou válvulas, usando a facilidade de Malha Fechada Estendida, removendo, deste modo, o controle do sistema do Sistema de Gerenciamento Predial. Consulte 3.19 Main Menu - Malha Fechada Estendida - Grupo 21. Há três controladores de PID de malha fechada independentes.





3.24.1 26-0* Modo E/S Analógico

Grupo de parâmetros para programar a configuração de E/S analógica. O opcional está equipado com 3 entradas analógicas. Estas entradas analógicas podem ser alocadas livremente ou a uma tensão (0 V a +10 V), Pt 1000 ou Ni 1000, entrada de sensor de temperatura.

26-0	26-00 Modo Term X42/1				
Opt	ion:	Funcão:			
		O terminal X42/1 pode ser programado como uma entrada analógica, que aceita uma tensão ou entrada de sensores de temperatura, Pt1000 (1000 Ω em 0°C) ou o Ni 1000 (1000 Ω em 0°C). Selecione o modo desejado. Pt 1000 [2] e Ni 1000 [4], no caso da operação ser em Graus Celsius - Pt 1000 [3] e Ni 1000 [5], se a operação for em Graus Fahrenheit. Observação: Se a entrada não estiver sendo utilizada, ela deve ser programada para Tensão! Se programada para temperatura e utilizada como feedback, a unidade de medida deve ser programada para Celsius ou Fahrenheit (20-12 Unidade da Ref./Feedback Ext. 1, 21-30 Unidade da Ref./Feedback Ext. 2 ou 21-50 Unidade da Ref./Feedback Ext. 3).			
[1] *	Tensão				
[2]	Pt 1000 [°C]				
[3]	Pt 1000 [°F]				
[4]	Ni 1000 [°C]				
[5]	Ni 1000 [°F]				

26-0	26-01 Modo Term X42/3				
Opt	ion:	Funcão:			
		O terminal X42/3 pode ser programado como			
		uma entrada analógica, que aceita uma tensão			
		ou entrada de sensores de temperatura, Pt			
		1000 ou Ni 1000. Selecione o modo desejado.			
		Pt 1000, [2] e Ni 1000, [4], no caso da			
		operação ser em Graus Celsius - Pt 1000, [3] e			
		Ni 1000, [5], se a operação for em Graus			
		Fahrenheit.			
		Observação: Se a entrada não estiver sendo			
		utilizada, ela deve ser programada para			
		Tensão!			
		Se programada para temperatura e utilizada			
		como feedback, a unidade de medida deve ser			
		programada para Celsius ou Fahrenheit			
		(20-12 Unidade da Referência/Feedback,			
		21-10 Unidade da Ref./Feedback Ext. 1,			

26-0	26-01 Modo Term X42/3				
Opt	ion:	Funcão:			
		21-30 Unidade da Ref./Feedback Ext. 2 ou 21-50 Unidade da Ref./Feedback Ext. 3).			
[1] *	Tensão				
[2]	Pt 1000 [°C]				
[3]	Pt 1000 [°F]				
[4]	Ni 1000 [°C]				
[5]	Ni 1000 [°F]				

26-02 Modo Term X42/5			
Opt	ion:	Funcão:	
		O terminal X42/5 pode ser programado como uma entrada analógica, que aceita uma tensão ou entrada de sensores de temperatura, Pt1000 (1000 Ω em 0° C) ou Ni 1000 (1000 Ω em 0° C). Selecione o modo desejado. Pt 1000, [2] e Ni 1000, [4], no caso da operação ser em Graus Celsius - Pt 1000, [3] e Ni 1000, [5], se a operação for em Graus Fahrenheit. Observação: Se a entrada não estiver sendo utilizada, ela deve ser programada para Tensão! Se programada para temperatura e utilizada como feedback, a unidade de medida deve ser programada para Celsius ou Fahrenheit (20-12 Unidade da Referência/Feedback, 21-10 Unidade da Ref./Feedback Ext. 1, 21-30 Unidade da Ref./Feedback Ext. 2 ou 21-50 Unidade da Ref./Feedback Ext. 3).	
[1] *	Tensão		
[2]	Pt 1000 [°C]		
[3]	Pt 1000 [°F]		
[4]	Ni 1000 [°C]		
[5]	Ni 1000 [°F]		

3.24.2 26-1* Entrada Analógica X42/1

Parâmetros para configurar o escalonamento e os limites da entrada analógica X42/1.

26-10 Terminal X42/1 Tensão Baixa			
•	Funcão:		
[0.00 - par.	Insira o valor de tensão baixa. Este valor		
6-31 V]	do sinal da gradação da entrada		
analógica deve corresponder ao valor			
baixo de referência/feedback,			
	programado no 26-14 Term. X42/1 Ref./		
	Feedb. Valor Baixo.		
	[0.00 - par.		

26-11	26-11 Terminal X42/1 Tensão Alta		
Range:	je: Funcão:		
10.00 V*	[par. 6-30 - 10.00 V]	Insira o valor de tensão alta. Este valor do escalonamento da entrada analógica deve corresponder ao valor de referência /feedback alto, programado no 26-15 Term. X42/1 Ref./Feedb. Valor Alto.	

26-14 Term. X42/1 Ref./Feedb. Valor Baixo		
Range: Funcão:		Funcão:
0.000 *	[-999999.999 - 999999.999]	Insira o valor do escalonamento da entrada analógica que corresponda ao valor de baixa tensão, programado no 26-10 Terminal X42/1 Tensão Baixa.

26-15 Term. X42/1 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range:		Funcão:	
100.000 *	[-999999.999 -	Insira o valor de escalonamento	
	999999.999]	da entrada analógica que	
		corresponda ao valor de tensão	
		alta, programado em	
		26-11 Terminal X42/1 Tensão Alta.	

26-16 Term. X42/1 Constante de Tempo do Filtro			
Range:		Funcão:	
0.001 s*	[0.001 - 10.000 s]	Insira a constante de tempo. Esta é uma constante de tempo do filtro passa baixa digital de primeira ordem, para eliminar o ruído elétrico no terminal X42/1. Um valor de constante de tempo alto melhora o amortecimento, porém, aumenta também o atraso através do filtro. Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.	

26-17 Term. X42/1 Live Zero		
Option:	Funcão:	
	Este parâmetro torna possível o monito- ramento do Live Zero. P.ex., onde a entrada analógica for parte do controle do conversor	

26-1	26-17 Term. X42/1 Live Zero			
Opt	ion:	Funcão:		
		de freqüência, ao invés de ser utilizada como parte de um sistema de E/S descentralizado, como em um Sistema de Gerenciamento Predial.		
[0]	Desativado			
[1] *	Ativado			

3.24.3 26-2* Entrada Analógica X42/3

Parâmetros para configurar o escalonamento e os limites da entrada analógica X42/3.

26-20 Terminal X42/3 Tensão Baixa			
Range: Funcão:		Funcão:	
0.07 V*	[0.00 - par. 6-31 V]	Insira o valor de tensão baixa. Este valor	
	6-31 V]	do sinal da gradação da entrada	
		analógica deve corresponder ao valor	
	baixo de referência/feedback,		
		programado no.	

26-21 Terminal X42/3 Tensão Alta			
Range:	e: Funcão:		
10.00 V*	[par. 6-30 - 10.00 V]	Insira o valor de tensão alta. Este valor do escalonamento da entrada analógica deve corresponder ao valor de referência /feedback alto, programado no 26-25 Term. X42/3 Ref./Feedb. Valor Alto.	

26-24 Term. X42/3 Ref./Feedb. Valor Baixo			
Range: Funcão:			
0.000 *	[-99999.999 - 999999.999]	Insira o valor do escalonamento da entrada analógica que corresponda ao valor de baixa tensão, programado no 26-20 Terminal X42/3 Tensão Baixa.	

26-25 Term. X42/3 Ref./Feedb. Valor Alto			
Range:	Funcão:		
100.000 *	[-999999.999 -	Insira o valor de escalonamento	
	999999.999]	da entrada analógica que	
		corresponda ao valor de tensão	
		alta, programado no	
		26-21 Terminal X42/3 Tensão Alta.	

26-26 Term. X42/3 Constnt Temp d Filtro		
Range: Funcão:		
0.001 s*	[0.001 -	Insira a constante de tempo. Esta é uma
	10.000 s]	constante de tempo do filtro passa baixa
		digital de primeira ordem, para eliminar o
		ruído no terminal X42/3. Um valor de
		constante de tempo alto melhora o





26-26 Term. X42/3 Constnt Temp d Filtro		
Range: Funcão:		
		amortecimento, porém, aumenta também o atraso através do filtro. Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

26-2	26-27 Term. X42/3 Live Zero			
Opt	ion:	Funcão:		
		Este parâmetro torna possível o monito- ramento do Live Zero. P.ex., onde a entrada analógica for parte do controle do conversor de freqüência, ao invés de ser utilizada como parte de um sistema de E/S descentralizado, como em um Sistema de Gerenciamento Predial.		
[0]	Desativado			
[1] *	Ativado			

3.24.4 26-3* Entrada Analógica X42/5

Parâmetros para configurar o escalonamento e os limites da entrada analógica X42/5.

26-30 Terminal X42/5 Tensão Baixa		
Range	:	Funcão:
0.07 V*	[0.00 - par.	Insira o valor de tensão baixa. Este valor
	6-31 V]	do sinal da gradação da entrada
		analógica deve corresponder ao valor
		baixo de referência/feedback,
		programado no.

26-31 Terminal X42/5 Tensão Alta		
Range:		Funcão:
10.00 V*	[par. 6-30 - 10.00 V]	Insira o valor de tensão alta. Este valor do escalonamento da entrada analógica
		deve corresponder ao valor de referência /feedback alto, programado no 26-35 Term. X42/5 Ref./Feedb. Valor Alto.

26-34 Term. X42/5 Ref./Feedb. Valor Baixo		
Range	•	Funcão:
0.000 *	[-999999.999 - 999999.999]	Insira o valor do escalonamento da entrada analógica que corresponda ao valor de baixa tensão, programado no 26-30 Terminal X42/5 Tensão Baixa.

26-35 Term. X42/5 Ref./Feedb. Valor Alto		
Range:		Funcão:
100.000 *	[-999999.999 -	Insira o valor de escalonamento
	999999.999]	da entrada analógica que
		corresponda ao valor de tensão

26-35 Term. X42/5 Ref./Feedb. Valor Alto		
Range:	Funcão:	
	alta, programado nos	
	26-21 Terminal X42/3 Tensão Alta.	

26-36 Term. X42/5 Constnt Temp d Filtro		
Range:		Funcão:
0.001 s*	[0.001 - 10.000 s]	Insira a constante de tempo. Esta é uma constante de tempo do filtro passa baixa digital de primeira ordem, para eliminar o ruído no terminal X42/5. Um valor de constante de tempo alto melhora o amortecimento, porém, aumenta também o atraso através do filtro. Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

26-3	26-37 Term. X42/5 Live Zero		
Opt	ion:	Funcão:	
		Este parâmetro torna possível o monito- ramento do Live Zero. P.ex., onde a entrada analógica for parte do controle do conversor de freqüência, ao invés de ser utilizada como parte de um sistema de E/S descentralizado, como em um Sistema de Gerenciamento Predial.	
[0]	Desativado		
[1] *	Ativado		

3.24.5 26-4* Saída Analógica X42/7

Parâmetros para configurar o escalonamento e a função de saída, para saída analógica, terminal X42/7.

26-4	26-40 Terminal X42/7 Saída			
Opti	on:	Funcão:		
		Programe a função do Terminal X42/7 como uma saída de tensão analógica.		
[0] *	Fora de funcio- nament			
[100]	Freq. saída 0-100	0 - 100 Hz, (0-20 mA)		
[101]	Referência Mín- -Máx	Referência Mínima até Referência Máxima, (0-20 mA)		
[102]	Feedback +-200%	-200% to +200% of <i>20-14 Referência</i> <i>Máxima</i> , (0-20 mA)		
[103]	Corr. motor 0-lmax	0 - Corrente Máx. do Inversor (16-37 Corrente Máx.do Inversor), (0-20 mA)		
[104]	Torque 0-Tlim	0 até o Limite de torque (4-16 Limite de Torque do Modo Motor), (0-20 mA)		
[105]	Torque 0-Tnom	0 até Torque nominal do motor, (0-20 mA)		



26-4	26-40 Terminal X42/7 Saída				
Option:		Funcão:			
[106]	Power 0-Pnom	0 até Potência nominal do motor, (0-20 mA)			
[107]	Velocidade 0- -HighLim	0 até o Limite Superior de Velocidade(4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] e 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]), (0-20 mA)			
[113]	Ext. Malha Fechada 1	0 até 100%, (0-20 mA)			
[114]	Ext. Malha Fechada 2	0 até 100%, (0-20 mA)			
[115]	Ext. Malha Fechada 3	0 até 100%, (0-20 mA)			
[139]	Ctrl bus	0 até 100%, (0-20 mA)			
[141]	Ctrl bus t.o.	0 até 100%, (0-20 mA)			

26-41	26-41 Terminal X42/7 Mín. Escala		
Range	•	Funcão:	
0.00	[0.00 -	Gradue a saída mínima do sinal analógico	
%*	200.00 %]	selecionado no terminal X42/7, como uma	
		porcentagem do nível máximo do sinal.P.ex.,	
	se for desejado um 0 V (ou 0 Hz) em 25%		
		do valor máximo de saída. Então programe	
	25%. A gradação de valores até 100% nur		
	pode ser maior que a configuração corres-		
	pondente no 26-42 Terminal X42/7 Máx.		
		Escala.	
		Consulte o gráfico do 6-51 Terminal 42 Escala	
		Mínima de Saída.	

26-42	26-42 Terminal X42/7 Máx. Escala		
Range:		Funcão:	
100.00	[0.00 -	Gradue a saída máxima do sinal analógico	
%*	200.00	selecionado no terminal X42/7. Programe o	
	%]	valor máximo da saída do sinal de saída de	
		tensão. Gradue a saída para fornecer uma	
		tensão menor que 10 V de fundo de escala; ou	
		10 V em uma saída abaixo de 100% do valor	
		máximo do sinal. Se 10 V for a tensão de saída	
		desejada, em um valor entre 0 e 100% da	
		saída de fundo de escala, programe o valor	
		porcentual no parâmetro, ou seja, 50% = 10 V.	
		Se for desejada uma tensão entre 0 e 10 V em	
		saída máxima, calcule o valor porcentual da	
		seguinte maneira:	
		(10 V / desejada máxima pico) x 100 %	
		ou seja	
		$5V: \frac{10V}{5V} \times 100\% = 200\%$	

Consulte o gráfico do 6-52 Terminal 42 Escala Máxima de Saída.

26-43 Terminal X42/7 Ctrl de Bus			
Range: Funcão:			
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Mantém o nível do terminal X42/7,	
		se controlada pelo bus.	

26-44	26-44 Terminal X42/7 Predef. Timeout		
Range:		Funcão:	
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Mantém o nível predefinido do terminal X42/7. No caso de um timeout do bus e se uma função timeout for selecionada no 26-50 Terminal X42/9 Saída, a saída será predefinida neste nível.	

3.24.6 26-5* Saída Analógica X42/9

Parâmetros para configurar o escalonamento e a função de saída, para saída analógica, terminal X42/9.

26-50 Terminal X42/9 Saída				
Opti	on:	Funcão:		
		Programe a função do Terminal X42/9.		
[0] *	Fora de funcio- nament			
[100]	Freq. saída 0-100	0 - 100 Hz, (0-20 mA)		
[101]	Referência Mín-Máx	Referência Mínima até Referência Máxima, (0-20 mA)		
[102]	Feedback +-200%	-200% to +200% of <i>20-14 Referência</i> <i>Máxima</i> , (0-20 mA)		
[103]	Corr. motor 0-lmax	0 - Corrente Máx. do Inversor (16-37 Corrente Máx.do Inversor), (0-20 mA)		
[104]	Torque 0-Tlim	0 até o Limite de torque (4-16 Limite de Torque do Modo Motor), (0-20 mA)		
[105]	Torque 0-Tnom	0 até Torque nominal do motor, (0-20 mA)		
[106]	Power 0-Pnom	0 até Potência nominal do motor, (0-20 mA)		
[107]	Velocidade 0- -HighLim	0 até o Limite Superior de Velocidade(4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] e 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]), (0-20 mA)		
[113]	Ext. Malha Fechada 1	0 até 100%, (0-20 mA)		
[114]	Ext. Malha Fechada 2	0 até 100%, (0-20 mA)		
[115]	Ext. Malha Fechada 3	0 até 100%, (0-20 mA)		
[139]	Ctrl bus	0 até 100%, (0-20 mA)		
[141]	Ctrl bus t.o.	0 até 100%, (0-20 mA)		



26-51	26-51 Terminal X42/9 Mín. Escala		
Range:		Funcão:	
0.00	[0.00 -	Gradue a saída mínima do sinal analógico	
%*	200.00 %]	selecionado no terminal X42/9, como uma	
		porcentagem do nível máximo do sinal.	
		P.ex., se for desejado um 0 V em 25% do	
	valor máximo de saída. Então programe		
		25%. A gradação de valores até 100%	
		nunca pode ser maior que a configuração	
		correspondente no 26-52 Terminal X42/9	
		Máx. Escala.	

Consulte o gráfico do 6-51 Terminal 42 Escala Mínima de Saída.

26-52	Terminal	X42/9 Máx. Escala
Range:	: Funcão:	
100.00	[0.00 -	Gradue a saída máxima do sinal analógico
%*	200.00	selecionado no terminal X42/9. Programe o
	%]	valor máximo da saída do sinal de saída de
		tensão. Gradue a saída para fornecer uma
		tensão menor que 10 V de fundo de escala;
		ou 10 V em uma saída abaixo de 100% do
		valor máximo do sinal. Se 10 V for a tensão de
		saída desejada, em um valor entre 0 e 100%
		da saída de fundo de escala, programe o valor
		porcentual no parâmetro, ou seja, 50% = 10 V.
		Se for desejada uma tensão entre 0 e 10 V em
		saída máxima, calcule o valor porcentual da
		seguinte maneira:
		(10 V / desejada máxima pico)x100 %
		ou seja
		$5V: \frac{10V}{5V} \times 100\% = 200\%$

Consulte o gráfico do 6-52 Terminal 42 Escala Máxima de Saída.

26-53 Terminal X42/9 Ctrl de Bus			
Range:		Funcão:	
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Mantém o nível da Saída X42/9, se controlada pelo bus.	

26-54	26-54 Terminal X42/9 Predef. Timeout		
Range:		Funcão:	
0.00 %*	[0.00 -	Mantém o nível predefinido do terminal	
	100.00 %]	X42/9.	
		No caso de um timeout do bus e se uma	
		função timeout for selecionada no	
		26-60 Terminal X42/11 Saída, a saída será	
		predefinida neste nível.	

3.24.7 26-6* Saída Analógica X42/11

Parâmetros para configurar o escalonamento e a função de saída, para saída analógica, terminal X42/11.

26-6	26-60 Terminal X42/11 Saída				
Opti	on:	Funcão:			
		Programe a função do Terminal X42/11.			
[0] *	Fora de funcio- nament				
[100]	Freq. saída 0-100	0 - 100 Hz, (0-20 mA)			
[101]	Referência Mín-Máx	Referência Mínima até Referência Máxima, (0-20 mA)			
[102]	Feedback +-200%	-200% to +200% of <i>20-14 Referência</i> <i>Máxima</i> , (0-20 mA)			
[103]	Corr. motor 0-lmax	0 - Corrente Máx. do Inversor (16-37 Corrente Máx.do Inversor), (0-20 mA)			
[104]	Torque 0-Tlim	0 até o Limite de torque (4-16 Limite de Torque do Modo Motor), (0-20 mA)			
[105]	Torque 0-Tnom	0 até Torque nominal do motor, (0-20 mA)			
[106]	Power 0-Pnom	0 até Potência nominal do motor, (0-20 mA)			
[107]	Velocidade 0- -HighLim	0 até o Limite Superior de Velocidade(4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] e 4-14 Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]), (0-20 mA)			
[113]	Ext. Malha Fechada 1	0 até 100%, (0-20 mA)			
[114]	Ext. Malha Fechada 2	0 até 100%, (0-20 mA)			
[115]	Ext. Malha Fechada 3	0 até 100%, (0-20 mA)			
[139]	Ctrl bus	0 até 100%, (0-20 mA)			
[141]	Ctrl bus t.o.	0 até 100%, (0-20 mA)			

26-61 Terminal X42/11 Mín. Escala		
Range:		Funcão:
0.00	[0.00 -	Gradue a saída mínima do sinal analógico,
%*	200.00 %]	selecionado no terminal X42/11, como uma
		porcentagem do nível máximo do sinal.
		P.ex., se for desejado um 0 V em 25% do
		valor máximo de saída. Então programe
		25%. A gradação de valores até 100%
		nunca pode ser maior que a configuração
		correspondente no 26-62 Terminal X42/11
		Máx. Escala.

Consulte o gráfico do 6-51 Terminal 42 Escala Mínima de Saída.



26-62 Terminal X42/11 Máx. Escala Range: Funcão: 100.00 [0.00 -Gradue a saída máxima do sinal analógico %* 200.00 selecionado no terminal X42/9. Programe o %] valor máximo da saída do sinal de saída de tensão. Gradue a saída para fornecer uma tensão menor que 10 V de fundo de escala; ou 10 V em uma saída abaixo de 100% do valor máximo do sinal. Se 10 V for a tensão de saída desejada, em um valor entre 0 e 100% da saída de fundo de escala, programe o valor porcentual no parâmetro ou seja, 50% = 10 V. Se for desejada uma tensão entre 0 e 10 V em saída máxima, calcule o valor porcentual da seguinte maneira: (10V/desejada máxima pico)x100% ou seja $5V: \frac{10V}{5V} \times 100\% = 200\%$

Consulte o gráfico do 6-52 Terminal 42 Escala Máxima de Saída.

26-63 Terminal X42/11 Ctrl de Bus			
Range: Funcão:			
0.00 %*	[0.00 - 100.00 %]	Mantém o nível da Saída X42/11, se controlada pelo bus.	

26-64 Terminal X42/11 Predef. Timeout				
Range:		Funcão:		
0.00 %*	[0.00 - 100.00	Mantém o nível predefinido do terminal		
	%]	X42/11.		
		No caso de um timeout do bus e se		
		uma função timeout for selecionada, a		
		saída será predefinida neste nível.		



4 Solução de Problemas

4.1 Solução de Problemas

Uma advertência ou um alarme é sinalizado pelo LED respectivo na parte frontal do conversor de frequência e indicado por um código no display.

Uma advertência permanece ativa até que a sua causa seja eliminada. Sob certas condições, a operação do motor ainda pode ter continuidade. As mensagens de advertência podem referir-se a uma situação crítica, porém, não necessariamente.

No caso de um alarme, o conversor de frequência terá desarmado. Os alarmes devem ser reinicializados a fim de que a operação inicie novamente, desde que a sua causa tenha sido eliminada.

Isto pode ser realizado de três modos:

- Utilizando a tecla de controle [RESET] no painel de controle do LCP.
- Por meio de uma entrada digital com a função "Reset".
- Por meio da comunicação serial/opcional de fieldbus.
- Reinicializando automaticamente usando a função [Auto Reset] (Reset Automático), que é uma configuração padrão do VLT[®] HVAC Drive, consulte 14-20 Modo Reset no Guia de Programação MGxxyy do FC 100.

OBSERVAÇÃO!

Após uma reinicialização manual usando o botão [RESET] no LCP, o botão [AUTO ON] (Automático Ligado) ou [HAND ON] (Manual Ligado) deve ser pressionado para reinicializar o motor.

Se um alarme não puder ser reinicializado, o motivo pode ser que a sua causa não foi eliminada ou o alarme está bloqueado por desarme (consulte também *Tabela 4.1*).

ACUIDADO

Os alarmes que são bloqueados por desarme oferecem proteção adicional, o que significa que a alimentação de rede elétrica deve ser desligada, antes que o alarme possa ser reinicializado. Após ser ligado novamente, o conversor de frequência não estará mais bloqueado e poderá ser reinicializado como descrito acima após a causa ter sido corrigida.

Os alarmes que não estão bloqueados por desarme podem também ser reinicializados, utilizando a função de reset automático, no *14-20 Modo Reset* (Advertência: é possível ocorrer ativação automática!)

Se uma advertência e um alarme estiverem marcados por um código, na tabela da página a seguir, significa que ou uma advertência aconteceu antes de um alarme ou que é possível especificar se uma advertência ou um alarme será exibido para um determinado defeito.

Isso é possível, por exemplo, no 1-90 Proteção Térmica do Motor. Depois de um alarme ou desarme, o motor para por inércia e o alarme e a advertência piscam no conversor de frequência. Uma vez que o problema tenha sido eliminado, apenas o alarme continuará piscando.

OBSERVAÇÃO!

Sem detecção de fase do motor (no 30-32) ae sem detecção de stall está ativo quando 1-10 Construção do Motor estiver programado para [1] PM, SPM não saliente.

N°	Descrição	Advertê	Alarme/	Bloqueio p/ Alarme/	Referência de
		ncia	Desarme	Desarme	Parâmetro
1	10 Volts baixo	X			
2	Erro live zero	(X)	(X)		6-01
3	Sem Motor	(X)			1-80
4	Falta de fase elétrica	(X)	(X)	(X)	14-12
5	Tensão de conexão CC alta	Х			
6	Tensão de conexão CC baixa	Х			
7	Sobretensão CC	Х	Х		
8	Subtensão CC	Х	Х		
9	Sobrecarga do inversor	Х	Х		
10	Superaquecimento do ETR do motor	(X)	(X)		1-90
11	Superaquecimento do termistor do motor	(X)	(X)		1-90
12	Limite de torque	Х	Х		



Danfoss

1	
_	

N°	Descrição	Advertê ncia	Alarme/ Desarme	Bloqueio p/ Alarme/ Desarme	Referência de Parâmetro
13	Sobrcorr.	Х	Х	X	
14	Falha de aterramento	X	Х	X	
15	HW incompl.		Х	X	
16	Curto-Circuito		Х	X	
17	Timeout da Control Word	(X)	(X)		8-04
18	Partida falhou		Х		
23	Falha Ventiladores Internos	X			
24	Falha Ventiladores Externos	X			14-53
25	Resistor de freio em curto circuito	X			
26	Limite de carga do resistor do freio	(X)	(X)		2-13
27	Circuito de frenagem em curto circuito	X	Х		
28	Verific. do Freio	(X)	(X)		2-15
29	Superaquecimento do drive	Х	Х	X	
30	Perda de fase U	(X)	(X)	(X)	4-58
31	Perda de fase V	(X)	(X)	(X)	4-58
32	Perda de fase W	(X)	(X)	(X)	4-58
33	Falha de Inrush		Х	Х	
34	Falha de comunicação Fieldbus	Х	Х		
35	Fora da faixa de frequência	Х	Х		
36	Falha rede elétr	Х	Х		
37	Desbalanceamento de Fase	Х	Х		
38	Falha interna		Х	Х	
39	Sensor do dissip. de calor		Х	Х	
40	Sobrecarga da Saída Digital Term. 27	(X)			5-00, 5-01
41	Sobrecarga da Saída Digital Term. 29	(X)			5-00, 5-02
42	Sobrecarga da Saída Digital X30/6	(X)			5-32
42	Sobrecarga da Saída Digital X30/7	(X)			5-33
46	Aliment.placa de energia		Х	Х	
47	Alim. 24 V baixa	Х	Х	Х	
48	Alim. 1,8 V baixa		Х	X	
49	Lim.deVelocidade	Х	(X)		1-86
50	Calibração AMA falhou		X		
51	Verificação AMA Unom e Inom		Х		
52	AMA Inom baixa		Х		
53	Motor muito grande para AMA		Х		
54	Motor muito pequeno para AMA		Х		
55	O parâmetro AMA está fora da faixa		Х		
56	AMA interrompida pelo usuário		Х		
57	Expir. tempo de AMA		Х		
58	Falha interna AMA	X	Х		
59	Lim. d Corrente	X			
60	Travamento Ext.	X			
62	Frequência de Saída no Limite Máximo	X			
64	Limite de tensão	X			
65	TempPlacaCntrl	X	Х	X	
66	Temperatura baixa do dissipador de calor	X			
67	Configuração de opcional foi modificada		Х		
68	Parada Segura	(X)	X ¹⁾		5-19
69	Pwr. Temp do Cartão de	(70)	X	X	J 17
70	Config ilegal FC		^	X	
71	PTC 1 Parada Segura	X	X ¹⁾	^	
/ 1	I i c i i aiaua Jeguia	1 ^	Ι ^΄΄	l l	



N°	Descrição	Advertê	Alarme/	Bloqueio p/ Alarme/	Referência de
		ncia	Desarme	Desarme	Parâmetro
73	Reinic. Autom. da Parada Segura				
76	Setup da Unidade d Potência	Х			
79	Conf.ilegal PS		Х	Х	
80	Drive Inicializado no Valor Padrão		Х		
91	Configurações incorretas da Entrada analógica 54			Х	
92	Fluxo Zero	Х	Х		22-2*
93	Bomba Seca	Х	Х		22-2*
94	Final de Curva	Х	Х		22-5*
95	Correia Partida	Х	Х		22-6*
96	Partida em Atraso	Х			22-7*
97	Parada em Atraso	Х			22-7*
98	Falha do Relógio	Х			0-7*
201	Fire M estva Ativ				
202	Lim. do Fire M Exced				
203	Motor Ausente				
204	Rotor Bloqueado				
243	IGBT do freio	Х	Х		
244	Temperat. Dissip. d Calor	Х	Х	Х	
245	Sensor do dissip. de calor		Х	Х	
246	Aliment. cartão d potência		Х	Х	
247	Temperat. do cartão d potência		Х	Х	
248	Conf.ilegal PS		Х	Х	
250	Peças sobressalentes novas			Х	
251	Novo Código d Tipo		Х	Х	

Tabela 4.1 Lista de códigos de Alarme/Advertência

(X) Dependente do parâmetro

1) Não pode ter Reinicialização automática via 14-20 Modo Reset

Um desarme é a ação que resulta quando surge um alarme. O desarme para o motor por inércia e pode ser reinicializado pressionando o botão de reset ou efetuando reset por meio de uma entrada digital (grupo do parâmetro 5-1* [1]). O evento original que causou um alarme não pode danificar o conversor de frequência ou causar condições de perigo. Um bloqueio por desarme é uma ação quando ocorre um alarme, o que pode causar danos no conversor de frequência ou em peças conectadas. Uma situação de Bloqueio por Desarme

somente pode ser reinicializada por meio de uma energização.

Indicação do LED				
Advertência	amarela			
Alarme	vermelha piscando			
Bloqueado por desarme	amarela e vermelha			

Tabela 4.2

Danfoss



1	

Alarm	Word e Status Wo	rd Estendida		Alarm Word e Status Word Estendida										
Bit	Hex	Dec	Alarm Word	Warning Word	Status word estendida									
0	00000001	1	Verific. do Freio	Verific. do Freio	Rampa									
1	00000002	2	Pwr. Temp do Cartão de	Pwr. Temp do Cartão de	AMA em Exec									
2	0000004	4	Falha Aterramto	Falha Aterramto	Partida SH/SAH									
3	00000008	8	TempPlacaCntrl	TempPlacaCntrl	Redução de Velocidade									
4	0000010	16	Ctrl. Word TO	Ctrl. Word TO	Catch Up									
5	00000020	32	Sobrcorr.	Sobrcorr.	Feedback alto									
6	00000040	64	Limite de torque	Limite de torque	Feedb baixo									
7	00000080	128	TérmMtrSuper	TérmMtrSuper	Corrente de Saída Alta									
8	00000100	256	ETR excss motr	ETR excss motr	Corrente de Saída Baixa									
9	00000200	512	Sobrecarga do Inversor.	Sobrecarga do Inversor.	Freq. Saída Alta									
10	00000400	1024	Subtensão CC	Subtensão CC	Freq.Saída Baixa									
11	00000800	2048	Sobretensão CC	Sobretensão CC	Verificação do freio OK									
12	00001000	4096	Curto-Circuito	Tensão CC baixa	Frenag Máx									
13	00002000	8192	Falha de Inrush	Tensão CC alta	Frenagem									
14	00004000	16384	Fase elétr. perda	Fase elétr. perda	Fora da faixa de velocidade									
15	00080000	32768	AMA Não OK	Sem Motor	OVC Ativo									
16	00010000	65536	Erro live zero	Erro live zero										
17	00020000	131072	Defeito interno	10 V Baixo										
18	00040000	262144	Sobrecarg do Freio	Sobrecarg do Freio										
19	0008000	524288	Perda da fase U	Resistor de Freio										
20	00100000	1048576	Perda da fase V	IGBT do freio										
21	00200000	2097152	Perda da fase W	Lim. de Velocidade										
22	00400000	4194304	Falha de Fieldbus	Falha de Fieldbus										
23	00800000	8388608	Alim. 24 V baixa	Alim. 24 V baixa										
24	01000000	16777216	Falha da rede elétrica	Falha da rede elétrica										
25	02000000	33554432	Alim 1,8 V baixa	Limite de Corrente										
26	04000000	67108864	Resistor de Freio	Temp. baixa										
27	08000000	134217728	IGBT do freio	Limite de tensão										
28	10000000	268435456	Mudança do opcional	Não usado										
29	20000000	536870912	Drive Inicializado	Não usado										
30	40000000	1073741824	Parada Segura	Não usado										
31	80000000	2147483648	Freio mecânico baixo (A63)	Status word estendida										

Tabela 4.3 Descrição da Alarm Word, Warning Word e Status Word Estendida

As alarm words, warning words e status words estendidas podem ser lidas através do barramento serial ou do fieldbus opcional para diagnóstico. Consulte também 16-90 Alarm Word, 16-92 Warning Word e 16-94 Status Word Estendida.



4.1.1 Alarm Words

16-90 Alarm Word

Alarm Word
(16-90 Alarm Word)
Verificação do freio
Superaquecimento da placa de potência
Falha de aterramento
Superaquecimento do cartão de controle
Timeout da Control Word
Sobrecorrente
Limite d torque
Superaquec. do termistor do motor.
Superaquecimento do motor ETR
Sobrecarga do inversor
Subtensão de conexão CC
Sobretensão do bus CC
Curto-circuito
Falha de Inrush
Falta de fase elétrica
AMA não OK
Erro live zero
Falha interna
Sobrcrg d freio
Perda da fase U do motor
Perda da fase V do motor
Perda da fase W do motor
Falha de Fieldbus
Falha na alimentação de 24 V
Falha rede elétr
Defeito na fonte de alimentação de 1,8 V
Resistor de freio Curto-circuitado
Defeito do circuito de frenagem
Mudança de Opcional
Drive inicializado
Parada Segura
Não usado

16-91 Alarm word 2

Bit	Alarm Word 2
(Hex)	(16-91 Alarm word 2)
0000001	Desarme Serviço, ler/Gravar
00000002	Reservado
0000004	Desarme Serviço, Código do Tipo / Peça
0000004	de Reposição
00000008	Reservado
0000010	Reservado
00000020	Fluxo-Zero
0000040	Bomba Seca
0800000	Final de Curva
00000100	Correia Partida
00000200	Não usado
00000400	Não usado
0080000	Reservado
00001000	Reservado
00002000	Reservado
00004000	Reservado
0008000	Reservado
00010000	Reservado
00020000	Não usado
00040000	Erro de ventiladores
00080000	Erro de ECB
00100000	Reservado
00200000	Reservado
00400000	Reservado
00800000	Reservado
01000000	Reservado
02000000	Reservado
04000000	Reservado
08000000	Reservado
10000000	Reservado
20000000	Reservado
40000000	Reservado
80000000	Reservado

Tabela 4.4 Tabela 4.5



4.1.2 Warning Words

16-92 Warning Word

Bit	Warning Word
(Hex)	(16-92 Warning Word)
0000001	Verificação do freio
00000002	Superaquecimento da placa de potência
0000004	Falha de aterramento
00000008	Superaquecimento do cartão de controle
0000010	Timeout da Control Word
00000020	Sobrecorrente
00000040	Limite d torque
00000080	Superaquec. do termistor do motor.
00000100	Superaquecimento do motor ETR
00000200	Sobrecarga do inversor
00000400	Subtensão de conexão CC
00000800	Sobretensão do bus CC
00001000	Tensão de conexão CC baixa
00002000	Tensão de conexão CC alta
00004000	Falta de fase elétrica
0008000	Sem Motor
00010000	Erro live zero
00020000	10 V baixo
00040000	Limite de carga do resistor de frenagem
00080000	Resistor de freio Curto-circuitado
00100000	Defeito do circuito de frenagem
00200000	Lim.deVelocidad
00400000	Falha de com. do Fieldbus
00800000	Falha na alimentação de 24 V
01000000	Falha rede elétr
02000000	Limite de corrente
04000000	Baixa temperatura
08000000	Limite d tensão
10000000	Perda d Encodr
2000000	Limite da frequência: de saída
4000000	Não usado
80000000	Não usado

16-93 Warning word 2

Bit	Warning Word 2
(Hex)	(16-93 Warning word 2)
0000001	Partida em Atraso
0000002	Parada em Atraso
0000004	Falha de Clock
8000000	Reservado
0000010	Reservado
00000020	Fluxo-Zero
0000040	Bomba Seca
00000080	Final de Curva
00000100	Correia Partida
00000200	Não usado
00000400	Reservado
00000800	Reservado
00001000	Reservado
00002000	Reservado
00004000	Reservado
0008000	Reservado
00010000	Reservado
00020000	Não usado
00040000	Advertência de ventiladores
00080000	Advertência de ECB
00100000	Reservado
00200000	Reservado
00400000	Reservado
0080000	Reservado
01000000	Reservado
02000000	Reservado
0400000	Reservado
08000000	Reservado
10000000	Reservado
20000000	Reservado
4000000	Reservado
80000000	Reservado

Tabela 4.6 Tabela 4.7





4.1.3 Status Words Estendidas

Status word estendida, 16-94 Status Word Estendida

Bit Status Word Estendida (Hex) (16-94 Status Word Estendida) 00000001 Rampa 00000002 Ajuste de AMA 0000004 Partida SH/SAH 0000008 Não usado 00000010 Não usado 00000020 Feedback alto 00000040 Feedback baixo 00000080 Corrente de saída alta 00000100 Corrente de saída baixa 00000200 Frequência de saída alta 00000400 Frequência de saída baixa 00000800 A verificação do freio está OK 00001000 Frenagem Máx 00002000 Frenagem 00004000 Fora da faixa d vel. OVC ativa 0008000 00010000 Freio CA 00020000 Senha com Trava Cronométrica 00040000 Proteção por Senha 00080000 Referência alta 00100000 Referência baixa 00200000 Ref. Local/Ref. Remota 00400000 Reservado 0080000 Reservado 01000000 Reservado 02000000 Reservado 04000000 Reservado 08000000 Reservado 10000000 Reservado 20000000 Reservado 40000000 Reservado 80000000 Reservado

Status word estendida 2, 16-95 Ext. Status Word 2

Bit	Status Word Estendida 2 (16-95 Ext. Status
(Hex)	Word 2)
0000001	Off (Desligado)
0000002	Manual / Automático
0000004	Não usado
80000000	Não usado
0000010	Não usado
00000020	Relé 123 ativo
0000040	Partida Impedida
00000080	Ctrl pronto
00000100	Drive pront
00000200	Parada Rápida
00000400	Freio CC
00000800	Parada
00001000	Prontidão
00002000	Pedido de Congelar Saída
00004000	Cong. Saída
0008000	Pedido de Jog
00010000	Jog
00020000	Pedido de Partida
00040000	Partida
00080000	Partida Aplicada
00100000	Atraso da Partida
00200000	Sleep
00400000	Impulso d Sleep
00800000	Em funcionamento
01000000	Bypass
02000000	Fire Mode
04000000	Reservado
08000000	Reservado
1000000	Reservado
2000000	Reservado
4000000	Reservado
80000000	Reservado

Tabela 4.8 Tabela 4.9



4.1.4 Mensagens de Falhas

As informações de advertência/alarme a seguir definem a condição de advertência/alarme, fornece a causa provável da condição e detalha uma correção ou um procedimento de resolução de problemas.

ADVERTÊNCIA 1, 10 Volts baixo

A tensão do cartão de controle está 10 V abaixo do terminal 50.

Remova uma parte da carga do terminal 50 quando a alimentação de 10 V estiver sobrecarregada. Máx. 15 mA ou mínimo de 590 Ω .

Esta condição pode ser causada por um curto circuito no potenciômetro ou pela fiação incorreta do potenciômetro.

Resolução de Problemas

Remova a fiação do terminal 50. Se a advertência desaparecer, o problema está na fiação do cliente. Se a advertência continuar, substitua o cartão de controle.

ADVERTÊNCIA/ALARME 2, Erro live zero

Esta advertência ou alarme somente surgirão se programados pelo usuário no 6-01 Função Timeout do Live Zero. O sinal em uma das entradas analógicas está a menos de 50% do valor mínimo programado para essa entrada. Essa condição pode ser causada por fiação rompida ou por dispositivo defeituoso enviando o sinal.

Resolução de Problemas

Verifique as conexões em todos os terminais de entrada analógica. No cartão de controle, os terminais 53 e 54 para sinais, terminal 55 é o comum. No MCB 101, os terminais 11 e 12 para sinais, o terminal 10 é o comum. No MCB 109, os terminais 1, 3, 5 para sinais e os terminais 2, 4, 6 sendo o comum.

Verifique se a programação do conversor de frequência e as configurações de chaveamento estão de acordo com o tipo de sinal analógico.

Execute o Teste de Sinal para Terminal de Entrada.

ADVERTÊNCIA/ALARME 4, Falta de fase elétrica

Há uma fase ausente no lado da alimentação ou o desbalanceamento da tensão de rede está muito alto. Essa mensagem também é exibida para uma falha no retificador do conversor de frequência. Os opcionais são programados em *14-12 Função no Desbalanceamento da Rede*.

Resolução de Problemas

Verifique a tensão de alimentação e as correntes de alimentação para o conversor de frequência.

ADVERTÊNCIA 5, Tensão de conexão CC alta

A tensão do circuito intermediário (CC) está maior que o limite de advertência de tensão alta. O limite depende das características nominais da tensão do conversor de frequência. A unidade ainda está ativa.

ADVERTÊNCIA 6, Tensão de conexão CC baixa

A tensão de circuito intermediário (CC) é menor que a do limite de advertência de tensão baixa. O limite depende das características nominais da tensão do conversor de frequência. A unidade ainda está ativa.

ADVERTÊNCIA/ALARME 7, Sobretensão CC

Se a tensão do circuito intermediário exceder o limite, o conversor de frequência desarma após um período.

Resolução de Problemas

Conectar um resistor de freio

Aumentar o tempo de rampa

Mudar o tipo de rampa

Ative as funções em 2-10 Função de Frenagem.

Aumento 14-26 Atraso Desarme-Defeito Inversor

ADVERTÊNCIA/ALARME 8, Subtensão CC

Se a tensão do circuito intermediário (barramento CC) cair abaixo do limite de subtensão, o conversor de frequência verifica se há alimentação de reserva de 24 V CC conectada. Se não houver alimentação de reserva de 24 V conectada, o conversor de frequência desarma após um atraso de tempo fixado. O atraso varia com a potência da unidade.

Solução do Problema:

Verifique se a tensão da alimentação corresponde à tensão do conversor de frequência.

Execute teste de tensão de entrada

Execute o teste de circuito de carga leve

ADVERTÊNCIA/ALARME 9, Sobrecarga do inversor

O conversor de frequência está prestes a desativar devido a uma sobrecarga (corrente muito alta durante muito tempo). Para proteção térmica eletrônica do inversor o contador emite uma advertência em 98% e desarma em 100%, acionando um alarme simultaneamente. O conversor de frequência *não pode* ser reinicializado até o contador estar abaixo de 90%.

A falha é devida ao conversor de frequência estar sobrecarregado em mais de 100% durante muito tempo.

Resolução de Problemas

Compare a corrente de saída mostrada no LCP com a corrente nominal do conversor de frequência.

Compare a corrente de saída mostrada no LCP com a corrente do motor medida.

Exiba a Carga Térmica do Drive no LCP e monitore o valor. Ao funcionar acima das características nominais de corrente contínua do conversor de frequência, o contador deverá aumentar. Ao funcionar abaixo das características nominais de corrente contínua do conversor de frequência, o contador deverá diminuir.



Ver a seção derating no *Guia de Design* para obter mais detalhes se for exigida uma frequência de chaveamento alta.

ADVERTÊNCIA/ALARME 10, Temperatura de sobrecarga do motor

De acordo com a proteção térmica eletrônica (ETR), o motor está muito quente. Selecione se o conversor de frequência deve emitir uma advertência ou um alarme quando o contador alcançar 100% no 1-90 Proteção Térmica do Motor. A falha ocorre quando o motor estiver sobrecarregado em mais de 100% durante muito tempo.

Resolução de Problemas

Verifique se o motor está superaquecendo.

Verifique se o motor está sobrecarregado mecanicamente

Verifique se a corrente do motor programada no 1-24 Corrente do Motor está correta.

Certifique-se de que os Dados do motor nos parâmetros 1-20 a 1-25 estão programados corretamente.

Se houver um ventilador externo em uso, verifique em 1-91 Ventilador Externo do Motor se está selecionado.

Executar AMA em 1-29 Adaptação Automática do Motor (AMA) pode ajustar o conversor de frequência para o monitor com mais precisão e reduzir a carga térmica.

ADVERTÊNCIA/ALARME 11, Superaquecimento do termistor do motor

O termistor poderá estar desconectado. Selecione se o conversor de frequência deve emitir uma advertência ou um alarme no 1-90 Proteção Térmica do Motor.

Resolução de Problemas

Verifique se o motor está superaquecendo.

Verifique se o motor está sobrecarregado mecanicamente.

Ao usar o terminal 53 ou 54, verifique se o termistor está conectado corretamente entre o terminal 53 ou 54 (entrada de tensão analógica) e o terminal 50 (alimentação de +10 V) e se a chave de terminal 53 ou 54 está programada para tensão. Verificar 1-93 Fonte do Termistor seleciona terminal 53 ou 54.

Ao usar a entrada digital 18 ou 19 verifique se o termistor está conectado corretamente entre o terminal 18 ou 19 (entrada digital PNP apenas) e o terminal 50. Verificar *1-93 Fonte do Termistor* seleciona o terminal 18 ou 19.

ADVERTÊNCIA/ALARME 12, Limite de torque

O torque excedeu o valor em 4-16 Limite de Torque do Modo Motor ou o valor em 4-17 Limite de Torque do Modo Gerador14-25 Atraso do Desarme no Limite de Torque pode alterar isso de uma condição de somente advertência para uma advertência seguida de um alarme.

Resolução de Problemas

Se o limite de torque do motor for excedido durante a aceleração, prolongue o tempo de aceleração.

Se o limite de torque do gerador for excedido durante a desaceleração, prolongue o tempo de desaceleração.

Se o limite de torque ocorrer durante o funcionamento, aumente se possível o limite de torque. Certifique-se de que o sistema pode operar com segurança a um torque mais alto.

Verifique se a aplicação produz arraste excessivo de corrente no motor.

ADVERTÊNCIA/ALARME 13, Sobrecorrente

O limite de corrente de pico do inversor (aprox. 200% da corrente nominal) foi excedido. A advertência dura cerca de 1,5 s, em seguida o conversor de frequência desarma e emite um alarme. Essa falha pode ser causada por carga de choque ou por aceleração rápida com cargas de inércia altas. Se o controle do freio mecânico estendido estiver selecionado, o desarme pode ser reinicializado externamente.

Resolução de Problemas

Remova a potência e verifique se o eixo do motor pode ser girado.

Verifique se o tamanho do motor é compatível com conversor de frequência.

Verifique os dados corretos do motor nos parâmetros 1-20 a 1-25.

ALARME 14, Falha de Aterr. (ground)

Há corrente das fases de saída para o terra, no cabo entre o conversor de frequência e o motor ou no próprio motor.

Solução do Problema:

Remova a potência para o conversor de frequência e repare o defeito do terra.

Com um megômetro, verifique se há falhas de aterramento no motor medindo a resistência ao aterramento dos cabos do motor e do motor.

ALARME 15, HW incompl.

Um opcional instalado não está funcionando com o hardware ou software da placa de controle atual.

Registre o valor dos seguintes parâmetros e entre em contato com o seu fornecedor Danfoss:

15-40 FC Type

15-41 Power Section

15-42 Voltage

15-43 Software Version

4

15-45 Actual Typecode String

15-49 SW ID Control Card

15-50 SW ID Power Card

15-60 Option Mounted

15-61 Option SW Version (para cada slot de opcional)

ALARME 16, Curto circuito

Há curto circuito no motor ou na fiação do motor.

Remova a potência para o conversor de frequência e repare o curto circuito.

ADVERTÊNCIA/ALARME 17, Timeout da Control Word

Não há comunicação com o conversor de frequência. A advertência somente estará ativa quando o *8-04 Control Word Timeout Function* NÃO estiver programado para OFF (Desligado).

Se 8-04 Control Word Timeout Function estiver programado para Parada e Desarme, uma advertência é exibida e o conversor de frequência irá desacelerar até parar e, em seguida, exibe um alarme.

Solução do Problema:

Verifique as conexões do cabo de comunicação serial.

Aumento 8-03 Control Word Timeout Time

Verifique o funcionamento do equipamento de comunicação.

Verifique a integridade da instalação com base nos requisitos de EMC.

ALARME 18, Partida falhou

A velocidade não conseguiu exceder 1-77 Veloc.máx.partida do compr.[RPM] durante a partida no tempo permitido. (programado em 1-79 TempMáx.Part.Comp.p/Desarm). Isso pode ser causado por um motor bloqueado.

ADVERTÊNCIA 23, Ventiladores Internos

A função de advertência de ventilador é uma função de proteção extra que verifica se o ventilador está girando/instalado. A advertência de ventilador pode ser desativada em *14-53 Fan Monitor* ([0] Desativado).

Para os filtros do Chassi D, E e F, a tensão regulada para os ventiladores é monitorada.

Resolução de Problemas

Verifique a operação correta do ventilador.

Aplique potência ao conversor de frequência e verifique se o ventilador opera brevemente na partida.

Verifique os sensores no dissipador de calor e no cartão de controle.

ADVERTÊNCIA 24, Falha de ventiladores externos

A função de advertência de ventilador é uma função de proteção extra que verifica se o ventilador está girando/instalado. A advertência de ventilador pode ser desativada em *14-53 Fan Monitor* ([0] Desativado).

Resolução de Problemas

Verifique a operação correta do ventilador.

Aplique potência ao conversor de frequência e verifique se o ventilador opera brevemente na partida.

Verifique os sensores no dissipador de calor e no cartão de controle.

ADVERTÊNCIA 25, Curto circuito no resistor de freio

O resistor de freio é monitorado durante a operação. Se ocorrer um curto circuito, a função de frenagem é desativada e a advertência é exibida. O conversor de frequência ainda está operacional, mas sem a função de frenagem. Remova a energia para o conversor de frequência e substitua o resistor do freio (consulte 2-15 Brake Check).

ADVERTÊNCIA/ALARME 26, Limite de carga do resistor do freio

A potência transmitida ao resistor do freio é calculada como um valor médio dos últimos 120 s de tempo de operação. O cálculo é baseado na tensão do circuito intermediário e no valor da resistência do freio programado em 2-16 Corr Máx Frenagem CA. A advertência estará ativa quando a frenagem dissipada for maior que 90% da potência de resistência de frenagem. Se Desarme [2] estiver selecionado no 2-13 Brake Power Monitoring, o conversor de frequência desarmará quando a potência de frenagem dissipada alcançar 100%.

ADVERTÊNCIA/ALARME 27, IGBT do freio

O transistor de freio é monitorado durante a operação e, se ocorrer curto circuito, a função de frenagem será desativada e uma advertência será emitida. O conversor de frequência ainda está operacional, mas como o transistor do freio está em curto circuito, uma potência considerável é transmitida para o resistor do freio, mesmo se estiver inativo.

Remova a potência para o conversor de frequência e remova o resistor do freio.

ADVERTÊNCIA/ALARME 28, Falha na verificação do freio

O resistor do freio não está conectado ou não está funcionando.

Verifique 2-15 Verificação do Freio.

ALARME 29, Temperat. Dissip. d Calor

A temperatura máxima do dissipador de calor foi excedida. A falha de temperatura não será reinicializada até a temperatura cair abaixo da temperatura do dissipador de calor definida. Os pontos de desarme e de reinicialização são diferentes com base no tamanho de potência do conversor de frequência.

Solução do Problema:

Verifique as condições a seguir.

Temperatura ambiente muito alta.

O cabo do motor é muito longo.

Espaço de ventilação incorreto acima e abaixo do conversor de frequência.



Fluxo de ar bloqueado em volta do conversor de frequência.

Ventilador do dissipador de calor danificado.

Dissipador de calor está sujo.

ALARME 30, Perda de fase U

A fase U do motor entre o conversor de frequência e o motor está ausente.

Remova a potência do conversor de frequência e verifique a fase U do motor.

ALARME 31, Perda de fase V

A fase V do motor entre o conversor de frequência e o motor está ausente.

Remova a potência do conversor de frequência e verifique a fase V do motor.

ALARME 32, Perda de fase W

A fase W do motor entre o conversor de frequência e o motor está ausente.

Remova a potência do conversor de frequência e verifique a fase W do motor.

ALARME 33, Falha de Inrush

Houve excesso de energizações durante um curto intervalo de tempo. Deixe a unidade esfriar até a temperatura de operação.

ADVERTÊNCIA/ALARME 34, Falha de comunicação do Fieldbus

O fieldbus no cartão do opcional de comunicação não está funcionando.

ADVERTÊNCIA/ALARME 36, Falha rede elétr

Essa advertência/alarme estará ativa somente se a tensão de alimentação para o conversor de frequência foi perdida e 14-10 Falh red elétr NÃO estiver programado para [0] Sem Função. Verifique os fusíveis para o conversor de frequência e a fonte de alimentação da rede elétrica para a unidade.

ALARME 38, Falha interna

Quando ocorrer um defeito interno, é exibido um número de código definido na tabela a seguir.

Resolução de Problemas

Ciclo de potência

Verifique se o opcional está instalado corretamente

Verifique se há fiação solta ou ausente

Poderá ser necessário entrar em contato com o seu fornecedor Danfoss ou o departamento de serviço. Anote o número de código para outras orientações de resolução de problemas.

N°	Texto
0	A porta de comunicação serial não pode ser inicia-
	lizada: Entre em contato com o seu Danfoss
	fornecedor ou o Danfoss Departamento de
	Serviços.
256-258	Os dados da EEPROM de potência estão incorretos
	ou são muito antigos
512-519	Defeito interno. Entre em contato com o seu
	Danfoss fornecedor ou o Danfoss Departamento
	de Serviços.
783	O valor do parâmetro está fora dos limites mín./
	máx.
1024-1284	Defeito interno. Entre em contato com o seu
	fornecedor Danfoss ou o Departamento de
	Serviços da Danfoss.
1299	O SW do opcional no slot A é muito antigo
1300	O SW do opcional no slot B é muito antigo
1302	O SW do opcional no slot C1 é muito antigo
1315	O SW do opcional no slot A não é suportado (não
	permitido)
1316	O SW do opcional no slot B não é suportado (não
	permitido)
1318	O SW do opcional no slot C1 não é suportado
	(não permitido)
1379-2819	Defeito interno. Entre em contato com o seu
	Danfoss fornecedor ou o Danfoss Departamento
	de Serviços.
2820	Excesso de empilhamento do LCP
2821	Excesso da porta serial
2822	Excesso da porta USB
3072-5122	O valor do parâmetro está fora dos seus limites
5123	Opcional no slot A: Hardware incompatível com o
	hardware da placa de controle
5124	Opcional no slot B: Hardware incompatível com o
	hardware da placa de controle
5125	Opcional no slot C0: Hardware incompatível com o
	hardware da placa de controle
5126	Opcional no slot C1: Hardware incompatível com o
	hardware da placa de controle
5376-6231	Defeito interno. Entre em contato com o seu
	Danfoss fornecedor ou o Danfoss Departamento
	de Serviços.

Tabela 4.10

ALARME 39, Sensor do dissip. de calor

Sem feedback do sensor de temperatura do dissipador de calor.

O sinal do sensor térmico do IGBT não está disponível no cartão de potência. O problema poderia estar no cartão de potência, no cartão do drive do gate ou no cabo tipo fita entre o cartão de potência e o cartão do drive do gate.

ADVERTÊNCIA 40, Sobrecarga da saída digital terminal 27 Verifique a carga conectada ao terminal 27 ou remova a conexão de curto circuito. Verifique 5-00 Modo I/O Digital e 5-01 Modo do Terminal 27.

4

ADVERTÊNCIA 41, Sobrecarga da saída digital terminal 29

Verifique a carga conectada ao terminal 29 ou remova a conexão de curto circuito. Verifique 5-00 Modo I/O Digital e 5-02 Modo do Terminal 29.

ADVERTÊNCIA 42, Sobrecarga da saída digital no X30/6 ou sobrecarga da saída digital no X30/7

Para o X30/6, verifique a carga conectada no X30/6 ou remova o curto circuito. Verifique *5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101)*.

Para o X30/7, verifique a carga conectada no X30/7 ou remova o curto circuito. Verifique *5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101)*.

ALARME 45, Defeito do terra 2

Falha de aterramento (ponto de aterramento) na partida.

Resolução de Problemas

Verifique o aterramento (ponto de aterramento) adequado e se há conexões soltas.

Verifique o tamanho correto dos fios.

Verifique se há curtos circuitos ou correntes de fuga nos cabos do motor.

ALARME 46, Alimentação do cartão de potência

A alimentação do cartão de potência está fora da faixa.

Há três fontes de alimentação geradas pela fonte de alimentação no modo de chaveamento (SMPS) no cartão de potência: 24V, 5V, +/- 18V. Quando energizado com 24 V CC com o opcional MCB 107, somente as alimentações de 24 V e 5 V são monitoradas. Quando energizado com tensão de rede trifásica, todas as três alimentações são monitoradas.

Resolução de Problemas

Verifique se o cartão de potência está com defeito.

Verifique se o cartão de controle está com defeito.

Verifique se existe uma placa de opcional com defeito.

Se for usada fonte de alimentação de 24 VCC, verifique se a fonte de alimentação é adequada.

ADVERTÊNCIA 47, Alim. 24 V baixa

Os 24 VCC são medidos no cartão de controle. A fonte backup de 24 VCC externa pode estar sobrecarregada. Se não for este o caso, entre em contacto com o fornecedorDanfosslocal.

ADVERTÊNCIA 48, Alim 1,8 V baixa

A alimentação de 1,8 VCC usada no cartão de controle está fora dos limites permitidos. O fonte de alimentação é medida no cartão de controle. Verifique se o cartão de controle está com defeito. Se houver um cartão opcional presente, verifique se existe uma condição de sobretensão.

ADVERTÊNCIA 49, Lim.deVelocidad

Quando a velocidade não estiver dentro da faixa especificada em 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] e 4-13 Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM], o conversor de frequência mostrará uma advertência. Quando a velocidade estiver abaixo do limite especificado no 1-86 Velocidade de Desarme Baixa [RPM] (exceto ao dar partida ou parar), o conversor de frequência desarmará.

ALARME 50, Calibração AMA falhou

Entre em contato com o seu Danfoss fornecedor ou o Danfoss Departamento de Serviços.

ALARME 51, Verificação AMA Unom e Inom

As configurações da tensão do motor, corrente do motor e potência do motor estão erradas. Verifique as programações nos parâmetros 1-20 a 1-25.

ALARME 52, AMA Inom baixo

A corrente do motor está baixa demais. Verifique a programação no *4-18 Limite de Corrente*.

ALARME 53, Motor muito grande para AMA

O motor é muito grande para a AMAAuto operar.

ALARME 54, Motor muito pequeno para AMA

O motor é muito pequeno para AMA operar.

ALARME 55, Parâmetro da AMA fora da faixa

Os valores de parâmetro do motor estão fora da faixa aceitável. AMA não funcionará.

56 ALARME, AMA interrompida pelo usuário

A AMA foi interrompida pelo usuário.

ALARME 57, Falha interna AMA

Tente iniciar novamente a AMA. Novas partidas repetidas podem superaquecer o motor.

ALARME 58, Falha interna da AMA

Entre em contacto com o seu fornecedor Danfoss.

ADVERTÊNCIA 59, Lim. d Corrente

A corrente está maior que o valor no 4-18 Limite de Corrente. Certifique-se de que os Dados do motor nos parâmetros 1-20 a 1-25 estão programados corretamente. Aumente o limite de corrente. Certifique-se de que o sistema pode operar com segurança em um limite mais elevado.

ADVERTÊNCIA 60, Travamento externo

Um sinal de entrada digital está indicando uma condição de falha externa ao conversor de frequência. Um travamento externo ordenou ao conversor de frequência para desarmar. Elimine a condição de falha externa. Para retomar a operação normal, aplicar 24 V CC ao terminal programado para bloqueio externo. Reinicialize o conversor de frequência.

ADVERTÊNCIA 62, Frequência de Saída no Limite Máximo

A frequência de saída atingiu o valor programado em *4-19 Freqüência Máx. de Saída*. Verifique a aplicação para determinar a causa. Aumente o limite de frequência de saída. Certifique-se de que o sistema pode operar com segurança a uma frequência de saída mais elevada. A



advertência será eliminada quando a saída cair abaixo do limite máximo.

ADVERTÊNCIA/ALARME 65, Superaquecimento do cartão de controle

A temperatura de corte do cartão de controle é 80 C.

Resolução de Problemas

- Verifique se a temperatura ambiente operacional está dentro dos limites.
- Verifique se há filtros entupidos.
- Verifique a operação do ventilador.
- Verifique o cartão de controle.

ADVERTÊNCIA 66, Temp. baixa

O conversor de frequência está muito frio para operar. Essa advertência baseia-se no sensor de temperatura no módulo do IGBT.

Aumente a temperatura ambiente da unidade. Também, uma quantidade pequena de corrente pode ser fornecida ao conversor de frequência toda vez que o motor for parado programando 2-00 Corrente de Hold CC/Preaquecimento a 5% e 1-80 Função na Parada.

ALARME 67, A configuração do módulo do opcional foi alterada

Um ou mais opcionais foi acrescentado ou removido, desde o último ciclo de desenergização. Verifique se a mudança de configuração é intencional e reinicialize a unidade.

ALARME 68, Parada segura ativada

A perda do sinal de 24 VCC no terminal 37 causou o desarme do filtro. Para retomar a operação normal, aplique 24 VCC no terminal 37 e reinicialize o filtro.

ALARME 69, TempPlacPotêTempPlacPotê

O sensor de temperatura no cartão de potência está muito quente ou muito frio.

Resolução de Problemas

Verifique se a temperatura ambiente operacional está dentro dos limites.

Verifique se há filtros entupidos.

Verifique a operação do ventilador.

Verifique o cartão de potência.

ALARME 70, Configuração ilegal do FC

O cartão de controle e o cartão de potência são incompatíveis. Entre em contato com o seu fornecedor com o código do tipo da unidade da plaqueta de identificação e os números de peça dos cartões para verificar a compatibilidade.

ALARME 71, PTC 1 parada segura

A Parada Segura foi ativada a partir do MCB 112. Cartão do Termistor do PTC (motor muito quente). A operação normal pode ser retomada quando o MCB 112 aplicar novamente 24 V CC no T-37 (quando a temperatura do motor atingir um nível aceitável) e quando a Entrada Digital do MCB 112 for desativada. Quando isso ocorrer,

um sinal de reset deve ser enviado (pelo Barramento, E/S Digital ou pressionando [Reset]).

ALARME 72, Falha perigosa

Parada Segura com Bloqueio por Desarme. O Alarme de Falha Perigosa é acionado se a combinação de comandos de parada segura for inesperada. Este é o caso, se o MCB 112 VLT ativar o X44/10, mas a parada segura, por alguma razão, não estiver ativada. Além disso, se o MCB 112 for o único dispositivo que utiliza parada segura (especificada por meio da seleção [4] ou [5] no 5-19 Terminal 37 Safe Stop), uma combinação inesperada é a ativação de parada segura sem que o X44/10 esteja ativado. A tabela a seguir resume as combinações inesperadas que resultam no Alarme 72. Observe que se o X44/10 estiver ativado na seleção 2 ou 3, este sinal será ignorado! Entretanto, o MCB 112 ainda continuará a ser capaz de ativar a Parada Segura.

ALARME 80, Drive Inicializado para valor padrão

As programações do parâmetro são inicializadas para o padrão após uma reinicialização manual. Reinicialize a unidade para limpar o alarme.

ALARME 92, Fluxo-Zero

Uma condição de fluxo zero foi detectada no sistema. 22-23 Função Fluxo-Zeroestá definido para alarme. Resolva os problemas do sistema e reinicialize o conversor de frequência após a falha ser removida.

ALARME 93, Bomba Seca

Uma condição de fluxo zero no sistema com o conversor de frequência operando em alta velocidade pode indicar uma bomba seca. 22-26 Função Bomba Seca está programado para alarme. Resolva os problemas do sistema e reinicialize o conversor de frequência após a falha ser removida.

ALARME 94, Final de Curva

Feedback é mais baixo que o ponto de ajuste. Isso pode indicar vazamento no sistema. 22-50 Função Final de Curva está configurado para alarme. Resolva os problemas do sistema e reinicialize o conversor de frequência após a falha ser removida.

ALARME 95, Correia Partida

O torque está abaixo do nível de torque programado para carga zero, indicando uma correia partida. 22-60 Função Correia Partida está programado para alarme. Resolva os problemas do sistema e reinicialize o conversor de frequência após a falha ser removida.

ALARME 96, Partida em atraso

A partida do motor foi retardada devido à proteção de ciclo reduzido. 22-76 Intervalo entre Partidas está ativado. Resolva os problemas do sistema e reinicialize o conversor de frequência após a falha ser removida.

ADVERTÊNCIA 97, Parada em atraso

A parada do motor foi retardada devido à proteção de ciclo reduzido. 22-76 Intervalo entre Partidas está ativado. Resolva os problemas do sistema e reinicialize o conversor de frequência após a falha ser removida.



ADVERTÊNCIA 98, Falha do Relógio

O tempo não está programado ou o relógio RTC falhou. Reinicialize o relógio no *0-70 Data e Hora*.

ADVERTÊNCIA 200, Fire mode

Isso indica que o conversor de frequência está operando em Fire Mode. A advertência é eliminada quando Fire Mode é removido. Observe os dados do Fire Mode no registro de Alarme.

ADVERTÊNCIA 201, Fire mode estava ativo

Isso indica que o conversor de frequência tinha entrado em Fire Mode. Forneça energia para a unidade para remover a advertência. Observe os dados do Fire Mode no registro de Alarme.

ADVERTÊNCIA 202, Limites do Fire mode excedido

Ao operar em Fire Mode uma ou mais condições de alarme foram ignoradas, o que normalmente desarmaria a unidade. Operar nessa condição anula a garantia da unidade. Forneça energia para a unidade para remover a advertência. Observe os dados do Fire Mode no registro de Alarme.

ADVERTÊNCIA 203, Motor Ausente

Com um conversor de frequência operando diversos motores, foi detectada uma condição de subcarga. Isso pode indicar um motor ausente. Inspecione se o sistema está operando corretamente.

ADVERTÊNCIA 204, Rotor Bloqueado

Com um conversor de frequência operando em diversos motores, foi detectada uma condição de sobrecarga. Isso pode indicar um rotor bloqueado. Inspecione o motor para ver se opera corretamente.

ADVERTÊNCIA 250, PeçaSobrsNova

Um componente do conversor de frequência foi substituído. Reinicialize o conversor de frequência para operação normal.

ADVERTÊNCIA 251, Novo código do tipo

O cartão de potência ou outros componentes foram substituídos e o código do tipo foi alterado. Reinicialize para remover a advertência e retomar a operação normal.



5 Listas de Parâmetros

5.1 Opções de Parâmetro

5.1.1 Configurações padrão:

Alterações durante o funcionamento:

"TRUE" (Verdadeiro) significa que o parâmetro pode ser alterado enquanto o conversor de frequência estiver em operação e "FALSE" (Falso) significa que o conversor de frequência deve ser parado antes de uma alteração poder ser feita.

4-Set-up:

'Todos os setups': os parâmetros podem ser programados individualmente em cada um dos quatro setups, ou seja, um único parâmetro pode ter quatro valores de dados diferentes.

'1 setup': o valor dos dados será o mesmo em todos os setups.

SR:

Relacionado à potência

<u>N/A:</u>

Nenhum valor padrão disponível.

Índice de conversão:

Este número refere-se a um valor de conversão utilizado ao efetuar-se uma gravação ou leitura, por meio de um conversor de frequência.

Índice	100	75	74	70	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
de																		
conv.																		
Fator	1	3600000	3600	60	1/60	100000	10000	10000	1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001	0,000	0,00001	0,00000
de						0	0									1		1
conv.																		

Tabela 5.1

Tipo de dados	Descrição	Tipo
2	№ inteiro 8	Int8
3	№ inteiro 16	Int16
4	№ inteiro 32	Int32
5	8 sem sinal algébrico	Uint8
6	16 sem sinal algébrico	Uint16
7	32 sem sinal algébrico	Uint32
9	String Visível	VisStr
33	Valor de 2 bytes normalizado	N2
35	Sequência de bits de 16 variáveis booleanas	V2
54	Diferença de horário s/ data	TimD

Tabela 5.2



5.1.2 0-** operação/Display

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
0-0* Pr	ogramaç. Básicas	·			•	
0-01	Idioma	[0] Inglês	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-02	Unidade da Veloc. do Motor	[1] Hz	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
0-03	Definições Regionais	ExpressionLimit	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
0-04	Estado Operacional na Energização	[0] Retomar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
		[0] Na Unidade da Veloc. do				
0-05	Unidade de Modo Local	Motor	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
0-1* O	perações Set-up					
0-10	Setup Ativo	[1] Set-up 1	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-11	Set-up da Programação	[9] Ativar Set-up	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-12	Este Set-up é dependente de	[0] Não conectado	All set-ups	FALSE	-	Uint8
0-13	Leitura: Setups Conectados	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
0-14	Leitura: Set-ups. Prog. / Canal	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
0-2* Di	splay do LCP					
0-20	Linha do Display 1.1 Pequeno	1602	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-21	Linha do Display 1.2 Pequeno	1614	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-22	Linha do Display 1.3 Pequeno	1610	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-23	Linha do Display 2 Grande	1613	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-24	Linha do Display 3 Grande	1502	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-25	Meu Menu Pessoal	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Uint16
	itura do LCP	P ····································				
0-30	Unidade de Leitura Personalizada	[1] %	All set-ups	TRUE	_	Uint8
0-31	Valor Mín Leitura Personalizada	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Int32
0-32	Valor Máx Leitura Personalizada	100.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	TRUE	-2	Int32
0 02	Taloi max zertara i ersonanzada	Todioo customineudoutomine	7 See aps			VisStr
0-37	Texto de Display 1	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	[25]
				-		VisStr
0-38	Texto de Display 2	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	[25]
						VisStr
0-39	Texto de Display 3	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	[25]
0-4* Te	eclado do LCP		'		1	
0-40	Tecla [Hand on] (Manual ligado) do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-41	Tecla [Off] do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-42	Tecla [Auto on] (Automát. ligado) do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-43	Tecla [Reset] do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-44	Tecla [Off/Reset]-LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-45	Tecla [Drive Bypass] LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	_	Uint8
	ppiar/Salvar	217111111111				
0-50	Cópia do LCP	[0] Sem cópia	All set-ups	FALSE	_	Uint8
0-51	Cópia do Set-up	[0] Sem cópia	All set-ups	FALSE		Uint8
0-6* Se	<u>'</u>	[o] sem copia	7.11. Set ups	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	010
0-60	Senha do Menu Principal	100 N/A	1 set-up	TRUE	0	Int16
0-61	Acesso ao Menu Principal s/ Senha	[0] Acesso total	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-65	Senha de Menu Pessoal	200 N/A	1 set-up	TRUE	0	Int16
0-66	Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha	[0] Acesso total	1 set-up	TRUE	-	Uint8
	ogramação do Relógio	[0] Accoso total	1 Jet up	1.1101		Onito
J , 11				ĺ		TimeOf
0-70	Data e Hora	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Day
0-70	Formato da Data	ExpressionLimit	1 set-ups	TRUE	-	Uint8
071	i omiato da Data	Lyhiessionellilli	i set-up	INOE		UIIILO



Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
0-72	Formato da Hora	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-74	DST/Horário de Verão	[0] [Off] (Desligar)	1 set-up	TRUE	-	Uint8
						TimeOf
0-76	DST/Início do Horário de Verão	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Day
						TimeOf
0-77	DST/Fim do Horário de Verão	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Day
0-79	Falha de Clock	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-81	Dias Úteis	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-	Uint8
						TimeOf
0-82	Dias Úteis Adicionais	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Day
						TimeOf
0-83	Dias Não-Úteis Adicionais	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Day
						VisStr
0-89	Leitura da Data e Hora	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	[25]

Tabela 5.3



5.1.3 1-** Carga / Motor

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a	Índice de conversão	Tipo
1-0* Pr	ogramaç Gerais	Relacionado a potencia)		operação		
	Modo Configuração	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint8
1-03	Características de Torque	[3] Otim. Autom Energia VT	All set-ups	TRUE	_	Uint8
1-06	Sentido Horário	[0] Normal	All set-ups	FALSE	_	Uint8
	leção do Motor	[0] Normal	7th set ups	I TALSE		Oiiito
1-10	Construção do Motor	[0] Assíncrono	All set-ups	FALSE	_	Uint8
1-1* W	,	[6] 765MCIONO	7 til See aps	171252		Oiiito
1-14	Fator de Ganho de Amortecimento	120 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-15	Low Speed Filter Time Const.	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
1-16	High Speed Filter Time Const.	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
1-17	Voltage filter time const.	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
!	dos do Motor	2/10/2001/2011/00	7.11. 500 0.05			0
1-20	Potência do Motor [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	1	Uint32
1-21	Potência do Motor [HP]	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2	Uint32
1-22	Tensão do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
1-23	Freqüência do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
1-24	Corrente do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2	Uint32
1-25	Velocidade nominal do motor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	67	Uint16
1-26	Torque nominal do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-1	Uint32
1-28	Verificação da Rotação do motor	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	FALSE	_	Uint8
1-29	Adaptação Automática do Motor (AMA)	[0] Off (Desligado)	All set-ups	FALSE	_	Uint8
!	dosAvanç d Motr	[0] On (Besingado)	7 til See aps	171252		Oiiito
1-30	Resistência do Estator (Rs)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-4	Uint32
1-31	Resistência Rotor(Rr)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-4	Uint32
1-35	Reatância Principal (Xh)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-4	Uint32
1-36	Resistência de Perda do Ferro (Rfe)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-3	Uint32
1-37	Indutância do eixo-d (Ld)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-6	Int32
1-39	Pólos do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint8
1-40	Força Contra Eletromotriz em 1000RPM	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
	og Indep Carga		220 3.			
1-50	Magnetização do Motor a 0 Hz	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
1-51	Veloc Mín de Magnetizção Norm. [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
1-52	Veloc Mín de Magnetiz. Norm. [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
1-58	Corrente de Pulsos de Teste Flystart	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
1-59	Freqüência de Pulsos de Teste Flystart	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
1-6* Pro	og Dep. Carga	'	·	!		
1-60	Compensação de Carga em Baix Velocid	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-61	Compensação de Carga em Alta Velocid	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-62	Compensação de Escorregamento	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-63	Const d Tempo d Compens Escorregam	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
1-64	Amortecimento da Ressonância	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
1-65	Const Tempo Amortec Ressonânc	5 ms	All set-ups	TRUE	-3	Uint8
1-66	Corrente Mín. em Baixa Velocidade	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
!	ustes da Partida	· ·	•	'	•	
1-70	PM Start Mode	[1] Parking	All set-ups	TRUE	-	Uint8
1-71	Atraso da Partida	0.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
		i	· · · · · ·			
1-72	Função de Partida	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
	Função de Partida Flying Start	ExpressionLimit ExpressionLimit	All set-ups All set-ups	TRUE TRUE	-	Uint8 Uint8





Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
1-78	Veloc.máx.partida do compr.[Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
1-79	TempMáx.Part.Comp.p/Desarm	5.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint8
1-8* Aj	ustes de Parada					
1-80	Função na Parada	[0] Parada por inércia	All set-ups	TRUE	-	Uint8
1-81	Veloc. Mín. p/ Função na Parada [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
1-82	Veloc. Mín p/ Funcionar na Parada [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
1-86	Velocidade de Desarme Baixa [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
1-87	Velocidade de Desarme Baixa [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
1-9* Te	mper. do Motor			•		
1-90	Proteção Térmica do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
1-91	Ventilador Externo do Motor	[0] Não	All set-ups	TRUE	-	Uint16
1-93	Fonte do Termistor	[0] Nenhum	All set-ups	TRUE	-	Uint8

Tabela 5.4

5.1.4 2-** Freios

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
2-0* Fr	enagem CC					
2-00	Corrente de Hold CC/Preaquecimento	50 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
2-01	Corrente de Freio CC	50.0 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-02	Tempo de Frenagem CC	10.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
2-03	Veloc.Acion Freio CC [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
2-04	Veloc.Acion.d FreioCC [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
2-06	Corrente de Freio CC	50 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-07	Tempo de Frenagem CC	3.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
2-1* Fu	ınções do Freio		•	•		
2-10	Função de Frenagem	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-11	Resistor de Freio (ohm)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
2-12	Limite da Potência de Frenagem (kW)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint32
2-13	Monitoramento da Potência d Frenagem	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-15	Verificação do Freio	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-16	Corr Máx Frenagem CA	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint32
2-17	Controle de Sobretensão	[2] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8

Tabela 5.5



5.1.5 3-** Referência / Rampas

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
3-0* Liı	mits de Referênc					
3-02	Referência Mínima	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
3-03	Referência Máxima	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
3-04	Função de Referência	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-1* Re	ferências					
3-10	Referência Predefinida	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
3-11	Velocidade de Jog [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
3-13	Tipo de Referência	[0] Dependnt d Hand/Auto	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-14	Referência Relativa Pré-definida	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int32
3-15	Fonte da Referência 1	[1] Entrada analógica 53	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-16	Fonte da Referência 2	[20] Potenc. digital	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-17	Fonte da Referência 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-19	Velocidade de Jog [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
3-4* Ra	mpa de velocid 1		•		•	
3-41	Tempo de Aceleração da Rampa 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-42	Tempo de Desaceleração da Rampa 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-5* Ra	mpa de velocid 2					
3-51	Tempo de Aceleração da Rampa 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-52	Tempo de Desaceleração da Rampa 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-8* O	utras Rampas					
3-80	Tempo de Rampa do Jog	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-81	Tempo de Rampa da Parada Rápida	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-82	Tempo de Aceleração de Partida	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-9* Pc	tenciôm. Digital					
3-90	Tamanho do Passo	0.10 %	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
3-91	Tempo de Rampa	1.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-92	Restabelecimento da Energia	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-93	Limite Máximo	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
3-94	Limite Mínimo	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
3-95	Atraso da Rampa de Velocidade	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	TimD

Tabela 5.6



5.1.6 4-** Limites/Advertêncs

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
4-1* Liı	mites do Motor					
4-10	Sentido de Rotação do Motor	[2] Nos dois sentidos	All set-ups	FALSE	-	Uint8
4-11	Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-12	Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-13	Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-14	Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-16	Limite de Torque do Modo Motor	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-17	Limite de Torque do Modo Gerador	100.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-18	Limite de Corrente	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint32
4-19	Freqüência Máx. de Saída	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-1	Uint16
4-5* Aj	uste Advertênc.					
4-50	Advertência de Corrente Baixa	0.00 A	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
4-51	Advertência de Corrente Alta	ImaxVLT (P1637)	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
4-52	Advertência de Velocidade Baixa	0 RPM	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-53	Advertência de Velocidade Alta	outputSpeedHighLimit (P413)	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-54	Advert. de Refer Baixa	-999999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-55	Advert. Refer Alta	999999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-56	Advert. de Feedb Baixo	-999999.999 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-57	Advert. de Feedb Alto	999999.999 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-58	Função de Fase do Motor Ausente	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
4-6* By	pass de Velocidd					
4-60	Bypass de Velocidade de [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-61	Bypass de Velocidade de [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-62	Bypass de Velocidade até [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-63	Bypass de Velocidade até [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-64	Setup de Bypass Semi-Auto	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	FALSE	-	Uint8

Tabela 5.7

5.1.7 5-** Entrad / Saíd Digital

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
5-0* M	odo E/S Digital			•		
5-00	Modo I/O Digital	[0] PNP - Ativo em 24 V	All set-ups	FALSE	-	Uint8
5-01	Modo do Terminal 27	[0] Entrada	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-02	Modo do Terminal 29	[0] Entrada	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-1* Er	ntradas Digitais					
5-10	Terminal 18 Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-11	Terminal 19, Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-12	Terminal 27, Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-13	Terminal 29, Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-14	Terminal 32, Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-15	Terminal 33 Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-16	Terminal X30/2 Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-17	Terminal X30/3 Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-18	Terminal X30/4 Entrada Digital	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-19	Terminal 37 Parada Segura	[1] AlarmParadSeg	1 set-up	TRUE	-	Uint8



Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
	ídas Digitais	<u> </u>	r			
5-30	Terminal 27 Saída Digital	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-31	Terminal 29 Saída Digital	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-32	Terminal X30/6 Saída Digital	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-33	Terminal X30/7 Saída Digital	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-4* Re	lés					
5-40	Função do Relé	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-41	Atraso de Ativação do Relé	0.01 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
5-42	Atraso de Desativação do Relé	0.01 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
5-5* En	trada de Pulso					
5-50	Term. 29 Baixa Freqüência	100 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-51	Term. 29 Alta Freqüência	100 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-52	Term. 29 Ref./feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
5-53	Term. 29 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
5-54	Const de Tempo do Filtro de Pulso #29	100 ms	All set-ups	FALSE	-3	Uint16
5-55	Term. 33 Baixa Freqüência	100 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-56	Term. 33 Alta Freqüência	100 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-57	Term. 33 Ref./Feedb.Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
5-58	Term. 33 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
5-59	Const de Tempo do Filtro de Pulso #33	100 ms	All set-ups	FALSE	-3	Uint16
5-6* Sa	ída de Pulso					
5-60	Terminal 27 Variável da Saída d Pulso	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	1	Uint8
5-62	Freq Máx da Saída de Pulso #27	5000 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-63	Terminal 29 Variável da Saída d Pulso	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-65	Freq Máx da Saída de Pulso #29	5000 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-66	Terminal X30/6 Saída de Pulso Variável	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-68	Freq Máx do Pulso Saída #X30/6	5000 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-8* Sa	ída do encoder					
5-80	AHF Cap Reconnect Delay	25 s	2 set-ups	TRUE	0	Uint16
5-9* Bu	s Controlado					
5-90	Controle Bus Digital & Relé	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
5-93	Saída de Pulso #27 Ctrl. Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
5-94	Saída de Pulso #27 Timeout Predef.	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
5-95	Saída de Pulso #29 Ctrl Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
5-96	Saída de Pulso #29 Timeout Predef.	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
5-97	Saída de Pulso #X30/6 Controle de Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
5-98	Saída de Pulso #30/6 Timeout Predef.	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16

Tabela 5.8



5.1.8 6-** Entrad / Saíd Analóg

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
6-0* Mc	odo E/S Analógico					
6-00	Timeout do Live Zero	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint8
6-01	Função Timeout do Live Zero	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-02	Função Timeout do Live Zero de Fire Mode	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-1* En	trada Anal 53	1		1	,	
6-10	Terminal 53 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-11	Terminal 53 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-12	Terminal 53 Corrente Baixa	4.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-13	Terminal 53 Corrente Alta	20.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-14	Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-15	Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-16	Terminal 53 Const. de Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-17	Terminal 53 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-2* En	trada Anal 54					
6-20	Terminal 54 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-21	Terminal 54 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-22	Terminal 54 Corrente Baixa	4.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-23	Terminal 54 Corrente Alta	20.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-24	Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-25	Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-26	Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-27	Terminal 54 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-3* En	trada Anal X30/11	•				
6-30	Terminal X30/11 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-31	Terminal X30/11 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-34	Term. X30/11 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-35	Term. X30/11 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-36	Term. X30/11 Constante Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-37	Term. X30/11 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-4* En	trada Anal X30/12					
6-40	Terminal X30/12 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-41	Terminal X30/12 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-44	Term. X30/12 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-45	Term. X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-46	Term. X30/12 Constante Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-47	Term. X30/12 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-5* Sai	da Anal 42			•	•	
6-50	Terminal 42 Saída	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-51	Terminal 42 Escala Mínima de Saída	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-52	Terminal 42 Escala Máxima de Saída	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-53	Terminal 42 Ctrl Saída Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
6-54	Terminal 42 Predef. Timeout Saída	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
6-55	Filtro de Saída Analógica	[0] Off (Desligado)	1 set-up	TRUE	-	Uint8
6-6* Sai	ída Anal X30/8	•	•	•		
6-60	Terminal X30/8 Saída	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-61	Terminal X30/8 Escala mín	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-62	Terminal X30/8 Escala máx.	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-63	Terminal X30/8 Ctrl Saída Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
6-64	Terminal X30/8 Predef. Timeout Saída	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16

Tabela 5.9



5.1.9 8-** Comunicação e Opcionais

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
8-0* Pr	l ogramaç Gerais	neiacionado a potencia)		operação		
8-01	Tipo de Controle	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-02	Origem do Controle	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-03	Tempo de Timeout de Controle	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-1	Uint32
8-04	Função Timeout de Controle	[0] Off (Desligado)	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-05	Função Final do Timeout	[1] Retomar set-up	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-06	Reset do Timeout de Controle	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-07	Trigger de Diagnóstico	[0] Inativo	2 set-ups	TRUE	_	Uint8
8-08	Filtragem de leitura	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-09	Charset de Comunicação	[1] ANSI X3.4	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
	efinições de Controle			_	1	
8-10	Perfil de Controle	[0] Perfil do FC	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-13	Status Word STW Configurável	[1] Perfil Padrão	All set-ups	TRUE	_	Uint8
	onfig Port de Com	2-3			ı	
8-30	Protocolo	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-31	Endereço	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Uint8
8-32	Baud Rate	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-33	Bits de Paridade / Parada	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-34	Tempo de ciclo estimado	0 ms	2 set-ups	TRUE	-3	Uint32
8-35	Atraso Mínimo de Resposta	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	Uint16
8-36	Atraso de Resposta Mínimo	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	Uint16
8-37	Atraso Inter-Caractere Máximo	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-5	Uint16
	Conj. Protocolo MC do			1		
8-40	Seleção do telegrama	[1] Telegrama padrão 1	2 set-ups	TRUE	_	Uint8
8-42	Configuração de gravação do PCD	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint16
8-43	Configuração de leitura do PCD	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint16
	gital/Bus			11122	ı	
8-50	Seleção de Parada por Inércia	[3] Lógica OU	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-52	Seleção de Frenagem CC	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-53	Seleção da Partida	[3] Lógica OU	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-54	Seleção da Reversão	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-55	Seleção do Set-up	[3] Lógica OU	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-56	Seleção da Referência Pré-definida	[3] Lógica OU	All set-ups	TRUE	_	Uint8
8-7* BA	•	(-)9		1112	ı	
8-70	Instânc Dispos BACnet	1 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint32
8-72	Masters Máx MS/TP	127 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint8
8-73	Chassi Info Máx.MS/TP	1 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
8-74	Serviço "I-Am"	[0] Enviar na energizção	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-75	Senha de Inicialização	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
	agnósticos da Porta do FC		1	1	1 -	***************************************
8-80	Contagem de Mensagens do Bus	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
8-81	Contagem de Erros do Bus	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
8-82	Mensagem Receb. do Escravo	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
8-83	Contagem de Erros do Escravo	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
8-84	Mensagens Enviadas ao Escravo	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
8-85	Erros de Timeout do Escravo	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
8-89	Contagem de Diagnósticos	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	Int32
8-9* Bu		V 14/11	, set up			111132
8-90	Velocidade de Jog 1 via Bus	100 RPM	All set-ups	TRUE	67	Uint16

Danfoss




Tabela 5.10

5.1.10 9-** Profibus

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =	_	durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
9-00	Setpoint	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-07	Valor Real	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-15	Configuração de Gravar do PCD	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint16
9-16	Configuração de Leitura do PCD	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint16
9-18	Endereço do Nó	126 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint8
9-22	Seleção de Telegrama	[108] PPO 8	1 set-up	TRUE	-	Uint8
9-23	Parâmetros para Sinais	0	All set-ups	TRUE	-	Uint16
9-27	Edição do Parâmetro	[1] Ativado	2 set-ups	FALSE	-	Uint16
9-28	Controle de Processo	[1] Ativar mestreCíclico	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
9-44	Contador da Mens de Defeito	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-45	Código do Defeito	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-47	N°. do Defeito	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-52	Contador da Situação do Defeito	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-53	Warning Word do Profibus	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-63	Baud Rate Real	[255] BaudRate ñ encontrad	All set-ups	TRUE	-	Uint8
9-64	Identificação do Dispositivo	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-65	Número do Perfil	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	OctStr[2]
9-67	Control Word 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-68	Status Word 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-71	Vr Dados Salvos Profibus	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
9-72	ProfibusDriveReset	[0] Nenhuma ação	1 set-up	FALSE	-	Uint8
9-75	DO Identification	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-80	Parâmetros Definidos (1)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-81	Parâmetros Definidos (2)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-82	Parâmetros Definidos (3)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-83	Parâmetros Definidos (4)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-84	Parâm Definidos (5)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-90	Parâmetros Alterados (1)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-91	Parâmetros Alterados (2)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-92	Parâmetros Alterados (3)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-93	Parâmetros Alterados (4)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-94	Parâm alterados (5)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-99	Contador de Revisões do Profibus	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16

Tabela 5.11



5.1.11 10-** Fieldbus CAN

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
10-0* F	Programaç Comuns					
10-00	Protocolo CAN	ExpressionLimit	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
10-01	Seleção de Baud Rate	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
10-02	MAC ID	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
10-05	Leitura do Contador de Erros d Transm	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
10-06	Leitura do Contador de Erros d Recepç	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
10-07	Leitura do Contador de Bus off	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
10-1* [DeviceNet					
10-10	Seleção do Tipo de Dados de Processo	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
10-11	GravaçãoConfig dos Dados de Processo	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint16
10-12	Leitura da Config dos Dados d Processo	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint16
10-13	Parâmetro de Advertência	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
10-14	Referência da Rede	[0] Off (Desligado)	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
10-15	Controle da Rede	[0] Off (Desligado)	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
10-2* F	iltros COS					
10-20	Filtro COS 1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
10-21	Filtro COS 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
10-22	Filtro COS 3	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
10-23	Filtro COS 4	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
10-3* A	Acesso ao Parâm.					
10-30	Índice da Matriz	0 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
10-31	Armazenar Valores dos Dados	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
10-32	Revisão da DeviceNet	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16
10-33	Gravar Sempre	[0] Off (Desligado)	1 set-up	TRUE	-	Uint8
10-34	Cód Produto DeviceNet	120 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
10-39	Parâmetros F do Devicenet	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32

Tabela 5.12

5.1.12 11-** LonWorks

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo			
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão				
		Relacionado a potência)		operação					
11-0* II	11-0* ID do LonWorks								
11-00	ID do Neuron	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	OctStr[6]			
11-1* F	unções do LON		•			,			
11-10	Perfil do Drive	[0] Perfil do VSD	All set-ups	TRUE	-	Uint8			
11-15	Warning Word do LON	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16			
11-17	Revisão do XIF	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[5]			
11-18	Revisão do LonWorks	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[5]			
11-2* <i>F</i>	11-2* Acesso aos parâmetros do LON								
11-21	Armazenar Valores dos Dados	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8			

Tabela 5.13





5.1.13 13-** Smart Logic Controller

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
13-0* [Definições do SLC					
13-00	Modo do SLC	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-01	Iniciar Evento	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-02	Parar Evento	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-03	Resetar o SLC	[0] Não resetar o SLC	All set-ups	TRUE	-	Uint8
13-1* (Comparadores					
13-10	Operando do Comparador	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-11	Operador do Comparador	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-12	Valor do Comparador	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
13-2* 1	- Temporizadores		•	•	•	
13-20	Temporizador do SLC	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	TimD
13-4* F	Regras Lógicas		•	•	•	
13-40	Regra Lógica Booleana 1	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-41	Operador de Regra Lógica 1	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-42	Regra Lógica Booleana 2	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-43	Operador de Regra Lógica 2	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-44	Regra Lógica Booleana 3	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-5* E	stados					
13-51	Evento do SLC	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-52	Ação do SLC	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	Uint8

Tabela 5.14



5.1.14 14-** Funções Especiais

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
14-0* C	hveamnt d Invrsr		_			
14-00	Padrão de Chaveamento	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-01	Freqüência de Chaveamento	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-03	Sobre modulação	[0] Off (Desligado)	All set-ups	FALSE	-	Uint8
14-04	PWM Randômico	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-1* L	ig/Deslig RedeElét					
14-10	Falh red elétr	[0] Sem função	All set-ups	FALSE	-	Uint8
14-11	Tensão de Rede na Falha de Rede	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint16
14-12	Função no Desbalanceamento da Rede	[0] Desarme	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-2* F	unções de Reset					
14-20	Modo Reset	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-21	Tempo para Nova Partida Automática	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
14-22	Modo Operação	[0] Operação normal	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-23	Progr CódigoTipo	ExpressionLimit	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
14-25	Atraso do Desarme no Limite de Torque	60 s	All set-ups	TRUE	0	Uint8
14-26	Atraso Desarme-Defeito Inversor	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
14-28	Programações de Produção	[0] Nenhuma ação	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-29	Código de Service	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
14-3* (Etrl.Limite de Corr	•		•		•
14-30	Ganho Proporcional-Contr.Lim.Corrente	100 %	All set-ups	FALSE	0	Uint16
14-31	Tempo de Integração-ContrLim.Corrente	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-3	Uint16
14-32	Contr.Lim.Corrente, Tempo do Filtro	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-4	Uint16
14-4* (Otimiz. de Energia	•			•	
14-40	Nível do VT	66 %	All set-ups	FALSE	0	Uint8
14-41	Magnetização Mínima do AEO	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
14-42	Freqüência AEO Mínima	10 Hz	All set-ups	TRUE	0	Uint8
14-43	Cosphi do Motor	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
14-5* <i>F</i>	Ambiente	•		•	•	
14-50	Filtro de RFI	[1] On (Ligado)	1 set-up	FALSE	-	Uint8
14-51	Compensação do Link CC	[1] On (Ligado)	1 set-up	TRUE	-	Uint8
14-52	Controle do Ventilador	[0] Automática	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-53	Mon.Ventldr	[1] Advertência	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-55	Filtro de Saída	[0] SemFiltro	1 set-up	FALSE	-	Uint8
14-59	Número Real de Unidades Inversoras	ExpressionLimit	1 set-up	FALSE	0	Uint8
14-6* [Perate Automático	•	•	•	•	•
14-60	Função no Superaquecimento	[0] Desarme	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-61	Função na Sobrecarga do Inversor	[0] Desarme	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-62	Inv: Corrente de Derate de Sobrecarga	95 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16

Tabela 5.15





5.1.15 15-** Informação do VLT

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
15-0* C	Pados Operacionais	•	!			
15-00	Horas de funcionamento	0 h	All set-ups	FALSE	74	Uint32
15-01	Horas em Funcionamento	0 h	All set-ups	FALSE	74	Uint32
15-02	Medidor de kWh	0 kWh	All set-ups	FALSE	75	Uint32
15-03	Energizações	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-04	Superaquecimentos	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-05	Sobretensões	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-06	Reinicializar o Medidor de kWh	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
	Reinicialzar Contador de Horas de					
15-07	Func	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
15-08	Número de Partidas	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-1* C	Pef. Log de Dados					
15-10	Fonte do Logging	0	2 set-ups	TRUE	-	Uint16
15-11	Intervalo de Logging	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-3	TimD
15-12	Evento do Disparo	[0] FALSE (Falso)	1 set-up	TRUE	-	Uint8
15-13	Modo Logging	[0] Sempre efetuar Log	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
15-14	Amostragens Antes do Disparo	50 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
15-2* R	legistr.doHistórico					
15-20	Registro do Histórico: Evento	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
15-21	Registro do Histórico: Valor	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-22	Registro do Histórico: Tempo	0 ms	All set-ups	FALSE	-3	Uint32
15-23	Registro do Histórico: Data e Hora	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay
15-3* L	ogAlarme			•	•	
15-30	Log Alarme: Cód Falha	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
15-31	Log Alarme:Valor	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int16
15-32	LogAlarme:Tempo	0 s	All set-ups	FALSE	0	Uint32
15-33	Log Alarme: Data e Hora	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay
15-4* le	dentific. do VLT					
15-40	Tipo do FC	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[6]
15-41	Seção de Potência	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-42	Tensão	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-43	Versão de Software	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[5]
15-44	String do Código de Compra	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-45	String de Código Real	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
	Nº. do Pedido do Cnvrsr de					
15-46	Freqüência	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-47	Nº. de Pedido da Placa de Potência.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-48	Nº do ld do LCP	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-49	ID do SW da Placa de Controle	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-50	ID do SW da Placa de Potência	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-51	Nº. Série Conversor de Freq.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[10]
15-53	Nº. Série Cartão de Potência	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[19]
15-55	URL do fornecedor	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-56	Nome do Fornecedor	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-59	Nome do arquivo CSIV	ExpressionLimit	1 set-up	FALSE	0	VisStr[16]
15-6* le	dent. do Opcional					
15-60	Opcional Montado	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-61	Versão de SW do Opcional	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-62	N°. do Pedido do Opcional	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]



Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) =	4-setup	Alteração durante a	Índice de conversão	Tipo
110. #		Relacionado a potência)		operação	Conversao	
15-63	N° Série do Opcional	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[18]
15-70	Opcional no Slot A	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-71	Versão de SW do Opcional - Slot A	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-72	Opcional no Slot B	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-73	Versão de SW do Opcional - Slot B	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-74	Opcional no Slot C0	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
	Versão de SW do Opcional no Slot					
15-75	СО	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-76	Opcional no Slot C1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
	Versão de SW do Opcional no Slot					
15-77	C1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-9* li	nform. do Parâm.	,				
15-92	Parâmetros Definidos	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-93	Parâmetros Modificados	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-98	Identific. do VLT	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]
15-99	Metadados de Parâmetro	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16

Tabela 5.16

5.1.16 16-** Leituras de Dados

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) =	4-setup	Alteração durante a	Índice de conversão	Tipo
		Relacionado a potência)		operação		
16-0* S	tatus Geral					
16-00	Control Word	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-01	Referência [Unidade]	0.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-02	Referência %	0.0 %	All set-ups	FALSE	-1	Int16
16-03	Status Word	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-05	Valor Real Principal [%]	0.00 %	All set-ups	FALSE	-2	N2
16-09	Leit.Personalz.	0.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	FALSE	-2	Int32
16-1* S	tatus do Motor			•	•	
16-10	Potência [kW]	0.00 kW	All set-ups	FALSE	1	Int32
16-11	Potência [hp]	0.00 hp	All set-ups	FALSE	-2	Int32
16-12	Tensão do motor	0.0 V	All set-ups	FALSE	-1	Uint16
16-13	Freqüência	0.0 Hz	All set-ups	FALSE	-1	Uint16
16-14	Corrente do Motor	0.00 A	All set-ups	FALSE	-2	Int32
16-15	Freqüência [%]	0.00 %	All set-ups	FALSE	-2	N2
16-16	Torque [Nm]	0.0 Nm	All set-ups	FALSE	-1	Int32
16-17	Velocidade [RPM]	0 RPM	All set-ups	FALSE	67	Int32
16-18	Térmico Calculado do Motor	0 %	All set-ups	FALSE	0	Uint8
16-22	Torque [%]	0 %	All set-ups	FALSE	0	Int16
16-26	Potência Filtrada [kW]	0.000 kW	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-27	Potência Filtrada [hp]	0.000 hp	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-3* S	tatus do VLT					
16-30	Tensão de Conexão CC	0 V	All set-ups	FALSE	0	Uint16
16-32	Energia de Frenagem /s	0.000 kW	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-33	Energia de Frenagem /2 min	0.000 kW	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-34	Temp. do Dissipador de Calor	0 ℃	All set-ups	FALSE	100	Uint8
16-35	Térmico do Inversor	0 %	All set-ups	FALSE	0	Uint8
16-36	Corrente Nom.do Inversor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2	Uint32





Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) =	4-setup	Alteração durante a	Índice de conversão	Tipo
		Relacionado a potência)		operação		
16-37	Corrente Máx.do Inversor	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2	Uint32
16-38	Estado do SLC	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
16-39	Temp.do Control Card	0 ℃	All set-ups	FALSE	100	Uint8
16-40	Buffer de Logging Cheio	[0] Não	All set-ups	TRUE	-	Uint8
16-41	Buffer de Logging Cheio	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[50]
16-43	Status das Ações Temporizadas	[0] AçõesTempor.Autom.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
16-49	Origem da Falha de Corrente	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
16-5* F	leferência&Fdback					
16-50	Referência Externa	0.0 N/A	All set-ups	FALSE	-1	Int16
16-52	Feedback [Unidade]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-53	Referência do DigiPot	0.00 N/A	All set-ups	FALSE	-2	Int16
16-54	Feedback 1 [Unidade]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-55	Feedback 2 [Unidade]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-56	Feedback 3 [Unidade]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-58	Saída do PID [%]	0.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Int16
16-6* E	ntradas e Saídas	•		•	•	
16-60	Entrada Digital	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
16-61	Definição do Terminal 53	[0] Corrente	All set-ups	FALSE	-	Uint8
16-62	Entrada Analógica 53	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-63	Definição do Terminal 54	[0] Corrente	All set-ups	FALSE	-	Uint8
16-64	Entrada Analógica 54	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-65	Saída Analógica 42 [mA]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
16-66	Saída Digital [bin]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int16
16-67	Entr Pulso #29 [Hz]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-68	Entr Pulso #33 [Hz]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-69	Saída de Pulso #27 [Hz]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-70	Saída de Pulso #29 [Hz]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-71	Saída do Relé [bin]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int16
16-72	Contador A	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
16-73	Contador B	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
16-75	Entr. Anal. X30/11	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-76	Entr. Anal. X30/12	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-77	Saída Anal. X30/8 [mA]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
16-8* F	ieldbusPorta do FC	•			•	
16-80	CTW 1 do Fieldbus	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-82	REF 1 do Fieldbus	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	N2
	StatusWord do Opcional d					
16-84	Comunicação	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-85	CTW 1 da Porta Serial	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-86	REF 1 da Porta Serial	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	N2
16-9* L	eitura dos Diagnós					
16-90	Alarm Word	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-91	Alarm word 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-92	Warning Word	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-93	Warning word 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-94	Status Word Estendida	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-95	Ext. Status Word 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32
16-96	Word de Manutenção	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint32

Tabela 5.17



5.1.17 18-** Informações e Leituras

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
18-0* L	og de Manutenção					
18-00	Log de Manutenção: Item	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-01	Log de Manutenção: Ação	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-02	Log de Manutenção: Tempo	0 s	All set-ups	FALSE	0	Uint32
18-03	Log de Manutenção: Data e Hora	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOf Day
18-1* L	og de Fire Mode					
18-10	Log de Fire Mode: Evento	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-11	Log de Fire Mode: Tempo	0 s	All set-ups	FALSE	0	Uint32
18-12	Log de Fire Mode: Data e Hora	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOf Day
18-3* E	Intradas e Saídas					
18-30	Entr.analóg.X42/1	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
18-31	Entr.Analóg.X42/3	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
18-32	Entr.analóg.X42/5	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
18-33	Saída Anal X42/7 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
18-34	Saída Anal X42/9 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
18-35	Saída Anal X42/11 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
18-36	Entrada analógica X48/2 [mA]	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
18-37	EntradaTemp X48/4	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int16
18-38	EntradaTemp X48/7	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int16
18-39	EntradaTemp X48/10	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int16
18-5* F	Referência&Fdback					
18-50	Leitura Sem o Sensor [unidade]	0.000 SensorlessUnit	All set-ups	FALSE	-3	Int32

Tabela 5.18



5.1.18 20-** Malha Fechada do FC

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
20-0* F	eedback					
20-00	Fonte de Feedback 1	[2] Entrada analógica 54	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-01	Conversão de Feedback 1	[0] Linear	All set-ups	FALSE	-	Uint8
20-02	Unidade da Fonte de Feedback 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-03	Fonte de Feedback 2	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-04	Conversão de Feedback 2	[0] Linear	All set-ups	FALSE	-	Uint8
20-05	Unidade da Fonte de Feedback 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-06	Fonte de Feedback 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-07	Conversão de Feedback 3	[0] Linear	All set-ups	FALSE	-	Uint8
20-08	Unidade da Fonte de Feedback 3	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-12	Unidade da Referência/Feedback	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-13	Referência Mínima	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-14	Referência Máxima	100.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-2* F	eedback/Setpoint				•	•
20-20	Função de Feedback	[3] Mínimo	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-21	Setpoint 1	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-22	Setpoint 2	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-23	Setpoint 3	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-3* F	eedb Avnçd Conv.				•	'
20-30	Elemento refrigerante	[0] R22	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-31	Refrigerante A1 Definido pelo Usuário	10.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Uint32
20-32	Refrigerante A2 Definido pelo Usuário	-2250.00 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Int32
20-33	Refrigerante A3 Definido pelo Usuário	250.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Uint32
20-34	Área do duto 1 [m2]	0.500 m2	All set-ups	TRUE	-3	Uint32
20-35	Área do duto 1 [pol2]	750 in2	All set-ups	TRUE	0	Uint32
20-36	Área do duto 2 [m2]	0.500 m2	All set-ups	TRUE	-3	Uint32
20-37	Área do duto 2 [pol2]	750 in2	All set-ups	TRUE	0	Uint32
20-38	Fator de Densidade do Ar [%]	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint32
20-6* S	em Sensor				'	
20-60	Controle sem o sensor	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-69	Informações Sem o Sensor	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
20-7* S	int. autom.do PID					!
20-70	Tipo de Malha Fechada	[0] Auto	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
20-71	Desempenho do PID	[0] Normal	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
20-72	Modificação de Saída do PID	0.10 N/A	2 set-ups	TRUE	-2	Uint16
20-73	Nível Mínimo de Feedback	-999999.000 ProcessCtrlUnit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
20-74	Nível Máximo de Feedback	999999.000 ProcessCtrlUnit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
20-79	Sintonização Automática do PID	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-8* C	onfigurações Básicas do PID		·			1
20-81	Controle Normal/Inverso do PID	[0] Normal	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-82	Velocidade de Partida do PID [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
20-83	Velocidade de Partida do PID [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
20-84	Larg Banda Na Refer.	5 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
	Controlador PID			1	1	•
20-91	Anti Windup do PID	[1] On (Ligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
20-93	Ganho Proporcional do PID	0.50 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
20-94	Tempo de Integração do PID	20.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
20-95	Tempo do Diferencial do PID	0.00 s		TRUE		Uint16
	, ,		All set-ups		-2	



Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
20-96	Difer. do PID: Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16

Guia de Programação do Drive do HVAC do VLT

Tabela 5.19



5.1.19 21-** Ext. Malha Fechada

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) = Relacionado a potência)		durante a	conversão	
21_0* 5	 xt. Sintonização Automática do PID	Relacionado a potencia)		operação		
21-00	Tipo de Malha Fechada	[0] Auto	2 set-ups	TRUE	_	Uint8
21-00	Desempenho do PID	[0] Normal	2 set-ups	TRUE	_	Uint8
21-01	Modificação de Saída do PID	0.10 N/A	· ' -	TRUE	-2	Uint16
21-02	Nível Mínimo de Feedback	-999999.000 N/A	2 set-ups	TRUE		
			2 set-ups	TRUE	-3	Int32
21-04	Nível Máximo de Feedback	999999.000 N/A	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
	Sint. autom.do PID xt. CL 1 Ref./Fb.	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-10	Unidade da Ref./Feedback Ext. 1	[1] %	All set-ups	TRUE		Uint8
21-10	Referência Ext. 1 Mínima	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
	Referência Ext. 1 Máxima	100.000 ExtPID1Unit	· ·	TRUE		Int32
21-12			All set-ups		-3	
21-13	Fonte da Referência Ext. 1	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-14	Fonte do Feedback Ext. 1	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
21-15	Setpoint Ext. 1	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-17	Referência Ext. 1[Unidade]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-18	Feedback Ext. 1 [Unidade]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-19	Saída Ext. 1 [%]	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int32
	xt. CL 1 PID		l au .	TOUE		11: 40
21-20	Controle Normal/Inverso Ext. 1	[0] Normal	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-21	Ganho Proporcional Ext. 1	0.01 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-22	Tempo de Integração Ext. 1	10000.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
21-23	Tempo de Diferenciação Ext. 1	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-24	Dif. Ext. 1 Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
	xt. CL 2 Ref./Fb.	T	l			
21-30	Unidade da Ref./Feedback Ext. 2	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-31	Referência Ext. 2 Mínima	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-32	Referência Ext. 2 Máxima	100.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-33	Fonte da Referência Ext. 2	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-34	Fonte do Feedback Ext. 2	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-35	Setpoint Ext. 2	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-37	Referência Ext. 2 [Unidade]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-38	Feedback Ext. 2 [Unidade]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-39	Saída Ext. 2 [%]	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int32
	xt. CL 2 PID	T	I	1		
21-40	Controle Normal/Inverso Ext. 2	[0] Normal	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-41	Ganho Proporcional Ext. 2	0.01 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-42	Tempo de Integração Ext. 2	10000.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
21-43	Tempo de Diferenciação Ext. 2	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-44	Ext. 2 Dif. Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
21-5* E	xt. CL 3 Ref./Fb.		1	1		
21-50	Unidade da Ref./Feedback Ext. 3	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-51	Referência Ext. 3 Mínima	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-52	Referência Ext. 3 Máxima	100.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-53	Fonte da Referência Ext. 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-54	Fonte do Feedback Ext. 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-55	Setpoint Ext. 3	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-57	Referência Ext. 3 [Unidade]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-58	Feedback Ext. 3 [Unidade]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-59	Saída Ext. 3 [%]	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int32



Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo			
21-6* E	21-6* Ext. CL 3 PID								
21-60	Controle Normal/Inverso Ext. 3	[0] Normal	All set-ups	TRUE	-	Uint8			
21-61	Ganho Proporcional Ext. 3	0.01 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16			
21-62	Tempo de Integração Ext. 3	10000.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32			
21-63	Tempo de Diferenciação Ext. 3	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16			
21-64	Dif. Ext. 3 Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16			

Tabela 5.20





5.1.20 22-** Funções de Aplicação

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
22-0* C	l Diversos	neiacionado a potencia)		operação		
22-00	Atraso de Bloqueio Externo	0 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-01	Tempo do Filtro de Energia	0.50 s	2 set-ups	TRUE	-2	Uint16
22-2* [Petecção de Fluxo-Zero		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!		
22-20	Set-up Automático de Potência Baixa	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	FALSE	-	Uint8
22-21	Detecção de Potência Baixa	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-22	Detecção de Velocidade Baixa	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-23	Função Fluxo-Zero	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-24	Atraso de Fluxo-Zero	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-26	Função Bomba Seca	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-27	Atraso de Bomba Seca	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	intonização da Potência de Fluxo-Zero					
22-30	Potência de Fluxo-Zero	0.00 kW	All set-ups	TRUE	1	Uint32
22-31	Correção do Fator de Potência	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-32	Velocidade Baixa [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-33	Velocidade Baixa [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-34	Potência de Velocidade Baixa [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	1	Uint32
22-35	Potência de Velocidade Baixa [HP]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
22-36	Velocidade Alta [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-37	Velocidade Alta [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-38	Potência de Velocidade Alta [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	1	Uint32
22-39	Potência de Velocidade Alta [HP]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	leep mode	EXPRESSIONEMINE	7 m see aps	11102		Ollitisz
22-40	Tempo Mínimo de Funcionamento	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-41	Sleep Time Mínimo	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-42	Velocidade de Ativação [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-43	Velocidade de Ativação [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-44	Ref. de Ativação/Diferença de FB	10 %	All set-ups	TRUE	0	Int8
22-45	Impulso de Setpoint	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int8
22-46	Tempo Máximo de Impulso	60 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	inal de Curva					
22-50	Função Final de Curva	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE	_	Uint8
22-51	Atraso de Final de Curva	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	Detecção de Correia Partida					
22-60	Função Correia Partida	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE	_	Uint8
22-61	Torque de Correia Partida	10 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
22-62	Atraso de Correia Partida	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
	roteção de Ciclo Curto	.00	7 see aps			0
22-75	Proteção de Ciclo Curto	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	_	Uint8
		start_to_start_min_on_time				
22-76	Intervalo entre Partidas	(P2277)	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-77	Tempo Mínimo de Funcionamento	0 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-78	Cancel.Tempo Func.Mín.	[0] Desativado	All set-ups	FALSE	-	Uint8
22-79	Valor Cancel.Tempo Funcion.Mín.	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
	low Compensation		1			
22-80	Compensação de Vazão	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-81	Curva de Aproximação Quadrática-Linear	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
22-82	Cálculo do Work Point	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-83	Velocidade no Fluxo-Zero [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
05	. C. C. Gadac To Tiako Zero [m M]	EXPICISIONEIIIII	/ set ups	I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.11110



Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
22-84	Velocidade no Fluxo-Zero [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-85	Velocidade no Ponto projetado [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-86	Velocidade no Ponto projetado [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-87	Pressão na Velocidade de Fluxo-Zero	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
22-88	Pressão na Velocidade Nominal	999999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
22-89	Vazão no Ponto Projetado	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
22-90	Vazão na Velocidade Nominal	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32

Tabela 5.21



5.1.21 23-** Funções Baseadas no Tempo

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
23-0* <i>F</i>	kções Temporizadas					
						TimeOfDayWo
23-00	Tempo LIGADO	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Date
23-01	Ação LIGADO	[0] DESATIVADO	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
						TimeOfDayWo
23-02	Tempo DESLIGADO	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Date
23-03	Ação DESLIGADO	[1] Nenhuma ação	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-04	Ocorrência	[0] Todos os dias	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-0* [Defin.açõesTempor					
23-08	Modo de Ações Temporizadas	[0] AçõesTempor.Autom.	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-09	Reativação de Ações Temporizadas	[1] Ativado	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-1* N	Manutenção					
23-10	ltem de Manutenção	[1] Rolamentos do motor	1 set-up	TRUE	-	Uint8
23-11	Ação de Manutenção	[1] Lubrificar	1 set-up	TRUE	-	Uint8
23-12	Estimativa do Tempo de Manutenção	[0] Desativado	1 set-up	TRUE	-	Uint8
23-13	Intervalo de Tempo de Manutenção	1 h	1 set-up	TRUE	74	Uint32
23-14	Data e Hora da Manutenção	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
23-1* F	Reset de Manutenção	,	-		,	
23-15	Reinicializar Word de Manutenção	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
23-16	Texto Manutenção	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[20]
23-5* L	og de Energia					
23-50	Resolução do Log de Energia	[5] Últimas 24 Horas	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-51	Início do Período	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-53	LogEnergia	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-54	Reinicializar Log de Energia	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
23-6* T	endência	•			•	•
23-60	Variável de Tendência	[0] Potência [kW]	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-61	Dados Bin Contínuos	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-62	Dados Bin Temporizados	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-63	Início de Período Temporizado	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-64	Fim de Período Temporizado	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-65	Valor Bin Mínimo	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-66	Reinicializar Dados Bin Contínuos	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
23-67	Reinicializar Dados Bin Temporizados	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE	-	Uint8
23-8* (Contador de Restituição	•	•	•	•	•
23-80	Fator de Referência de Potência	100 %	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-81	Custo da Energia	1.00 N/A	2 set-ups	TRUE	-2	Uint32
23-82	Investimento	0 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint32
23-83	Economia de Energia	0 kWh	All set-ups	TRUE	75	Int32
23-84	Economia nos Custos	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32

Tabela 5.22



5.1.22 24-** Funções de Aplicação 2

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
24-0* F	ire Mode					
24-00	Função de Fire Mode	[0] Desativado	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
24-01	Configuração do Fire Mode	[0] Malha Aberta	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-02	Unidade do Fire Mode	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-03	Fire Mode Min Reference	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
24-04	Fire Mode Max Reference	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
24-05	Referência Predefinida do Fire Mode	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
24-06	Fonte de Referência do Fire Mode	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-07	Fonte de Feedback do Fire Mode	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-09	Atendimento do Alarme de Fire Mode	[1] Dsrme,AlrmsCrítics	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
24-1* E	Bypass do Drive					
24-10	Função Bypass do Drive	[0] Desativado	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
24-11	T. Atraso-Bypass do Drive	0 s	2 set-ups	TRUE	0	Uint16
24-9* F	unç.Multi-Motor		•	•		
24-90	Função Motor Ausente	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-91	Coeficiente 1 de Motor Ausente	0.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
24-92	Coeficiente 2 de Motor Ausente	0.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
24-93	Coeficiente 3 de Motor Ausente	0.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
24-94	Coeficiente 4 de Motor Ausente	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
24-95	Função Rotor Bloqueado	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-96	Coeficiente 1 de Rotor Bloqueado	0.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
24-97	Coeficiente 2 de Rotor Bloqueado	0.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
24-98	Coeficiente 3 de Rotor Bloqueado	0.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
24-99	Coeficiente 4 de Rotor Bloqueado	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32

Tabela 5.23



5.1.23 25-** Controlador em Cascata

Par.	Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-setup	Alteração	Índice de	Tipo
No. #		(SR (Size Related) =		durante a	conversão	
		Relacionado a potência)		operação		
25-0* C	onfigurações de Sistema					
25-00	Controlador em Cascata	[0] Desativado	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
25-02	Partida do Motor	[0] Direto Online	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
25-04	Ciclo de Bomba	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-05	Bomba de Comando Fixa	[1] Sim	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
25-06	Número de Bombas	2 N/A	2 set-ups	FALSE	0	Uint8
25-2* C	onfigurações de Largura de Banda					
25-20	Largura de Banda do Escalonamento	10 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-21	Largura de Banda de Sobreposição	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
		casco_staging_bandwidth				
25-22	Faixa de Velocidade Fixa	(P2520)	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-23	Atraso no Escalonamento da SBW	15 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
25-24	Atraso de Desescalonamento da SBW	15 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
25-25	Tempo da OBW	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
25-26	Desescalonamento No Fluxo-Zero	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-27	Função Escalonamento	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-28	Tempo da Função Escalonamento	15 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
25-29	Função Desescalonamento	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-30	Tempo da Função Desescalonamento	15 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
25-4* C	onfigurações de Escalonamento					
25-40	Atraso de Desaceleração	10.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
25-41	Atraso de Aceleração	2.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
25-42	Limite de Escalonamento	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-43	Limite de Desescalonamento	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-44	Velocidade de Escalonamento [RPM]	0 RPM	All set-ups	TRUE	67	Uint16
25-45	Velocidade de Escalonamento [Hz]	0.0 Hz	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
25-46	Velocidade de Desescalonamento [RPM]	0 RPM	All set-ups	TRUE	67	Uint16
25-47	Velocidade de Desescalonamento [Hz]	0.0 Hz	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
25-5* C	Configurações de Alternação				•	
25-50	Alternação da Bomba de Comando	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-51	Evento Alternação	[0] Externa	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-52	Intervalo de Tempo de Alternação	24 h	All set-ups	TRUE	74	Uint16
25-53	Valor do Temporizador de Alternação	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[7]
						TimeOfD
						ayWo
25-54	Tempo de Alternação Predefinido	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Date
25-55	Alternar se Carga < 50%	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-56	Modo Escalonamento em Alternação	[0] Lenta	All set-ups	TRUE	-	Uint8
	Atraso de Funcionamento da Próxima					
25-58	Bomba	0.1 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
25-59	Atraso de Funcionamento da Rede Elétrica	0.5 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
25-8* S	tatus					
25-80	Status de Cascata	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
25-81	Status da Bomba	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
25-82	Bomba de Comando	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-83	Status do Relé	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[4]
	Tempo de Bomba LIGADA	0 h	All set-ups	TRUE	74	Uint32
25-84	rempo de bomba Erakbit					
25-84 25-85	Tempo de Relé ON (Ligado)	0 h	All set-ups	TRUE	74	Uint32



Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
25-9* S	25-9* Serviço					
25-90	Bloqueio de Bomba	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-91	Alternação Manual	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8

Tabela 5.24



5.1.24 26-** E/S Analógica do Opcional MCB 109

Par. No. #	Descrição do parâmetro	Valor-padrão (SR (Size Related) = Relacionado a potência)	4-setup	Alteração durante a operação	Índice de conversão	Tipo
26-0* N	l Modo E/S Analógico	nelacionado a potencia)		орстадао		
26-00	Modo Term X42/1	[1] Tensão	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-01	Modo Term X42/3	[1] Tensão	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-02	Modo Term X42/5	[1] Tensão	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-1* E	intr.analóg.X42/1					
26-10	Terminal X42/1 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-11	Terminal X42/1 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-14	Term. X42/1 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
26-15	Term. X42/1 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
26-16	Term. X42/1 Constante de Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
26-17	Term. X42/1 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-2* E	intr.Analóg.X42/3					
26-20	Terminal X42/3 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-21	Terminal X42/3 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-24	Term. X42/3 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
26-25	Term. X42/3 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
26-26	Term. X42/3 Constnt Temp d Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
26-27	Term. X42/3 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-3* E	intr.analóg.X42/5					I.
26-30	Terminal X42/5 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-31	Terminal X42/5 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-34	Term. X42/5 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
26-35	Term. X42/5 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
26-36	Term. X42/5 Constnt Temp d Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
26-37	Term. X42/5 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-4* S	aída Anal. X42/7	•				
26-40	Terminal X42/7 Saída	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-41	Terminal X42/7 Mín. Escala	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-42	Terminal X42/7 Máx. Escala	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-43	Terminal X42/7 Ctrl de Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
26-44	Terminal X42/7 Predef. Timeout	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
26-5* S	aída Anal. X42/9	•	'	!		
26-50	Terminal X42/9 Saída	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-51	Terminal X42/9 Mín. Escala	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-52	Terminal X42/9 Máx. Escala	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-53	Terminal X42/9 Ctrl de Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
26-54	Terminal X42/9 Predef. Timeout	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
26-6* S	aída Anal. X42/11	•	•	•	•	
26-60	Terminal X42/11 Saída	[0] Fora de funcionament	All set-ups	TRUE	-	Uint8
26-61	Terminal X42/11 Mín. Escala	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-62	Terminal X42/11 Máx. Escala	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
		0.00.0/	 	TRUE	2	N2
26-63	Terminal X42/11 Ctrl de Bus	0.00 %	All set-ups	INUE	-2	INZ

Tabela 5.25




Índice

٨	Dados
A Abreviações	Do Motor
Acesso Ao Parâm	
Ações Temporizadas	Dei. Log De Dados
Alarm Words 2	
Alarmes E Advertências 2	Derate Automatico
Alimentação De Rede Elétrica	Deraulig
•	Desarrie 110 Emilie mile
Alteração De Dados	
Alterações Feitas	DeviceNet DeviceNet
Alterando Dados De Parâmetro	E CAN EL LU
Um Grupo De Valores De Dados Numéricos	
Um Valor De Texto	22
Ambiente1	²⁶ E
Atraso Da Partida	
	Entrada
В	Analógica
BACnet	96 Digital
Barramento CC	20 Entradas Analógicas
Bypass Do Drive19	91 Estrutura Do Menu Prin
	ETR
C	Exemplo De Alteração I
Características Nominais De Corrente2	20
Carga Térmica	35 F
Como Operar O LCP (GLCP) Gráfico	
Compensação De Fluxo1	73 Feedback Avanç. Conversão
Compressor Com Otimização Automática De Energia	
Comunicação Serial	·
Configuração	
Configurações	Frenagem
- •	52 Frequência De Chavear
Padrão	23
Padrão:	
Congelar Saída	. 5
Controlado Por Bus	-
Controlador Em Cascata1	
PID1	identi Do operonamini
Controle De Limite De Corrente1	24
Copyright, Limitação De Responsabilidade E Direitos De Re	Inform. Do Parâm
são	. 3
Corrente	Inicialização Inicialização
De Saída	Manual
Do Motor220, 22	24
	J
	-

D	
Dados	
Do Motor Dos Parâmetros	-
Def. Log De Dados	
Definições	
Derate Automático	
Derating	221
Desarme No Limite Inferior Da Velocidade Do Motor	r51
Detecção De Correia Partida	172
DeviceNet	
DeviceNet	
E CAN Fieldbus	
Display Gráfico	9
_	
E	_
Energia De Frenagem	6
Entrada Analógica	_
Digital	
Entradas Analógicas	
Estrutura Do Menu Principal	
ETR	
Exemplo De Alteração Dos Dados De Parâmetro	
Exemplo de Alteração dos dados de Parametro	10
_	
F	
Feedback	3. 143. 225
•	
Feedback Feedback223	149
Feedback Feedback	149 146
Feedback Feedback	149 146 171
Feedback Feedback	



L		Q	
LCP 102	9	Quick Menu	11
LEDs	9		
Leitura E Programação De Parâmetros Indexados	23	R	
Lig/Deslig RedeElét		RCD	6
Lista De Códigos De Alarme/Advertência		Reatância	
Literatura		Parasita Do Estator	
		Principal	42
Log De Energia		Referência Local	26
LogAlarme		Registr.doHistórico	131
LonWorks		Registros	16
Luzes Indicadoras (LEDs)	11	Reinicialização	225
		Reinicializado	220
M		Reset Do Desarme	123
Main Menu (Menu Principal) - Informações Sobre O I		Resfriamento	
Grupo 15		Resolução De Problemas	
Malha Fechada Do FC	143	Resolução de Problemas	220
Mensagens		_	
De Falhas De Status		S	
		Saídas De Relé	
Modo Main Menu (Menu Principal)	21	Segurança E Precauções	
Menu Principal		Seleção De Parâmetro	21
Menu Rápido		Sem	
Operacional Proteção		Desarme Na Sobrecarga Do Inversor	
Quick Menu (Menu Rápido)		Operação	
		Senha	
N		Setup De Parâmetros	
NLCP	13	Setups Da Função	
		Símbolos	3
0		Sintonização	
O Opcional De Comunicação	าาว	Automática Do CL Estendido Automática Do PID	
•			
Opções De Parâmetro		Sleep Mode	
Otimiz. De Energia		Solução De Problemas	213
Otimização Automática De Energia VT	38	Status Status	11
		Do Motor	
P		Word Estendida	
Pacote		Word Estendida 2	219
De Idiomas 1 De Idiomas 2			
Parada	23	T	
Por Inércia	5	Tempo De Aceleração	61
Por Inércia Inversa		Tendência	184
Passo A Passo	23	Tensão De Alimentação	223
Por Inércia	12	Terminais De Entrada	
Potência Do Motor		Termistor	
Programação		Torque De Segurança	
• •	∠∠∪	• • •	
Proteção De Ciclo Curto	172	Transferência Rápida Das Configurações De Múltiplos Conversores De	
Do Motor			





Índice

23 208
5 49 5
3
7
218





www.danfoss.com/drives

A Danfoss não aceita qualquer responsabilidade por possíveis errors constantes de catálogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus produtos sem avisò prévio. Esta determinação aplica-se também a produtos já encomendados, desde que tais alterações não impliquem mudanças às especificações acordadas. Todas as marcas registradas constantes deste material são propriedade das respectivas empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss são marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.

