



Ghid de operare

VLT[®] HVAC Drive FC 102

355 – 800 kW, Tip carcasă E



Conținut

1 Introducere	3
1.1 Scopul acestui manual	3
1.2 Resurse suplimentare	3
1.3 Versiunea manualului și a programului software	3
1.4 Aprobări și certificări	3
1.5 Dezafectarea	3
2 Siguranța	4
2.1 Simboluri referitoare la siguranță	4
2.2 Personalul calificat	4
2.3 Măsuri de precauție legate de siguranță	4
3 Prezentarea generală a produsului	6
3.1 Scopul utilizării	6
3.2 Puterea nominală, greutate și dimensiuni	6
3.3 Vizualizare din interior a carcaselor E1h și E2h	7
3.4 Vizualizare din interior a carcaselor E3h și E4h	8
3.5 Raft de control	9
3.6 Panoul de comandă local (LCP)	10
4 Instalarea mecanică	12
4.1 Elementele furnizate	12
4.2 Instrumentele necesare	12
4.3 Depozitarea	12
4.4 Mediul de operare	13
4.5 Cerințe de instalare și răcire	14
4.6 Ridicarea unității	15
4.7 Instalarea mecanică pentru E1h/E2h	15
4.8 Instalarea mecanică pentru E3h/E4h	17
5 Instalația electrică	21
5.1 Instrucțiuni de siguranță	21
5.2 Instalarea în conformitate cu EMC	21
5.3 Schema de conexiuni	24
5.4 Conectarea motorului	25
5.5 Conectarea rețelei de alimentare de c.a.	27
5.6 Împământarea	29
5.7 Dimensiunile bornelor	31
5.8 Cablurile de control	41
5.9 Tabela de control înainte de pornire	46

6 Punerea în funcțiune	48
6.1 Instrucțiuni de siguranță	48
6.2 Alimentarea	48
6.3 Meniu LCP	49
6.4 Programarea convertizorului de frecvență	50
6.5 Testarea înainte de pornirea sistemului	53
6.6 Pornirea sistemului	54
6.7 Setările parametrilor	54
7 Exemple de configurare a cablurilor	56
7.1 Conexiuni pentru reglarea vitezei în buclă deschisă	56
7.2 Conexiuni pentru pornire/oprire	57
7.3 Conexiuni pentru resetarea alarmei externe	59
7.4 Conexiuni pentru termistorul motorului	59
7.5 Conexiuni pentru regenerare	59
8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea	60
8.1 Întreținere și service	60
8.2 Panoul de acces la radiator	60
8.3 Mesajele de stare	61
8.4 Tipurile de avertismente și de alarme	63
8.5 Lista de avertismente și alarme	64
8.6 Depanarea	74
9 Specificații	77
9.1 Date electrice	77
9.2 Rețeaua de alimentare	81
9.3 Ieșirea motorului și date despre motor	81
9.4 Mediul ambiant	81
9.5 Specificații ale cablului	82
9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă	82
9.7 Siguranțe fuzibile	85
9.8 Dimensiunile carcaselor	86
9.9 Debit de aer carcasă	102
9.10 Valori nominale pentru cuplul de strângere	103
10 Anexă	104
10.1 Abrevieri și convenții	104
10.2 Setările implicite ale parametrilor Internațional/din America de Nord	105
10.3 Structura meniului de parametri	105
Index	110

1 Introducere

1.1 Scopul acestui manual

Acest ghid de operare oferă informații pentru instalarea în siguranță și punerea în funcțiune a convertizoarelor de frecvență VLT® cu tipul de carcasă E (E1h, E2h, E3h și E4h).

Ghidul de operare este destinat utilizării de către personalul calificat. Pentru a utiliza unitatea în siguranță și în mod profesional, citiți acest ghid de operare și urmați-l. Acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță și avertismentelor generale. Păstrați întotdeauna la îndemână ghidul de operare lângă convertizorul de frecvență.

VLT® este marcă comercială înregistrată.

1.2 Resurse suplimentare

Există alte resurse disponibile pentru a înțelege funcțiile avansate și programarea convertizorului de frecvență E1h–E4h.

- *Ghidul de programare VLT® HVAC Drive FC 102* furnizează multe detalii despre modul de lucru cu parametri și exemple de aplicații HVAC.
- *Ghidul de proiectare* pentru VLT® HVAC Drive FC 102, 90 – 1.200 kW oferă informații detaliate despre capabilități și funcționalități necesare în proiectarea sistemelor de control ale motorului pentru aplicațiile HVAC.
- *Ghidul de operare pentru funcția Safe Torque Off* oferă specificații și cerințe detaliate, precum și instrucțiuni de instalare pentru funcția Safe Torque Off.

Sunt disponibile publicații și manuale suplimentare de la Danfoss. Consultați drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/ pentru listări.

1.3 Versiunea manualului și a programului software

Acest manual este revizuit și actualizat în mod regulat. Toate sugestiile de îmbunătățire sunt binevenite. *Tabel 1.1* prezintă versiunea manualului și versiunea de software corespunzătoare.

Versiune manual	Observații	Versiune de program software
MG1601xx	Versiune inițială	4.44

Tabel 1.1 Versiunea manualului și a programului software

1.4 Aprobări și certificări



Tabel 1.2 Aprobări și certificări

Mai există și alte certificări și aprobări disponibile. Luați legătura cu centrul sau partenerul Danfoss local. Convertizoarele de frecvență cu tensiunea T7 (525 – 690 V) sunt certificate UL numai pentru 525 – 600 V.

Convertizorul de frecvență este în conformitate cu certificatul UL 61800-5-1 privind cerințele de păstrare a memoriei termice. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Protecția termică a motorului* din *ghidul de proiectare* specific produsului.

AVERTISMENT!


LIMITELE IMPUSE ASUPRA FRECVENȚEI DE IEȘIRE

Începând cu versiunea software 3.92, frecvența de ieșire a convertizorului de frecvență este limitată la 590 Hz din cauza reglementărilor privind controlul exporturilor.

1.4.1 Conformitatea cu ADN

Pentru informații despre conformitatea cu Acordul european cu privire la transportul internațional al mărfurilor periculoase prin căile navigabile interioare (ADN), consultați *Instalarea în conformitate cu ADN din Ghidul de proiectare*.

1.5 Dezafectarea



Nu aruncați echipamentul ce conține piese electrice împreună cu gunoiul menajer. Colectați-l separat în conformitate cu legislația locală în vigoare în prezent.

2 Siguranța

2.1 Simboluri referitoare la siguranță

În acest ghid sunt utilizate următoarele simboluri:

▲AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la moarte sau la răni grave.

▲ATENȚIONARE

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răni minore sau moderate. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a avertiza împotriva metodelor nesigure.

AVERTISMENT!

Indică informații importante, inclusiv situații ce pot duce la avariarea echipamentului sau a proprietății.

2.2 Personalul calificat

Pentru o funcționare fără probleme și sigură a convertizorului de frecvență, sunt necesare transportul, depozitarea, instalarea, operarea și întreținerea acestuia într-un mod corect și fiabil. Instalarea sau operarea acestui echipament sunt permise numai unui personal calificat.

Personalul calificat este reprezentat de oameni pregătiți, care sunt autorizați să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină echipamentul, sistemele și circuitele, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. De asemenea, personalul trebuie să aibă cunoștința despre instrucțiunile și măsurile de siguranță din acest manual.

2.3 Măsuri de precauție legate de siguranță

▲AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență conțin tensiune ridicată atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c., la distribuirea de sarcină sau la motoare cu magneți permanenți. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Numai personalul calificat poate să instaleze, să pornească și să întrețină convertizorul de frecvență.

▲AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când unitatea este conectată la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răni grave sau la deteriorarea proprietății. Motorul poate porni cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remediarea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare.
- Realizați toate conexiunile și asamblați convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta convertizorul de frecvență la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină.

⚠️ AVERTISMENT**TIMP DE DESCĂRCARE**

Convertizorul de frecvență include condensatori în circuitul intermediar, care pot rămâne încărcăți chiar și atunci când convertizorul de frecvență nu este alimentat. Poate exista tensiune ridicată chiar și atunci când indicațiile de avertizare cu LED-uri sunt stinse. Nerespectarea timpului de așteptare de 40 de minute după deconectare, înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de reparație, poate duce la vătămări grave sau deces.

- Opriți motorul.
- Deconectați rețeaua de alimentare de c.a. și sursele de alimentare în circuit intermediar de la distanță, inclusiv bateriile de rezervă, conexiunile UPS și conexiunile circuitului intermediar către alte convertizoare de frecvență.
- Deconectați sau blocați motorul.
- Așteptați 40 de minute pentru descărcarea completă a condensatorilor.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-au descărcat complet condensatorii.

⚠️ AVERTISMENT**PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE**

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertizorului de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

⚠️ AVERTISMENT**ECHIPAMENT PERICULOS**

Contactul cu arborii rotativi și cu echipamentul electric poate duce la moarte sau la răniri grave.

- Asigurați-vă că numai personalul instruit și calificat efectuează instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență.
- Asigurați-vă că lucrările electrice respectă normele electrice naționale și locale.
- Urmați procedurile din acest ghid.

⚠️ ATENȚIONARE**SUPRAFEȚE FIERBINȚI**

Convertizorul de frecvență conține componente metalice care sunt încă fierbinți după oprirea alimentării. Nerespectarea simbolului de temperatură ridicată (triunghiul galben) de pe convertizorul de frecvență poate duce la arsuri grave.

- Țineți cont de faptul că anumite componente interne, cum ar fi barele colectoare, pot fi extrem de fierbinți chiar și după oprirea alimentării convertizorului de frecvență.
- Zonele de la exterior marcate cu simbolul de temperatură ridicată (triunghiul galben) sunt fierbinți în timpul funcționării convertizorului de frecvență și imediat după oprirea alimentării acestuia.

⚠️ AVERTISMENT**PERICOL DE DEFECȚIUNE INTERNĂ**

În anumite circumstanțe, o componentă poate exploda din cauza unei defecțiuni interne. Nerespectarea instrucțiunilor privind păstrarea închisă a carcasei, și în condiții corespunzătoare de siguranță, poate duce la vătămări grave sau deces.

- Nu porniți convertizorul de frecvență cu ușa deschisă sau panourile demontate.
- Asigurați-vă că toată carcasa este bine închisă și securizată pe durata funcționării.

AVERTISMENT!**OPȚIUNEA DE SIGURANȚĂ PRIVIND ECRANAREA REȚELEI DE ALIMENTARE**

Opțiunea de ecranare a rețelei de alimentare este disponibilă pentru carcasele cu protecție nominală IP21/IP 54 (Tip 1/Tip 12). Ecranarea rețelei constă într-o ecranare Lexan instalată în interiorul carcasei, pentru a oferi protecție față de atingerea accidentală a bornelor de alimentare, conform cerințelor BGV A2, VBG 4.

3 Prezentarea generală a produsului

3.1 Scopul utilizării

3

Un convertizor de frecvență este un regulator electronic al motorului care transformă intrarea rețelei de alimentare de c.a. într-o ieșire de undă de c.a. variabilă. Frecvența și tensiunea ieșirii sunt reglate pentru a controla viteza sau cuplul motorului. Convertizorul de frecvență este proiectat pentru a îndeplini următoarele:

- reglează viteza motorului în funcție de răspunsul sistemului sau de comenzile de la distanță primite de la regulatoare externe
- monitorizează starea sistemului și a motorului
- asigură protecția motorului la suprasarcină.

Convertizorul de frecvență poate fi utilizat în medii industriale și comerciale în conformitate cu legile și standardele locale. În funcție de configurare, convertizorul de frecvență poate fi utilizat în instalațiile autonome sau ca parte dintr-un sistem sau dintr-o instalație mai complexă.

AVERTISMENT!

Într-un mediu rezidențial, acest produs poate cauza perturbații radio, caz în care sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare.

Utilizare necorespunzătoare previzibilă

Nu utilizați convertizorul de frecvență în aplicații care nu respectă condițiile și mediile de funcționare specificate. Asigurați conformitatea cu condițiile specificate în *capitol 9 Specificații*.


3.2 Puterea nominală, greutate și dimensiuni

Tabel 3.1 furnizează dimensiunile pentru configurațiile standard. Pentru dimensiunile configurațiilor opționale, consultați *capitol 9 Specificații*.

Dimensiune carcasă	E1h	E2h	E3h	E4h
Putere nominală la 380 – 480 V [kW (CP)]	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)
Putere nominală la 525 – 690 V [kW (CP)]	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)
Protecție nominală carcasă	IP21/tip 1 IP54/tip 12	IP21/tip 1 IP54/tip 12	IP20/ Șasiu	IP 20/ Șasiu
Dimensiuni unitate				
Înălțime [mm (in)]	2.043 (80,4)	2.043 (80,4)	1.578 (62,1)	1.578 (62,1)
Lățime [mm (in)]	602 (23,7)	698 (27,5)	506 (19,9)	604 (23,89)
Adâncime [mm (in)]	513 (20,2)	513 (20,2)	482 (19,0)	482 (19,0)
Greutate [kg (lb.)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
Dimensiuni de transport				
Înălțime [mm (in)]	768 (30,2)	768 (30,2)	746 (29,4)	746 (29,4)
Lățime [mm (in)]	2.191 (86,3)	2.191 (86,3)	1.759 (69,3)	1.759 (69,3)
Adâncime [mm (in)]	870 (34,3)	870 (34,3)	794 (31,3)	794 (31,3)
Greutate [kg (lb.)]	–	–	–	–

Tabel 3.1 Dimensiuni și puteri nominale pentru carcasă

3.3 Vizualizare din interior a carcaselor E1h și E2h



1	Raft de comandă (consultați <i>Ilustrația 3.3</i>)	7	Modul de putere ventilator (FPC)
2	Ramă panou de comandă local (LCP)	8	Rezistență electrică pentru încălzire (opțional)
3	Filtru RFI (opțional)	9	Separator de rețea (opțional)
4	Siguranțe fuzibile (necesare pentru conformitatea la UL; de altfel, sunt opționale)	10	Frână/borne pt regenerare (opționale)
5	Borne rețea de alimentare	11	Borne motor
6	Terminație ecranare RFI	12	Borne de împământare

Ilustrația 3.1 Vizualizare din interior a carcasei E1h (Carcasa E2h este similară)


3.4 Vizualizare din interior a carcaselor E3h și E4h



1	Borne distribuire sarcină/regenerare (opțional)	8	Terminație ecranare RFI (opțională, dar standard dacă se comandă filtrul RFI)
2	Raft de comandă (consultați <i>Ilustrația 3.3</i>)	9	Ventilatoare (utilizate pentru a răci secțiunea frontală a carcasei)
3	Ramă panou de comandă local (LCP)	10	Modul de putere ventilator (FPC)
4	Filtru RFI (opțional)	11	Rezistență electrică pentru încălzire (opțional)
5	Siguranțe fuzibile (opțional)	12	Borne frână (opțional)
6	Borne rețea de alimentare	13	Borne motor
7	Borne de împământare	–	–

Ilustrația 3.2 Vizualizare din interior a carcasei E3h (Carcasa E4h este similară)


3.5 Raft de control



1	Ramă LCP (LCP nu se arată)	8	Raft de comandă
2	Comutator terminal magistrală (consultați <i>capitol 5.8.5 Configurarea comunicației seriale RS485</i>)	9	Port USB
3	Borne comunicație serială (consultați <i>Tabel 5.1</i>)	10	Comutatoare intrare analogică A53/A54 (consultați <i>capitol 5.8.10 Selectarea semnalului de intrare a tensiunii/curentului</i>)
4	Borne intrare/ieșire digitală (consultați <i>Tabel 5.2</i>)	11	Borne intrare/ieșire analogică (consultați <i>Tabel 5.3</i>)
5	Cleme cablu/compatibilitate electromagnetă (EMC)	12	Borne rezistor de frânare 104 – 106 (pe modulul de putere, sub raftul de comandă)
6	Releul 1 și Releul 2 (consultați <i>Ilustrația 5.19</i>)	13	Modul de putere (sub raftul de comandă)
7	Card de control (sub panoul LCP și bornele de control)	-	-

Ilustrația 3.3 Vizualizarea raftului de comandă

3.6 Panoul de comandă local (LCP)



Ilustrația 3.4 Panou de comandă local grafic (LCP)

A. Zona de afișare

Fiecare afișare are un parametru asociat acesteia. Consultați *Tabel 3.2*. Informațiile afișate pe LCP pot fi particularizate pentru anumite aplicații. Consultați *capitol 6.3.1.2 Q1 Meniul meu pers..*

Număr	Număr de parametru	Configurare implicită
A1.1	0-20	Referință [%]
A1.2	0-21	Curent sarcină motor [A]
A1.3	0-22	Power [Kw]
A2	0-23	Frecvență [Hz]
A3	0-24	Contor kWh

Tabel 3.2 Zona de afișare LCP

B. Tastele meniului

Tastele meniului sunt utilizate pentru a accesa meniul în vederea configurării parametrilor, pentru derularea între modurile de afișare a stării în timpul funcționării normale și pentru vizualizarea datelor din jurnalul de erori.

Număr	Tastă	Funcție
B1	Status (Stare)	Afișează informații despre funcționare.
B2	Quick Menu (Meniu rapid)	Permite accesul la parametrii pentru instrucțiunile pentru configurarea inițială. De asemenea, oferă informații detaliate privind pașii aplicației. Consultați <i>capitol 6.3.1.1 Modul Meniu rapid</i> .
B3	Main Menu (Meniu principal)	Permite accesul la toți parametrii. Consultați <i>capitol 6.3.1.8 Modul Meniu principal</i> .
B4	Alarm Log (Jurnal alarmă)	Afișează o listă a avertismentelor curente și ultimele 10 alarme.

Tabel 3.3 Tastele meniului LCP

C. Tastele de navigare

Tastele de navigare sunt utilizate pentru programarea funcțiilor și pentru mutarea cursorului afișajului. Tastele de navigare furnizează, de asemenea, reglarea vitezei în funcționarea locală (manuală). Intensitatea afișajului poate fi ajustată apăsând tastele [Status] (Stare) și [▲]/[▼].

Număr	Tastă	Funcție
C1	Back (Înapoi)	Revine la etapa sau la lista anterioară din structura meniului.
C2	Cancel (Anulare)	Anulează ultima modificare sau comandă atâta timp cât modul de afișare nu s-a schimbat.
C3	Info (Informații)	Arată definiția funcției afișate.
C4	OK	Accesează grupul de parametri sau activează o opțiune.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Asigură deplasarea între elementele din meniu.

Tabel 3.4 Tastele de navigare pentru LCP

D. Indicatoarele luminoase

Indicatoarele luminoase sunt folosite pentru a arăta starea convertizorului de frecvență și pentru a oferi o notificare vizuală a condițiilor de avertisment sau de eroare.

Număr	Indicator	Indicator luminos	Funcție
D1	On	Verde	Se aprinde atunci când convertizorul de frecvență se alimentează de la tensiunea rețelei sau de la o sursă externă de 24 V.
D2	Warn.	Galben	Se aprinde atunci când condițiile pentru alarmă sunt active. În zona de afișare apare un text care indică problema.
D3	Alarm	Roșu	Se aprinde în timpul unei condiții de eroare. În zona de afișare apare un text care indică problema.

Tabel 3.5 Indicatoare luminoase LCP

E. Tastele de operare și resetare

Tastele de operare sunt amplasate în partea de jos a panoului de comandă local.

Număr	Tastă	Funcție
E1	[Hand On] (Pornire manuală)	Pornește convertizorul de frecvență în modul de comandă locală. Un semnal extern de oprire de la o intrare de comandă sau de la o comunicație serială înlocuiește tasta [Hand On] (Pornire manuală) locală.
E2	Off (Oprit)	Oprește motorul, dar nu oprește și alimentarea convertizorului de frecvență.
E3	Auto on (Pornire automată)	Pune sistemul în modul de operare de la distanță, astfel încât să poată răspunde la comanda de pornire externă dată de bornele de control sau de comunicația serială.
E4	Reset (Resetare)	Resetează manual convertizorul de frecvență după remediarea unei defecțiuni.


Tabel 3.6 Tastele de operare și resetare LCP

4 Instalarea mecanică

4.1 Elementele furnizate

Elementele furnizate pot varia în funcție de configurația produsului.

- Asigurați-vă că elementele furnizate și informațiile de pe plăcuța nominală corespund confirmării comenzii.
- Verificați vizual ambalajul și convertizorul de frecvență pentru a depista avariile provocate de manevrarea incorectă în timpul livrării. Depuneți la operatorul de transport toate plângerile legate de avariere. Păstrați piesele avariate pentru clarificare.



1	Codul tipului
2	Număr cod
3	Putere nominală
4	Tensiune, frecvență și curent la intrare (la tensiuni scăzute/ridicate)
5	Tensiune, frecvență și curent la ieșire (la tensiuni scăzute/ridicate)
6	Timp de descărcare

Ilustrația 4.1 Plăcuța nominală pentru carcasa E4h (exemplu)

AVERTISMENT!

Îndepărtarea plăcuței nominale de pe convertizorul de frecvență poate duce la pierderea garanției.

4.2 Instrumentele necesare

Primirea/descărcarea

- Grindă în I și cârlige pentru ridicarea convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 3.2 Puterea nominală, greutate și dimensiuni*.
- Macara sau alt instrument de ridicare pentru a fixa unitatea.

Instalarea

- Mașină de găurit cu burghiu de 10 sau 12 mm.
- Dispozitiv de măsurat.
- Șurubelnițe Phillips de diverse tipuri și cu vârf drept.
- Cheie fixă cu ștuțuri metrice relevante (7 – 17 mm).
- Prelungiri la cheia fixă.
- Șurubelnițe Torx (T25 și T50).
- Perforator de tablă pentru conductori și pentru garniturile de etanșare a cablului.
- Grindă în I și cârlige pentru ridicarea convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 3.2 Puterea nominală, greutate și dimensiuni*.
- Macara sau alt instrument de ridicare pentru a plasa convertizorul de frecvență pe soclu și în poziție.

4.3 Depozitarea

Depozitați convertizorul de frecvență într-un loc uscat. Păstrați echipamentul sigilat în ambalajul său până în momentul instalării. Consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant* pentru temperatura recomandată a mediului ambiant.

În timpul depozitării, nu este nevoie de pregătire periodică (încărcarea condensatorilor), dacă perioada de depozitare este mai mică de 12 luni.

4.4 Mediul de operare

În medii cu lichide în aer, particule sau gaze corozive, asigurați-vă că valoarea nominală pentru IP/Tip a echipamentului se potrivește cu cea a mediului de instalare. Pentru specificații privind mediul ambiant, consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant*.

AVERTISMENT!

CONDENS

Umezeala poate forma condens pe componentele electronice, cauzând scurtcircuite. Evitați instalarea în locurile în care apare fenomenul de îngheț. Instalați un radiator cu convecție opțional în cazul în care convertizorul de frecvență este mai rece decât aerul ambiant. Funcționarea în modul în așteptare reduce riscul formării condensului, atâta vreme cât disiparea de putere menține circuitele uscate.

AVERTISMENT!

MEDIU AMBIANT EXTREM

Temperaturile ridicate sau scăzute compromit performanța și longevitatea unității.

- Nu folosiți echipamentul în mediile în care temperatura ambiantă depășește 55 °C (131 °F).
- Convertizorul de frecvență poate funcționa la temperaturi scăzute de până la -10 °C (14 °F). Însă, funcționarea corectă la sarcina nominală este garantată doar la temperaturi de 0 °C (32 °F) sau mai mari.
- Dacă temperatura depășește limitele de temperatură pentru mediul ambiant, sunt necesare aparate suplimentare de aer condiționat pentru dulapul sau locul de instalare.

4.4.1 Gazele

Gazele agresive, precum hidrogenul sulfurat, clorul sau amoniacul pot deteriora componentele electrice și mecanice. Unitatea dispune de plăci de circuit cu înveliș de protecție pentru a reduce efectele gazelor agresive. Pentru specificațiile și valorile claselor de acoperire de protecție, consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant*.

4.4.2 Praf

Dacă instalați convertizorul de frecvență în medii cu praf, luați în considerare următoarele aspecte:

Întreținerea periodică

Când praful se acumulează pe componentele electronice, acesta acționează ca un strat izolator. Acest strat reduce capacitatea de răcire a componentelor, iar acestea se încălzesc. Mediul ambiant cald reduce durata de funcționare a componentelor electronice.

Nu lăsați praful să se acumuleze pe radiator și pe ventilatoare. Pentru informații suplimentare referitoare la service și întreținere, consultați *capitol 8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea*.

Ventilatoare de răcire

Ventilatoarele asigură debitul de aer pentru răcirea convertizorului de frecvență. Dacă ventilatoarele sunt expuse unor medii cu mult praf, acesta poate strica rulmenții ventilatoarelor, cauzând defectarea prematură a acestora. De asemenea, praful se poate acumula pe lamele ventilatorului, provocând un dezechilibru din cauza căruia ventilatoarele nu mai pot răci unitatea în mod adecvat.

4.4.3 Atmosfere potențial explozive

AVERTISMENT!

ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ

Nu instalați convertizorul de frecvență într-o atmosferă potențial explozivă. Instalați unitatea într-o carcasă în afara acestei zone. Nerespectarea instrucțiunilor crește riscul de deces sau de rănire gravă.

Sistemele care funcționează în atmosfere potențial explozive trebuie să îndeplinească anumite condiții speciale. Directiva UE 94/9/CE (ATEX 95) clasifică funcționarea dispozitivelor electronice în atmosferele potențial explozive.

- Clasa D specifică că, dacă are loc o scânteie, este limitată într-o zonă protejată.
- Clasa E interzice producerea de scânteie.

Motoare cu protecție de clasă D

Nu necesită aprobare. Sunt necesari conductorii speciali și restricționări.

Motoare cu protecție de clasă E

Pentru instalarea împreună cu un dispozitiv de monitorizare PTC cu aprobare ATEX, precum VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, nu este nevoie de certificarea specială de către o organizație aprobată.

Motoare cu protecție de clasă D/E

Motorul are clasa E de protecție la aprindere, iar cablurile motorului și mediul de conectare respectă prevederile clasei D. Pentru a atenua vârfurile de tensiune, utilizați un filtru sinusoidal la ieșirea convertizorului de frecvență.

Dacă utilizați convertizoare de frecvență într-o atmosferă potențial explozivă, folosiți următoarele:

- motoare cu protecție la aprindere de clasă D sau E
- senzori de temperatură PTC pentru monitorizarea temperaturii
- cabluri de motor scurte
- filtre de ieșire sinusoidale, dacă nu se utilizează cabluri de motor ecranate.

AVERTISMENT!**MONITORIZAREA SENZORULUI TERMISTORULUI MOTORULUI**

Unitățile VLT® AutomationDrive cu opțiunea VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 au certificat PTB pentru atmosfere potențial explozive.

4.5 Cerințe de instalare și răcire**AVERTISMENT!**

Montarea necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire și la performanțe reduse.

Cerințe de instalare

- Poziționați unitatea cât mai aproape de motor. Pentru lungimea maximă a cablului către motor, consultați *capitol 9.5 Specificații ale cablului*.
- Asigurați stabilitatea unității prin instalarea sa pe o suprafață solidă.
- Carcasele E3h și E4h pot fi instalate astfel:
 - vertical, pe placa posterioară a panoului (instalare obișnuită)
 - vertical, cu fața în jos, pe placa posterioară a panoului¹⁾
 - orizontal pe spate, instalată pe placa posterioară a panoului¹⁾
 - orizontal pe lateral, instalată pe podeaua panoului¹⁾.
- Asigurați-vă că locul de montare suportă greutatea unității.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul unității pentru a se realiza răcirea adecvată. Consultați *capitol 9.9 Debit de aer carcasă*.
- Asigurați spațiu de acces suficient pentru deschiderea ușii.

- Asigurați intrarea pentru cabluri din partea inferioară.

1) Pentru o instalare neobișnuită, contactați fabrica.

Cerințe de răcire

- Asigurați-vă că există spațiu în partea de sus și de jos pentru răcirea aerului. Cerință de spațiu: 225 mm (9 in).
- Asigurați un debit de aer suficient. Consultați *Tabel 4.1*.
- Luați în considerare o depreciere pentru temperaturile cuprinse între 45 °C (113 °F) și 50 °C (122 °F) și la o înălțime de 1.000 m (3.300 ft) deasupra nivelului mării. Pentru informații detaliate, consultați *Ghidul de proiectare*.

Convertizorul de frecvență utilizează un concept de răcire prin panoul posterior, care îndepărtează aerul de răcire a radiatorului. Aerul de răcire a radiatorului transportă aproximativ 90% din căldură în afara canalului posterior al convertizorului de frecvență. Redirecționați aerul canalului posterior din panou sau cameră utilizând:

- **Răcirea prin tubulatură**
Seturile de răcire prin panoul posterior sunt disponibile pentru a direcționa aerul de răcire a radiatorului în afara panoului, când convertizoarele de frecvență IP 20/cu șasiu sunt instalate în carcase Rittal. Utilizarea acestor kituri reduce căldura din panou; se pot utiliza ventilatoare de dimensiuni mai mici pe ușă.
- **Răcirea prin peretele posterior**
Dacă montați capace în partea de sus și în partea de jos a unității, aerul de răcire prin panoul posterior va putea fi ventilat în afara camerei.

AVERTISMENT!

Pentru carcasa E3h și E4h (IP20/șasiu), este necesar cel puțin 1 ventilator de ușă pe carcasă pentru a elimina căldura care nu pătrunde în canalul posterior al convertizorului de frecvență. Acesta elimină și celelalte degajări suplimentare de căldură generate de alte componente din interiorul convertizorului de frecvență. Calculați debitul total de aer necesar pentru a selecta ventilatoarele cu dimensiunile potrivite.

Asigurați debitul de aer necesar către radiator.

Carcasă	Ventilator ușă/ ventilator superior [m ³ /h (cfm)]	Ventilator radiator [m ³ /h (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

Tabel 4.1 Valoarea debitului de aer

4.6 Ridicarea unității


Ridicați întotdeauna convertitorul de frecvență utilizând ochiurile dedicate pentru ridicare. Utilizați o bară pentru a evita îndoirea orificiilor de ridicare.

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE RĂNIRI GRAVE SAU DECES

Respectați reglementările locale privind siguranța pentru ridicarea greutăților. Nerespectarea recomandărilor și a reglementărilor locale privind siguranța poate duce la vătămări grave sau deces.

- Asigurați-vă că echipamentul de ridicare se află în stare de bună funcționare.
- Consultați *capitol 3.2 Puterea nominală, greutate și dimensiuni* pentru a vedea greutatea diferitelor tipuri de carcasă.
- Diametrul maxim al barei: 20 mm (0,8 in).
- Unghiul dintre partea superioară a convertizorului de frecvență și cablul de ridicare: 60° sau mai mare.



Ilustrația 4.2 Metodă de ridicare recomandată

4.7 Instalarea mecanică pentru E1h/E2h

Carcasele E1h și E2h sunt proiectate doar pentru montarea pe podea; sunt expediate cu un soclu și o placă cu garnituri de etanșare. Soclul și placa cu garnituri de etanșare trebuie instalate corect.


Soclul are 200 mm (7,9 in) și un orificiu în partea frontală prin care pătrunde aerul necesar pentru răcirea componentelor convertizorului de frecvență.

Placa cu garnituri de etanșare este necesară pentru a furniza aerul de răcire către componentele de control ale convertizorului de frecvență prin intermediul ventilatorului ușii și pentru a menține gradele de protecție pentru IP21/Tip 1 sau IP54/Tip 12.

4.7.1 Prinderea soclului de podea

Înainte de a monta carcasa, soclul trebuie prins de podea cu ajutorul a 6 șuruburi.


1. Stabiliți amplasarea corectă a unității, ținând cont de condițiile de funcționare și de accesul la cabluri.
2. Accesați orificiile de fixare prin îndepărtarea panoului frontal al soclului.
3. Așezați soclul de podea și prindeți-l cu 6 șuruburi prin orificiile de fixare. Consultați zonele încercuite din *Ilustrația 4.3*.



Ilustrația 4.3 Punctele de montare a soclului pe podea

4.7.2 Montarea carcasei E1h/E2h pe soclu


1. Ridicați convertizorul de frecvență și așezați-l pe soclu. În spatele soclului, există 2 șuruburi care intră în cele 2 orificii perforate din spatele carcasei. Fixați convertizorul de frecvență prin ajustarea șuruburilor în sus sau în jos. Prindeți slab cu 2 piulițe M10 și cu suporturi de fixare. Consultați *Ilustrația 4.4*.
2. Verificați că există un spațiu de 225 cm (9 in) pentru evacuarea aerului.
3. Verificați că nimic nu obstrucționează intrarea aerului în partea de jos a unității.
4. În partea de sus a soclului, prindeți carcasa cu 6 dispozitive de fixare M10 x 30. Consultați *Ilustrația 4.5*. Fixați slab fiecare șurub până când sunt instalate toate șuruburile.
5. Strângeți bine fiecare șurub și aplicați un cuplu de 19 Nm (169 in-lb).
6. Pentru cele 2 piulițe M10 din spatele carcasei, aplicați un cuplu de 19 Nm (169 in-lb).



130BF225.10

1	Carcasă	4	Orificiu perforat în carcasă
2	Soclu	5	Șurub în spatele soclului
3	Piuliță M10	6	Suport de fixare

Ilustrația 4.4 Punctele posterioare de montare a soclului pe carcasă



130BF207.10

1	Carcasă	3	Dispozitive de fixare M10 x 30 (șuruburile din colțul din spate nu sunt ilustrate)
2	Soclu	-	-

Ilustrația 4.5 Punctele de montare a soclului pe carcasă


4.7.3 Crearea orificiilor pentru cabluri

Placa cu garnituri de etanșare este o foaie de metal cu dibluri pe marginea exterioară. Placa cu garnituri de etanșare asigură intrarea cablurilor și capetelor terminale ale cablurilor, și trebuie montată pentru a menține gradele de protecție pentru IP21/IP54 (Tip 1/Tip 12). Placa se montează între carcasa convertizorului de frecvență și soclu. În funcție de orientarea diblurilor, placa poate fi montată din interiorul carcasei sau al soclului. Consultați *capitol 9.8.1 Dimensiuni exterior E1h* pentru a afla dimensiunile plăcii cu garnituri de etanșare.

Pentru pașii următori, consultați *Ilustrația 4.6*.

1. Creați orificii de intrare a cablurilor în placa cu garnituri de etanșare cu ajutorul unui perforator pentru foi metalice.
2. Introduceți placa cu garnituri de etanșare prin una dintre metodele următoare:
 - 2a Pentru a introduce placa cu garnituri de etanșare prin soclu, glesați placa prin slot (4) în fața soclului.
 - 2b Pentru a introduce placa cu garnituri de etanșare prin carcasă, înclinați placa până când poate aluneca sub suporturile perforate.

3. Aliniați diblurile pe placa cu garnituri de etanșare cu orificiile din soclu și prindeți-le cu 10 piulițe M5 (2).
4. Strângeți fiecare piuliță cu un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).



1	Orificiul de intrare a cablului	4	Slot în baza soclului
2	Piuliță M5	5	Capac/grilaj frontal
3	Placă cu garnituri de etanșare	-	-

Ilustrația 4.6 Instalarea plăcii cu garnituri de etanșare

4.8 Instalarea mecanică pentru E3h/E4h

Tipurile de carcase E3h și E4h au fost proiectate pentru a fi montate pe un perete sau pe un panou din cadrul unei carcase. O placă de plastic cu garnituri de etanșare este montată pe carcasă. Este proiectată pentru a preveni accesul neintenționat la borne într-o unitate cu șasiu protejat IP20.

AVERTISMENT!

Opțiunea de regenerare/distribuire de sarcină
Din cauza bornelor expuse în partea de sus a carcasei, unitățile cu opțiunea de regenerare/distribuire de sarcină au o clasă de protecție IP00.

4.8.1 Prinderea carcasei E3h/E4h de o placă de montaj sau de perete

1. Realizați orificiile de fixare în funcție de tipul de carcasă. Consultați *capitol 9.8 Dimensiunile carcaselor*.
2. Prindeți partea de sus a carcasei convertizorului de frecvență de placa de montaj sau de perete.
3. Prindeți partea de jos a carcasei convertizorului de frecvență de placa de montaj sau de perete.


4.8.2 Crearea orificiilor pentru cabluri

Placa cu garnituri de etanșare acoperă partea inferioară a carcasei convertizorului de frecvență și trebuie montată pentru a menține gradele de protecție pentru modelul de carcasă IP20. Placa cu garnituri de etanșare este alcătuită din pătrate de plastic care pot fi scoase pentru a permite accesul cablurilor la borne. Consultați *Ilustrația 4.7*.

1. Îndepărtați panoul inferior și capacul de protecție a bornelor. Consultați *Ilustrația 4.8*.
 - 1a Scoateți panoul inferior prin deșurubarea celor 4 șuruburi T25.
 - 1b Scoateți cele 5 șuruburi T20 care prind partea inferioară a convertizorului de frecvență de partea de sus a capacului de protecție a bornelor, apoi trageți în afară capacul de protecție a bornelor.
2. Stabiliți dimensiunea și poziția motorului, a rețelei de alimentare și a cablurilor de împământare. Notați poziția și măsurătorile.
3. În funcție de măsurătorile și poziția cablurilor, creați orificii în placa de plastic cu garnituri de etanșare, tăind pătratele necesare.
4. Glisați placa de plastic cu garnituri de etanșare (7) pe șinele inferioare ale capacului de protecție a bornelor.
5. Înclinați în jos partea frontală a capacului de protecție a bornelor, până când punctele dispozitivului de fixare (8) se sprijină de suporturile perforate ale convertizorului de frecvență (6).
6. Asigurați-vă că panourile laterale ale capacului de protecție a bornelor se află pe ghidajul exterior (5).
7. Împingeți capacul de protecție a bornelor până când se sprijină de suportul perforat al convertizorului de frecvență.

4

8. Înclinați în sus partea frontală a capacului de protecție a bornelor, până când orificiul dispozitivului de fixare din partea inferioară a convertizorului de frecvență se aliniază cu orificiul sub formă de gaură de cheie (9) de pe bornă. Prindeți cu 2 șuruburi T25 și aplicați un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).
9. Prindeți panoul de jos cu 3 șuruburi T25 și aplicați un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).



1	Pătrat de plastic
2	Pătrate îndepărtate pentru a se realiza accesul cablurilor

Ilustrația 4.7 Placă de plastic cu garnituri de etanșare




1	Borne distribuie sarcină/regenerare (opțional)	6	Suport realizat în convertizorul de frecvență
2	Panou inferior	7	Placă de plastic cu garnituri de etanșare (instalată)
3	Capac de protecție a bornelor	8	Punct de fixare
4	Orificiu de acces cu garnitură inelară pentru cablurile de control	9	Orificiu sub formă de gaură de cheie
5	Ghidaj	-	-

Ilustrația 4.8 Montarea plăcii cu garnituri de etanșare și a capacului de protecție a bornelor

4.8.3 Montarea bornelor de distribuire de sarcină/regenerare

Bornele de distribuire sarcină/regenerare, care se află în partea de sus a convertizorului de frecvență, nu sunt instalate din fabrică pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului. Pentru pașii următori, consultați *Ilustrația 4.9*.

- Instalați eticheta pe partea frontală a bornelor, după cum se arată în *Ilustrația 4.9*. Prindeți cu 2 șuruburi M4 și aplicați un cuplu de 1,2 Nm (10 in-lb).

4


1	Dispozitiv de fixare pentru etichetă, M4
2	Eticheta
3	Bornă distribuie sarcină/regenerare
4	Dispozitiv de prindere a bornei, M10
5	Placă de montaj bornă cu 2 orificii

Ilustrația 4.9 Borne distribuie sarcină/regenerare

- Scoateți placa de montare a bornelor, 2 borne, eticheta și dispozitivele de fixare din geanta de accesorii aflată în convertizorul de frecvență.
- Scoateți capacul orificiului de distribuie de sarcină/regenerare din partea de sus a convertizorului de frecvență. Așezați deoparte cele 2 dispozitive de fixare M5 pentru a le utiliza mai târziu.
- Scoateți suportul de plastic și instalați placa de montare a bornelor peste orificiul de distribuie de sarcină/regenerare. Prindeți cu 2 dispozitive de fixare M5 și aplicați un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).
- Instalați ambele borne pe placa de montare, folosind câte 1 dispozitiv de fixare M10 pentru fiecare bornă. Aplicați un cuplu de 19 Nm (169 in-lb).

5 Instalația electrică

5.1 Instrucțiuni de siguranță

Consultați *capitol 2 Siguranța* pentru instrucțiuni generale de siguranță.

⚠️ AVERTISMENT

TENSIUNE INDUSĂ

Tensiunea indusă din cablurile de ieșire către motor ale diferitelor convertizoare de frecvență care funcționează împreună poate să încarce condensatoarele echipamentului chiar și cu echipamentul oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi moartea sau rănirea gravă.

- Trasați separat cablurile de ieșire către motor sau
- Utilizați cabluri ecranate.
- Închideți simultan toate convertizoarele de frecvență.

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Convertizorul de frecvență poate produce un curent continuu în conductorul de împământare și, prin urmare, poate cauza decesul sau rănirea gravă.

- În cazul în care, pentru protecție împotriva electrocutării, este utilizat un dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD), este permis numai un dispozitiv RCD de tip B pe sursa de alimentare.

Dacă nu se respectă recomandările, dispozitivul pentru curent rezidual nu poate asigura protecția așteptată.

Protecția la supracurent

- Echipamentul suplimentar de protecție, cum ar fi protecția la scurtcircuit sau protecția termică a motorului între convertizorul de frecvență și motor, este necesar pentru aplicații cu mai multe motoare.
- Pentru protecția la scurtcircuit și la supracurent, sunt necesare siguranțe fuzibile pe intrare. Dacă siguranțele fuzibile nu sunt montate din fabrică, ele trebuie să fie furnizate de instalator. Consultați siguranțele fuzibile nominale maxime în *capitol 9.7 Siguranțe fuzibile*.

Tipul și secțiunile cablurilor

- Toate cablurile trebuie să respecte reglementările locale și naționale cu privire la cerințele legate de secțiunea transversală și de temperatura mediului ambiant.
- Recomandare cu privire la cablurile de conexiune: conductor de cupru calculat pentru minimum 75 °C (167 °F).

Consultați *capitol 9.5.1 Specificații ale cablului* pentru dimensiunile și tipurile de cabluri recomandate.

⚠️ ATENȚIONARE

DETERIORARE BUNURI!

Protecția motorului la suprasarcină nu este inclusă în configurările implicite. Pentru a adăuga această funcție, configurați parametrul *parametru 1-90 Protecție termică motor* la [Decuplare ETR] sau [Avertisment ETR]. Pentru piața din America de Nord: în conformitate cu NEC, funcția ETR asigură o protecție la suprasarcină motorului în clasa 20. Dacă parametrul *parametru 1-90 Protecție termică motor* nu poate fi setat la valorile [Decuplare ETR] sau [Avertisment ETR], protecția la suprasarcină a motorului nu este asigurată, iar bunurile pot fi avariate dacă motorul se supraîncălzește.

5.2 Instalarea în conformitate cu EMC

Pentru a obține o instalare conformă cu EMC, urmați instrucțiunile furnizate în:

- *capitol 5.3 Schema de conexiuni.*
- *capitol 5.4 Conectarea motorului.*
- *capitol 5.6 Împământarea.*
- *capitol 5.8 Cablurile de control.*

AVERTISMENT!

TERMINAȚII ECRANATE RĂSUCITE (CONDUCTORI DE CONEXIUNE)

Capetele ecranate răsucite cresc impedența ecranului la frecvențe înalte, ceea ce reduce efectul ecranului și crește curentul de dispersie. Evitați capetele ecranate răsucite, utilizând cleme integrate.

- Pentru utilizare cu relee, cabluri de control, interfață de semnal, fieldbus sau frână, cuplați ecranul de carcasă în ambele capete. În cazul în care calea de împământare are o impedență mare, face zgomot sau poartă curent, deconectați ecranul la 1 capăt pentru a evita buclele de curent de scurgere în pământ.

- Transmiteți curentul înapoi spre unitate cu ajutorul unei plăci metalice de montaj. Asigurați un bun contact electric de la placa de montaj prin șuruburile de instalare către șasiul convertizorului de frecvență.
- Utilizați cabluri ecranate pentru cablurile de ieșire către motor. O alternativă este utilizarea cablurilor de motor neecranate cu conductori metalici.

AVERTISMENT!**CABLURI ECRANATE**

Dacă nu se folosesc cabluri ecranate sau conductori de metal, unitatea și instalația nu vor întruni limitele de reglementare privind nivelurile de emisie a frecvențelor radio (RF).

- Asigurați-vă că utilizați cabluri de motor și de frână cât mai scurte, pentru a reduce nivelul de interferență de la întregul sistem.
- Nu așezați cabluri cu nivel de semnal sensibil de-a lungul cablurilor de motor și frână.
- Pentru liniile de comunicare și comandă/control, respectați standardele protocolului de comunicare. De exemplu, pentru USB trebuie să se utilizeze cabluri ecranate, dar pentru RS-485/ethernet se pot folosi cabluri UTP ecranate sau neecranate.
- Asigurați-vă că toate conexiunile bornelor de control respectă cerințele PELV.

AVERTISMENT!**INTERFERENȚĂ EMC**

Utilizați cabluri ecranate pentru cablurile către motor și cablurile de control și cabluri separate pentru cablurile de alimentare la rețea, cele către motor și cele de control. Nerespectarea izolării cablurilor de alimentare, a celor către motor și a celor de control poate duce la un comportament neașteptat sau la o performanță mai puțin optimă a echipamentului. Între cablurile de alimentare la rețea, cele către motor și cele de control este necesar un spațiu liber de minimum 200 mm (7,9 in).


AVERTISMENT!**INSTALAREA ÎN CONDIȚII DE ALTITUDINE RIDICATĂ**

Există risc de supratensiune. Izolația între componente și piesele critice poate să nu fie suficientă și este posibil să nu respecte cerințele PELV. Reduceți riscul de supratensiune, folosind dispozitive externe de protecție sau izolație galvanică.

Pentru instalare la altitudini de peste 2.000 m (6.500 ft), luați legătura cu Danfoss privind conformitatea PELV.

AVERTISMENT!**CONFORMITATEA CU CERINȚELE PELV**


Preveniți electrocutarea, utilizând protecție prin tensiune extrem de scăzută (PELV) și respectând reglementările PELV la nivel local și național.



1	PLC	10	Cablu de alimentare (neecranat)
2	Cablu de egalizare de minimum 16 mm ²	11	Contactora de ieșire și așa mai departe
3	Cabluri de control	12	Izolația cablului îndepărtată
4	Minimum 200 mm între cablurile de control, cele către motor și cele de alimentare.	13	Bară comună de legare la pământ. Respectați reglementările naționale și locale prin împământarea dulapului.
5	Rețea de alimentare	14	Rezistor de frânare
6	Suprafață goală (nevopsită)	15	Casetă metalică
7	Șaibe stea	16	Conexiune la motor
8	Cablu de frână (ecranat)	17	Motor
9	Cablu de motor (neecranat)	18	Presetupă cablu EMC

Ilustrația 5.1 Exemplu de instalare corectă în conformitate cu EMC

5.3 Schema de conexiuni



130BFI11:1

Ilustrația 5.2 Schema de conexiuni de bază

A = analogic, D = digital

1) Borna 37 (opțional) este folosită pentru funcția Safe Torque Off. Pentru instrucțiuni de instalare a funcției Safe Torque Off, consultați Instrucțiunile de operare a funcției Safe Torque Off.

5.4 Conectarea motorului

⚠️ AVERTISMENT

TENSIUNE INDUSĂ



Tensiunea indusă de la cablurile de ieșire către motor ce sunt alăturate poate duce la încărcarea condensatoarelor echipamentului, chiar dacă acesta este oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi moartea sau rănirea gravă.

- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 9.1 Date electrice*.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Bornele de ieșire pentru conectarea motorului sau panourile de acces sunt prevăzute la baza unităților IP21/IP54 (Tip 1/Tip 12).
- Nu conectați un dispozitiv de pornire sau unul cu schimbare a polilor (de exemplu, motor Dahlander sau motor asincron cu inel colector) între convertizorul de frecvență și motor.

Procedură

1. Dez-izolați o porțiune a izolației exterioare a cablului.
2. Realizați prinderea mecanică și contactul electric între ecranul cablului și împământare, poziționând cablul dezizolat sub clema de cablu.
3. Conectați conductorul de împământare la cea mai apropiată bornă de împământare conform instrucțiunilor de împământare furnizate în *capitol 5.6 Împământarea*.
4. Conectați cablurile motorului trifazic la bornele 96 (U), 97 (V) și 98 (W); consultați *Ilustrația 5.3*.
5. Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

5



Ilustrația 5.3 Borne motor de c.a. (E1h ilustrat). Pentru vizualizarea detaliată a bornelor, consultați capitol 5.7 Dimensiunile bornelor



5.5 Conectarea rețelei de alimentare de c.a.

- Dimensionați cablurile în conformitate cu valorile curentului de intrare al convertizorului de frecvență. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 9.1 Date electrice*.
- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor.

Procedură

1. Dez-izolați o porțiune a izolației exterioare a cablului.
2. Realizați prinderea mecanică și contactul electric între ecranul cablului și împământare, poziționând cablul dez-izolat sub clema de cablu.
3. Conectați conductorul de împământare la cea mai apropiată bornă de împământare conform instrucțiunilor de împământare furnizate în *capitol 5.6 Împământarea*.
4. Conectați cablurile de alimentare de c.a. trifazic la bornele R, S și T (consultați *Ilustrația 5.4*).
5. Când sunt alimentate de la o sursă de alimentare izolată (rețea de alimentare IT sau triunghi simetric) sau de la rețeaua de alimentare TT/TN-S cu împământare (triunghi împământat), asigurați-vă că *parametru 14-50 Filtru RFI* este setat la [0] *Dezactiv*, pentru a evita avariile la circuitul intermediar și pentru a reduce curenții capacitivi de împământare.
6. Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

5



Ilustrația 5.4 Borne rețea de alimentare de c.a. (E1h ilustrat). Pentru vizualizarea detaliată a bornelor, consultați capitol 5.7 Dimensiunile bornelor

5.6 Împământarea

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertizorului de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

Pentru siguranță la instalațiile electrice

- Împământați corespunzător convertizorul de frecvență în conformitate cu standardele și directivele în vigoare.
- Utilizați un conductor de împământare special pentru cablurile de alimentare, de putere a motorului și de control.
- Nu legați la pământ un convertizor de frecvență împreună cu un altul după modelul „lanț de margarete (Daisy chain)”.
- Mențineți lungimile conductorilor de împământare cât mai scurte.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Secțiune transversală minimă a cablului: 10 mm² (6 AWG) (sau 2 conductoare de împământare nominale legate separat).
- Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

Pentru instalarea în conformitate cu EMC



- Stabiliți contactul electric între ecranul cablului și carcasa convertizorului de frecvență, cu ajutorul presetupelor metalice sau cu ajutorul clemelor furnizate cu echipamentul.
- Reduceți curenții tranzitori utilizând conductori cu secțiune mare.
- Nu utilizați conductori de conexiune.

AVERTISMENT!

EGALIZAREA POTENȚIALELOR

Apare riscul unor curenți tranzitori atunci când potențialul de împământare dintre convertizorul de frecvență și sistemul de control este diferit. Instalați cabluri de egalizare a potențialelor între componentele din sistem. Secțiune transversală a cablului recomandată: 16 mm² (5 AWG).


5



Ilustrația 5.5 Borne de împământare (E1h ilustrat). Pentru o vizualizare detaliată a bornelor, consultați *capitol 5.7 Dimensiunile bornelor*

5.7 Dimensiunile bornelor

5.7.1 Dimensiunile bornelor pentru E1h



1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piuliță M10

Ilustrația 5.6 Dimensiunile bornelor pentru E1h (vizualizare frontală)

5



Ilustrația 5.7 Dimensiunile bornelor pentru E1h (vizualizări laterale)

5.7.2 Rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E2h



1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piuliță M10


Ilustrația 5.8 Dimensiunile bornelor pentru E2h (vizualizare frontală)

5



Ilustrația 5.9 Dimensiunile bornelor pentru E2h (vizualizări laterale)


5.7.3 Rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E3





1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piulițe M8 și M10

Ilustrația 5.10 Dimensiunile bornelor pentru E3h (vizualizare frontală)

5




Ilustrația 5.11 Dimensiunile bornelor pentru rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E3h (vizualizări laterale)



5


Ilustrația 5.12 Dimensiunile bornelor pentru distribuirea de sarcină/regenerare pentru E3h

5.7.4 Rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E4



1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piulițe M8 și M10



Ilustrația 5.13 Dimensiunile bornelor pentru E4h (vizualizare frontală)



5

Ilustrația 5.14 Dimensiunile bornelor pentru rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E4h (vizualizări laterale)

5



Ilustrația 5.15 Dimensiunile bornelor pentru distribuirea de sarcină/regenerare pentru E4h

5.8 Cablurile de control

Toate bornele cablurilor de control sunt poziționate în interiorul convertizorului de frecvență, sub panoul LCP. Pentru a le accesa, deschideți ușa (E1h și E2h) sau îndepărtați panoul frontal (E3h și E4h).


5.8.1 Direcționarea cablului de control

Legăți și direcționați toți conductorii de control așa cum se arată în *Ilustrația 5.16*. Rețineți să conectați protecțiile în mod corespunzător pentru a asigura o imunitate electrică optimă.

- Izolați cablurile de control de componentele de putere mare din convertizorul de frecvență.
- În cazul în care convertizorul de frecvență este conectat la un termistor, asigurați-vă că aceste cabluri de control ale termistorului sunt ecranate și armate/dublu izolate. Se recomandă o tensiune de alimentare de 24 V c.c.

Conexiunea fieldbus


Conexiunile sunt realizate la opțiunile relevante de pe modulul de control. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile relevante legate de fieldbus. Cablul trebuie să fie legat și direcționat împreună cu ceilalți conductori de control în interiorul unității. Consultați *Ilustrația 5.16*.




Ilustrația 5.16 Locul de instalare a cablurilor pe cardul de control

5.8.2 Tipurile de borne de control

Ilustrația 5.17 prezintă conectorii demontabili ai convertizorului de frecvență. Funcțiile bornelor și configurațiile implicite sunt rezumate în *Tabel 5.1 – Tabel 5.3*.



Ilustrația 5.17 Locațiile bornelor de control



1	Bornele comunicației seriale
2	Bornele de intrare/ieșire digitală
3	Bornele de intrare/ieșire analogică

Ilustrația 5.18 Numerele bornelor aflate pe garniturile de etanșare

Bornele comunicației seriale			
Bornă	Parametru	Configurare implicată	Descriere
61	–	–	Filtrul RC integrat pentru ecranul cablului. NUMAI pentru conectarea ecranării în cazul în care apar probleme de EMC.

Bornele comunicației seriale			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
68 (+)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC	–	Interfața pentru RS485. Un comutator (BORNĂ MAG.) este furnizat pe cardul de control pentru rezistența de capăt a magistralei. Consultați <i>Ilustrația 5.22.</i>
69 (-)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC	–	
Relee			
01, 02, 03	Parametru 5-40 Funcție Releu [0]	[0] Nefuncțional	Ieșirea pe releu în format C. Pentru tensiune de c.a. sau de c.c. și pentru sarcini rezistive sau inductive.
04, 05, 06	Parametru 5-40 Funcție Releu [1]	[0] Nefuncțional	

Tabel 5.1 Descrierea bornelor pentru comunicația serială

Bornele de intrare/ieșire digitală			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
20	–	–	Bornă de comun pentru intrările digitale și de potențial 0 V pentru sursa de 24 V.
37	–	STO	Când nu se utilizează caracteristica STO opțională, un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 37. Această configurație permite funcționarea convertizorului de frecvență cu valorile de programare implicite din fabrică.


Tabel 5.2 Descrierea bornelor de intrare/ieșire digitală

Bornele de intrare/ieșire digitală			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
12, 13	–	+24 V c.c.	Tensiune de alimentare de 24 V c.c. pentru intrări digitale și traductoare externe. Curentul maxim de ieșire este de 200 mA pentru toate sarcinile de 24 V.
18	Parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire	Intrări digitale.
19	Parametru 5-11 Intrare digitală bornă 19	[10] Reversare	
32	Parametru 5-14 Intrare digitală bornă 32	[0] Nefuncțional	
33	Parametru 5-15 Intrare digitală bornă 33	[0] Nefuncțional	
27	Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	[2] Oprire inerț. inv.	
29	Parametru 5-13 Intrare digitală bornă 29	[14] Jog	Pentru intrare sau ieșire digitală. Configurarea implicită este de intrare.

Bornele de intrare/ieșire analogică			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
39	–	–	Bornă de comun pentru ieșire analogică.
42	Parametru 6-50 Ieșire bornă 42	[0] Nefuncționare	Ieșire analogică programabilă. 0 – 20 mA sau 4 – 20 mA pe o sarcină maximă de 500 Ω.
50	–	+10 V c.c.	Tensiune de alimentare analogică de 10 V c.c. pentru potențiomtru sau termistor. Curent maxim de 15 mA.
53	Grupul de parametri 6-1* Intr. analog. 1	Referință	Intrare analogică. Pentru tensiune sau curent. Comutatoarele A53 și A54 selectează mA sau V.
54	Grupul de parametri 6-2* Intr. analog. 2	Reacție	
55	–	–	Bornă de comun pentru intrare analogică.

Tabel 5.3 Descrierea bornelor de intrare/ieșire analogică

Borne pentru relee:




130BF156.10

Ilustrația 5.19 Bornele pentru Releul 1 și Releul 2

- Releul 1 și Releul 2. Locația ieșirilor depinde de configurația convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 3.5 Raft de control*.
- Borne pe echipamentul opțional încorporat. Consultați manualul furnizat împreună cu echipamentul opțional.

5.8.3 Conectarea la bornele de control

Conectorii bornei de control pot fi deconectați de la convertizorul de frecvență pentru ușurința instalării, așa cum se arată în *Ilustrația 5.20*.



Ilustrația 5.20 Conectarea cablurilor de control

AVERTISMENT!

Minimizați interferența, menținând cablurile de control cât mai scurte posibil și separându-le de cablurile de mare putere.

1. Deschideți contactul introducând o șurubelniță mică în slotul de deasupra acestuia și împingeți ușor șurubelnița în sus.
2. Introduceți în contact conductorul de control neizolat.
3. Scoateți șurubelnița pentru a fixa conductorul de control în contact.
4. Asigurați-vă că acest contact este ferm și strâns. Contactul imperfect al cablului de control poate fi sursa unor erori ale echipamentului sau a unor performanțe reduse.

Consultați *capitol 9.5 Specificații ale cablului* pentru a afla dimensiunile conductoarelor pentru bornele de control și *capitol 7 Exemple de configurare a cablurilor* pentru conexiunile caracteristice ale cablurilor de control.

5.8.4 Activarea operării motorului (borna 27)

Un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 27 pentru funcționarea convertizorului de frecvență când se utilizează valorile de programare implicite din fabrică.

- Bornă 27 de intrare digitală este proiectată pentru a primi o comandă de interblocare externă de 24 V c.c.
- Când nu se utilizează niciun dispozitiv de interblocare, conectați un conductor de șuntare între borna de control 12 (recomandată) sau 13 și borna 27. Acest conductor furnizează un semnal intern de 24 V pe borna 27.
- Când linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează *AUTO REMOTE COAST (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ)*, unitatea este gata de funcționare, dar lipsește un semnal de intrare pe borna 27.
- Dacă echipamentul opțional instalat din fabrică este conectat la borna 27, nu îndepărtați cablajul respectiv.

AVERTISMENT!

Convertizorul de frecvență nu poate funcționa fără un semnal pe borna 27, decât în cazul în care borna 27 este reprogramată, utilizând *parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27*.

5.8.5 Configurarea comunicației seriale RS485


RS485 este o interfață pentru magistrala cu 2 conductori, compatibilă cu o topologie de mai multe rețele multi-drop; prezintă următoarele caracteristici:

- Se pot utiliza atât protocolul de comunicație Danfoss FC, cât și Modbus RTU, ce se află în interiorul convertizorului de frecvență.
- Funcțiile pot fi programate de la distanță utilizând software-ul protocolului și conexiunea RS485 sau din *grupul de parametri 8-*** Com. și opțiuni*.
- Selectarea unui anumit protocol al comunicației modifică diferitele setări implicite ale parametrilor pentru a se potrivi specificațiilor protocolului și pentru a pune la dispoziție parametrii suplimentari specifici protocolului.

- Module opționale pentru convertizorul de frecvență sunt disponibile pentru a furniza protocoale de comunicație suplimentare. Pentru instrucțiuni de instalare și de funcționare, consultați documentația pentru modulul opțional.
- Un comutator (BORNĂ MAG.) al cardului de control este furnizat pentru rezistența de capăt a magistralei. Consultați *Ilustrația 5.22*.

Pentru configurarea de bază a comunicației seriale, parcurgeți pașii următori:

1. Conectați cablurile comunicației seriale RS485 la bornele (+)68 și (-)69.
 - 1a Utilizați cablul ecranat pentru comunicația serială (recomandat).
 - 1b Pentru împământarea corespunzătoare, consultați *capitol 5.6 Împământarea*.
2. Selectați următoarele setări pentru parametri:
 - 2a Tipul de protocol în *parametru 8-30 Protocol*.
 - 2b Adresa convertizorului de frecvență în *parametru 8-31 Adresă*.
 - 2c Rata de transfer în *parametru 8-32 Vit. [baud]*.



130BB489.10

Ilustrația 5.21 Diagrama de cablare pentru comunicația serială

5.8.6 Cablarea pentru Safe Torque Off (STO)

Funcția Safe Torque Off (STO) este o componentă într-un sistem de control al siguranței. STO împiedică unitatea să genereze tensiunea necesară pentru a roti motorul.

Pentru a acționa funcția STO, sunt necesare mai multe cabluri pentru convertizorul de frecvență. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul de operare pentru funcția Safe Torque Off*.

5.8.7 Cablarea rezistenței electrice pentru încălzire

O rezistență electrică pentru încălzire este opțiunea utilizată pentru a împiedica formarea condensului în interiorul carcasei, când echipamentul este oprit. A fost proiectat să fie cablat și controlat de un sistem de management HVAC.

Specificații

- Tensiune nominală: 100 – 240
- Dimensiune conductor: 12 – 24 AWG

5.8.8 Cablarea contactelor auxiliare pentru opțiunea de Separator de sarcină

Separatorul de sarcină este o opțiune instalată din fabrică. Contactele auxiliare, care sunt accesorii de semnal utilizate pentru separatorul de sarcină, nu sunt montate din fabrică pentru a permite o flexibilitate mai mare în timpul instalării. Prinderea contactelor fără instrumente.

Contactele trebuie instalate în anumite locuri de pe opțiunea de separator de sarcină, după funcțiile îndeplinite. Consultați fișa tehnică din geanta de accesorii care însoțește convertizorul de frecvență.


Specificații

- U_i /[V]: 690
- U_{imp} /[kV]: 4
- Grad de poluare: 3
- I_{th} /[A]: 16
- Dimensiune cablu: 1...2 x 0,75...2,5 mm²
- Siguranță fuzibilă maximă: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, dimensiune cablu: 18 – 14 AWG, 1(2)

5.8.9 Cablarea contactului de temperatură a rezistorului de frânare

Blocul bornelor rezistorului de frânare se află pe modulul de putere și permite conectarea unui contact de temperatură al rezistorului de frânare. Contactul de temperatură poate fi configurat ca închis sau deschis în mod normal. Dacă intrarea se schimbă, un semnal va decupla convertizorul de frecvență, iar pe ecranul LCP se va afișa *Alarma 27, Frână IGBT*. În același timp, convertizorul de frecvență oprește frâna, iar motorul se rotește din inerție.

1. Identificați blocul de borne ale rezistorului de frânare (bornele 104 – 106) de pe modulul de putere. Consultați *Ilustrația 3.3*.
2. Scoateți șuruburile M3 care mențin conductorul de șuntare pe modulul de putere.
3. Scoateți conductorul de șuntare și cablați contactul de temperatură al rezistorului de frânare într-una dintre configurațiile următoare:
 - 3a **În mod normal închis.** Conectați bornele 104 și 106.
 - 3b **În mod normal deschis.** Conectați bornele 104 și 105.
4. Prindeți cablurile comutatorului cu șuruburi M3. Cuplu la 0,5 – 0,6 Nm (5 in-lb).



130BF146.10

5

5.8.10 Selectarea semnalului de intrare a tensiunii/curentului

Bornele 53 și 54 pentru intrare analogică permit configurarea semnalului de intrare la tensiune (0 – 10 V) sau curent (0/4 – 20 mA).

Setarea implicită a parametrilor:

- Borna 53: semnal de referință pentru viteză în buclă deschisă (consultați *parametru 16-61 Bornă 53, conf. comutator*).
- Borna 54: semnal de reacție în buclă închisă (consultați *parametru 16-63 Bornă 54, conf. comutator*).

AVERTISMENT!

Deconectați alimentarea convertizorului de frecvență înainte de schimbarea pozițiilor comutatorului.

1. Îndepărtați panoul LCP (panoul de comandă local).
Consultați *capitol 6.3 Meniu LCP*.
2. Îndepărtați toate echipamentele opționale care acoperă comutatoarele.
3. Setează comutatoarele A53 și A54 pentru a selecta tipul de semnal (U = tensiune, I = curent).

5.9 Tabela de control înainte de pornire

Înainte de finalizarea instalării unității, verificați întreaga instalație așa cum este detaliat în *Tabel 5.4*. Bifați elementele respective după finalizare.

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	<input checked="" type="checkbox"/>
Echipament auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> Căutați echipamentul auxiliar, comutatoarele, separatorii sau siguranțele de intrare/întrerupătoarele de circuit care se află pe partea de alimentare a convertizorului de frecvență sau pe partea de ieșire către motor. Asigurați-vă că sunt pregătite pentru funcționarea la viteză maximă. Verificați funcționarea și instalarea tuturor senzorilor utilizați pentru semnalul de reacție la convertizorul de frecvență Îndepărtați orice element de corecție a factorului de putere de pe motor. Reglați elementele de corecție a factorului de putere de la alimentare și asigurați-vă că nu sunt deteriorate/umede. 	
Dirjecționarea cablului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați cablurile motorului, cele de frână (dacă sunt prevăzute) și cablurile de control pentru a stabili dacă sunt separate, ecranate sau așezate în 3 conducte metalice separate, pentru a le izola față de interferența de înaltă frecvență. 	
Cabluri de control	<ul style="list-style-type: none"> Verificați pentru a detecta conductoare întrerupte sau avariate și conexiuni slăbite. Verificați dacă aceste cabluri de control sunt izolate față de cablurile de putere mare pentru imunitate la zgomot. Verificați sursa de tensiune a semnalelor dacă este necesar. Se recomandă utilizarea cablului ecranat sau a perechii de conductoare torsadate. Asigurați-vă că ecranarea este corect realizată. 	
Spațiu liber pentru răcire	<ul style="list-style-type: none"> Măsurați ca spațiul liber din partea de sus să asigure un curent de aer adecvat pentru răcire; consultați <i>capitol 4.5.1 Cerințe de instalare și răcire</i>. 	
Mediul ambiant	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt îndeplinite cerințele pentru mediul ambiant. Consultați <i>capitol 9.4 Mediul ambiant</i>. 	
Siguranțe și întrerupătoare de circuit	<ul style="list-style-type: none"> Verificați că siguranțele și întrerupătoarele de circuit sunt cele corespunzătoare. Verificați dacă toate siguranțele fuzibile sunt introduse bine, dacă sunt în stare de funcționare și dacă toate întrerupătoarele de circuit (dacă sunt utilizate) sunt în poziția deschis. 	
Împământare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conectările bune ale împământării care sunt strânse și neoxidate. Împământarea legată la conducta de cabluri sau montarea panoului posterior pe o suprafață metalică nu sunt considerate metode potrivite de împământare. 	
Cabluri de forță pentru intrare și ieșire	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile slăbite. Verificați dacă toate cablurile de motor și de rețea sunt în conducte separate sau sunt cabluri ecranate separate. 	
Partea interioară a panoului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă partea interioară a unității este lipsită de murdărie, de fragmente metalice, de umezeală și de coroziune. Verificați dacă toate instrumentele de instalare au fost înlăturate din interiorul unității. Pentru carcusele E3h și E4h, verificați dacă unitatea este montată pe o suprafață metalică nevopsită. 	
Comutatoare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă toate comutatoarele și setările de deconectare sunt în pozițiile corespunzătoare. 	
Vibrație	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă unitatea este montată fix sau dacă sunt utilizate suporturile împotriva șocurilor, dacă sunt necesare. Verificați orice semnal neobișnuit de vibrație. 	

Tabel 5.4 Tabela de control pentru prepornire

⚠️ ATENȚIONARE

PERICOL POTENȚIAL ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI INTERNE

În cazul în care convertizorul de frecvență nu este bine prins cu capace, se pot produce vătămări corporale.

- Înainte de alimentare, asigurați-vă că toate capacele de siguranță sunt fixate și strânse bine. Consultați *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

6 Punerea în funcțiune

6.1 Instrucțiuni de siguranță

Pentru instrucțiuni generale de siguranță, consultați *capitol 2 Siguranța*.

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Numai personalul calificat poate să instaleze, să pornească și să întrețină convertizorul de frecvență.

Înainte de alimentare:

1. Închideți corespunzător capacul.
2. Verificați dacă toate presetupele cablului sunt strânse bine.
3. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare a unității este în poziția OPRIT și blocat. Nu vă bazați pe separatoarele de rețea ale convertizorului de frecvență pentru izolarea alimentării.
4. Verificați că nu există tensiune pe bornele de intrare L1 (91), L2 (92) și L3 (93), între faze și între fază și împământare.
5. Verificați că nu există tensiune pe bornele de ieșire 96 (U), 97(V) și 98 (W), între faze și între fază și împământare.
6. Confirmați continuitatea motorului prin măsurarea valorilor în ohmi pe U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) și W – U (98 – 96).
7. Verificați împământarea corespunzătoare a convertizorului de frecvență și a motorului.
8. Inspectați convertizorul de frecvență pentru a vedea dacă există conexiuni slăbite pe borne.
9. Confirmați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență și a motorului.

6.2 Alimentarea

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când unitatea este conectată la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răni grave sau la deteriorarea proprietății. Motorul poate porni cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remediarea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
 - Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare.
 - Realizați toate conexiunile și asamblați convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta convertizorul de frecvență la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină.
1. Confirmați că tensiunea de intrare între faze este stabilă în limita de 3%. În caz contrar, corectați diferența tensiunii de intrare înainte de a continua. Repetați această procedură după corectarea tensiunii.
 2. Asigurați-vă că aceste cabluri opționale ale echipamentului, dacă există, se potrivesc cu aplicația de instalare.
 3. Asigurați-vă că toate dispozitivele operatorului sunt în poziția OPRIT.
 4. Închideți toate ușile panoului și strângeți bine toate capacele.
 5. Alimentați unitatea. NU porniți convertizorul de frecvență acum. Pentru unitățile care au un separator de rețea, rotiți-l în poziția PORNIT pentru a alimenta convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT!


Dacă linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează AUTO REMOTE COAST (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ) sau *Alarma 60, Interbloc. ext.* unitatea este gata de funcționare, dar lipsește un semnal de intrare pe borna 27. Pentru detalii, consultați *capitol 5.8.4 Activarea operării motorului (borna 27)*.

6.3 Meniu LCP

Pentru informații detaliate privind meniurile și parametrii, consultați *Ghidul de programare*.

6.3.1.1 Modul Meniu rapid

Panoul LCP asigură accesul la parametrii din meniurile rapide. Pentru a accesa opțiunile din meniul rapid, apăsați [Quick Menu] (Meniuri rapide).



Ilustrația 6.1 Vizualizarea Meniului rapid

6.3.1.2 Q1 Meniul meu pers.

Meniul personal este utilizat pentru a determina ceea ce se afișează în zona de afișare. Consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*. Acest meniu poate afișa până la 50 de parametri preprogramați. Acești 50 de parametri sunt introduși manual, utilizând *parametru 0-25 Meniul meu pers.*

6.3.1.3 Q2 Config.Rapidă

Parametrii de la *Q2 Config.Rapidă* conțin date de bază despre sistem și motor, care sunt întotdeauna necesare pentru configurarea convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 6.4.2 Introducerea informațiilor despre sistem* pentru procedurile de configurare.

6.3.1.4 Q3 Config funcții

Parametrii ce se află la *Q3 Config funcții* conțin date pentru funcțiile ventilatorului, compresorului și ale pompei. Acest meniu include, de asemenea, parametrii pentru afișajul LCP, viteze prescrise digitale, scalarea referințelor analogice, aplicații cu buclă închisă pentru o singură zonă sau mai multe zone.

6.3.1.5 Q4 Pornire inteligentă

Funcția *Q4 Pornire inteligentă* adresează întrebări utilizatorului pe baza răspunsurilor date înainte, care, la rândul lor, configurează motorul și aplicațiile selectate pentru pompă/ventilator/banda transportoare.

6.3.1.6 Q5 Modificări efectuate

Selectați *Q5 Modificări efectuate* pentru a obține informații despre:

- cele mai recente 10 modificări
- modificările efectuate față de configurarea implicită.

6.3.1.7 Q6 Înscrieri în jurnal


Utilizați *Q6 Înscrieri în jurnal* pentru detectarea defecțiunilor. Pentru a obține informații cu privire la liniile de afișare, selectați *Înscrieri în jurnal*. Informațiile sunt prezentate sub formă de grafice. Pot fi vizualizați numai parametrii selectați între *parametru 0-20 Câmp afișaj 1,1 redus* și *parametru 0-24 Câmp afișaj 3 mare*. Pentru consultare ulterioară, este posibilă stocarea în memorie a unui număr maxim de 120 de exemple.

Q6 Înscrieri în jurnal	
<i>Parametru 0-20 Câmp afișaj 1,1 redus</i>	Referință [%]
<i>Parametru 0-21 Câmp afișaj 1,2 redus</i>	Curent de sarcină motor [A]
<i>Parametru 0-22 Câmp afișaj 1,3 redus</i>	Putere [kW]
<i>Parametru 0-23 Câmp afișaj 2 mare</i>	Frecvență [Hz]
<i>Parametru 0-24 Câmp afișaj 3 mare</i>	Contor kWh

Tabel 6.1 Exemple de parametri de înscriere în jurnal

6.3.1.8 Modul Meniu principal

Panoul LCP asigură accesul la modul *Meniu principal*. Selectați modul *Meniu principal* prin apăsarea tastei [Main Menu] (Meniu principal). Pe afișajul LCP va apărea un mesaj.



Ilustrația 6.2 Vizualizarea meniului principal

6

Câmpurile de pe afișaj de la 2 la 5 prezintă o listă cu grupuri de parametri care pot fi selectați prin tastele [▲] și [▼].

Din Meniul principal pot fi modificați toți parametrii. Adăugarea modulelor de opțiuni la unitate permite activarea altor parametri asociați cu dispozitivul opțional respectiv.

6.4 Programarea convertizorului de frecvență

Pentru informații detaliate privind funcțiile principale ale panoului de control local (LCP), consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*. Pentru informații despre setările parametrilor, consultați *Ghidul de programare*.

Prezentarea generală a parametrilor

Setările parametrilor controlează funcționarea convertizorului de frecvență; pot fi accesate prin LCP. Aceste setări primesc o valoare implicită în fabrică, dar pot fi configurate pentru utilizări unice. Fiecare parametru are un nume și număr care rămân neschimbate indiferent de modul de programare.

În modul *Meniu principal*, parametrii sunt împărțiți în grupuri. Prima cifră din numărul parametrului (din stânga) indică numărul grupului de parametri. Fiecare parametru este împărțit în grupe secundare, dacă este necesar. De exemplu:

0-** Operare/Afișare	Grup de parametri
0-0* Conf. de bază	Grup secundar de parametri
Parametru 0-01 Limbă	Parametru
Parametru 0-02 Unit vit. rot. mot	Parametru
Parametru 0-03 Config regionale	Parametru

Tabel 6.2 Exemplu de ierarhie în cadrul unui grup de parametri

Deplasarea între parametri

Derulați parametrii utilizând următoarele taste de pe LCP:


- apăsați pe [▲] [▼] pentru a derula în sus sau în jos
- apăsați pe [◀] [▶] pentru a deplasa un spațiu la stânga sau la dreapta unui punct zecimal pentru a modifica valoarea unui parametru zecimal
- apăsați pe [OK] pentru a accepta modificarea
- apăsați pe [Cancel] (Anulare) pentru a renunța la modificare și a ieși din modul de modificare
- apăsați pe [Back] (Înapoi) pentru a reveni la vizualizarea stării
- apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a reveni la meniul principal.

6.4.1 Exemplu de programare pentru o aplicație în buclă deschisă

Această procedură, care este utilizată pentru a configura o aplicație obișnuită în buclă deschisă, programează convertizorul de frecvență pentru a primi un semnal de comandă analogică cuprins între 0 – 10 V c.c. la borna de intrare 53. Convertizorul de frecvență va răspunde furnizând o ieșire de 20 – 50 Hz la motor proporțională cu semnalul de intrare (0 – 10 V c.c. = 20 – 50 Hz)


Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid) și parcurgeți pașii următori:

1. selectați *Q3 Config funcții*, apoi apăsați pe [OK]
2. selectați *Parameter Data Set (Configurare parametru de date)*, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.3 Q3 Config funcții

3. Selectați *Q3-2 Config bucl desch*, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.4 Q3-2 Config bucl desch

4. Selectați *Q3-21 Referință anal*, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.5 Q3-21 Referință anal

5. Selectați *parametru 3-02 Referință min..* Configurați referința minimă internă a convertizorului de frecvență la 0 Hz, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.6 Parametru 3-02 Referință min.

6. Selectați *parametru 3-03 Referință max..* Configurați referința maximă internă a convertizorului de frecvență la 60 Hz, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.7 Parametru 3-03 Referință max.

7. Selectați *parametru 6-10 Tensiune redusă bornă 53.* Configurați referința minimă a tensiunii externe la borna 53 la 0 V, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.8 Parametru 6-10 Tensiune redusă bornă 53

8. Selectați *parametru 6-11 Tensiune ridicată bornă 53.* Configurați referința maximă a tensiunii externe la borna 53 la 10 V, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.9 Parametru 6-11 Tensiune ridicată bornă 53

9. Selectați *parametru 6-14 Val. ref./reacț. scăzută bornă 53*. Configurați referința minimă a vitezei la borna 53 la 20 Hz, apoi apăsați pe [OK].



Ilustrația 6.10 Parametru 6-14 Val. ref./reacț. scăzută bornă 53

10. Selectați *parametru 6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53*. Configurați referința maximă a vitezei la borna 53 la 50 Hz, apoi apăsați pe [OK].




Ilustrația 6.11 Parametru 6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53

Cu un dispozitiv extern care furnizează un semnal de comandă cuprins între 0 – 10 V conectat la borna 53 a convertizorului de frecvență, sistemul este acum pregătit pentru funcționare.

AVERTISMENT!

În *Ilustrația 6.11*, bara de derulare din partea dreaptă a afișajului se află în partea de jos. Această poziție indică finalizarea procedurii.

Ilustrația 6.12 prezintă conexiunile cablurilor utilizate pentru a activa dispozitivul extern.



Ilustrația 6.12 Exemplu de cablare pentru dispozitivul extern care furnizează un semnal de comandă de 0 – 10 V

6.4.2 Introducerea informațiilor despre sistem

AVERTISMENT!

DESCĂRCARE SOFTWARE

Pentru punerea în funcțiune prin PC, instalați Program MCT 10 Set-up Software. Pachetul software este disponibil pentru descărcare (versiunea de bază) sau pentru comenzi (versiunea avansată, cod de comandă 130B1000). Pentru informații suplimentare și descărcări, consultați www.drives.danfoss.com/services/pc-tools.

Pașii următori sunt utilizați pentru a introduce informații de bază despre sistem în convertizorul de frecvență. Setările recomandate ale parametrilor sunt destinate pornirii și verificării. Setările aplicațiilor variază.

AVERTISMENT!

Deși acești pași implică utilizarea unui motor asincron, se poate folosi un motor cu magnet permanent. Pentru informații suplimentare privind tipurile de motoare, consultați *ghidul de proiectare* al produsului.

1. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe panoul LCP.
2. Selectați 0-** *Operare/Afișare*, apoi apăsați pe [OK].
3. Selectați 0-0* *Conf. de bază*, apoi apăsați pe [OK].
4. Selectați *parametru 0-03 Config regionale*, apoi apăsați pe [OK].
5. Selectați [0] *Internațional* sau [1] *America de Nord* după cum este cazul, apoi apăsați pe [OK]. (Acest lucru modifică configurările implicite pentru anumiți parametri de bază).

- Apăsați pe [Quick Menus] (Meniuri rapide) de pe LCP, apoi selectați *Q2 Config.Rapidă*.
- Modificați următoarele setări ale parametrilor enumerate în *Tabel 6.3*, dacă este necesar. Datele despre motor se află pe plăcuța cu datele nominale ale motorului.

Parametru	Configurare implicită
Parametru 0-01 Limbă	Engleză
Parametru 1-20 Putere motor [kW]	4,00 kW
Parametru 1-22 Tensiune lucru motor	400 V
Parametru 1-23 Frecv.motor	50 Hz
Parametru 1-24 Curent sarcină motor	9,00 A
Parametru 1-25 Vit. nominală de rot. motor	1.420 RPM
Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	Oprire inert, inv.
Parametru 3-02 Referință min.	0,000 RPM
Parametru 3-03 Referință max.	1.500.000 RPM
Parametru 3-41 Timp de demaraj rampă 1	3,00 s
Parametru 3-42 Timp de încetinire rampă 1	3,00 s
Parametru 3-13 Stare de referință	Legat la Manual/ Auto
Parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)	Oprit

Tabel 6.3 Setări de configurare rapidă

AVERTISMENT!**LIPSĂ SEMNAL DE INTRARE**

Dacă panoul LCP afișează **AUTO REMOTE COASTING (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ)** sau se afișează **Alarma 60 Interblocare ext.**, acest lucru indică faptul că unitatea este gata de funcționare, dar că lipsește un semnal de intrare. Pentru detalii, consultați *capitol 5.8.4 Activarea operării motorului (borna 27)*.

6.4.3 Configurarea optimizării automate a energiei

Optimizarea automată a energiei (OAE) este o procedură care minimizează tensiunea la motor, reducând consumul de energie, căldura și zgomotul.

- Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal).
- Selectați *1-** Sarcină/motor* și apăsați pe [OK].
- Selectați *1-0* Conf. generale* și apăsați pe [OK].
- Selectați *parametru 1-03 Caracteristici de cuplu*, apoi apăsați pe [OK].
- Selectați fie *[2] Optim. energ. autom CT*, fie *[3] Optim. energ. autom VT*, apoi apăsați pe [OK].

6.4.4 Configurarea adaptării automate a motorului

Adaptarea automată a motorului (AMA) este o procedură care optimizează compatibilitatea dintre convertizorul de frecvență și motor.

Convertizorul de frecvență generează un model matematic al motorului pentru reglarea curentului de ieșire al motorului. Procedura testează, de asemenea, echilibrul fazei de intrare a curentului electric. Aceasta compară caracteristicile motorului cu datele introduse în *parametrii de la 1-20 la 1-25*.

AVERTISMENT!

Dacă apar avertismente sau alarme, consultați *capitolul 8.5 Lista de avertismente și alarme*. Anumite motoare nu pot efectua versiunea completă a acestui test. În acest caz, dacă un filtru de ieșire este conectat la motor, selectați *[2] Activare AMA redusă*.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, executați această procedură pe un motor rece.

- Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal).
- Selectați *1-** Sarcină/motor* și apăsați pe [OK].
- Selectați *1-2* Date motor*, apoi apăsați pe [OK].
- Selectați *parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)*, apoi apăsați pe [OK].
- Selectați *[1] Activ AMA completă* și apăsați pe [OK].
- Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală), apoi apăsați pe [OK].
Testul se efectuează automat și indică atunci când s-a finalizat.

6.5 Testarea înainte de pornirea sistemului

AVERTISMENT!**PORNIREA MOTORULUI**

Dacă motorul, sistemul și orice alt echipament atașat nu sunt pregătite de pornire, acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la avariarea echipamentului. Înainte de pornire,

- Asigurați-vă că funcționarea echipamentului este sigură în orice condiție.
- Asigurați-vă că motorul, sistemul și orice alt echipament atașat sunt pregătite de pornire.

6.5.1 Sensul de rotație a motorului

AVERTISMENT!

Dacă motorul se rotește în direcția greșită, echipamentele pot fi avariate. Înainte de punerea în funcțiune a unității, verificați sensul de rotație a motorului prin pornirea motorului pentru scurt timp. Motorul funcționează pentru scurt timp la 5 Hz sau la frecvența minimă configurată în *parametru 4-12 Lim. inf. turație motor [Hz]*.

1. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
2. Mutați cursorul stâng către stânga punctului zecimal, utilizând tasta cu săgeata spre stânga, apoi introduceți o valoare RPM care să rotească motorul ușor.
3. Apăsați pe [OK].
4. Dacă motorul se rotește în direcția greșită, setați *parametru 1-06 Spre dreapta la [1] Invers*.

6.5.2 Sensul de rotație a codicatorului

Dacă se folosește reacția encoderului, parcurgeți pașii următori:

1. Selectați *[0] Buclă deschisă în parametru 1-00 Mod configurare*.
2. Selectați *[1] Encoder 24V în parametru 7-00 Sursă reacț vit. rot. PID*.
3. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
4. Apăsați pe [▶] pentru referință la viteza pozitivă (*parametru 1-06 Spre dreapta la [0] Normal*).
5. În *parametru 16-57 Feedback [RPM]*, verificați că reacția inversă este pozitivă.

Pentru informații suplimentare despre opțiunea de encoder, consultați manualul de opțiuni.

AVERTISMENT!

REACȚIE NEGATIVĂ

Dacă reacția inversă este negativă, conexiunea la encoder este greșită. Utilizați fie *parametru 5-71 Direcție encoder bornă 32/33* fie *parametru 17-60 Direcție pozitivă encoder* pentru a inversa sensul sau inversați cablurile encoderului. *Parametru 17-60 Direcție pozitivă encoder* este disponibil numai cu opțiunea VLT® Intrare encoder MCB 102.

6.6 Pornirea sistemului

AVERTISMENT!

PORNIREA MOTORULUI

Dacă motorul, sistemul și orice alt echipament atașat nu sunt pregătite de pornire, acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la avariarea echipamentului. Înainte de pornire,

- Asigurați-vă că funcționarea echipamentului este sigură în orice condiție.
- Asigurați-vă că motorul, sistemul și orice alt echipament atașat sunt pregătite de pornire.

Procedura din această secțiune necesită să fie finalizate cablarea și programarea aplicației de către utilizator. Se recomandă următoarea procedură după finalizarea configurării aplicației.

1. Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată).
2. Aplicați o comandă externă de pornire. Exemple de comenzi de funcționare externe sunt comutatorul, butonul sau dispozitivul Logic Controller programabil (PLC).
3. Reglați referința vitezei pe întregul interval de viteze.
4. Verificați dacă sistemul funcționează conform așteptărilor, verificând nivelurile de sunet și vibrație ale motorului.
5. Eliminați comanda externă de pornire.

Dacă apar avertismente sau alarme, consultați *capitol 8.5 Lista de avertismente și alarme*.

6.7 Setările parametrilor

AVERTISMENT!

CONFIGURĂRI REGIONALE

Anumiți parametri au setări implicite diferite pentru Internațional sau America de Nord. Pentru lista cu diferite valori implicite, consultați *capitol 10.2 Setările implicite ale parametrilor Internațional/din America de Nord*.

Stabilirea programării corecte pentru aplicații necesită setarea mai multor funcții de parametri. Detalii despre parametri sunt furnizate în *ghidul de programare*.

Setările parametrilor sunt stocate în convertizorul de frecvență și oferă următoarele avantaje:

- setările parametrilor pot fi încărcate în memoria LCP și stocate ca o copie de rezervă
- Mai multe unități pot fi programate rapid prin conectarea panoului LCP la unitățile respective și prin descărcarea setărilor stocate ale parametrilor.

- Restabilirea configurărilor implicite din fabrică nu modifică datele stocate în memoria panoului LCP.
- Modificările efectuate asupra configurărilor implicite, precum și toate datele de programare introduse în parametri, sunt stocate și disponibile pentru vizualizare în meniul rapid. Consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*.

6.7.1 Încărcarea și descărcarea setărilor parametrilor

Convertizorul de frecvență funcționează cu ajutorul parametrilor stocați în cardul de control amplasat în acesta. Funcțiile de încărcare și descărcare deplasează parametrii între cardul de control și panoul LCP.

1. Apăsați pe [Off] (Oprire).
2. Accesați *parametru 0-50 Cop. LCP* și apăsați pe [OK].
3. Selectați 1 variantă dintre următoarele:
 - 3a pentru a încărca date de pe cardul de control pe LCP, selectați [1] *Tot către LCP*
 - 3b pentru a descărca date de pe LCP pe cardul de control, selectați [2] *Tot din LCP*
4. Apăsați pe [OK]. O bară de progres afișează procesul de încărcare sau de descărcare.
5. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) sau pe [Auto On] (Pornire automată).

6.7.2 Restabilirea configurărilor implicite de fabrică

AVERTISMENT!

PIERDEREA DATELOR

Pierderea datelor de programare, a datelor motorului, a localizării și a înregistrărilor de monitorizare are loc la restabilirea configurărilor implicite. Pentru a crea o copie de rezervă, încărcați datele în panoul LCP înainte de inițializare. Consultați *capitol 6.7.1 Încărcarea și descărcarea setărilor parametrilor*.

Restabiliți setările implicite ale parametrilor prin inițializarea unității. Inițializarea se realizează prin *parametru 14-22 Mod operare* sau manual.

Parametru 14-22 Mod operare nu resetează următoarele setări:

- ore de lucru
- opțiuni privind comunicațiile seriale
- setările din meniul personal

- jurnalul de erori, jurnalul de alarme și alte funcții de monitorizare.

Inițializare recomandată

1. Apăsați de două ori pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a accesa parametrii.
2. Accesați *parametru 14-22 Mod operare* și apăsați pe [OK].
3. Derulați la *Inițializare* și apăsați pe [OK].
4. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
5. Alimentați unitatea. Setările implicite ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Pornirea durează puțin mai mult decât de obicei.
6. După ce se afișează *Alarma 80, Conv. inițializ. la valoarea implicită*, apăsați pe [Reset] (Resetare).

Inițializare manuală

Inițializarea manuală restabilește toate configurările din fabrică, cu excepția următoarelor:

- *Parametru 15-00 Ore de funcționare*
- *Parametru 15-03 Porniri*
- *Parametru 15-04 Nr. supraîncălziri*
- *Parametru 15-05 Nr. supratensiuni*

Pentru a efectua inițializarea manuală:

1. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
2. Mențineți apăsat simultan pe [Status] (Stare), [Main Menu] (Meniu principal) și [OK] în timpul alimentării unității (aproximativ 5 s sau până când se aude un clic și pornește ventilatorul). Pornirea durează puțin mai mult decât de obicei.

7 Exemple de configurare a cablurilor

Exemplele din această secțiune au rolul de referință rapidă pentru aplicații obișnuite.

- Setările parametrilor sunt valorile implicite regionale, dacă nu se specifică altceva (selectate în *parametru 0-03 Config regionale*).
- Parametrii asociați bornelor și setările acestora sunt prezentate în dreptul desenelor.
- Sunt prezentate, de asemenea, setările de comutare necesare pentru bornele analogice A53 sau A54.

AVERTISMENT!

Când nu se utilizează caracteristica STO opțională, un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 37 pentru funcționarea convertizorului de frecvență cu valorile de programare implicite din fabrică.

7

		Parametri	
		Funcție	Setare
<p>FC</p> <p>+10 V 500</p> <p>A IN 530</p> <p>A IN 540</p> <p>COM 550</p> <p>A OUT 420</p> <p>COM 390</p> <p>U - I</p> <p>A53</p> <p>e30bb927.11</p> <p>4 - 20mA</p>	Parametru 6-12 Curent scăzut bornă 53	4 mA*	
	Parametru 6-13 Curent ridicat bornă 53	20 mA*	
	Parametru 6-14 Val. ref./reaç. scăzută bornă 53	0 Hz	
	Parametru 6-15 Val. ref./reaç. ridicată bornă 53	50 Hz	
	* = Valoare implicită		
Note/comentarii:		Premisele sunt: intrare 4 mA = viteză 0 Hz și intrare 20 mA = viteză 50 Hz.	

Tabel 7.2 Referință a vitezei analogice (Curent)


7.1 Conexiuni pentru reglarea vitezei în buclă deschisă

		Parametri	
		Funcție	Setare
<p>FC</p> <p>+10 V 500</p> <p>A IN 530</p> <p>A IN 540</p> <p>COM 550</p> <p>A OUT 420</p> <p>COM 390</p> <p>U - I</p> <p>A53</p> <p>e30bb926.11</p> <p>0 - 10 V</p>	Parametru 6-10 Tensiune redusă bornă 53	0,07 V*	
	Parametru 6-11 Tensiune ridicată bornă 53	10 V*	
	Parametru 6-14 Val. ref./reaç. scăzută bornă 53	0 Hz	
	Parametru 6-15 Val. ref./reaç. ridicată bornă 53	50 Hz	
	* = Valoare implicită		
Note/comentarii:		Premisele sunt: intrare 0 V c.c. = viteză 0 Hz și intrare 10 V c.c. = viteză 50 Hz.	


Tabel 7.1 Referință a vitezei analogice (Tensiune)

		Parametri	
		Funcție	Setare
<p>FC</p> <p>+10 V 500</p> <p>A IN 530</p> <p>A IN 540</p> <p>COM 550</p> <p>A OUT 420</p> <p>COM 390</p> <p>U - I</p> <p>A53</p> <p>e30bb683.11</p> <p>≈ 5kΩ</p>	Parametru 6-12 Curent scăzut bornă 53	4 mA*	
	Parametru 6-13 Curent ridicat bornă 53	20 mA*	
	Parametru 6-14 Val. ref./reaç. scăzută bornă 53	0 Hz	
	Parametru 6-15 Val. ref./reaç. ridicată bornă 53	50 Hz	
	* = Valoare implicită		
Note/comentarii:		Premisele sunt: intrare 0 V c.c. = viteză 0 RPM și intrare 10 V c.c. = viteză 1.500 RPM.	

Tabel 7.3 Referință pentru viteză (utilizând un potențiomtru manual)




Tabel 7.4 Accelerare/decelerare




Ilustrația 7.1 Accelerare/decelerare

7.2 Conexiuni pentru pornire/oprire




Tabel 7.5 Comandă de pornire/oprire cu opțiunea Safe Torque Off




Ilustrația 7.2 Comandă de pornire/oprire cu funcția Safe Torque Off

7


7



Tabel 7.6 Pornirea/oprirea în impulsuri




Ilustrația 7.3 Start prin comandă tip puls/oprire inversată



Tabel 7.7 Pornire/oprire cu inversare și 4 viteze predefinite

7.3 Conexiuni pentru resetarea alarmei externe



Tabel 7.8 Resetarea alarmei externe


7.4 Conexiuni pentru termistorul motorului



IZOLAȚIA TERMISTORULUI


Există riscul de vătămări corporale sau de avariere a echipamentului.

- Pentru a respecta cerințele de izolație PELV, utilizați doar termistoare cu izolație întărită sau dublă.



Tabel 7.9 Termistorul motorului

7.5 Conexiuni pentru regenerare



Tabel 7.10 Regenerare

8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea

8.1 Întreținere și service

Acest capitol include:

- Instrucțiuni de întreținere și service.
- Mesaje de stare.
- Avertismente și alarme.
- Depanare de bază.

În condiții normale de funcționare și sarcini corespunzătoare, convertizorul de frecvență nu necesită întreținere pe întreaga sa durată de viață. Pentru a evita defecțiunile, pericolele și avarierile, examinați convertizorul de frecvență la intervale regulate în funcție de condițiile de funcționare. Înlocuiți piesele uzate sau avariate cu piese de schimb originale sau piese standard. Pentru service și asistență, consultați www.danfoss.com/contact/sales_and_services/.

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când unitatea este conectată la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răni grave sau la deteriorarea proprietății. Motorul poate porni cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remedierea unei stări de defecțiune.


Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare.
- Realizați toate conexiunile și asamblați unitatea, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta unitatea la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuția de sarcină.

8.2 Panoul de acces la radiator

Convertizorul de frecvență poate fi comandat cu un panou de acces opțional în spatele unității. Acest panou de acces asigură accesul la radiator și permite curățarea radiatorului de praful acumulat.

8.2.1 Scoaterea panoului de acces la radiator



Ilustrația 8.1 Panoul de acces la radiator îndepărtat din spatele convertizorului de frecvență

1. Deconectați convertizorul de frecvență și așteptați 40 de minute pentru descărcarea completă a condensatorilor. Consultați *capitol 2 Siguranța*.
2. Amplasați convertizorul de frecvență astfel încât spatele acestuia să poată fi accesat.
3. Cu ajutorul unui burghiu hexagonal de 3 mm, scoateți cele 8 dispozitive de prindere M5 care fixează panoul de acces pe spatele carcasei.
4. Examinați marginea radiatorului pentru a vedea dacă prezintă deteriorări sau reziduuri.
5. Îndepărtați materialele sau reziduurile cu un aspirator.

- Reinstalați panoul și prindeți-l de spatele carcasei cu cele 8 dispozitive de fixare. Strângeți dispozitivele de fixare în conformitate cu *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare.*


AVERTISMENT!

AVARIEREA RADIATORULUI

Dispozitivele de fixare mai lungi decât cele prevăzute inițial la panoul radiatorului vor deteriora aripioarele de răcire ale acestuia.

8.3 Mesajele de stare

Când convertizorul de frecvență este în modul Stare, mesajele de stare apar automat în linia de jos a afișajului LCP. Consultați *Ilustrația 8.2.* Mesajele de stare sunt definite la *Tabel 8.1 – Tabel 8.3.*



1	De unde provine comanda oprire/pornire. Consultați <i>Tabel 8.1.</i>
2	De unde începe reglarea vitezei. Consultați <i>Tabel 8.2.</i>
3	Indică starea convertizorului de frecvență. Consultați <i>Tabel 8.3.</i>

Ilustrația 8.2 Afișarea stării

AVERTISMENT!

În modul Auto/Telecomandă, convertizorul de frecvență necesită comenzi externe pentru a efectua funcțiile.

Tabelele de la *Tabel 8.1* la *Tabel 8.3* definesc înțelesul mesajelor de stare afișate.

Oprit	Convertizorul de frecvență nu reacționează la niciun semnal de comandă până când nu se apasă pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală).
Automat	Comenzile de pornire/oprire sunt trimise prin bornele de control și/sau prin comunicație serială.

Manual	Tastele de navigare de pe LCP pot fi utilizate pentru a controla convertizorul de frecvență. Comenzile de oprire, resetarea, inversarea, frânarea în c.c. și alte semnale aplicate la bornele de control înlocuiesc comanda locală.
--------	---

Tabel 8.1 Mod de funcționare

Telecomandă	Referințele de viteză sunt date de <ul style="list-style-type: none"> semnalele externe comunicația serială referințele interne predefinite.
Local	Convertizorul de frecvență utilizează valorile de referință de pe LCP.

Tabel 8.2 Locația referinței

Frână c.a.	Frână c.a. a fost selectată în <i>parametru 2-10 Funcție frână.</i> Frâna c.a. supramagnetizează motorul pentru a realiza o încetinire controlată.
AMA realizată	Adaptarea automată a motorului (AMA) a fost efectuată cu succes.
AMA preg.	AMA este pregătită de pornire. Pentru a începe, apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
AMA funcț.	Procesul AMA este în curs de desfășurare.
Frânare	Chopperul de frânare este în funcțiune. Rezistorul de frânare absoarbe energia generativă.
Max. frân.	Chopperul de frânare este în funcțiune. Limita de putere pentru rezistorul de frânare definită în <i>parametru 2-12 Limită putere frână (kW)</i> a fost atinsă.
Rot din inerție	<ul style="list-style-type: none"> [2] <i>Oprire inert. inv.</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este conectată. Rotirea din inerție a fost activată de comunicația serială.
Contr.decel.	<p>[1] <i>Contr. încetinire</i> a fost selectat în <i>parametru 14-10 Defec. alim. de la rețea.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tensiunea rețelei este sub valoarea setată în <i>parametru 14-11 Val. tensiunii de alim.la defect rețea</i> la defecțiunea rețelei de alimentare. Convertizorul de frecvență încetinește motorul utilizând o încetinire controlată.
Curent ridicat	Curentul de ieșire al convertizorului de frecvență este peste limita setată în <i>parametru 4-51 Avertisment curent ridicat.</i>
Curent scăzut	Curentul de ieșire al convertizorului de frecvență este sub limita setată în <i>parametru 4-52 Avertism. vit. rot. scăzută.</i>

Oprire c.c.	Oprire c.c. este selectat în <i>parametru 1-80 Funcție la Oprire</i> și o comandă de oprire este activă. Motorul este menținut de un curent continuu setat în <i>parametru 2-00 Curent mențin. c.c.</i>
Oprire c.c.	Motorul este menținut cu un curent continuu (<i>parametru 2-01 Curent frânare c.c.</i>) pentru un timp specificat (<i>parametru 2-02 Timp frânare c.c.</i>). <ul style="list-style-type: none"> • Frânarea în c.c. este activată în <i>parametru 2-03 Vit. rot. cupl. frână c.c. [RPM]</i> și o comandă de oprire este activă. • Frânarea în c.c. (inversă) este selectată ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este activă. • Frâna în c.c. este activată prin comunicația serială.
Reacț. ridicată	Suma tuturor reacțiilor active este peste limita de reacție setată în <i>parametru 4-57 Avertism reacț ridicată</i> .
Reacț. scăzută	Suma tuturor reacțiilor active este sub limita de reacție setată în <i>parametru 4-56 Avertism reacț scăzută</i> .
Fixare ieșire	Referința de la distanță este activă, ceea ce menține viteza curentă. <ul style="list-style-type: none"> • [20] <i>Fixare ieș.</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare este activă. Reglarea vitezei este posibilă numai prin accelerarea sau decelerarea funcțiilor bornei. • Menținerea rampei este activată prin comunicația serială.
Solicitare înghețare ieșire	O comandă de fixare a ieșirii a fost dată, dar motorul rămâne oprit până se primește un semnal de funcționare permisivă.
Referință de oprire	[19] <i>Fixare ref.</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare este activă. Convertizorul de frecvență salvează referința actuală. Modificarea referinței este posibilă acum numai prin accelerarea și decelerarea funcțiilor bornei.
Solicit Jog	A fost lansată o comandă jog, dar motorul este oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă printr-o intrare digitală.

Jogging	Motorul funcționează în limitele programate în <i>parametru 3-19 Vit. rot. Jog [RPM]</i> . <ul style="list-style-type: none"> • [14] <i>Jog</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare (de exemplu, borna 29) este activă. • Funcția <i>Jog</i> este activată prin comunicația serială. • Funcția <i>Jog</i> a fost selectată ca reacție pentru o funcție de monitorizare (de ex., Fără semnal). Funcția de monitorizare este activă.
Verif. motor	În <i>parametru 1-80 Funcție la Oprire</i> , s-a selectat [2] <i>Verif. motor</i> . O comandă de oprire este activă. Pentru a vă asigura că un motor este conectat la convertizorul de frecvență, un curent permanent de testare este aplicat motorului.
Control OVC	Controlul supratensiunii a fost activat în <i>parametru 2-17 Contr. suprtens, [2] Activat</i> . Motorul conectat alimentează convertizorul de frecvență cu energie generativă. Controlul supratensiunii reglează raportul V/Hz pentru a acționa motorul în modul controlat și pentru a împiedica decuplarea convertizorului de frecvență.
Oprire unitate de alimentare	(Numai pentru convertizoarele de frecvență cu o rețea externă de alimentare de 24 V instalată.) Rețeaua de alimentare la convertizorul de frecvență este îndepărtată, dar modulul de control este alimentat de o sursă externă de 24 V.
Mod protecție	Modul de protecție este activ. Unitatea a detectat o stare critică (un supracurent sau o supratensiune). <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a evita deconectarea, frecvența de comutare este redusă la 1.500 kHz dacă <i>parametru 14-55 Filtru ieșire</i> este setat la [2] <i>Filtru sinusoid. fixat</i>. În caz contrar, frecvența de comutare este redusă la 1.000 Hz. • Dacă este posibil, modul de protecție se termină după aproximativ 10 s. • Modul de protecție poate fi limitat în <i>parametru 14-26 Întârz decupl la def invert</i>.
Qstop	Motorul decelerează utilizând <i>parametru 3-81 Timp de rampă oprire rapidă</i> . <ul style="list-style-type: none"> • [4] <i>Inv. oprire rapidă</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este activă. • Funcția de oprire rapidă a fost activată prin comunicația serială.

Mers în rampă	Motorul accelerează/decelerează utilizând funcția de demaraj/încetinire activă. Referința, o valoare limită sau de oprire care nu este încă atinsă.
Ref. ridicată	Suma tuturor referințelor active este peste limita de referință setată în <i>parametru 4-55 Avertism ref ridicată</i> .
Ref. scăzută	Suma tuturor referințelor active este sub limita de referință setată în <i>parametru 4-54 Avertism ref scăzută</i> .
Funcț. pe ref.	Convertizorul de frecvență funcționează în interval de referință. Valoarea reacției se potrivește cu valoarea punctului de funcționare.
Solicitare de pornire	O comandă de pornire a fost dată, dar motorul este oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă prin intrarea digitală.
Funcționare	Convertizorul de frecvență operează motorul.
Mod hibernare	Funcția de economisire a energiei este activată. Aceasta înseamnă că, în prezent, motorul s-a oprit, dar că va reporni automat când este nevoie.
Vit.rot. ridic.	Viteza motorului este peste valoarea setată în <i>parametru 4-53 Avertism. vit. rot. ridicată</i> .
Vit.rot. scăz.	Viteza motorului este sub valoarea setată în <i>parametru 4-52 Avertism. vit. rot. scăzută</i> .
Așteptare	În modul Pornire automată, convertizorul de frecvență pornește motorul prin intermediul unui semnal de pornire de la o intrare digitală sau de la o comunicație serială.
Întârz de pornire	În <i>parametru 1-71 Întârziere de pornire</i> , s-a setat un timp de pornire cu întârziere. O comandă de pornire este activată, iar motorul pornește după expirarea timpului de întârziere.
Pornire înai/rev	[12] <i>Activ. pornire înainte</i> și [13] <i>Activ pornire revers</i> au fost selectate ca funcții pentru 2 intrări digitale diferite (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Motorul pornește înainte sau înapoi în funcție de ce bornă corespunzătoare este activată.
Oprire	Convertizorul de frecvență a primit o comandă de oprire de la una dintre următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • LCP • intrare digitală • comunicație serială.

Decuplare	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După descoperirea cauzei alarmei, resetați convertizorul de frecvență cu ajutorul uneia dintre următoarele metode: <ul style="list-style-type: none"> • apăsând pe tasta [Reset] (Resetare) • de la distanță, prin bornele de control • prin intermediul comunicației seriale apăsând pe [Reset] (Resetare) sau de la distanță prin bornele de control sau prin comunicația serială.
Bloc. decupl.	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După descoperirea cauzei alarmei, reluați alimentarea convertizorului de frecvență. Resetati convertizorul de frecvență cu ajutorul uneia dintre următoarele metode: <ul style="list-style-type: none"> • apăsând pe tasta [Reset] (Resetare) • de la distanță, prin bornele de control • prin intermediul comunicației seriale

Tabel 8.3 Stare de funcționare

AVERTISMENT!

În modul Auto/Telecomandă, convertizorul de frecvență necesită comenzi externe pentru a efectua funcțiile.

8.4 Tipurile de avertismente și de alarme

Tip avertisment/ alarmă	Descriere
Avertisment	O avertizare indică o condiție anormală de funcționare care conduce la o alarmă. O avertizare încetează atunci când este îndepărtată condiția anormală.
Alarmă	O alarmă indică o defecțiune care necesită o intervenție imediată. Defecțiunea întotdeauna inițiază o decuplare sau o deconectare cu blocare. Resetati convertizorul de frecvență după o alarmă. Resetati convertizorul de frecvență în oricare dintre cele 4 moduri: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsati pe [Reset] (Resetare)/[Off/Reset] (Oprire/Resetare). • Comandă Reset pe intrare digitală. • Comandă Reset pe comunicație serială. • Resetare automată.

Decuplare


Când are loc decuplarea, convertizorul de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avariarea acestuia și a altor echipamente. Când are loc o decuplare, motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertizorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. După remedierea stării de defecțiune, convertizorul de frecvență este pregătit pentru a fi resetat.

Bloc. decupl.

Când are loc deconectarea cu blocare, convertizorul de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avariarea acestuia și a altor echipamente. Când are loc o deconectare cu blocare, motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertizorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. Convertizorul de frecvență inițiază o deconectare cu blocare numai atunci când au loc erori grave care pot deteriora convertizorul de frecvență sau alte echipamente. După remedierea defecțiunilor, reluați alimentarea înainte de a reseta convertorul de frecvență.


Afișările de avertismente și alarme

- Se afișează un avertisment pe panoul LCP, împreună cu numărul avertismentului.
- O alarmă va clipi intermitent împreună cu numărul alarmei.



Ilustrația 8.3 Exemplu de alarmă

Pe lângă textul și codul alarmei de pe panoul LCP, se aprind 3 indicatoare luminoase de stare.



130BB467.11

	Indicator luminos de avertisment	Indicator luminos de alarmă
Avertisment	Alimentat	Oprit
Alarmă	Oprit	Alimentat (clipește intermitent)
Bloc. decupl.	Alimentat	Alimentat (clipește intermitent)

Ilustrația 8.4 Indicatoare luminoase de stare

8.5 Lista de avertismente și alarme

Informațiile despre avertismente și alarme de mai jos definesc fiecare condiție de avertisment și alarmă, furnizează cauza probabilă a stării și detaliază o procedură sau un remediu de depanare.

AVERTISMENT 1, Sub 10 V

Tensiunea modulului de control este mai mică de 10 V de la borna 50.

Decuplați câteva sarcini de pe borna 50, deoarece sursa de 10 V este supraîncărcată. Maximum 15 mA sau minimum 590 Ω.

Această stare poate fi cauzată de un scurtcircuit la un potențiomtru conectat sau de o conectare necorespunzătoare a potențiometrului.

Depanarea

- Îndepărtați cablurile de la borna 50. Dacă avertismentul dispare, înseamnă că problema este de la cabluri. Dacă avertismentul nu dispare, înlocuiți modulul de control.

AVERTISMENT/ALARMĂ 2, Eroare valoare zero

Acest avertisment sau această alarmă apare numai dacă este programată în *parametru 6-01 Funcție "timeout" val. zero*. Semnalului pe 1 dintre intrările analogice este sub 50% din valoarea minimă programată pentru acea intrare. Cablurile rupte sau un dispozitiv defect care transmite semnalul poate cauza această stare.

Depanarea

- Verificați conexiunile la toate bornele rețelei analogice.

- Bornele 53 și 54 ale modului de control pentru semnale, borna 55 comună.
- Bornele 11 și 12 de la I/O de uz general VLT® MCB 101 pentru semnale, borna 10 comună.
- Bornele 1, 3 și 5 de la Opțiunea de I/O analogică VLT® MCB 109 pentru semnale, bornele 2, 4 și 6 comune.
- Verificați dacă programarea convertizorului de frecvență și configurările comutatoarelor se potrivesc cu tipul de semnal analogic.
- Efectuați un test pentru semnalul la borna de intrare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 3, Lipsă motor

Nu este conectat niciun motor la ieșirea convertizorului de frecvență.

AVERTISMENT/ALARMĂ 4, Lipsă unei faze din rețeaua de alimentare

Lipsește o fază din rețeaua de alimentare sau nesimetria tensiunii de alimentare este prea ridicată. Acest mesaj mai apare și la o defecțiune a redresorului de intrare. Opțiunile sunt programate în *parametru 14-12 Func. la dif. de tensiune între faze*.

Depanarea

- Verificați tensiunea și curentul de alimentare către convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT 5, Tensiune ridicată a circuitului intermediar

Tensiunea din circuitul intermediar (c.c.) este mai mare decât limita de avertizare pentru tensiune ridicată. Limita depinde de tensiunea nominală a convertizorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT 6, Tensiune redusă a circuitului intermediar

Tensiunea din circuitul intermediar (c.c.) este mai mică decât limita de avertizare pentru tensiune scăzută. Limita depinde de tensiunea nominală a convertizorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 7, Supratensiune a circuitului intermediar

Dacă tensiunea c.c. depășește limita, convertizorul de frecvență se decuplează după un timp.

Depanarea

- Măriți timpul de rampă.
- Schimbați tipul de rampă.
- Măriți *parametru 14-26 Întârz decupl la def invert*.
- Verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență frontal activ.
- Efectuați testul pentru tensiunea de intrare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 8, Subtensiune a circuitului intermediar

Dacă tensiunea c.c. scade sub limita de tensiune impusă, convertizorul de frecvență caută o sursă de rezervă de 24 V c.c. Dacă nu este conectată nicio sursă de rezervă de 24 V c.c., convertizorul de frecvență se deconectează după o anumită întârziere de timp. Întârzierea de timp variază în funcție de dimensiunea unității.

Depanarea

- Verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență.
- Efectuați un test pentru tensiunea de intrare.
- Efectuați un test pentru încărcarea simplă a circuitului.

AVERTISMENT/ALARMĂ 9, Suprasarcină a inverterului

Convertizorul de frecvență a funcționat cu o suprasarcină de peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă și este pe punctul de a decupla. Contorul pentru protecția termică electronică a inverterului emite un avertisment la 98% și se deconectează la 100% cu o alarmă. Convertizorul de frecvență nu poate fi resetat până când contorul nu indică mai puțin de 90%.

Depanarea

- Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul nominal al convertizorului de frecvență.
- Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul de sarcină al motorului măsurat.
- Afișați sarcina termică a convertizorului de frecvență pe LCP și monitorizați valoarea. Când funcționează peste valoarea curentului continuu nominal al convertizorului de frecvență, contorul crește. Când funcționează sub valoarea curentului continuu nominal al convertizorului de frecvență, contorul scade.

AVERTISMENT/ALARMĂ 10, Temperatură la suprasarcina motorului

Conform protecției termice electronice (ETR), motorul este supraîncălzit.

Selecționați 1 dintre următoarele opțiuni:

- convertizorul de frecvență va emite un avertisment sau o alarmă când contorul ajunge la > 90%, dacă *parametru 1-90 Protecție termică motor* este setat la opțiunile de avertisment
- convertizorul de frecvență se va decupla când contorul ajunge la 100%, dacă *parametru 1-90 Protecție termică motor* este setat la opțiunile de decuplare.

Defecțiunea apare când motorul este supraîncărcat cu peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă.

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- Verificați dacă setarea curentului de sarcină al motorului din *parametru 1-24 Curent sarcină motor* este corectă.
- Asigurați-vă că datele despre motor din parametrul de la 1-20 la 1-25 sunt setate corect.
- Dacă un ventilator extern este în funcțiune, verificați în *parametru 1-91 Ventilator ext. pt. motor* dacă acesta este selectat.
- Efectuarea AMA în *parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)* poate adapta convertizorul de frecvență la motor mai precis și poate reduce sarcina termică.

AVERTISMENT/ALARMĂ 11, Supraîncălzire a termistorului motorului

Verificați dacă termistorul este deconectat. Selectați dacă doriți ca acest convertizor de frecvență să emită un avertisment sau o alarmă în *parametru 1-90 Protecție termică motor*.

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- La utilizarea bornei 53 sau 54, verificați dacă termistorul a fost conectat corect între borna 53 sau 54 (intrare tensiune analogică) și borna 50 (sursă de +10 V). De asemenea, verificați dacă acest comutator pentru borna 53 sau 54 este setat pentru tensiune. Verificați dacă *parametru 1-93 Resursă termistor* selectează borna 53 sau 54.
- Când se utilizează borna 18, 19, 31, 32 sau 33 (intrări digitale), verificați că termistorul este conectat corect între borna de intrare digitală utilizată (numai PNP intrare digitală) și borna 50. Selectați borna de utilizat în *parametru 1-93 Resursă termistor*.

AVERTISMENT/ALARMĂ 12, Limită de cuplu

Valoarea cuplului depășește valoarea din *parametru 4-16 Limită de cuplu, mod motor* sau din *parametru 4-17 Limită de cuplu, mod generator*. *Parametru 14-25 Întârz. de decuplare la lim. de cuplu* se poate modifica de la o condiție numai de avertisment la un avertisment urmat de o alarmă.

Depanarea

- Dacă limita de cuplu a motorului este depășită în timpul demarajului, prelungiți timpul de demaraj.
- Dacă limita de cuplu a generatorului este depășită în timpul încetirii, prelungiți timpul de încetinire.
- Dacă limita de cuplu apare în timpul funcționării, măriți limita de cuplu. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la un cuplu mai mare.
- Verificați aplicația pentru a vedea dacă există o extragere excesivă a curentului pe motor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 13, Supracurent

S-a depășit limita maximă de curent a inverterului (aproximativ 200% din curentul nominal). Avertismentul durează aproximativ 1,5 s, după care convertizorul de frecvență se deconectează, declanșând o alarmă. Această defecțiune poate fi cauzată de șocuri de sarcină sau de accelerarea rapidă cu sarcini inerțiale ridicate. Dacă accelerarea în timpul demarajului este rapidă, defecțiunea poate apărea și după recuperarea energiei cinetice. Dacă este selectat controlul frânei mecanice extinse, deconectarea poate fi resetată din exterior.

Depanarea

- Deconectați și verificați dacă arborele motorului poate fi rotit.
- Verificați dacă dimensiunea motorului se potrivește cu cea a convertizorului de frecvență.
- Verificați dacă datele despre motor sunt corecte în *parametrii* de la 1-20 la 1-25.

ALARMĂ 14, Eroare de împământare

Există curent de la faza de ieșire către împământare, fie în cablul dintre convertizorul de frecvență și motor, fie chiar în motor. Traductoarele de curent detectează eroarea de împământare prin măsurarea curentului ce iese din convertizorul de frecvență și a curentului ce intră în convertizorul de frecvență dinspre motor. Apare o defecțiune de împământare dacă devierea celor 2 curenți este prea mare. Curentul ce iese din convertizorul de frecvență trebuie să fie la fel cu cel ce intră în convertizorul de frecvență.

Depanarea

- Oprii alimentarea convertizorului de frecvență și remediați eroarea de punere la pământ.
- Verificați defecțiunile de împământare la motor, măsurând rezistența de împământare a cablurilor motorului și motorul cu un megohmmetru.
- Resetați orice potențial offset individual în cele 3 traductoare de curent în convertizorul de frecvență. Efectuați inițializarea manuală sau efectuați o AMA completă. Această metodă este cea mai relevantă după schimbarea modului de putere.

ALARMĂ 15, Hardware incompatibil

O opțiune montată nu este compatibilă cu hardware-ul sau software-ul existent al cardului de control.

Înregistrați valoarea următorilor parametri și luați legătura cu Danfoss.

- Parametru 15-40 Tip FC.
- Parametru 15-41 Secțiune putere.
- Parametru 15-42 Tensiune.
- Parametru 15-43 Ver. software.
- Parametru 15-45 Șir actual de cod de caract.
- Parametru 15-49 Modul de control, id SW.
- Parametru 15-50 Modul de alim., id SW.
- Parametru 15-60 Opț. montată.
- Parametru 15-61 Opțiune ver. SW (pentru fiecare slot al opțiunii).

ALARMĂ 16, Scurtcircuit

Există un scurtcircuit în motor sau la cablurile acestuia.

Depanarea

- Oprii alimentarea convertizorului de frecvență și remediați scurtcircuitul.

⚠️ AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Deconectați alimentarea cu energia electrică înainte de a continua.

AVERTISMENT/ALARMĂ 17, Timeout cuvânt de control

Nu există comunicare cu convertizorul de frecvență.

Avertismentul este activ numai când *parametru 8-04 Funcție "timeout" cuvânt contr.* NU este setat la [0] Dezactiv.

Dacă *parametru 8-04 Funcție "timeout" cuvânt contr.* este setat la [5] *Oprire și decuplare*, apare un avertisment, după care convertizorul de frecvență încetinește până când se oprește și se afișează o alarmă.

Depanarea

- Verificați conexiunile din cablul de comunicație serială.
- Măriți *parametru 8-03 Timp "timeout" cuvânt contr.*
- Verificați funcționarea echipamentului de comunicație.
- Verificați dacă a fost efectuată instalarea corectă pe baza cerințelor EMC.

AVERTISMENT/ALARMĂ 20, Eroare intrare temperatură

Senzorul de temperatură nu este conectat.

AVERTISMENT/ALARMĂ 21, Eroare parametru

Parametrul este în afara gamei. Numărul parametrului este raportat în afișaj.

Depanarea

- Configurați parametrul afectat la o valoare validă.

AVERTISMENT 22, Frână mecanică troliu

0 = Referința de cuplu nu a fost atinsă înainte de expirarea timpului.

1 = Nu a existat nicio reacție de frână înainte de expirarea timpului.

AVERTISMENT 23, Defecțiune a ventilatorului intern

Funcția de avertizare referitoare la ventilator reprezintă o protecție care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din *parametru 14-53 Mon. ventil. ([0] Dezactiv.)*.

Un senzor de reacție este montat în ventilator. Dacă ventilatorul primește comanda de funcționare și nu există nicio reacție de la senzor, se afișează această alarmă. Această alarmă este generată când există o eroare de comunicare între modulul de putere al ventilatorului și cardul de control.

Verificați jurnalul de alarme (consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*) pentru a afla valoarea din raport asociată cu acest avertisment.

Dacă valoarea din raport este 2, înseamnă că există o problemă de hardware la unul dintre ventilatoare. Dacă valoarea din raport este 12, există o problemă de comunicare între modulul de putere al ventilatorului și cardul de control.

Depanarea ventilatorului

- Conectați convertizorul de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.
- Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului. Utilizați grupul de parametri *43-** Unit Readouts (Afișări unitate)* pentru a indica viteza fiecărui ventilator.

Depanarea modulului de putere al ventilatorului

- Verificați cablurile între modulul de putere al ventilatorului și cardul de control.
- Este posibil ca modulul de putere al ventilatorului să necesite să fie înlocuit.
- Este posibil ca acest card de control să necesite să fie înlocuit.

AVERTISMENT 24, Defecțiune a ventilatorului extern

Funcția de avertizare referitoare la ventilator reprezintă o protecție care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din *parametru 14-53 Mon. ventil. ([0] Dezactiv.)*.

Un senzor de reacție este montat în ventilator. Dacă ventilatorul primește comanda de funcționare și nu există nicio reacție de la senzor, se afișează această alarmă.

Această alarmă este generată când există o eroare de comunicare între modulul de putere și cardul de control.

Verificați jurnalul de alarme (consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*) pentru a afla valoarea din raport asociată cu acest avertisment.

Dacă valoarea din raport este 1, înseamnă că există o problemă de hardware la unul dintre ventilatoare. Dacă valoarea din raport este 11, există o problemă de comunicare între modulul de putere și cardul de control.

Depanarea ventilatorului

- Conectați convertizorul de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.
- Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului. Utilizați grupul de parametri *43-** Unit Readouts (Afășări unitate)* pentru a indica viteza fiecărui ventilator.

Depanarea modulului de putere

- Verificați cablurile între modulul de putere și cardul de control.
- Este posibil ca modulul de putere să necesite să fie înlocuit.
- Este posibil ca acest card de control să necesite să fie înlocuit.

AVERTISMENT 25, Scurtcircuit la rezistorul de frânare

Rezistorul de frânare este monitorizat în cursul funcționării. Dacă apare un scurtcircuit, funcția de frânare este dezactivată și se afișează avertismentul. Convertizorul de frecvență funcționează încă, dar fără funcția de frânare.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și înlocuiți rezistența de frânare (consultați *parametru 2-15 Verif. frână*).

AVERTISMENT/ALARMĂ 26, Limită putere la rezistorul de frânare

Puterea transmisă către rezistența de frânare este calculată ca valoare medie în ultimele 120 s din timpul de funcționare. Calculul se bazează pe tensiunea circuitului intermediar și pe valoarea rezistenței de frânare setată în *parametru 2-16 Curent max. frână c.a.*. Avertismentul este activ când puterea de frânare disipată este mai mare de 90% din puterea rezistenței de frânare. Dacă s-a selectat [2] *Decuplare din parametru 2-13 Monit. puterii frânei*, convertizorul de frecvență decuplează când puterea de frânare disipată ajunge la 100%.

AVERTISMENT/ALARMĂ 27, Defecțiune la chopperul de frânare

Tranzistorul de frânare este monitorizat în timpul funcționării și dacă acesta este scurtcircuitat, funcția de frânare este dezactivată și se emite un avertisment. Convertizorul de frecvență mai poate funcționa, dar dacă tranzistorul de frânare a fost scurtcircuitat, pe rezistorul de frânare va fi transmisă o putere substanțială, chiar dacă acesta este inactiv.

Depanarea

- Opriți convertorul de frecvență și scoateți rezistorul de frânare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 28, Verificare frână nereușită

Rezistența de frânare nu este conectată sau nu funcționează.

Depanarea

- Verificați *parametru 2-15 Verif. frână*.

ALARMĂ 29, Temperatură a radiatorului

S-a depășit temperatura maximă a radiatorului. Această alarmă se bazează pe temperatura măsurată de senzorul radiatorului montat în interiorul modulelor IGBT. Defecțiunea de supraîncălzire nu este resetată până când temperatura nu scade sub temperatura definită a radiatorului. Punctele de deconectare și de resetare sunt diferite în funcție de dimensiunea de putere a convertizorului de frecvență.

Depanarea

- Verificați următoarele condiții:
 - Temperatura mediului ambiant este prea ridicată
 - Cablul motorului este prea lung
 - Distanța liberă pentru curentul de aer este necorespunzătoare deasupra și sub convertizorul de frecvență.
 - Curentul de aer este blocat în jurul convertizorului de frecvență
 - Ventilatorul radiatorului este avariât
 - Radiatorul este murdar
- Verificați rezistența ventilatorului.
- Verificați siguranțele soft-charge.
- Verificați senzorul termic IGBT.

ALARMĂ 30, Detecție lipsă fază U a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza U a motorului.

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Deconectați alimentarea cu energia electrică înainte de a continua.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și verificați faza U a motorului.

ALARMĂ 31, Detecție lipsă fază V a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza V a motorului.

▲AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Deconectați alimentarea cu energia electrică înainte de a continua.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și verificați faza V a motorului.

ALARMĂ 32, Detecție lipsă fază W a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza W a motorului.

▲AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Deconectați alimentarea cu energia electrică înainte de a continua.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și verificați faza W a motorului.

ALARMĂ 33, Suprașoc de pornire

Într-o perioadă scurtă de timp, au avut loc prea multe porniri.

Depanarea

- Lăsați unitatea să se răcească la temperatura de funcționare.
- Verificați posibila eroare de împământare a circuitului intermediar.

AVERTISMENT/ALARMĂ 34, Defecțiune a comunicației pe magistrală

Fieldbusul de pe modulul opțiunii de comunicații nu funcționează.

AVERTISMENT/ALARMĂ 35, Eroare opțiune

Se primește o alarmă a opțiunii. Alarma este specifică opțiunii. Cauza cea mai probabilă este o defecțiune de alimentare sau de comunicație.

AVERTISMENT/ALARMĂ 36, Defecțiune a rețelei de alimentare

Acest avertisment/această alarmă este activ(ă) numai dacă se întrerupe tensiunea de alimentare a convertizorului de frecvență și dacă *parametru 14-10 Defec. alim. de la rețea* nu este setat la opțiunea [0] Fără funcție.

- Verificați siguranțele fuzibile pentru convertizorul de frecvență și alimentarea de la rețea a unității.
- Verificați dacă tensiunea rețelei respectă specificațiile produsului.
- Verificați dacă nu cumva sunt prezente condițiile următoare:
Alarmă 307, Excessive THD(V) (THD excesiv (V)), alarmă 321, Voltage imbalance (Tensiune nesimetrică), avertisment 417, Mains undervoltage (Subtensiune rețea) sau avertisment 418, Mains overvoltage (Supratensiune rețea) apar, dacă oricare dintre condițiile enumerate este adevărată:
 - Magnitudinea tensiunii trifazice scade sub 25% din tensiunea nominală a rețelei.
 - Orice tensiune monofazică depășește 10% din tensiunea nominală a rețelei.
 - Procentul din fază sau dezechilibrul magnitudinii depășește 8%.
 - Valoarea THD în tensiune depășește 10%.

ALARMĂ 37, Diferență de tensiune între faze

Există o lipsă de echilibru între unitățile de putere.

ALARMĂ 38, Defecțiune internă

Când apare o defecțiune internă, este afișat un număr de cod definit în *Tabel 8.4*.

Depanarea

- Conectați.
- Verificați dacă opțiunea este instalată corect.
- Verificați dacă există cabluri slăbite sau dacă acestea lipsesc.

Este posibil să fie necesar să contactați furnizorul sau departamentul de întreținere Danfoss. Pentru instrucțiuni ulterioare de depanare, rețineți numărul de cod.

Număr	Text
0	Portul serial nu se poate inițializa. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.
256 – 259, 266, 268	Datele EEPROM de alimentare sunt defecte sau prea vechi. Înlocuiți modulul de putere.
512–519	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.

Număr	Text
783	Valoarea parametrului în afara limitelor minime/maxime.
1024–1284	Defecțiune internă. Luați legătura cu furnizorul Danfoss sau cu departamentul de întreținere Danfoss.
1299	Opțiunea SW în slotul A este prea veche.
1300	Opțiunea SW în slotul B este prea veche.
1301	Opțiunea SW în slotul C0 este prea veche.
1302	Opțiunea SW în slotul C1 este prea veche.
1315	Opțiunea SW în slotul A nu este acceptată (nepermisă).
1316	Opțiunea SW în slotul B nu este acceptată (nepermisă).
1317	Opțiunea SW în slotul C0 nu este acceptată (nepermisă).
1318	Opțiunea SW în slotul C1 nu este acceptată (nepermisă).
1360–2819	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.
2561	Înlocuiți modulul de control.
2820	Depășire stivă LCP.
2821	Exces de date pe portul serial.
2822	Exces de date pe portul USB.
3072–5122	Valoarea parametrului se află în afara limitelor sale.
5123	Opțiune în slot A: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5124	Opțiune în slot B: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5125	Opțiune în slot C0: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5126	Opțiune în slot C1: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5127	Combinăție ilegală de opțiuni (2 opțiuni de același fel instalate sau encoder în E0 și rezolver în E1 ori similar).
5168	Funcția oprire sigură/Safe Torque Off a fost detectată pe un card de control care nu are funcția oprire sigură/Safe Torque Off.
5376–65535	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.

Tabel 8.4 Coduri de defecțiuni interne

ALARMĂ 39, Senzor al radiatorului

Nicio reacție de la senzorul termic al radiatorului.

Semnalul de la senzorul termic IGBT nu este disponibil în modulul de putere. Problema ar putea fi la modulul de putere, la modulul de intrare al convertizorului de frecvență sau la cablul panglică dintre modulul de putere și modulul de intrare al convertizorului de frecvență.

AVERTISMENT 40, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei 27

Verificați sarcina conectată la borna 27 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați *parametru 5-00 Mod digital I/O* și *parametru 5-01 Mod bornă 27*.

AVERTISMENT 41, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei 29

Verificați sarcina conectată la borna 29 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. De asemenea, verificați *parametru 5-00 Mod digital I/O* și *parametru 5-02 Mod bornă 29*.

AVERTISMENT 42, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei X30/6 sau Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei X30/7

Pentru borna X30/6, verificați sarcina conectată la borna X30/6 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați și *parametru 5-32 leșire digitală bornă X30/6 (I/O de uz general VLT® MCB 101)*.

Pentru borna X30/7, verificați sarcina conectată la borna X30/7 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați *parametru 5-33 leșire digitală bornă X30/7 (I/O de uz general VLT® MCB 101)*.

ALARMĂ 43, Alimentare externă

Opțiunea VLT® Releu extins MCB 113 este montată fără 24 V c.c. extern. Fie conectați o sursă externă de 24 V c.c., fie specificați că nicio alimentare externă nu este utilizată prin *parametru 14-80 Opțiune alim. cu 24 V c.c. ext., [0] Nu*. O modificare în *parametru 14-80 Opțiune alim. cu 24 V c.c. ext.* necesită un ciclu de alimentare.

ALARMĂ 45, Defecțiune de împământare 2

Defecțiune de împământare.

Depanarea

- Verificați împământarea corespunzătoare și conexiunile slabe.
- Verificați dimensiunea corespunzătoare a conductorilor.
- Verificați cablurile motorului pentru a identifica scurtcircuite sau curenți de dispersie.

ALARMĂ 46, Alimentare a modulului de putere

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului.

Există 3 alimentări generate de sursa de alimentare în mod comutație (SMPS) pe modulul de putere:

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

Când sunt alimentate cu sursa de curent continuu VLT® 24 V c.c. MCB 107, numai alimentările de 24 V și de 5 V sunt monitorizate. Când se alimentează cu tensiune de rețea trifazică, sunt monitorizate toate cele 3 surse.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de putere defect.
- Verificați pentru a identifica un modul de control defect.
- Verificați pentru a identifica un modul opțional defect.

- Dacă se utilizează o sursă de 24 V c.c., verificați puterea de alimentare corespunzătoare.

AVERTISMENT 47, Sub tensiune 24 V

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului.

Există 3 alimentări generate de sursa de alimentare în mod comutație (SMPS) pe modulul de putere:

- 24 V.
- 5 V.
- ± 18 V.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de putere defect.

AVERTISMENT 48, Sub tensiune 1,8 V

Sursa de c.c. de 1,8 V utilizată pe modulul de control se află în afara limitelor permise. Alimentarea este măsurată pe modulul de control.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de control defect.
- Dacă există un modul opțional, verificați pentru a identifica o condiție de supratensiune.

AVERTISMENT 49, Limită de viteză

Avertizarea se afișează atunci când viteza este în afara limitelor specificate în *parametru 4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]* și *parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]*. Când viteza se află sub limita specificată în *parametru 1-86 Vit. de decupl. redusă [RPM]* (cu excepția pornirii și opririi), convertizorul de frecvență va decupla.

ALARMĂ 50, Calibrare AMA nereușită

Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.

ALARMĂ 51, U_{nom} și I_{nom} pentru verificare AMA

Configurarea tensiunii motorului, a curentului de sarcină al motorului și a puterii motorului nu este corectă.

Depanarea

- Verificați setările în *parametrii de la 1-20 la 1-25*.

ALARMĂ 52, I_{nom} redus AMA

Curentul de sarcină al motorului este prea scăzut.

Depanarea

- Verificați setările în *parametru 1-24 Curent sarcină motor*.

ALARMĂ 53, AMA Motor prea mare

Motorul este prea mare pentru ca AMA să poată funcționa.

ALARMĂ 54, AMA Motor prea mic

Motorul este de prea mică putere pentru ca AMA să funcționeze.

ALARMĂ 55, AMA Parametrul în afara gamei

AMA nu poate funcționa, deoarece valorile parametrilor motorului sunt în afara intervalului acceptabil.

ALARMĂ 56, AMA întreruptă de utilizator

AMA este întreruptă manual.

ALARMĂ 57, AMA Defecțiune internă

Încercați să reporniți AMA. Repornirile repetate pot supraîncălzi motorul.

ALARMĂ 58, AMA Defecțiune internă

Contactați furnizorul Danfoss.

AVERTISMENT 59, Limită de curent

Curentul este mai mare decât valoarea din *parametru 4-18 Limit. curent*. Asigurați-vă că datele despre motor din parametrii de la 1-20 la 1-25 sunt setate corect. Măriți limita de curent dacă este necesar. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o limită mai mare.

AVERTISMENT 60, Interblocare externă

Un semnal de intrare digitală indică o stare de defecțiune externă la convertizorul de frecvență. O interblocare externă a comandat decuplarea convertizorului de frecvență. Ștergeți starea de defecțiune externă. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați 24 V c.c. pe borna programată pentru interblocare externă și resetați convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT 61, Eroare urmărire

O eroare a fost detectată între viteza calculată a motorului și viteza măsurată de la dispozitivul de reacție. Funcția Avertisment/Alarmă/Dezactivare este configurată în *parametru 4-30 Funcț. lipsă reacție motor*. Setarea erorii se află în *parametru 4-31 Eroare reacție vit. motor*. Timpul de eroare permis se află în *parametru 4-32 "Timeout" lipsă reacție motor*. Pe durata procedurii de punere în funcțiune, această funcție poate fi utilă.

AVERTISMENT 62, Frecvența de ieșire la limita maximă

Frecvența de ieșire a atins valoarea setată în *parametru 4-19 Frec. max. de ieșire*. Verificați aplicația pentru a determina cauzele posibile. Puteți mări limita frecvenței de ieșire. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o frecvență de ieșire mai mare. Avertismentul se șterge când frecvența de ieșire scade sub limita maximă.

ALARMĂ 63, Frână mecanică slabă

Curentul real de sarcină al motorului nu a depășit curentul de slăbire a frânei din fereastra timpului de întârziere.

AVERTISMENT 64, Limită de tensiune

Combi-nația de sarcină și viteză necesită o tensiune a motorului mai ridicată decât tensiunea reală a circuitului intermediar.

AVERTISMENT/ALARMĂ 65, Supratemperatură a cardului de control

Temperatura de decuplare a modulului de control este de 85 °C (185 °F).

Depanarea

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.

- Verificați funcționarea ventilatorului.
- Verificați modulul de control.

AVERTISMENT 66, Temperatură scăzută a radiatorului

Convertizorul de frecvență este prea rece pentru a funcționa. Avertismentul se bazează pe senzorul de temperatură din modulul IGBT. Creșteți temperatura mediului ambiant a unității. De asemenea, o cantitate mică de curent poate fi furnizată convertizorului de frecvență ori de câte ori motorul este oprit prin setarea *parametru 2-00 Curent mențin./preîncălz. c.c. la 5% și parametru 1-80 Funcție la Oprire.*

ALARMĂ 67, Configurația modulului opțional a fost modificată

Una sau mai multe opțiuni au fost adăugate sau eliminate de la ultima oprire. Verificați dacă modificarea configurației este plănuită și reseați unitatea.

ALARMĂ 68, Oprire de siguranță activată

Funcția de Safe Torque Off (STO) a fost activată. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați c.c. de 24 V pe borna 37, după care trimiteți un semnal de resetare (prin magistrală, I/O digitală sau apăsând pe tasta [Reset] (Resetare)).

ALARMĂ 69, Temperatură a modulului de putere

Senzorul de temperatură de pe modulul de putere este fie prea fierbinte, fie prea rece.

Depanarea

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.
- Verificați funcționarea ventilatorului.
- Verificați modulul de putere.

ALARMĂ 70, Configurație nepermisă a convertizorului de frecvență

Modulul de control și modulul de putere sunt incompatibile. Pentru a stabili compatibilitatea, contactați furnizorul Danfoss oferind codul de tip aflat pe plăcuța de identificare a unității și codurile de produs ale modulelor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 71, Oprire sigură PTC 1

Funcția Safe Torque Off (STO) a fost activată din modulul termistorului PTC VLT® MCB 112, deoarece motorul este prea cald. După ce motorul se răcește și se dezactivează intrarea digitală de la MCB 112, se poate relua funcționarea normală, atunci când MCB 112 aplică din nou 24 V c.c. la borna 37. Când motorul este gata să reia funcționarea normală, se trimite un semnal de resetare (prin comunicație serială, I/E digitală sau apăsând butonul [Reset] (Resetare) de pe panoul LCP). Dacă funcția de repornire automată este activată, motorul poate porni când defecțiunea este remediată.

ALARMĂ 72, Defecțiune periculoasă

Safe Torque Off (STO) cu deconectare cu blocare. Niveluri de semnal neașteptate la funcția Safe Torque Off și intrarea digitală de la modulul termistorului PTC VLT® MCB 112.

AVERTISMENT 73, Repornire automată a opririi de siguranță

Safe torque off (STO). Având funcția de repornire automată activată, motorul poate porni când defecțiunea este remediată.

ALARMĂ 74, Termistor PTC

Alarmă legată de Cardul termistorului PTC VLT® MCB 112. Dispozitivul PTC nu funcționează.

ALARMĂ 75, Profil nepermis selectat

Nu scrieți valoarea parametrului în timp ce motorul funcționează. Opriți motorul înainte de a scrie profilul MCO în *parametru 8-10 Profil cuvânt contr.*

AVERTISMENT 76, Configurare a unității de putere

Numărul necesar de unități de alimentare nu se potrivește cu numărul detectat de unități de alimentare active. La înlocuirea unui modul al carcasei F, acest avertisment va apărea dacă datele specifice energiei din modulul de putere nu se potrivesc cu restul datelor din convertizorul de frecvență. Dacă se pierde conexiunea la modulul de putere, unitatea declanșează acest avertisment.

Depanarea

- Confirmați că piesa de schimb și modulul de putere au codul de articol corect.
- Asigurați-vă că toate cablurile cu 44 de pini dintre MDCIC și modulele de putere sunt montate corespunzător.

AVERTISMENT 77, Mod putere redusă

Acest avertisment indică faptul că acest convertizor de frecvență funcționează în modul de putere redusă (adică, mai mică decât numărul permis de secțiuni ale inverterului). Acest avertisment este generat pe ciclul de alimentare când convertizorul de frecvență este setat să funcționeze cu mai puține invertoare și va rămâne activat.

ALARMĂ 78, Eroare de urmărire

Diferența dintre valoarea punctului de setare și valoarea reală depășește valoarea din *parametru 4-35 Eroare urmăr.*

Depanarea

- Dezactivați funcția sau selectați o alarmă/un avertisment din *parametru 4-34 Funcție Eroare urmăr.*
- Investigați componentele mecanice ale sarcinii și motorului. Verificați conexiunile de reacție de la encoderul motorului la convertizorul de frecvență.
- Selectați funcția de reacție a motorului din *parametru 4-30 Funcț. lipsă reacție motor.*
- Ajustați banda de erori de urmărire din *parametru 4-35 Eroare urmăr.* și din *parametru 4-37 Mers în ramp. eroare urmăr.*

ALARMĂ 79, Configurație nepermisă a secțiunii de putere

Modulul de scalare este un număr de piesă incorect sau neinstalat. Nici conectorul MK102 de pe modulul de putere nu a putut fi instalat.

ALARMĂ 80, Convertizor de frecvență inițializat la valoarea implicită

Stările parametrilor sunt inițializate la configurările implicite după o resetare manuală. Pentru a șterge alarma, resetați unitatea.

ALARMĂ 81, CSIV corupt

Fișierul CSIV conține erori de sintaxă.

ALARMĂ 82, Eroare parametru CSIV

CSIV nu a reușit să inițializeze un parametru.

ALARMĂ 83, Combinație nepermisă de opțiuni

Opțiunile montate sunt incompatibile.

ALARMĂ 84, Fără opțiuni de siguranță

Opțiunea de siguranță a fost eliminată fără a aplica o resetare generală. Reconectați opțiunea de siguranță.

ALARMĂ 85, Defecțiune periculoasă PB

Eroare PROFIBUS/PROFIsafe.

ALARMĂ 88, Detecție opțiune

S-a detectat o modificare în prezentarea opțiunii.

Parametru 14-89 Option Detection este setat la [0] *Protect Option Config. (Config. opțiune protecție)*, iar prezentarea opțiunii s-a modificat.

- Pentru a aplica modificarea, activați modificările de prezentare a opțiunii în *parametru 14-89 Option Detection*.
- Alternativ, restabiliți configurația corectă a opțiunii.

AVERTISMENT 89, Glisare frână mecanică

Monitorizarea frânei trolului detectează o viteză a motorului care depășește 10 RPM.

ALARMĂ 90, Monitorizare reacție

Verificați conexiunea la opțiunea de codificator/rezolver și, dacă este necesar, înlocuiți VLT® Intrare codificator MCB 102 sau VLT® Intrare rezolver MCB 103.

ALARMĂ 91, Setări incorecte pentru intrarea analogică 54

Setați comutatorul S202 în poziția OPRIT (intrare tensiune) când un senzor KTY este conectat la borna de intrare analogică 54.

ALARMĂ 99, Rotor blocat

Rotorul este blocat.

AVERTISMENT/ALARMĂ 104, Defecțiune la ventilatorul de amestecare

Ventilatorul nu funcționează. Monitorul ventilatorului verifică dacă ventilatorul se rotește la pornire sau dacă ventilatorul de amestecare este pornit. Defecțiunea ventilatorului de amestecare poate fi configurată ca emiter de avertisment sau de alarmă în *parametru 14-53 Mon. ventil.*

Depanarea

- Alimentați convertizorul de frecvență pentru a determina dacă avertismentul/alarma revine.

AVERTISMENT/ALARMĂ 122, Rotire neașteptată a motorului

Convertizorul de frecvență efectuează o funcție care necesită ca motorul să fie oprit, de exemplu, menținere c.c. pentru motoare cu magneți permanenți.

AVERTISMENT 163, Avertisment limită de curent ETR ATEX

Convertizorul de frecvență a funcționat peste caracteristica de curbă mai mult de 50 s. Avertismentul este activat la 83% și dezactivat la 65% din suprasarcina termică permisă.

ALARMĂ 164, Alarmă limită de curent ETR ATEX

Funcționarea peste caracteristică de curbă pentru mai mult de 60 s pe o perioadă de 600 s activează alarma, iar convertizorul de frecvență decuplează.

AVERTISMENT 165, Avertisment limită de frecvență ETR ATEX

Convertizorul de frecvență funcționează mai mult de 50 s sub frecvența minimă permisă (*parametru 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARMĂ 166, Alarmă limită de frecvență ETR ATEX

Convertizorul de frecvență a funcționat mai mult de 60 s (într-o perioadă de 600 s) sub frecvența minimă permisă (*parametru 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARMĂ 244, Temperatură a radiatorului

S-a depășit temperatura maximă a radiatorului. Defecțiunea de supraîncălzire nu poate fi resetată până când temperatura nu scade sub temperatura definită a radiatorului. Punctele de deconectare și de resetare sunt diferite în funcție de dimensiunea de putere. Această alarmă este echivalentă cu *Alarma 29, Temp. radiator.*

Depanarea

Verificați următoarele condiții:

- Temperatura mediului ambiant este prea ridicată.
- Cablurile motorului sunt prea lungi.
- Distanța pentru curentul de aer este necorespunzătoare deasupra și sub convertizorul de frecvență.
- Curent de aer blocat în jurul unității.
- Ventilatorul radiatorului este avariata.
- Radiatorul este murdar.

AVERTISMENT 251, Cod tip nou

Modulul de putere sau alte componente sunt înlocuite și codul de tip s-a modificat.

ALARMĂ 421, Eroare temperatură

Pe modulul de putere al ventilatorului s-a detectat o eroare cauzată de senzorul de temperatură de pe panou.

Depanarea

- Verificați conexiunea.
- Verificați senzorul.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.

ALARMĂ 423, Actualizare FPC

Alarma este generată când modulul de putere al ventilatorului raportează PUD incorect. Cardul de control încearcă să actualizeze PUD. În funcție de actualizare, se poate declanșa o altă eroare. Consultați A424 și A425.

ALARMĂ 424, Actualizare FPC reușită

Această alarmă este generată când cardul de control a reușit să actualizeze modulul de putere al ventilatorului PUD. Convertizorul de frecvență trebuie resetat pentru a se opri alarma.

ALARMĂ 425, Eroare actualizare FPC

Această alarmă este generată când cardul de control nu a reușit să actualizeze modulul de putere al ventilatorului PUD.

Depanarea

- Verificați conexiunile modulului de putere al ventilatorului.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.
- Luați legătura cu furnizorul.

ALARMĂ 426, Config. FPC

Numărul de module de putere ale ventilatorului găsite nu se potrivește cu numărul de module de putere configurate. Pentru a afla numărul de module de putere ale ventilatorului configurate, consultați *grupul de parametri 15-6* Ident opțiune*.

Depanarea

- Verificați conexiunile modulului de putere al ventilatorului.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.

ALARMĂ 427, Alimentare FPC

S-a detectat o eroare de tensiune de alimentare (5 V, 24 V sau 48 V) la modulul de putere al ventilatorului.

Depanarea

- Verificați conexiunile modulului de putere al ventilatorului.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.

8

8.6 Depanarea

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Afișaj întunecat/Fără funcție	Nu există alimentare.	Consultați <i>Tabel 5.4</i> .	Verificați sursa de alimentare.
	Siguranțe lipsă sau deschise.	Consultați <i>Siguranțe deschise</i> din acest tabel pentru a vedea posibilele cauze.	Respectați recomandările oferite.
	Nicio alimentare a panoului LCP.	Verificați cablul panoului LCP pentru a vedea conectarea corespunzătoare sau dacă există avarii.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
	Scurtcircuit la tensiunea de control (borna 12 sau 50) sau la bornele de control.	Verificați sursa tensiunii de comandă de 24 V pentru bornele 12/13 la 20 – 39 sau sursa de 10 V pentru bornele 50 – 55.	Conectați bornele corespunzător.
	Panou LCP incompatibil (panou LCP de la VLT® 2800 sau 5000/6000/8000/ FCD sau FCM).	–	Utilizați numai LCP 101 (P/N 130B1124) sau LCP 102 (P/N 130B1107).
	Setare de contrast incorectă.	–	Apăsați pe [Status] (Stare) + [▲]/[▼] pentru a regla contrastul.
	Afișajul (LCP) este defect.	Testați utilizând un alt panou LCP.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
Afișaj intermitent	Sursa tensiunii de alimentare internă este defectă sau SMPS este defect.	–	Luați legătura cu furnizorul.
	Sursa de alimentare este suprasolicitată (SMPS) din cauza conexiunilor de control necorespunzătoare sau a unei defecțiuni la convertizorul de frecvență.	Pentru a rezolva problema la cablurile de control, deconectați toate cablurile de control, scoțând blocurile bornelor.	Dacă afișajul nu se stinge, problema este la cablurile de control. Verificați cablurile pentru a detecta scurtcircuite sau conexiuni incorecte. Dacă afișajul se stinge în continuare, urmați procedura pentru <i>Afișaj întunecat/Nicio funcție</i> .

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Motorul nu funcționează	Comutator de Țntreținere deschis sau lipsă conexiune la motor.	Verificați dacă motorul este conectat și dacă această conexiune nu este Țnteruptă de un comutator de Țntreținere sau de alt dispozitiv.	Conectați motorul și verificați comutatorul de Țntreținere.
	Fără alimentare de la rețea cu modul opțional de 24 V c.c.	Dacă afșajul funcționează, dar nu există tensiune de ieșire, verificați dacă acest convertizor de frecvență este alimentat.	Alimentați.
	Oprire LCP.	Verificați dacă s-a apăsat pe [Off] (Oprire).	Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală) (Țn funcție de modul de operare).
	Lipsă semnal de pornire (Țn așteptare).	Verificați <i>parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18</i> pentru configurarea corectă a bornei 18. Utilizați configurarea implicită.	Aplicați un semnal de pornire corect.
	Semnal de rotire din inerție a motorului activ (Rotire din inerție).	Verificați <i>parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27</i> pentru configurarea corectă a bornei 27 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați 24 V pe borna 27 sau programați această bornă la [0] <i>Nefuncțional</i> .
	Sursă semnal de referință incorectă.	Verificați semnalul de referință: <ul style="list-style-type: none"> • Local • Referință la distanță sau pe magistrală? • Referința predefinită este activă? • Conexiunea la bornă este corectă? • Scalarea bornelor este corectă? • Semnalul de referință este disponibil? 	Programați setările corecte. Verificați <i>parametru 3-13 Stare de referință</i> . Configurați referința predefinită activă Țn grupul de parametri 3-1* <i>Referințe</i> . Verificați dacă este corectă conexiunea. Verificați scalarea bornelor. Verificați semnalul de referință.
Motorul se rotește Țn direcție greșită	Limita sensului de rotație a motorului.	Verificați ca <i>parametru 4-10 Direcție de rot. motor</i> să fie programat corect.	Programați setările corecte.
	Semnal de reversare activ.	Verificați dacă o comandă de inversare este programată pentru borna din grupul de parametri 5-1* <i>Intrări digitale</i> .	Dezactivați semnalul de inversare.
	Conectare incorectă a fazei motorului.	–	Consultați <i>capitol 6.5.1 Avertisment – Pornirea motorului</i> .
Motorul nu atinge viteza maximă	Limitele de frecvență sunt configurate incorect.	Consultați limitele ieșirii din <i>parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]</i> , <i>parametru 4-14 Lim. sup. turație motor [Hz]</i> și <i>parametru 4-19 Frec. max. de ieșire</i>	Programați limitele corecte.
	Semnalul de intrare de referință nu este scalat corect.	Verificați scalarea semnalului de intrare de referință din grupul de parametri 6-0* <i>Mod analog I/O</i> și grupul de parametri 3-1* <i>Referințe</i> .	Programați setările corecte.
Viteza motorului este instabilă	Setări ale parametrilor posibil incorecte.	Verificați setările tuturor parametrilor motorului, inclusiv toate setările compensării motorului. Pentru funcționarea Țn buclă Țnchisă, verificați setările PID.	Verificați setările din grupul de parametri 1-6* <i>Conf. dep sarcină</i> . Pentru funcționarea Țn buclă Țnchisă, verificați setările din grupul de parametri 20-0* <i>Reacție</i> .
Motorul funcționează cu dificultate	Posibilă supramagnetizare.	Verificați setările incorecte ale motorului Țn toți parametrii acestuia.	Verificați setările motorului Țn grupurile de parametri 1-2* <i>Date motor</i> , 1-3* <i>Date motor compl.</i> și 1-5* <i>Conf. indep sarcină</i> .
Motorul nu se va frâna	Este posibil ca setările să fie incorecte Țn parametrii de frânare. Este posibil ca timpii de Țnctinire să fie prea mici.	Verificați parametrii de frânare. Verificați setările timpului de rampă.	Verificați grupurile de parametri 2-0* <i>Frână c.c.</i> și 3-0* <i>Lim. de referință</i> .

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Siguranțe fuzibile de putere deschise	Scurtcircuit între faze.	Motorul sau panoul are un scurtcircuit între faze. Verificați dacă motorul și panoul au scurtcircuite între faze.	Remediați toate scurtcircuitele detectate.
	Suprasarcină a motorului.	Motorul este supraîncărcat pentru aplicație.	Efectuați testul de pornire și verificați dacă acest curent de sarcină al motorului se încadrează în limita specificațiilor. În cazul în care curentul de sarcină al motorului depășește curentul maxim scris pe plăcuța nominală, motorul poate funcționa numai cu sarcină redusă. Revedeți specificațiile pentru aplicație.
	Conexiuni slăbite.	Efectuați o verificare a prepornirii pentru conexiuni slăbite.	Strângeți conexiunile slăbite.
Instabilitatea curentului de la rețeaua de alimentare este mai mare de 3%	Problemă cu rețeaua de alimentare (Consultați descrierea <i>Alarimei 4, Lipsă det. fază</i>).	Rotiți cablurile de putere de intrare cu 1 poziție: A la B, B la C, C la A.	Dacă dezechilibrul urmează conductorului, este o problemă la alimentare. Verificați alimentarea de la rețea.
	Problemă la convertizorul de frecvență.	Rotiți cablurile de alimentare din convertizorul de frecvență cu 1 poziție: A la B, B la C, C la A.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de intrare, este o problemă la convertizorul de frecvență. Luați legătura cu furnizorul.
Instabilitatea curentului de sarcină al motorului este mai mare de 3%	Problemă la motor sau la cablurile motorului.	Rotiți cablurile de ieșire către motor cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul urmărește conductorul, problema este la motor sau la cablurile acestuia. Verificați motorul și cablurile acestuia.
	Problemă la convertizorul de frecvență.	Rotiți cablurile de ieșire către motor cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de ieșire, este o problemă la unitate. Luați legătura cu furnizorul.
Probleme de accelerație la convertizorul de frecvență	Datele despre motor nu sunt introduse corect.	Dacă apar avertismente sau alarme, consultați <i>capitol 8.5 Lista de avertismente și alarme</i> . Verificați dacă datele despre motor sunt introduse corect.	Măriți timpul de demaraj în <i>parametru 3-41 Timp de demaraj rampă 1</i> . Măriți limita de curent în <i>parametru 4-18 Limit. curent</i> . Măriți limita de cuplu în <i>parametru 4-16 Limită de cuplu, mod motor</i> .
Probleme de decelerare la convertizorul de frecvență	Datele despre motor nu sunt introduse corect.	Dacă apar avertismente sau alarme, consultați <i>capitol 8.5 Lista de avertismente și alarme</i> . Verificați dacă datele despre motor sunt introduse corect.	Măriți timpul de încetinire în <i>parametru 3-42 Timp de încetinire rampă 1</i> . Activați controlul supratensiunii în <i>parametru 2-17 Contr. suprtens</i> .

Tabel 8.5 Depanarea

9 Specificații

9.1 Date electrice

9.1.1 Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

	N355	N400	N460
Suprasarcină normală (NO) (Suprasarcină normală = curent 110% timp de 60 s)	NO	NO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 400 V [kW]	355	400	450
Putere caracteristică la ieșire la 460 V [CP]	500	600	600
Putere caracteristică la ieșire la 480 V [kW]	400	500	530
Dimensiune carcasă	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
Curent de ieșire (trifazic)			
Continuu (la 400 V) [A]	658	745	800
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 400 V) [A]	724	820	880
Continuu (la 460/480 V) [A]	590	678	730
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 460/480 V) [A]	649	746	803
Continuu kVA (la 400 V) [kVA]	456	516	554
Continuu kVA (la 460 V) [kVA]	470	540	582
Continuu kVA (la 480 V) [kVA]	511	587	632
Curent maxim de intrare			
Continuu (la 400 V) [A]	634	718	771
Continuu (la 460/480 V) [A]	569	653	704
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E1h)			
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E3h)			
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Distribuie sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	800	800	800
Pierdere de putere estimată la 400 V [W] ^{3) 4)}	6928	8036	8783
Pierdere de putere estimată la 460 V [W] ³⁾⁴⁾	5910	6933	7969
Randament ⁴⁾	0,98	0,98	0,98
Frecvență de ieșire	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)
Declanșare supratemperatură card de putere [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură card putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)

Tabel 9.1 Specificații tehnice, Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

	N500	N560
Suprasarcină normală (NO) (Suprasarcină normală = curent 110% timp de 60 s)	NO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 400 V [kW]	500	560
Putere caracteristică la ieșire la 460 V [CP]	650	750
Putere caracteristică la ieșire la 480 V [kW]	560	630
Dimensiune carcasă	E2h/E4h	E2h/E4h
Curent de ieșire (trifazic)		
Continuu (la 400 V) [A]	880	990
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 400 V) [A]	968	1089
Continuu (la 460/480 V) [A]	780	890
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 460/480 V) [A]	858	979
Continuu kVA (la 400 V) [kVA]	610	686
Continuu kVA (la 460 V) [kVA]	621	709
Continuu kVA (la 480 V) [kVA]	675	771
Curent maxim de intrare		
Continuu (la 400 V) [A]	848	954
Continuu (la 460/480 V) [A]	752	848
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E2h)		
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E4h)		
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Distribuie sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	1200	1200
Pierdere de putere estimată la 400 V [W] ^{3) 4)}	9473	11102
Pierdere de putere estimată la 460 V [W] ³⁾⁴⁾	7809	9236
Randament ⁴⁾	0,98	0,98
Frecvență de ieșire	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)	100 (212)
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
Declanșare supratemperatură card de putere [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură card putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

Tabel 9.2 Specificații tehnice, Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

1) American Wire Gauge.

2) Pentru valorile maxime ale siguranțelor fuzibile, consultați capitol 9.7 Siguranțe fuzibile.

3) Pierderea de putere tipică este exprimată pentru condiții normale de funcționare și se așteaptă să fie ±15% (toleranța se referă la variația în tensiune și condițiile de cablu). Aceste valori se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita I_E/I_{E3}). Motoarele cu randament mai scăzut vor contribui la creșterea pierderii de putere a convertizorului de frecvență. Se aplică pentru dimensionarea răcirii convertizorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât configurarea implicită, pierderile de putere pot crește. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de cardurile de control caracteristice. Pentru date privind pierderile de putere conform EN 50598-2, accesați www.danfoss.com/vlteneryefficiency. Opțiunile și sarcina clientului pot adăuga până la 30 W la pierderi; totuși, în general, cardul de control complet încărcat și opțiunile pentru sloturile A și B adaugă fiecare doar 4 W.

4) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 5 m (16,4 picioare), la sarcină și frecvență nominale. Randament măsurat la curentul nominal. Pentru clasa de randament energetic, consultați capitol 9.4 Mediul ambiant. Pentru pierderile de sarcină parțiale, consultați www.danfoss.com/vlteneryefficiency.

9.1.2 Rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

	N450	N500	N560	N630
Sarcină normală (NL) (Suprasarcină normală = curent 110% timp de 60 s)	NO	NO	NO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 550 V [kW]	355	400	450	500
Putere caracteristică la ieșire la 575 V [CP]	450	500	600	650
Putere caracteristică la ieșire la 690 V [kW]	450	500	560	630
Dimensiune carcasă	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
Curent de ieșire (trifazic)				
Continuu (la 550 V) [A]	470	523	596	630
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 550 V) [A]	517	575	656	693
Continuu (la 575/690 V) [A]	450	500	570	630
Intermitent (suprasarcină 60 sec.) (la 575/690 V) [A]	495	550	627	693
Continuu kVA (la 550 V) [kVA]	448	498	568	600
Continuu kVA (la 575 V) [kVA]	448	498	568	627
Continuu kVA (la 690 V) [kVA]	538	598	681	753
Curent maxim de intrare				
Continuu (la 550 V) [A]	453	504	574	607
Continuu (la 575 V) [A]	434	482	549	607
Continuu (la 690 V) [A]	434	482	549	607
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E1h)				
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E3h)				
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Distribuire sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	800	800	800	800
Pierdere de putere estimată la 600 V [W] ³⁾⁴⁾	6062	6879	8076	9208
Pierdere de putere estimată la 690 V [W] ³⁾⁴⁾	5939	6715	7852	8921
Randament ⁴⁾	0,98	0,98	0,98	0,98
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)	80 (176)
Declanșare supratemperatură card de putere [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură card putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)

Tabel 9.3 Specificații tehnice, Rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

	N710	N800
Sarcină normală (NL) (Suprasarcină normală = curent 110% timp de 60 s)	NO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 550 V [kW]	560	670
Putere caracteristică la ieșire la 575 V [CP]	750	950
Putere caracteristică la ieșire la 690 V [kW]	710	800
Dimensiune carcasă	E2h/E4h	E2h/E4h
Curent de ieșire (trifazic)		
Continuu (la 550 V) [A]	763	889
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 550 V) [A]	839	978
Continuu (la 575/690 V) [A]	730	850
Intermitent (suprasarcină 60 sec.) (la 575/690 V) [A]	803	935
Continuu kVA (la 550 V) [kVA]	727	847
Continuu kVA (la 575 V) [kVA]	727	847
Continuu kVA (la 690 V) [kVA]	872	1016
Curent maxim de intrare		
Continuu (la 550 V) [A]	735	857
Continuu (la 575 V) [A]	704	819
Continuu (la 690 V) [A]	704	819
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E2h)		
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E4h)		
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Distribuie sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	1200	1200
Pierdere de putere estimată la 600 V [W] ³⁾⁴⁾	10346	12723
Pierdere de putere estimată la 690 V [W] ³⁾⁴⁾	10066	12321
Randament ⁴⁾	0,98	0,98
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590	0–590
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
Declanșare supratemperatură card de putere [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură card putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

Tabel 9.4 Specificații tehnice, Rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

1) American Wire Gauge.

2) Pentru valorile nominale ale siguranțelor fuzibile, consultați capitol 9.7 Siguranțe fuzibile.

3) Pierderea de putere tipică este exprimată pentru condiții normale de funcționare și se așteaptă să fie ±15% (toleranța se referă la variația în tensiune și condițiile de cablu). Aceste valori se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita IE/IE3). Motoarele cu randament mai scăzut vor contribui la creșterea pierderii de putere a convertizorului de frecvență. Se aplică pentru dimensionarea răcirii convertizorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât configurarea implicită, pierderile de putere pot crește. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de cardurile de control caracteristice. Pentru date privind pierderile de putere conform EN 50598-2, accesați www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Opțiunile și sarcina clientului pot adăuga până la 30 W la pierderi; totuși, în general, cardul de control complet încărcat și opțiunile pentru sloturile A și B adaugă fiecare doar 4 W.

4) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 5 m, la sarcină și frecvență nominale. Randament măsurat la curentul nominal. Pentru clasa de randament energetic, consultați capitol 9.4 Mediul ambiant. Pentru pierderile de sarcină parțiale, consultați www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

9.2 Rețeaua de alimentare

Rețea de alimentare (L1, L2, L3)

Tensiune de alimentare 380 – 500 V \pm 10%, 525 – 690 V \pm 10%

Tensiune scăzută a rețelei/căderea rețelei de alimentare:

În timpul perioadelor de tensiune scăzută a rețelei sau în timpul căderii rețelei de alimentare, unitatea continuă până când tensiunea circuitului intermediar de c.c. scade sub nivelul minim de oprire, care în mod caracteristic corespunde cu 15% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertizorului de frecvență. Nu se poate aștepta pornirea și atingerea cuplului complet la o tensiune a rețelei mai mică decât 10% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertizorului de frecvență.

Frecvență de alimentare 50/60 Hz \pm 5%

Dezechilibru maxim temporar între fazele rețelei 3,0% din tensiunea nominală de alimentare¹⁾

Factor de putere activă (λ) \geq 0,9 nominal, la sarcină nominală

Abatere factor de putere ($\cos \Phi$) lângă unitate ($>$ 0,98)

Comutare pe sursa de intrare L1, L2, L3 (porniri) Maximum 1 dată/2 minute

Protecția mediului conform EN60664-1 Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

Convertizorul de frecvență este calculat pentru utilizare în cadrul unui circuit capabil să livreze curent nominal de scurtcircuit (SCCR) de cel mult 100.000 A la 480/600 V.

1) Calcule bazate pe UL/IEC61800-3.

9.3 Ieșirea motorului și date despre motor

Ieșire motor (U, V, W)

Tensiune de ieșire 0 – 100% a tensiunii de alimentare

Frecvență de ieșire 0 – 590 Hz¹⁾

Comutare pe ieșire Nelimitată

Timpi de rampă 0,01 – 3.600 s

1) În funcție de tensiune și putere.

Caracteristici de cuplu

Cuplu de pornire (cuplu constant) Maximum 150% timp de 60 s¹⁾²⁾

Cuplu de suprasarcină (cuplu constant) Maximum 150% timp de 60 s¹⁾²⁾

1) Procentajul se referă la curentul nominal al convertizorului de frecvență.

2) O dată la 10 minute.

9.4 Mediul ambiant

Mediu ambiant

Carcasă E1h/E2h IP21/Tip 1, IP54/Tip 12

Carcasă E3h/E4h IP20/șasiu

Încercare la vibrații (standard/rigidizat) 0,7 g/1,0 g

Umiditate relativă 5% – 95% (IEC 721-3-3; Clasa 3K3 (fără condensare) în timpul funcționării)

Test H₂S al mediului agresiv (IEC 60068-2-43) clasa Kd

Mediu agresiv (IEC 60721-3-3) clasa 3C3

Metodă de testare conform IEC 60068-2-43 H2S (10 zile)

Temperatura mediului ambiant (la modul de comutare SFAVM)
– cu devaluare maximum 55 °C (maximum 131 °F)¹⁾

– cu întreaga putere de ieșire a motoarelor caracteristice din clasa EFF 2 (până la 90% din
curentul de ieșire) maximum 50 °C (maximum 122 °F)¹⁾

– la curent de ieșire continuu total al convertizorului de frecvență maximum 45 °C (maximum 113 °F)¹⁾

Temperatura minimă a mediului ambiant în funcționare la capacitate maximă 0 °C (32 °F)

Temperatura minimă a mediului ambiant la performanță redusă 10 °C (50 °F)

Temperatura de stocare/transport Între -25 și +65/70 °C (între 13 și 149/158 °F)

Altitudinea maximă deasupra nivelului mării fără devaluare	1.000 m (3.281 ft)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării cu devaluare	3.000 m (9.842 ft)

1) Pentru informații suplimentare privind devaluarea, consultați ghidul de proiectare al produsului.

Standarde EMC, emisii	EN 61800-3
Standarde EMC, imunitate	EN 61800-3
Clasă de randament energetic ²⁾	IE2

2) Determinată în conformitate cu EN 50598-2 la:

- Sarcină nominală.
- 90% din frecvența nominală.
- Frecvența de comutare implicită.
- Modelul frecvenței de comutare implicit.

9.5 Specificații ale cablului

Lungimile și secțiunile transversale ale cablurilor de control¹⁾

Lungimea maximă a cablului de motor, ecranat/armat	150 m (492 picioare)
Lungimea maximă a cablului motorului, neecranat/nearmat	300 m (984 picioare)
Secțiune transversală maximă a cablului către motor, rețea de alimentare, distribuie de sarcină și frână	Consultați capitol 9.1 Date electrice
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor rigid	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor flexibil	1 mm ² /18 AWG
Secțiune transversală maximă a bornelor de control, cablu cu suport interior auxiliar	0,5 mm ² /20 AWG
Secțiune transversală minimă la bornele de control	0,25 mm ² /23 AWG

1) Pentru cablurile de alimentare, consultați tabelele cu date electrice din capitol 9.1 Date electrice.

9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă

Intrări digitale

Intrări digitale programabile	4 (6)
Număr bornă	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
Logică	PNP sau NPN
Nivel de tensiune	0 – 24 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic PNP	< 5 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic PNP	> 10 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic NPN	> 19 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic NPN	< 14 V c.c.
Tensiune maximă la intrare	28 Vcc
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ

Toate intrările digitale sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.


1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca ieșiri.

Intrări analogice

Număr de intrări analogice	2
Număr bornă	53, 54
Moduri	Tensiune sau curent
Selectare mod	Comutatoare A53 și A54
Mod tensiune	Comutator A53/A54=(U)
Nivel de tensiune	De la -10 V la +10 V (scalabil)
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 10 kΩ
Tensiune maximă	±20 V
Mod curent	Comutator A53/A54=(I)
Nivel de curent	de la 0/4 la 20 mA (scalabil)
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 200 Ω
Curent maxim	30 mA

Rezoluție pentru intrările analogice	10 biți (+ semn)
Precizia intrărilor analogice	Eroare maximă: 0,5% din scala completă
Lățime de bandă	100 Hz

Intrările analogice sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.



Ilustrația 9.1 Izolație PELV

Intrări în impulsuri

Intrări în impulsuri programabile	2
Număr bornă impulsuri	29, 33
Frecvență maximă la borna 29, 33	110 kHz (ieșire „push-pull”)
Frecvență maximă la borna 29, 33	5 kHz (colector deschis)
Frecvență minimă la borna 29, 33	4 Hz
Nivel de tensiune	Consultați secțiunea <i>Intrări digitale din capitol 9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă</i>
Tensiune maximă la intrare	28 Vcc
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ
Precizia intrării în impulsuri (0,1 – 1 kHz)	Eroare maximă: 0,1% din scala completă

Ieșire analogică

Număr de ieșiri analogice programabile	1
Număr bornă	42
Gamă de variație a curentului la ieșirea analogică	0/4 – 20 mA
Sarcina maximă a rezistorului pentru comunul la ieșirea analogică	500 Ω
Precizie pe ieșirea analogică	Eroare maximă: 0,8% din scala completă
Rezoluția pe ieșirea analogică	8 biți

Ieșirea analogică este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Card de control, comunicație serială RS485

Număr bornă	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Număr bornă 61	Comun pentru bornele 68 și 69

Circuitul de comunicație serială RS485 este separat funcțional de alte circuite centrale și izolat galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV).

Ieșire digitală

Ieșiri digitale sau în impulsuri programabile	2
Număr bornă	27, 29 ¹⁾
Nivelul de tensiune la ieșirea digitală/ieșirea de frecvență	0 – 24 V
Nivelul maxim al curentului de ieșire (absorbit sau sursă)	40 mA
Sarcina maximă la ieșirea de frecvență	1 kΩ
Sarcina capacitivă maximă la ieșirea de frecvență	10 nF
Frecvența minimă de ieșire la ieșirea de frecvență	0 Hz
Frecvența maximă de ieșire la ieșirea de frecvență	32 kHz
Precizia ieșirii de frecvență	Eroare maximă: 0,1% din scala completă
Rezoluția ieșirilor de frecvență	12 biți

1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca intrări.

Îeșirea digitală este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Îeșirea de 24 Vcc a cardului de control.

Număr bornă	12, 13
Sarcină maximă	200 mA

Sursa de 24 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV), dar are același potențial ca și intrările și ieșirile digitale și analogice.

Îeșiri ale releului

Îeșiri programabile ale releului	2
----------------------------------	---

Secțiune transversală maximă la bornele releelor	2,5 mm ² (12 AWG)
--	------------------------------

Secțiune transversală minimă la bornele releelor	0,2 mm ² (30 AWG)
--	------------------------------

Lungime conductor neizolat	8 mm (0,3 in)
----------------------------	---------------

Releu 01, număr bornă	1 – 3 (decuplabil), 1 – 2 (cuplabil)
------------------------------	--------------------------------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (sarcină rezistivă) ²⁾³⁾	400 V c.a., 2 A
--	-----------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
--	-------------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
--	----------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
---	------------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
--	-----------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
--	-------------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
--	----------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
---	------------------

Sarcină minimă la borne pe 1 – 3 (NC), 1 – 2 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
---	---------------------------------

Protecția mediului conform EN 60664-1	Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2
---------------------------------------	--

Releu 02, număr bornă	4 – 6 (decuplabil), 4 – 5 (cuplabil)
------------------------------	--------------------------------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină rezistivă) ²⁾³⁾	400 V c.a., 2 A
--	-----------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
--	-------------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
--	----------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
---	------------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
--	-----------------

Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
--	-------------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
--	----------------

Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
---	------------------

Sarcină minimă la borne pe 4 – 6 (NC), 4 – 5 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
---	---------------------------------

Protecția mediului conform EN 60664-1	Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2
---------------------------------------	--

1) standardul IEC 60947 părțile 4 și 5.

Contactele releului sunt izolate galvanic față de restul circuitului prin izolație suplimentară (PELV).

2) Supratensiune categoria II.

3) Aplicații UL 300 V c.a. 2 A.

Sursa +10 V c.c. a cardului de control.

Număr bornă	50
-------------	----

Tensiune de ieșire	10,5 V ±0,5 V
--------------------	---------------

Sarcină maximă	25 mA
----------------	-------

Sursa de 10 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune mare.

Caracteristici de comandă

Rezoluția frecvenței de ieșire la 0 – 1.000 Hz	±0,003 Hz
--	-----------

Timp de răspuns al sistemului (bornele 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
--	--------

Gamă de reglare a vitezei (buclă deschisă)	1:100 din viteza sincronă
--	---------------------------

Precizia vitezei (buclă deschisă)	30 – 4.000 RPM: Eroare maximă de ±8 RPM
-----------------------------------	---

Toate caracteristicile de comandă se bazează pe un motor asincron cu 4 poli.

Performanța cardului de control

Interval de scanare 5 ms

Card de control, comunicație serială USB

Standard USB 1.1 (viteză maximă)

Mufa USB Mufa dispozitiv B tip USB

AVERTISMENT!

Conectarea la computer este efectuată prin intermediul unui cablu USB standard gazdă/dispozitiv. Conexiunea USB este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată. Conexiunea USB nu este izolată galvanic de la împământare. Utilizați numai computere de tip laptop/PC-uri izolate pentru a vă conecta la conectorul USB al convertizorului de frecvență sau utilizați un cablu/convertizor USB izolat.

9.7 Siguranțe fuzibile

Siguranțele fuzibile asigură ca posibila avariere a convertizorului de frecvență să fie limitată la avariile din interiorul unității. Pentru a asigura conformitatea cu EN 50178, folosiți siguranțe Bussmann identice pentru înlocuire. Consultați Tabel 9.5.

AVERTISMENT!

Utilizarea siguranțelor fuzibile pe alimentare este obligatorie pentru instalațiile care respectă IEC 60364 (CE) și NEC 2009 (UL).

Tensiune la intrare (V)	Cod articol Bussmann
380–500	170M7309
525–690	170M7342

Tabel 9.5 Opțiuni siguranță fuzibilă

Siguranțele din Tabel 9.5 sunt adecvate pentru a fi utilizate pe un circuit capabil să furnizeze 100.000 A_{rms} (simetric), în funcție de tensiunea nominală a convertizorului de frecvență. Cu siguranțele corespunzătoare, nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR) al convertizorului de frecvență este de 100.000 A_{rms}. Convertizoarele de frecvență E1h și E2h sunt prevăzute cu siguranțe fuzibile interne pentru a atinge un nivel SCCR de 100 kA. Convertizoarele de frecvență E3h și E4h trebuie prevăzute cu siguranțe fuzibile de tip aR pentru a atinge un nivel SCCR de 100 kA.

AVERTISMENT!


SEPARATOR DE REȚEA

Toate unitățile comandate și furnizate cu un separator de rețea instalat din fabrică necesită siguranțe fuzibile Clasa L pentru circuitul derivat, pentru a atinge un nivel SCCR de 100 kA pentru convertizorul de frecvență. Dacă se folosește un întrerupător de circuit, valoarea nominală pentru SCCR este de 42 kA. Siguranța fuzibilă de Clasa L este determinată în funcție de tensiunea de intrare și puterea nominală a convertizorului de frecvență. Tensiunea de intrare și puterea nominală sunt marcate pe placuță nominală a produsului. Consultați capitol 4.1 Elementele furnizate.

Tensiune la intrare (V)	Putere nominală (kW)	Nivelul curentului de scurtcircuit (A)	Protecția necesară
380–480	355–450	42000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 800 A
380–480	500–560	42000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 1.200 A
525–690	450–630	42000	Întrerupător de circuit
		10000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 800 A
525–690	710–800	42000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 1.200 A

9.8 Dimensiunile carcaselor


9.8.1 Dimensiuni exterior E1h



130BF648:10


9

Ilustrația 9.2 Vizualizare frontală E1h



1	Panou ejector
---	---------------

Ilustrația 9.3 Vizualizare laterală E1h





9

1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------

Ilustrația 9.4 Vizualizare dorsală E1h


130BF651.10



1	Placă cu garnituri de etanșare
---	--------------------------------

Ilustrația 9.5 Spațiu ușă și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E1h


9.8.2 Dimensiuni exterior E2h



130BF654.10


9

Ilustrația 9.6 Vizualizare frontală E2h



1	Panou ejector
---	---------------

Ilustrația 9.7 Vizualizare laterală E2h





9

1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------

Ilustrația 9.8 Vizualizare dorsală E2h


130BF652.10



1	Placă cu garnituri de etanșare
---	--------------------------------

Ilustrația 9.9 Spațiu ușă și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E2h


9.8.3 Dimensiuni exterior E3h




130BF656.10

9

Ilustrația 9.10 Vizualizare frontală E3h





Ilustrația 9.11 Vizualizare laterală E3h



9

1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------


Ilustrația 9.12 Vizualizare posterioară E3h



1	Terminație ecranare RFI (standard cu opțiune RFI)
2	Clemă cablu/compatibilitate electromagnetică (EMC)
3	Placă cu garnituri de etanșare

Ilustrația 9.13 Terminație ecranare RFI și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E3h

9.8.4 Dimensiuni exterior E4h




130BF664.10

9


Ilustrația 9.14 Vizualizare frontală E4h

130BF666.10





9

Ilustrația 9.15 Vizualizare laterală E4h



1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------


Ilustrația 9.16 Vizualizare posterioară E4h



1	Terminație ecranare RFI (standard cu opțiune RFI)
2	Clemă cablu/compatibilitate electromagnetică (EMC)
3	Placă cu garnituri de etanșare

Ilustrația 9.17 Terminație ecranare RFI și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E4h


9.9 Debit de aer carcasă



130BF699.10

Ilustrația 9.18 Debitul de aer pentru E1h/E2h (stânga) și E3h/E4h (dreapta)

9



130BF700.10

Ilustrația 9.19 Debitul de aer cu ajutorul seturilor de răcire din peretele posterior pentru E1h/E2h (stânga) și E3h/E4h (dreapta)

9.10 Valori nominale pentru cuplul de strângere

Aplicați cuplul corect atunci când strângeți dispozitivele de fixare în locațiile menționate în *Tabel 9.6*. Aplicarea unui cuplu prea mic sau prea mare la fixarea legăturilor electrice duce la o legătură electrică necorespunzătoare. Pentru a asigura cuplul corect, utilizați o cheie cu control al cuplului.

Amplasare	Dimensiune bolț	Cuplu [Nm (in-lb)]
Borne rețea de alimentare	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne motor	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne de împământare	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Borne ale frânei	M8	9,6 (84)
Borne pentru distribuire de sarcină	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne de regenerare (carcasele E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Borne de regenerare (carcasele E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne pentru relee	–	0,5 (4)
Capac ușă/panou	M5	2,3 (20)
Placă cu garnituri de etanșare	M5	2,3 (20)
Panoul de acces la radiator	M5	3,9 (35)
Capac comunicație serială	M5	2,3 (20)

Tabel 9.6 Valori nominale pentru cuplul de fixare

10 Anexă

10.1 Abrevieri și convenții

°C	Grade Celsius
°F	Grade Fahrenheit
Ω	Ohmi
AC	Curent alternativ
AEO	Optimizarea automată a energiei
ACP	Procesor de control al aplicației
AMA	Adaptare automată a motorului
AWG	American wire gauge (Grosime cabluri americane)
CPU	Unitate de procesare centrală
CSIV	Valori de inițializare specifice clientului
CT	Transformator de curent
DC	Curent continuu
DVM	Voltmetru digital
EEPROM	Memorie doar citire, programabilă, care poate fi ștersă electric
EMC	Compatibilitate electromagnetică
EMI	Interferență electromagnetică
ESD	Descărcare electrostatică
ETR	Relevu electronic de protecție termică
$f_{M,N}$	Frecvență nominală a motorului
HF	Frecvență ridicată
HVAC	Încălzire, ventilare și aer condiționat
Hz	Hertz
I_{LIM}	Limită de curent
I_{INV}	Curent de ieșire nominal al invertorului
$I_{M,N}$	Curent nominal al motorului
$I_{VLT,MAX}$	Curent maxim de ieșire
$I_{VLT,N}$	Curent nominal de ieșire furnizat de convertizorul de frecvență
IEC	Comisia internațională de electrotehnică
IGBT	Tranzistor bipolar cu poartă izolată
I/O	Intrare/ieșire
IP	Protecție împotriva infiltrării (clasă de protecție)
kHz	Kilohertz
kW	Kilowatt
L_d	Inductanță motor axă d
L_q	Inductanță motor axă q
LC	Inductor-condensator
LCP	Panou de comandă local
LED	Diodă emiter lumină
LOP	Panou de operare local
mA	Milliamper
MCB	Întrepruătoare de circuit în miniatură
MCO	Opțiune de control al mișcării
MCP	Principiu de control al motorului
MCT	Instrument de control al mișcării
MDCIC	Card interfață control convertizoare de frecvență multiple

mV	Milivolți
NEMA	Asociația Națională a Producătorilor de Produse Electrice
NTC	Coeficient de temperatură negativă
$P_{M,N}$	Putere nominală a motorului
PCB	Placă cu circuite imprimate
PE	Împământare de protecție
PELV	Protecție pentru tensiune extrem de scăzută
PID	Proportional, integrat, derivat
PLC	Logic Controller programabil
P/N	Cod articol
PROM	Memorie doar citire, programabilă
PS	Secțiune putere
PTC	Coeficient de temperatură pozitivă
PWM	Modulația în durată a impulsurilor
R_s	Rezistență stator
RAM	Memorie cu acces aleator
RCD	Dispozitiv pentru curent rezidual
Regen	Borne regenerative
RFI	Interferență de radio-frecvență
RMS	Putere reală (curent electric alternativ sinusoidal)
RPM	Rotații pe minut
SCR	Redresor controlat din siliciu
SMPS	Sursă de alimentare în comutație
S/N	Număr de serie
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	Limită de cuplu
$U_{M,N}$	Tensiune nominală a motorului
V	Volți
VVC+	Control vectorial de tensiune
X_h	Reactanță principală motor

Tabel 10.1 Abrevieri, acronime și simboluri

Convenții

- Listele numerotate indică proceduri.
- Listele cu marcaje indică alte informații și descrierea ilustrațiilor.
- Textul cu litere cursive indică:
 - o trimitere la alte referințe
 - Link
 - Notă de subsol
 - Nume de parametru
 - Nume grup de parametri
 - Opțiune pentru parametru
- Toate dimensiunile în mm (inch).

10.2 Setările implicite ale parametrilor Internațional/din America de Nord

Configurarea *parametru 0-03 Config regionale* la [0] *Internațional* sau la [1] *America de Nord* modifică aceste configurații implicite pentru anumiți parametri. *Tabel 10.2* listează acei parametri care sunt afectați.

Modificările efectuate asupra configurațiilor implicite sunt stocate și disponibile pentru vizualizare în meniul rapid împreună cu întreaga programare introdusă în parametri.

Parametru	Valoarea implicită a parametrului Internațional	Valoarea implicită a parametrului din America de Nord
<i>Parametru 0-03 Config regionale</i>	Internațional	America de Nord
<i>Parametru 0-71 Format dată</i>	ZZ-LL-AAAA	LL/ZZ/AAAA
<i>Parametru 0-72 Format oră</i>	24 h	12 h
<i>Parametru 1-20 Putere motor [kW]</i>	1)	1)
<i>Parametru 1-21 Putere mot [CP]</i>	2)	2)
<i>Parametru 1-22 Tensiune lucru motor</i>	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
<i>Parametru 1-23 Frecv.motor</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 3-03 Referință max.</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 3-04 Funcție de referință</i>	Sumă	Extern/Predef
<i>Parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]³⁾</i>	1.500 RPM	1.800 RPM
<i>Parametru 4-14 Lim. sup. turație motor [Hz]⁴⁾</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 4-19 Frec. max. de ieșire</i>	100 Hz	120 Hz
<i>Parametru 4-53 Avertism. vit. rot. ridicată</i>	1.500 RPM	1.800 RPM
<i>Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27</i>	Oprire inerț. inv.	Interblocare externă
<i>Parametru 5-40 Funcție Releu</i>	Alarmă	Lipsă alarm.
<i>Parametru 6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53</i>	50	60
<i>Parametru 6-50 Ieșire bornă 42</i>	Vit. rot. 0 – LimSup	Vit. rot. 4 – 20 mA
<i>Parametru 14-20 Mod reset.</i>	Reset. manual.	Reset. auto. infinită
<i>Parametru 22-85 Tur. la pct de lucru pr. [RPM]³⁾</i>	1.500 RPM	1.800 RPM
<i>Parametru 22-86 Frecv. în pct.lucru pr. [Hz]</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 24-04 Referință maximă mod incendiu</i>	50 Hz	60 Hz

Tabel 10.2 Setările implicite ale parametrilor Internațional/din America de Nord

- 1) *Parametru 1-20 Putere motor [kW]* este vizibil numai când *parametru 0-03 Config regionale* este setat la [0] *Internațional*.
- 2) *Parametru 1-21 Putere mot [CP]* este vizibil numai când *parametru 0-03 Config regionale* este setat la [1] *America de Nord*.
- 3) Acest *parametru* este vizibil numai când *parametru 0-02 Unit vit. rot. mot* este setat la [0] RPM.
- 4) Acest *parametru* este vizibil numai când *parametru 0-02 Unit vit. rot. mot* este setat la [1] Hz.

10.3 Structura meniului de parametri

0-0*	Operation / Display	Configuration Mode	1-00	1-82	4-1*	Motor Limits	5-5*	Pulse Input
0-0*	Basic Settings	Torque Characteristics	1-03	1-86	4-10	Motor Speed Direction	5-50	Term. 29 Low Frequency
0-01	Language	Clockwise Direction	1-06	1-87	4-11	Motor Speed Low Limit [RPM]	5-51	Term. 29 High Frequency
0-02	Motor Speed Unit	Motor Selection	1-1*	1-9*	4-12	Motor Speed High Limit [RPM]	5-52	Term. 29 Low Ref./Feedb. Value
0-03	Regional Settings	Motor Construction	1-10	1-90	4-13	Motor Speed High Limit [RPM]	5-53	Term. 29 High Ref./Feedb. Value
0-04	Operating State at Power-up	VVC+ PM/SYN RM	1-1*	1-91	4-14	Motor Speed High Limit [Hz]	5-54	Pulse Filter Time Constant #29
0-05	Local Mode Unit	Damping Gain	1-14	1-93	4-16	Torque Limit Motor Mode	5-55	Term. 33 Low Frequency
0-1*	Set-up Operations	Low Speed Filter Time Const.	1-15	1-94	4-17	Torque Limit Generator Mode	5-56	Term. 33 High Frequency
0-10	Active Set-up	High Speed Filter Time Const.	1-16	1-98	4-18	Current Limit	5-57	Term. 33 Low Ref./Feedb. Value
0-11	Programming Set-up	Voltage filter time const.	1-17	1-99	4-19	Max Output Frequency	5-58	Term. 33 High Ref./Feedb. Value
0-12	This Set-up Linked to	Motor Data	1-2*	2-*	4-5*	Adj. Warnings	5-59	Pulse Filter Time Constant #33
0-13	Readout: Linked Set-ups	Motor Power [kW]	1-20	2-0*	4-50	Warning Current Low	5-6*	Pulse Output
0-14	Readout: Prog. Set-ups / Channel	Motor Voltage [HP]	1-21	2-00	4-51	Warning Current High	5-60	Terminal 27 Pulse Output Variable
0-15	Readout: actual setup	Motor Power [HP]	1-22	2-01	4-52	Warning Speed Low	5-62	Pulse Output Max Freq #27
0-2*	LCP Display	Motor Frequency	1-23	2-02	4-53	Warning Speed High	5-63	Terminal 29 Pulse Output Variable
0-20	Display Line 1.1 Small	Motor Current	1-24	2-03	4-54	Warning Reference Low	5-65	Pulse Output Max Freq #29
0-21	Display Line 1.2 Small	Motor Nominal Speed	1-25	2-04	4-55	Warning Reference High	5-66	Terminal X30/6 Pulse Output Variable
0-22	Display Line 1.3 Small	Motor Cont. Rated Torque	1-26	2-06	4-56	Warning Feedback Low	5-68	Pulse Output Max Freq #X30/6
0-23	Display Line 2 Large	Motor Rotation Check	1-28	2-07	4-57	Warning Feedback High	5-8*	I/O Options
0-24	Display Line 3 Large	Automatic Motor Adaptation (AMA)	1-29	2-1*	4-58	Missing Motor Phase Function	5-80	AHF Cap Reconnect Delay
0-25	My Personal Menu	Adv. Motor Data	1-3*	2-10	4-59	Motor Check At Start	5-9*	Bus Controlled
0-3*	LCP Custom Readout	Stator Resistance (Rs)	1-30	2-11	4-6*	Speed Bypass	5-90	Digital & Relay Bus Control
0-30	Custom Readout	Rotor Resistance (Rr)	1-31	2-12	4-60	Bypass Speed From [RPM]	5-93	Pulse Out #27 Bus Control
0-31	Custom Readout Min Value	Main Reactance (Xh)	1-35	2-13	4-61	Bypass Speed From [Hz]	5-94	Pulse Out #27 Timeout Preset
0-32	Custom Readout Max Value	Iron Loss Resistance (Rfe)	1-36	2-15	4-62	Bypass Speed To [RPM]	5-95	Pulse Out #29 Bus Control
0-37	Display Text 1	d-axis Inductance (Ld)	1-37	2-16	4-63	Bypass Speed To [Hz]	5-96	Pulse Out #29 Timeout Preset
0-38	Display Text 2	q-axis Inductance (Lq)	1-38	2-17	4-64	Semi-Auto Bypass Set-up	5-97	Pulse Out #X30/6 Bus Control
0-39	Display Text 3	Motor Poles	1-39	3-*	5-*	Digital In/Out	5-98	Pulse Out #X30/6 Timeout Preset
0-4*	LCP keypad	Back EMF at 1000 RPM	1-40	3-0*	5-0*	Digital I/O Mode	6-*	Analog In/Out
0-40	[Hand on] Key on LCP	d-axis Inductance Sat. (LdSat)	1-44	3-02	5-00	Digital I/O Mode	6-0*	Analog I/O Mode
0-41	[Off] Key on LCP	q-axis Inductance Sat. (LqSat)	1-45	3-03	5-01	Terminal 27 Mode	6-00	Live Zero Timeout Time
0-42	[Auto on] Key on LCP	Position Detection Gain	1-46	3-04	5-02	Terminal 29 Mode	6-01	Live Zero Timeout Function
0-43	[Reset] Key on LCP	Torque Calibration	1-47	3-1*	5-1*	Digital Inputs	6-02	Fire Mode Live Zero Timeout Function
0-44	[Off/Reset] Key on LCP	Inductance Sat. Point	1-48	3-10	5-10	Terminal 18 Digital Input	6-1*	Analog Input 53
0-45	[Drive Bypass] Key on LCP	Load Indep. Setting	1-5*	3-11	5-11	Terminal 19 Digital Input	6-10	Terminal 53 Low Voltage
0-5*	Copy/Save	Motor Magnetisation at Zero Speed	1-50	3-13	5-12	Terminal 27 Digital Input	6-11	Terminal 53 High Voltage
0-50	LCP Copy	Min Speed Normal Magnetising [RPM]	1-51	3-14	5-13	Terminal 29 Digital Input	6-12	Terminal 53 Low Current
0-51	Set-up Copy	Min Speed Normal Magnetising [Hz]	1-52	3-15	5-14	Terminal 32 Digital Input	6-13	Terminal 53 High Current
0-6*	Password	Flying Start Test Pulses Current	1-58	3-16	5-15	Terminal 33 Digital Input	6-14	Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value
0-61	Main Menu Password	Flying Start Test Pulses Frequency	1-59	3-17	5-16	Terminal X30/2 Digital Input	6-15	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value
0-65	Personal Menu Password	Load Depen. Setting	1-6*	3-19	5-17	Terminal X30/3 Digital Input	6-16	Terminal 53 Filter Time Constant
0-66	Access to Personal Menu w/o Password	Low Speed Load Compensation	1-60	3-4*	5-18	Terminal X30/4 Digital Input	6-17	Terminal 53 Live Zero
0-67	Bus Access Password	High Speed Load Compensation	1-61	3-41	5-19	Terminal 37 Safe Stop	6-2*	Analog Input 54
0-7*	Clock Settings	Slip Compensation	1-62	3-42	5-20	Terminal X46/1 Digital Input	6-20	Terminal 54 Low Voltage
0-70	Date and Time	Resonance Dampening	1-63	3-5*	5-21	Terminal X46/3 Digital Input	6-21	Terminal 54 High Voltage
0-71	Date Format	Resonance Dampening Time Constant	1-64	3-51	5-22	Terminal X46/5 Digital Input	6-22	Terminal 54 Low Current
0-72	Time Format	Min. Current at Low Speed	1-66	3-52	5-23	Terminal X46/7 Digital Input	6-23	Terminal 54 High Current
0-73	DST/Summertime Start	Start Adjustments	1-7*	3-8*	5-24	Terminal X46/9 Digital Input	6-24	Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value
0-74	DST/Summertime End	PM Start Mode	1-70	3-80	5-25	Terminal X46/11 Digital Input	6-25	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value
0-77	Clock Fault	Start Function	1-71	3-81	5-26	Terminal X46/13 Digital Input	6-26	Terminal 54 Filter Time Constant
0-81	Working Days	Flying Start	1-72	3-9*	5-3*	Digital Outputs	6-27	Terminal 54 Live Zero
0-82	Additional Non-Working Days	Compressor Start Max Speed [RPM]	1-77	3-90	5-30	Terminal 27 Digital Output	6-3*	Analog Input X30/11
0-83	Additional Non-Working Days	Compressor Start Max Speed [Hz]	1-78	3-91	5-31	Terminal 29 Digital Output	6-30	Terminal X30/11 Low Voltage
0-89	Date and Time Readout	Stop Adjustments	1-8*	3-92	5-32	Term X30/6 Digi Out (MCB 101)	6-31	Terminal X30/11 High Voltage
1-0*	Load and Motor	Function at Stop	1-80	3-93	5-33	Term X30/7 Digi Out (MCB 101)	6-34	Term. X30/11 Low Ref./Feedb. Value
1-0*	General Settings	Min Speed for Function at Stop [RPM]	1-81	3-94	5-4*	Relays	6-35	Term. X30/11 High Ref./Feedb. Value
				3-95	5-40	Function Relay	6-36	Term. X30/11 Filter Time Constant
				4-*	5-42	On Delay, Relay	6-37	Term. X30/11 Live Zero
						Off Delay, Relay		

6-4*	Analog Input X30/12	8-43	PCD Read Configuration	9-91	Changed Parameters (2)	12-14	Link Duplex	13-11	Comparator Operator
6-40	Terminal X30/12 Low Voltage	8-5*	Digital/Bus	9-92	Changed Parameters (3)	12-18	Supervisor MAC	13-12	Comparator Value
6-41	Terminal X30/12 High Voltage	8-50	Coasting Select	9-93	Changed Parameters (4)	12-19	Supervisor IP Addr.	13-2*	Timers
6-44	Term. X30/12 Low Ref./Feedb. Value	8-52	DC Brake Select	9-94	Changed Parameters (5)	12-2*	Process Data	13-20	SL Controller Timer
6-45	Term. X30/12 High Ref./Feedb. Value	8-53	Start Select	10-0*	CAN Fields	12-20	Control Instance	13-4*	Logic Rules
6-46	Term. X30/12 Filter Time Constant	8-54	Reversing Select	10-0*	Common Settings	12-21	Process Data Config Write	13-40	Logic Rule Boolean 1
6-47	Term. X30/12 Live Zero	8-55	Set-up Select	10-00	CAN Protocol	12-22	Process Data Config Read	13-41	Logic Rule Operator 1
6-50	Terminal 42 Output	8-56	Preset Reference Select	10-01	Baud Rate Select	12-27	Primary Master	13-42	Logic Rule Boolean 2
6-51	Terminal 42 Output Min Scale	8-7*	BACnet	10-02	MAC ID	12-28	Store Data Values	13-43	Logic Rule Operator 2
6-52	Terminal 42 Output Max Scale	8-70	BACnet Device Instance	10-05	Readout Transmitt Error Counter	12-29	Store Always	13-44	Logic Rule Boolean 3
6-53	Terminal 42 Output Bus Control	8-72	MS/TP Max Masters	10-06	Readout Receive Error Counter	12-30	Warning Parameter	13-51	SL Controller Event
6-54	Terminal 42 Output Timeout Preset	8-73	MS/TP Max Info Frames	10-07	Readout Off Counter	12-31	Net Reference	13-52	SL Controller Action
6-55	Terminal 42 Output Filter	8-74	"I-Am" Service	10-1*	DeviceNet	12-32	Net Control	13-9*	User Defined Alerts
6-6*	Analog Output X30/8	8-75	Initialisation Password	10-10	Process Data Type Selection	12-33	CIP Revision	13-90	Alert Trigger
6-60	Terminal X30/8 Output	8-80	FC Port Diagnostics	10-11	Process Data Config Write	12-34	CIP Product Code	13-91	Alert Action
6-61	Terminal X30/8 Min. Scale	8-81	Bus Message Count	10-12	Process Data Config Read	12-35	EDS Parameter	13-92	Alert Text
6-62	Terminal X30/8 Max. Scale	8-82	Slave Messages Rcvd	10-13	Warning Parameter	12-37	COS Inhibit Timer	13-9*	User Defined Readouts
6-63	Terminal X30/8 Output Bus Control	8-83	Slave Error Count	10-14	Net Reference	12-38	COS Filter	13-97	Alert Alarm Word
6-64	Terminal X30/8 Output Timeout Preset	8-84	Slave Messages Sent	10-15	Net Control	12-4*	Modbus TCP	13-98	Alert Warning Word
6-7*	Analog Output X45/1	8-85	Slave Timeout Errors	10-2*	COS Filters	12-40	Status Parameter	13-99	Alert Status Word
6-70	Terminal X45/1 Output	8-89	Diagnosics Count	10-20	COS Filter 1	12-41	Slave Message Count	14-0*	Special Functions
6-71	Terminal X45/1 Min. Scale	8-9*	Bus Jog / Feedback	10-21	COS Filter 2	12-42	Slave Exception Message Count	14-0*	Inverter Switching
6-72	Terminal X45/1 Max. Scale	8-90	Bus Jog 1 Speed	10-22	COS Filter 3	12-7*	BACnet	14-00	Switching Pattern
6-73	Terminal X45/1 Bus Control	8-91	Bus Jog 2 Speed	10-23	COS Filter 4	12-70	BACnet Status	14-01	Switching Frequency
6-74	Terminal X45/1 Output Timeout Preset	8-94	Bus Feedback 1	10-3*	Parameter Access	12-71	BACnet Datalink	14-03	Overmodulation
6-8*	Analog Output X45/3	8-95	Bus Feedback 2	10-30	Array Index	12-72	BACnet UDP Port	14-04	PWM Random
6-80	Terminal X45/3 Output	8-96	Bus Feedback 3	10-31	Store Data Values	12-75	BACnet IP Address	14-1*	Mains On/Off
6-81	Terminal X45/3 Min. Scale	9-0*	PROFdrive	10-32	DeviceNet Revision	12-76	BBMD Port	14-10	Mains Failure
6-82	Terminal X45/3 Max. Scale	9-00	Setpoint	10-33	Store Always	12-77	BBMD Reg. Interval	14-11	Mains Voltage at Mains Fault
6-83	Terminal X45/3 Bus Control	9-07	Actual Value	10-34	DeviceNet Product Code	12-78	Device ID Conflict Detection	14-12	Function at Mains Imbalance
6-84	Terminal X45/3 Output Timeout Preset	9-15	PCD Write Configuration	10-39	DeviceNet P Parameters	12-79	Message Counter	14-16	Kin. Backup Gain
8-8**	Comm. and Options	9-16	PCD Read Configuration	11-1**	LonWorks	12-8*	Other Ethernet Services	14-2*	Reset Functions
8-0*	General Settings	9-22	Node Address	11-00	LonWorks ID	12-80	FTP Server	14-20	Reset Mode
8-01	Control Site	9-28	Telegram Selection	11-00	Neuron ID	12-81	HTTP Server	14-21	Automatic Restart Time
8-02	Control Source	9-23	Parameters for Signals	11-1*	Lon Functions	12-82	SMTP Service	14-22	Operation Mode
8-03	Control Timeout Time	9-27	Parameter Edit	11-10	Drive Profile	12-83	SNMP Agent	14-23	Typecode Setting
8-04	Control Timeout Function	9-28	Process Control	11-15	Lon Warning Word	12-84	Address Conflict Detection	14-25	Trip Delay at Torque Limit
8-05	End-of-Timeout Function	9-44	Fault Message Counter	11-17	XIF Revision	12-85	ACD Last Conflict	14-26	Trip Delay at Inverter Fault
8-06	Reset Control Timeout	9-45	Fault Code	11-18	LonWorks Revision	12-89	Transparent Socket Channel Port	14-28	Production Settings
8-07	Diagnosis Trigger	9-47	Fault Number	11-2*	Lon Param. Access	12-9*	Advanced Ethernet Services	14-29	Service Code
8-08	Readout Filtering	9-52	Fault Situation Counter	11-21	Store Data Values	12-90	Cable Diagnostic	14-3*	Current Limit Ctrl.
8-09	Communication Charset	9-53	Profibus Warning Word	12-0*	Ethernet	12-91	Auto Cross Over	14-30	Current Lim Ctrl, Proportional Gain
8-1*	Control Settings	9-63	Actual Baud Rate	12-00	IP Settings	12-92	IGMP Snooping	14-31	Current Lim Ctrl, Integration Time
8-10	Control Profile	9-64	Device Identification	12-01	IP Address	12-93	Cable Error Length	14-32	Current Lim Ctrl, Filter Time
8-13	Configurable Status Word STW	9-65	Profile Number	12-02	Subnet Mask	12-94	Broadcast Storm Protection	14-4*	Energy Optimising
8-3*	FC Port Settings	9-67	Control Word 1	12-03	Default Gateway	12-95	Inactivity timeout	14-40	VT Level
8-30	Protocol	9-68	Status Word 1	12-03	Lease Expires	12-96	Port Config	14-41	AEO Minimum Magnetisation
8-31	Address	9-70	Programming Set-up	12-04	DHCP Server	12-97	OoS Priority	14-42	Minimum AEO Frequency
8-32	Baud Rate	9-71	Profibus Save Data Values	12-05	Lease Expires	12-98	Interface Counters	14-43	Motor Cosphi
8-33	Parity / Stop Bits	9-72	ProfibusDriverReset	12-06	Name Servers	12-99	Media Counters	14-5*	Environment
8-34	Estimated cycle time	9-75	DO Identification	12-07	Domain Name	13-0*	Smart Logic	14-50	RFI Filter
8-35	Minimum Response Delay	9-80	Defined Parameters (1)	12-08	Host Name	13-00	SLC Settings	14-51	DC Link Compensation
8-36	Maximum Response Delay	9-81	Defined Parameters (2)	12-09	Physical Address	13-00	SL Controller Mode	14-52	Fan Control
8-37	Maximum Inter-Char Delay	9-82	Defined Parameters (3)	12-1*	Ethernet Link Parameters	13-01	Start Event	14-53	Fan Monitor
8-39	Protocol Firmware version	9-83	Defined Parameters (4)	12-10	Link Status	13-02	Stop Event	14-55	Output Filter
8-4*	FC MC protocol set	9-84	Defined Parameters (5)	12-11	Link Duration	13-03	Stop SLC	14-59	Actual Number of Inverter Units
8-40	Telegram Selection	9-85	Defined Parameters (6)	12-12	Auto Negotiation	13-1*	Comparators	14-6*	Auto Derate
8-42	PCD Write Configuration	9-90	Changed Parameters (1)	12-13	Link Speed	13-10	Comparator Operand	14-60	Function at Over Temperature

14-61	Function at Inverter Overload	15-64	Application Version	16-53	Digi Pot Reference	18-38	Temp. Input X48/7	20-94	PID Integral Time
14-62	Inv. Overload Derate Current	15-70	Option in Slot A	16-54	Feedback 1 [Unit]	18-39	Temp. Input X48/10	20-95	PID Differentiation Time
14-8*	Options	15-71	Slot A Option SW Version	16-55	Feedback 2 [Unit]	18-5*	Ref. & Feeds.	20-96	PID Diff. Gain Limit
14-80	Option Supplied by External 24VDC	15-72	Option in Slot B	16-56	Feedback 3 [Unit]	18-50	Sensorless Readout [Unit]	21-0*	Ext. CL Autotuning
14-88	Option Data Storage	15-73	Slot B Option SW Version	16-58	PID Output [%]	18-57	Air Pressure to Flow Air Flow	21-0*	Ext. CL Autotuning
14-89	Option Detection	15-74	Option in Slot C0/E0	16-59	Adjusted Setpoint	18-6*	Inputs & Outputs 2	21-00	Closed Loop Type
14-9*	Fault Settings	15-75	Slot C0/E0 Option SW Version	16-6*	Inputs & Outputs	18-60	Digital Input 2	21-01	PID Performance
14-90	Fault Level	15-76	Option in Slot C1/E1	16-60	Digital Input	18-7*	Rectifier Status	21-02	PID Output Change
15-*	Drive Information	15-77	Slot C1/E1 Option SW Version	16-61	Terminal 53 Switch Setting	18-70	Mains Voltage	21-03	Minimum Feedback Level
15-0*	Operating Data	15-8*	Operating Data II	16-62	Analog Input 53	18-71	Mains Frequency	21-04	Maximum Feedback Level
15-00	Operating Hours	15-80	Fan Running Hours	16-63	Terminal 54 Switch Setting	18-72	Mains Imbalance	21-09	PID Autotuning
15-01	Running Hours	15-81	Preset Fan Running Hours	16-64	Analog Input 54	18-75	Rectifier DC Volt.	21-1*	Ext. CL 1 Ref/Fb.
15-02	kWh Counter	15-9*	Parameter Info	16-65	Analog Output #2 [mA]	20-*	Drive Closed Loop Feedback	21-10	Ext. 1 Ref/Feedback Unit
15-03	Power Up's	15-92	Defined Parameters	16-66	Digital Output [bin]	20-0*	Feedback	21-11	Ext. 1 Minimum Reference
15-04	Over Temp's	15-93	Modified Parameters	16-67	Pulse Input #29 [Hz]	20-00	Feedback 1 Source	21-12	Ext. 1 Maximum Reference
15-05	Over Volt's	15-98	Drive Identification	16-68	Pulse Input #33 [Hz]	20-01	Feedback 1 Conversion	21-13	Ext. 1 Reference Source
15-06	Reset kWh Counter	15-99	Parameter Metadata	16-69	Pulse Output #27 [Hz]	20-02	Feedback 1 Source Unit	21-14	Ext. 1 Feedback Source
15-07	Reset Running Hours Counter	16-*	Data Readouts	16-70	Pulse Output #29 [Hz]	20-03	Feedback 2 Source	21-15	Ext. 1 Setpoint
15-08	Number of Starts	16-0*	General Status	16-71	Relay Output [bin]	20-04	Feedback 2 Conversion	21-17	Ext. 1 Reference [Unit]
15-1*	Data Log Settings	16-00	Control Word	16-72	Counter A	20-05	Feedback 2 Source Unit	21-18	Ext. 1 Feedback [Unit]
15-10	Logging Source	16-01	Reference [Unit]	16-73	Counter B	20-06	Feedback 3 Source	21-19	Ext. 1 Output [%]
15-11	Logging Interval	16-02	Reference [%]	16-75	Analog in X30/11	20-07	Feedback 3 Conversion	21-2*	Ext. CL 1 PID
15-12	Trigger Event	16-03	Status Word	16-76	Analog in X30/12	20-08	Feedback 3 Source Unit	21-20	Ext. 1 Normal/Inverse Control
15-13	Logging Mode	16-05	Main Actual Value [%]	16-77	Analog Out X30/8 [mA]	20-12	Reference/Feedback Unit	21-21	Ext. 1 Proportional Gain
15-14	Samples Before Trigger	16-09	Custom Readout	16-78	Analog Out X45/1 [mA]	20-13	Minimum Reference/Feedb.	21-22	Ext. 1 Integral Time
15-2*	Historic Log	16-1*	Motor Status	16-79	Analog Out X45/3 [mA]	20-14	Maximum Reference/Feedb.	21-23	Ext. 1 Differentiation Time
15-20	Historic Log: Event	16-10	Power [kW]	16-8*	Fieldbus & FC Port	20-2*	Feedback/Setpoint	21-24	Ext. 1 Dif. Gain Limit
15-21	Historic Log: Value	16-11	Power [hp]	16-80	Fieldbus CTW 1	20-20	Feedback Function	21-3*	Ext. CL 2 Ref/Fb.
15-22	Historic Log: Time	16-12	Motor Voltage	16-82	Fieldbus REF 1	20-21	Setpoint 1	21-30	Ext. 2 Ref/Feedback Unit
15-23	Historic log: Date and Time	16-13	Frequency	16-84	Comm. Option STW	20-22	Setpoint 2	21-31	Ext. 2 Minimum Reference
15-3*	Alarm Log	16-14	Motor current	16-85	FC Port CTW 1	20-23	Setpoint 3	21-32	Ext. 2 Maximum Reference
15-30	Alarm Log: Error Code	16-15	Torque [%]	16-86	FC Port REF 1	20-3*	Feedb. Adv. Conv.	21-33	Ext. 2 Reference Source
15-31	Alarm Log: Value	16-16	Motor Angle	16-9*	Diagnosis Readouts	20-30	Refrigerant	21-34	Ext. 2 Feedback Source
15-32	Alarm Log: Time	16-17	Speed [RPM]	16-90	Alarm Word	20-31	User Defined Refrigerant A1	21-35	Ext. 2 Setpoint
15-33	Alarm Log: Date and Time	16-18	Motor Thermal	16-91	Alarm Word 2	20-32	User Defined Refrigerant A2	21-37	Ext. 2 Reference [Unit]
15-4*	Drive Identification	16-20	Motor Torque	16-92	Warning Word	20-33	User Defined Refrigerant A3	21-38	Ext. 2 Feedback [Unit]
15-40	FC Type	16-22	Torque [%]	16-93	Warning Word 2	20-34	Duct 1 Area [m2]	21-39	Ext. 2 Output [%]
15-41	Power Section	16-23	Motor Shaft Power [kW]	16-94	Ext. Status Word	20-35	Duct 1 Area [m2]	21-4*	Ext. CL 2 PID
15-42	Voltage	16-24	Calibrated Stator Resistance	16-95	Ext. Status Word 2	20-36	Duct 2 Area [m2]	21-40	Ext. 2 Normal/Inverse Control
15-43	Software Version	16-26	Power Filtered [kW]	16-96	Maintenance Word	20-37	Duct 2 Area [m2]	21-41	Ext. 2 Proportional Gain
15-44	Ordered Typecode String	16-27	Power Filtered [hp]	18-*	Info & Readouts	20-38	Air Density Factor [%]	21-42	Ext. 2 Integral Time
15-45	Actual Typecode String	16-3*	Drive Status	18-0*	Maintenance Log	20-6*	Sensorless	21-43	Ext. 2 Differentiation Time
15-46	Frequency Converter Ordering No	16-30	DC Link Voltage	18-00	Maintenance Log: Item	20-60	Sensorless Unit	21-44	Ext. 2 Dif. Gain Limit
15-47	Power Card Ordering No	16-31	System Temp.	18-01	Maintenance Log: Action	20-69	Sensorless Information	21-5*	Ext. CL 3 Ref/Fb.
15-48	LCP Id No	16-32	Brake Energy /s	18-02	Maintenance Log: Time	20-7*	PID Autotuning	21-50	Ext. 3 Ref/Feedback Unit
15-49	SW ID Control Card	16-33	Brake Energy Average	18-03	Maintenance Log: Date and Time	20-70	Closed Loop Type	21-51	Ext. 3 Minimum Reference
15-50	SW ID Power Card	16-34	Heatsink Temp.	18-1*	Fire Mode Log	20-71	PID Performance	21-52	Ext. 3 Maximum Reference
15-51	Frequency Converter: Serial Number	16-35	Inverter Thermal	18-10	FireMode Log:Event	20-72	PID Output Change	21-53	Ext. 3 Reference Source
15-53	Power Card Serial Number	16-36	Inv. Nom. Current	18-11	Fire Mode Log: Time	20-73	Minimum Feedback Level	21-54	Ext. 3 Feedback Source
15-54	Config File Name	16-37	Inv. Max. Current	18-12	Fire Mode Log: Date and Time	20-74	Maximum Feedback Level	21-55	Ext. 3 Setpoint
15-55	Vendor URL	16-38	SL Controller State	18-3*	Inputs & Outputs	20-79	PID Autotuning	21-57	Ext. 3 Reference [Unit]
15-56	Vendor Name	16-39	Control Card Temp.	18-30	Analog Input X42/1	20-8*	PID Basic Settings	21-58	Ext. 3 Feedback [Unit]
15-58	Smart Setup Filename	16-40	Logging Buffer Full	18-31	Analog Input X42/3	20-81	PID Normal/ Inverse Control	21-59	Ext. 3 Output [%]
15-59	Filename	16-41	Logging Buffer Full	18-32	Analog Input X42/5	20-82	PID Start Speed [RPM]	21-60	Ext. 3 Normal/Inverse Control
15-6*	Option Ident	16-43	Timed Actions Status	18-33	Analog Out X42/7 [V]	20-83	PID Start Speed [Hz]	21-61	Ext. 3 Proportional Gain
15-60	Option Mounted	16-49	Current Fault Source	18-34	Analog Out X42/9 [V]	20-84	On Reference Bandwidth	21-62	Ext. 3 Integral Time
15-61	Option SW Version	16-5*	Ref. & Feeds.	18-35	Analog Out X42/11 [V]	20-9*	PID Controller	21-63	Ext. 3 Differentiation Time
15-62	Option Ordering No	16-50	External Reference	18-36	Analog Input X48/2 [mA]	20-91	PID Anti Windup	21-64	Ext. 3 Dif. Gain Limit
15-63	Option Serial No	16-52	Feedback(Unit)	18-37	Temp. Input X48/4	20-93	PID Proportional Gain		

22-88	Pressure at Rated Speed	22-88	Missing Motor Coefficient 2	26-00	Terminal X42/1 Mode	35-01	Term. X48/4 Input Type
22-89	Flow at Design Point	22-89	Missing Motor Coefficient 3	26-01	Terminal X42/3 Mode	35-02	Term. X48/7 Temperature Unit
22-90	Flow at Rated Speed	22-90	Missing Motor Coefficient 4	26-02	Terminal X42/5 Mode	35-03	Term. X48/7 Input Type
23-0*	Time-based Functions	23-0*	Time-based Functions	26-1*	Analog Input X42/1	35-04	Term. X48/10 Temperature Unit
23-0*	Time-based Functions	23-0*	Time-based Functions	26-10	Terminal X42/1 Low Voltage	35-05	Term. X48/10 Temperature Unit
23-00	ON Time	23-00	ON Time	26-11	Terminal X42/1 High Voltage	35-06	Temperature Sensor Alarm Function
23-01	Air Pressure to Flow Fan k-factor	23-01	ON Action	26-14	Term. X42/1 Low Ref./Feedb. Value	35-1*	Temp. Input X48/4
23-02	Air Pressure to Flow Air density	23-02	OFF Time	26-15	Term. X42/1 High Ref./Feedb. Value	35-14	Term. X48/4 Filter Time Constant
23-03	Air Pressure to Flow Fan flow unit	23-03	OFF Action	26-16	Term. X42/1 Filter Time Constant	35-15	Term. X48/4 Temp. Monitor
23-04	Occurrence	23-04	Occurrence	26-17	Term. X42/1 Live Zero	35-16	Term. X48/4 Low Temp. Limit
23-0*	Time-based Functions	23-0*	Time-based Functions	26-2*	Analog Input X42/3	35-17	Term. X48/4 High Temp. Limit
23-08	Low Power Auto Set-up	23-08	Timed Actions Mode	26-20	Terminal X42/3 Low Voltage	35-2*	Temp. Input X48/7
23-08	Low Power Detection	23-08	Timed Actions Mode	26-21	Terminal X42/3 High Voltage	35-24	Term. X48/7 Filter Time Constant
23-22	Low Speed Detection	23-22	Timed Actions Reactivation	26-24	Term. X42/3 Low Ref./Feedb. Value	35-25	Term. X48/7 Temp. Monitor
23-23	No-Flow Function	23-23	Maintenance	26-25	Term. X42/3 High Ref./Feedb. Value	35-26	Term. X48/7 Low Temp. Limit
23-24	No-Flow Delay	23-24	Maintenance Item	26-26	Term. X42/3 Filter Time Constant	35-27	Term. X48/7 High Temp. Limit
23-27	Dry Pump Function	23-27	Maintenance Action	26-3*	Analog Input X42/5	35-34	Term. X48/10 Filter Time Constant
23-27	Dry Pump Delay	23-27	Maintenance Time Base	26-30	Terminal X42/5 Low Voltage	35-35	Term. X48/10 Temp. Monitor
23-3*	No-Flow Power Tuning	23-3*	No-Flow Power Tuning	26-31	Terminal X42/5 High Voltage	35-36	Term. X48/10 Low Temp. Limit
23-30	No-Flow Power	23-30	Maintenance Time Interval	26-34	Term. X42/5 Low Ref./Feedb. Value	35-37	Term. X48/10 High Temp. Limit
23-31	Power Correction Factor	23-31	Maintenance Date and Time	26-35	Term. X42/5 High Ref./Feedb. Value	35-4*	Analog Input X48/2
23-32	Low Speed [RPM]	23-32	Maintenance Reset	26-36	Term. X42/5 Filter Time Constant	35-42	Term. X48/2 Low Current
23-33	Low Speed [Hz]	23-33	Reset Maintenance Word	26-37	Term. X42/5 Live Zero	35-43	Term. X48/2 High Current
23-34	Low Speed Power [kW]	23-34	Maintenance Text	26-4*	Analog Out X42/7	35-44	Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value
23-35	Low Speed Power [HP]	23-35	Energy Log	26-40	Terminal X42/7 Output	35-45	Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value
23-36	High Speed [Hz]	23-36	Energy Log Resolution	26-41	Terminal X42/7 Min. Scale	35-46	Term. X48/2 Filter Time Constant
23-37	High Speed [RPM]	23-37	Energy Log Start	26-42	Terminal X42/7 Max. Scale	35-47	Term. X48/2 Live Zero
23-38	High Speed Power [kW]	23-38	Energy Log	26-43	Terminal X42/7 Bus Control	43-0*	Unit Readouts
23-39	High Speed Power [HP]	23-39	Reset Energy Log	26-44	Terminal X42/7 Timeout Preset	43-0*	Component Status
23-4*	Sleep Mode	23-4*	Trending	26-45	Terminal X42/9 Output	43-01	Component Temp.
23-40	Minimum Run Time	23-40	Trend Variable	26-5*	Analog Out X42/9	43-10	Power Card Status
23-41	Minimum Sleep Time	23-41	Continuous Bin Data	26-51	Terminal X42/9 Min. Scale	43-10	HS Temp. ph.U
23-42	Wake-up Speed [RPM]	23-42	Timed Bin Data	26-52	Terminal X42/9 Max. Scale	43-11	HS Temp. ph.V
23-43	Wake-up Speed [Hz]	23-43	Timed Period Start	26-53	Terminal X42/9 Bus Control	43-12	HS Temp. ph.W
23-44	Wake-up Ref./FB Difference	23-44	Timed Period Stop	26-54	Terminal X42/9 Timeout Preset	43-13	PC Fan A Speed
23-45	Setpoint Boost	23-45	Minimum Bin Value	26-60	Analog Out X42/11	43-14	PC Fan B Speed
23-46	Maximum Boost Time	23-46	Reset Continuous Bin Data	26-61	Terminal X42/11 Output	43-15	PC Fan C Speed
22-5*	End of Curve	22-5*	Payback Counter	26-62	Terminal X42/11 Min. Scale	43-2*	Fan Pow.Card Status
22-50	End of Curve Function	22-50	Power Reference Factor	26-63	Terminal X42/11 Max. Scale	43-20	FPC Fan A Speed
22-51	End of Curve Delay	22-51	Energy Cost	26-64	Terminal X42/11 Bus Control	43-21	FPC Fan B Speed
22-52	End of Curve Tolerance	22-52	Investment	30-2*	Special Features	43-22	FPC Fan C Speed
22-6*	Broken Belt Detection	22-6*	Energy Savings	30-2*	Adv. Start Adjust	43-23	FPC Fan D Speed
22-60	Broken Belt Function	22-60	Cost Savings	30-22	Locked Rotor Detection	43-24	FPC Fan E Speed
22-61	Broken Belt Torque	22-61	Appl. Functions 2	30-23	Locked Rotor Detection Time [s]	43-25	FPC Fan F Speed
22-62	Broken Belt Delay	22-62	Fire Mode	30-5*	Unit Configuration		
22-7*	Short Cycle Protection	22-7*	Fire Mode Function	30-50	Heat Sink Fan Mode		
22-75	Short Cycle Protection	22-75	Fire Mode Configuration	31-*	Bypass Option		
22-76	Interval between Starts	22-76	Fire Mode Unit	31-00	Bypass Mode		
22-77	Minimum Run Time	22-77	Fire Mode Min Reference	31-01	Bypass Start Time Delay		
22-78	Minimum Run Time Override	22-78	Fire Mode Max Reference	31-02	Bypass Trip Time Delay		
22-79	Minimum Run Time Override Value	22-79	Fire Mode Preset Reference	31-03	Test Mode Activation		
22-8*	Flow Compensation	22-8*	Fire Mode Reference Source	31-10	Bypass Status Word		
22-80	Flow Compensation	22-80	Fire Mode Feedback Source	31-11	Bypass Running Hours		
22-81	Square-linear Curve Approximation	22-81	Fire Mode Alarm Handling	31-19	Remote Bypass Activation		
22-82	Work Point Calculation	22-82	Drive Bypass	35-0*	Sensor Input Option		
22-83	Speed at No-Flow [RPM]	22-83	Drive Bypass Function	35-0*	Temp. Input Mode		
22-84	Speed at No-Flow [Hz]	22-84	Drive Bypass Delay Time	35-00	Term. X48/4 Temperature Unit		
22-85	Speed at Design Point [RPM]	22-85	Drive Bypass Delay Time				
22-86	Speed at Design Point [Hz]	22-86	Multi-Motor Funct.				
22-87	Pressure at No-Flow Speed	22-87	Missing Motor Function				
		24-91	Missing Motor Coefficient 1				

Index

A

Abrevieri.....	104
Adaptare automată a motorului	
Avertisment.....	71
Configurare.....	53
Alarmer	
Jurnal.....	10
Listă de.....	10, 64
AMA.....	71
vedeți și <i>Adaptare automată a motorului</i>	
Aprobări și certificări.....	3
Atmosferă explozivă.....	13
Avertismente	
Listă de.....	10, 64

B

Borne	
Bornă 37.....	42, 43
Comunicație serială.....	42
Dimensiunile bornelor pentru E1h (vizualizare frontală și laterală).....	31
Dimensiunile bornelor pentru E2h (vizualizare frontală și laterală).....	33
Dimensiunile bornelor pentru E3h (vizualizare frontală și laterală).....	35
Dimensiunile bornelor pentru E4h (vizualizare frontală și laterală).....	38
Intrare/ieșire analogică.....	42
Intrare/ieșire digitală.....	42
Locații comandă.....	9, 41
Relee.....	43
Bucă deschisă	
Cablarea pentru reglarea vitezei.....	56
Exemplu de programare.....	50
Precizia vitezei.....	84

C

Cablarea bornelor de control.....	43
Cabluri	
Avertisment la instalare.....	21
Crearea orificiilor pentru.....	16, 17
Direcționare.....	41, 46
Ecranat.....	22
Lungimea cablului și secțiunea acestuia.....	82
Motor.....	25
Numărul maxim și dimensiunile per fază.....	77, 78
Rețea de alimentare.....	27
Specificații.....	82
Cabluri de control.....	41, 43, 46
Capac ușa/panou	
Valoare nominală cuplu.....	103

Cardul de control

Amplasare.....	9
Avertisment.....	71
Declanșare modul de putere ambiant.....	77
RS485.....	83
Specificații.....	85
Certificat UL.....	3
Clasă de randament energetic.....	81
Comunicație serială	
Amplasare.....	9
Descrieri și setări implicite.....	42
Valoare nominală cuplu capac.....	103
Comutatoare	
A53/A54.....	45
Deconectare.....	48, 85
Temperatura rezistorului de frânare.....	45
Terminația magistralei.....	44
Comutatoare A53/A54.....	9
Comutator terminație magistrală.....	9, 44
Condens.....	13
Conductori de conexiune.....	21
Conexiune electrică.....	21
Configurare.....	10
Configurare inițială.....	48
Configurări implicite de fabrică.....	55
Configurări regionale.....	54
Configurații de conexiuni	
Bucă deschisă.....	56
Pornire/Oprire.....	57
Regenerare.....	59
Resetarea alarmei externe.....	59
Termistor.....	59
Configurații de montare.....	14
Conformitatea cu ADN.....	3
Contacte auxiliare.....	44
Convertizor de frecvență	
Dimensiuni.....	6
Convertizor frecvență	
Cerințe de spațiu liber.....	14
Definiție.....	6
Inițializare.....	55
Stare.....	61
Cuplu	
Caracteristică.....	81
Limită.....	66, 76
Valoare nominală dispozitiv de fixare.....	103
Curent	
Dispersie.....	29
Intrare.....	45
Limită.....	76
Curent de dispersie.....	5, 29
Curenți tranzitori.....	29

D

Debitul de aer.....	13, 14, 102
Deconectare.....	7, 48, 85
Defecțiune internă.....	70
Definiții	
Avertismente și alarme.....	63
Mesaje de stare.....	61
Definițiile mesajelor de stare.....	61
Depanarea	
Avertismente și alarme.....	64
LCP.....	74
Motor.....	75
Rețea de alimentare.....	76
Siguranțe fuzibile.....	76
Depozitare condensator.....	12
Depozitarea.....	12
Dimensiuni exterior	
E1h.....	86
E2h.....	90
E3h.....	94
E4h.....	98
Dispozitiv de interblocare.....	43
Distribuire de sarcină	
Amplasarea bornelor.....	8
Avertisment.....	4
Borne.....	8
Schemă de conexiuni.....	24
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	103

E

Echipament opțional.....	43, 48
Ecranare	
Cabluri.....	41
Rețea de alimentare.....	5
RFI.....	7, 8
Terminație RFI.....	97, 101
Terminații răsucite.....	21
Egalizarea potențialelor.....	29
EMC.....	21, 22, 23
Encoder.....	54
Eticheta.....	12

F

Fieldbus.....	41
Filtru.....	13
FPC.....	7
vedeți și <i>Modul de putere ventilator (FPC)</i>	
Frână	
Amplasarea bornelor.....	7
Mesaj de stare.....	61
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	103
Funcții compresor.....	49

Funcții ventilator HVAC.....	49
------------------------------	----

G

Gaze.....	13
Ghid de programare.....	3
Ghid de proiectare.....	3, 14, 82
Glosar.....	104
Greutate.....	6

Î

Împământare

Avertisment.....	70
Borne.....	7, 8
Conectare.....	29
Lista de control.....	46
Rețea de alimentare izolată.....	27
Triunghi împământat.....	27
Triunghi simetric.....	27
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	103

I

Indicatoare luminoase.....	64
Instalare	
Mecanic.....	15
Instalarea	
Borne distribuie sarcină/regenerare.....	20
Cerințe.....	14
Configurarea rapidă.....	53
Date electrice.....	21
În conformitate cu EMC.....	23, 29
Inițializare.....	55
Instrumentele necesare.....	12
Lista de control.....	46
Personalul calificat.....	4
Pornire.....	54
Instrucțiuni privind dezafectarea.....	3
Instrucțiunile privind siguranța.....	4, 21, 48
Instrumente.....	12
Interferență	
EMC.....	22
Radio.....	6
Intrare/ieșire analogică	
Amplasarea bornelor.....	9
Descrieri și setări implicite.....	42
Intrare/ieșire de comandă	
Descrieri și setări implicite.....	41
Specificații.....	82
Intrare/ieșire digitală	
Amplasarea bornelor.....	9
Descrieri și setări implicite.....	42
Î	
Înterupătoare de circuit.....	46, 85
Întreținere.....	13, 60

J		Notificare – Ecranarea rețelei de alimentare.....	5
Jurnal de erori.....	10	Numărul versiunii pachetului software.....	3
L		O	
LCP		Optimizarea automată a energiei.....	53
Afișaj.....	10	P	
Amplasare.....	7, 8	Panou ejector.....	87
Depanarea.....	74	Parametri.....	49, 54
Indicatoare luminoase.....	11	Personalul calificat.....	4
LCP.....	49	Placă cu garnituri de etanșare	
Lipsă fază.....	65	Descriere.....	15
M		Dimensiuni pentru E1h.....	89
Manual		Dimensiuni pentru E2h.....	93
Numărul versiunii.....	3	Dimensiuni pentru E3h.....	97
Măsurători.....	6	Dimensiuni pentru E4h.....	101
Măsurători adâncime.....	6	Valoare nominală cuplu.....	103
Măsurători înălțime.....	6	Plăcuța nominală.....	12
Măsurători lățime.....	6	Pompe	
MCT 10.....	52	Funcții.....	49
Mediu ambiant.....	13, 81	Pornire accidentală.....	4
Mediul ambiant		Pornire automată.....	11, 61
Prezentare generală.....	13	Pornire manuală.....	11, 61
Specificații.....	81	Pornire/Oprire.....	57
Meniu		Potențiomtru.....	42
Descrieri.....	49	Pregătire periodică.....	12
Taste.....	10	Program MCT 10 Set-up Software.....	52
Meniu principal.....	50	Programare.....	10, 50, 105
Meniu rapid.....	10, 49, 105	Protecția la supracurent.....	21
Mod hibernare.....	63	Protecție termică.....	3
Modul de putere		Putere nominală.....	6, 12
Amplasare.....	9	R	
Avertisment.....	72	Răcirea	
Modul de putere ventilator (FPC)		Avertisment praf.....	13
Amplasare.....	7, 8	Cerințe.....	14
Avertisment.....	74	Lista de control.....	46
Motor		Răcirea prin peretele posterior.....	14, 102
Avertisment.....	65, 66, 68	Răcirea prin tubulatură.....	14
Borne.....	7	Radiator	
Cabluri.....	21, 25	Avertisment.....	68, 70, 72, 73
Conectarea.....	25	Curățare.....	13, 60
Date.....	76	Debitul de aer necesar.....	14
Depanarea.....	75	Declanșare supratemperatură.....	77
Protecția în funcție de clasă.....	13	Dimensiuni panou de acces E1h.....	88
Rotație.....	54	Dimensiuni panou de acces E2h.....	92
Schemă de conexiuni.....	24	Dimensiuni panou de acces E3h.....	96
Specificații de ieșire.....	81	Dimensiuni panou de acces E4h.....	100
Supraîncălzire.....	66	Valoare nominală cuplu panou de acces.....	103
Termistor.....	59	Raft de comandă.....	7, 8, 9
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	103	Reciclarea.....	3
N			
Nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR).....	85		

Regenerare		Spațiu ușă	
Amplasarea bornelor.....	7	E1h.....	89
Borne.....	8	E2h.....	93
Configurație conexiuni.....	59	E3h.....	97
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	103	E4h.....	101
Relee		Specificații electrice 380 – 480 V.....	77, 78
Amplasare.....	9, 43	Specificații electrice 525 – 690 V.....	79, 80
Specificații de ieșire.....	84	STO.....	3
Relevu electronic de protecție termică (ETR).....	21	vedeți și <i>Safe Torque Off</i>	
Resetare.....	11, 64, 72	Supratensiune.....	76
Resetarea alarmei externe.....	59	Sursă de 24 V c.c.....	42
Rețea de alimentare			
Avertisment.....	69	T	
Borne.....	7, 8	Taste de navigare.....	11, 50
Cabluri.....	27	Temperatură.....	13
Conectarea.....	27	Tensiune	
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	103	Dezechilibru.....	65
Rețea de alimentare (L1, L2, L3).....	81	Intrare.....	45
Rețea de alimentare de c.a.....	27	Tensiune de alimentare.....	48, 83
vedeți și <i>Rețea de alimentare</i>		Tensiune la intrare.....	48
Rezistență electrică pentru încălzire.....	7	Tensiune ridicată.....	4, 48
vedeți și <i>Rezistență electrică pentru încălzire</i>		Termistor	
Rezistență electrică pentru încălzire		Avertisment.....	72
Amplasare.....	7, 8	Configurații de conexiuni.....	59
Cablare.....	44	Direcționarea cablului.....	41
Schemă de conexiuni.....	24	Locația bornelor.....	42
Utilizare.....	13	Timp de demaraj.....	76
Rezistor de frânare		Timp de descărcare.....	5
Amplasarea bornelor.....	9	Timp de încetinire.....	76
Avertisment.....	68	Traductor.....	42
Cablare.....	45		
Schemă de conexiuni.....	24	U	
RFI.....	7, 8, 27, 97, 101	Umiditate.....	13
Ridicarea.....	12, 15	USB	
RS485.....	24, 42, 44	Amplasare port.....	9
		Specificații.....	85
S		V	
Safe Torque Off		Ventilatoare	
Avertisment.....	72	Amplasare.....	8
Cablare.....	44	Avertisment.....	67, 73
Ghid de operare.....	3	Debitul de aer necesar.....	14
Locația bornelor.....	42	Service.....	13
Schemă de conexiuni.....	24	Vizualizări din interior.....	7
Scurtcircuit.....	67		
Separator de sarcină.....	44		
Service.....	60		
Siguranțe fuzibile			
Amplasare.....	7, 8		
Depanarea.....	76		
Protecția la supracurent.....	21		
Specificații.....	85		
Tabela de control pentru prepornire.....	46		
Soclu.....	15		



.....
Danfoss declină orice responsabilitate în ceea ce privește eventualele erori din cataloage, prospecte sau orice alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a aduce schimbări la produsele sale fără preaviz. Aceasta se aplică totodată în cazul produselor comandate în prealabil, cu condiția ca schimbările să poată fi făcute fără a fi necesar să fie schimbat în mod substanțial caietul de sarcini asupra căruia s-a căzut de acord în prealabil. Toate mărcile de fabricație din cadrul acestui material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss, emblema Danfoss sunt mărci de fabricație ale companiei Danfoss A/S. Toate drepturile rezervate.
.....

Danfoss A/S
Ulstaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

