

CUE, 0.55 - 90 kW

Installation and operating instructions



CUE, 0.55 - 90 kW

English (GB)	
Installation and operating instructions	4
Deutsch (DE)	
Montage- und Betriebsanleitung	47
Dansk (DK)	
Monterings- og driftsinstruktion	90
Declaration of conformity	133

English (GB) Installation and operating instructions

Original installation and operating instructions

CONTENTS

1. Symbols used in this document	4
2. Introduction	4
2.1 General description	4
2.2 Applications	4
2.3 References	5
3. Safety and warnings	5
3.1 Warning	5
3.2 Safety regulations	5
3.3 Installation requirements	5
3.4 Reduced performance under certain conditions	5
4. Identification	6
4.1 Nameplate	6
4.2 Packaging label	6
5. Mechanical installation	6
5.1 Receipt and storage	6
5.2 Transportation and unpacking	6
5.3 Space requirements and air circulation	6
5.4 Mounting	7
6. Electrical connection	7
6.1 Electrical protection	7
6.2 Mains and motor connection	8
6.3 Connecting the signal terminals	11
6.4 Connecting the signal relays	14
6.5 Connecting the MCB 114 sensor input module	15
6.6 EMC-correct installation	16
6.7 RFI filters	16
6.8 Output filters	17
6.9 Motor cable	17
7. Operating modes	18
8. Control modes	18
8.1 Uncontrolled operation (open loop)	18
8.2 Controlled operation (closed loop)	18
9. Menu overview	19
10. Setting by means of the control panel	21
10.1 Control panel	21
10.2 Back to factory settings	22
10.3 CUE settings	22
10.4 Startup guide	22
10.5 GENERAL	26
10.6 OPERATION	27
10.7 STATUS	28
10.8 INSTALLATION	31
11. Setting by means of PC Tool E-products	38
12. Priority of settings	38
12.1 Control without bus signal, local operating mode	38
12.2 Control with bus signal, remote-controlled operating mode	38
13. External control signals	39
13.1 Digital inputs	39
13.2 External setpoint	39
13.3 GENIBus signal	40
13.4 Other bus standards	40
14. Maintenance and service	40
14.1 Cleaning the CUE	40
14.2 Service parts and service kits	40
15. Fault finding	40
15.1 Warning and alarm list	40
15.2 Resetting of alarms	41
15.3 Indicator lights	41
15.4 Signal relays	41
16. Technical data	42
16.1 Enclosure	42
16.2 Cable gland	42
16.3 Main dimensions and weights	43
16.4 Surroundings	43

16.5 Terminal torques	44
16.6 Cable length	44
16.7 Fuses and cable cross-section	44
16.8 Inputs and outputs	46
16.9 Sound pressure level	46
17. Disposal	46



Warning

Prior to installation, read these installation and operating instructions. Installation and operation must comply with local regulations and accepted codes of good practice.

1. Symbols used in this document




Warning

If these safety instructions are not observed, it may result in personal injury.



If these safety instructions are not observed, it may result in malfunction or damage to the equipment.



Notes or instructions that make the job easier and ensure safe operation.

2. Introduction

This manual introduces all aspects of your Grundfos CUE frequency converter in the power range of 0.55 to 90 kW. Always keep this manual close to the CUE.

2.1 General description

CUE is a series of external frequency converters especially designed for pumps.

Thanks to the startup guide in the CUE, the installer can quickly set central parameters and put the CUE into operation.

Connected to a sensor or an external control signal, the CUE will quickly adapt the pump speed to the actual demand.



If the pump speed exceeds the rated speed, the pump will be overloaded.

2.2 Applications

The CUE series and Grundfos standard pumps are a supplement to the Grundfos E-pumps range with integrated frequency converter.

A CUE solution offers the same E-pump functionality in these cases:

- in mains voltage or power ranges not covered by the E-pump range
- in applications where an integrated frequency converter is not desirable or permissible.

2.3 References

Technical documentation for Grundfos CUE:

- The manual contains all information required for putting the CUE into operation.
- The data booklet contains all technical information about the construction and applications of the CUE.
- The service instructions contain all required instructions for dismantling and repairing the frequency converter.

Technical documentation is available on www.grundfos.com > Grundfos Product Center.

If you have any questions, please contact the nearest Grundfos company or service workshop.

3. Safety and warnings

3.1 Warning



Warning

Any installation, maintenance and inspection must be carried out by trained personnel.



Warning

Touching the electrical parts may be fatal, even after the CUE has been switched off.

Before performing any work on the CUE, the mains supply and other input voltages must be switched off at least for as long as stated below.

Voltage	Min. waiting time		
	4 minutes	15 minutes	20 minutes
200-240 V	0.75 - 3.7 kW	5.5 - 45 kW	
380-500 V	0.55 - 7.5 kW	11-90 kW	
525-600 V	0.75 - 7.5 kW		
525-690 V			11-90 kW

Wait only for shorter time if stated so on the nameplate of the CUE in question.

3.2 Safety regulations

- The on/off button of the control panel does not disconnect the CUE from the power supply and must therefore not be used as a safety switch.
- The CUE must be earthed correctly and protected against indirect contact according to local regulations.
- The leakage current to earth exceeds 3.5 mA.
- Enclosure class IP20/21 must not be installed freely accessible, but only in a panel.
- Enclosure class IP54/55 must not be installed outdoors without additional protection against weather conditions and the sun.
- Always observe local regulations as to cable cross-section, short-circuit protection and overcurrent protection.

3.3 Installation requirements

The general safety necessitates special considerations as to these aspects:

- fuses and switches for overcurrent and short-circuit protection
- selection of cables (mains current, motor, load distribution and relay)
- net configuration (IT, TN, earthing)
- safety on connecting inputs and outputs (PELV).

3.3.1 IT mains



Warning

Do not connect 380-500 V CUE frequency converters to mains supplies with a voltage between phase and earth of more than 440 V.

In connection with IT mains and earthed delta mains, the mains voltage may exceed 440 V between phase and earth.

3.3.2 Aggressive environment

The CUE should not be installed in an environment where the air contains liquids, particles or gases which may affect and damage the electronic components.

The CUE contains a large number of mechanical and electronic components. They are all vulnerable to environmental impact.

3.4 Reduced performance under certain conditions

The CUE will reduce its performance under these conditions:

- low air pressure (at high altitude)
- long motor cables.

The required measures are described in the next two sections.

3.4.1 Reduction at low air pressure



Warning

At altitudes above 2000 m, the PELV requirements cannot be met.

PELV = Protective Extra Low Voltage.

At low air pressure, the cooling capacity of air is reduced, and the CUE automatically reduces the performance to prevent overload. It may be necessary to select a CUE with a higher performance.

3.4.2 Reduction in connection with long motor cables

The maximum cable length for the CUE is 300 m for unscreened and 150 m for screened cables. In case of longer cables, contact Grundfos.

The CUE is designed for a motor cable with a maximum cross-section as stated in section 16.7 Fuses and cable cross-section.

4. Identification

4.1 Nameplate

The CUE can be identified by means of the nameplate. An example is shown below.



Fig. 1 Example of nameplate

Text	Description
T/C:	CUE (product name) 202P1M2... (internal code)
Prod. no:	Product number: 12345678
S/N:	Serial number: 123456G234
1.5 kW	The last three digits indicate the production date: 23 is the week, and 4 is the year 2004.
IN:	Typical shaft power on the motor
OUT:	Supply voltage, frequency and maximum input current
CHASSIS/IP20	Motor voltage, frequency and maximum output current. The maximum output frequency usually depends on the pump type.
Tamb.	Enclosure class
	Maximum ambient temperature

4.2 Packaging label

The CUE can also be identified by means of the label on the packaging.

5. Mechanical installation

The individual CUE cabinet sizes are characterised by their enclosures. The table in section 16.1 *Enclosure* shows the relationship between enclosure class and enclosure type.

5.1 Receipt and storage

Check on receipt that the packaging is intact, and the unit is complete. In case of damage during transport, contact the transport company to complain.

Note that the CUE is delivered in packaging which is not suitable for outdoor storage.

5.2 Transportation and unpacking

To prevent damage during the transport to the site, the CUE must only be unpacked at the installation site.

The packaging contains accessory bag(s), documentation and the unit itself. See fig. 2.




Fig. 2 CUE packaging

TM04 3272 3807

TM03 8859 2607

5.3 Space requirements and air circulation

CUE units can be mounted side by side, but as a sufficient air circulation is required for cooling, these requirements must be met:

- Sufficient free space above and below the CUE. See table below.
- Ambient temperature up to 50 °C.
- Hang the CUE directly on the wall, or fit it with a back plate. See fig. 3.




Fig. 3 CUE hung directly on the wall or fitted with a back plate

TM03 8859 2607

Required free space above and below the CUE


Enclosure	Space [mm]
A2, A3, A4, A5	100
B1, B2, B3, B4, C1, C3	200
C2, C4	225

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

5.4 Mounting

Caution The user is responsible for mounting the CUE securely on a firm surface.

1. Mark and drill holes. See section 16.3 Main dimensions and weights.
2. Fit the screws, but leave loose. Mount the CUE, and tighten the four screws.



TM03 8860 2607

Fig. 4 Drilling of holes

6. Electrical connection




Warning

The owner or installer is responsible for ensuring correct earthing and protection according to local standards.



Warning

Before making any work on the CUE, the mains supply and other voltage inputs must be switched off for at least as long as stated in section 3. Safety and warnings.



TM03 8525 1807

Fig. 5 Example of three-phase mains connection of the CUE with mains switch, backup fuses and additional protection

6.1 Electrical protection

6.1.1 Protection against electric shock, indirect contact



Warning

The CUE must be earthed correctly and protected against indirect contact according to local regulations.

Caution The leakage current to earth exceeds 3.5 mA, and a reinforced earth connection is required.

Protective conductors must always have a yellow/green (PE) or yellow/green/blue (PEN) colour marking.

Instructions according to EN IEC 61800-5-1:

- The CUE must be stationary, installed permanently and connected permanently to the mains supply.
- The earth connection must be carried out with duplicate protective conductors or with a single reinforced protective conductor with a cross-section of minimum 10 mm².

6.1.2 Protection against short-circuit, fuses

The CUE and the supply system must be protected against short-circuit.


Grundfos demands that the backup fuses mentioned in section 16.7 Fuses and cable cross-section are used for protection against short-circuit.

The CUE offers complete short-circuit protection in case of a short-circuit on the motor output.

6.1.3 Additional protection

Caution The leakage current to earth exceeds 3.5 mA.

If the CUE is connected to an electrical installation where an earth leakage circuit breaker (ELCB) is used as additional protection, the circuit breaker must be of a type marked with the following symbols:



The circuit breaker is type B.

The total leakage current of all the electrical equipment in the installation must be taken into account.

The leakage current of the CUE in normal operation can be seen in section 16.8.1 Mains supply (L1, L2, L3).

During startup and in asymmetrical supply systems, the leakage current can be higher than normal and may cause the ELCB to trip.

6.1.4 Motor protection

The motor requires no external motor protection. The CUE protects the motor against thermal overloading and blocking.

6.1.5 Protection against overcurrent

The CUE has an internal overcurrent protection for overload protection on the motor output.

6.1.6 Protection against mains voltage transients

The CUE is protected against mains voltage transients according to EN 61800-3, second environment.

6.2 Mains and motor connection

The supply voltage and frequency are marked on the CUE nameplate. Make sure that the CUE is suitable for the power supply of the installation site.

6.2.1 Mains switch

A mains switch can be installed before the CUE according to local regulations. See fig. 5.

6.2.2 Wiring diagram

The wires in the terminal box must be as short as possible. Excepted from this is the protective conductor which must be so long that it is the last one to be disconnected in case the cable is inadvertently pulled out of the cable entry.




Fig. 6 Wiring diagram, three-phase mains connection

Terminal	Function
91 (L1)	
92 (L2)	Three-phase supply
93 (L3)	
95/99 (PE)	Earth connection
96 (U)	
97 (V)	Three-phase motor connection, 0-100 % of mains voltage
98 (W)	

Note For single-phase connection, use L1 and L2.

6.2.3 Mains connection, enclosures A2 and A3

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Check that the mains voltage and frequency correspond to the values on the nameplate of the CUE and the motor.

- Caution** Fit the mounting plate with two screws.




Fig. 7 Fitting the mounting plate

2. Connect the earth conductor to terminal 95 (PE) and the mains conductors to terminals 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) of the mains plug. Put the mains plug into the socket marked "MAINS".




Fig. 8 Connecting the earth conductor and mains conductors

Note For single-phase connection, use L1 and L2.

3. Fix the mains cable to the mounting plate.




Fig. 9 Fixing the mains cable

TM03 9010 2807

TM03 9011 2807


TM03 9014 2807

6.2.4 Motor connection, enclosures A2 and A3

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Caution The motor cable must be screened for the CUE to meet EMC requirements.


1. Connect the earth conductor to terminal 99 (PE) on the mounting plate. Connect the motor conductors to terminals 96 (U), 97 (V), 98 (W) of the motor plug.



TM03 9013 2807

Fig. 10 Connecting the earth conductor and motor conductors

2. Put the motor plug into the socket marked "MOTOR". Fix the screened cable to the mounting plate with a cable clamp.



TM03 9012 2807

Fig. 11 Connecting the motor plug and fixing the screened cable


6.2.5 Enclosures A4 and A5

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Mains connection

Check that mains voltage and frequency correspond to the values on the nameplate of the CUE and the motor.

- Caution**
1. Connect the earth conductor to terminal 95 (PE). See fig. 12.
 2. Connect the mains conductors to terminals 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) of the mains plug.
 3. Put the mains plug into the socket marked "MAINS".
 4. Fix the mains cable with a cable clamp.



TM03 9017 2807


Fig. 12 Mains connection, A4 and A5

Note For single-phase connection, use L1 and L2.

Motor connection

Caution The motor cable must be screened for the CUE to meet EMC requirements.

1. Connect the earth conductor to terminal 99 (PE). See fig. 13.
2. Connect the motor conductors to terminals 96 (U), 97 (V), 98 (W) of the motor plug.
3. Put the motor plug into the socket marked "MOTOR".
4. Fix the screened cable with a cable clamp.



TM03 9018 2807

Fig. 13 Motor connection, A5


6.2.6 Enclosures B1 and B2

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Mains connection

Check that mains voltage and frequency correspond to the values on the nameplate of the CUE and the motor.

- 1. Connect the earth conductor to terminal 95 (PE). See fig. 14.
- 2. Connect the mains conductors to terminals 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).
- 3. Fix the mains cable with a cable clamp.



TM03 9019 2807


Fig. 14 Mains connection, B1 and B2

Note For single-phase connection, use L1 and L2.

Motor connection

Caution The motor cable must be screened for the CUE to meet EMC requirements.

- 1. Connect the earth conductor to terminal 99 (PE). See fig. 15.
- 2. Connect the motor conductors to terminals 96 (U), 97 (V), 98 (W).
- 3. Fix the screened cable with a cable clamp.



TM03 9020 2807

Fig. 15 Motor connection, B1 and B2

6.2.7 Enclosures B3 and B4

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Mains connection


Check that mains voltage and frequency correspond to the values on the nameplate of the CUE and the motor.

- 1. Connect the earth conductor to terminal 95 (PE). See figures 16 and 17.
- 2. Connect the mains conductors to terminals 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).
- 3. Fix the mains cable with a cable clamp.


Motor connection

Caution The motor cable must be screened for the CUE to meet EMC requirements.

- 1. Connect the earth conductor to terminal 99 (PE). See figures 16 and 17.
- 2. Connect the motor conductors to terminals 96 (U), 97 (V), 98 (W).
- 3. Fix the screened cable with a cable clamp.



TM03 9446 4007

Fig. 16 Mains and motor connection, B3

TM03 9449 4007

Fig. 17 Mains and motor connection, B4

6.2.8 Enclosures C1 and C2

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Mains connection

Caution Check that mains voltage and frequency correspond to the values on the nameplate of the CUE and the motor.

1. Connect the earth conductor to terminal 95 (PE). See fig. 18.
2. Connect the mains conductors to terminals 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).

Motor connection

Caution The motor cable must be screened for the CUE to meet EMC requirements.

1. Connect the earth conductor to terminal 99 (PE). See fig. 18.
2. Connect the motor conductors to terminals 96 (U), 97 (V), 98 (W).
3. Fix the screened cable with a cable clamp.




Fig. 18 Mains and motor connection, C1 and C2

6.2.9 Enclosures C3 and C4

For information about enclosures, see table in section 16.1 *Enclosure*.

Mains connection

Caution Check that mains voltage and frequency correspond to the values on the nameplate of the CUE and the motor.

1. Connect the earth conductor to terminal 95 (PE). See figures 19 and 20.
2. Connect the mains conductors to terminals 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).

Motor connection

Caution The motor cable must be screened for the CUE to meet EMC requirements.

1. Connect the earth conductor to terminal 99 (PE). See figures 19 and 20.
2. Connect the motor conductors to terminals 96 (U), 97 (V), 98 (W).
3. Fix the screened cable with a cable clamp.




Fig. 19 Mains and motor connection, C3




Fig. 20 Mains and motor connection, C4

6.3 Connecting the signal terminals

Caution As a precaution, signal cables must be separated from other groups by reinforced insulation in their entire lengths.

Note If no external on/off switch is connected, short-circuit terminals 18 and 20 using a short wire.

Connect the signal cables according to the guidelines for good practice to ensure EMC-correct installation. See section 6.6 *EMC-correct installation*.

- Use screened signal cables with a conductor cross-section of min. 0.5 mm² and max. 1.5 mm².
- Use a 3-conductor screened bus cable in new systems.

6.3.1 Minimum connection, signal terminal

Operation is only possible when terminals 18 and 20 are connected, for instance by means of an external on/off switch or a short wire.






Fig. 21 Required minimum connection, signal terminal


6.3.2 Wiring diagram, signal terminals




TM05 1506 2811



TM05 1508 2811



TM05 1508 2811



TM05 1508 2811

Terminal	Type	Function	Terminal	Type	Function
12	+24 V out	Supply to sensor	42	AO 1	Analog output, 0-20 mA
13	+24 V out	Additional supply	50	+10 V out	Supply to potentiometer
18	DI 1	Digital input, start/stop	53	AI 1	External setpoint, 0-10 V, 0/4-20 mA
19	DI 2	Digital input, programmable	54	AI 2	Sensor input, sensor 1, 0/4-20 mA
20	GND	Common frame for digital inputs	55	GND	Common frame for analog inputs
32	DI 3	Digital input, programmable	61	RS-485 GND Y	GENibus, frame
33	DI 4	Digital input, programmable	68	RS-485 A	GENibus, signal A (+)
39	GND	Frame for analog output	69	RS-485 B	GENibus, signal B (-)

Terminals 27 and 29 are not used.

Connect the signal cables according to the guidelines for good practice to ensure EMC-correct installation. See section 6.6 EMC-correct installation.

- Use screened signal cables with a conductor cross-section of min. 0.5 mm² and max. 1.5 mm².

Use a 3-conductor screened bus cable in new systems.

Note The RS-485 screen must be connected to frame.

6.3.3 Connection of a thermistor (PTC) to the CUE

The connection of a thermistor (PTC) in a motor to the CUE requires an external PTC relay.

The requirement is based on the fact that the thermistor in the motor only has one layer of insulation to the windings. The terminals in the CUE require two layers of insulation since they are part of a PELV circuit.

A PELV circuit provides protection against electric shock. Special connection requirements apply to this type of circuit. The requirements are described in EN 61800-5-1.

In order to maintain PELV, all connections made to the control terminals must be PELV. For example, the thermistor must have reinforced or double insulation.

6.3.4 Access to signal terminals

All signal terminals are behind the terminal cover of the CUE front. Remove the terminal cover as shown in figures 22 and 23.




Fig. 22 Access to signal terminals, A2 and A3




Fig. 23 Access to signal terminals, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 and C4

TM03 9003 2807





Fig. 24 Signal terminals (all enclosures)

TM03 9025 2807

6.3.5 Fitting the conductor

1. Remove the insulation at a length of 9 to 10 mm.
2. Insert a screwdriver with a tip of maximum 0.4 x 2.5 mm into the square hole.
3. Insert the conductor into the corresponding round hole. Remove the screwdriver. The conductor is now fixed in the terminal.



TM03 9026 2807

Fig. 25 Fitting the conductor into the signal terminal

6.3.6 Setting the analog inputs, terminals 53 and 54

Contacts A53 and A54 are positioned behind the control panel and used for setting the signal type of the two analog inputs. The factory setting of the inputs is voltage signal "U".


If a 0/4-20 mA sensor is connected to terminal 54, the input must be set to current signal "I".

Note

Switch off the power supply before setting contact A54.

Remove the control panel to set the contact. See fig. 26.

TM03 9004 2807



TM03 9104 3407

Fig. 26 Setting contact A54 to current signal "I"

6.3.7 RS-485 GENIbus network connection

One or more CUE units can be connected to a control unit via GENIbus. See the example in fig. 27.




Fig. 27 Example of an RS-485 GENIbus network

The reference potential, GND, for RS-485 (Y) communication must be connected to terminal 61.

If more than one CUE unit is connected to a GENIbus network, the termination contact of the last CUE must be set to "ON" (termination of the RS-485 port).

The factory setting of the termination contact is "OFF" (not terminated).

Remove the control panel to set the contact. See fig. 28.




Fig. 28 Setting the termination contact to "ON"

6.4 Connecting the signal relays

Caution As a precaution, signal cables must be separated from other groups by reinforced insulation in their entire lengths.




Fig. 29 Terminals for signal relays in normal state (not activated)

Terminal	Function	
C 1	C 2	Common
NO 1	NO 2	Normally open contact
NC 1	NC 2	Normally closed contact

Access to signal relays

The relay outputs are positioned as shown in figures 30 to 35.




Fig. 30 Terminals for relay connection, A2 and A3




Fig. 31 Terminals for relay connection, A4, A5, B1 and B2




Fig. 32 Terminals for relay connection, C1 and C2




Fig. 33 Terminals for relay connection, B3




Fig. 34 Terminals for relay connection, B4




Fig. 35 Terminals for relay connection, C3 and C4, in the upper right corner of the CUE

6.5 Connecting the MCB 114 sensor input module

The MCB 114 is an option offering additional analog inputs for the CUE.

6.5.1 Configuration of the MCB 114

The MCB 114 is equipped with three analog inputs for these sensors:

- One additional sensor 0/4-20 mA. See section 10.8.14 Sensor 2 (3.16).
- Two Pt100/Pt1000 temperature sensors for measurement of motor bearing temperature or an alternative temperature, such as liquid temperature. See sections 10.8.19 Temperature sensor 1 (3.21) and 10.8.20 Temperature sensor 2 (3.22).

When the MCB 114 has been installed, the CUE will automatically detect if the sensor is Pt100 or Pt1000 when it is switched on.

6.5.2 Wiring diagram, MCB 114

TM03 9009 2807




Fig. 36 Wiring diagram, MCB 114

TM03 9442 4007

TM03 9441 4007

TM03 9440 4007

TM04 3273 3908

Terminal	Type	Function
1 (VDO)	+24 V out	Supply to sensor
2 (I IN)	AI 3	Sensor 2, 0/4-20 mA
3 (GND)	GND	Common frame for analog input
4 (TEMP)	AI 4	Temperature sensor 1, Pt100/Pt1000
5 (WIRE)		
6 (GND)	GND	Common frame for temperature sensor 1
7 (TEMP)	AI 5	Temperature sensor 2, Pt100/Pt1000
8 (WIRE)		
9 (GND)	GND	Common frame for temperature sensor 2
10		
11		
12		

Terminals 10, 11 and 12 are not used.

6.6 EMC-correct installation

This section provides guidelines for good practice when installing the CUE. Follow these guidelines to meet EN 61800-3, first environment.

- Use only motor and signal cables with a braided metal screen in applications without output filter.
- There are no special requirements to supply cables, apart from local requirements.
- Leave the screen as close to the connecting terminals as possible. See fig. 37.
- Avoid terminating the screen by twisting the ends. See fig. 38. Use cable clamps or EMC screwed cable entries instead.
- Connect the screen to frame at both ends for both motor and signal cables. See fig. 39. If the controller has no cable clamps, connect only the screen to the CUE. See fig. 40.
- Avoid unscreened motor and signal cables in electrical cabinets with frequency converters.
- Make the motor cable as short as possible in applications without output filter to limit the noise level and minimise leakage currents.
- Screws for frame connections must always be tightened whether a cable is connected or not.
- Keep main cables, motor cables and signal cables separated in the installation, if possible.

Other installation methods may give similar EMC results if the above guidelines for good practice are followed.




Fig. 37 Example of stripped cable with screen




Fig. 38 Do not twist the screen ends




Fig. 39 Example of connection of a 3-conductor bus cable with screen connected at both ends




Fig. 40 Example of connection of a 3-conductor bus cable with screen connected at the CUE (controller with no cable clamps)

6.7 RFI filters

To meet the EMC requirements, the CUE comes with the following types of built-in radio frequency interference filter (RFI).

Voltage [V]	Typical shaft power P2 [kW]	RFI filter type
1 x 200-240*	1.1 - 7.5	C1
3 x 200-240	0.75 - 45	C1
3 x 380-500	0.55 - 90	C1
3 x 525-600	0.75 - 7.5	C3
3 x 525-690	11-90	C3

* Single-phase input - three-phase output.

Description of RFI filter types

C1: For use in domestic areas.

C3: For use in industrial areas with own low-voltage transformer.

RFI filter types are according to EN 61800-3.

6.7.1 Equipment of category C3

- This type of power drive system (PDS) is not intended to be used on a low-voltage public network which supplies domestic premises.
- Radio frequency interference is expected if used on such a network.

6.8 Output filters

Output filters are used for reducing the voltage stress on the motor windings and the stress on the motor insulation system as well as for decreasing acoustic noise from the frequency converter-driven motor.

Two types of output filter are available as accessories for the CUE:

- dU/dt filters
- sine-wave filters.

Use of output filters

The table below shows when an output filter is required and the type to use. The selection depends on the following:

- pump type
- motor cable length
- the required reduction of the acoustic noise from the motor.

Pump type	CUE output power	dU/dt filter	Sine-wave filter
SP, BM, BMB with motor voltage from 380 V and up	All	-	0-300 m*
Pumps with MG71 and MG80 up to and including 1.5 kW	Greater than 1.5 kW	-	0-300 m*
Reduction of dU/dt and noise emission, low reduction	All	0-150 m*	-
Reduction of dU/dt, voltage peaks and noise emission, high reduction	All	-	0-300 m*
With motors of 500 V and up	All	-	0-300 m*

* The lengths stated apply to the motor cable.

6.9 Motor cable

To meet EN 61800-3, the motor cable must always be a screened cable, whether an output filter is installed or not.


Note

The mains cable need not be a screened cable. See figures 41, 42, 43 and 44.




TM04 4289 1109

Fig. 41 Example of installation without filter




TM04 4290 1109

Fig. 42 Example of installation with filter. The cable between the CUE and filter must be short



TM04 4291 1109

Fig. 43 Submersible pump without connection box. Frequency converter and filter installed close to the well



TM04 4292 1109


Fig. 44 Submersible pump with connection box and screened cable. Frequency converter and filter installed far away from the well and connection box installed close to the well

Symbol	Designation
1	CUE
2	Filter
3	Connection box
4	Standard motor
5	Submersible motor
One line	Unscreened cable
Double line	Screened cable

7. Operating modes

The following operating modes are set on the control panel in the "OPERATION" menu, display 1.2. See section 10.6.2 *Operating mode (1.2)*.

Operating mode	Description
Normal	The pump is running in the control mode selected
Stop	The pump has been stopped (green indicator light is flashing)
Min.	The pump is running at minimum speed
Max.	The pump is running at maximum speed



Example: Max. curve operation can for instance be used in connection with venting the pump during installation.

Example: Min. curve operation can for instance be used in periods with a very small flow requirement.


8. Control modes

The control mode is set on the control panel in the "INSTALLATION" menu, display 3.1. See section 10.8.1 *Control mode (3.1)*.

There are two basic control modes:

- Uncontrolled operation (open loop).
 - Controlled operation (closed loop) with a sensor connected.
- See sections 8.1 *Uncontrolled operation (open loop)* and 8.2 *Controlled operation (closed loop)*.

8.1 Uncontrolled operation (open loop)



Example: Operation on constant curve can for instance be used for pumps with no sensor connected.

Example: Typically used in connection with an overall control system such as the MPC or another external controller.

8.2 Controlled operation (closed loop)

<p>TM03 8475 1607</p>	Proportional differential pressure. The differential pressure is reduced at falling flow rate and increased at rising flow rate.
<p>TM03 8476 1607</p>	Constant differential pressure, pump. The differential pressure is kept constant, independently of the flow rate.
<p>TM03 8804 2507</p>	Constant differential pressure, system. The differential pressure is kept constant, independently of the flow rate.
<p>TM03 8476 1607</p>	Constant pressure. The pressure is kept constant, independently of the flow rate.
<p>TM03 8805 2507</p>	Constant pressure with stop function. The outlet pressure is kept constant at high flow rate. On/off operation at low flow rate.
<p>TM03 8482 1607</p>	Constant level. The liquid level is kept constant, independently of the flow rate.
<p>TM03 8808 2607</p>	Constant level with stop function. The liquid level is kept constant at high flow rate. On/off operation at low flow rate.
<p>TM03 8478 1607</p>	Constant flow rate. The flow rate is kept constant, independently of the head.
<p>TM03 8482 1607</p>	Constant temperature. The liquid temperature is kept constant, independently of the flow rate.

9. Menu overview





Fig. 45 Menu overview

Menu structure

The CUE has a startup guide, which is started at the first startup. After the startup guide, the CUE has a menu structure divided into four main menus:

1. "GENERAL" gives access to the startup guide for the general setting of the CUE.
2. "OPERATION" enables the setting of setpoint, selection of operating mode and resetting of alarms. It is also possible to see the latest five warnings and alarms.

3. "STATUS" shows the status of the CUE and the pump. It is not possible to change or set values.
4. "INSTALLATION" gives access to all parameters. Here a detailed setting of the CUE can be made.



10. Setting by means of the control panel

10.1 Control panel




Warning

The on/off button on the control panel does not disconnect the CUE from the power supply and must therefore not be used as a safety switch.



The on/off button has the highest priority. In "off" condition, pump operation is not possible.

The control panel is used for local setting of the CUE. The functions available depend on the pump family connected to the CUE.



Navigating buttons

Button	Function
	Navigates from one menu to another. When the menu is changed, the display shown will always be the top display of the new menu.
	Navigates up and down in the individual menu.

The editing buttons of the control panel can be set to these values:

- Active
- Not active.

When set to "Not active" (locked), the editing buttons do not function. It is only possible to navigate in the menus and read values.

Activate or deactivate the buttons by pressing the arrow up and arrow down buttons simultaneously for 3 seconds.

Adjusting the display contrast

Press [OK] and [+] for darker display.

Press [OK] and [-] for brighter display.

Indicator lights

The operating condition of the pump is indicated by the indicator lights on the front of the control panel. See fig. 46.

The table shows the function of the indicator lights.

Indicator light	Function
On (green)	The pump is running or has been stopped by a stop function. If flashing, the pump has been stopped by the user (CUE menu), external start/stop or bus.
Off (orange)	The pump has been stopped with the on/off button.
Alarm (red)	Indicates an alarm or a warning.

Fig. 46 Control panel of the CUE

Editing buttons

Button	Function
	Makes the pump ready for operation/starts and stops the pump.
	Saves changed values, resets alarms and expands the value field.
	Changes values in the value field.

TM03 8719 2507

Displays, general terms

Figures 47 and 48 show the general terms of the display.




Fig. 47 Example of display in the startup guide




Fig. 48 Example of display in the user menu


10.2 Back to factory settings

Follow this procedure to get back to the factory settings:

1. Switch off the power supply to the CUE.
2. Press [On/Off], [OK] and [+] while switching on the power supply.

The CUE will reset all parameters to factory settings. The display will turn on when the reset is completed.

10.3 CUE settings



TM04 7313 1810

The startup guide includes all parameters that can be set on the control panel of the CUE.

The document includes a special table for additional PC Tool settings and a page where special PC Tool programming details should be entered.

If you want to download the document, please contact your local Grundfos company.

10.4 Startup guide

Check that equipment connected is ready for startup, and that the CUE has been connected to the power supply.

Note Have nameplate data for motor, pump and CUE at hand.

Use the startup guide for the general setting of the CUE including the setting of the correct direction of rotation.

The startup guide is started the first time when the CUE is connected to the power supply. It can be restarted in the "GENERAL" menu. Please note that in this case all previous settings will be erased.

Bulleted lists show possible settings. Factory settings are shown in bold.

10.4.1 Welcoming display



- Press [OK]. You will now be guided through the startup guide.


10.4.2 Language (1/16)



Select the language to be used in the display:

- English UK
- English US
- German
- French
- Italian
- Spanish
- Portuguese
- Greek
- Dutch
- Swedish
- Finnish
- Danish
- Polish
- Russian
- Hungarian
- Czech
- Chinese
- Japanese
- Korean.

10.4.3 Units (2/16)



Select the units to be used in the display:

- SI: m, kW, bar...
- US: ft, HP, psi...

10.4.4 Pump family (3/16)



Select pump family according to the pump nameplate:

- CR, CRI, CRN, CRT
- SP, SP-G, SP-NE
- ...

Select "Other" if the pump family is not on the list.


10.4.5 Rated motor power (4/16)



Set the rated motor power, P2, according to the motor nameplate:

- 0.55 - 90 kW.

The setting range is size-related, and the factory setting corresponds to the rated power of the CUE.

10.4.6 Supply voltage (5/16)

Select supply voltage according to the rated supply voltage of the installation site.

Unit 1 x 200-240 V: * Unit 3 x 200-240 V: Unit 3 x 380-500 V:

- 1 x 200 V • 3 x 200 V • 3 x 380 V
- 1 x 208 V • 3 x 208 V • 3 x 400 V
- 1 x 220 V • 3 x 220 V • 3 x 415 V
- 1 x 230 V • 3 x 230 V • 3 x 440 V
- 1 x 240 V. • 3 x 240 V. • 3 x 460 V
- 3 x 500 V.

Unit 3 x 525-600 V: Unit 3 x 525-690 V:

- 3 x 575 V. • 3 x 575 V
- 3 x 690 V.

* Single-phase input - three-phase output.

The setting range depends on the CUE type, and the factory setting corresponds to the rated supply voltage of the CUE.

10.4.7 Max. motor current (6/16)

Set the maximum motor current according to the motor nameplate:

- 0-999 A.

The setting range depends on the CUE type, and the factory setting corresponds to a typical motor current at the motor power selected.


Max. current will be limited to the value on the CUE nameplate, even if it is set to a higher value during setup.

10.4.8 Speed (7/16)

Set the rated speed according to the pump nameplate:

- 0-9999 min⁻¹.

The factory setting depends on previous selections. Based on the set rated speed, the CUE will automatically set the motor frequency to 50 or 60 Hz.


10.4.9 Frequency (7A/16)

This display appears only if manual entry of the frequency is required.

Set the frequency according to the motor nameplate:

- 40-200 Hz

The factory setting depends on previous selections.

10.4.10 Control mode (8/16)

Select the desired control mode. See section 10.8.1 Control mode (3.1).

- Open loop
- Constant pressure
- Constant differential pressure
- Proportional differential pressure
- Constant flow rate
- Constant temperature
- Constant level
- Constant other value.

The possible settings and the factory setting depend on the pump family.

The CUE will give an alarm if the control mode selected requires a sensor and no sensor has been installed. To continue the setting without a sensor, select "Open loop", and proceed. When a sensor has been connected, set the sensor and control mode in the "INSTALLATION" menu.


10.4.11 Rated flow rate (8A/16)

This display appears only if the control mode selected is proportional differential pressure.

Set the rated flow rate according to the pump nameplate:

- 1-6550 m³/h.

10.4.12 Rated head (8B/16)



This display only appears if the control mode selected is proportional differential pressure.

Set the rated head according to the pump nameplate:

- 1-999 m.

10.4.13 Sensor connected to terminal 54 (9/16)



Set the measuring range of the connected sensor with a signal range of 4-20 mA. The measuring range depends on the control mode selected:

Proportional differential pressure: Constant differential pressure:

- | | |
|------------------|------------------|
| • 0-0.6 bar | • 0-0.6 bar |
| • 0-1 bar | • 0-1.6 bar |
| • 0-1.6 bar | • 0-2.5 bar |
| • 0-2.5 bar | • 0-4 bar |
| • 0-4 bar | • 0-6 bar |
| • 0-6 bar | • 0-10 bar |
| • 0-10 bar | • Other. |
| • Other. | |

Constant pressure:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| • 0-2.5 bar | Constant flow rate: |
| • 0-4 bar | • 1-5 m ³ /h |
| • 0-6 bar | • 2-10 m³/h |
| • 0-10 bar | • 6-30 m ³ /h |
| • 0-16 bar | • 15-75 m ³ /h |
| • 0-25 bar | • Other. |
| • Other. | |

Constant temperature:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • -25 to 25 °C | Constant level: |
| • 0 to 25 °C | • 0-0.1 bar |
| • 50 to 100 °C | • 0-1 bar |
| • 0 to 150 °C | • 0-2.5 bar |
| • Other. | • 0-6 bar |
| | • 0-10 bar |
| | • Other. |

If the control mode selected is "Constant other value", or if the measuring range selected is "Other", the sensor must be set according to the next section, display 9A/16.

10.4.14 Another sensor connected to terminal 54 (9A/16)




This display only appears when the control mode "Constant other value" or the measuring range "Other" has been selected in display 9/16.

- Sensor output signal:
0-20 mA
4-20 mA
- Unit of measurement of sensor:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s, gal/h, gal/m, gal/s, ft³/min, ft³/s, °C, °F, %.
- Sensor measuring range.

The measuring range depends on the sensor connected and the measuring unit selected.

10.4.15 Priming and venting (10/16)



See the installation and operating instructions of the pump.

The general setting of the CUE is now completed, and the startup guide is ready for setting the direction of rotation:

- Press [OK] to go on to automatic or manual setting of the direction of rotation.

10.4.16 Automatic setting of the direction of rotation (11/16)



Warning

During the test, the pump will run for a short time.
Ensure that no personnel or equipment is in danger!

Note Before setting the direction of rotation, the CUE will make an automatic motor adaptation of certain pump types. This will take a few minutes. The adaptation is carried out during standstill.

The CUE automatically tests and sets the correct direction of rotation without changing the cable connections.

This test is not suitable for certain pump types and will in certain cases not be able to determine with certainty the correct direction of rotation. In these cases, the CUE changes over to manual setting where the direction of rotation is determined on the basis of the installer's observations.

The CUE will now make a motor parameter test and check if the pump is turning in the right...

< Previous 11/16 Next >

...direction. If not, the direction of rotation will automatically be changed. Make sure...

< Previous 11/16 Next >

...that the system is open for flow. The pump will be running during the test. Press OK to continue.

< Previous 11/16

Information displays.


- Press [OK] to continue.

The pump will start in 10 secs. To cancel, press any button.



The pump starts after 10 seconds.

It is possible to interrupt the test and return to the previous display.



The pump runs with both directions of rotation and stops automatically.

It is possible to interrupt the test, stop the pump and go to manual setting of the direction of rotation.

Test completed and correct direction of rotation is now set.
Press OK to continue.

< Previous 14/16

The correct direction of rotation has now been set.

- Press [OK] to set the setpoint. See section 10.4.17 Setpoint (15/16).

10.4.17 Setpoint (15/16)



Set the setpoint according to the control mode and sensor selected.

It could not automatically be determined if the direction of rotation is correct.
Press OK to go to manual test.

< Previous 13/16

The automatic setting of the direction of rotation has failed.

- Press [OK] to go to manual setting of the direction of rotation.

10.4.18 General settings are completed (16/16)

General settings successfully completed.
Press OK to continue.

< Previous 16/16

- Press [OK] to make the pump ready for operation or start the pump in the "Normal" operating mode. Then display 1.1 of the "OPERATION" menu will appear.

10.4.19 Manual setting when the direction of rotation is visible (13/16)

It must be possible to observe the motor fan or shaft.

Manual direction of rotation test. Observe the direction of rotation while...

< Previous 13/16 Next >

...the pump is running for a few seconds.
Press OK to continue.

< Previous 13/16

Information displays.


- Press [OK] to continue.

The pump will start in 10 secs. To cancel, press any button.




The pump starts after 10 seconds.

It is possible to interrupt the test and return to the previous display.



The pressure will be shown during the test if a pressure sensor is connected. The motor current is always shown during the test.



State if the direction of rotation is correct.

- Yes

Test completed and correct direction of rotation is now set.
Press OK to continue.

< Previous 14/16

The correct direction of rotation has now been set.

- Press [OK] to set the setpoint. See section 10.4.17 Setpoint (15/16).

- No

The direction of rotation will be changed, and a new test be made.
Press OK to continue.

< Previous 13/16

The direction of rotation is not correct.

- Press [OK] to repeat the test with the opposite direction of rotation.

10.4.20 Manual setting when the direction of rotation is not visible (13/16)

It must be possible to observe the head or flow rate.

Manual direction of rotation test. Observe the head/flow rate of the pump while...

< Previous 13/16 Next >

...it is running for a few seconds, first in one and then in the other direction. See...

< Previous 13/16 Next >

...which direction gives the highest head/flow rate. Press OK to continue.

< Previous 13/16

Information displays.

- Press [OK] to continue.

The pump will start in 10 secs. To cancel, press any button.
0 % 100 %
13/16

The pump starts after 10 seconds.

It is possible to interrupt the test and return to the previous display.

Feedback
0.00 bar
Motor current
0.00 A
13/16

The pressure will be shown during the test if a pressure sensor is connected. The motor current is always shown during the test.

First test completed. Write down head/flow rate. Press OK to continue.
13/16

The direction of rotation will be changed, and the second test will be made. Press OK to continue.
13/16

The first test is completed.

- Write down the pressure and/or flow rate, and press OK to continue the manual test with the opposite direction of rotation.

The pump will start in 10 secs. To cancel, press any button.
0 % 100 %
13/16

The pump starts after 10 seconds.

It is possible to interrupt the test and return to the previous display.

Feedback
0.00 bar
Motor current
0.00 A
13/16

The pressure will be shown during the test if a pressure sensor is connected. The motor current is always shown during the test.

Second test completed. Write down head/flow rate. Press OK to continue.
13/16

Which test gave the highest pump performance?
[-] [+]
13/16

The second test is completed.

Write down the pressure and/or flow rate, and state which test gave the highest pump performance:

- First test
- Second test
- Perform new test.

Test completed and correct direction of rotation is now set. Press OK to continue.
13/16

The correct direction of rotation has now been set.

- Press [OK] to set the setpoint. See section 10.4.17 Setpoint (15/16).

10.5 GENERAL

Note If the startup guide is started, all previous settings will be erased!

The startup guide must be carried out on a cold motor!

Note Repeating the startup guide may lead to heating of the motor.

The menu makes it possible to return to the startup guide, which is usually only used during the first startup of the CUE.

10.5.1 Return to startup guide (0.1)

Return to the start-up guide
No
0.1 GENERAL

State your choice:


- Yes
- No.

If you select "Yes", all settings will be erased, and the entire startup guide must be completed. The CUE will return to the startup guide, and new settings can be made. Additional settings and the settings available in section 10. Setting by means of the control panel will not require a reset.

Back to factory settings


Press [On/Off], [OK] and [+] for a complete reset to factory settings.

10.5.2 Type code change (0.2)



This display is for service use only.

10.5.3 Copy of settings



It is possible to copy the settings of a CUE and reuse them in another one.


Options:

- No copy.
- to CUE (copies the settings of the CUE).
- to control panel (copies the settings to another CUE).

The CUE units must have the same firmware version. See section 10.7.16 Firmware version (2.16).

10.6 OPERATION

10.6.1 Setpoint (1.1)



- ▶ Setpoint set
- ◀ Actual setpoint
- Actual value

Set the setpoint in the units of the feedback sensor.


In "Open loop" control mode, the setpoint is set in % of the maximum performance. The setting range will be between the min. and max. curves. See fig. 55.

In all other control modes except proportional differential pressure, the setting range is equal to the sensor measuring range. See fig. 56.

In "Proportional differential pressure" control mode, the setting range is equal to 25 % to 90 % of max. head. See fig. 57.

If the pump is connected to an external setpoint signal, the value in this display will be the maximum value of the external setpoint signal. See section 13.2 External setpoint.

10.6.2 Operating mode (1.2)



Set one of the following operating modes:

- **Normal** (duty)
- Stop
- Min.
- Max.

The operating modes can be set without changing the setpoint setting.


10.6.3 Fault indications

Faults may result in two types of indication: Alarm or warning.

An alarm will activate an alarm indication in CUE and cause the pump to change operating mode, typically to stop. However, for some faults resulting in alarm, the pump is set to continue operating even if there is an alarm.


A warning will activate a warning indication in CUE, but the pump will not change operating or control mode.

Alarm (1.3)



In case of an alarm, the cause will appear in the display. See section 15.1 Warning and alarm list.

Warning (1.4)




In case of a warning, the cause will appear in the display. See section 15.1 Warning and alarm list.

10.6.4 Fault log

For both fault types, alarm and warning, the CUE has a log function.

Alarm log (1.5 - 1.9)



In case of an alarm, the last five alarm indications will appear in the alarm log. "Alarm log 1" shows the latest alarm, "Alarm log 2" shows the latest alarm but one, etc.

The display shows three pieces of information:

- the alarm indication
- the alarm code
- the number of minutes the pump has been connected to the power supply after the alarm occurred.

Warning log (1.10 - 1.14)



In case of a warning, the last five warning indications will appear in the warning log. "Warning log 1" shows the latest fault, "Warning log 2" shows the latest fault but one, etc.

The display shows three pieces of information:


- the warning indication
- the warning code
- the number of minutes the pump has been connected to the power supply after the warning occurred.

10.7 STATUS

The displays appearing in this menu are status displays only. It is not possible to change or set values.


The tolerance of the displayed value is stated under each display. The tolerances are stated as a guide in % of the maximum values of the parameters.

10.7.1 Actual setpoint (2.1)




This display shows the actual setpoint and the external setpoint. The actual setpoint is shown in the units of the feedback sensor. The external setpoint is shown in a range of 0 to 100 %. If the external setpoint influence is deactivated, the value 100 % is shown. See section 13.2 External setpoint.

10.7.2 Operating mode (2.2)



This display shows the actual operating mode (Normal, Stop, Min. or Max.). Furthermore, it shows where this operating mode was selected (CUE menu, Bus, External or On/off button).

10.7.3 Actual value (2.3)



This display shows the actual value controlled. If no sensor is connected to the CUE, "-" will appear in the display.


10.7.4 Measured value, sensor 1 (2.4)



This display shows the actual value measured by sensor 1 connected to terminal 54.

If no sensor is connected to the CUE, "-" will appear in the display.

10.7.5 Measured value, sensor 2 (2.5)



This display is only shown if an MCB 114 sensor input module has been installed.

The display shows the actual value measured by sensor 2 connected to an MCB 114.

If no sensor is connected to the CUE, "-" will appear in the display.


10.7.6 Speed (2.6)



Tolerance: ± 5 %

This display shows the actual pump speed.

10.7.7 Input power and motor current (2.7)



Tolerance: ± 10 %

This display shows the actual pump input power in W or kW and the actual motor current in ampere [A].

10.7.8 Operating hours and power consumption (2.8)



Tolerance: ± 2 %

This display shows the number of operating hours and the power consumption. The value of operating hours is an accumulated value and cannot be reset. The value of power consumption is an accumulated value calculated from the unit's birth, and it cannot be reset.

10.7.9 Lubrication status of motor bearings (2.9)



This display shows how many times the user has given the lubrication stated and when to replace the motor bearings.

When the motor bearings have been relubricated, confirm this action in the "INSTALLATION" menu. See section

10.8.18 Confirming relubrication/replacement of motor bearings (3.20). When relubrication is confirmed, the figure in the above display will be increased by one.

10.7.10 Time until relubrication of motor bearings (2.10)



This display is only shown if display 2.11 is not shown.

The display shows when to relubricate the motor bearings. The controller monitors the operating pattern of the pump and calculates the period between bearing lubrifications. If the operating pattern changes, the calculated time until relubrication may change as well.

The estimated time until relubrication takes into account if the pump has been running with reduced speed.

See section 10.8.18 Confirming relubrication/replacement of motor bearings (3.20).

10.7.11 Time until replacement of motor bearings (2.11)




This display is only shown if display 2.10 is not shown.

The display shows when to replace the motor bearings. The controller monitors the operating pattern of the pump and calculates the period between bearing replacements.

The estimated time until replacement of motor bearings takes into account if the pump has been running with reduced speed.

See section 10.8.18 Confirming relubrication/replacement of motor bearings (3.20).

10.7.12 Temperature sensor 1 (2.12)


This display is only shown if an MCB 114 sensor input module has been installed.

The display shows the measuring point and the actual value measured by a Pt100/Pt1000 temperature sensor 1 connected to the MCB 114. The measuring point is selected in display 3.21. If no sensor is connected to the CUE, "-" will appear in the display.

10.7.13 Temperature sensor 2 (2.13)


This display is only shown if an MCB 114 sensor input module has been installed.

The display shows the measuring point and the actual value measured by a Pt100/Pt1000 temperature sensor 2 connected to the MCB 114. The measuring point is selected in display 3.22. If no sensor is connected to the CUE, "-" will appear in the display.

10.7.14 Flow rate (2.14)

This display is only shown if a flowmeter has been configured.

The display shows the actual value measured by a flowmeter connected to the digital pulse input (terminal 33) or the analog input (terminal 54).

10.7.15 Accumulated flow (2.15)

This display is only shown if a flowmeter has been configured.

The display shows the value of the accumulated flow and the specific energy for the transfer of the pumped liquid.

The flow measurement can be connected to the digital pulse input (terminal 33) or the analog input (terminal 54).

10.7.16 Firmware version (2.16)

This display shows the version of the software.

10.7.17 Configuration file (2.17)

This display shows the configuration file.

10.8 INSTALLATION

10.8.1 Control mode (3.1)




Select one of the following control modes:

- Open loop
- Constant pressure
- Constant differential pressure
- Proportional differential pressure
- Constant flow rate
- Constant temperature
- Constant level
- Constant other value.

If the pump is connected to a bus, the control mode

Note cannot be selected via the CUE. See section 13.3 GENibus signal.

10.8.2 Controller (3.2)



The CUE has a factory setting of gain (K_p) and integral time (T_i). However, if the factory setting is not the optimum setting, the gain and the integral time can be changed in the display.

- The gain (K_p) can be set within the range from 0.1 to 20.
- The integral time (T_i) can be set within the range from 0.1 to 3600 s. If you select 3600 s, the controller will function as a P controller.
- Furthermore, it is possible to set the controller to inverse control, meaning that if the setpoint is increased, the speed will be reduced. In the case of inverse control, the gain (K_p) must be set within the range from -0.1 to -20.

The table below shows the suggested controller settings:

System/application	K_p		T_i
	Heating system ¹⁾	Cooling system ²⁾	
	0.2	0.5	
	SP, SP-G, SP-NE: 0.5	0.5	
	0.2	0.5	
	SP, SP-G, SP-NE: 0.5	0.5	
	0.2	0.5	
	- 2.5	100	
	0.5	- 0.5	10 + 5L ₂
	0.5	10 + 5L ₂	
	0.5	- 0.5	30 + 5L ₂ *
	0.5	0.5*	
	0.5	L ₁ < 5 m: 0.5* L ₁ > 5 m: 3* L ₁ > 10 m: 5*	

* $T_i = 100$ seconds (factory setting).

1. Heating systems are systems in which an increase in pump performance will result in a rise in temperature at the sensor.
2. Cooling systems are systems in which an increase in pump performance will result in a drop in temperature at the sensor.

L_1 = Distance in [m] between pump and sensor.

L_2 = Distance in [m] between heat exchanger and sensor.

How to set the PI controller

For most applications, the factory setting of the controller constants K_p and T_i will ensure optimum pump operation. However, in some applications an adjustment of the controller may be needed.


Proceed as follows:

1. Increase the gain (K_p) until the motor becomes unstable. Instability can be seen by observing if the measured value starts to fluctuate. Furthermore, instability is audible as the motor starts hunting up and down.
As some systems, such as temperature controls, are slow-reacting, it may be difficult to observe that the motor is unstable.
2. Set the gain (K_p) to half the value of the value which made the motor unstable. This is the correct setting of the gain.
3. Reduce the integral time (T_i) until the motor becomes unstable.
4. Set the integral time (T_i) to twice the value which made the motor unstable. This is the correct setting of the integral time.

General rules of thumb:

- If the controller is too slow-reacting, increase K_p .
- If the controller is hunting or unstable, dampen the system by reducing K_p or increasing T_i .

10.8.3 External setpoint (3.3)




The input for external setpoint signal (terminal 53) can be set to the following types:

- Active
- Not active.

If you select "Active", the actual setpoint is influenced by the signal connected to the external setpoint input. See section 13.2 *External setpoint*.

10.8.4 Signal relays 1 and 2 (3.4 and 3.5)

The CUE has two signal relays. In the display below, select in which operating situations the signal relay should be activated.



Note For the distinction between alarm and warning, see section 10.6.3 *Fault indications*.

10.8.5 Buttons on the CUE (3.6)



The editing buttons (+, -, On/Off, OK) on the control panel can be set to these values:

- Active
- Not active.

When set to "Not active" (locked), the editing buttons do not function. Set the buttons to "Not active" if the pump should be controlled via an external control system.

Activate the buttons by pressing the arrow up and arrow down buttons simultaneously for 3 seconds.

10.8.6 Protocol (3.7)



This display shows the protocol selection for the RS-485 port of the CUE. The protocol can be set to these values:

- GENIbus
- FC
- FC MC.

If you select "GENIbus", the communication is set according to the Grundfos GENIbus standard. FC and FC MC are for service purposes only.


10.8.7 Pump number (3.8)



This display shows the GENibus number. A number between 1 and 199 can be allocated to the pump. In the case of bus communication, a number must be allocated to each pump.

The factory setting is "-".

10.8.8 Digital inputs 2, 3 and 4 (3.9 to 3.11)



The digital inputs of the CUE (terminal 19, 32 and 33) can be set individually to different functions.

Select one of the following functions:

- Min. (min. curve)
- Max. (max. curve)
- Ext. fault (external fault)
- Flow switch
- Alarm reset
- Dry running (from external sensor)
- Accumulated flow (pulse flow, only terminal 33)
- Not active.

The selected function is active when the digital input is activated (closed contact). See also section 13.1 *Digital inputs*.

Min.

When the input is activated, the pump will operate according to the min. curve.

Max.

When the input is activated, the pump will operate according to the max. curve.

Ext. fault

When the input is activated, a timer will be started. If the input is activated for more than 5 seconds, an external fault will be indicated. If the input is deactivated, the fault condition will cease and the pump can only be restarted manually by resetting the fault indication.

Flow switch

When this function is selected, the pump will be stopped when a connected flow switch detects low flow.

It is only possible to use this function if the pump is connected to a pressure sensor or a level sensor, and the stop function is activated. See sections 10.8.11 *Constant pressure with stop function* (3.14) and 10.8.12 *Constant level with stop function* (3.14).

Alarm reset

When the input has been activated, the alarm is reset if the cause of the alarm no longer exists.

Dry running

When this function is selected, lack of inlet pressure or water shortage can be detected. This requires the use of an accessory, such as:

- a Grundfos Litetec® dry-running switch
- a pressure switch installed on the suction side of a pump
- a float switch installed on the suction side of a pump.


When lack of inlet pressure or water shortage (dry running) is detected, the pump will be stopped. The pump cannot restart as long as the input is activated.

Restarts may be delayed by up to 30 minutes, depending of the pump family.

Accumulated flow

When this function is set for digital input 4 and a pulse sensor is connected to terminal 33, the accumulated flow can be measured.

10.8.9 Digital flow input (3.12)



This display appears only if a flowmeter has been configured in display 3.11.

The display is used for setting the volume for every pulse for the "Accumulated flow" function with a pulse sensor connected to terminal 33.

Setting range:

- 0-1000 litres/pulse.

The volume can be set in the unit selected in the startup guide.


10.8.10 Analog output (3.13)



The analog output can be set to show one of the following options:

- Feedback
- Power input
- Speed
- Output frequency
- External sensor
- Limit 1 exceeded
- Limit 2 exceeded
- Not active.

10.8.11 Constant pressure with stop function (3.14)



Settings

The stop function can be set to these values:


- Active
- **Not active.**

The on/off band can be set to these values:

- ΔH is factory-set to 10 % of the actual setpoint.
- ΔH can be set within the range from 5 % to 30 % of the actual setpoint.

Description

The stop function is used for changing between on/off operation at low flow and continuous operation at high flow.



TM03 8477 1607

Fig. 49 Constant pressure with stop function.
Difference between start and stop pressures (ΔH)

Low flow can be detected in two different ways:

1. A built-in "low-flow detection function" which functions if the digital input is not set up for flow switch.
2. A flow switch connected to the digital input.

1. Low-flow detection function

The pump will check the flow regularly by reducing the speed for a short time. If there is no or only a small change in pressure, this means that there is low flow.

The speed will be increased until the stop pressure (actual setpoint + $0.5 \times \Delta H$) is reached and the pump will stop after a few seconds. The pump will restart at the latest when the pressure has fallen to the start pressure (actual setpoint - $0.5 \times \Delta H$).

If the flow in the off period is higher than the low-flow limit, the pump will restart before the pressure has fallen to the start pressure.

When restarting, the pump will react in the following way:

1. If the flow is higher than the low-flow limit, the pump will return to continuous operation at constant pressure.
2. If the flow is lower than the low-flow limit, the pump will continue in start/stop operation. It will continue in start/stop operation until the flow is higher than the low-flow limit. When the flow is higher than the low-flow limit, the pump will return to continuous operation.

2. Low-flow detection with flow switch


When the digital input is activated because there is low flow, the speed will be increased until the stop pressure (actual setpoint + $0.5 \times \Delta H$) is reached, and the pump will stop. When the pressure has fallen to start pressure, the pump will start again. If there is still no flow, the pump will reach the stop pressure and stop. If there is flow, the pump will continue operating according to the setpoint.

Operating conditions for the stop function

It is only possible to use the stop function if the system incorporates a pressure sensor, a non-return valve and a diaphragm tank.


The non-return valve must always be installed before the pressure sensor. See figures 50 and 51.

Caution If a flow switch is used to detect low flow, the switch must be installed on the system side after the diaphragm tank.



TM03 8582 1907

Fig. 50 Position of the non-return valve and pressure sensor in system with suction lift operation



TM03 8583 1907

Fig. 51 Position of the non-return valve and pressure sensor in system with positive inlet pressure

Diaphragm tank


The stop function requires a diaphragm tank of a certain minimum size. The tank must be installed as close as possible after the pump and the precharge pressure must be $0.7 \times$ actual setpoint. Recommended diaphragm tank size:

Rated flow rate of pump [m ³ /h]	Typical diaphragm tank size [litres]
0-6	8
7-24	18
25-40	50
41-70	120
71-100	180

If a diaphragm tank of the above size is installed in the system, the factory setting of ΔH is the correct setting.

If the tank installed is too small, the pump will start and stop too often. This can be remedied by increasing ΔH .

10.8.12 Constant level with stop function (3.14)



Settings

The stop function can be set to these values:

- Active
- **Not active.**

The on/off band can be set to these values:

- ΔH is factory-set to 10 % of the actual setpoint.
- ΔH can be set within the range from 5 % to 30 % of the actual setpoint.

A built-in low-flow detection function will automatically measure and store the power consumption at approx. 50 % and 85 % of the rated speed.

If you select "Active", proceed as follows:

1. Close the isolating valve to create a no-flow condition.
2. Press [OK] to start the auto-tuning.

Description

The stop function is used for changing between on/off operation at low flow and continuous operation at high flow.




Fig. 52 Constant level with stop function. Difference between start and stop levels (ΔH)

Low flow can be detected in two different ways:

1. With the built-in low-flow detection function.
2. With a flow switch connected to a digital input.

1. Low-flow detection function

The built-in low-flow detection is based on the measurement of speed and power.

When low flow is detected, the pump will stop. When the level has reached the start level, the pump will start again. If there is still no flow, the pump will reach the stop level and stop. If there is flow, the pump will continue operating according to the setpoint.

2. Low-flow detection with flow switch

When the digital input is activated because of low flow, the speed will be increased until the stop level (actual setpoint - $0.5 \times \Delta H$) is reached, and the pump will stop. When the level has reached the start level, the pump will start again. If there is still no flow, the pump will reach the stop level and stop. If there is flow, the pump will continue operating according to the setpoint.

Operating conditions for the stop function

It is only possible to use the constant level stop function if the system incorporates a level sensor, and all valves can be closed.

10.8.13 Sensor 1 (3.15)



Setting of sensor 1 connected to terminal 54. This is the feedback sensor.

Select among the following values:

- Sensor output signal:
0-20 mA
4-20 mA.
- Sensor unit of measurement:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/s, l/s, gpm, °C, °F, %.
- Sensor measuring range.

10.8.14 Sensor 2 (3.16)



Setting of sensor 2 connected to an MCB 114 sensor input module.

Select among the following values:

- Sensor output signal:
0-20 mA
4-20 mA.
- Sensor unit of measurement:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/s, l/s, gpm, °C, °F, %.
- Sensor measuring range:
0-100 %.

10.8.15 Duty/standby (3.17)



Settings

The duty/standby function can be set to these values:

- Active
- **Not active.**

Activate the duty/standby function as follows:

1. Connect one of the pumps to the mains supply.
Set the duty/standby function to "Not active".
Make the necessary settings in the "OPERATION" and "INSTALLATION" menus.
2. Set the operating mode to "Stop" in the "OPERATION" menu.
3. Connect the other pump to the mains supply.
Make the necessary settings in the "OPERATION" and "INSTALLATION" menus. Set the duty/standby function to "Active".

The running pump will search for the other pump and automatically set the duty/standby function of this pump to "Active". If it cannot find the other pump, a fault will be indicated.


Note The two pumps must be connected electrically via the GENibus, and nothing else must be connected on the GENibus.

The duty/standby function applies to two pumps connected in parallel and controlled via GENibus. Each pump must be connected to its own CUE and sensor.

The primary targets of the function is the following:

- To start the standby pump if the duty pump is stopped due to an alarm.
- To alternate the pumps at least every 24 hours.

10.8.16 Operating range (3.18)




How to set the operating range:

- Set the min. speed within the range from a pump-dependent min. speed to the adjusted max. speed. The factory setting depends on the pump family.
- Set the max. speed within the range from adjusted min. speed to the pump-dependent max. speed. The factory setting will be equal to 100 %, i.e. the speed stated on the pump nameplate.

The area between the min. and max. speed is the actual operating range of the pump.

The operating range can be changed by the user within the pump-dependent speed range.

For some pump families, oversynchronous operation (max. speed above 100 %) will be possible. This requires an oversize motor to deliver the shaft power required by the pump during oversynchronous operation.



TM04 3581 4608

Fig. 53 Setting of the min. and max. curves in % of maximum performance

10.8.17 Motor bearing monitoring (3.19)



The motor bearing monitoring function can be set to these values:

- Active
- Not active.

When the function is set to "Active", the CUE will give a warning when the motor bearings are due to be relubricated or replaced.

Description

The motor bearing monitoring function is used to give an indication when it is time to relubricate or replace the motor bearings. See displays 2.10 and 2.11.

The warning indication and the estimated time take into account if the pump has been running with reduced speed. The bearing temperature is included in the calculation if temperature sensors are installed and connected to an MCB 114 sensor input module.

Note The counter will continue counting even if the function is switched to "Not active", but a warning will not be given when it is time for relubrication.

10.8.18 Confirming relubrication/replacement of motor bearings (3.20)



This function can be set to these values:

- Relubricated
- Replaced
- **Nothing done.**

When the motor bearings have been relubricated or replaced, confirm this action in the above display by pressing [OK].

Note Relubricated cannot be selected for a period of time after confirming relubrication.

Relubricated

When the warning "Relubricate motor bearings" has been confirmed,

- the counter is set to 0.
- the number of relubrications is increased by 1.

When the number of relubrications has reached the permissible number, the warning "Replace motor bearings" appears in the display.

Replaced

When the warning "Replace motor bearings" has been confirmed,

- the counter is set to 0.
- the number of relubrications is set to 0.
- the number of bearing changes is increased by 1.

10.8.19 Temperature sensor 1 (3.21)



This display is only shown if an MCB 114 sensor input module has been installed.

Select the function of a Pt100/Pt1000 temperature sensor 1 connected to an MCB 114:

- D-end bearing
- ND-end bearing
- Other liq. temp. 1
- Other liq. temp. 2
- Motor winding
- Pumped liq. temp.
- Ambient temp.
- Not active.

10.8.20 Temperature sensor 2 (3.22)



This display is only shown if an MCB 114 sensor input module has been installed.

Select the function of a Pt100/Pt1000 temperature sensor 2 connected to an MCB 114:

- D-end bearing
- ND-end bearing
- Other liq. temp. 1
- Other liq. temp. 2
- Motor winding
- Pumped liq. temp.
- Ambient temp.
- Not active.

10.8.21 Standstill heating (3.23)




The standstill heating function can be set to these values:

- Active
- **Not active.**

When the function is set to "Active" and the pump is stopped by a stop command, a current will be applied to the motor windings.

The standstill heating function pre-heats the motor to avoid condensation.

10.8.22 Ramps (3.24)



Set the time for each of the two ramps, ramp-up and ramp-down:

- Factory setting:
Depending on power size.
- The range of the ramp parameter:
1-3600 s.

The ramp-up time is the acceleration time from 0 min^{-1} to the rated motor speed. Choose a ramp-up time such that the output current does not exceed the maximum current limit for the CUE.

The ramp-down time is the deceleration time from rated motor speed to 0 min^{-1} . Choose a ramp-down time such that no overvoltage arises and such that the generated current does not exceed the maximum current limit for the CUE.




Fig. 54 Ramp-up and ramp-down, display 3.24

10.8.23 Switching frequency (3.25)



The switching frequency can be changed. The options in the menu depend on the power size of the CUE. Changing the switching frequency to a higher level will increase the losses and thus increase the temperature of the CUE.

We do not recommend increasing the switching frequency if the ambient temperature is high.

11. Setting by means of PC Tool E-products

Special setup requirements differing from the settings available via the CUE require the use of Grundfos PC Tool E-products. This again requires the assistance of a Grundfos service engineer. Contact your local Grundfos company for more information.

12. Priority of settings



The on/off button has the highest priority. In "off" condition, pump operation is not possible.

The CUE can be controlled in various ways at the same time. If two or more operating modes are active at the same time, the operating mode with the highest priority will be in force.

12.1 Control without bus signal, local operating mode

Priority	CUE menu	External signal
1	Stop	
2	Max.	
3		Stop
4		Max.
5	Min.	Min.
6	Normal	Normal

Example: If an external signal has activated the "Max." operating mode, it will only be possible to stop the pump.

12.2 Control with bus signal, remote-controlled operating mode

Priority	CUE menu	External signal	Bus signal
1	Stop		
2	Max.		
3		Stop	Stop
4			Max.
5			Min.
6			Normal

Example: If the bus signal has activated the "Max." operating mode, it will only be possible to stop the pump.

13. External control signals

13.1 Digital inputs

The overview shows functions in connection with closed contact.

Terminal	Type	Function
18	DI 1	<ul style="list-style-type: none"> Start/stop of pump Min. (min. curve) Max. (max. curve) Ext. fault (external fault)
19	DI 2	<ul style="list-style-type: none"> Flow switch Alarm reset Dry running (from external sensor) Not active.
32	DI 3	<ul style="list-style-type: none"> Min. (min. curve) Max. (max. curve) Ext. fault (external fault) Flow switch Alarm reset Dry running (from external sensor) Not active.
33	DI 4	<ul style="list-style-type: none"> Min. (min. curve) Max. (max. curve) Ext. fault (external fault) Flow switch Alarm reset Dry running (from external sensor) Accumulated flow (pulse flow) Not active.

The same function must not be selected for more than one input.


13.2 External setpoint

Terminal	Type	Function
53	AI 1	External setpoint (0-10 V)

The setpoint can be remote-set by connecting an analog signal transmitter to the setpoint input (terminal 53).

Open loop

In "Open loop" control mode (constant curve), the actual setpoint can be set externally within the range from the min. curve to the setpoint set via the CUE menu. See fig. 55.




TM03 8856 2607

Fig. 55 Relation between the actual setpoint and the external setpoint signal in "Open loop" control mode

Closed loop

In all other control modes, except proportional differential pressure, the actual setpoint can be set externally within the range from the lower value of the sensor measuring range (sensor min.) to the setpoint set via the CUE menu. See fig. 56.



TM03 8856 2607

Fig. 56 Relation between the actual setpoint and the external setpoint signal in "Controlled" control mode

Example: At a sensor min. value of 0 bar, a setpoint set via the CUE menu of 3 bar and an external setpoint of 80 %, the actual setpoint will be as follows:

$$\begin{aligned}
 \text{Actual setpoint} &= (\text{setpoint set via the CUE menu} - \text{sensor min.}) \\
 &\quad \times \% \text{ external setpoint signal} + \text{sensor min.} \\
 &= (3 - 0) \times 80 \% + 0 \\
 &= 2.4 \text{ bar}
 \end{aligned}$$

Proportional differential pressure

In "Proportional differential pressure" control mode, the actual setpoint can be set externally within the range from 25 % of maximum head to the setpoint set via the CUE menu. See fig. 57.




Fig. 57 Relation between the actual setpoint and the external setpoint signal in "Proportional differential pressure" control mode

Example: At a maximum head of 12 metres, a setpoint of 6 metres set via the CUE menu and an external setpoint of 40 %, the actual setpoint will be as follows:

$$\begin{aligned} \text{Actual setpoint} &= (\text{setpoint, CUE menu} - 25\% \text{ of maximum head}) \times \% \text{ external setpoint signal} + 25\% \text{ of maximum head} \\ &= (6 - 12 \times 25\%) \times 40\% + 12/4 \\ &= 4.2 \text{ m} \end{aligned}$$

13.3 GENIbus signal

The CUE supports serial communication via an RS-485 input. The communication is carried out according to the Grundfos GENIbus protocol and enables connection to a building management system or another external control system.

Operating parameters, such as setpoint and operating mode, can be remote-set via the bus signal. At the same time, the pump can provide status information about important parameters, such as actual value of control parameter, input power and fault indications.

Contact Grundfos for further details.

Note If a bus signal is used, the number of settings available via the CUE will be reduced.

13.4 Other bus standards

Grundfos offers various bus solutions with communication according to other standards.

Contact Grundfos for further details.

14. Maintenance and service

14.1 Cleaning the CUE

Keep the cooling fins and fan blades clean to ensure sufficient cooling of the CUE.

14.2 Service parts and service kits

For further information on service parts and service kits, visit www.grundfos.com > Grundfos Product Center.

15. Fault finding

15.1 Warning and alarm list

Code and display text	Status		
	Warning	Alarm	Locked alarm
	Operating mode	Resetting	
1 Too high leakage current	●	Stop	Man.
2 Mains phase failure	●	Stop	Aut.
3 External fault	●	Stop	Man.
16 Other fault	●	Stop	Aut.
30 Replace motor bearings	●	-	Man. ³⁾
32 Overvoltage	●	Stop	Aut.
40 Undervoltage	●	-	Aut.
48 Overload	●	Stop	Aut.
49 Overload	●	Stop	Aut.
55 Overload	●	-	Aut.
57 Dry running	●	Stop	Aut.
64 Too high CUE temperature	●	Stop	Aut.
70 Too high motor temperature	●	Stop	Aut.
77 Communication fault, duty/standby	●	-	Aut.
89 Sensor 1 outside range	●	1)	Aut.
91 Temperature sensor 1 outside range	●	-	Aut.
93 Sensor 2 outside range	●	-	Aut.
96 Setpoint signal outside range	●	1)	Aut.
148 Too high bearing temperature	●	-	Aut.
149 Too high bearing temperature	●	-	Aut.
155 Inrush fault	●	Stop	Aut.
175 Temperature sensor 2 outside range	●	-	Aut.
240 Relubricate motor bearings	●	-	Man. ³⁾
241 Motor phase failure	●	-	Aut.
242 AMA did not succeed ²⁾	●	-	Man.

¹⁾ In case of an alarm, the CUE will change the operating mode depending on the pump type.

²⁾ AMA, Automatic Motor Adaptation. Not active in the present software.

³⁾ Warning is reset in display 3.20.

15.2 Resetting of alarms

In case of a fault or malfunction of the CUE, check the alarm list in the "OPERATION" menu. The latest five alarms and latest five warnings can be found in the log menus.

Contact a Grundfos technician if an alarm occurs repeatedly.

15.2.1 Warning

The CUE will continue the operation as long as the warning is active. The warning remains active until the cause no longer exists. Some warnings may switch to alarm condition.

15.2.2 Alarm

In case of an alarm, the CUE will stop the pump or change the operating mode depending on the alarm type and pump type. See section *15.1 Warning and alarm list*.

Pump operation will be resumed when the cause of the alarm has been remedied and the alarm has been reset.

Resetting an alarm manually

- Press [OK] in the alarm display.
- Press [On/Off] twice.
- Activate a digital input DI 2-DI 4 set to "Alarm reset" or the digital input DI 1 (start/stop).

If it is not possible to reset an alarm, the reason may be that the fault has not been remedied, or that the alarm has been locked.

15.2.3 Locked alarm

In case of a locked alarm, the CUE will stop the pump and become locked. Pump operation cannot be resumed until the cause of the locked alarm has been remedied and the alarm has been reset.

Resetting a locked alarm

- Switch off the power supply to the CUE for about 30 seconds. Switch on the power supply, and press OK in the alarm display to reset the alarm.

15.3 Indicator lights

The table shows the function of the indicator lights.

Indicator light	Function
On (green)	The pump is running or has been stopped by a stop function.
	If flashing, the pump has been stopped by the user (CUE menu), external start/stop or bus.
Off (orange)	The pump has been stopped with the on/off button.
Alarm (red)	Indicates an alarm or a warning.

15.4 Signal relays

The table shows the function of the signal relays.

Type	Function
Relay 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ready Pump running • Alarm Warning • Operation Relubricate
Relay 2	<ul style="list-style-type: none"> • Ready Pump running • Warning • Operation Relubricate

See also fig. 29.

16. Technical data

16.1 Enclosure

The individual CUE cabinet sizes are characterised by their enclosures. The table shows the relationship of enclosure class and enclosure type.

Example:

Read from the nameplate:

- Supply voltage = 3 x 380-500 V.
- Typical shaft power = 1.5 kW.
- Enclosure class = IP20.

The table shows that the CUE enclosure is A2.

Typical shaft power P2		Enclosure											
		1 x 200-240 V			3 x 200-240 V			3 x 380-500 V		3 x 525-600 V		3 x 525-690 V	
[kW]	[HP]	IP20	IP21	IP55	IP20	IP55	IP20	IP55	IP20	IP55	IP21	IP55	
0.55	0.75												
0.75	1												
1.1	1.5	A3		A5									
1.5	2												
2.2	3												
3	4												
3.7	5												
4	5												
5.5	7.5		B1	B1									
7.5	10		B2	B2									
11	15												
15	20												
18.5	25												
22	30												
30	40												
37	50												
45	60												
55	75												
75	100												
90	125												


16.2 Cable gland

Select standard gland holes for CUE frequency converters used outside USA and Canada.


Select imperial gland holes for CUE frequency converters used inside USA and Canada.

Enclosure	Standard gland holes	Imperial gland holes
A3 IP20/21 / NEMA type 1	3 x 22.5 (1/2") 3 x 28.4 (3/4")	3 x 22.5 (1/2") 3 x 28.4 (3/4")
A4 IP55 / NEMA type 12	1 x 22.5 (1/2") 3 x 28.4 (3/4")	1 x 22.5 (1/2") 3 x 28.4 (3/4")
A5 IP55 / NEMA type 12	6 x 26.3	6 x 28.4 (3/4")
B1 IP21 / NEMA type 1	2 x 22.5 (1/2") 3 x 37.2	2 x 22.5 (1/2") 3 x 34.7 (1")
B1 IP55 / NEMA type 12	2 x 21.5 1 x 26.3 3 x 33.1	2 x 22.5 (1/2") 1 x 28.4 (3/4") 3 x 34.7 (1")
B2 IP21 / NEMA type 1 and B2 IP55 / NEMA type 12	1 x 21.5 1 x 26.3 1 x 33.1 2 x 42.9	1 x 22.5 (1/2") 1 x 28.4 (3/4") 1 x 34.7 (1") 2 x 44.2 (1 1/4")

16.3 Main dimensions and weights



TM03 9000 2807

Fig. 58 Enclosures A2 and A3

TM03 9002 2807

Fig. 59 Enclosures A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 and C4

Enclosure	Height [mm] ¹⁾		Width [mm] ¹⁾		Depth [mm] ¹⁾		Screw holes [mm]				Weight [kg]
	A	a	B	b	C	C ²⁾	c	Ød	Øe	f	
A2	268	257	90	70	205	219	8	11	5.5	9	4.9
IP21/NEMA1	375	350	90	70	205	219	8	11	5.5	9	5.3
A3	268	257	130	110	205	219	8	11	5.5	9	6.6
IP21/NEMA1	375	350	130	110	205	219	8	11	5.5	9	7
A4	420	401	200	171	175	175	8.2	12	6.5	6	9.2
A5	420	402	242	215	200	200	8.2	12	6.5	9	14
B1	480	454	242	210	260	260	12	19	9	9	23
B2	650	624	242	210	260	260	12	19	9	9	27
B3	399	380	165	140	248	262	8	12	6.8	7.9	12
IP21/NEMA1	475	—	165	—	249	262	8	12	6.8	7.9	—
B4	520	495	231	200	242	242	—	—	8.5	15	23.5
IP21/NEMA1	670	—	255	—	246	246	—	—	8.5	15	—
C1	680	648	308	272	310	310	12	19	9	9.8	45
C2	770	739	370	334	335	335	12	19	9	9.8	65
C3	550	521	308	270	333	333	—	—	8.5	17	35
IP21/NEMA1	755	—	329	—	337	337	—	—	8.5	17	—
C4	660	631	370	330	333	333	—	—	8.5	17	50
IP21/NEMA1	950	—	391	—	337	337	—	—	8.5	17	—
D1	1209	1154	420	304	380	—	20	11	11	25	104
D2	1589	1535	420	304	380	—	20	11	11	25	151

¹⁾ The dimensions are maximum height, width and depth.

16.4 Surroundings

Relative humidity	5-95 % RH
Ambient temperature	Max. 50 °C
Average ambient temperature over 24 hours	Max. 45 °C
Minimum ambient temperature at full operation	0 °C
Minimum ambient temperature at reduced operation	-10 °C
Temperature during storage and transportation	-25 to 65 °C
Storage duration	Max. 6 months
Maximum altitude above sea level without performance reduction	1000 m
Maximum altitude above sea level with performance reduction	3000 m

Note The CUE comes in a packaging which is not suitable for outdoor storage.

16.5 Terminal torques

Enclosure	Torque [Nm]			
	Mains	Motor	Earth	Relay
A2	1.8	1.8	3	0.6
A3	1.8	1.8	3	0.6
A4	1.8	1.8	3	0.6
A5	1.8	1.8	3	0.6
B1	1.8	1.8	3	0.6
B2	4.5	4.5	3	0.6
B3	1.8	1.8	3	0.6
B4	4.5	4.5	3	0.6
C1	10	10	3	0.6
C2	14 ¹⁾ /24 ²⁾	14 ¹⁾ /24 ²⁾	3	0.6
C3	10	10	3	0.6
C4	14 ¹⁾ /24 ²⁾	14 ¹⁾ /24 ²⁾	3	0.6

¹⁾ Conductor cross-section ≤ 95 mm²

²⁾ Conductor cross-section ≥ 95 mm².

16.6 Cable length

Maximum length, screened motor cable	150 m
Maximum length, unscreened motor cable	300 m
Maximum length, signal cable	300 m

16.7 Fuses and cable cross-section



Warning

Always comply with local regulations as to cable cross-sections.

16.7.1 Cable cross-section to signal terminals

Maximum cable cross-section to signal terminals, rigid conductor	1.5 mm ²
Maximum cable cross-section to signal terminals, flexible conductor	1.0 mm ²
Minimum cable cross-section to signal terminals	0.5 mm ²

16.7.2 Non-UL fuses and conductor cross-section to mains and motor

Typical shaft power P2 [kW]	Maximum fuse size [A]	Fuse type	Maximum conductor cross-section ¹⁾ [mm ²]
1 x 200-240 V			
1.1	20	gG	4
1.5	30	gG	10
2.2	40	gG	10
3	40	gG	10
3.7	60	gG	10
5.5	80	gG	10
7.5	100	gG	35
3 x 200-240 V			
0.75	10	gG	4
1.1	20	gG	4
1.5	20	gG	4
2.2	20	gG	4
3	32	gG	4
3.7	32	gG	4
5.5	63	gG	10
7.5	63	gG	10
11	63	gG	10
15	80	gG	35
18.5	125	gG	50
22	125	gG	50
30	160	gG	50
37	200	aR	95
45	250	aR	120
3 x 380-500 V			
0.55	10	gG	4
0.75	10	gG	4
1.1	10	gG	4
1.5	10	gG	4
2.2	20	gG	4
3	20	gG	4
4	20	gG	4
5.5	32	gG	4
7.5	32	gG	4
11	63	gG	10
15	63	gG	10
18.5	63	gG	10
22	63	gG	35
30	80	gG	35
37	100	gG	50
45	125	gG	50
55	160	gG	50
75	250	aR	95
90	250	aR	120
3 x 525-600 V			
0.75	10	gG	4
1.1	10	gG	4
1.5	10	gG	4
2.2	20	gG	4
3	20	gG	4
4	20	gG	4
5.5	32	gG	4
7.5	32	gG	4
3 x 525-690 V			
11	63	gG	35
15	63	gG	35
18.5	63	gG	35
22	63	gG	35
30	63	gG	35
37	80	gG	95
45	100	gG	95
55	125	gG	95
75	160	gG	95
90	160	gG	95

¹⁾ Screened motor cable, unscreened supply cable. AWG. See section 16.7.3 UL fuses and conductor cross-section to mains and motor.

16.7.3 UL fuses and conductor cross-section to mains and motor

Typical shaft power P2 [kW]	Fuse type							Maximum conductor cross-section ¹⁾ [AWG] ²⁾
	Bussmann RK1	Bussmann J	Bussmann T	SIBA RK1	Littel Fuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	
1 x 200-240 V								
1.1	KTN-R20	—	—	—	—	—	—	10
1.5	KTN-R30	—	—	—	—	—	—	7
2.2	KTN-R40	—	—	—	—	—	—	7
3	KTN-R40	—	—	—	—	—	—	7
3.7	KTN-R60	—	—	—	—	—	—	7
5.5	—	—	—	—	—	—	—	7
7.5	—	—	—	—	—	—	—	2
3 x 200-240 V								
0.75	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1.1	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
1.5	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
2.2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
3.7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
5.5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	—	A2K-50R	7
7.5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	—	A2K-50R	7
11	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R	7
15	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R	2
18.5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R	1/0
22	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R	1/0
30	FWX-150	—	—	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150	1/0
37	FWX-200	—	—	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200	4/0
45	FWX-250	—	—	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250	250 MCM
3 x 380-500 V								
0.55	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
0.75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1.1	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1.5	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
2.2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
5.5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
7.5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
11	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	—	A6K-40R	7
15	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	—	A6K-40R	7
18.5	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	—	A6K-50R	7
22	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	—	A6K-60R	2
30	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	—	A6K-80R	2
37	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	—	A6K-100R	1/0
45	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	—	A6K-125R	1/0
55	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	—	A6K-150R	1/0
75	FWH-220	—	—	2028220-200	L50S-225	—	A50-P225	4/0
90	FWH-250	—	—	2028220-250	L50S-250	—	A50-P250	250 MCM
3 x 525-600 V								
0.75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1.1	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1.5	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
2.2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
5.5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
7.5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
3 x 525-690 V								
11	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLSR025	HST25	A6K-25R	1/0
15	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	5017906-030	KLSR030	HST30	A6K-30R	1/0
18.5	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLSR045	HST45	A6K-45R	1/0
22	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLSR045	HST45	A6K-45R	1/0
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLSR060	HST60	A6K-60R	1/0
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLSR075	HST80	A6K-80R	1/0
45	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLSR090	HST90	A6K-90R	1/0
55	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLSR100	HST100	A6K-100R	1/0
75	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-125	HST125	A6K-125R	1/0
90	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-150	HST150	A6K-150R	1/0

¹⁾ Screened motor cable, unscreened supply cable.

²⁾ American Wire Gauge.

16.8 Inputs and outputs

16.8.1 Mains supply (L1, L2, L3)

Supply voltage	200-240 V ± 10 %
Supply voltage	380-500 V ± 10 %
Supply voltage	525-600 V ± 10 %
Supply voltage	525-690 V ± 10 %
Supply frequency	50/60 Hz
Maximum temporary imbalance between phases	3 % of rated value
Leakage current to earth	> 3.5 mA
Number of cut-ins, enclosure A	Max. 2 times/min.
Number of cut-ins, enclosures B and C	Max. 1 time/min.

Note Do not use the power supply for switching the CUE on and off.

16.8.2 Motor output (U, V, W)

Output voltage	0-100 % ¹⁾
Output frequency	0-100 Hz ²⁾
Switching on output	Not recommended

¹⁾ Output voltage in % of supply voltage.

²⁾ Depending on the pump family selected.

16.8.3 RS-485 GENibus connection

Terminal number	68 (A), 69 (B), 61 GND (Y)
-----------------	----------------------------

The RS-485 circuit is functionally separated from other central circuits and galvanically separated from the supply voltage (PELV).

16.8.4 Digital inputs

Terminal number	18, 19, 32, 33
Voltage level	0-24 VDC
Voltage level, open contact	> 19 VDC
Voltage level, closed contact	< 14 VDC
Maximum voltage on input	28 VDC
Input resistance, R _i	Approx. 4 kΩ

All digital inputs are galvanically separated from the supply voltage (PELV) and other high-voltage terminals.

16.8.5 Signal relays

Relay 01, terminal number	1 (C), 2 (NO), 3 (NC)
Relay 02, terminal number	4 (C), 5 (NO), 6 (NC)
Maximum terminal load (AC-1) ¹⁾	240 VAC, 2 A
Maximum terminal load (AC-15) ¹⁾	240 VAC, 0.2 A
Maximum terminal load (DC-1) ¹⁾	50 VDC, 1 A
Minimum terminal load	24 VDC 10 mA 24 VAC 20 mA

¹⁾ IEC 60947, parts 4 and 5.

C Common

NO Normally open

NC Normally closed

The relay contacts are galvanically separated from other circuits by reinforced insulation (PELV).

16.8.6 Analog inputs

Analog input 1, terminal number	53
Voltage signal	A53 = "U" ¹⁾
Voltage range	0-10 V
Input resistance, R _i	Approx. 10 kΩ
Maximum voltage	± 20 V
Current signal	A53 = "I" ¹⁾
Current range	0-20, 4-20 mA
Input resistance, R _i	Approx. 200 Ω
Maximum current	30 mA
Maximum fault, terminals 53, 54	0.5 % of full scale
Analog input 2, terminal number	54
Current signal	A54 = "I" ¹⁾
Current range	0-20, 4-20 mA
Input resistance, R _i	Approx. 200 Ω
Maximum current	30 mA
Maximum fault, terminals 53, 54	0.5 % of full scale

¹⁾ The factory setting is voltage signal "U".

All analog inputs are galvanically separated from the supply voltage (PELV) and other high-voltage terminals.

16.8.7 Analog output

Analog output 1, terminal number	42
Current range	0-20 mA
Maximum load to frame	500 Ω
Maximum fault	0.8 % of full scale

The analog output is galvanically separated from the supply voltage (PELV) and other high-voltage terminals.

16.8.8 MCB 114 sensor input module

Analog input 3, terminal number	2
Current range	0/4-20 mA
Input resistance	< 200 Ω
Analog inputs 4 and 5, terminal number	4, 5 and 7, 8
Signal type, 2- or 3-wire	Pt100/Pt1000

Note When using Pt100 with 3-wire cable, the resistance must not exceed 30 Ω.

16.9 Sound pressure level

The sound pressure of the CUE is maximum 70 dB(A).

The sound pressure level of a motor controlled by a frequency converter may be higher than that of a corresponding motor which is not controlled by a frequency converter. See section 6.7 *RFI filters*.

17. Disposal

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way:

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.

Subject to alterations.

Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung

Übersetzung des englischen Originaldokuments

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite			
1. Verwendete Symbole	47	16.3	Hauptabmessungen und Gewichte	86
2. Allgemeines	47	16.4	Umgebungsbedingungen	86
2.1 Produktbeschreibung	47	16.5	Anzugsmomente für Klemmen	87
2.2 Verwendungszweck	47	16.6	Kabellänge	87
2.3 Verweise	48	16.7	Sicherungen und Kabelquerschnitt	87
3. Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise	48	16.8	Ein- und Ausgänge	89
3.1 Warnung	48	16.9	Schalldruckpegel	89
3.2 Sicherheitsvorschriften	48	17. Entsorgung		89
3.3 Installationsanforderungen	48			
3.4 Leistungsminderung bei Vorliegen bestimmter Umgebungsbedingungen	48			
4. Produktidentifikation	49			
4.1 Typenschild	49			
4.2 Verpackungsaufkleber	49			
5. Montage	49			
5.1 Anlieferung und Lagerung	49			
5.2 Transportieren und Auspacken	49			
5.3 Platzbedarf und Luftzirkulation	49			
5.4 Montage	50			
6. Elektrischer Anschluss	50			
6.1 Elektrische Absicherung	50			
6.2 Netz- und Motoranschluss	51			
6.3 Anschluss an die Signalklemmen	54			
6.4 Anschlüsse für die Melderalais	57			
6.5 Anschließen des Sensoreingangsmoduls MCB 114	58			
6.6 EMV-gerechte Installation	59			
6.7 Funkentstörfilter	59			
6.8 Ausgangsfilter	60			
6.9 Motorkabel	60			
7. Betriebsarten	61			
8. Regelungsarten	61			
8.1 Ungeregelter Betrieb (Offener Regelkreis)	61			
8.2 Geregelter Betrieb (Geschlossener Regelkreis)	61			
9. Menüübersicht	62			
10. Einstellungen über das Bedienfeld	64			
10.1 Bedienfeld	64			
10.2 Zurücksetzen auf die Werkseinstellung	65			
10.3 CUE-Einstellungen	65			
10.4 Inbetriebnahmeassistent	65			
10.5 Menü ALLGEMEIN	69			
10.6 Menü BETRIEB	70			
10.7 Menü STATUS	71			
10.8 Menü "INSTALLATION"	74			
11. Einstellungen über das PC-Tool E-Products	81			
12. Priorität der Einstellungen	81			
12.1 Regelung ohne Bussignal, lokal vorgegebene Betriebsart	81			
12.2 Regelung über Bussignal, von extern vorgegebene Betriebsart	81			
13. Externe Steuersignale	82			
13.1 Digitaleingänge	82			
13.2 Externer Sollwert	82			
13.3 GENibus-Signal	83			
13.4 Andere Bus-Protokolle	83			
14. Wartung und Instandhaltung	83			
14.1 Reinigen des CUE-Frequenzumrichters	83			
14.2 Ersatzteile und Ersatzteilsätze	83			
15. Störungsübersicht	83			
15.1 Übersicht über Warn- und Alarmmeldungen	83			
15.2 Zurücksetzen von Alarmen	84			
15.3 Meldeleuchten	84			
15.4 Melderalais	84			
16. Technische Daten	85			
16.1 Gehäuse	85			
16.2 Kabeleinführung	85			



Warnung

Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vor der Montage. Montage und Betrieb müssen nach den örtlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

1. Verwendete Symbole



Warnung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Personenschäden führen.



Achtung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.



Hinweis

Hinweise oder Anweisungen, die die Arbeit erleichtern und einen sicheren Betrieb gewährleisten.

2. Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt für Grundfos CUE-Frequenzumrichter, die für den Leistungsbereich von 0,55 kW bis 90 kW bestimmt sind.

Die Betriebsanleitung ist immer in unmittelbarer Nähe des CUE-Frequenzumrichters aufzubewahren.

2.1 Produktbeschreibung

Die CUE-Baureihe besteht aus Frequenzumrichtern, die speziell für den Antrieb von Pumpen entwickelt worden sind.

Dank des im CUE-Frequenzumrichter integrierten Inbetriebnahmemeistenten können die grundlegenden Parameter für den Betrieb des CUE-Frequenzumrichters einfach und schnell eingegeben werden.

Bei Anschluss eines Sensors oder eines externen Steuersignals passt der CUE-Frequenzumrichter die Pumpendrehzahl unverzüglich an den aktuellen Bedarf an.



Achtung

Wird die Nenndrehzahl der Pumpe überschritten, wird die Pumpe überlastet.

2.2 Verwendungszweck

Die CUE-Baureihe dient in Verbindung mit ungeregelten Grundfos Standardpumpen als Ergänzung zu den geregelten Grundfos E-Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter.

Eine Pumpenlösung mit CUE-Frequenzumrichter bietet dieselben Funktionalitäten wie E-Pumpen

- für Spannungsversorgungen oder Leistungsbereiche, die nicht durch E-Pumpen abgedeckt sind.
- für Anwendungen, bei denen der Einsatz eines integrierten Frequenzumrichters nicht gewünscht oder unzulässig ist.

2.3 Verweise

- Technische Unterlagen für Grundfos CUE-Frequenzumrichter:
- Die vorliegende Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen zur Inbetriebnahme des CUE-Frequenzumrichters.
 - Im Datenheft sind alle technischen Daten aufgeführt und der Aufbau und der Anwendungsbereich des CUE-Frequenzumrichters beschrieben.
 - Die Serviceanleitung enthält alle erforderlichen Anweisungen zum Zerlegen und Reparieren des CUE-Frequenzumrichters.

Die technischen Unterlagen sind auf der Internetseite www.grundfos.de unter Grundfos Product Center verfügbar.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Niederlassung oder anerkannte Reparaturwerkstatt.

3. Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise

3.1 Warnung



Warnung

Alle Installations-, Wartungs- und Reparatur-arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.



Warnung

Das Berühren der elektrischen Bauteile kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen, auch wenn der CUE-Frequenzumrichter ausgeschaltet ist. Vor irgendwelchen Arbeiten am CUE-Frequenzumrichter sind die Netzspannung und andere Spannungsversorgungen abzuschalten. Bevor mit den Arbeiten begonnen werden darf, ist nach dem Abschalten der Spannungsversorgung unbedingt die nachfolgend angegebene Mindestwartezeit einzuhalten.

Versorgungs -spannung	Mindestwartezeit		
	4 Minuten	15 Minuten	20 Minuten
200-240 V	0,75 - 3,7 kW	5,5 - 45 kW	
380-500 V	0,55 - 7,5 kW	11-90 kW	
525-600 V	0,75 - 7,5 kW		
525-690 V			11-90 kW

Die oben aufgeführte Mindestwartezeit ist unbedingt einzuhalten. Eine kürzere Mindestwartezeit ist nur zulässig, wenn auf dem Typenschild des entsprechenden CUE-Frequenzumrichters eine kürzere Mindestwartezeit angegeben ist.

3.2 Sicherheitsvorschriften

- Durch die On/Off-Taste am Bedienfeld wird der CUE-Frequenzumrichter nicht vom Netz getrennt. Die Taste darf deshalb nicht als Sicherheitsschalter verwendet werden.
- Der CUE-Frequenzumrichter ist ordnungsgemäß zu erden. Es muss ein ausreichender Schutz gegen indirektes Berühren gemäß den örtlichen Vorschriften gegeben sein.
- Der Ableitstrom gegen Erde ist größer als 3,5 mA.
- Geräte mit der Schutzart IP 20/21 dürfen nicht frei zugänglich installiert werden. Sie müssen in einem Schaltschrank eingebaut werden.
- Geräte mit der Schutzart IP54/55 dürfen nicht im Freien ohne zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen, wie z.B. Niederschlag und Sonneneinstrahlung, installiert werden.
- Alle nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des Kabelquerschnitts sowie des Kurzschluss- und Überstrom-schutzes sind zu beachten.

3.3 Installationsanforderungen

Aus den allgemeinen Sicherheitsvorschriften ergibt sich die Forderung, dass bei der Installation auf folgende Punkte besonders zu achten ist:

- Sicherungen und Schalter zum Schutz vor Überstrom und Kurzschluss
- Auswahl der Kabel (Netzstrom, Motor, Spannungsverteilung und Relais)
- Netzkonfiguration (IT, TN, Erdung)
- Sicherheit beim Anschließen der Ein- und Ausgänge (PELV).

3.3.1 IT-Netze



Warnung

CUE-Frequenzumrichter mit einer Versorgungsspannung von 380-500 V dürfen nicht an Netze mit einer Spannung zwischen Phase und Erde von mehr als 440 V angeschlossen werden.

In IT-Netzen und geerdeten Drehstromnetzen kann die Spannung zwischen Phase und Erde 440 V übersteigen.

3.3.2 Aggressive Umgebung

Achtung Der CUE-Frequenzumrichter darf nicht in einer Umgebung mit flüssigkeits-, gas- oder partikelhaltiger Luft, die zur Beeinträchtigung oder Beschädigung der elektronischen Komponenten führen kann, installiert werden.

Der CUE-Frequenzumrichter verfügt über eine große Anzahl an mechanischen und elektronischen Komponenten, die alle empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen sind.

3.4 Leistungsminderung bei Vorliegen bestimmter Umgebungsbedingungen

Die Ausgangsleistung des CUE-Frequenzumrichters ist unter folgenden Bedingungen herabgesetzt:

- geringer Luftdruck (Aufstellung in großer Höhe)
- Verwendung langer Motorkabel.

Die zu treffenden Gegenmaßnahmen sind in den folgenden zwei Unterkapiteln aufgeführt.

3.4.1 Leistungsminderung bei niedrigem Luftdruck



Warnung

Ab Höhen über 2000 m können die Anforderungen für die Funktionskleinspannung (PELV) nicht eingehalten werden.

PELV = Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung.

Bei niedrigem Luftdruck ist die Kühlleistung der Luft herabgesetzt. Deshalb reduziert der CUE-Frequenzumrichter automatisch seine Ausgangsleistung, um eine Überlastung zu verhindern.

In solchen Fällen kann es notwendig sein, einen CUE-Frequenzumrichter mit einer höheren Ausgangsleistung zu wählen.

3.4.2 Leistungsminderung bei Verwendung langer Motorkabel

Die maximal zulässige Kabellänge für den CUE-Frequenzumrichter beträgt bei Verwendung von ungeschirmten Kabeln 300 m und bei Verwendung von abgeschirmten Kabeln 150 m. Sind längere Kabel erforderlich, wenden Sie sich bitte an Grundfos.

Der CUE-Frequenzumrichter ist für Motorkabel mit einem maximalen Leitungsquerschnitt entsprechend Abschnitt

16.7 Sicherungen und Kabelquerschnitt ausgelegt.

4. Produktidentifikation

4.1 Typenschild

Der CUE-Frequenzumrichter kann anhand des Typenschilds identifiziert werden. Siehe nachfolgendes Beispiel.



Abb. 1 Beispiel für ein Typenschild

Text	Beschreibung
T/C:	CUE (Produktbezeichnung) 202P1M2... (interner Code)
Prod. no:	Produktnummer: 12345678
S/N:	Seriennummer: 123456G234 Die letzten drei Ziffern geben das Produktionsdatum an. 23 steht für die Woche und 4 für das Jahr 2004.
1.5 kW	Typische Wellenleistung des Motors
IN:	Versorgungsspannung, Frequenz und maximaler Eingangsstrom
OUT:	Motorspannung, Frequenz und maximaler Ausgangsstrom. Die maximale Ausgangsfrequenz ist im Allgemeinen vom Pumpentyp abhängig.
CHASSIS/ IP20	Schutzart
Tamb.	Maximal zulässige Umgebungstemperatur

4.2 Verpackungsaufkleber

Der CUE-Frequenzumrichter kann auch anhand des Verpackungsaufklebers identifiziert werden.

5. Montage

Die Baugröße der einzelnen CUE-Gehäuse wird durch die jeweilige Schutzart bestimmt. Der Zusammenhang zwischen der Schutzart und dem Gehäusetyp ist im Abschnitt 16.1 Gehäuse dargestellt.

5.1 Anlieferung und Lagerung

Bei Anlieferung ist zu prüfen, dass die Verpackung keine Beschädigungen aufweist und das Gerät vollständig ist.

Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte an das Transportunternehmen.

Bitte beachten Sie, dass der CUE-Frequenzumrichter in einer Verpackung geliefert wird, die nicht für die Lagerung im Freien geeignet ist.

5.2 Transportieren und Auspacken

Um Transportschäden am Installationsort zu vermeiden, darf der CUE-Frequenzumrichter erst am Installationsort ausgepackt werden.

Die Verpackung enthält Beutel mit Zubehör, Dokumentationsunterlagen und das Gerät selbst. Siehe Abb. 2.




Abb. 2 Verpackung des CUE-Frequenzumrichters

5.3 Platzbedarf und Luftzirkulation

Die CUE-Frequenzumrichter können nebeneinander montiert werden. Um jedoch eine ausreichende Luftkühlung zu gewährleisten, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Ausreichender Freiraum oberhalb und unterhalb des CUE-Frequenzumrichters. Siehe nachfolgende Tabelle.
- Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 50 °C.
- Den CUE-Frequenzumrichter direkt an die Wand hängen oder an einer Montageplatte anbringen. Siehe Abb. 3.




Abb. 3 Direkt an der Wand montierter CUE-Frequenzumrichter oder an einer Montageplatte befestigter CUE-Frequenzumrichter

Erforderlicher Freiraum oberhalb und unterhalb des CUE-Frequenzumrichters

Gehäuse	Freiraum [mm]
A2, A3, A4, A5	100
B1, B2, B3, B4, C1, C3	200
C2, C4	225

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 Gehäuse.

TM04 3272 3808

TM03 8859 2607

5.4 Montage

Achtung Der Betreiber ist für die sichere Montage des CUE-Frequenzumrichters verantwortlich. Er ist an einer festen Oberfläche zu montieren.

1. Die Montagelöcher anzeichnen und bohren. Die Abmessungen finden Sie im Abschnitt 16.3 Hauptabmessungen und Gewichte.
2. Die Schrauben einsetzen aber noch nicht festziehen. Den CUE-Frequenzumrichter anbringen und die vier Schrauben festziehen.




Abb. 4 Bohren der Montagelöcher

6. Elektrischer Anschluss



Warnung

Der Betreiber oder Installateur ist für die korrekte Erdung und den korrekten Anschluss des Schutzleiters gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften verantwortlich.



Warnung

Vor irgendwelchen Arbeiten am CUE-Frequenzumrichter sind die Netzspannung und andere Spannungsversorgungen abzuschalten. Bevor mit den Arbeiten begonnen werden darf, ist nach dem Abschalten der Spannungsversorgung unbedingt die im Abschnitt 3. Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise angegebene Mindestwartezzeit einzuhalten.




Abb. 5 Beispiel für den Anschluss eines CUE-Frequenzumrichters mit Hauptschalter, Vorsicherung und FI-Schutzschalter an ein Drehstromnetz

6.1 Elektrische Absicherung

6.1.1 Schutz vor elektrischem Schlag bei indirektem Kontakt

Warnung

Der CUE-Frequenzumrichter ist ordnungsgemäß zu erden. Es muss ein ausreichender Schutz gegen indirektes Berühren gemäß den örtlichen Vorschriften gegeben sein.

Der Ableitstrom gegen Erde ist größer als 3,5 mA.

Achtung

Deshalb ist eine verstärkte Masseverbindung erforderlich.

Schutzleiter müssen immer durch die Farbgebung gelb/grün (PE) oder gelb/grün/blau (PEN) gekennzeichnet sein.

Anforderungen nach EN IEC 61800-5-1:

- Der CUE-Frequenzumrichter ist fest am vorgesehenen Ort zu installieren. Er muss ständig an die Netzversorgung angeschlossen sein.
- Der Masseanschluss muss über zwei Schutzleiter oder einen verstärkten Schutzleiter mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 10 mm² erfolgen.

6.1.2 Kurzschlussabsicherung, Vorsicherungen

Der CUE-Frequenzumrichter und das Versorgungsnetz müssen gegen Kurzschluss abgesichert sein.

Grundfos fordert eine Absicherung gegen Kurzschluss über die im Abschnitt 16.7 Sicherungen und Kabelquerschnitt aufgeführten Vorsicherungen.


Der CUE-Frequenzumrichter verfügt über eine Kurzschlussabsicherung bei einem Kurzschluss am Motorausgang.

6.1.3 Zusätzliche Absicherung

Achtung

Der Ableitstrom gegen Erde ist größer als 3,5 mA.

Wird der CUE-Frequenzumrichter an eine Elektroinstallation angeschlossen, die über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) zur zusätzlichen Absicherung verfügt, muss der FI-Schutzschalter mit folgendem Symbol gekennzeichnet sein:



Der FI-Schutzschalter ist vom Typ B.

Bei der Wahl des FI-Schutzschalters ist der gesamte Ableitstrom aller in der Anlage installierten elektrischen Geräte zu berücksichtigen.

Der Ableitstrom des CUE-Frequenzumrichters im Normalbetrieb ist im Abschnitt 16.8.1 Netzspannung (Klemmen L1, L2, L3) angegeben.

Während der Anlaufphase und bei asymmetrischen Versorgungsnetzen kann der Ableitstrom höher als im Normalbetrieb sein. Dies kann zum Auslösen des FI-Schutzschalters führen.

6.1.4 Motorschutz

Für den angeschlossenen Motor ist kein externer Motorschutz erforderlich. Der CUE-Frequenzumrichter schützt den angeschlossenen Motor vor thermischer Überlastung und gegen Blockieren.

6.1.5 Schutz vor Überstrom

Der CUE-Frequenzumrichter besitzt einen integrierten Überstromschutz, der als Überlastschutz für den Motorausgang dient.

6.1.6 Überspannungsschutz

Der CUE-Frequenzumrichter ist gegen Überspannung gemäß EN 61800-3, zweite Umgebung, geschützt.

6.2 Netz- und Motoranschluss

Die Versorgungsspannung und Frequenz sind auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters angegeben. Es ist darauf zu achten, dass der CUE-Frequenzumrichter für den Anschluss an die am Installationsort vorhandene Spannungsversorgung geeignet ist.

6.2.1 Hauptschalter

Vor dem CUE-Frequenzumrichter kann ein Hauptschalter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Siehe Abb. 5.

6.2.2 Schaltplan

Die Leitungen im Klemmenkasten sind so kurz wie möglich zu verlegen, mit Ausnahme des Schutzleiters, der länger als die anderen Leiter sein muss, damit er bei einem unbeabsichtigten Herausreißen des Kabels aus der Klemmenleiste als letzter Leiter abreißt.




Abb. 6 Schaltplan für einen dreiphasigen Netzanschluss

Klemme	Funktion
91 (L1)	
92 (L2)	3-phasige Spannungsversorgung
93 (L3)	
95/99 (PE)	Schutzleiter
96 (U)	
97 (V)	3-phägiger Motoranschluss, 0-100 % der Netzzspannung
98 (W)	

Hinweis Für den einphasigen Netzanschluss sind L1 und L2 zu verwenden.

6.2.3 Netzanschluss, Gehäuse A2 und A3

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 Gehäuse.

Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters und des Motors angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

1. Die Montageplatte mit zwei Schrauben befestigen.





Abb. 7 Anbauen der Montageplatte


2. Den Schutzleiter an die Klemme 95 (PE) und die Leiter des Netzkabels an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2) und 93 (L3) des Netzsteckers anschließen. Den Netzstecker in die mit "MAINS" gekennzeichnete Buchse einstecken.



TM03 9011 2807

Abb. 8 Anschließen des Schutzleiters und der Leiter des Netzkabels

- Hinweis** Für den einphasigen Netzanschluss sind L1 und L2 zu verwenden.
3. Das Netzkabel an der Montageplatte befestigen.



TM03 9014 2807


Abb. 9 Befestigen des Netzkabels

6.2.4 Motoranschluss, Gehäuse A2 und A3

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 Gehäuse.

Damit die EMV-Vorschriften erfüllt werden, dürfen für den CUE-Frequenzumrichter nur abgeschirmte Motorkabel verwendet werden.


- Den Schutzleiter an die Klemme 99 (PE), die sich auf der Montageplatte befindet, anschließen. Die Leiter des Motorkabels an die Klemmen 96 (U), 97 (V), 98 (W) des Motorsteckers anschließen.



TM03 9013 2807

Abb. 10 Anschließen des Schutzleiters und der Leiter des Motorkabels

- Den Motorstecker in die mit "MOTOR" gekennzeichnete Buchse einstecken. Das abgeschirmte Kabel mit einer Kabelschelle an der Montageplatte befestigen.



TM03 9012 2807

Abb. 11 Anschließen des Motorsteckers und Auflegen des abgeschirmten Kabels


6.2.5 Gehäuse A4 und A5

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 Gehäuse.

Netzanschluss

Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters und des Motors angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

- Achtung
- Den Schutzleiter an die Klemme 95 (PE) anschließen. Siehe Abb. 12.
 - Die Leiter des Netzkabels an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2) und 93 (L3) des Netzsteckers anschließen.
 - Den Netzstecker in die mit "MAINS" gekennzeichnete Buchse einstecken.
 - Das Netzkabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9017 2807

Abb. 12 Netzanschluss, Gehäuse A4 und A5


Hinweis

Für den einphasigen Netzanschluss sind L1 und L2 zu verwenden.

Motoranschluss

Damit die EMV-Vorschriften erfüllt werden, dürfen für den CUE-Frequenzumrichter nur abgeschirmte Motorkabel verwendet werden.

- Achtung
- Den Schutzleiter an die Klemme 99 (PE) anschließen. Siehe Abb. 13.
 - Die Leiter des Motorkabels an die Klemmen 96 (U), 97 (V) und 98 (W) des Motorsteckers anschließen.
 - Den Motorstecker in die mit "MOTOR" gekennzeichnete Buchse einstecken.
 - Das abgeschirmte Kabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9018 2807

Abb. 13 Motoranschluss, Gehäuse A5


6.2.6 Gehäuse B1 und B2

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 Gehäuse.

Netzanschluss

Achtung Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters und des Motors angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

- Den Schutzleiter an die Klemme 95 (PE) anschließen. Siehe Abb. 14.
- Die Leiter des Netzkabels an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2) und 93 (L3) anschließen.
- Das Netzkabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9019 2807


Abb. 14 Netzanschluss, Gehäuse B1 und B2

Hinweis Für den einphasigen Netzanschluss sind L1 und L2 zu verwenden.

Motoranschluss

Damit die EMV-Vorschriften erfüllt werden, dürfen für den CUE-Frequenzumrichter nur abgeschirmte Motorkabel verwendet werden.

- Den Schutzleiter an die Klemme 99 (PE) anschließen. Siehe Abb. 15.
- Die Leiter des Motorkabels an die Klemmen 96 (U), 97 (V) und 98 (W) anschließen.
- Das abgeschirmte Kabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9020 2807

Abb. 15 Motoranschluss, Gehäuse B1 und B2

6.2.7 Gehäuse B3 und B4

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 Gehäuse.

Netzanschluss


Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters und des Motors angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

- Den Schutzleiter an die Klemme 95 (PE) anschließen. Siehe Abb. 16 und 17.
- Die Leiter des Netzkabels an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2) und 93 (L3) anschließen.
- Das Netzkabel mit einer Kabelschelle befestigen.

Motoranschluss


Damit die EMV-Vorschriften erfüllt werden, dürfen für den CUE-Frequenzumrichter nur abgeschirmte Motorkabel verwendet werden.

- Den Schutzleiter an die Klemme 99 (PE) anschließen. Siehe Abb. 16 und 17.
- Die Leiter des Motorkabels an die Klemmen 96 (U), 97 (V) und 98 (W) anschließen.
- Das abgeschirmte Kabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9446 4007

Abb. 16 Netz- und Motoranschluss, Gehäuse B3



TM03 9449 4007

Abb. 17 Netz- und Motoranschluss, Gehäuse B4

6.2.8 Gehäuse C1 und C2

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 **Gehäuse**.

Netzanschluss


Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters und des Motors angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

- Achtung**
- Den Schutzleiter an die Klemme 95 (PE) anschließen. Siehe Abb. 18.
 - Die Leiter des Netzkabels an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2) und 93 (L3) anschließen.

Motoranschluss

Damit die EMV-Vorschriften erfüllt werden, dürfen für den CUE-Frequenzumrichter nur abgeschirmte Motorkabel verwendet werden.

- Achtung**
- Den Schutzleiter an die Klemme 99 (PE) anschließen. Siehe Abb. 18.
 - Die Leiter des Motorkabels an die Klemmen 96 (U), 97 (V) und 98 (W) anschließen.
 - Das abgeschirmte Kabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9016 2807

Abb. 18 Netz- und Motoranschluss, Gehäuse C1 und C2

6.2.9 Gehäuse C3 und C4

Informationen zum Gehäuse finden Sie in der Tabelle im Abschnitt 16.1 **Gehäuse**.

Netzanschluss


Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild des CUE-Frequenzumrichters und des Motors angegebene Versorgungsspannung und Frequenz mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

- Achtung**
- Den Schutzleiter an die Klemme 95 (PE) anschließen. Siehe Abb. 19 und 20.
 - Die Leiter des Netzkabels an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2) und 93 (L3) anschließen.

Motoranschluss


Damit die EMV-Vorschriften erfüllt werden, dürfen für den CUE-Frequenzumrichter nur abgeschirmte Motorkabel verwendet werden.

- Achtung**
- Den Schutzleiter an die Klemme 99 (PE) anschließen. Siehe Abb. 19 und 20.
 - Die Leiter des Motorkabels an die Klemmen 96 (U), 97 (V) und 98 (W) anschließen.
 - Das abgeschirmte Kabel mit einer Kabelschelle befestigen.



TM03 9448 4007

Abb. 19 Netz- und Motoranschluss, Gehäuse C3



TM03 9447 4007

Abb. 20 Netz- und Motoranschluss, Gehäuse C4

6.3 Anschluss an die Signalklemmen

Aus Sicherheitsgründen sind die einzelnen Signalkabel auf ihrer gesamten Länge durch eine verstärkte Isolierung von anderen Anschlussgruppen zu trennen.


Achtung Wird kein externer EIN/AUS-Schalter verwendet, sind die Klemmen 18 und 20 zu überbrücken.

Die Signalkabel sind nach den Regeln der Technik anzuschließen, um eine EMV-gerechte Installation zu gewährleisten. Siehe Abschnitt 6.6 **EMV-gerechte Installation**.

- Abgeschirmte Signalkabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 mm² und maximal 1,5 mm² verwenden.
- Bei neu zu errichtenden Anlagen ein abgeschirmtes 3-adriges Buskabel verwenden.

6.3.1 Mindestbelegung der Signalklemmen


Ein Betrieb ist nur möglich, wenn die Klemmen 18 und 20 belegt sind, z.B. durch einen externen EIN/AUS-Schalter oder eine Brücke.




TM03 9057 3207

Abb. 21 Erforderliche Mindestbelegung der Signalklemmen


6.3.2 Schaltplan für die Signalklemmen




TM05 1506 2811



TM05 1506 2811



TM05 1508 2811



TM05 1508 2811

Klemme	Bezeichnung	Funktion	Klemme	Bezeichnung	Funktion
12	+24 V-Ausgang	Spannungsversorgung zum Sensor	42	AO 1	Analogausgang, 0-20 mA
13	+24 V-Ausgang	Zusätzliche Spannungsversorgung	50	+10 V-Ausgang	Spannungsversorgung zum Potentiometer
18	DI 1	Digitaleingang, EIN/AUS	53	AI 1	Externer Sollwert, 0-10 V, 0/4-20 mA
19	DI 2	Programmierbarer Digitaleingang	54	AI 2	Sensoreingang für Sensor 1, 0/4-20 mA
20	GND	Gehäusemasse für Digitaleingänge	55	GND	Gehäusemasse für Analogeingänge
32	DI 3	Programmierbarer Digitaleingang	61	RS-485 GND Y	GENibus, Masse
33	DI 4	Programmierbarer Digitaleingang	68	RS-485 A	GENibus, Signal A (+)
39	GND	Masse für Analogausgang	69	RS-485 B	GENibus, Signal B (-)

Die Klemmen 27 und 29 werden nicht verwendet.

Die Signalkabel sind nach den Regeln der Technik anzuschließen, um eine EMV-gerechte Installation zu gewährleisten. Siehe Abschnitt 6.6 *EMV-gerechte Installation*.

- Abgeschilderte Signalkabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 mm² und maximal 1,5 mm² verwenden.

Bei neu zu errichtenden Anlagen ein abgeschildertes 3-adriges Buskabel verwenden.

Hinweis Der RS-485-Schirm ist an den Rahmen anzuschließen.

6.3.3 Anschließen eines Thermistors (PTC) an den CUE

Für den Anschluss eines im Motor eingebauten Thermistors (PTC) an den CUE-Frequenzumrichter ist ein externes PTC-Relais erforderlich.

Das PTC-Relais ist erforderlich, weil der Thermistor im Motor nur eine einfache Isolierung gegenüber den Wicklungen besitzt.

Für den Anschluss an die Klemmen am CUE ist jedoch eine doppelte Isolierung erforderlich, weil die Klemmen Teil des Schutzkleinspannungskreises sind.

Der Schutzkleinspannungskreis schützt Personen vor einem elektrischen Schlag. Für Schutzkleinspannungskreise gelten daher besondere Anschlussvorschriften, die in der EN 61800-5-1 festgelegt sind.

Um eine Schutzkleinspannung im gesamten Kreis zu gewährleisten, darf an alle Steuerklemmen nur Schutzkleinspannung angelegt werden. Deshalb muss der Thermistor z.B. eine verstärkte oder doppelte Isolierung besitzen.

6.3.4 Zugang zu den Signalklemmen

Alle Signalklemmen befinden sich hinter der Abdeckung an der Stirnseite des CUE-Frequenzumrichters. Die Klemmenabdeckung ist wie in der Abb. 22 und 23 dargestellt zu entfernen.




Abb. 22 Zugang zu den Signalklemmen, Gehäuse A2 und A3

TM03 9003 2807




Abb. 23 Zugang zu den Signalklemmen, Gehäuse A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 und C4

TM03 9004 2807




Abb. 24 Signalklemmen (alle Gehäuse)

TM03 9025 2807

6.3.5 Auflegen der Leiter

1. Die Isolierung am Signalkabel auf einer Länge von 9 bis 10 mm abisolieren.
2. Einen Schraubendreher mit einer Klingenbreite von maximal 0,4 x 2,5 mm in die quadratische Öffnung einführen.
3. Den Leiter in die entsprechende runde Öffnung einsetzen. Den Schraubendreher wieder herausziehen. Der Leiter ist jetzt fest in der Klemme eingespannt.




Abb. 25 Einsetzen eines Leiters in die Signalklemme

TM03 9026 2807

6.3.6 Einstellen der Analogeingänge, Klemmen 53 und 54

Die Kontakte A53 und A54 befinden sich hinter dem Bedienfeld. Sie dienen zur Einstellung der Signalart für die beiden Analogeingänge.

Die Werkseinstellung für die Signalart ist "U". "U" steht für Spannungssignal (0-10 V).

Wird ein Sensor mit einem 0/4-20 mA-Signal an Klemme 54 angeschlossen, muss der Eingang auf die Signalart "I" für Stromsignal umgeschaltet werden.

Hinweis Vor dem Einstellen des Kontakts A54 ist die Spannungsversorgung abzuschalten.

Zum Einstellen des Kontakts ist das Bedienfeld abzunehmen. Siehe Abb. 26.





Abb. 26 Umstellen des Kontakts A54 auf die Signalart "I" (Stromsignal)

TM03 9104 3407

6.3.7 GENibus-Netzwerkanschluss über RS-485


Ein oder auch mehrere CUE-Frequenzumrichter können über GENibus an eine Steuerung angeschlossen werden. Siehe das Beispiel in Abb. 27.



Das Bezugspotential (Masse) für die Kommunikation über die RS-485-Schnittstelle (Y) ist an Klemme 61 anzuschließen. Werden mehrere CUE-Frequenzumrichter an das GENibus-Netzwerk angeschlossen, muss der Abschlusswiderstand am letzten CUE-Frequenzumrichter auf "ON" gesetzt werden (Abschlusswiderstand der RS-485-Schnittstelle).


Die Werkeinstellung für den Abschlusswiderstand ist "OFF" (kein Abschlusswiderstand).

Zum Einstellen des Kontakts für den Abschlusswiderstand ist das Bedienfeld abzunehmen. Siehe Abb. 28.



6.4 Anschlüsse für die Melderelais

Aus Sicherheitsgründen sind die einzelnen Signalkabel auf ihrer gesamten Länge durch eine verstärkte Isolierung von anderen Anschlussgruppen zu trennen.




TM03 8801 2507

Abb. 29 Klemmen für die Melderelais im normalen Betriebszustand (nicht aktiviert)

Klemme	Funktion
C 1	Gemeinsamer Leiter
NO 1	Schließer
NC 1	Öffner


Zugang zu den Melderelais

Die Relaisausgänge sind wie in den Abb. 30 bis 35 dargestellt im CUE-Frequenzumrichter angeordnet.



TM03 9006 2807

Abb. 30 Klemmen für Relaisanschluss, Gehäuse A2 und A3



TM03 9008 2807

Abb. 31 Klemmen für Relaisanschluss, Gehäuse A4, A5, B1 und B2




Abb. 32 Klemmen für Relaisanschluss, Gehäuse C1 und C2




Abb. 33 Klemmen für Relaisanschluss, Gehäuse B3




Abb. 34 Klemmen für Relaisanschluss, Gehäuse B4




Abb. 35 Klemmen für Relaisanschluss in der rechten oberen Ecke des CUE-Frequenzumrichters, Gehäuse C3 und C4

6.5 Anschließen des Sensoreingangsmoduls MCB 114

Das MCB 114 bietet als Erweiterungsoption zusätzliche Analogeingänge für den CUE-Frequenzumrichter.

6.5.1 Konfigurieren des MCB 114


Das MCB 114 ist mit drei Analogeingängen für den Anschluss folgender Sensoren ausgestattet:

- 1 zusätzlicher Sensor mit einem Ausgangssignal von 0/4-20 mA. Siehe Abschnitt 10.8.14 Sensor 2 (3.16).
- 2 Pt100/Pt1000-Temperaturfühler zur Messung der Motoralgentemperatur oder anderer Temperaturen, wie z.B. die Medientemperatur. Siehe die Abschnitte 10.8.19 Temperatursensor 1 (3.21) und 10.8.20 Temperatursensor 2 (3.22).

Nach dem Installieren des MCB 114 erkennt der CUE-Frequenzumrichter beim Einschalten automatisch, ob ein Pt100- oder Pt1000-Fühler angeschlossen ist.

6.5.2 Schaltplan des MCB 114

TM03 9009 2807



TM03 9442 4007

TM03 9441 4007

TM03 9440 4007

TM04 3273 3908

Abb. 36 Schaltplan des MCB 114

Klemme	Typ	Funktion
1 (VDO)	+24 V-Ausgang	Spannungsversorgung zum Sensor
2 (I IN)	AI 3	Sensor 2, 0/4-20 mA
3 (GND)	GND	Gehäusemasse für Analogeingang
4 (TEMP)	AI 4	Temperaturfühler 1, Pt100/Pt1000
5 (WIRE)	GND	Gehäusemasse für Temperaturfühler 1
6 (GND)	GND	Gehäusemasse für Temperaturfühler 2
7 (TEMP)	AI 5	Temperaturfühler 2, Pt100/Pt1000
8 (WIRE)	GND	Gehäusemasse für Temperaturfühler 2
9 (GND)	GND	Gehäusemasse für Temperaturfühler 2

Die Klemmen 10, 11 und 12 werden nicht verwendet.

6.6 EMV-gerechte Installation

In diesem Abschnitt finden Sie Richtlinien für eine EMV-gerechte Installation des CUE-Frequenzumrichters. Die nachfolgenden Anweisungen sind zu befolgen, damit die Anforderungen der EMV-Richtlinie gemäß der Norm EN 61800-3 für die erste Umgebung erfüllt werden.

- In Anwendungen ohne Ausgangsfilter sind Motor- und Signalkabel mit umwickeltem Metallschirm zu verwenden.
- Für die Netzkabel gibt es keine speziellen Vorgaben, falls nicht besondere örtliche Vorschriften zu beachten sind.
- Der Schirm ist so dicht wie möglich an den Anschlussklemmen aufzulegen. Siehe Abb. 37.
- Die Schirmenden nicht zusammendrehen. Siehe Abb. 38. Stattdessen sind Kabelschellen oder EMV-Kabel-verschraubungen zu verwenden.
- Der Schirm der Kabel ist an beiden Enden großflächig an Masse anzuschließen. Das gilt sowohl für die Motorkabel als auch für die Signalkabel. Siehe Abb. 39. Verfügt die Steuerung über keine entsprechenden Kabelschellen, ist der Schirm nur am CUE-Frequenzumrichter aufzulegen. Siehe Abb. 40.
- Möglichst keine ungeschirmten Motor- und Signalkabel in Schaltschränken verwenden, in denen Frequenzumrichter eingebaut sind.
- Zur Begrenzung des Geräuschniveaus und zur Minimierung der Ableitströme sind die Motorkabel in Anwendungen ohne Ausgangsfilter so kurz wie möglich zu halten.
- Die Schrauben der Masseverbindung sind immer fest anzuziehen, unabhängig davon ob ein Kabel montiert ist oder nicht.
- Falls möglich, sind die Netzkabel und Signalkabel innerhalb der Installation getrennt voneinander zu verlegen.

Durch andere Installationsmethoden können ähnliche EMV-Ergebnisse erzielt werden, wenn die Regeln der Technik befolgt werden.




Abb. 37 Beispiel für ein abisiertes Kabel mit Schirm




Abb. 38 Schirmenden nicht verdrillen




Abb. 39 Beispiel für den Anschluss eines 3-adrigen Buskabels mit Schirm, der an beiden Enden aufgelegt ist




Abb. 40 Beispiel für den Anschluss eines 3-adrigen Buskabels mit Schirm, der nur am CUE-Frequenzumrichter aufgelegt ist (Die Steuerung verfügt über keine entsprechenden Kabelschellen.)

6.7 Funkentstörfilter

Um die Anforderungen der EMV-Richtlinie zu erfüllen, ist der CUE-Frequenzumrichter mit den nachfolgend aufgeführten Funkentstörfiltern ausgestattet.

Versorgungs spannung	Typische Wellenleistung P2	Bezeichnung des Funk- entstörfilters
1 x 200-240 V*	1,1 - 7,5 kW	C1
3 x 200-240 V	0,75 - 45 kW	C1
3 x 380-500 V	0,55 - 90 kW	C1
3 x 525-600 V	0,75 - 7,5 kW	C3
3 x 525-690 V	11-90 kW	C3

* Einphasiger Eingang - dreiphasiger Ausgang.

Bezeichnung der Funkentstörfilter

C1: Für die Verwendung in Wohnbereichen.

C3: Für die Verwendung in Industriebereichen mit eigenem Niederspannungstransformator.

Einteilung der Funkentstörfilter gemäß EN 61800-3.

6.7.1 Geräte der Kategorie C3

- Die elektrischen Antriebssysteme der Kategorie C3 sind nicht für die Verwendung in einem öffentlichen Niederspannungsnetz zur Versorgung von Wohnräumen geeignet.
- Bei Verwendung in einem solchen Versorgungsnetz ist mit Funkstörungen zu rechnen.

6.8 Ausgangsfilter

Ausgangsfilter werden eingesetzt, um Spannungsbeanspruchungen der Motorwicklungen und des Isolationssystems des Motors zu reduzieren. Sie dienen außerdem zum Reduzieren der Geräuschemissionen bei über Frequenzumrichter geregelten Motoren.

Für den CUE sind zwei verschiedene Ausgangsfilter als Zubehör erhältlich:

- dU/dt-Filter
- Sinusfilter

Verwendung von Ausgangsfiltern

Die Tabelle unten zeigt, wann welcher Ausgangsfilter zu verwenden ist. Der Filtertyp hängt von folgenden Faktoren ab:

- Pumpentyp
- Länge des Motorkabels
- erforderliche Reduktion der Motorgeräusche

Pumpentyp	CUE-Abgabeleistung	dU/dt-Filter	Sinusfilter
Pumpen SP, BM und BMB mit einer Motorspannung ab 380 V	Jede	-	0-300 m*
Pumpen mit MG71- oder MG80-Motor mit einer Leistung bis 1,5 kW	Über 1,5 kW	-	0-300 m*
Reduktion von dU/dt und Geräuschemissionen, geringe Absenkung	Jede	0-150 m*	-
Reduktion von dU/dt, Spannungsspitzen und Geräuschemissionen, hohe Absenkung	Jede	-	0-300 m*
Pumpen mit Motoren mit einer Spannung ab 500 V	Jede	-	0-300 m*

* Die Längenangaben beziehen sich auf das Motorkabel.

6.9 Motorkabel

Damit die Anforderungen der EN 61800-3 erfüllt werden, muss als Motorkabel immer ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden - unabhängig davon, ob ein Ausgangsfilter installiert ist oder nicht.

Hinweis

Die Verwendung eines abgeschirmten Netzkabels hingegen ist nicht zwingend erforderlich.


Siehe Abb. 41, 42, 43 und 44.



TM0442891109


Abb. 41 Beispiel für eine Installation ohne Ausgangsfilter

Symbol	Bezeichnung
1	CUE
2	Ausgangsfilter
3	Anschlusskasten
4	Normmotor
5	Unterwassermotor
Einzellinie	Nicht abgeschirmtes Kabel
Doppellinie	Abgeschirmtes Kabel




TM0442901109

Abb. 42 Beispiel für eine Installation mit Ausgangsfilter. Zwischen dem CUE-Frequenzumrichter und dem Ausgangsfilter ist ein kurzes Kabel zu verwenden



TM0442911109

Abb. 43 Unterwasserpumpe ohne Anschlusskasten. Der Frequenzumrichter und der Ausgangsfilter sind nah am Brunnen installiert




TM0442921109

Abb. 44 Unterwasserpumpe mit Anschlusskasten und abgeschirmtem Kabel. Der Frequenzumrichter und der Ausgangsfilter sind weit vom Brunnen entfernt installiert. Der Anschlusskasten ist nah am Brunnen installiert

7. Betriebsarten

Die folgenden Betriebsarten werden am Bedienfeld im Menü "BETRIEB" (Bildschirmseite 1.2) eingestellt. Siehe Abschnitt 10.6.2 Betriebsart (1.2).

Betriebsart	Beschreibung
Normal	Die Pumpe läuft mit der eingestellten Regelungsart.
Stopp	Die Pumpe wurde abgeschaltet (Die grüne Meldeleuchte blinkt).
MIN	Die Pumpe läuft mit minimaler Drehzahl.
MAX	Die Pumpe läuft mit maximaler Drehzahl.



Beispiel: Die Einstellung "MAX-Kennlinie" kann z.B. während der Inbetriebnahme zum Entlüften der Pumpe gewählt werden.

Beispiel: Die Einstellung "MIN-Kennlinie" sollte z.B. in Schwachlastperioden gewählt werden.

8. Regelungsarten


Die Regelungsart wird am Bedienfeld im Menü "INSTALLATION" (Bildschirmseite 3.1) eingestellt. Siehe Abschnitt 10.8.1 Regelungsart (3.1).

Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Regelungsarten:

- Ungeregelter Betrieb (offener Regelkreis).
- Geregelter Betrieb (geschlossener Regelkreis) mit einem angeschlossenen Sensor.

Siehe die Abschnitte 8.1 Ungeregelter Betrieb (Offener Regelkreis) und 8.2 Geregelter Betrieb (Geschlossener Regelkreis).


8.1 Ungeregelter Betrieb (Offener Regelkreis)



Beispiel: Der Betrieb auf einer konstanten Kennlinie kann z.B. für Pumpen ohne angeschlossenen Sensor gewählt werden.

Beispiel: Diese Regelungsart wird in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung, wie z.B. der MPC oder einer anderen externen Steuerung, verwendet.

8.2 Geregelter Betrieb (Geschlossener Regelkreis)



9. Menüübersicht





Abb. 45 Menüübersicht

Menüstruktur

Der CUE-Frequenzumrichter verfügt über einen Inbetriebnahmeassistenten, der bei der Erstinbetriebnahme aufgerufen wird. Nach Durchlaufen des Inbetriebnahmeassistenten gliedert sich die Menüstruktur des CUE-Frequenzumrichters in die vier folgenden Hauptmenüs:

- Das Menü "ALLGEMEIN" ermöglicht den Zugang zum Inbetriebnahmeassistenten, mit dem die grundlegende Parametrierung des CUE-Frequenzumrichters vorgenommen werden kann.
- Im Menü "BETRIEB" werden der Sollwert eingestellt, die Betriebsart ausgewählt und die Alarne zurückgesetzt. Außerdem können hier auch die letzten fünf Warn- und Alarmmeldungen eingesehen werden.

- Im Menü "STATUS" werden der Betriebsstatus des CUE-Frequenzumrichters und der Pumpe angezeigt. Das Einstellen oder Ändern von Parametern ist hier nicht möglich.
- Das Menü "INSTALLATION" ermöglicht den Zugang zu allen Parametern. Hier können alle Parameter des CUE-Frequenzumrichters angepasst werden.



10. Einstellungen über das Bedienfeld

10.1 Bedienfeld




Warnung

Durch die On/Off-Taste am Bedienfeld wird der CUE-Frequenzumrichter nicht vom Netz getrennt. Die Taste darf deshalb nicht als Sicherheitsschalter verwendet werden.



Die On/Off-Taste hat die höchste Priorität. In der Schaltstellung "AUS" ist kein Pumpenbetrieb möglich.

Das Bedienfeld dient zur Parametrierung des CUE-Frequenzumrichters direkt vor Ort. Die verfügbaren Funktionen sind davon abhängig, zu welcher Pumpenfamilie die an den CUE-Frequenzumrichter angeschlossene Pumpe gehört.



TM03 8719 2507

Abb. 46 Bedienfeld des CUE-Frequenzumrichters

Einstelltasten

Taste	Funktion
On/Off	Herstellen der Betriebsbereitsschaft der Pumpe. Ein- und Ausschalten der Pumpe.
OK	Speichern von geänderten Werten, Zurücksetzen von Alarmen und Aufrufen von Eingabefeldern.
+ -	Ändern von Werten im Eingabefeld.

Navigationstasten

Taste	Funktion
< >	Zum Navigieren von einem Menü zum anderen. Nach einem Menüwechsel wird im Display immer die oberste Bildschirmseite des neuen Menüs angezeigt.

< >	Zum Navigieren innerhalb eines Menüs.
-----	---------------------------------------

Für die Einstelltasten am Bedienfeld gibt es zwei Einstellmöglichkeiten:

- Aktiv
- Nicht aktiv.

Wird die Einstellung "Nicht aktiv" (gesperrt) gewählt, sind keine Eingaben über die Einstelltasten am Bedienfeld möglich. Dann ist es nur möglich, sich innerhalb der Menüs über die Navigationstasten zu bewegen und Werte abzulesen.

Die Einstelltasten werden durch gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten "auf" und "ab" aktiviert oder deaktiviert. Dazu sind die beiden Pfeiltasten drei Sekunden gedrückt zu halten.

Einstellen der Displayhelligkeit

Zum Dunklerstellen die Tasten [OK] und [+] drücken.

Zum Hellerstellen die Tasten [OK] und [-] drücken.

Meldeleuchten

Der aktuelle Betriebszustand der Pumpe wird über die grünen und roten Meldeleuchten angezeigt, die sich auf dem Bedienfeld der Pumpe befinden. Siehe Abb. 46.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Bedeutung der Meldeleuchten beschrieben.

Meldeleuchte Bedeutung

"On" (grün)	Die Pumpe läuft oder wurde durch die Stopfunktion abgeschaltet.
"Off" (orange)	Blinkt die Meldeleuchte wenn die Pumpe vom Bediener über das CUE-Menü, über extern EIN/AUS oder über den Bus abgeschaltet.
"Alarm" (rot)	Die Pumpe wurde über die On/Off-Taste abgeschaltet.
	Zeigt an, dass ein Alarm oder eine Warnung anliegt.

Allgemeiner Aufbau der Bildschirmseiten

In den Abb. 47 und 48 ist der allgemeine Aufbau der Bildschirmseiten dargestellt.




Abb. 47 Beispiel für eine Bildschirmseite im Inbetriebnahmehilfenassistenten




Abb. 48 Beispiel für eine Bildschirmseite im Bedienermenü


10.2 Zurücksetzen auf die Werkseinstellung

Um den CUE-Frequenzumrichter auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Spannungsversorgung zum CUE abschalten.
2. Beim Einschalten der Spannungsversorgung die Tasten [On/Off], [OK] und [+] gleichzeitig drücken.

Danach werden alle Parameter des CUE-Frequenzumrichters auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Sobald das Zurücksetzen abgeschlossen ist, wird der Bildschirm hochfahren.

10.3 CUE-Einstellungen



TM04 7313 1810

In der Inbetriebnahmeanleitung sind alle Parameter aufgeführt, die am Bedienfeld des CUE eingestellt werden können.

In dem Dokument ist zudem eine Tabelle mit zusätzlichen Einstellungen enthalten, die nur über ein PC-Tool vorgenommen werden können. Weiterhin ist beschrieben, in welchen Sonderfällen und an welcher Stelle eine Programmierung mit Hilfe des PC-Tools erforderlich ist.

Informationen zum Download des Dokuments erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Grundfos Niederlassung.

10.4 Inbetriebnahmehassistent

Prüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät für die Inbetriebnahme bereit und der CUE-Frequenzumrichter an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.

Halten Sie die Typenschilddaten vom Motor, von der Pumpe und vom CUE-Frequenzumrichter bereit.

Der Inbetriebnahmehassistent ist für die grundlegende Parametrierung des CUE-Frequenzumrichters und zur Einstellung der richtigen Drehrichtung zu verwenden.

Der Inbetriebnahmehassistent wird automatisch gestartet, wenn der CUE-Frequenzumrichter zum ersten Mal an die Spannungsversorgung angeschlossen wird. Er kann erneut über das Menü "ALLGEMEIN" aufgerufen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei einem erneuten Starten des Inbetriebnahmehassistenten alle vorherigen Einstellungen gelöscht werden.

Die Einstellmöglichkeiten werden in Form von Aufzählungen aufgeführt. Die Werkseinstellungen sind fett hervorgehoben.

10.4.1 Startbildschirm



- Die Taste [OK] drücken. Daraufhin wird der Inbetriebnahmehassistent gestartet.

10.4.2 Sprache (1/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist die Sprache zu wählen, die im Display verwendet werden soll:

- Englisch UK
- Englisch US
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Portugiesisch
- Griechisch
- Niederländisch
- Schwedisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Russisch
- Ungarisch
- Tschechisch
- Chinesisch
- Japanisch
- Koreanisch.

10.4.3 Maßeinheiten 2/16



Auf dieser Bildschirmseite sind die Maßeinheiten zu wählen, die in den einzelnen Bildschirmseiten verwendet werden sollen:

- SI: m, kW, bar, ...
- US: ft, PS, psi, ...

10.4.4 Pumpenfamilie (3/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist die Pumpenfamilie entsprechend den Angaben auf dem Pumpentypschild auszuwählen:

- CR, CRI, CRN, CRT
- SP, SP-G, SP-NE
- ...

Wenn die Pumpenfamilie nicht in der Liste aufgeführt ist, ist "Andere" zu wählen.

10.4.5 Motornennleistung (4/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist die Motornennleistung P2 entsprechend der Angabe auf dem Motortypschild einzustellen:

- 0,55 - 90 kW.

Der Einstellbereich ist von der Baugröße abhängig.
Die Werkseinstellung entspricht der Nennleistung des CUE-Frequenzumrichters.

10.4.6 Versorgungsspannung (5/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist die Versorgungsspannung entsprechend der vorhandenen Netzspannung zu wählen.

Gerät für	Gerät für	Gerät für
1 x 200-240 V:*	3 x 200-240 V:	3 x 380-500 V:
• 1 x 200 V	• 3 x 200 V	• 3 x 380 V
• 1 x 208 V	• 3 x 208 V	• 3 x 400 V
• 1 x 220 V	• 3 x 220 V	• 3 x 415 V
• 1 x 230 V	• 3 x 230 V	• 3 x 440 V
• 1 x 240 V.	• 3 x 240 V.	• 3 x 460 V
		• 3 x 500 V.

Gerät für 525-600 V:	Gerät für
• 3 x 575 V.	3 x 525-690 V:
	• 3 x 575 V
	• 3 x 690 V.

* Einphasiger Eingang - dreiphasiger Ausgang.

Der Einstellbereich ist abhängig vom Typ des CUE-Frequenzumrichters. Die Werkseinstellung entspricht der Nennspannung des CUE-Frequenzumrichters.

10.4.7 Max. Motorstrom (6/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist der maximale Motorstrom entsprechend den Angaben auf dem Motortypenschild einzustellen:

- 0-999 A.

Der Einstellbereich ist abhängig vom Typ des CUE-Frequenzumrichters. Die Werkseinstellung entspricht einem durchschnittlichen Motorstrom für die gewählte Motorleistung.

Der maximale Strom ist auf den auf dem CUE-Typenschild angegebenen Wert begrenzt, auch wenn bei der Inbetriebnahme ein höherer Wert eingegeben wird.

10.4.8 Drehzahl (7/16)




Auf dieser Bildschirmseite ist die Nenndrehzahl entsprechend den Angaben auf dem Pumpentypenschild einzustellen:

- 0-9999 min⁻¹.

Die Werkseinstellung ist abhängig von den vorherigen Einstellungen. Auf Basis der eingegebenen Nenndrehzahl setzt der CUE-Frequenzumrichter die Motorfrequenz automatisch auf 50 oder 60 Hz.

10.4.9 Frequenz (7A/16)



Diese Bildschirmseite erscheint nur, wenn eine manuelle Eingabe der Frequenz erforderlich ist.

Dann ist die Frequenz entsprechend den Angaben auf dem Motortypenschild auf dieser Bildschirmseite einzustellen:

- 40-200 Hz

Die Werkseinstellung ist abhängig von den vorherigen Einstellungen.

10.4.10 Regelungsart (8/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist die gewünschte Regelungsart auszuwählen. Siehe Abschnitt 10.8.1 *Regelungsart* (3.1).

- Ungeregelt
- Konstantdruck
- Konstanter Differenzdruck
- Proportionaler Differenzdruck
- Konstanter Volumenstrom
- Konstante Temperatur
- Konstantes Niveau
- Anderer konstanter Wert.

Die Einstellmöglichkeiten und die Werkseinstellungen sind abhängig von der Pumpenfamilie.

Der CUE-Frequenzumrichter gibt eine Alarmsmeldung aus, wenn die ausgewählte Regelungsart einen Sensor erfordert und kein Sensor installiert ist. In diesem Fall ist mit der Einstellung fortzufahren, als wäre kein Sensor installiert. Dazu "Ungeregelt" wählen und die weiteren Einstellungen vornehmen. Nach dem Anschließen eines Sensors sind dann die Einstellungen für den Sensor und die Regelungsart nach Durchlaufen des Installationsassistenten nachträglich im Menü INSTALLATION vorzunehmen.

10.4.11 Nennförderstrom (8A/16)



Diese Bildschirmseite erscheint nur, wenn als Regelungsart "Proportionaler Differenzdruck" gewählt worden ist.

Dann ist der Nennförderstrom entsprechend den Angaben auf dem Pumpentypenschild auf dieser Bildschirmseite einzustellen:

- 1-6550 m³/h.

10.4.12 Nennförderhöhe (8B/16)



Diese Bildschirmseite erscheint nur, wenn als Regelungsart "Proportionaler Differenzdruck" gewählt worden ist.

Dann ist die Nennförderhöhe entsprechend den Angaben auf dem Pumpentypschild auf dieser Bildschirmseite einzustellen:

- 1-999 m.

10.4.13 An Klemme 54 angeschlossener Sensor (9/16)



Auf dieser Bildschirmseite ist der Messbereich des angeschlossenen Sensors einzustellen. Angeschlossen werden darf nur ein Sensor, der ein Ausgangssignal von 4-20 mA liefert. Der Messbereich ist abhängig von der gewählten Regelungsart:

Proportionaler Differenzdruck: Konstanter Differenzdruck:

- 0-0,6 bar
 - 0-1 bar
 - 0-1,6 bar
 - 0-2,5 bar
 - **0-4 bar**
 - 0-6 bar
 - 0-10 bar
 - Anderer.
- 0-0,6 bar
 - 0-1,6 bar
 - 0-2,5 bar
 - **0-4 bar**
 - 0-6 bar
 - 0-10 bar
 - Anderer.

Konstantdruck:


- 0-2,5 bar
- 0-4 bar
- 0-6 bar
- **0-10 bar**
- 0-16 bar
- 0-25 bar
- Anderer.

Konstante Temperatur:

- **-25 bis 25 °C**
- 0 bis 25 °C
- 50 bis 100 °C
- 0 bis 150 °C
- Anderer.

Wurde als Regelungsart "Anderer konstanter Wert" gewählt oder wurde für den Messbereich "Anderer" ausgewählt, ist der Sensor entsprechend dem nächsten Abschnitt (Bildschirmseite 9A/16) einzustellen.

10.4.14 Anderer an Klemme 54 angeschl. Sensor (9A/16)




Diese Bildschirmseite erscheint nur, wenn auf der Bildschirmseite 9/16 als Regelungsart "Anderer konstanter Wert" oder als Messbereich "Anderer" ausgewählt worden ist.

- Sensorausgangssignal:
0-20 mA
4-20 mA
- Maßeinheit der vom Sensor gemessenen Werte:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s, gal/h, gal/m, gal/s, ft³/min, ft³/s, °C, °F, %.
- Sensormessbereich.

Der Messbereich ist abhängig vom angeschlossenen Sensor und von der gewählten Maßeinheit.

10.4.15 Angießen und entlüften (10/16)



Siehe die Betriebsanleitung der betreffenden Pumpe.

Die grundlegende Parametrierung des CUE-Frequenzumrichters ist abgeschlossen und der Inbetriebnahmeassistent ist jetzt bereit zur Durchführung der Drehrichtungseinstellung:

- Die Taste [OK] drücken, um zur automatischen oder manuellen Einstellung der Drehrichtung zu gelangen.

10.4.16 Automatische Einstellung der Drehrichtung (11/16)

Warnung

Während der Drehrichtungsprüfung läuft die Pumpe für eine kurze Zeit. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden!

Vor dem Einstellen der Drehrichtung führt der CUE-Frequenzumrichter bei bestimmten Pumpentypen

Hinweis eine automatische Motor-anpassung durch. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Die Anpassung erfolgt im Stillstand.

Der CUE-Frequenzumrichter überprüft und stellt die korrekte Drehrichtung automatisch ein, ohne dass die Kabel an den Anschlussklemmen vertauscht werden müssen.

Bei bestimmten Pumpentypen ist eine automatische Überprüfung der Drehrichtung nicht möglich und in einigen Fällen kann die Bestimmung der korrekten Drehrichtung nicht mit absoluter Sicherheit erfolgen. In diesen Fällen wechselt der CUE-Frequenzumrichter zur manuellen Einstellung. Hier erfolgt die Festlegung der Drehrichtung anhand der Beobachtungen des Inbetriebnehmers.

Die CUE führt nun einen Motorparametertest durch und prüft, ob die Drehrichtung der Pumpe ...

< zurück 11/16 vor >

... korrekt ist. Falls nicht, wird die Drehrichtung automatisch geändert. Sicherstellen, ...

< zurück 11/16 vor >

... dass alle Absperramaturen des Systems geöffnet sind. Die Pumpe läuft während des Tests. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 11/16

Zu Beginn der automatischen Drehrichtungsprüfung erscheinen die oben aufgeführten Bildschirmseiten mit Informationen.

- Die Taste [OK] drücken, um fortzufahren.

Die Pumpe läuft in 10 Sekunden an. Zum Abbrechen eine beliebige Taste drücken.

0 % 100 %

12/16

Daraufhin erscheint die oben aufgeführte Bildschirmseite mit dem Hinweis, dass die Pumpe in 10 Sekunden anläuft.

Es ist möglich, die Überprüfung zu unterbrechen und zur vorherigen Bildschirmseite zurückzukehren.

Prüfen der Drehrichtung. Zum Unterbrechen eine beliebige Taste drücken.

0 % 100 %

13/16

Die Pumpe läuft zuerst mit der einen und dann mit der anderen Drehrichtung. Danach schaltet die Pumpe automatisch ab.

Es ist möglich, die Überprüfung zu unterbrechen, die Pumpe abzuschalten und zur manuellen Einstellung der Drehrichtung zu wechseln.

Testlauf beendet und Drehrichtung korrekt eingestellt. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 14/16

Die richtige Drehrichtung ist jetzt eingestellt.

- Die Taste [OK] drücken, um den Sollwert einzustellen. Siehe Abschnitt 10.4.17 Sollwert (15/16).

Es konnte nicht automatisch ermittelt werden, ob die Drehrichtung korrekt ist. "OK" drücken, um zur manuellen Prüfung zu gelangen.

< zurück 13/16

Die automatische Einstellung der Drehrichtung ist fehlgeschlagen.

- Die Taste [OK] drücken, um zur manuellen Einstellung der Drehrichtung zu wechseln.

10.4.17 Sollwert (15/16)

Sollwert

8.00 bar

Auf dieser Bildschirmseite ist der Sollwert entsprechend der ausgewählten Regelungsart und dem ausgewählten Sensor einzustellen.

10.4.18 Grundlegende Parametrierung abschließen (16/16)

Allgemeine Parametrierung erfolgreich beendet. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 16/16

- Die Betriebsbereitschaft der Pumpe durch Drücken der Taste [OK] herstellen oder die Pumpe in der Betriebsart "Normal" einschalten. Daraufhin wird die Bildschirmseite 1.1 des Menüs "BETRIEB" geöffnet.

10.4.19 Man. Einstellung bei sichtbarer Drehrichtung (13/16)

Bei dieser Art der manuellen Drehrichtungsprüfung muss es möglich sein, den Motorlüfter oder die Welle zu beobachten.

Manuelle Prüfung der Drehrichtung. Drehrichtung beobachten, während ...

< zurück 13/16 vor >

... die Pumpe für einige Sekunden läuft. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 13/16

Zu Beginn dieser Art der manuellen Drehrichtungsprüfung erscheinen die oben aufgeführten Bildschirmseiten mit Informationen.

- Die Taste [OK] drücken, um fortzufahren.

Die Pumpe läuft in 10 Sekunden an. Zum Abbrechen eine beliebige Taste drücken.

0 % 100 %

13/16

Daraufhin erscheint die oben aufgeführte Bildschirmseite mit dem Hinweis, dass die Pumpe in 10 Sekunden anläuft.

Es ist möglich, die Überprüfung zu unterbrechen und zur vorherigen Bildschirmseite zurückzukehren.

Rückmeldung

0.00 bar

Motorstrom

0.00 A

13/16

Während der Drehrichtungsprüfung wird der Druck angezeigt, falls ein Drucksensor angeschlossen ist. Der Motorstrom wird während der Drehrichtungsprüfung immer angezeigt.

Ist die Drehrichtung korrekt?

Ja

< zurück 13/16 vor >

Auf dieser Bildschirmseite ist anzugeben, ob die Drehrichtung korrekt ist.

- Ja

Testlauf beendet und Drehrichtung korrekt eingestellt. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 14/16

Die richtige Drehrichtung ist jetzt eingestellt.

- Die Taste [OK] drücken, um den Sollwert einzustellen. Siehe Abschnitt 10.4.17 Sollwert (15/16).

- Nein

Die Drehrichtung wird geändert und eine erneute Prüfung der Drehrichtung durchgeführt. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 13/16

Die Drehrichtung ist falsch.

- Die Taste [OK] drücken, um die Überprüfung bei entgegengesetzter Drehrichtung zu wiederholen.

10.4.20 Manuelle Einstellung bei nicht sichtbarer Drehrichtung (13/16)

Bei dieser Art der manuellen Drehrichtungsprüfung muss es möglich sein, die Förderhöhe oder den Förderstrom zu beobachten.

Manuelle Prüfung der Drehrichtung. Die Förderhöhe/den Förderstrom der Pumpe nacheinander für beide Drehrichtungen beobachten, während ...

< zurück 13/16 vor >

... bei welcher Drehrichtung die Pumpe die größte Förderhöhe/den höchsten Förderstrom liefert. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 13/16

Zu Beginn dieser Art der manuellen Drehrichtungsprüfung erscheinen die oben aufgeführten Bildschirmseiten mit Informationen.

- Die Taste [OK] drücken, um fortzufahren.

Die Pumpe läuft in 10 Sekunden an. Zum Abbrechen eine bel. Taste drücken.
0 % 100 %
13/16

Daraufhin erscheint die oben aufgeführte Bildschirmseite mit dem Hinweis, dass die Pumpe in 10 Sekunden anläuft.

Es ist möglich, die Überprüfung zu unterbrechen und zur vorherigen Bildschirmseite zurückzukehren.

Rückmeldung
0.00 bar
Motorstrom
0.00 A
13/16

Während der Drehrichtungsprüfung wird der Druck angezeigt, falls ein Drucksensor angeschlossen ist. Der Motorstrom wird während der Drehrichtungsprüfung immer angezeigt.

Erster Testlauf beendet. Förderhöhe/Förderstrom aufschreiben. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 13/16

... die Pumpe einige Sekunden läuft. Ermitteln, ...
< zurück 13/16 vor >

... die Pumpe einige Sekunden läuft. Ermitteln, ...
< zurück 13/16 vor >

Rückmeldung
0.00 bar
Motorstrom
0.00 A
13/16

Während der Drehrichtungsprüfung wird der Druck angezeigt, falls ein Drucksensor angeschlossen ist. Der Motorstrom wird während der Drehrichtungsprüfung immer angezeigt.

Zweiter Testlauf beendet. Förderhöhe/Förderstrom aufschreiben. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 13/16

Welcher Testlauf lieferte die größere Förderleistung?
-

< zurück 13/16

Die links oben aufgeführte Bildschirmseite erscheint, wenn der zweite Testlauf beendet ist.

Daraufhin ist erneut der Druck und/oder Förderstrom zu notieren. Auf der rechts oben aufgeführten Bildschirmseite ist anzugeben, bei welchem Testlauf die höchste Förderleistung erreicht wurde:

- Erster Testlauf
- Zweiter Testlauf
- Neuen Testlauf durchführen.

Testlauf beendet und Drehrichtung korrekt eingestellt. "OK" drücken, um fortzufahren.

< zurück 14/16

Die richtige Drehrichtung ist jetzt eingestellt.

- Die Taste [OK] drücken, um den Sollwert einzustellen. Siehe Abschnitt 10.4.17 Sollwert (15/16).

10.5 Menü ALLGEMEIN

Hinweis Wird der Inbetriebnahmeassistent erneut gestartet, werden alle vorherigen Einstellungen gelöscht!

Der Inbetriebnahmeassistent muss bei kaltem Motor durchlaufen werden!

Hinweis Ein sofortiges erneutes Starten des Inbetriebnahmeassistenten kann zu einer Erwärmung des Motors führen.

Dieses Menü ermöglicht es, zum Inbetriebnahmeassistenten zurückzukehren, der normalerweise nur für die Erst-inbetriebnahme des CUE-Frequenzumrichters verwendet wird.

10.5.1 Zurückkehren zum Inbetriebnahmeassistenten (0.1)

Inbetriebnahme-Assist. erneut ausführen?
Nein
0.1 ALLGEMEIN

Auf dieser Bildschirmseite ist die gewünschte Auswahl zu treffen:

- Ja
- Nein.

Bei "Ja" werden alle Einstellungen gelöscht und der Inbetriebnahmeassistent noch einmal vollständig durchlaufen. Der CUE-Frequenzumrichter kehrt zum Inbetriebnahmeassistenten zurück, in dem die grundlegenden Einstellungen erneut vorgenommen werden können. Weitere Einstellungen und die im Abschnitt 10. Einstellungen über das Bedienfeld aufgeführten Einstellungen erfordern kein Zurücksetzen.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellung

Um einen vollständigen Reset durchzuführen, sind die Tasten [On/Off], [OK] und [+] gleichzeitig zu drücken.

Die oben aufgeführten Bildschirmseiten erscheinen, wenn der erste Testlauf beendet ist.

- Den Druck und/oder den Förderstrom notieren. Die Taste [OK] drücken, um mit der manuellen Überprüfung bei entgegengesetzter Drehrichtung fortzufahren.

Die Pumpe läuft in 10 Sekunden an. Zum Abbrechen eine bel. Taste drücken.
0 % 100 %
13/16

Daraufhin erscheint die oben aufgeführte Bildschirmseite mit dem Hinweis, dass die Pumpe in 10 Sekunden anläuft.

Es ist möglich, die Überprüfung zu unterbrechen und zur vorherigen Bildschirmseite zurückzukehren.

10.5.2 Typcode ändern (0.2)



Diese Bildschirmseite ist nur für den Service bestimmt.

10.5.3 Einstellungen kopieren



Die Einstellungen eines CUE-Frequenzumrichters können kopiert und in einem anderem CUE-Frequenzumrichter weiter verwendet werden.

Einstellmöglichkeiten:

- Keine Kopie.
- In den CUE (Kopiert die Einstellungen des CUE).
- In das Bedienfeld (Kopiert die Einstellungen auf einen anderen CUE).

Die CUE-Frequenzumrichter müssen dieselbe Firmwareversion besitzen, damit ein Kopieren möglich ist. Siehe Abschnitt 10.7.16 *Firmwareversion* (2.16).

10.6 Menü BETRIEB

10.6.1 Sollwert (1.1)



- ▶ Eingestellter Sollwert
- ▶ Aktueller Sollwert
- Istwert

Auf dieser Bildschirmseite ist der Sollwert einzustellen.

Die Eingabe erfolgt in den Maßeinheiten des Rückmeldesensors.

Bei der Regelungsart "Ungeregelt" wird der Sollwert in % der maximalen Leistung eingestellt. Der Einstellbereich liegt zwischen der MIN- und der MAX-Kennlinie. Siehe Abb. 55.

Bei allen anderen Regelungsarten außer der Regelungart "Proportionaler Differenzdruck" entspricht der Einstellbereich dem Sensormessbereich. Siehe Abb. 56.

Bei der Regelungsart "Proportionaler Differenzdruck" liegt der Einstellbereich zwischen 25 % und 90 % der maximalen Förderhöhe. Siehe Abb. 57.

Wird die Pumpe über ein externes Sollwertsignal geregelt, entspricht der Sollwert auf dieser Bildschirmseite dem Höchstwert des externen Sollwertsignals. Siehe Abschnitt 13.2 *Externer Sollwert*.

10.6.2 Betriebsart (1.2)



Auf dieser Bildschirmseite ist eine der folgenden Betriebsarten zu wählen:

- **Normal** (Normalbetrieb)
- Stopp
- MIN
- MAX.

Die Betriebsart kann eingestellt werden, ohne dass Änderungen an der Sollwerteinstellung vorgenommen werden müssen.

10.6.3 Störmeldungen

Es gibt zwei Arten von Störmeldungen: Alarm oder Warnung.

Bei einem Alarm wird eine Alarmmeldung im Display des CUE-Frequenzumrichters angezeigt und die Pumpe schaltet auf eine andere Betriebsart - normalerweise STOPP - um. Bei einigen Störungen läuft die Pumpe jedoch weiter, obwohl eine Alarmmeldung ausgegeben wird.

Bei einer Warnung wird eine Warnmeldung im Display des CUE-Frequenzumrichters angezeigt. Die Pumpe schaltet jedoch nicht auf eine andere Betriebsart oder andere Regelungsart um.

Alarm (1.3)



Bei einem Alarm wird die Störungsursache auf dieser Bildschirmseite angezeigt. Siehe Abschnitt 15.1 *Übersicht über Warn- und Alar mmeldungen*.

Warnung (1.4)



Bei einer Warnung wird die Störungsursache auf dieser Bildschirmseite angezeigt. Siehe Abschnitt 15.1 *Übersicht über Warn- und Alar mmeldungen*.

10.6.4 Fehlerspeicher

Für beide Störungsarten - Alarm und Warnung - verfügt der CUE-Frequenzumrichter über eine Aufzeichnungsfunktion.

Alarmspeicher (1.5 bis 1.9)



Bei Störungen vom Typ "Alarm" werden die letzten fünf Alarmmeldungen im Alarmspeicher angezeigt. Im "Alarmprotokoll 1" ist die letzte Alarmmeldung abgelegt, im "Alarmprotokoll 2" die vorletzte, usw.

Auf der Bildschirmseite werden drei Informationen angezeigt:

- die Alarmmeldung
- der Alarmcode
- die Zeit in Minuten, die die Pumpe noch am Netz war, nachdem der Alarm aufgetreten ist.

Warnspeicher (1.10 bis 1.14)



Bei Störungen vom Typ "Warnung" werden die letzten fünf Warnmeldungen im Warnspeicher angezeigt. Im "Warnprotokoll 1" ist die letzte Warnmeldung abgelegt, im "Warnprotokoll 2" die vorletzte, usw.

Auf der Bildschirmseite werden drei Informationen angezeigt:

- die Warnmeldung
- der Warncode
- die Zeit in Minuten, die die Pumpe noch am Netz war, nachdem die Warnung aufgetreten ist.

10.7 Menü STATUS

Dieses Menü enthält nur Bildschirmseiten mit Statusmeldungen. Das Einstellen oder Ändern von Parametern ist hier nicht möglich.

Die Anzeigetoleranz für die angezeigten Werte ist jeweils unter der abgebildeten Bildschirmseite angegeben. Die Angabe der Toleranz erfolgt als Näherungswert in % vom Maximalwert des Parameters.

10.7.1 Aktueller Sollwert (2.1)




Auf dieser Bildschirmseite wird der aktuelle Sollwert und der externe Sollwert angezeigt.

Die Angabe des aktuellen Sollwerts erfolgt in der Maßeinheit, in der der Rückmeldesensor den Messwert liefert.

Der externe Sollwert wird im Bereich von 0-100 % angegeben. Ist die externe Sollwertführung deaktiviert, wird der Wert "100 %" angezeigt. Siehe Abschnitt 13.2 *Externer Sollwert*.

10.7.2 Betriebsart (2.2)



Auf dieser Bildschirmseite wird die aktuelle Betriebsart (Normal, Stopp, MIN oder MAX) angezeigt. Angezeigt wird auch, von wo aus die Betriebsart vorgegeben wurde (CUE-Menü, Bus, Extern oder On/Off-Taste).

10.7.3 Istwert (2.3)



Auf dieser Bildschirmseite wird der Istwert des Regelparameters angezeigt.

Ist kein Sensor an den CUE-Frequenzumrichter angeschlossen, erscheint im Display "-".


10.7.4 Messwert Sensor 1 (2.4)



Auf dieser Bildschirmseite wird der Istwert angezeigt, der aktuell von dem an Klemme 54 angeschlossenen Sensor 1 gemessen wird.

Ist kein Sensor an den CUE-Frequenzumrichter angeschlossen, erscheint im Display "-".

10.7.5 Messwert Sensor 2 (2.5)



Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Sensoreingangsmodul MCB 114 installiert worden ist.

Auf dieser Bildschirmseite wird der Istwert angezeigt, der aktuell von dem am MCB 114 angeschlossenen Sensor 2 gemessen wird.

Ist kein Sensor an den CUE-Frequenzumrichter angeschlossen, erscheint im Display "-".

10.7.6 Drehzahl (2.6)



Toleranz: $\pm 5\%$

Auf dieser Bildschirmseite wird die aktuelle Pumpendrehzahl angezeigt.

10.7.7 Leistungsaufnahme und Motorstrom (2.7)



Toleranz: $\pm 10\%$

Auf dieser Bildschirmseite werden die aktuelle Leistungs-aufnahme der Pumpe in W oder kW und der aktuelle Motorstrom in Ampere [A] angezeigt.


10.7.8 Betriebsstunden und Energieverbrauch (2.8)



Toleranz: $\pm 2\%$

Auf dieser Bildschirmseite werden die Anzahl der Betriebs-stunden und der Energieverbrauch angezeigt. Bei der Angabe der Betriebsstunden handelt es sich um einen aufsummierten Wert seit Inbetriebnahme der Pumpe, der nicht zurückgesetzt werden kann. Auch bei der Angabe des Energieverbrauchs handelt es sich um einen aufsummierten Wert seit Inbetrieb-nahme der Pumpe, der nicht zurückgesetzt werden kann.

10.7.9 Schmierstatus der Motorlager (2.9)



Auf dieser Bildschirmseite wird angegeben, wie oft die Motorlager nachgeschmiert wurden und wann diese auszutauschen sind.

Bei der Angabe der durchgeföhrten Nachschmierungen handelt es sich um eine Information, die vom Bediener eingegeben wurde.

Nach dem Schmieren der Motorlager ist dieser Vorgang im Menü "INSTALLATION" vom Bediener zu bestätigen. Siehe Abschnitt 10.8.18 Bestätigung Nachschmieren/Austauschen der Motorlager (3.20). Nach Bestätigung des Vorgangs wird die Anzahl der Nachschmierungen auf der oberen Bildschirmseite um 1 erhöht.

10.7.10 Verbleibende Zeit bis zum Nachschmieren der Motorlager (2.10)




Entweder wird diese Bildschirmseite oder Bildschirmseite 2.11 angezeigt.

Auf dieser Bildschirmseite wird angezeigt, wann die Motorlager nachzuschmieren sind. Die Steuerung überwacht das Betriebs-verhalten der Pumpe und berechnet, wann die Lager nachgeschmiert werden müssen. Ändert sich das Betriebsverhalten, ändert sich auch der Zeitraum bis zum nächsten Nachschmieren.

Bei der Berechnung der verbleibenden Zeit bis zum nächsten Nachschmieren wird z.B. auch berücksichtigt, ob die Pumpe mit reduzierter Drehzahl gelaufen ist.

Siehe Abschnitt 10.8.18 Bestätigung Nachschmieren/Austauschen der Motorlager (3.20).

10.7.11 Verbleibende Zeit bis zum Austausch der Motorlager (2.11)



Entweder wird diese Bildschirmseite oder Bildschirmseite 2.10 angezeigt.

Auf dieser Bildschirmseite wird angezeigt, wann die Motorlager auszutauschen sind. Die Steuerung überwacht das Betriebs-verhalten der Pumpe und berechnet die Zeiträume zwischen zwei Lagerwechseln.

Bei der Berechnung der verbleibenden Zeit bis zum Lager-wechsel wird z.B. auch berücksichtigt, ob die Pumpe mit reduzierter Drehzahl gelaufen ist.

Siehe Abschnitt 10.8.18 Bestätigung Nachschmieren/Austauschen der Motorlager (3.20).

10.7.12 Temperatursensor 1 (2.12)



Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Sensoreingangsmodul MCB 114 installiert worden ist.

Auf dieser Bildschirmseite werden die Messstelle und der von dem am MCB 114 angeschlossenen Pt100/Pt1000-Temperaturfühler 1 aufgenommene Istwert angezeigt. Die Messstelle wird auf der Bildschirmseite 3.21 ausgewählt.

Ist kein Sensor an den CUE-Frequenzumrichter angeschlossen, erscheint im Display "-".

10.7.13 Temperatursensor 2 (2.13)




Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Sensoreingangsmodul MCB 114 installiert worden ist.

Auf dieser Bildschirmseite werden die Messstelle und der von dem am MCB 114 angeschlossenen Pt100/Pt1000-Temperaturfühler 2 aufgenommene Istwert angezeigt. Die Messstelle wird auf der Bildschirmseite 3.22 ausgewählt.

Ist kein Sensor an den CUE-Frequenzumrichter angeschlossen, erscheint im Display "-".


10.7.14 Förderstrom (2.14)



Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Durchflussmesser eingerichtet worden ist.

Auf dieser Bildschirmseite wird der vom Durchflussmesser aufgenommene Istwert angezeigt, der an den Digitalimpulseingang (Klemme 33) oder am Analogeingang (Klemme 54) angeschlossen ist.

10.7.15 Aufsummierter Förderstrom (2.15)



Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Durchflussmesser eingerichtet worden ist.

Auf dieser Bildschirmseite werden der aufsummierte Förderstrom und der zur Förderung des Mediums benötigte spezifische Energieverbrauch angezeigt.

Das Messgerät zur Förderstrommessung kann an den Digitalimpulseingang (Klemme 33) oder den Analogeingang (Klemme 54) angeschlossen werden.

10.7.16 Firmwareversion (2.16)



Auf dieser Bildschirmseite wird die Softwareversion angezeigt.

10.7.17 Konfigurationsdatei (2.17)



Auf dieser Bildschirmseite wird die verwendete Konfigurationsdatei angezeigt.

10.8 Menü "INSTALLATION"

10.8.1 Regelungsart (3.1)




Auf dieser Bildschirmseite kann eine der folgenden Regelungsarten gewählt werden:

- Ungeregelt
- Konstantdruck
- Konstanter Differenzdruck
- Proportionaler Differenzdruck
- Konstanter Volumenstrom
- Konstante Temperatur
- Konstantes Niveau
- Anderer konstanter Wert.

Ist die Pumpe an einen Bus angeschlossen, kann die Betriebsart nicht über den CUE-Frequenz-umrichter ausgewählt werden. Siehe Abschnitt 13.3 GENibus-Signal.










10.8.2 Regler (3.2)



Die Verstärkung (K_p) und die Integrationszeit (T_i) sind beim CUE-Frequenzumrichter werkseitig voreingestellt. Falls die Werkseinstellung des PI-Reglers jedoch nicht optimal zur vorliegenden Anwendung passt, können die Verstärkung und die Integrationszeit über diese Bildschirmseite geändert werden.

- Die Verstärkung (K_p) kann im Bereich von 0,1 bis 20 eingestellt werden.
- Die Integrationszeit (T_i) kann im Bereich von 0,1 bis 3600 s eingestellt werden. Wird der Wert "3600 s" gewählt, arbeitet der eingebaute Regler nicht als PI- sondern als P-Regler.
- Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Regler auf inverse Regelung einzustellen. Wird bei der inversen Regelung der Sollwert erhöht, wird die Drehzahl gesenkt. Bei der inversen Regelung ist die Verstärkung (K_p) im Bereich von -0,1 bis -20 einzustellen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die empfohlenen Reglereinstellungen aufgeführt:

Anlage/Anwendung	K_p	T_i
	Heizungsanlage ¹⁾	Kühl-system ²⁾
	0,2	0,5
SP, SP-G, SP-NE: 0,5		0,5
	0,2	0,5
SP, SP-G, SP-NE: 0,5		0,5
	0,2	0,5
	- 2,5	100
	0,5	- 0,5
10 + 5L ₂		
	0,5	10 + 5L ₂
	0,5	- 0,5
30 + 5L ₂ *		
	0,5	0,5*
	0,5	L ₁ < 5 m: 0,5* L ₁ > 5 m: 3* L ₁ > 10 m: 5*

* $T_i = 100$ s (Werkseinstellung).

1. Heizungsanlagen sind Anlagen, bei denen eine Erhöhung der Förderleistung zu einer Erhöhung der Temperatur am Einbaupunkt des Fühlers führt.
2. Kühlsysteme sind Anlagen, bei denen eine Erhöhung der Förderleistung zu einer Absenkung der Temperatur am Einbaupunkt des Fühlers führt.

L_1 = Abstand in [m] zwischen der Pumpe und dem Sensor.

L_2 = Abstand in [m] zwischen dem Wärmetauscher und dem Fühler.

Einstellen des PI-Reglers

Für die meisten Einsatzbereiche gewährleistet die Werks-einstellung der Reglerkonstanten K_p und T_i einen optimalen Pumpenbetrieb. In einigen Fällen kann jedoch eine Änderung der Reglereinstellung zweckmäßig oder erforderlich sein.


Vorgehensweise:

1. Die Verstärkung (K_p) erhöhen, bis der Motor nicht mehr stabil läuft. Der instabile Betriebszustand lässt sich daran erkennen, dass der Messwert anfängt zu schwanken. Außerdem verursacht ein instabiler Betriebszustand Geräusche, weil der Motor anfängt, laufend die Drehzahl zu ändern. Einige Anlagen, wie z.B. Anwendungen mit Temperaturregelung, reagieren nur langsam auf Änderungen. Hier kann es schwierig sein, einen instabilen Motorlauf zu beobachten.
2. Die Verstärkung (K_p) dann auf den halben Wert einstellen, bei dem der Motor anfing, instabil zu laufen. Damit ist die Verstärkung korrekt eingestellt.
3. Die Integrationszeit (T_i) reduzieren, bis der Motor nicht mehr stabil läuft.
4. Die Integrationszeit (T_i) dann auf den doppelten Wert einstellen, bei dem der Motor anfing, instabil zu laufen. Damit ist die Integrationszeit korrekt eingestellt.

Allgemeine Einstellhinweise:

- Reagiert der PI-Regler zu langsam, ist die Verstärkung K_p zu erhöhen.
- Pendelt der PI-Regler oder arbeitet er instabil, ist das System durch Reduzieren von K_p oder Erhöhen von T_i zu dämpfen.

10.8.3 Externer Sollwert (3.3)



Der Eingang für das externe Sollwertsignal (Klemme 53) kann auf folgende Werte gesetzt werden:

- Aktiv
- Nicht aktiv.

Wurde die Funktion auf "Aktiv" gesetzt, wird der aktuelle Sollwert durch das Signal beeinflusst, das am Eingang für den externen Sollwert anliegt. Siehe Abschnitt 13.2 *Externer Sollwert*.

10.8.4 Melederalais 1 und 2 (3.4 und 3.5)

Der CUE-Frequenzumrichter ist mit zwei Melderelais ausgestattet. Auf dieser Bildschirmseite kann eingestellt werden, bei welchem Betriebszustand das Relais aktiviert werden soll.

Melderelais 1



- Bereit
- **Alarm**
- Betrieb
- Pumpe läuft
- Nicht aktiv
- Warnung
- Nachschmieren.

Melderelais 2



- Bereit
- Alarm
- Betrieb
- Pumpe läuft
- Nicht aktiv
- **Warnung**
- Nachschmieren.

Hinweis Der Unterschied zwischen Alarm und Warnung ist im Abschnitt 10.6.3 *Störmeldungen* beschrieben.

10.8.5 Tasten am CUE (3.6)



Für die Einstelltasten am Bedienfeld (+, -, On/Off, OK) gibt es zwei Einstellmöglichkeiten:

- Aktiv
- Nicht aktiv.

Wird die Einstellung "Nicht aktiv" (gesperrt) gewählt, sind keine Eingaben über die Einstelltasten am Bedienfeld möglich. Soll die Pumpe über eine externe Steuerung betrieben werden, ist die Einstellung "Nicht aktiv" zu wählen.

Die Einstelltasten werden durch gleichzeitiges Drücken der Pfeiltasten "auf" und "ab" aktiviert oder deaktiviert. Dazu sind die beiden Pfeiltasten drei Sekunden gedrückt zu halten.

10.8.6 Übertragungsprotokoll (3.7)




Auf dieser Bildschirmseite werden die Auswahlmöglichkeiten für das Übertragungsprotokoll für die RS-485-Schnittstelle des CUE-Frequenzumrichters angezeigt. Folgende Übertragungsprotokolle können ausgewählt werden:

- **GENibus**
- FC
- FC MC.

Wurde das Übertragungsprotokoll "GENibus" gewählt, erfolgt die Kommunikation entsprechend dem Grundfos GENibus-Standard. Die Einstellungen "FC" und "FC MC" sind nur für Servicezwecke bestimmt.

10.8.7 GENibus-Adresse (3.8)



Auf dieser Bildschirmseite wird die GENibus-Adresse angezeigt. Der Pumpe kann eine Gerätenummer zwischen 1 und 199 zugewiesen werden. Bei Nutzung der Buskommunikation muss jeder Pumpe zwingend eine eigene, eindeutige Nummer als Adresse zugewiesen werden.

Die Werkseinstellung lautet "-".

10.8.8 Digitaleingänge 2, 3 und 4 (3.9 bis 3.11)



Jedem einzelnen Digitaleingang des CUE-Frequenzumrichters (Klemme 19, 32 und 33) können verschiedene Funktionen zugeordnet werden.

Auf der jeweiligen Bildschirmseite ist eine der folgenden Funktionen für den entsprechenden Digitaleingang zu wählen:

- MIN (MIN-Kennlinie)
- MAX (MAX-Kennlinie)
- Ext. Störung (Externe Störung)
- Strömungsschalter
- Alarmquittierung
- Trockenlauf (von einem externen Sensor gemeldet)
- Aufsummierter Förderstrom (Förderstromimpuls, nur Klemme 33)
- Nicht aktiv.

Die ausgewählte Funktion ist aktiv, wenn der entsprechende Digitaleingang aktiviert ist (geschlossener Kontakt). Siehe auch Abschnitt 13.1 **Digitaleingänge**.

MIN

Wird der Eingang aktiviert, läuft die Pumpe auf der MIN-Kennlinie.

MAX

Wird der Eingang aktiviert, läuft die Pumpe auf der MAX-Kennlinie.

Externe Störung

Bei Aktivierung des Eingangs beginnt ein Zeitglied zu laufen. Liegt das Signal länger als 5 Sekunden an, wird eine externe Störung angezeigt. Wird der Eingang deaktiviert, liegt keine Störung mehr an. Die Pumpe kann dann nur durch ein manuelles Zurücksetzen der Störmeldung neu gestartet werden.

Strömungsschalter

Wurde diese Funktion ausgewählt und stellt ein angeschlossener Strömungsschalter einen zu geringen Volumenstrom fest, wird die Pumpe abgeschaltet.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn ein Drucksensor oder ein Niveausensor an die Pumpe angeschlossen ist und die Stoppfunktion aktiviert ist. Siehe die Abschnitte

- 10.8.11 Konstantdruck mit Stoppfunktion (3.14)** und
10.8.12 Konstantes Niveau mit Stoppfunktion (3.14).

Alarmquittierung

Nach einer Aktivierung des Eingangs wird der Alarm zurückgesetzt, wenn die Störung nicht mehr anliegt.

Trockenlauf

Wird diese Funktion gewählt, kann ein unzureichender Zulaufdruck oder Wassermangel erkannt werden. Für diese Funktion ist ein Geber erforderlich, wie z.B.

- der Liqtec®-Trockenlaufsensor von Grundfos.
- ein auf der Saugseite der Pumpe montierter Druckschalter.
- ein auf der Saugseite der Pumpe montierter Strömungsschalter.

Wird ein unzureichender Zulaufdruck oder ein Wassermangel (Trockenlauf) festgestellt, schaltet die Pumpe ab. Solange das Signal am Eingang anliegt, kann die Pumpe nicht wieder neu gestartet werden.

Je nach Pumpenfamilie kann der Neustart um bis zu 30 Minuten verzögert werden.

Aufsummierter Förderstrom

Wurde dem Digitaleingang 4 diese Funktion zugewiesen und ist an Klemme 33 ein Impulssensor angeschlossen, kann der Förderstrom gemessen und aufsummiert werden.

10.8.9 Digitaleingang Förderstrom (3.12)



Diese Bildschirmseite erscheint nur, wenn ein Durchflussmesser auf der Bildschirmseite 3.11 eingerichtet wurde.

Über diese Bildschirmseite wird das Volumen pro Impuls für die Funktion "Aufsummierter Förderstrom" eingestellt, falls ein Impulssensor an Klemme 33 angeschlossen ist.

Einstellbereich:

- 0-1000 Liter/Impuls.

Die Angabe des Volumens erfolgt in der beim Durchlaufen des Inbetriebnahmehassistenten ausgewählten Maßeinheit.

10.8.10 Analogausgang (3.13)



Der Analogausgang kann so eingerichtet werden, dass wahlweise Folgendes angezeigt wird:

- Rückmeldung
- Leistungsaufnahme
- Drehzahl
- Ausgangsfrequenz
- Externer Sensor
- Grenzwert 1 überschritten
- Grenzwert 2 überschritten
- Nicht aktiv.

10.8.11 Konstantrad mit Stoppfunktion (3.14)



Einstellmöglichkeiten

Für die Stoppfunktion bestehen folgende Einstellmöglichkeiten:

- Aktiv
- Nicht aktiv.

Das EIN/AUS-Druckband kann auf folgende Werte eingestellt werden:

- ΔH ist werkseitig auf 10 % des aktuellen Sollwerts eingestellt.
- ΔH kann im Bereich von 5 % bis 30 % des aktuellen Sollwerts eingestellt werden.

Beschreibung

Die Stoppfunktion wird verwendet, um zwischen EIN/AUS-Betrieb bei niedrigem Volumenstrom und Dauerbetrieb bei hohem Volumenstrom zu wechseln.




Abb. 49 Konstantrad mit Stoppfunktion. ΔH ist die Differenz zwischen dem Ein- und Ausschaltdruck.

Ein geringer Volumenstrom kann auf zwei unterschiedliche Arten festgestellt werden:

1. über die integrierte Funktion "Niedrig-Volumenstrom-erkennung", die automatisch aktiviert ist, wenn der Digital-eingang nicht für einen Strömungsschalter eingerichtet ist.
2. über einen am Digitaleingang angeschlossenen Strömungsschalter.

1. Niedrig-Volumenstromerkennung

Die Pumpe prüft regelmäßig den Förderstrom durch kurzzeitiges Absenken der Drehzahl. Treten dann keine oder nur sehr kleine Druckänderungen auf, liegt ein geringer Volumenstrom vor.

Falls die Pumpe einen geringen Volumenstrom festgestellt hat, wird die Drehzahl solange erhöht, bis der Ausschaltdruck (aktueller Sollwert + 0,5 x ΔH) erreicht wird und die Pumpe daraufhin nach wenigen Sekunden abschaltet. Spätestens wenn der Druck anschließend wieder bis zum Einschaltdruck (aktueller Sollwert - 0,5 x ΔH) abfällt, schaltet die Pumpe wieder ein.

Ist der Volumenstrom in der Abschaltphase größer als der Grenzwert, bei dem ein geringer Volumenstrom festgestellt wird, kehrt die Pumpe in den Dauerbetrieb zurück, bevor der Druck auf den Einschaltdruck abgesunken ist.

Beim Wiederanlaufen reagiert die Pumpe wie folgt:

1. Ist der Volumenstrom größer als der Grenzwert, bei dem ein geringer Volumenstrom festgestellt wird, kehrt die Pumpe in den Dauerbetrieb zurück und läuft im geregelten Betrieb mit der Regelungsart "Konstantrad" weiter.
2. Ist der Volumenstrom kleiner als der Grenzwert, bei dem ein geringer Volumenstrom festgestellt wird, bleibt die Pumpe im EIN/AUS-Betrieb. Sie verbleibt solange im EIN/AUS-Betrieb, bis der Volumenstrom größer als der Grenzwert ist, bei dem ein geringer Volumenstrom festgestellt wird. Ist der Volumenstrom größer als der Grenzwert, bei dem ein geringer Volumenstrom festgestellt wird, kehrt die Pumpe in den Dauerbetrieb zurück.

2. Niedrig-Volumenstromerkennung mit Strömungsschalter

Wird der Digitaleingang wegen eines geringen Volumenstroms aktiviert, wird die Drehzahl erhöht, bis der Ausschaltdruck (aktueller Sollwert + 0,5 x ΔH) erreicht wird und die Pumpe daraufhin abschaltet. Sinkt der Druck unter den Einschaltdruck, schaltet die Pumpe wieder ein. Ist immer noch kein Volumenstrom vorhanden, erreicht die Pumpe schnell wieder den Ausschaltdruck und schaltet ab. Ist ein Volumenstrom vorhanden, fördert die Pumpe weiter entsprechend dem vorgegebenen Sollwert.

Voraussetzungen für die Nutzung der Stoppfunktion

Die Stoppfunktion kann nur genutzt werden, wenn die Anlage mit einem Drucksensor, einem Rückschlagventil und einem Membrandruckbehälter ausgestattet ist.

Das Rückschlagventil muss immer vor dem Drucksensor installiert werden. Siehe Abb. 50 und 51.

Achtung Wird ein Strömungsschalter zur Erkennung eines geringen Volumenstroms eingesetzt, muss der Strömungsschalter in der Anlage vor dem Membrandruckbehälter eingebaut werden.




Abb. 50 Anordnung des Rückschlagventils und des Drucksensors in Anlagen mit Saugbetrieb




Abb. 51 Anordnung des Rückschlagventils und des Drucksensors in Anlagen mit positivem Vordruck

Membrandruckbehälter

Um die Stoppfunktion nutzen zu können, muss ein Membrandruckbehälter mit einer bestimmten Mindestgröße vorhanden sein. Der Membrandruckbehälter muss unmittelbar hinter der Pumpe installiert werden. Der Vorpressdruck im Membrandruckbehälter muss das 0,7-fache vom aktuellen Sollwert betragen.

Empfohlene Größe des Membrandruckbehälters:

Nennförderstrom der Pumpe [m³/h]	Durchschnittliche Größe des Membrandruckbehälters [Liter]
0-6	8
7-24	18
25-40	50
41-70	120
71-100	180

Ist ein Membrandruckbehälter der oben aufgeführten Größe in der Anlage installiert, sollte die Werkseinstellung bezüglich ΔH beibehalten werden.

Ist der installierte Membrandruckbehälter zu klein, schaltet die Pumpe zu häufig ein und aus. Dies kann durch Erhöhen des ΔH -Wertes verhindert werden.

TM03 8582 1907

TM03 8583 1907

10.8.12 Konstantes Niveau mit Stoppfunktion (3.14)



Einstellmöglichkeiten

Für die Stoppfunktion bestehen folgende Einstellmöglichkeiten:

- Aktiv
- Nicht aktiv.

Das EIN/AUS-Niveauband kann auf folgende Werte eingestellt werden:

- ΔH ist werkseitig auf 10 % des aktuellen Sollwerts eingestellt.
- Der mögliche Einstellbereich für ΔH beträgt 5 % bis 30 % vom aktuellen Sollwert.

Die integrierte Funktion "Niedrig-Volumenstromerkennung" misst und speichert die Leistungsaufnahme bei ca. 50 % und 85 % der Nenndrehzahl.

Wurde die Einstellung "Aktiv" gewählt, ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Absperrarmatur schließen, um den Betriebszustand "Kein Volumenstrom" herzustellen.
2. Die Taste [OK] drücken, um die automatische Abstimmung zu starten.

Beschreibung

Die Stoppfunktion wird verwendet, um zwischen EIN/AUS-Betrieb bei niedrigem Volumenstrom und Dauerbetrieb bei hohem Volumenstrom zu wechseln.




Abb. 52 Konstantes Niveau mit Stoppfunktion. ΔH ist die Differenz zwischen Einschalt- und Ausschaltniveau

Ein geringer Volumenstrom kann auf zwei unterschiedliche Arten festgestellt werden:

1. Über die integrierte Funktion "Niedrig-Volumenstromerkennung".
2. über einen am Digitaleingang angeschlossenen Strömungsschalter.

1. Niedrig-Volumenstromerkennung

Die Niedrig-Volumenstromerkennung basiert auf der Messung der Drehzahl und der Stromaufnahme.

Bei Erkennen eines geringen Volumenstroms schaltet die Pumpe ab. Erreicht der Füllstand das Einschalt niveau, läuft die Pumpe erneut an. Ist immer noch kein Volumenstrom vorhanden, erreicht die Pumpe das Ausschalt niveau und schaltet ab. Ist ein Volumenstrom vorhanden, fördert die Pumpe weiter entsprechend dem vorgegebenen Sollwert.

2. Niedrig-Volumenstromerkennung mit Strömungsschalter

Wird der Digitaleingang wegen eines geringen Volumenstroms aktiviert, wird die Drehzahl erhöht, bis das Ausschalt niveau (aktueller Sollwert - $0,5 \times \Delta H$) erreicht wird und die Pumpe deshalb abschaltet. Erreicht der Füllstand das Einschalt niveau, läuft die Pumpe erneut an. Ist immer noch kein Volumenstrom vorhanden, erreicht die Pumpe das Ausschalt niveau und schaltet ab. Ist ein Volumenstrom vorhanden, fördert die Pumpe weiter entsprechend dem vorgegebenen Sollwert.

Voraussetzungen für die Nutzung der Stoppfunktion

Die Stoppfunktion kann nur genutzt werden, wenn die Anlage mit einem Niveausensor ausgestattet ist und alle Ventile geschlossen werden können.

10.8.13 Sensor 1 (3.15)




Auf dieser Bildschirmseite ist der Sensor 1 einzurichten, der an Klemme 54 angeschlossen ist. Sensor 1 ist der Rückmeldesensor.

Folgende Parameter sind einzustellen:

- Senserausgangssignal:
0-20 mA
4-20 mA
- Maßeinheit der gemessenen Sensorwerte:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m^3/h , m^3/s , l/s, gpm, °C, °F, %.
- Sensormessbereich.

10.8.14 Sensor 2 (3.16)



Auf dieser Bildschirmseite ist der Sensor 2 einzurichten, der an ein Sensoreingangsmodul MCB 114 angeschlossen ist.

Folgende Parameter sind einzustellen:

- Senserausgangssignal:
0-20 mA
4-20 mA
- Maßeinheit der gemessenen Sensorwerte:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m^3/h , m^3/s , l/s, gpm, °C, °F, %.
- Sensormessbereich:
0-100 %.

10.8.15 Betrieb/Reserve (3.17)



Einstellmöglichkeiten

Für die Funktion Betrieb/Reserve bestehen folgende Einstellmöglichkeiten:

- Aktiv
- **Nicht aktiv.**

Die Funktion "Betrieb/Reserve" wird wie folgt aktiviert:

1. Eine der Pumpen an die Spannungsversorgung anschließen.
Die Funktion "Betrieb/Reserve" auf "Nicht aktiv" setzen.
Die erforderlichen Einstellungen im Menü "BETRIEB" und "INSTALLATION" vornehmen.
2. Im Menü "BETRIEB" die Betriebsart "STOPP" wählen.
3. Die zweite Pumpe an die Spannungsversorgung anschließen.
Die erforderlichen Einstellungen im Menü "BETRIEB" und "INSTALLATION" vornehmen. Die Funktion "Betrieb/Reserve" auf "Aktiv" setzen.

Die Betriebspumpe sucht nach der zweiten Pumpe und setzt bei dieser Pumpe die Funktion "Betrieb/Reserve" automatisch auf "Aktiv". Falls die Betriebspumpe die zweite Pumpe nicht findet, wird eine Störmeldung angezeigt.


Hinweis Die beiden Pumpen müssen signaltechnisch über GENIbus verbunden sein. An den GENIbus darf nichts anderes angeschlossen sein.

Die Funktion "Betrieb/Reserve" ist für den Betrieb von zwei parallelgeschalteten Pumpen bestimmt, die über GENIbus geregelt werden. Jede Pumpe muss an seinen eigenen CUE-Frequenzumrichter und an jede Pumpe muss ein eigener Sensor angeschlossen sein.

Die Hauptaufgabe dieser Funktion ist

- die Reservepumpe einzuschalten, falls die Betriebspumpe wegen eines Alarms abgeschaltet wird.
- mindestens alle 24 Stunden zwischen den beiden Pumpen umzuschalten.

10.8.16 Betriebsbereich (3.18)



Vorgehensweise zum Einstellen des Betriebsbereichs:

- Die minimale Drehzahl im Bereich zwischen der eingestellten maximalen Drehzahl und einer pumpenabhängigen minimalen Drehzahl einstellen. Die Werkseinstellung ist abhängig von der Pumpenfamilie.
- Die maximale Drehzahl im Bereich zwischen der pumpenabhängigen maximalen Drehzahl und der eingestellten minimalen Drehzahl einstellen. Die Werkseinstellung ist 100 %. Dies entspricht der auf dem Typenschild angegebenen Drehzahl.

Der Bereich zwischen der minimalen und maximalen Drehzahl ist der aktuelle Betriebsbereich der Pumpe.

Der Betriebsbereich kann vom Bediener innerhalb des pumpenabhängigen Drehzahlbereichs geändert werden.

Bei einigen Pumpenfamilien ist auch ein übersynchroner Betrieb (maximale Drehzahl über 100 %) möglich. Dafür ist jedoch ein überdimensionierter Motor erforderlich, damit die von der Pumpe geforderte Wellenleistung während des übersynchronen Betriebs bereit gestellt werden kann.




Abb. 53 Einstellen der MIN- und MAX-Kennlinie in % der maximalen Leistung

10.8.17 Motorlagerüberwachung (3.19)



Für die Funktion "Motorlagerüberwachung" bestehen folgende Einstellmöglichkeiten:

- **Aktiv**
- Nicht aktiv.

Wurde die Funktion "Motorlagerüberwachung" auf "Aktiv" gesetzt, gibt der CUE-Frequenzumrichter eine Warnmeldung aus, sobald die Motorlager nachgeschmiert oder ausgetauscht werden müssen.

Beschreibung

Die Funktion "Motorlagerüberwachung" wird verwendet, um den Zeitpunkt anzuzeigen, wann die Motorlager nachgeschmiert oder ausgetauscht werden müssen. Siehe die Bildschirmseite 2.10 und 2.11.

Bei der Berechnung der verbleibenden Zeit und der Anzeige der Warnmeldung wird berücksichtigt, ob die Pumpe mit reduzierter Drehzahl gelaufen ist. Sind Temperaturfühler eingebaut und an ein Sensoreingangsmodul MCB 114 angeschlossen, wird auch die Lagertemperatur bei der Berechnung berücksichtigt.

Hinweis Der Zähler läuft weiter, auch wenn die Funktion zwischenzeitlich auf "Nicht aktiv" gesetzt wird. Jedoch wird keine Warnmeldung ausgegeben, wann die Nachschmierung erfolgen soll.

10.8.18 Bestätigung Nachschmieren/Austauschen der Motorlager (3.20)



Für diese Funktion bestehen folgende Einstellmöglichkeiten:

- Nachgeschmiert
- Ausgetauscht
- **Keine Aktion durchgeführt.**

Nach dem Schmieren oder Austauschen der Motorlager ist dieser Vorgang auf der oben abgebildeten Bildschirmseite durch Drücken der Taste [OK] zu bestätigen.

Hinweis "Nachgeschmiert" kann nicht gewählt werden, wenn das Nachschmieren erst vor kurzem bestätigt wurde.

Nachgeschmiert

Wurde das Nachschmieren der Motorlager bestätigt,

- wird der Zähler auf 0 gesetzt.
- wird die Anzahl der Nachschmierungen um 1 erhöht.

Erreicht die Anzahl der Nachschmierungen die zulässige Anzahl, erscheint im Display die Warnmeldung "Motorlager austauschen".

Ausgetauscht

Wurde das Austauschen der Motorlager bestätigt,

- wird der Zähler auf 0 gesetzt.
- wird die Anzahl der Nachschmierungen auf 0 gesetzt.
- wird die Anzahl der Lagerwechsel um 1 erhöht.

10.8.19 Temperatursensor 1 (3.21)



Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Sensoreingangsmodul MCB 114 installiert worden ist.

Dann ist die Funktion für den an ein MCB 114 angeschlossenen Pt100/Pt1000-Temperaturfühler 1 auszuwählen:

- Lager Antriebsseite
- Lager Nicht-Antriebsseite
- Sonstige Medientemp. 1
- Sonstige Medientemp. 2
- Motorwicklung
- Medientemperatur
- Umgebungstemperatur
- Nicht aktiv.

10.8.20 Temperatursensor 2 (3.22)



Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn ein Sensoreingangsmodul MCB 114 installiert worden ist.

Dann ist die Funktion für den an ein MCB 114 angeschlossenen Pt100/Pt1000-Temperaturfühler 2 auszuwählen:

- Lager Antriebsseite
- Lager Nicht-Antriebsseite
- Sonstige Medientemp. 1
- Sonstige Medientemp. 2
- Motorwicklung
- Medientemperatur
- Umgebungstemperatur
- Nicht aktiv.

10.8.21 Stillstandsheizung (3.23)




Für die Funktion "Stillstandsheizung" bestehen folgende Einstellmöglichkeiten:

- **Aktiv**
- **Nicht aktiv.**

Wurde diese Funktion auf "Aktiv" gesetzt und wird die Pumpe über einen Abschaltbefehl abgeschaltet, wird eine Gleichspannung an die Motorwicklungen angelegt.

Die Funktion "Stillstandsheizung" heißt den Motor vor, um eine Kondenswasserbildung zu vermeiden.

10.8.22 Rampen (3.24)




Auf dieser Bildschirmseite sind die Zeiten für beide Rampen (Hochfahren und Runterfahren) einzustellen.

- Werkseinstellung:
Je nach Höhe der Ausgangsleistung des CUE.
- Einstellbereich für die Rampenparameter:
1-3600 s.

Die Hochfahrzeit ist die Dauer des Beschleunigungsvorgangs von 0 min^{-1} bis zur Nenndrehzahl. Es ist eine Hochfahrzeit zu wählen, bei der der Ausgangstrom die obere Stromgrenze des CUE-Frequenzumrichters nicht überschreitet.

Die Runterfahrzeit ist die Dauer des Abbremsvorgangs von der Nenndrehzahl bis 0 min^{-1} . Es ist eine Runterfahrzeit zu wählen, bei der keine Überspannung auftritt und bei der der erzeugte Strom die obere Stromgrenze des CUE-Frequenzumrichters nicht überschreitet.



TM03 9439 0908

Abb. 54 Hoch- und Runterfahren, Bildschirmseite 3.24

10.8.23 Schaltfrequenz (3.25)



Die Schaltfrequenz kann geändert werden. Die Einstellmöglichkeiten in diesem Menü sind von der Höhe der Ausgangsleistung des CUE-Frequenzumrichters abhängig.

Wird die Schaltfrequenz erhöht, steigen die Verluste und damit auch die Temperatur im CUE. Deshalb wird bei hohen Umgebungstemperaturen eine Erhöhung der Schaltfrequenz nicht empfohlen.

11. Einstellungen über das PC-Tool E-Products

Einige besondere Einstellungen im Rahmen der Inbetriebnahme können nicht über den CUE-Frequenzumrichter vorgenommen werden. Für diese Einstellungen ist das Grundfos PC-Tool E-Products zu verwenden. Dazu ist die Unterstützung durch einen Grundfos Service-Mitarbeiter erforderlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Grundfos Niederlassung.

12. Priorität der Einstellungen



Die On/Off-Taste hat die höchste Priorität. In der Schaltstellung "AUS" ist kein Pumpenbetrieb möglich.

Die Regelung der Pumpe über den CUE-Frequenzumrichter kann auf mehrere Arten gleichzeitig erfolgen. Sind zwei oder mehr Betriebsarten gleichzeitig aktiv, läuft die Pumpe mit der Betriebsart mit der höchsten Priorität.

12.1 Regelung ohne Bussignal, lokal vorgegebene Betriebsart

Priorität	CUE-Menü	Externes Signal
1	Stopp	
2	MAX	
3		Stopp
4		MAX
5	MIN	MIN
6	Normal	Normal

Beispiel: Wurde die Betriebsart "MAX" über ein externes Signal aktiviert, kann die Pumpe nur noch abgeschaltet werden.

12.2 Regelung über Bussignal, von extern vorgegebene Betriebsart

Priorität	CUE-Menü	Externes Signal	Bussignal
1	Stopp		
2	MAX		
3		Stopp	Stopp
4			MAX
5			MIN
6			Normal

Beispiel: Wurde die Betriebsart "MAX" über ein Bussignal aktiviert, kann die Pumpe nur noch abgeschaltet werden.

13. Externe Steuersignale

13.1 Digitaleingänge

In der nachfolgenden Übersicht sind die möglichen Funktionen bei einem geschlossenen Kontakt aufgeführt.

Klemme	Bezeichnung	Funktion
18	DI 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe • MIN (MIN-Kennlinie) • MAX (MAX-Kennlinie) • Ext. Störung (externe Störung)
19	DI 2	<ul style="list-style-type: none"> • Strömungsschalter • Alarmquittierung • Trockenlauf (von einem externen Sensor gemeldet) • Nicht aktiv.
32	DI 3	<ul style="list-style-type: none"> • MIN (MIN-Kennlinie) • MAX (MAX-Kennlinie) • Ext. Störung (externe Störung) • Strömungsschalter • Alarmquittierung • Trockenlauf (von einem externen Sensor gemeldet) • Nicht aktiv.
33	DI 4	<ul style="list-style-type: none"> • MIN (MIN-Kennlinie) • MAX (MAX-Kennlinie) • Ext. Störung (externe Störung) • Strömungsschalter • Alarmquittierung • Trockenlauf (von einem externen Sensor gemeldet) • Aufsummierter Förderstrom (Förderstromimpuls) • Nicht aktiv.

Dieselbe Funktion darf nicht mehreren Eingängen gleichzeitig zugewiesen werden.

13.2 Externer Sollwert


Klemme Bezeichnung Funktion

53	AI 1	<ul style="list-style-type: none"> • Externes Sollwertsignal (0-10 V)
----	------	--

Bei Anschluss eines analogen Signalgebers an den Sollwerteingang (Klemme 53) lässt sich der Sollwert von extern einstellen.

Ungeregelter Betrieb

Bei der Regelungsart "Ungeregelt" (Konstante Kennlinie) kann der Sollwert im Bereich zwischen der MIN-Kennlinie und dem über das CUE-Menü eingestellten Sollwert von extern vorgegeben werden. Siehe Abb. 55.




TM038856 2607

Abb. 55 Zusammenhang zwischen dem aktuellen Sollwert und dem externen Sollwertsignal bei ungeregelterem Betrieb (offener Regelkreis)

Geregelter Betrieb

Bei allen anderen Regelungsarten außer der proportionalen Differenzdruckregelung kann der Sollwert im Bereich zwischen dem unteren Wert des Sensormessbereichs ($Sensor_{min}$) und dem über das CUE-Menü eingestellten Sollwert von extern vorgegeben werden. Siehe Abb. 56.



TM038856 2607

Abb. 56 Zusammenhang zwischen dem aktuellen Sollwert und dem externen Sollwertsignal bei geregeltem Betrieb (geschlossener Regelkreis)

Beispiel: Der untere Wert des Sensormessbereichs liegt bei 0 bar, der über das CUE-Menü eingestellte Sollwert bei 3 bar und der externe Sollwert bei 80 %. Dann berechnet sich der aktuelle Sollwert zu:

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= (\text{Sollwert, CUE-Menü} - \text{Sensor}_{min}) \\
 &\quad \times \% \text{ externes Sollwertsignal} + \text{Sensor}_{min} \\
 &= (3 - 0) \times 80 \% + 0 \\
 &= 2,4 \text{ bar}
 \end{aligned}$$

Proportionaler Differenzdruck

Bei der Regelungsart "Proportionaler Differenzdruck" kann der Sollwert im Bereich zwischen 25 % der maximalen Förderhöhe und dem über das CUE-Menü eingestellten Sollwert von extern vorgegeben werden. Siehe Abb. 57.




Abb. 57 Zusammenhang zwischen dem aktuellen Sollwert und dem externen Sollwertsignal bei der proportionalen Differenzdruckregelung

Beispiel: Bei einer maximalen Förderhöhe von 12 m, einem über das CUE-Menü eingestellten Sollwert von 6 m und einer externen Sollweiteinstellung von 40 % berechnet sich der aktuelle Sollwert zu:

$$\begin{aligned} \text{Aktueller Sollwert} &= -25\% \text{ der maximalen Förderhöhe} \\ &\quad + x \% \text{ externes Sollwertsignal} \\ &\quad + 25\% \text{ der maximalen Förderhöhe} \\ &= (6 - 12 \times 25\%) \times 40\% + 12/4 \\ &= 4,2 \text{ m} \end{aligned}$$

13.3 GENibus-Signal

Der CUE-Frequenzumrichter ermöglicht die Datenübertragung über die serielle Schnittstelle RS-485. Die Kommunikation erfolgt über das Grundfos GENibus-Übertragungsprotokoll.

Der Anschluss an eine Gebäudeleittechnik oder eine andere externe Steuerung ist möglich.

Betriebsparameter, wie z.B. der Sollwert und die Betriebsart, können von extern über das Bussignal eingestellt werden. Gleichzeitig kann die Pumpe über den Bus Statusinformationen zu den wichtigsten Parametern, wie z.B. dem Istwert des Regelparame-ters, der Leistungsaufnahme und Störmeldungen, liefern.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an Grundfos.

Bei der Nutzung eines Bussignals sind die Einstellmöglichkeiten über den CUE-Frequenzumrichter eingeschränkt.

13.4 Andere Bus-Protokolle

Grundfos bietet zahlreiche Bus-Lösungen für die Kommunikation mit anderen Bus-Protokollen an.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an Grundfos.

14. Wartung und Instandhaltung

14.1 Reinigen des CUE-Frequenzumrichters

Die Kühlrippen und Lüfterflügel sind sauber zu halten, um eine ausreichende Kühlung des CUE-Frequenzumrichters zu gewährleisten.

14.2 Ersatzteile und Ersatzteilsätze

Informationen zu Ersatzteilen und Ersatzteilsätzen finden Sie auf der Internetseite www.grundfos.de in Grundfos Product Center.

15. Störungsübersicht

15.1 Übersicht über Warn- und Alarmsmeldungen

Code und Displaytext	Status		
	Warnung	Alarm	Gesperrter Alarm
	Betriebsart	Zurücksetzen	
1 Ableitstrom zu hoch	●	Stopp	manuell
2 Netzphasenausfall	●	Stopp	automatisch
3 Externe Störung	●	Stopp	manuell
16 Sonstige Störung	—	● Stopp	automatisch
30 Motorlager austauschen	●	—	manuell ³⁾
32 Überspannung	●	Stopp	automatisch
40 Unterspannung	●	—	automatisch
48 Überlast	—	● Stopp	manuell
49 Überlast	●	Stopp	automatisch
55 Überlast	●	—	automatisch
57 Trockenlauf	●	Stopp	automatisch
64 Temperatur des CUE zu hoch	●	Stopp	automatisch
70 Motortemperatur zu hoch	●	Stopp	automatisch
77 Kommunikationsfehler, Betriebs-/Reserve-pumpe	●	—	automatisch
89 Sensor 1 außerhalb des Messbereichs	●	1)	automatisch
91 Temperaturfühler 1 außerhalb des Messbereichs	●	—	automatisch
93 Sensor 2 außerhalb des Messbereichs	●	—	automatisch
96 Sollwertsignal außerhalb des zulässigen Bereichs	●	1)	automatisch
148 Lagertemperatur zu hoch	●	—	automatisch
149 Lagertemperatur zu hoch	●	Stopp	automatisch
155 Anlauffehler	●	Stopp	automatisch
175 Temperaturfühler 2 außerhalb des Messbereichs	●	—	automatisch
240 Motorlager nachschmieren	●	—	manuell ³⁾
241 Motorphasenausfall	●	—	automatisch
242 AMA war nicht erfolgreich ²⁾	●	—	manuell

¹⁾ Bei einem Alarm schaltet der CUE-Frequenzumrichter je nach Pumpentyp auf eine andere Betriebsart um.

²⁾ AMA = Automatische Motoranpassung.
In der aktuellen Softwareversion nicht verfügbar.

³⁾ Die Warnung wird auf der Bildschirmseite 3.20 zurückgesetzt.

15.2 Zurücksetzen von Alarmen

Bei einer Störung oder einem Ausfall des CUE-Frequenzumrichters ist die Alarmliste im Menü "BETRIEB" zu prüfen. Die jeweils letzten fünf Alarm- und Warnmeldungen werden auf den Bildschirmseiten des Fehlerspeichers angezeigt.

Wenden Sie sich bitte an Grundfos, wenn ein Alarm wiederholt auftritt.

15.2.1 Warnung

Bei Anliegen einer aktuellen Warnung schaltet der CUE-Frequenzumrichter die Pumpe nicht ab. Die Warnung bleibt solange aktiv, bis die Störungsursache behoben ist. Einige Warnungen können zu Alarmen werden.

15.2.2 Alarm

Bei einem Alarm schaltet der CUE-Frequenzumrichter die Pumpe ab oder schaltet je nach Alarmtyp und Pumpentyp auf eine andere Betriebsart um. Siehe Abschnitt 15.1 *Übersicht über Warn- und Alarmmeldungen*.

Der Pumpenbetrieb wird fortgesetzt, sobald die Ursache für den Alarm behoben und der Alarm zurückgesetzt worden ist.

Manuelles Zurücksetzen eines Alarms

- Auf der Bildschirmseite "Alarm" die Taste [OK] drücken.
- Zweimal die Taste [On/Off] drücken.
- Einen der Digitaleingänge DI2 bis DI4, der auf die Funktion "Alarmquittierung" eingestellt ist, oder den Digitaleingang DI1 (EIN/AUS) aktivieren.

Kann ein Alarm nicht zurückgesetzt werden, ist eventuell die Störung noch nicht behoben oder der Alarm gesperrt.

15.2.3 Gesperrter Alarm

Bei einem gesperrten Alarm schaltet der CUE-Frequenzumrichter die Pumpe ab und sperrt den weiteren Betrieb. Der Pumpenbetrieb wird erst wieder fortgesetzt, wenn die Ursache für den gesperrten Alarm behoben und der Alarm zurückgesetzt worden ist.

Zurücksetzen eines gesperrten Alarms

- Die Spannungsversorgung zum CUE für ca. 30 Sekunden abschalten. Die Spannungsversorgung wieder einschalten und auf der Bildschirmseite "Alarm" die Taste "OK" drücken, um den Alarm zurückzusetzen.

15.3 Meldeleuchten

In der nachfolgenden Tabelle ist die Bedeutung der Meldeleuchten beschrieben.

Meldeleuchte Bedeutung

	Die Pumpe läuft oder wurde durch die Stopfunktion abgeschaltet.
"On" (grün)	Blinkt die Meldeleuchte wurde die Pumpe vom Bediener über das CUE-Menü, über extern EIN/AUS oder über den Bus abgeschaltet.
"Off" (orange)	Die Pumpe wurde über die On/Off-Taste abgeschaltet.
"Alarm" (rot)	Zeigt an, dass ein Alarm oder eine Warnung anliegt.

15.4 Melderelais

In der nachfolgenden Tabelle sind die Funktionen der Melderelais aufgeführt.

Typ	Funktion
Relais 1	• Bereit Pumpe läuft
	• Alarm Warnung
	• Betrieb Nachschmieren
Relais 2	• Bereit Pumpe läuft
	• Alarm Warnung
	• Betrieb Nachschmieren

Siehe auch Abb. 29.

16. Technische Daten

16.1 Gehäuse

Die Baugröße der einzelnen CUE-Gehäuse wird durch die jeweilige Schutzart bestimmt. Der Zusammenhang zwischen der Schutzart und dem Gehäusetyp ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Beispiel:

Vom Typenschild abgelesene Daten:

- Versorgungsspannung = 3 x 380-500 V.
- Typische Wellenleistung = 1,5 kW.
- Schutzart = IP20.

Aus der Tabelle geht hervor, dass der betreffende CUE-Frequenzumrichter in einem Gehäuse A2 untergebracht ist.

Typische Wellenleistung P2		Gehäuse											
		1 x 200-240 V			3 x 200-240 V		3 x 380-500 V		3 x 525-600 V		3 x 525-690 V		
[kW]	[PS]	IP20	IP21	IP55	IP20	IP55	IP20	IP55	IP20	IP55	IP21	IP55	
0,55	0,75												
0,75	1												
1,1	1,5	A3		A5									
1,5	2												
2,2	3				B1	B1							
3	4						A3	A5					
3,7	5												
4	5								A2	A4			
5,5	7,5		B1	B1									
7,5	10		B2	B2									
11	15												
15	20						B4	B2					
18,5	25							C1					
22	30												
30	40												
37	50						C4	C2					
45	60												
55	75												
75	100												
90	125												


16.2 Kabeleinführung

Für CUE-Frequenzumrichter, die außerhalb der USA und Kanada eingesetzt werden, sind Kabeleinführungen für Bohrungen mit metrischen Abmessungen zu wählen.


Für CUE-Frequenzumrichter, die in der USA und Kanada eingesetzt werden, sind Kabeleinführungen für Bohrungen mit britischen Abmessungen zu wählen.

Gehäuse	Kabeleinführung mit metrischen Abmessungen	Kabeleinführung mit britischen Abmessungen
A3 IP20/21 / NEMA 1	3 x 22,5 (1/2")	3 x 22,5 (1/2")
	3 x 28,4 (3/4")	3 x 28,4 (3/4")
A4 IP55 / NEMA 12	1 x 22,5 (1/2")	1 x 22,5 (1/2")
	3 x 28,4 (3/4")	3 x 28,4 (3/4")
A5 IP55 / NEMA 12	6 x 26,3	6 x 28,4 (3/4")
B1 IP21 / NEMA 1	2 x 22,5 (1/2")	2 x 22,5 (1/2")
	3 x 37,2	3 x 34,7 (1")
B1 IP55 / NEMA 12	2 x 21,5	2 x 22,5 (1/2")
	1 x 26,3	1 x 28,4 (3/4")
	3 x 33,1	3 x 34,7 (1")
B2 IP21 / NEMA 1 und B2 IP55 / NEMA 12	1 x 21,5	1 x 22,5 (1/2")
	1 x 26,3	1 x 28,4 (3/4")
	1 x 33,1	1 x 34,7 (1")
	2 x 42,9	2 x 44,2 (1 1/4")

16.3 Hauptabmessungen und Gewichte



TM03 9000 2807



TM03 9002 2807

Abb. 58 Gehäuse A2 und A3

Abb. 59 Gehäuse A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 und C4

Gehäuse	Höhe [mm] ¹⁾		Breite [mm] ¹⁾		Tiefe [mm] ¹⁾		Schraubenbohrungen [mm]				Gewicht [kg]
	A	a	B	b	C	C ²⁾	c	Ød	Øe	f	
A2	268	257	90	70	205	219	8	11	5,5	9	4,9
IP21/NEMA1	375	350	90	70	205	219	8	11	5,5	9	5,3
A3	268	257	130	110	205	219	8	11	5,5	9	6,6
IP21/NEMA1	375	350	130	110	205	219	8	11	5,5	9	7
A4	420	401	200	171	175	175	8,2	12	6,5	6	9,2
A5	420	402	242	215	200	200	8,2	12	6,5	9	14
B1	480	454	242	210	260	260	12	19	9	9	23
B2	650	624	242	210	260	260	12	19	9	9	27
B3	399	380	165	140	248	262	8	12	6,8	7,9	12
IP21/NEMA1	475	-	165	-	249	262	8	12	6,8	7,9	-
B4	520	495	231	200	242	242	-	-	8,5	15	23,5
IP21/NEMA1	670	-	255	-	246	246	-	-	8,5	15	-
C1	680	648	308	272	310	310	12	19	9	9,8	45
C2	770	739	370	334	335	335	12	19	9	9,8	65
C3	550	521	308	270	333	333	-	-	8,5	17	35
IP21/NEMA1	755	-	329	-	337	337	-	-	8,5	17	-
C4	660	631	370	330	333	333	-	-	8,5	17	50
IP21/NEMA1	950	-	391	-	337	337	-	-	8,5	17	-
D1	1209	1154	420	304	380	-	20	11	11	25	104
D2	1589	1535	420	304	380	-	20	11	11	25	151

¹⁾ Angegeben sind die maximale Höhe, Breite und Tiefe.

16.4 Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit	5-95 %
Umgebungstemperatur	max. 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur über 24 Stunden	max. 45 °C
Minimale Umgebungstemperatur bei Dauerbetrieb	0 °C
Minimale Umgebungstemperatur bei Aussetzbetrieb	-10 °C
Lager- und Transporttemperatur	-25 bis 65 °C
Maximale Lagerzeit	6 Monate
Maximale Aufstellungshöhe über NN ohne Leistungsabnahme	1000 m
Maximale Aufstellungshöhe über NN mit Leistungsabnahme	3000 m

Der CUE-Frequenzumrichter wird in einer Verpackung ausgeliefert, die nicht für die Lagerung im Freien geeignet ist.

Hinweis

16.5 Anzugsmomente für Klemmen

Gehäuse	Anzugsmoment [Nm]			
	Netz-anchluss	Motor-anchluss	Erde	Relais
A2	1,8	1,8	3	0,6
A3	1,8	1,8	3	0,6
A4	1,8	1,8	3	0,6
A5	1,8	1,8	3	0,6
B1	1,8	1,8	3	0,6
B2	4,5	4,5	3	0,6
B3	1,8	1,8	3	0,6
B4	4,5	4,5	3	0,6
C1	10	10	3	0,6
C2	14 ¹⁾ /24 ²⁾	14 ¹⁾ /24 ²⁾	3	0,6
C3	10	10	3	0,6
C4	14 ¹⁾ /24 ²⁾	14 ¹⁾ /24 ²⁾	3	0,6

1) Leiterquerschnitt $\leq 95 \text{ mm}^2$

2) Leiterquerschnitt $\geq 95 \text{ mm}^2$

16.6 Kabellänge

Maximal zulässige Kabellänge, abgeschirmtes Motorkabel	150 m
Maximal zulässige Kabellänge, nicht abgeschirmtes Motorkabel	300 m
Maximal zulässige Kabellänge, Signalkabel	300 m

16.7 Sicherungen und Kabelquerschnitt



Warnung

Die nationalen und örtlichen Vorschriften zu den Kabelquerschnitten sind unbedingt zu beachten.

16.7.1 Kabelquerschnitt für Signalklemmen

Maximaler Kabelquerschnitt für Signalklemmen, starrer Leiter	1,5 mm ²
Maximaler Kabelquerschnitt für Signalklemmen, flexibler Leiter	1,0 mm ²
Mindestkabelquerschnitt für Signalklemmen	0,5 mm ²

16.7.2 Sicherungen ohne UL-Zulassung und Leiterquerschnitt für Netz- und Motorkabel

Typische Wellenleistung P2 [kW]	Maximale Größe der Sicherung [A]	Art der Sicherung	Maximaler Leiterquerschnitt ¹⁾
			[mm ²]
1 x 200-240 V			
1,1	20	gG	4
1,5	30	gG	10
2,2	40	gG	10
3	40	gG	10
3,7	60	gG	10
5,5	80	gG	10
7,5	100	gG	35
3 x 200-240 V			
0,75	10	gG	4
1,1	20	gG	4
1,5	20	gG	4
2,2	20	gG	4
3	32	gG	4
3,7	32	gG	4
5,5	63	gG	10
7,5	63	gG	10
11	63	gG	10
15	80	gG	35
18,5	125	gG	50
22	125	gG	50
30	160	gG	50
37	200	aR	95
45	250	aR	120
3 x 380-500 V			
0,55	10	gG	4
0,75	10	gG	4
1,1	10	gG	4
1,5	10	gG	4
2,2	20	gG	4
3	20	gG	4
4	20	gG	4
5,5	32	gG	4
7,5	32	gG	4
11	63	gG	10
15	63	gG	10
18,5	63	gG	10
22	63	gG	35
30	80	gG	35
37	100	gG	50
45	125	gG	50
55	160	gG	50
75	250	aR	95
90	250	aR	120
3 x 525-600 V			
0,75	10	gG	4
1,1	10	gG	4
1,5	10	gG	4
2,2	20	gG	4
3	20	gG	4
4	20	gG	4
5,5	32	gG	4
7,5	32	gG	4
3 x 525-690 V			
11	63	gG	35
15	63	gG	35
18,5	63	gG	35
22	63	gG	35
30	63	gG	35
37	80	gG	95
45	100	gG	95
55	125	gG	95
75	160	gG	95
90	160	gG	95

1) Abgeschirmtes Motorkabel, nicht abgeschirmtes Netzkabel.
AWG. Siehe Abschnitt 16.7.3 *UL-Sicherungen und Leiterquerschnitt für Netz- und Motorkabel*.

16.7.3 UL-Sicherungen und Leiterquerschnitt für Netz- und Motorkabel

Typische Wellenleistung P2 [kW]	Sicherungstyp							Maximaler Leiterquerschnitt ¹⁾ [AWG] ²⁾
	Bussmann RK1	Bussmann J	Bussmann T	SIBA RK1	Littel Fuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	
1 x 200-240 V								
1,1	KTN-R20	-	-	-	-	-	-	10
1,5	KTN-R30	-	-	-	-	-	-	7
2,2	KTN-R40	-	-	-	-	-	-	7
3	KTN-R40	-	-	-	-	-	-	7
3,7	KTN-R60	-	-	-	-	-	-	7
5,5	-	-	-	-	-	-	-	7
7,5	-	-	-	-	-	-	-	2
3 x 200-240 V								
0,75	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,1	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
1,5	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
2,2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
3,7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
5,5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R	7
7,5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R	7
11	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R	7
15	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R	2
18,5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R	1/0
22	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R	1/0
30	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150	1/0
37	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200	4/0
45	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250	250 MCM
3 x 380-500 V								
0,55	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
0,75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,1	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,5	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
2,2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
5,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
7,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
11	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R	7
15	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R	7
18,5	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R	7
22	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R	2
30	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R	2
37	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	-	A6K-100R	1/0
45	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	-	A6K-125R	1/0
55	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R	1/0
75	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225	-	A50-P225	4/0
90	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250	-	A50-P250	250 MCM
3 x 525-600 V								
0,75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,1	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,5	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
2,2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
5,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
7,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
3 x 525-690 V								
11	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLSR025	HST25	A6K-25R	1/0
15	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	5017906-030	KLSR030	HST30	A6K-30R	1/0
18,5	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLSR045	HST45	A6K-45R	1/0
22	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLSR045	HST45	A6K-45R	1/0
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLSR060	HST60	A6K-60R	1/0
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLSR075	HST80	A6K-80R	1/0
45	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLSR090	HST90	A6K-90R	1/0
55	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLSR100	HST100	A6K-100R	1/0
75	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-125	HST125	A6K-125R	1/0
90	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-150	HST150	A6K-150R	1/0

¹⁾ Abgeschirmtes Motorkabel, nicht abgeschirmtes Netzkabel.²⁾ American Wire Gauge (Amerikanische Norm für Leiterquerschnitte).

16.8 Ein- und Ausgänge

16.8.1 Netzspannung (Klemmen L1, L2, L3)

Versorgungsspannung	200-240 V ± 10 %
Versorgungsspannung	380-500 V ± 10 %
Versorgungsspannung	525-600 V ± 10 %
Versorgungsspannung	525-690 V ± 10 %
Netzfrequenz	50/60 Hz
Maximal zulässige kurzzeitige Abweichung zwischen den Phasen	3 % vom Nennwert
Ableitstrom gegen Erde	> 3,5 mA
Anzahl der Einschaltungen, Gehäuse A	maximal 2 mal pro Minute
Anzahl der Einschaltungen, Gehäuse B und C	maximal 1 mal pro Minute

Hinweis Die Spannungsversorgung nicht zum Ein- und Ausschalten des CUE-Frequenzumrichters benutzen.

16.8.2 Motorausgang (Klemmen U, V, W)

Ausgangsspannung	0-100 % ¹⁾
Ausgangsfrequenz	0-100 Hz ²⁾
Einschalten über den Ausgang	nicht empfohlen

¹⁾ Ausgangsspannung in % der Netzspannung.

²⁾ Je nach ausgewählter Pumpenfamilie.

16.8.3 RS-485 GENibus-Schnittstelle

Klemmennummer	68 (A), 69 (B), 61 GND (Y)
---------------	----------------------------

Der RS-485-Kreis ist funktionsmäßig von den anderen Hauptkreisen und galvanisch von der Spannungsversorgung (PELV) getrennt.

16.8.4 Digitaleingänge

Klemmennummer	18, 19, 32, 33
Spannungsniveau	0-24 VDC
Spannungsniveau, offener Kontakt	> 19 VDC
Spannungsniveau, geschlossener Kontakt	< 14 VDC
Maximale Spannung am Eingang	28 VDC
Eingangswiderstand R _i	ca. 4 kΩ

Alle Digitaleingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

16.8.5 Melderelais

Klemmennummer Melderelais 01	1 (C), 2 (NO), 3 (NC)
Klemmennummer Melderelais 02	4 (C), 5 (NO), 6 (NC)
Maximal zulässige Klemmenbelastung (AC-1) ¹⁾	240 VAC, 2 A
Maximal zulässige Klemmenbelastung (AC-15) ¹⁾	240 VAC, 0,2 A
Maximal zulässige Klemmenbelastung (DC-1) ¹⁾	50 VDC, 1 A
Minimale Klemmenbelastung	24 VDC 10 mA 24 VAC 20 mA

¹⁾ IEC 60947, Teil 4 und 5.

C Gemeinsamer Leiter

NO Schließer

NC Öffner

Die Relaiskontakte sind galvanisch von anderen Kreisen durch eine verstärkte Isolierung (PELV) getrennt.

16.8.6 Analogeingänge

Klemmennummer Analogeingang 1	53
Spannungssignal	A53 = "U" ¹⁾
Spannungsbereich	0-10 V
Eingangswiderstand R _i	ca. 10 kΩ
Maximale Spannung	± 20 V
Stromsignal	A53 = "I" ¹⁾
Strombereich	0-20, 4-20 mA
Eingangswiderstand R _i	ca. 200 Ω
Maximale Stromaufnahme	30 mA
Maximaler Fehler, Klemme 53 und 54	0,5 % vom Maximalwert
Klemmennummer Analogeingang 2	54
Stromsignal	A54 = "I" ¹⁾
Strombereich	0-20, 4-20 mA
Eingangswiderstand R _i	ca. 200 Ω
Maximale Stromaufnahme	30 mA
Maximaler Fehler, Klemme 53 und 54	0,5 % vom Maximalwert

¹⁾ Die Werkseinstellung für die Signalart ist "U". "U" steht für Spannungssignal (0-10 V).

Alle Analogeingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

16.8.7 Analogausgang

Klemmennummer Analogausgang 1	42
Strombereich	0-20 mA
Maximale Last gegen Masse	500 Ω
Maximaler Fehler	0,8 % vom Maximalwert

Der Analogausgang ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

16.8.8 Sensoreingangsmodul MCB 114

Klemmennummer Analogeingang 3	2
Strombereich	0/4-20 mA
Eingangswiderstand	< 200 Ω
Klemmennummer Analogeingang 4 und 5	4, 5 und 7, 8
Signalart, 2- oder 3-adrig	Pt100/Pt1000

Hinweis Bei Verwendung von Pt100-Temperaturfühlern mit 3-adrigem Kabel darf der Widerstand 30 Ω nicht übersteigen.

16.9 Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel des CUE-Frequenzumrichters beträgt weniger als 70 dB(A).

Der Schalldruckpegel eines über einen Frequenzumrichter geregelten Motors kann höher sein als der eines entsprechenden Motors, der nicht über einen Frequenzumrichter geregelt wird. Siehe Abschnitt 6.7 Funkentstörfilter.

17. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:


1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungs-gesellschaften.
2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Oversættelse af den originale engelske udgave

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side		
1. Symboler brugt i dette dokument	90	16.6 Kabellængde	130
2. Introduktion	90	16.7 Sikringer og kabeltværnsnit	130
2.1 Generel beskrivelse	90	16.8 Indgange og udgange	132
2.2 Anvendelse	90	16.9 Lydtryksniveau	132
2.3 Henvisninger	91	17. Bortskaffelse	132
3. Sikkerhed og advarsel	91		
3.1 Advarsel	91		Advarsel
3.2 Sikkerhedsforskrifter	91	Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift.	
3.3 Installationskrav	91		
3.4 Reduceret ydelse under særlige forhold	91		
4. Identifikation	92		
4.1 Typeskilt	92		Advarsel
4.2 Emballagemærkat	92	Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade.	
5. Mekanisk installation	92		
5.1 Modtagelse og opbevaring	92		Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet.
5.2 Transport og udpakning	92		
5.3 Pladskrav og luftcirculation	92		
5.4 Montage	93		
6. Eltilslutning	93		Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.
6.1 Elektrisk beskyttelse	93		
6.2 Net- og motortilslutning	94		
6.3 Tilslutning af signalklemmer	97		
6.4 Tilslutning af melderelær	100		
6.5 Tilslutning af sensorindgangsmodul MCB 114	101		
6.6 EMC-rigtig installation	102		
6.7 RFI-filtre	102		
6.8 Udgangsfiltre	103		
6.9 Motorkabel	103		
7. Driftsformer	104		
8. Reguleringsformer	104		
8.1 Ikke-reguleret drift (åben sløjfe)	104		Hvis pumpehastigheden overstiger den nominelle hastighed, bliver pumpen overbelastet.
8.2 Reguleret drift (lukket sløjfe)	104		
9. Menuoversigt	105		
10. Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet	107		
10.1 Betjeningspanel	107		
10.2 Tilbage til fabriksindstilling	108		
10.3 CUE-indstillinger	108		
10.4 Opstartsguide	108		
10.5 GENERELT	112		
10.6 DRIFT	113		
10.7 STATUS	114		
10.8 INSTALLATION	117		
11. Indstilling ved hjælp af PC Tool E-products	124		
12. Indstillingernes prioritet	124		
12.1 Styring uden bussignal, lokal driftsform	124		
12.2 Styring med bussignal, fjernstyret driftsform	124		
13. Eksterne styringssignaler	125		
13.1 Digitale indgange	125		
13.2 Eksternt sætpunkt	125		
13.3 GENlbussignal	126		
13.4 Andre busstandarer	126		
14. Vedligeholdelse og service	126		
14.1 Rengøring af CUE	126		
14.2 Servicedele og servicesæt	126		
15. Fejlfinding	126		
15.1 Advarsels- og alarmliste	126		
15.2 Afstilling af alarmer	127		
15.3 Signallamper	127		
15.4 Melderelær	127		
16. Tekniske data	128		
16.1 Kapsling	128		
16.2 Kabelforskruning	128		
16.3 Hovedmål og vægt	129		
16.4 Omgivelser	129		
16.5 Klemmemomenter	130		

2.3 Henvisninger

Teknisk dokumentation til Grundfos CUE:

- Instruktionen indeholder alle oplysninger der er nødvendige for at sætte CUE i drift.
- Databæltet indeholder alle tekniske oplysninger om CUE's design og applikationer.
- Serviceinstruktionen indeholder alle nødvendige anvisninger på demontering og reparation af frekvensomformeren.

Teknisk dokumentation er tilgængelig online på www.grundfos.com > Grundfos Product Center.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted.

3. Sikkerhed og advarsel

3.1 Advarsel



Advarsel

Installations-, vedligeholdelses- og eftersynsarbejde skal udføres af uddannet personel.



Advarsel

Det er forbundet med livsfare at berøre strømførende dele, også efter at CUE er afbrudt.

Før der udføres arbejde af nogen art på CUE, skal netspændingen og andre indgangsspændinger afbrydes, som minimum i det tidsrum der er angivet herunder.

Spænding	Vent mindst		
	4 minutter	15 minutter	20 minutter
200-240 V	0,75 - 3,7 kW	5,5 - 45 kW	
380-500 V	0,55 - 7,5 kW	11-90 kW	
525-600 V	0,75 - 7,5 kW		
525-690 V		11-90 kW	

Vent kun i kortere tid hvis det er angivet på typeskiltet til den pågældende CUE.

3.2 Sikkerhedsforskrifter

- On/off-tasten på betjeningspanelet kobler ikke CUE fra strømforsyningen og må derfor ikke benyttes som sikkerhedsafbryder.
- CUE skal jordes korrekt og beskyttes mod indirekte kontakt i henhold til lokale forskrifter.
- Lækstrøm til jord overstiger 3,5 mA.
- Kapslingsklasse IP20/21 må ikke installeres frit tilgængeligt, men kun i tavle.
- Kapslingsklasse IP54/55 må ikke installeres udendørs uden ekstrabeskyttelse mod vejrforhold og sol.
- Overhold altid nationale og lokale forskrifter vedrørende kabeltværsnit, kortslutningsbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse.

3.3 Installationskrav

Den generelle sikkerhed nødvendiggør særlige installationshensyn vedrørende disse aspekter:

- sikringer og afbrydere til overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse
- valg af kabler (netstrøm, motor, belastningsfordeling og relæ)
- netkonfiguration (IT, TN, jording)
- sikkerhed på tilslutningsindgange og -udgange (PELV).

3.3.1 IT-net



Advarsel

Tilslut ikke 380-500 V CUE-frekvensomformere til netforsyninger med en spænding mellem fase og jord på mere end 440 V.

I forbindelse med IT-net og jordet trekantnet kan netspændingen overstige 440 V mellem fase og jord.

3.3.2 Aggressivt miljø



CUE må ikke installeres i miljøer hvor luften indeholder væsker, partikler eller gasser som kan påvirke og ødelægge de elektroniske komponenter.

CUE indeholder et stort antal mekaniske og elektroniske komponenter. De er alle sårbar over for miljøpåvirkninger.

3.4 Reduceret ydelse under særlige forhold

CUE vil reducere sin ydelse under disse forhold:

- lavt lufttryk (i stor højde)
- lange motorkabler.

De nødvendige forholdsregler er beskrevet i de næste to afsnit.

3.4.1 Reduktion ved lavt lufttryk



Advarsel

Ved højder over 2000 m kan PELV-kravene ikke overholdes.

PELV = Protective Extra Low Voltage.

Ved lavt lufttryk falder luftens køleevne hvorfor CUE automatisk vil reducere ydelsen for at undgå overbelastning.

Det kan være nødvendigt at vælge en CUE med en større ydelse.

3.4.2 Reduktion ved lange motorkabler

Den maksimale kabellængde for CUE er 300 m for uskærmede og 150 m for skærmede kabler. Kontakt Grundfos ved længere kabler.

CUE er konstrueret til et motorkabel med et maksimalt tværsnit som angivet i afsnit 16.7 Sikringer og kabeltværsnit.

4. Identifikation

4.1 Typeskilt

CUE kan identificeres ved hjælp af typeskiltet. Et eksempel er vist herunder.



Fig. 1 Eksempel på typeskilt

Tekst	Beskrivelse
T/C:	CUE (produktnavn) 202P1M2... (intern kode)
Prod.no:	Produktnummer: 12345678
S/N:	Serienummer: 123456G234
	De tre sidste tal viser produktionsdatoen: 23 er ugen, og 4 er året 2004.
1.5 kW	Typisk akseleffekt på motoren
IN:	Forsyningsspænding, frekvens og maks. indgangsstrøm
OUT:	Motorspænding, frekvens og maks. udgangsstrøm. Den maksimale udgangsfrekvens afhænger normalt af pumpetypen.
CHASSIS/ IP20	Kapslingsklasse
Tamb.	Maks. omgivelsestemperatur

4.2 Emballagemærkat

CUE kan også identificeres ved hjælp af mærkaten på emballagen.

5. Mekanisk installation

De enkelte CUE-kabinetstørrelser kendtes gennem deres kapslinger. Tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling* viser sammenhængen mellem kapslingsklasser og kapslingsstyper.

5.1 Modtagelse og opbevaring

Kontrollér ved modtagelsen at emballagen er intakt, og at enheden er komplet. Kontakt transportselskabet hvis produktet er blevet beskadiget under transport.


Vær opmærksom på at CUE leveres i emballage der ikke egner sig til udendørs opbevaring.

5.2 Transport og udpakning

For at forhindre skader under transporten må CUE kun pakkes ud på installationsstedet.

Emballagen indeholder tilbehørspose(r), dokumentation og selve enheden. Se fig. 2.

TM04 3272 3808




TM03 8857 2607

Fig. 2 CUE-emballage

5.3 Pladskrav og luftcirculation

CUE-enheder kan monteres side om side, men eftersom der er behov for tilstrækkelig luftcirculation til køeling, skal følgende krav overholdes:

- Tilstrækkelig fri afstand over og under CUE. Se tabellen nedenfor.
- Omgivelsestemperatur op til 50 °C.
- Montér CUE direkte på væggen, eller forsyn den med en bagplade. Se fig. 3.



TM03 8859 2607

Fig. 3 CUE monteret direkte på væg eller forsynet med en bagplade

Nødvendig fri afstand over og under CUE

Kapsling	Afstand [mm]
A2, A3, A4, A5	100
B1, B2, B3, B4, C1, C3	200
C2, C4	225

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

5.4 Montage

Forsigtig Det er brugerens ansvar at CUE fastgøres forsvarligt til et fast underlag.

1. Markér og bør huller. Se målene i afsnit 16.3 Hovedmål og vægt.
2. Montér skruerne, men lad dem sidde løse. Montér CUE, og spænd de fire skruer.




Fig. 4 Boring af huller

6. Eltilslutning



Advarsel

Det er ejeren eller installatøren der har ansvaret for at sikre korrekt jording og beskyttelse i henhold til nationale og lokale forskrifter.



Advarsel

Før der udføres arbejde af nogen art på CUE, skal netspændingen og andre indgangsspændinger afbrydes, som minimum i det tidsrum der er angivet i afsnit 3. Sikkerhed og advarsel.




Fig. 5 Eksempel på 3-faset nettilslutning af CUE med netspændingsafbryder, forsikringer og ekstrabeskyttelse

6.1 Elektrisk beskyttelse

6.1.1 Beskyttelse mod elektrisk stød, indirekte berøring



Advarsel

CUE skal jordes korrekt og beskyttes mod indirekte kontakt i henhold til lokale forskrifter.



Forsigtig Lækstrøm til jord overstiger 3,5 mA, så der er behov for en forstærket jordforbindelse.

Beskyttelsesledere skal altid have gul/grøn (PE) eller gul/grøn/blå (PEN) farvemærkning.

Anvisninger ifølge EN IEC 61800-5-1:

- CUE skal være stationær, fast installeret og fast tilsluttet netforsyningen.
- Jordforbindelsen udføres enten ved at fremføre dobbelt beskyttelsesledere eller ved at fremføre én forstærket beskyttelsesleder med et tværsnit på min. 10 mm².

6.1.2 Beskyttelse mod kortslutning, sikringer

CUE og forsyningssystemet skal beskyttes mod kortslutning.

Grundfos kræver at de forsikringer der er nævnt i afsnit 16.7 Sikringer og kabeltværsnit, bruges til beskyttelse mod kortslutning.



CUE yder fuldstændig kortslutningsbeskyttelse i tilfælde af kortslutning på motorudgangen.

6.1.3 Ekstrabeskyttelse



Forsigtig Lækstrøm til jord overstiger 3,5 mA.

Hvis CUE tilsluttes en elektrisk installation hvor der anvendes fejlstrømsafbryder (HPFI) som ekstrabeskyttelse, skal denne være mærket med følgende symboler:



HPFI

Afbryderen er type B.

Der skal tages højde for den samlede lækstrøm fra alt elektrisk udstyr i installationen.

Lækstrømmen fra CUE ved normal drift kan ses i afsnit 16.8.1 Netforsyning (L1, L2, L3).

Under opstart og i asymmetriske forsyningssystemer kan lækstrømmen være højere end normalt og få HPFI-afbryderen til at udløses.

6.1.4 Motorbeskyttelse

Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. CUE beskytter motoren mod termisk overbelastning og blokering.

6.1.5 Beskyttelse mod overstrøm

CUE er udstyret med en intern overstrømsbeskyttelse til overbelastningsbeskyttelse på motorudgangen.

6.1.6 Beskyttelse mod netspændingsspidser

CUE er beskyttet mod netspændingsspidser i henhold til EN 61800-3, andet driftsmiljø.

6.2 Net- og motortilslutning

Forsyningsspænding og frekvens er angivet på CUE's typeskilt. Sørg for at CUE er egnet til strømforsyningen på installationsstedet.

6.2.1 Netspændingsafbryder

Der kan installeres en netspændingsafbryder foran CUE i henhold til lokale forskrifter. Se fig. 5.

6.2.2 Forbindelsesdiagram

Ledningerne i klemkassen skal være så korte som muligt. Undtaget er dog beskyttelseslederen der skal være så lang at den er det sidste der slipper hvis kablet utilsigtet rykkes ud af forskruningen.





Fig. 6 Forbindelsesdiagram, trefaset nettilslutning

TM03 8799 2507

- Tilslut jordlederen til klemme 95 (PE) og netlederne til klemme 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) i netstikket. Sæt netstikproppen i stikket mærket MAINS.




TM03 9011 2807

Fig. 8 Tilslutning af jordleder og netledere

Bemærk Brug L1 og L2 ved 1-faset tilslutning.

- Fastgør netkablet til monteringspladen.



TM03 9014 2807

Fig. 9 Fastgørelse af netkabel


Bemærk Brug L1 og L2 ved 1-faset tilslutning.

6.2.3 Nettillslutning, kapsling A2 og A3

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 Kapsling.

Kontrollér at netspænding og netfrekvens svarer til
Forsigtig de værdier der er angivet på typeskiltet for CUE og motoren.

- Montér monteringspladen med to skruer.



TM03 9010 2807

Fig. 7 Montering af monteringspladen

6.2.4 Motortilslutning, kapsling A2 og A3

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

Forsigtig Motorkablet skal være skærmet for at CUE overholder EMC-kravene.

1. Tilslut jordlederen til klemme 99 (PE) på monteringspladen.
- Tilslut motorlederne til klemme 96 (U), 97 (V), 98 (W) i motorstikpropen.




Fig. 10 Tilslutning af jordleder og motorledere

2. Sæt motorstikpropen i stikket mærket MOTOR. Fastgør det skærmede kabel til monteringspladen med en kabelbøje.




Fig. 11 Tilslutning af motorstikpropen og fastgørelse af det skærmede kabel

6.2.5 Kapsling A4 og A5

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

Nettilslutning

Kontrollér at netspænding og netfrekvens svarer til

Forsigtig de værdier der er angivet på typeskiltet for CUE og motoren.

1. Tilslut jordlederen til klemme 95 (PE). Se fig. 12.
2. Tilslut netlederne til klemme 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) i netstikket.
3. Sæt netstikpropen i stikket mærket MAINS.
4. Fastgør netkablet med en kabelbøje.




Fig. 12 Netttilslutning, A4 og A5

Bemerk Brug L1 og L2 ved 1-faset tilslutning.

Motortilslutning

Forsigtig Motorkablet skal være skærmet for at CUE overholder EMC-kravene.

1. Tilslut jordlederen til klemme 99 (PE). Se fig. 13.
2. Tilslut motorlederne til klemme 96 (U), 97 (V), 98 (W) i motorstikpropen.
3. Sæt motorstikpropen i stikket mærket MOTOR.
4. Fastgør det skærmede kabel med en kabelbøje.




Fig. 13 Motortilslutning, A5

TM03 9017 2807

TM03 9018 2807

6.2.6 Kapsling B1 og B2

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

Nettilslutning

Kontrollér at netspænding og netfrekvens svarer til de værdier der er angivet på typeskiltet for CUE og motoren.

- Forsigtig** 1. Tilslut jordlederen til klemme 95 (PE). Se fig. 14.
- 2. Tilslut netlederne til klemme 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).
- 3. Fastgør netkablet med en kabelbøje.




Fig. 14 Nettiltrslutning, B1 og B2

Bemærk Brug L1 og L2 ved 1-faset tilslutning.

Motortilslutning

Forsigtig Motorkablet skal være skærmet for at CUE overholder EMC-kravene.

1. Tilslut jordlederen til klemme 99 (PE). Se fig. 15.
2. Tilslut motorlederne til klemme 96 (U), 97 (V), 98 (W).
3. Fastgør det skærmede kabel med en kabelbøje.




Fig. 15 Motortilslutning, B1 og B2

6.2.7 Kapsling B3 og B4

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

Nettilslutning

Kontrollér at netspænding og netfrekvens svarer til de værdier der er angivet på typeskiltet for CUE og motoren.

- Forsigtig** 1. Tilslut jordlederen til klemme 95 (PE). Se fig. 16 og 17.
- 2. Tilslut netlederne til klemme 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).
- 3. Fastgør netkablet med en kabelbøje.

Motortilslutning

Forsigtig Motorkablet skal være skærmet for at CUE overholder EMC-kravene.

1. Tilslut jordlederen til klemme 99 (PE). Se fig. 16 og 17.
2. Tilslut motorlederne til klemme 96 (U), 97 (V), 98 (W).
3. Fastgør det skærmede kabel med en kabelbøje.




Fig. 16 Net- og motortilslutning, B3

TM03 9019 2807




Fig. 17 Net- og motortilslutning, B4

TM03 9446 1007

TM03 9449 4007

6.2.8 Kapsling C1 og C2

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

Nettilslutning


Kontrollér at netspænding og netfrekvens svarer til de værdier der er angivet på typeskiltet for CUE og motoren.

- 1. Tilslut jordlederen til klemme 95 (PE). Se fig. 18.
- 2. Tilslut netlederne til klemme 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).

Motortilslutning

Forsigtig Motorkablet skal være skærmet for at CUE overholder EMC-kravene.

- 1. Tilslut jordlederen til klemme 99 (PE). Se fig. 18.
- 2. Tilslut motorlederne til klemme 96 (U), 97 (V), 98 (W).
- 3. Fastgør det skærmede kabel med en kabelbøje.



TM03 9016 2807

Fig. 18 Net- og motortilslutning, C1 og C2

6.2.9 Kapsling C3 og C4

Oplysninger om kapslinger findes i tabellen i afsnit 16.1 *Kapsling*.

Nettilslutning

Kontrollér at netspænding og netfrekvens svarer til de værdier der er angivet på typeskiltet for CUE og motoren.

- 1. Tilslut jordlederen til klemme 95 (PE).
Se fig. 19 og 20.
- 2. Tilslut netlederne til klemme 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3).

Motortilslutning

Forsigtig Motorkablet skal være skærmet for at CUE overholder EMC-kravene.

- 1. Tilslut jordlederen til klemme 99 (PE).
Se fig. 19 og 20.
- 2. Tilslut motorlederne til klemme 96 (U), 97 (V), 98 (W).
- 3. Fastgør det skærmede kabel med en kabelbøje.





Fig. 19 Net- og motortilslutning, C3



TM03 9448 4007

TM03 9447 4007

Fig. 20 Net- og motortilslutning, C4

6.3 Tilslutning af signalklemmer

Af sikkerhedsgrunde skal signalkabler være adskilt fra andre grupper med forstærket isolering i hele deres længde.


Bemærk Hvis der ikke tilsluttes en ekstern start/stop-afbryder, skal klemme 18 og 20 kortsluttes med en kort ledning.

Tilslut signalkablerne i henhold til retningslinierne for god praksis for at sikre en EMC-rigtig installation. Se afsnit 6.6 *EMC-rigtig installation*.

- Brug skærmede signalkabler med et ledertværsnit på min. 0,5 mm² og maks. 1,5 mm².
- Brug et skærmet 3-leder-buskabel i nye anlæg.

6.3.1 Minimumstilslutning, signalklemme


Drift er kun mulig når klemme 18 og 20 er forbundet, f.eks. ved hjælp af en ekstern start/stop-afbryder eller en kort ledning.




TM03 9057 3207

Fig. 21 Nødvendig minimumstilslutning, signalklemme


6.3.2 Forbindelsesdiagram, signalklemmer




TM05 1506 2811



TM05 1506 2811



TM05 1508 2811



TM05 1505 2811

Klemme	Type	Funktion	Klemme	Type	Funktion
12	+24 V ud	Forsyning til sensor	42	AO 1	Analog udgang, 0-20 mA
13	+24 V ud	Ekstra forsyning	50	+10 V ud	Forsyning til potentiometer
18	DI 1	Digital indgang, start/stop	53	AI 1	Eksternt sætpunkt, 0-10 V, 0/4-20 mA
19	DI 2	Digital indgang, programmerbar	54	AI 2	Sensorindgang, sensor 1, 0/4-20 mA
20	GND	Fælles stel for digitale indgange	55	GND	Fælles stel for analoge indgange
32	DI 3	Digital indgang, programmerbar	61	RS-485 GND Y	GENibus, stel
33	DI 4	Digital indgang, programmerbar	68	RS-485 A	GENibus, signal A (+)
39	GND	Stel for analog udgang	69	RS-485 B	GENibus, signal B (-)

Klemme 27 og 29 bruges ikke.

Tilslut signalkablerne i henhold til retningslinierne for god praksis for at sikre en EMC-rigtig installation. Se afsnit **6.6 EMC-rigtig installation**.

- Brug skærmede signalkabler med et ledertværtsnitt på min. 0,5 mm² og maks. 1,5 mm².

Brug et skærmet 3-leder-buskabel i nye anlæg.

Bemærk RS-485-skærmen skal forbindes til jord.

6.3.3 Tilslutning af en termistor (PTC) til CUE

Tilslutning af en termistor (PTC) i en motor til CUE kræver et eks-ternt PTC-relæ.

Dette krav skyldes at termistoren i motoren kun har ét lag isolering mod viklingerne. Klemmerne i CUE kræver to lag isolering efter som de indgår i et PELV-kredsløb.

Et PELV-kredsløb yder beskyttelse mod elektrisk stød. Der gælder de særlige tilslutningskrav for denne type kredsløb. Disse krav er beskrevet i EN 61800-5-1.

For at kunne opretholde PELV skal alle tilslutninger til styreklemmerne være PELV. Eksempelvis skal termistoren være forsynet med forskærket eller dobbelt isolering.

6.3.4 Adgang til signalklemmer

Alle signalklemmer befinner sig under klemmeafdækningen på CUE's front. Fjern klemmeafdækningen som vist i fig. 22 og 23.




Fig. 22 Adgang til signalklemmer, A2 og A3




Fig. 23 Adgang til signalklemmer, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 og C4

TM03 9003 2807




Fig. 24 Signalklemmer (alle kapslinger)

6.3.5 Montering af lederen

1. Fjern isoleringen i en længde på 9-10 mm.
2. Indsæt en skruetrækker med en spids på maks. 0,4 x 2,5 mm i det firkantede hul.
3. Indsæt lederen i det dertil hørende runde hul. Fjern skrue-trækken. Lederen sidder nu fast i klemmen.




Fig. 25 Montering af lederen i signalklemmen

6.3.6 Indstilling af analoge indgange, klemme 53 og 54

Kontakterne A53 og A54 er placeret bag betjeningspanelet og bruges til at indstille signaltypen for de to analoge indgange. Fabriksindstillingen for indgangene er spændingssignal "U".

Hvis der tilsluttes en 0/4-20 mA-sensor til klemme 54, skal indgangen indstilles til strømsignal "I".

Bemærk

Afbryd strømforsyningen før du indstiller kontakt A54.

Afmontér betjeningspanelet for at indstille kontakten. Se fig. 26.




Fig. 26 Indstilling af kontakt A54 til strømsignal "I"

TM03 9025 2807

TM03 9026 2807

TM03 9104 3407

6.3.7 RS-485 GENIbus-netværksforbindelse

Én eller flere CUE-enheder kan tilsluttes en styreenhed via GENIbus. Se eksemplet i fig. 27.




Fig. 27 Eksempel på et RS-485 GENIbus-netværk

Referencepotentialet, GND, for RS-485 (Y)-kommunikation skal forbunes til klemme 61.

Hvis der tilsluttes flere CUE-enheder til et GENIbus-netværk, skal termineringskontakten på den sidste CUE-enhed indstilles til "ON" (terminering af RS-485-porten).

Fabriksindstillingen for termineringskontakten er "OFF" (ikke termineret).

Afmontér betjeningspanelet for at indstille kontakten. Se fig. 28.





Fig. 28 Indstilling af termineringskontakt til "ON"

6.4 Tilslutning af melderelærer

Forsigtig Af sikkerhedsgrunde skal signalkabler være adskilt fra andre grupper med forstærket isolering i hele deres længde.




TM03 8801 2507

Fig. 29 Klemmer til melderelærer i normaltilstand (ikke aktiverede)

Klemme	Funktion	
C 1	C 2	Fælles
NO 1	NO 2	Sluttekontakt
NC 1	NC 2	Brydekontakt


Adgang til melderelærer

Relæudgangene er placeret som vist i fig. 30 til 35.



TM03 9007 2807

Fig. 30 Klemmer for relætilslutning, A2 og A3



TM03 9008 2807

Fig. 31 Klemmer for relætilslutning, A4, A5, B1 og B2




Fig. 32 Klemmer for relætilslutning, C1 og C2




Fig. 33 Klemmer for relætilslutning, B3




Fig. 34 Klemmer for relætilslutning, B4




Fig. 35 Klemmer for relæslutning, C3 og C4, i øverste højre hjørne af CUE

6.5 Tilslutning af sensorindgangsmodul MCB 114

MCB 114 er en valgmulighed som giver yderligere analoge indgange til CUE.

6.5.1 Konfiguration af MCB 114


MCB 114 har tre analoge indgange til disse sensorer:

- Én ekstra sensor 0/4-20 mA. Se afsnit 10.8.14 Sensor 2 (3.16).
- To Pt100/Pt1000-temperatursensorer til måling af motorleje-temperaturen eller en alternativ temperatur, f.eks. medietemperaturen. Se afsnit 10.8.19 Temperatursensor 1 (3.21) og 10.8.20 Temperatursensor 2 (3.22).

Efter at MCB 114 er blevet installeret, vil CUE automatisk registrere om sensoren er Pt100 eller Pt1000 når den tændes.

6.5.2 Forbindelsesdiagram, MCB 114

TM03 9009 2807



TM03 9442 4007

TM04 3273 3908

Fig. 36 Forbindelsesdiagram, MCB 114

Klemme	Type	Funktion
1 (VDO)	+24 V ud	Forsyning til sensor
2 (I IN)	AI 3	Sensor 2, 0/4-20 mA
3 (GND)	GND	Fælles stel for analog indgang
4 (TEMP)	AI 4	Temperatursensor 1, Pt100/Pt1000
5 (WIRE)	AI 4	Temperatursensor 1, Pt100/Pt1000
6 (GND)	GND	Fælles stel for temperatursensor 1
7 (TEMP)	AI 5	Temperatursensor 2, Pt100/Pt1000
8 (WIRE)	AI 5	Temperatursensor 2, Pt100/Pt1000
9 (GND)	GND	Fælles stel for temperatursensor 2

Klemmerne 10, 11 og 12 bruges ikke.

TM03 9441 4007

TM03 9440 4007

6.6 EMC-rigtig installation

Dette afsnit giver retningslinjer for god praksis ved installation af CUE. Følg disse retningslinjer for at overholde EN 61800-3, første driftsmiljø.

- Brug kun motor- og signalkabler med flettet skærm af metal i applikationer uden udgangsfilter.
- Der er ingen særlige krav til forsyningskabler bortset fra lokale krav.
- Før skærmen så tæt på tilslutningsklemmerne som muligt. Se fig. 37.
- Undgå terminering af skærmen med sammensnoede ender. Se fig. 38. Brug kabelbøjler eller EMC-kabelforskrninger i stedet.
- Forbind skærmen til stel i begge ender ved både motor- og signalkabler. Se fig. 39. Hvis styringen ikke har kabelbøjler, skal skærmen kun forbindes til CUE. Se fig. 40.
- Undgå uskærmede motor- og signalkabler i el-skabe med frekvensomformere.
- Hold motorkablet så kort som muligt i applikationer uden udgangsfilter for at begrænse støjniveauet og minimere lækstrømme.
- Stelforbindelsernes skruer skal altid være fastspændte, uanset om der er monteret et kabel eller ej.
- Hold så vidt muligt netkabler, motorkabler og signalkabler adskilte i installationen.

Andre installationsmåder kan give tilsvarende EMC-resultater hvis ovennævnte retningslinjer for god praksis følges.




Fig. 37 Eksempel på afisoleret kabel med skærm




Fig. 38 Undgå sammensnøing af skærmens ender

TM02 1325 0901
TM03 8812 2507




Fig. 39 Eksempel på tilslutning af et 3-leder-buskabel hvor skærmen er tilsluttet i begge ender




Fig. 40 Eksempel på tilslutning af et 3-leder-buskabel hvor skærmen er tilsluttet ved CUE (styring uden kabelbøjler)

6.7 RFI-filtre

For at opfylde EMC-kravene er CUE forsynet med følgende typer indbyggede radiofrekvensinterferensfiltre (RFI).

Spænding	Typisk akseleffekt P2	RFI-filtertype
1 x 200-240 V*	1,1 - 7,5 kW	C1
3 x 200-240 V	0,75 - 45 kW	C1
3 x 380-500 V	0,55 - 90 kW	C1
3 x 525-600 V	0,75 - 7,5 kW	C3
3 x 525-690 V	11-90 kW	C3

* 1-faset indgang - 3-faset udgang.

Beskrivelse af RFI-filtertyper

C1: Til brug i boligområder.

C3: Til brug i industriområder med egen lavspændingstransformator.

RFI-filtertyper er i henhold til EN 61800-3.

6.7.1 Udstyr i kategori C3

- Denne type af elektrisk motordrev (PDS) er ikke beregnet til brug på et offentligt lavspændingsnetværk som forsyner boliger.
- Radiofrekvensinterferens kan forventes hvis det bruges i sådan et netværk.

6.8 Udgangsfiltre

Udgangsfiltre bruges til reducere spændingsbelastningen på motorviklingerne og belastningen på motorens isolationssystem samt til at reducere akustisk støj fra motoren der drives af en frekvensomformer.

To typer udgangsfiltre kan leveres til CUE som tilbehør:

- dU/dt-filtre
- sinusfiltre.

Brug af udgangsfiltre

Tabellen viser hvornår et udgangsfiltre er nødvendigt, og hvilken type der skal bruges. Valget afhænger af følgende:

- pumpetype
- motorkabellængde
- krævet reduktion af akustisk støj fra motoren.

Pumpetype	CUE-udgangseffekt	dU/dt-filter	Sinusfilter
SP, BM, BMB med motorspænding fra og med 380 V	Alle	-	0-300 m*
Pumper med MG71 og MG80 op til og med 1,5 kW	Større end 1,5 kW	-	0-300 m*
Reduktion af dU/dt og støjemission, lav reduktion	Alle	0-150 m*	-
Reduktion af dU/dt, spændingsspidser og støjemission, høj reduktion	Alle	-	0-300 m*
Med motorer fra og med 500 V	Alle	-	0-300 m*

* De angivne længder gælder motorkablet.

6.9 Motorkabel

For at overholde EN 61800-3 skal motorkablen altid være skærmet, uanset om der er monteret et udgangsfiltre.

Bemærk


Netkablen behøver ikke at være skærmet.

Se fig. 41, 42, 43 og 44.




TM04 4289 1109

Fig. 41 Eksempel på installation uden filter




TM04 4290 1109

Fig. 42 Eksempel på installation med filter. Kablet mellem CUE og filteret skal være kort



TM04 4291 1109

Fig. 43 Dykpumpe uden tilslutningsboks. Frekvensomformer og filter monteret tæt på brønden



TM04 4292 1109


Fig. 44 Dykpumpe med tilslutningsboks og skærmet kabel. Frekvensomformer og filter monteret langt fra brøden, og tilslutningsboks monteret tæt på brøden

Symbol	Betegnelse
1	CUE
2	Filter
3	Tilslutningsboks
4	Standardmotor
5	Dykmotor
Enkeltledning	Uskærmet kabel
Dobbeltledning	Skærmet kabel

7. Driftsformer

Følgende driftsformer indstilles på betjeningspanelet i menuen "DRIFT", displaybillede 1.2. Se afsnit 10.6.2 Driftsform (1.2).

Driftsform	Beskrivelse
Normal	Pumpen kører i den valgte reguleringsform
Stop	Pumpen er stoppet (grøn signallampe blinker)
Min.	Pumpen kører med min. hastighed
Maks.	Pumpen kører med maks. hastighed



Eksempel: Maks.-kurven kan for eksempel bruges ved udluftning af pumpen under installationen.

Eksempel: Min.-kurven kan for eksempel bruges i perioder med et meget lille flowbehov.

8. Reguleringsformer


Reguleringsform indstilles på betjeningspanelet i menuen "INSTALLATION", displaybillede 3.1. Se afsnit 10.8.1 Reguleringsform (3.1).

Der er to overordnede reguleringsformer:

- Ikke-reguleret drift (åben sløjfe).
- Reguleret drift (lukket sløjfe) med tilsluttet sensor.

Se afsnit 8.1 Ikke-reguleret drift (åben sløjfe) og 8.2 Reguleret drift (lukket sløjfe).










8.1 Ikke-reguleret drift (åben sløjfe)



Eksempel: Konstantkurven kan for eksempel bruges ved pumper uden tilsluttet sensor.

Eksempel: Anvendes typisk med et overordnet styresystem, f.eks. MPC eller en anden ekstern styring.

8.2 Reguleret drift (lukket sløjfe)



9. Menuoversigt





Fig. 45 Menuoversigt

Menustuktur

CUE har en opstartsguide, som starter ved første idriftsætning. Efter opstartsguiden har CUE en menustruktur inddelt i fire hovedmenuer:

- "GENERELT" giver adgang til opstartsguiden for den generelle indstilling af CUE.
- "DRIFT" gør det muligt at indstille sætpunkt, vælge driftsform og afstille alarmer. Det er også muligt at se de sidste fem advarsler og alarmer.
- "STATUS" viser status for CUE og pumpen. Det er ikke muligt at ændre eller indstille værdier.
- "INSTALLATION" giver adgang til alle parametre. Her kan der foretages en detaljeret indstilling af CUE.



10. Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet

10.1 Betjeningspanel




Advarsel

On/off-tasten på betjeningspanelet kobler ikke CUE fra strømforsyningen og må derfor ikke benyttes som sikkerhedsafbryder.



On/off-tasten har højeste prioritet. I "off"-tilstand er drift af pumpen ikke mulig.

Betjeningspanelet bruges til lokal indstilling af CUE. De funktioner der er til rådighed, afhænger af den pumpefamilie der er tilsluttet CUE.



TM03 8719 2507

Fig. 46 CUE's betjeningspanel

Redigerungstaster

Tast	Funktion
On/ Off	Gør pumpen klar til drift/starter og stopper pumpen.
OK	Gemmer ændrede værdier, afstiller alarmer og udvider værdifeltet.
+/-	Ændrer værdier i værdifeltet.

Navigeringstaster

Tast	Funktion
< >	Navigerer fra én menu til en anden. Ved menuskift vil det viste displaybillede altid være det øverste displaybillede i den nye menu.
▲ ▼	Navigerer op og ned i den enkelte menu.

Redigerungstasterne på betjeningspanelet kan indstilles til disse værdier:

- Aktiv
- Ikke aktiv.

Når redigerungstasterne er indstillet til "Ikke aktiv" (låst), har de ingen funktion. Det er kun muligt at navigere i menuerne og aflæse værdier.

Aktiver eller deaktivér tasterne ved at trykke på pil op- og pil ned-tasterne samtidig i 3 sekunder.

Justering af displaykontrasten

Tryk på [OK] og [+/-] for at gøre displayet mørkere.

Tryk på [OK] og [+/-] for at gøre displayet lysere.

Signallamper

Pumpens driftstilstand vises med signallamperne på fronten af betjeningspanelet. Se fig. 46.

Tabellen viser signallampernes funktion.

Signallampe	Funktion
	Pumpen kører eller er blevet stoppet af en stop-funktion.
On (grøn)	Hvis lampen blinker, er pumpen blevet stoppet af brugeren (CUE-menu), ekstern start/stop eller bus.
Off (orange)	Pumpen er blevet stoppet med on/off-tasten.
Alarm (rød)	Indikerer en alarm eller advarsel.

Displaybilleder, generelle termer

Figur 47 og 48 viser displaybilledets generelle termer.




Fig. 47 Eksempel på displaybillede i opstartsguiden




Fig. 48 Eksempel på displaybillede i brugermenuen

10.2 Tilbage til fabriksindstilling


Følg denne fremgangsmåde for at gå tilbage til fabriksindstillingen:

1. Afbryd strømforsyningen til CUE.
2. Tryk på [On/Off], [OK] og [+] mens du tænder for strømforsyningen.

CUE stiller alle parametre tilbage til fabriksindstillingen.

Displayet tænder når tilbagestillingen er gennemført.

10.3 CUE-indstillinger



TM04 7313 1810

Opstartsguiden indeholder alle parametre der kan indstilles på betjeningspanelet til CUE.

Dokumentet indeholder en særlig tabel med ekstra indstillinger af PC Tool og en side hvor særlige PC Tool-programmeringsoplysninger skal indføres.

Kontakt det lokale Grundfos-selskab for at downloade dokumentet.

10.4 Opstartsguide

Kontrollér at tilsluttet udstyr er klar til idrftsætning, og at CUE er tilsluttet forsyningsspænding.

Bemærk

Hav typeskiltsdata for motor, pumpe og CUE klar.

Brug opstartsguiden til den generelle indstilling af CUE, herunder indstilling af den korrekte omdrejningsretning.

Opstartsguiden startes første gang, CUE slutter til strømforsyningen. Den kan genstartes i menuen "GENERELT". Bemærk at alle tidligere indstillinger så slettes.

Punktopstillinger viser de mulige indstillinger. Fabriksindstillinger vises med fed skrift.

10.4.1 Velkomstdisplaybillede



- Tryk på [OK]. Du vil nu blive ledt gennem opstartsguiden.

10.4.2 Sprog (1/16)



Vælg det sprog der skal bruges i displayet:

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------|
| • Britisk-engelsk | • Græsk | • Ungarsk |
| • Amerikansk | • Nederlandsk | • Tjekkisk |
| • Tysk | • Svensk | • Kinesisk |
| • Fransk | • Finsk | • Japansk |
| • Italiensk | • Dansk | • Koreansk. |
| • Spansk | • Polsk | |
| • Portugisisk | • Russisk | |

10.4.3 Enheder (2/16)



Vælg de enheder der skal bruges i displayet:

- SI: m, kW, bar...
- US: ft, HP, psi...

10.4.4 Pumpefamilie (3/16)



Vælg pumpefamilie ifølge pumpens typeskilt:

- CR, CRI, CRN, CRT
- SP, SP-G, SP-NE
- ...

Vælg "Andet" hvis pumpefamilien ikke er på listen.

10.4.5 Nominel motoreffekt (4/16)




Indstil den nominelle motoreffekt, P2, ifølge motorenets typeskilt:

- 0,55 - 90 kW

Indstillingsområdet er størrelsesrelateret, og fabriksindstillingen svarer til CUE's nominelle effekt.

10.4.6 Forsyningsspænding (5/16)



Vælg forsyningsspænding svarende til den nominelle forsyningsspænding på installationsstedet.


Enhed	Enhed	Enhed
1 x 200-240 V: *	3 x 200-240 V:	3 x 380-500 V:
• 1 x 200 V	• 3 x 200 V	• 3 x 380 V
• 1 x 208 V	• 3 x 208 V	• 3 x 400 V
• 1 x 220 V	• 3 x 220 V	• 3 x 415 V
• 1 x 230 V	• 3 x 230 V	• 3 x 440 V
• 1 x 240 V.	• 3 x 240 V.	• 3 x 460 V
		• 3 x 500 V.

Enhed	Enhed
3 x 525-600 V:	3 x 525-690 V:
• 3 x 575 V.	• 3 x 575 V
	• 3 x 690 V.

* 1-faset indgang - 3-faset udgang

Indstillingsområdet afhænger af typen af CUE, og fabriksindstillingen svarer til CUE's nominelle forsyningsspænding.

10.4.7 Maks. motorstrøm (6/16)



Indstil maks. motorstrøm ifølge motorens typeskilt:

- 0-999 A.

Indstillingsområdet afhænger af typen af CUE, og fabriksindstillingen svarer til en typisk motorstrøm ved den valgte motoreffekt.

Den maksimale strøm begrænses til værdien på CUE-typeskillet, også selv om den indstilles til en højere værdi under opsætningen.

10.4.8 Hastighed (7/16)



Indstil den nominelle hastighed ifølge pumpens typeskilt:

- 0-9999 min⁻¹.

Fabriksindstillingen afhænger af tidligere valg. På basis af den indstillede nominelle hastighed indstiller CUE automatisk motorfrekvensen til 50 eller 60 Hz.

10.4.9 Frekvens (7A/16)



Dette displaybillede vises kun hvis manuel indtastning af frekvensen er nødvendig.

Indstil den nominel frekvens ifølge motorens typeskilt:

- 40-200 Hz

Fabriksindstillingen afhænger af tidligere valg.

10.4.10 Reguleringsform (8/16)




Vælg den ønskede reguleringsform. Se afsnit 10.8.1 Reguleringsform (3.1).

- Åben sløjfe
- Konstanttryk
- Konstant differenstryk
- Proportionalt differenstryk
- Konstant flow
- Konstant temperatur
- Konstant niveau
- Konstant anden værdi.

Indstillingsmulighederne og fabriksindstillingen afhænger af pumpefamilien.

CUE giver en alarm hvis den valgte reguleringsform kræver en sensor, og der ikke er installeret en sensor. For at forsætte indstillingen uden en sensor, så vælg "Åben sløjfe", og følg fremgangsmåden. Når der er blevet installeret en sensor, indstil sensoren og regulererformen i menuen "INSTALLATION".

10.4.11 Nominelt flow (8A/16)



Dette displaybillede vises kun hvis den valgte reguleringsform er proportionalt differenstryk.

Indstil det nominelle flow ifølge pumpens typeskilt:

- 1-6550 m³/h.

10.4.12 Nominel løftehøjde (8B/16)



Dette displaybillede vises kun hvis den valgte reguleringsform er proportionalt differenstryk.

Indstil den nominelle løftehøjde ifølge pumpens typeskilt:

- 1-999 m.

10.4.13 Sensor tilsluttet klemme 54 (9/16)



Indstil måleområdet for den tilsluttede sensor med et signalområde på 4-20 mA. Måleområdet afhænger af den valgte reguleringsform:

Proportionalt differenstryk:

- 0-0,6 bar
- 0-1 bar
- 0-1,6 bar
- 0-2,5 bar
- **0-4 bar**
- 0-6 bar
- 0-10 bar
- Andet.

Konstanttryk:


- 0-2,5 bar
- 0-4 bar
- 0-6 bar
- **0-10 bar**
- 0-16 bar
- 0-25 bar
- Andet.

Konstant temperatur:

- **-25 til 25 °C**
- 0 til 25 °C
- 50 til 100 °C
- 0 til 150 °C
- Andet.

Hvis den valgte reguleringsform er "Konstant anden værdi", eller hvis det valgte måleområde er "Andet", skal sensoren indstilles ifølge næste afsnit, displaybillede 9A/16.

10.4.14 Anden sensorstype tilsluttet klemme 54 (9A/16)



Dette displaybillede vises kun når der er valgt reguleringsform "Konstant anden værdi" eller måleområde "Andet" i displaybillede 9/16.

- Sensorens udgangssignal:

0-20 mA

4-20 mA


- Sensorens måleenhed:

bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s, gal/h, gal/m, gal/s, ft³/min, ft³/s, °C, °F, %.

- Sensorens måleområde.

Måleområdet afhænger af den tilsluttede sensor og den valgte måleenhed.

10.4.15 Spædning og udluftning (10/16)



Se pumpens monterings- og driftsinstruktion.

Den generelle indstilling af CUE er nu udført, og opstartsguiden er klar til at indstille omdrejningsretningen:

- Tryk på [OK] for at fortsætte til automatisk eller manuel indstilling af omdrejningsretningen.

10.4.16 Automatisk indstilling af omdrejningsretning (11/16)



Advarsel

Pumpen vil køre i kort tid under testen. Sørg for at personer eller udstyr ikke er i fare!

Bemærk Inden CUE indstiller omdrejningsretningen, foretager den en automatisk motortilpasning ved bestemte pumpetyper. Dette tager et par minutter. Tilpasningen foretages ved stilstand.

CUE tester og indstiller automatisk den korrekte omdrejningsretning uden at ændre kabeltilslutningerne.

Denne test egner sig ikke til visse pumpetyper og vil i visse tilfælde ikke med sikkerhed kunne fastslå den korrekte omdrejningsretning. I disse situationer skifter CUE til manuel indstilling, og omdrejningsretningen bestemmes ud fra installatørens observationer.

CUE vil nu lave en motorparametertest og tjekke om pumpen kører i den korrekte...

< 11/16 >

...retning. Hvis ikke, bliver omdrejningsretningen ændret automatisk. Sørg for...

< 11/16 >

...at anlægget er åbent for flow. Pumpen vil køre under testen.

Tryk OK for at fortsætte.

< 11/16 >

Informationsdisplaybilleder.

- Tryk på [OK] for at fortsætte.

Pumpen starter om 10 sek.
Tryk en hvilken som helst tast for at annullere.

0 % 100 %

< 12/16 >

Pumpen starter efter 10 sekunder.

Det er muligt at afbryde testen og vende tilbage til det forrige displaybillede.

Tester omdr.retningen. Tryk en hvilken som helst tast for at afbryde.

0 % 100 %

< 13/16 >

Pumpen kører med begge omdrejningsretninger og stopper automatisk.

Det er muligt at afbryde testen, stoppe pumpen og gå til manuel indstilling af omdrejningsretningen.

Testen er færdig, og den korrekte omdrejningsretning er nu indstillet.

Tryk OK for at fortsætte.

< 14/16 >

Den korrekte omdrejningsretning er nu indstillet.

- Tryk på [OK] for at indstille sætpunktet.

Se afsnit 10.4.17 Sætpunkt (15/16).

10.4.17 Sætpunkt (15/16)

Sætpunkt

8.00 bar

< 15/16 >

Indstil sætpunktet i henhold til den valgte reguleringsform og sensor.

10.4.18 Generelle indstillinger er foretaget (16/16)

Generelle indstillinger er foretaget.
Tryk OK for at fortsætte.

< 16/16 >

- Tryk på [OK] for at gøre pumpen driftsklar eller starte pumpen i driftsformen "Normal". Herefter vil displaybillede 1.1 i menuen "DRIFT" blive vist.

10.4.19 Manuel indstilling når omdrejningsretningen er synlig (13/16)

Det skal være muligt at observere motorenens ventilator eller aksel.

Manuel test af omdrejningsretning. Læg mærke til omdrejningsretningen mens...

< 13/16 >

...pumpen kører i nogle sekunder.

Tryk OK for at fortsætte.

< 13/16 >

Informationsdisplaybilleder.

- Tryk på [OK] for at fortsætte.

Pumpen starter om 10 sek.
Tryk en hvilken som helst tast for at annullere.

0 % 100 %

< 13/16 >

Pumpen starter efter 10 sekunder.

Det er muligt at afbryde testen og vende tilbage til det forrige displaybillede.

Feedback
0.00 bar
Motorstrøm
0.00 A
13/16

Trykket vises under testen hvis der er tilsluttet en tryksensor.
Motorstrømmen vises altid under testen.

Er omdrejningsretningen korrekt?

Ja

< 13/16 >

Angiv om omdrejningsretningen er korrekt.

- Ja

Testen er færdig, og den korrekte omdrejningsretning er nu indstillet.

Den korrekte omdrejningsretning er nu indstillet.

- Tryk på [OK] for at indstille sætpunktet. Se afsnit 10.4.17 Sætpunkt (15/16).

- Nej

Omdrejningsretningen bliver ændret, og en ny test bliver foretaget.
Tryk OK for at fortsætte.

< 13/16 >

Omdrejningsretningen er ikke korrekt.

- Tryk på [OK] for at gentage testen med den modsatte omdrejningsretning.

10.4.20 Manuel indstilling når omdrejningsretningen ikke er synlig (13/16)

Det skal være muligt at observere løftehøjden eller flowet.

Manuel test af omdrejningsretning. Læg mærke til omdrejningsretningen mens...

< 13/16 >

...pumpen kører i nogle sekunder, først i den ene og derefter i den anden retning. Se...

< 13/16 >

...hvilken omdrejningsretning giver størst løftehøjde/flow. Tryk OK for at fortsætte.

< 13/16 >

Informationsdisplaybilleder.

- Tryk på [OK] for at fortsætte.

Pumpen starter om 10 sek. Tryk en hvilken som helst tast for at annullere.



13/16

Pumpen starter efter 10 sekunder.

Det er muligt at afbryde testen og vende tilbage til det forrige displaybillede.

Feedback
0.00 bar
Motorstrøm
0.00 A
13/16

Trykket vises under testen hvis der er tilsluttet en tryksensor. Motorstrømmen vises altid under testen.

Første test er færdig. Notér løftehøjden/flowet. Tryk OK for at fortsætte.

< 13/16 >

Omdrejningsretningen bliver ændret, og den anden test bliver foretaget. Tryk OK for at fortsætte.

< 13/16 >

Den første test er afsluttet.

- Notér tryk og/eller flow, og tryk på [OK] for at fortsætte den manuelle test med den modsatte omdrejningsretning.

Pumpen starter om 10 sek. Tryk en hvilken som helst tast for at annullere.



13/16

Pumpen starter efter 10 sekunder.

Det er muligt at afbryde testen og vende tilbage til det forrige displaybillede.

Feedback
0.00 bar
Motorstrøm
0.00 A
13/16

Trykket vises under testen hvis der er tilsluttet en tryksensor. Motorstrømmen vises altid under testen.

Anden test er færdig. Notér løftehøjden/flowet. Tryk OK for at fortsætte.

< 13/16 >

Hvilken test gav den største pumpeydelse?

[] +

< 13/16 >

Den anden test er afsluttet.

Notér tryk og/eller flow, og angiv hvilken test der gav den højeste pumpeydelse:

- Første test
- Anden test
- Udfør ny test.

Testen er færdig, og den korrekte omdrejningsretning er nu indstillet. Tryk OK for at fortsætte.

< 14/16 >

Den korrekte omdrejningsretning er nu indstillet.

- Tryk på [OK] for at indstille sætpunktet. Se afsnit 10.4.17 Sætpunkt (15/16).

10.5 GENERELT

Bemerk Hvis opstartsguiden startes, slettes alle tidligere indstillinger!

Bemerk Gentages opstartsguiden, kan det forårsage opvarming af motoren.

Menuen gør det muligt at vende tilbage til opstartsguiden, der normalt kun bruges under den første idrftsætning af CUE.

10.5.1 Returnér til opstartsguiden (0.1)

Returnér til opstartsguiden.
[] Nej
[] Ja
0.1 GENERELT

Angiv dit valg:

- Ja
- Nej.

Hvis du vælger "Ja", slettes alle tidligere indstillinger, og opstartsguiden skal gennemføres. CUE vender tilbage til opstartsguiden, og der kan foretages nye indstillinger. Yderligere indstillinger og de indstillinger som er tilgængelige i afsnit 10. Indstilling ved hjælp af betjeningspanelet, kræver ikke en nulstilling.

Tilbage til fabriksindstilling

Tryk på [On/Off], [OK] og [+] for en fuld nulstilling til fabriksindstillingen.

10.5.2 Ændring af typekode (0.2)



Dette displaybillede er kun til servicebrug.

10.5.3 Kopi af indstillinger



Det er muligt at kopiere indstillingerne i en CUE og bruge dem i en anden.

Valgmuligheder:

- Ingen kopi.
- til CUE (kopierer CUE's indstillinger).
- til betjeningspanelet (kopierer indstillingerne til en anden CUE).

CUE-enhederne skal have samme firmware-version. Se afsnit 10.7.16 Firmware-version (2.16).

10.6 DRIFT

10.6.1 Sætpunkt (1.1)



- ▶ Indstillet sætpunkt
- ▶ Aktuelt sætpunkt
- Aktuel værdi

Indstil sætpunktet i reguleringssensorens enheder.

I reguleringsformen "Åben sløje" indstilles sætpunktet i % af den maksimale ydelse. Indstillingsområdet ligger imellem min.- og maks.-kurverne. Se fig. 55.

I alle andre reguleringsformer, undtagen proportionalt differenstryk, er indstillingsområdet lig med sensorens måleområde.

Se fig. 56.

I reguleringsformen "Proportionalt differenstryk" er indstillingsområdet fra 25 % til 90 % af maks. løftehøjde. Se fig. 57.

Hvis pumpen er tilsluttet et eksternt sætpunktssignal, vil værdien i dette displaybillede være maksimumsværdien for det eksterne sætpunktssignal. Se afsnit 13.2 Eksternt sætpunkt.

10.6.2 Driftsform (1.2)



Indstil én af disse driftsformer:

- Normal (drift)
- Stop
- Min.
- Maks.

Driftsformerne kan indstilles uden at ændre sætpunktsindstillingen.

10.6.3 Fejlmeldinger

Fejl kan udløse to slags meldinger: alarm eller advarsel.

En alarm fremkalder en alarmmelding på CUE og får pumpen til at skifte driftsform, typisk til stop. Men ved nogle fejl som fremkalder alarmmelding, vil pumpen fortsætte driften selv om der er en alarm.


En advarsel fremkalder en advarselsmelding på CUE, men pumpen skifter ikke driftsform eller reguleringsform.

Alarm (1.3)



I tilfælde af alarm vil årsagen fremgå af displaybilledet. Se afsnit 15.1 Advarsels- og alarmliste.

Advarsel (1.4)



I tilfælde af en advarsel vil årsagen fremgå af displaybilledet. Se afsnit 15.1 Advarsels- og alarmliste.

10.6.4 Fejl-log

CUE har en logfunktion for begge fejltyper, alarm og advarsel.

Alarmlog (1.5 - 1.9)



I tilfælde af en alarm vil de sidste fem alarmmeldinger fremgå af alarmloggen. "Alarmlog 1" viser den seneste alarm, "Alarmlog 2" viser den næstsidste alarm, osv.

Displaybilledet viser tre informationer:

- alarmmeldingen
- alarmkoden
- det antal minutter hvor pumpen har været tilsluttet strømforsyningen efter at alarmen opstod.

Advarselslog (1.10 - 1.14)



I tilfælde af en advarsel vil de sidste fem advarselsmeldinger fremgå af advarselsloggen. "Advarselslog 1" viser den seneste fejl, "Advarselslog 2" viser den næstsidste fejl, osv.

Displaybilledet viser tre informationer:

- advarselsmeldingen
- advarselskoden
- det antal minutter hvor pumpen har været tilsluttet strømforsyningen efter at advarslen opstod.

10.7 STATUS

I denne menu vises udelukkende statusdisplaybilleder. Det er ikke muligt at ændre eller indstille værdier.

Tolerancen på de enkelte visninger er angivet under hvert displaybillede. Tolerancerne er vejledende og angivet i % af parametrenes maksimumværdier.

10.7.1 Aktuelt sætpunkt (2.1)




Displaybilledet viser det aktuelle sætpunkt og det eksterne sætpunkt.

Det aktuelle sætpunkt vises i reguleringssensorens enheder.

Det eksterne sætpunkt vises i området 0-100 %. Hvis det eksterne sætpunkt er deaktiveret, vises værdien 100 %. Se afsnit 13.2 Eksternt sætpunkt.

10.7.2 Driftsform (2.2)



Dette displaybillede viser den aktuelle driftsform (Normal, Stop, Min. eller Maks.). Derudover viser det hvorfra denne driftsform blev valgt (CUE-menu, Bus, Ekstern eller Start/stop-tast).

10.7.3 Aktuel værdi (2.3)



Dette displaybillede viser den aktuelle regulerede værdi.

Hvis der ikke er tilsluttet en sensor til CUE, vises "-" i displaybilledet.

10.7.4 Målt værdi, sensor 1 (2.4)



Dette displaybillede viser den aktuelle værdi som måles af sensor 1 tilsluttet klemme 54.

Hvis der ikke er tilsluttet en sensor til CUE, vises "-" i displaybilledet.

10.7.5 Målt værdi, sensor 2 (2.5)



Dette displaybillede vises kun hvis der er installeret et MCB 114-sensorindgangsmodul.

Displaybilledet viser den aktuelle værdi målt af sensor 2 tilsluttet MCB 114.

Hvis der ikke er tilsluttet en sensor til CUE, vises "-" i displaybilledet.

10.7.6 Hastighed (2.6)



Tolerance: ± 5 %

Dette displaybillede viser den aktuelle pumpehastighed.


10.7.7 Indgangseffekt og motorstrøm (2.7)



Tolerance: ± 10 %

Dette displaybillede viser pumpens aktuelle indgangseffekt i W eller kW og den aktuelle motorstrøm i ampere [A].

10.7.8 Driftstimer og effektforbrug (2.8)



Tolerance: ± 2 %

Dette displaybillede viser antallet af driftstimer og effektforbruget. Værdien for driftstimer er en akkumuleret værdi og kan ikke nulstilles. Tallet for effektforbrug er en akkumuleret værdi beregnet fra produktets fødsel og kan ikke nulstilles.

10.7.9 Smørestatus for motorens lejer (2.9)



Dette displaybillede viser hvor mange gange brugerne har foretaget den angivne smøring, og hvornår motorens lejer skal skiftes.

Når motorens lejer er blevet smurt, skal denne handling bekræftes i menuen "INSTALLATION". Se afsnit 10.8.18 Sådan bekræftes gensmøring/udskiftning af motorlejer (3.20). Når gensmøringen er blevet bekræftet, vil tallet i displaybilledet ovenfor blive forøget med én.

10.7.10 Tid til gensmøring af motorens lejer (2.10)



Dette displaybillede vises kun hvis displaybillede 2.11 ikke vises.

Dette displaybillede viser hvornår motorens lejer skal smøres.

Regulatoren overvåger pumpens driftsmønster og beregner tiden mellem smøring af lejerne. Hvis driftsmønsteret ændrer sig, vil den beregnede tid til gensmøring også blive ændret.

Den anslæde tid til gensmøring tager hensyn til om pumpen har kørt med reduceret hastighed.

Se afsnit 10.8.18 Sådan bekræftes gensmøring/udskiftning af motorlejer (3.20).

10.7.11 Tid til udskiftning af motorens lejer (2.11)




Dette displaybillede vises kun hvis displaybillede 2.10 ikke vises.

Dette displaybillede viser hvornår motorens lejer skal udskiftes.

Regulatoren overvåger pumpens driftsmønster og beregner tiden mellem udskiftning af lejerne.

Den anslæde tid til udskiftning af motorens lejer tager hensyn til om pumpen har kørt med reduceret hastighed.

Se afsnit 10.8.18 Sådan bekræftes gensmøring/udskiftning af motorlejer (3.20).

10.7.12 Temperatursensor 1 (2.12)

Dette displaybillede vises kun hvis der er installeret et MCB 114-sensorindgangsmodul.

Dette displaybillede viser målepunktet og den aktuelle værdi målt af Pt100/Pt1000-temperatursensor 1 tilsluttet MCB 114. Målepunktet vælges i displaybillede 3.21.


Hvis der ikke er tilsluttet en sensor til CUE, vises "-" i displaybilledet.

10.7.13 Temperatursensor 2 (2.13)

Dette displaybillede vises kun hvis der er installeret et MCB 114-sensorindgangsmodul.


Dette displaybillede viser målepunktet og den aktuelle værdi målt af Pt100/Pt1000-temperatursensor 2 tilsluttet MCB 114. Målepunktet vælges i displaybillede 3.22.

Hvis der ikke er tilsluttet en sensor til CUE, vises "-" i displaybilledet.

10.7.14 Flow (2.14)

Dette displaybillede vises kun hvis der er konfigureret en flowmåler.

Dette displaybillede viser den aktuelle værdi som måles af en flowmåler tilsluttet den digitale impulsindgang (klemme 33) eller den analoge indgang (klemme 54).

10.7.15 Akkumuleret flow (2.15)

Dette displaybillede vises kun hvis der er konfigureret en flowmåler.

Dette displaybillede viser værdien af det akkumerede flow og den specifikke energi til transport af pumpemediet.

Flowmålingen kan tilsluttes den digitale impulsindgang (klemme 33) eller den analoge indgang (klemme 54).

10.7.16 Firmware-version (2.16)

Dette displaybillede viser den aktuelle version af softwaren.

10.7.17 Konfigurationsfil (2.17)

Dette displaybillede viser den aktuelle konfigurationsfil.

10.8 INSTALLATION

10.8.1 Reguleringsform (3.1)




Vælg én af følgende reguleringsformer:

- Åben sløjfe
- Konstanttryk
- Konstant differenstryk
- Proportionalt differenstryk
- Konstant flow
- Konstant temperatur
- Konstant niveau
- Konstant anden værdi.

Hvis pumpen er tilsluttet en bus, kan der ikke vælges

Bemærk reguleringsform med CUE. Se afsnit
13.3 GEN/bussignal.

10.8.2 Regulator (3.2)



CUE har en fabriksindstilling for forstærkning (K_p) og integraltid (T_i). Men hvis fabriksindstillingen ikke er den optimale indstilling, kan forstærkningen og integraltiden ændres i displaybilledet.

- Forstærkningen (K_p) kan indstilles inden for området 0,1 - 20.
- Integraltiden (T_i) kan indstilles inden for området 0,1 til 3600 s. Vælger du 3600 s, vil regulatoren fungere som en P-regulator.
- Derudover kan regulatoren indstilles til omvendt regulering hvilket vil sige at hvis sætpunktet øges, så sænkes hastigheden. Ved invers regulering skal forstærkningen (K_p) indstilles i området fra -0,1 til -20.

Tabellen nedenfor angiver anbefaede indstillinger af regulatoren:

Anlæg/anvendelse	K_p		T_i
	Varme-anlæg ¹⁾	Køle-system ²⁾	
	0,2	0,5	
SP, SP-G, SP-NE: 0,5		0,5	
	0,2	0,5	
SP, SP-G, SP-NE: 0,5		0,5	
	0,2	0,5	
- 2,5	100		
	0,5	- 0,5	10 + 5L2
0,5	10 + 5L2		
	0,5	- 0,5	30 + 5L2*
0,5	- 0,5	0,5*	
	0,5	0,5	
0,5	0,5	0,5*	
	0,5	L1 < 5 m: 0,5* L1 > 5 m: 3* L1 > 10 m: 5*	
0,5	L1 < 5 m: 0,5* L1 > 5 m: 3* L1 > 10 m: 5*		

* $T_i = 100$ sekunder (fabriksindstilling).

1. I varmeanlæg vil en forøgelse af pumpens ydelse medføre en stigning i temperaturen ved sensoren.
2. I køleanlæg vil en forøgelse af pumpens ydelse medføre et fald i temperaturen ved sensoren.

L_1 = Afstand [m] mellem pumpe og sensor.

L_2 = Afstand [m] mellem varmeveksler og sensor.

Sådan indstilles PI-regulatoren

Til de fleste anvendelser vil fabriksindstillingen af regulatorkonstanterne K_p og T_i sikre optimal pumpedrift. Men i nogle anvendelser kan en justering af regulatoren være påkrævet.


Fremgangsmåde:

- Øg forstærkningen (K_p) indtil motoren bliver ustabil. Ustabilitet kan konstateres ved at iagttag om den målte værdi begynder at svinge. Derudover kan ustabilitet høres eftersom motoren begynder at pendle.
Da nogle anlæg, for eksempel temperaturreguleringer, reagerer langsomt, kan det være vanskeligt at iagttag om motoren er ustabil.
- Indstil forstærkningen (K_p) til halvdelen af den værdi som gjorde motoren ustabil. Dette er den korrekte indstilling af forstærkningen.
- Reducér integraltiden (T_i) indtil motoren bliver ustabil.
- Indstil integraltiden (T_i) til det dobbelte af den værdi som gjorde motoren ustabil. Dette er den korrekte indstilling af integraltiden.

Tommelfingerregler:

- Hvis regulatoren reagerer for langsomt, øge K_p .
- Hvis regulatoren pendler eller er ustabil, dæmp anlægget ved at reducere K_p eller øge T_i .

10.8.3 Eksternt sætpunkt (3.3)




Indgangen for eksternt sætpunktssignal (klemme 53) kan indstilles til disse typer:

- Aktiv
- Ikke aktiv.**

Hvis du vælger "Aktiv", vil det aktuelle sætpunkt være påvirket af det signal som er sluttet til den eksterne sætpunktsindgang. Se afsnit 13.2 Eksternt sætpunkt.

10.8.4 Melderelæer 1 og 2 (3.4 og 3.5)

CUE har to melderelæer. Vælg i et af displaybillederne nedenfor i hvilke driftssituationer melderelæet skal aktiveres.



- Klar
- Alarm**
- Drift
- Pumpe kører
- Ikke aktiv
- Advarsel
- Gensmør.
- Klar
- Alarm
- Drift
- Pumpe kører
- Ikke aktiv
- Advarsel**
- Gensmør.

Bemærk Forskellen mellem alarm og advarsel, se afsnit 10.6.3 Fejlmeldinger.

10.8.5 Taster på CUE (3.6)



Redigeringstasterne (+, -, On/Off, OK) på betjeningspanelet kan indstilles til disse værdier:

- Aktiv
- Ikke aktiv.

Når redigeringstasterne er indstillet til "Ikke aktiv" (låst), har de ingen funktion. Indstil tasterne til "Ikke aktiv" hvis pumpen skal reguleres via et eksternt styresystem.

Aktiver tasterne ved at trykke på pil op- og pil ned-tasterne samtidig i 3 sekunder.

10.8.6 Protokol (3.7)



I dette displaybillede vælges protokol til CUE's RS-485-port. Protokollen kan indstilles til disse værdier:

- GENibus**
- FC
- FC MC.

Hvis du vælger "GENibus", er kommunikationen indstillet i henhold til Grundfos GENibus-standarden. FC og FC MC er kun til servicebrug.

10.8.7 Pumpenummer (3.8)



Dette displaybillede viser GENibus-nummeret. Pumpen kan tildeles et nummer mellem 1 og 199. Hvis pumpen er tilsluttet en bus, skal hver pumpe tildeles et nummer.

Fabriksindstillingen er "-".

10.8.8 Digitale indgange 2, 3 og 4 (3.9 til 3.11)



CUE's digitale indgange (klemme 19, 32 og 33) kan indstilles til forskellige funktioner.

Vælg én af følgende funktioner:

- Min. (min.-kurve)
- Maks. (maks.-kurve)
- Ekst. fejl (ekstern fejl)
- Flowkontakt
- Afstilling af alarm
- Tørløb (fra ekstern sensor)
- Akkumuleret flow (impulsflow, kun klemme 33)
- Ikke aktiv.

Den valgte funktion er aktiv når den digitale indgang er aktiveret (lukket kontakt). Se også afsnit 13.1 *Digitale indgange*.

Min.

Når indgangen aktiveres, vil pumpen køre i henhold til min.-kurven.

Maks.

Når indgangen aktiveres, vil pumpen køre i henhold til maks.-kurven.

Ekst. fejl

Når indgangen aktiveres, starter et tidsur. Hvis indgangen er aktiveret i mere end 5 sekunder, meldes der en ekstern fejl. Hvis indgangen deaktiveres, vil fejtilstanden ophøre, og pumpen kan kun genstartes manuelt ved at afstille fejmeldingen.

Flowkontakt

Når denne funktion er valgt, stoppes pumpen når en tilsluttet flowkontakt registrerer lavt flow.

Det er kun muligt at bruge denne funktion hvis pumpen er tilsluttet en tryk- eller niveausensor, og stopfunktionen er aktiveret.

Se afsnit 10.8.11 *Konstantryk med stopfunktion (3.14)* og 10.8.12 *Konstant niveau med stopfunktion (3.14)*.

Afstilling af alarm

Når indgangen er blevet aktiveret, afstilles alarmen hvis fejlårsagen ikke længere er til stede.

Tørløb

Når denne funktion er valgt, kan manglende tilløbsttryk eller vandmangel registreres. Dette kræver at der bruges et tilbehør som for eksempel:

- en Grundfos Liqtec® tørløbssensor
- en pressostat monteret på en pumpes sugeside
- en svømmerafbryder monteret på en pumpes sugeside.


Når der registreres manglende tilløbsttryk eller vandmangel (tørløb), stoppes pumpen. Pumpen kan ikke genstarte så længe indgangen er aktiveret.

Genstart kan forsinkes op til 30 minutter, afhængig af pumpefamilien.

Akkumuleret flow

Når denne funktion er indstillet til digital indgang 4, og en impulsensor er tilsluttet klemme 33, kan det akkumulerede flow måles.

10.8.9 Digital flowindgang (3.12)



Dette displaybillede vises kun hvis der er konfigureret en flowmåler i displaybillede 3.11.

Displaybilledet bruges til at indstille volumen pr. impuls ved funktionen "Akkumuleret flow" med en impulsensor tilsluttet klemme 33.

Indstillingsområde:

- 0-1000 liter/impuls.

Voluminet kan indstilles i den enhed der valgt i opstartsguiden.


10.8.10 Analog udgang (3.13)



Den analoge udgang kan indstilles til at vise en af følgende muligheder:

- Tilbagemelding
- Optaget effekt
- Hastighed
- Udgangsfrekvens
- Ekstern sensor
- Grænse 1 overskredet
- Grænse 2 overskredet
- Ikke aktiv.

10.8.11 Konstantryk med stopfunktion (3.14)



Indstillinger

Stopfunktionen kan indstilles til disse værdier:


- Aktiv
- Ikke aktiv.

Start/stop-båndet kan indstilles til disse værdier:

- ΔH er fabriksindstillet til 10 % af det aktuelle sætpunkt.
- ΔH kan indstilles inden for området 5 % til 30 % af det aktuelle sætpunkt.

Beskrivelse

Stopfunktionen bruges til at skifte mellem start/stop-drift ved lavt flow og kontinuerlig drift ved højt flow.



TM03 8477 1607

Fig. 49 Konstantryk med stopfunktion. Forskellen mellem start- og stoptryk (ΔH)

Lavt flow kan registreres på to forskellige måder:

1. En indbygget "lavitflows-registreringsfunktion" som fungerer hvis den digitale indgang ikke er sat op til flowkontakt.
2. En flowkontakt tilsluttet den digitale indgang.

1. Lavitflows-registreringsfunktion

Pumpen kontrollerer flowet regelmæssigt ved at sænke hastigheden et kort øjeblik. Er der ingen eller kun en lille trykændring, betyder det at der er lavt flow.

Hastigheden vil blive øget indtil stoptrykket (aktuelt sætpunkt + $0,5 \times \Delta H$) nås, og pumpen stopper efter få sekunder. Pumpen starter senest når trykket er faldet til starttrykket (aktuelt sætpunkt - $0,5 \times \Delta H$).

Hvis flowet i stopperioden er højere end lavitflowsgrænsen, vil pumpen genstarte inden trykket er faldet til starttrykket.

Ved genstart vil pumperne reagere på denne måde:

1. Hvis flowet er højere end lavitflowsgrænsen, vil pumpen vende tilbage til kontinuerlig drift ved konstantryk.
2. Hvis flowet er lavere end lavitflowsgrænsen, vil pumpen fortsætte i start/stop-drift. Den vil fortsætte i start/stop-drift indtil flowet er højere end lavitflowsgrænsen. Når flowet er højere end lavitflowsgrænsen, vil pumpen vende tilbage til kontinuerlig drift.

2. Lavitflowsregistrering med flowkontakt

Når den digitale indgang er aktiveret fordi der er lavt flow, øges hastigheden indtil stoptrykket (aktuelt sætpunkt + $0,5 \times \Delta H$) nås, og pumpen stopper. Når trykket er faldet til starttrykket, starter pumpen igen. Hvis der stadig ikke er noget flow, vil pumpen nå stoptrykket og stoppe. Hvis der er flow, fortsætter pumpen med at køre i henhold til sætpunktet.

Driftsbetingelser for stopfunktionen

Det er kun muligt at bruge stopfunktionen hvis anlægget har indbygget tryksensor, kontraventil og membranbeholder.

Kontraventilen skal altid være monteret foran tryksensoren. Se fig. 50 og 51.

Forsigtig

Hvis der bruges en flowkontakt til at registrere lavt flow, skal kontakten installeres på anlægssiden efter membranbeholderen.




Fig. 50 Placering af kontraventil og tryksensor i anlæg der fører med sugedrift




Fig. 51 Placering af kontraventil og tryksensor i anlæg der fører med positivt tilløbstryk

Membranbeholder

Stopfunktionen kræver en membranbeholder af en vis minimumsstørrelse. Beholderen skal monteres umiddelbart efter pumpen, og fortrykket skal være $0,7 \times$ aktuelt sætpunkt.


Anbefalet membranbeholderstørrelse:

Pumpens nominelle flow [m³/h]	Typisk membranbeholder- størrelse [liter]
0-6	8
7-24	18
25-40	50
41-70	120
71-100	180

Hvis der monteres en membranbeholder der har en størrelse som er nævnt ovenfor, er fabriksindstillingen for ΔH den korrekte indstilling.

Hvis den monterede beholder er for lille, vil pumpen starte og stoppe for ofte. Dette kan afhjælpes ved at øge ΔH .

10.8.12 Konstant niveau med stopfunktion (3.14)



Indstillinger

Stopfunktionen kan indstilles til disse værdier:

- Aktiv
- Ikke aktiv.

Start/stop-båndet kan indstilles til disse værdier:

- ΔH er fabriksindstillet til 10 % af det aktuelle sætpunkt.
- ΔH kan indstilles inden for området 5 % til 30 % af det aktuelle sætpunkt.

En indbygget lavtflows-registreringsfunktion vil automatisk måle og gemme energiforbruget ved ca. 50 % og 85 % af den nominelle hastighed.

Hvis du vælger "Aktiv", er fremgangsmåden sådan:

1. Luk afspærningsventilen så der ikke er noget flow.
2. Tryk på [OK] for at starte den automatiske indstilling.

Beskrivelse

Stopfunktionen bruges til at skifte mellem start/stop-drift ved lavt flow og kontinuerlig drift ved højt flow.




Fig. 52 Konstant niveau med stopfunktion. Forskel mellem start- og stopniveau (ΔH)

Lavt flow kan registreres på to forskellige måder:

1. Med den indbyggede lavtflows-registreringsfunktion.
2. Med en flowkontakt tilsluttet en digital indgang.

1. Lavtflows-registreringsfunktion

Den indbyggede lavtflows-registreringsfunktion er baseret på målingen af hastighed og effekt.

Når der registreres lavt flow, stopper pumpen. Når niveauet har nået startniveauet, starter pumpen igen. Hvis der stadig ikke er noget flow, når pumpen stopniveauet og stopper. Hvis der er flow, fortsætter pumpen med at køre i henhold til sætpunktet.

2. Lavtflowsregistrering med flowkontakt

Når den digitale indgang er aktiveret på grund af lavt flow, øges hastigheden indtil stoptrykket (aktuelt sætpunkt - $0,5 \times \Delta H$) nås, og pumpen stopper. Når niveauet har nået startniveauet, starter pumpen igen. Hvis der stadig ikke er noget flow, når pumpen stopniveauet og stopper. Hvis der er flow, fortsætter pumpen med at køre i henhold til sætpunktet.

Driftsbetingelser for stopfunktionen

Det er kun muligt at bruge konstantryk-stopfunktionen hvis anlægget har en indbygget niveausensor, og alle ventiler kan lukkes.

10.8.13 Sensor 1 (3.15)



Indstilling af sensor 1 tilsluttet klemme 54. Dette er regulerings-sensoren.

Vælg blandt følgende værdier:

- Sensorens udgangssignal:
0-20 mA
4-20 mA
- Sensorens måleenhed:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/s, l/s, gpm, °C, °F, %.
- Sensorens måleområde.

10.8.14 Sensor 2 (3.16)



Indstilling af sensor 2 tilsluttet et MCB 114-sensorindgangsmodul.

Vælg blandt følgende værdier:

- Sensorens udgangssignal:
0-20 mA
4-20 mA.
- Sensorens måleenhed:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/s, l/s, gpm, °C, °F, %.
- Sensorens måleområde:
0-100 %.

10.8.15 Drift/reserve (3.17)



Indstillinger

Drift/reserve-funktionen kan indstilles til disse værdier:

- Aktiv
- **Ikke aktiv.**

Aktiver drift/reserve-funktionen på denne måde:

1. Tilslut den ene af pumperne til netforsyningen.
Indstil drift/reserve-funktionen til "Ikke aktiv".
Foretag de nødvendige indstillinger i menuerne "DRIFT" og "INSTALLATION".
 2. Indstil driftsformen til "Stop" i menuen "DRIFT".
 3. Tilslut den anden pumpe til netforsyningen.
Foretag de nødvendige indstillinger i menuerne "DRIFT" og "INSTALLATION". Indstil drift/reserve-funktionen til "Aktiv".
- Driftspumpen vil såge efter den anden pumpe og automatisk indstille drift/reserve-funktionen for denne pumpe til "Aktiv". Hvis den ikke kan finde den anden pumpe, vil der blive vist fejl.


Bemærk De to pumper skal være tilsluttet elektrisk via GENI-bussen, og intet andet må være tilsluttet GENI-bussen.

Drift/reserve-funktionen gælder for to parallelt forbundne pumper som reguleres via GENIbus. Hver pumpe skal tilsluttes sin egen CUE og sensor.

Funktionens primære formål er som følger:

- At starte reservepumpen hvis driftspumpen er stoppet på grund af en alarm.
- At skifte mellem pumperne mindst én gang i døgnet.

10.8.16 Driftsområde (3.18)



Sådan indstilles driftsområdet.

- Indstil min. hastigheden i området fra en pumpeafhængig min. hastighed til den justerede maks. hastighed. Fabriksindstillingen afhænger af pumpefamilien.
- Indstil den maksimale hastighed i området fra en justeret minimumshastighed til den pumpeafhængige maksimumshastighed. Fabriksindstillingen vil være lig med 100 %, dvs. hastigheden der er angivet på typeskiltet.

Området mellem min. og maks. hastighed er pumpens aktuelle driftsområde.

Brugeren kan ændre driftsområdet inden for det pumpeafhængige hastighedsområde.

Ved nogle pumpefamilier er oversynkron drift (maks. hastighed over 100 %) er mulig. Dette kræver en overstørrelse-motor der kan levere den akseleffekt som pumpen kræver ved oversynkron drift.




Fig. 53 Indstilling af min.- og maks.-kurver i % af maksimumsydelsen

10.8.17 Overvågning af motorlejer (3.19)



Overvågningsfunktionen for motorlejer kan indstilles til disse værdier:

- Aktiv
- Ikke aktiv.

Når funktionen er indstillet til "Aktiv", vil CUE give en advarsel når motorlejerne skal gensmøres eller udskiftes.

Beskrivelse

Overvågningsfunktionen for motorlejer bruges til at give en melding om hvornår motorlejerne skal gensmøres eller udskiftes.

Se displaybilleder 2.10 og 2.11.

Advarselmeldingen og den anslæde tid tager hensyn til om pumpen har kørt med reduceret hastighed. Lejetemperaturen er med i beregningen hvis temperatursensorer er installeret og tilsluttet et MCB 114-sensorindgangsmodul.

Tælleren vil fortsætte med at tælle selv om funktionen bliver ændret til "Ikke aktiv", men der vil ikke komme advarsel når det er tid for gensmøring.

10.8.18 Sådan bekræftes gensmøring/udskiftning af motorlejer (3.20)



Denne funktion kan indstilles til disse værdier:

- Gensmurt
- Udskiftet
- Intet sket.

Når motorlejerne er blevet gensmurt eller udskiftet, bekræft da denne handling i displaybilledet ovenfor ved at trykke på [OK].

Bemærk Værdien "Gensmurt" kan ikke vælges i et stykke tid efter at gensmøring er bekræftet.

Gensmurt

Når advarslen "Gensmør motorlejer" er blevet bekræftet,

- bliver tælleren sat til 0.
- bliver antallet af gensmøringer øget med 1.

Når antallet af gensmøringer har nået det tilladte antal, vises advarslen "Udskift motorlejer" i displaybilledet.

Udskiftet

Når advarslen "Udskift motorlejer" er blevet bekræftet,

- bliver tælleren sat til 0.
- bliver antallet af gensmøringer sat til 0.
- bliver antallet af lejeskift øget med 1.

10.8.19 Temperatursensor 1 (3.21)



Dette displaybillede vises kun hvis der er installeret et MCB 114-sensorindgangsmodul.

Vælg funktionen til en Pt100/Pt1000-temperatursensor 1 tilsluttet et MCB 114:

- Leje, D-ende
- Leje, ND-ende
- Anden medietemp. 1
- Anden medietemp. 2
- Motorvikling
- Medietemp.
- Omgivelsestemp.
- Ikke aktiv.

10.8.20 Temperatursensor 2 (3.22)



Dette displaybillede vises kun hvis der er installeret et MCB 114-sensorindgangsmodul.

Vælg funktionen til en Pt100/Pt1000-temperatursensor 2 tilsluttet et MCB 114:

- Leje, D-ende
- Leje, ND-ende
- Anden medietemp. 1
- Anden medietemp. 2
- Motorvikling
- Medietemp.
- Omgivelsestemp.
- Ikke aktiv.

10.8.21 Stilstandsopvarmning (3.23)




Stilstandsopvarmningsfunktionen kan indstilles til disse værdier:

- Aktiv
- Ikke aktiv.

Når funktionen er indstillet til "Aktiv", og pumpen stoppes af en stopkommando, bliver der sat strøm på motorviklingerne.

Stilstandsopvarmningsfunktionen forvarmer motoren for at undgå kondensering.

10.8.22 Ramper (3.24)



Indstil tiden for hver af ramperne, oprampe og nedrampe:

- Fabriksindstilling:
Afhængigt af effektstørrelse.
- Rampeparameterens område:
1-3600 s.

Opramningstiden er accelerationstiden fra 0 min^{-1} til den nominelle motorhastighed. Vælg en opramningstid så udgangsstrømmen ikke overstiger den maksimale strømgrænse for CUE.

Nedrampingstiden er decelerationstiden fra den nominelle motorhastighed til 0 min^{-1} . Vælg en nedrampingstid så der ikke opstår overspænding, og den genererede strøm ikke overstiger den maksimale strømgrænse for CUE.




Fig. 54 Op- og nedramper, displaybillede 3.24

10.8.23 Skiftefrekvens (3.25)



Skiftefrekvensen kan ændres. Mulighederne i menuen afhænger af CUE's effektstørrelse. Ved at ændre skiftefrekvensen til et højere niveau øges tabene, og CUE's temperatur øges.

Vi anbefaler ikke at øge skiftefrekvensen hvis omgivelsestemperaturen er høj.

11. Indstilling ved hjælp af PC Tool E-products

Andre opsætninger end dem som kan indstilles ved hjælp af CUE, kræver brug af PC Tool E-products. Dette kræver desuden hjælp af en Grundfos-servicetekniker eller -ingeniør. Kontakt dit lokale Grundfos-selskab for yderligere oplysninger.

12. Indstillingernes prioritet



On/off-tasten har højeste prioritet. I "off"-tilstand er drift af pumpen ikke mulig.

CUE kan styres på forskellige måder samtidigt. Hvis flere funktioner er aktiveret samtidigt, vil driftsformen med den højeste prioritet være gældende.

12.1 Styring uden bussignal, lokal driftsform

Prioritet	CUE-menu	Eksternt signal
1	Stop	
2	Maks.	
3		Stop
4		Maks.
5	Min.	Min.
6	Normal	Normal

Eksempel: Hvis et eksternt signal har aktiveret driftsformen "Maks.", er det kun muligt at stoppe pumpen.

12.2 Styring med bussignal, fjernstyret driftsform

Prioritet	CUE-menu	Eksternt signal	Bussignal
1	Stop		
2	Maks.		
3		Stop	Stop
4			Maks.
5			Min.
6			Normal

Eksempel: Hvis bussignalet har aktiveret driftsformen "Maks.", er det kun muligt at stoppe pumpen.

13. Eksterne styringssignaler

13.1 Digitale indgange

Denne oversigt viser funktioner ved lukket kontakt.

Klemme	Type	Funktion
18	DI 1	<ul style="list-style-type: none"> Start/stop af pumpe Min. (min.-kurve) Maks. (maks.-kurve) Ekst. fejl (ekstern fejl)
19	DI 2	<ul style="list-style-type: none"> Flowkontakt Afstilling af alarm Tørløb (fra ekstern sensor) Ikke aktiv.
32	DI 3	<ul style="list-style-type: none"> Min. (min.-kurve) Maks. (maks.-kurve) Ekst. fejl (ekstern fejl) Flowkontakt Afstilling af alarm Tørløb (fra ekstern sensor) Ikke aktiv.
33	DI 4	<ul style="list-style-type: none"> Min. (min.-kurve) Maks. (maks.-kurve) Ekst. fejl (ekstern fejl) Flowkontakt Afstilling af alarm Tørløb (fra ekstern sensor) Akkumuleret flow (impulsflow) Ikke aktiv.

Den samme funktion må ikke vælges til flere indgange.


13.2 Eksternt sætpunkt

Klemme	Type	Funktion
53	AI 1	Eksternt sætpunkt (0-10 V)

Ved at tilslutte en analog signalgiver til indgangen for sætpunktsignal (klemme 53) er det muligt at fjerneindstille sætpunktet.

Åben sløjfe

I reguleringsformen "Åben sløjfe" (konstantkurve) kan det aktuelle sætpunkt indstilles eksternt inden for området fra min.-kurve til det indstillede sætpunkt via CUE-menuen. Se fig. 55.




TM03 8856 2607

Fig. 55 Forholdet imellem det aktuelle sætpunkt og det eksterne sætpunktsignal i reguleringsformen "Åben sløjfe"

Lukket sløjfe

I alle andre reguleringsformer, undtagen proportionalt differenstryk, kan det aktuelle sætpunkt indstilles eksternt i området fra den laveste værdi i sensorens måleområde (sensor min.) til det sætpunkt der er indstillet via CUE-menuen. Se fig. 56.



TM03 8856 2607

Fig. 56 Forholdet imellem aktuelt sætpunkt og det eksterne sætpunktsignal i reguleringsformen "Reguleret"

Eksempel: Ved en minimumsværdi for sensoren på 0 bar, et sætpunkt indstillet via CUE-menuen på 3 bar og et eksternt sætpunkt på 80 % vil det aktuelle sætpunkt være som følger:

$$\begin{aligned}
 \text{Aktuelt sæt-} &= \text{sætpunkt indstillet via CUE-menuen} - \text{sensor} \\
 \text{punkt} &= \text{min.} \times \% \text{ eksternt sætpunktsignal} + \text{sensor} \\
 &\quad \text{min.} \\
 &= (3 - 0) \times 80 \% + 0 \\
 &= 2,4 \text{ bar}
 \end{aligned}$$

Proportionalt differenstryk

I reguleringsformen "Proportionalt differenstryk" kan det aktuelle sætpunkt indstilles eksternt inden for området fra 25 % af maks. løftehøjde til det sætpunkt der er indstillet via CUE-menuen. Se fig. 57.




Fig. 57 Forholdet mellem det aktuelle sætpunkt og det eksterne sætpunktssignal i reguleringsformen "Proportionalt differenstryk"

Eksempel: Ved en maks. løftehøjde på 12 meter, et sætpunkt indstillet via CUE-menuen på 6 meter og et eksternt sætpunkt på 40 % vil det aktuelle sætpunkt være som følger:

$$\begin{aligned} \text{Aktuelt sæt-} & \quad (\text{sætpunkt, CUE-menu} - 25\% \text{ af maks. løfte-} \\ & \quad = \text{højde}) \times \% \text{ eksternt sætpunktssignal} + 25\% \text{ af} \\ & \quad \text{maks. løftehøjde} \\ & \quad = (6-12 \times 25\%) \times 40\% + 12/4 \\ & \quad = 4,2 \text{ m} \end{aligned}$$

13.3 GENlbussignal

CUE understøtter seriel kommunikation via en RS-485-indgang. Kommunikationen sker i henhold til Grundfos' GENlbus-protokol og giver mulighed for tilslutning til et CTS-anlæg eller et andet eksternt styresystem.

Driftsparametre såsom sætpunkt og driftsform kan fjernindstilles ved hjælp af bussignalet. Samtidig kan pumpen afgive statusoplysninger om vigtige parametre såsom aktuel værdi for reguleringssparameteren, indgangseffekt og fejlmeldinger.

Kontakt Grundfos for yderligere oplysninger.

Bemærk Hvis der bruges bussignal, vil det tilgængelige antal indstillinger via CUE blive reduceret.

13.4 Andre busstandarer

Grundfos tilbyder forskellige buslösninger med kommunikation i henhold til andre standarder.

Kontakt Grundfos for yderligere oplysninger.

14. Vedligeholdelse og service

14.1 Rengøring af CUE

Hold køleribber og ventilatorvinger rene for at sikre tilstrækkelig køling af CUE.

14.2 Servicedele og servicesæt

For yderligere oplysninger om servicedele og servicesæt, klik ind på www.grundfos.com > Grundfos Product Center.

15. Fejlfinding

15.1 Advarsels- og alarmliste

Kode og displaybilledtekst	Status		
	Advarsel	Alarm	Låst alarm
	Drifts-form	Afstilling	
1 For stor lækstrøm	●	Stop	Man.
2 Manglende netfase	●	Stop	Aut.
3 Ekstern fejl	●	Stop	Man.
16 Anden fejl	●	Stop	Aut.
30 Udskift motorlejer	●	-	Man. ³⁾
32 Overspænding	●	Stop	Aut.
40 Underspænding	●	-	Aut.
48 Overbelastning	●	Stop	Aut.
49 Overbelastning	●	Stop	Aut.
55 Overbelastning	●	Stop	Aut.
57 Tørløb	●	Stop	Aut.
64 For høj CUE-temperatur	●	Stop	Aut.
70 For høj motortemperatur	●	Stop	Aut.
77 Kommunikationsfejl, drift/reserve	●	-	Aut.
89 Sensor 1 uden for område	●	1)	Aut.
91 Temperatursensor 1 uden for område	●	-	Aut.
93 Sensor 2 uden for område	●	-	Aut.
96 Sætpunktssignal uden for område	●	1)	Aut.
148 For høj lejetemperatur	●	-	Aut.
149 For høj lejetemperatur	●	Stop	Aut.
155 Elektrisk indkoblingsfejl	●	Stop	Aut.
175 Temperatursensor 2 uden for område	●	-	Aut.
240 Gensmør motorlejer	●	-	Man. ³⁾
241 Motorfasefejl	●	Stop	Aut.
242 AMA lykkedes ikke ²⁾	●	-	Man.

¹⁾ I tilfælde af en alarm vil CUE skifte driftsform, afhængigt af pumpetypen.

²⁾ AMA, Automatic Motor Adaptation (automatisk motortilpasning). Ikke aktiv i denne software.

³⁾ Advarslen afstilles i displaybillede 3.20.

15.2 Afstilling af alarmer

Hvis der opstår en fejl eller fejlfunktion i CUE, se alarmoversigten i menuen "DRIFT". De sidste fem alarmer og de sidste fem advarsler kan ses i logmenuerne.

Kontakt en Grundfos-tekniker hvis en alarm opstår gentagne gange.

15.2.1 Advarsel

CUE vil forsætte driften så længe advarslen er aktiv. Alarmen forbliver aktiv indtil årsagen er forsvundet. Nogle advarsler kan skifte til alarmtilstand.

15.2.2 Alarm

I tilfælde af en alarm vil CUE stoppe pumpen eller skifte driftsform afhængig af alarmtypen og pumpetypen. Se afsnit

15.1 Advarsels- og alarmliste

Pumpedriften genoptages når alarmårsagen er blevet afhjulpet, og alarmen er blevet afstillet.

Manuel alarmafstilling

- Tryk på [OK] i alarmdisplaybilledet.
- Tryk to gange på [On/Off].
- Aktivér en digital indgang DI 2-DI 4 som er indstillet til "Afstilling af alarm", eller den digitale indgang DI 1 (start/stop).

Hvis det ikke er muligt at afstille en alarm, kan grunden være at fejlen ikke er blevet afhjulpet, eller at alarmen er blevet låst.

15.2.3 Låst alarm

I tilfælde af en låst alarm vil CUE stoppe pumpen og blive låst.

Pumpedriften kan ikke genoptages indtil årsagen til den låste alarm er blevet afhjulpet, og alarmen er blevet afstillet.

Afstilling af en låst alarm

- Afbryd strømforsyningen til CUE i ca. 30 sekunder.
Afbryd strømforsyningen, og tryk på [OK] i alarmdisplaybilledet for at afstille alarmen.

15.3 Signallamper

Tabellen viser signallampernes funktion.

Signallampe	Funktion
	Pumpen kører eller er blevet stoppet af en stop-funktion.
On (grøn)	Hvis lampen blinker, er pumpen blevet stoppet af brugeren (CUE-menu), ekstern start/stop eller bus.
Off (orange)	Pumpen er blevet stoppet med on/off-tasten.
Alarm (rød)	Indikerer en alarm eller advarsel.

15.4 Melderelær

Tabellen viser melderelæernes funktion.

Type	Funktion
Relæ 1	<ul style="list-style-type: none"> • Klar Pumpe kører • Alarm Advarsel • Drift Gensmør
Relæ 2	<ul style="list-style-type: none"> • Klar Pumpe kører • Alarm Advarsel • Drift Gensmør

Se også fig. 29.

16. Tekniske data

16.1 Kapsling

De enkelte CUE-kabinetstørrelser kendetegnes ved deres kapslinger. Tabellen viser sammenhængen mellem kapslingsklasse og kapslingstype.

Eksempel:

- Aflæs på typeskiltet:
- Forsyningsspænding = 3 x 380-500 V.
 - Typisk akseleffekt = 1,5 kW.
 - Kapslingsklasse = IP20.

Tabellen viser at CUE-kapslingen er A2.

Typisk akseleffekt P2		Kapsling											
		1 x 200-240 V			3 x 200-240 V		3 x 380-500 V		3 x 525-600 V		3 x 525-690 V		
[kW]	[HP]	IP20	IP21	IP55	IP20	IP55	IP20	IP55	IP20	IP55	IP21	IP55	
0,55	0,75												
0,75	1												
1,1	1,5	A3			A5								
1,5	2												
2,2	3												
3	4												
3,7	5												
4	5												
5,5	7,5		B1	B1									
7,5	10		B2	B2									
11	15												
15	20												
18,5	25												
22	30												
30	40												
37	50												
45	60												
55	75												
75	100												
90	125												


16.2 Kabelforskruning

Vælg standard-forskruningshuller til CUE-frekvensomformere der anvendes uden for USA og Canada.


Vælg imperial-forskruningshuller til CUE-frekvensomformere der anvendes i USA og Canada.

Kapsling	Standard-for-skruningshuller	Imperial-for-skruningshuller
A3 IP20/21 / NEMA type 1	3 x 22,5 (1/2") 3 x 28,4 (3/4")	3 x 22,5 (1/2") 3 x 28,4 (3/4")
A4 IP55 / NEMA type 12	1 x 22,5 (1/2") 3 x 28,4 (3/4")	1 x 22,5 (1/2") 3 x 28,4 (3/4")
A5 IP55 / NEMA type 12	6 x 26,3	6 x 28,4 (3/4")
B1 IP21 / NEMA type 1	2 x 22,5 (1/2") 3 x 37,2	2 x 22,5 (1/2") 3 x 34,7 (1")
B1 IP55 / NEMA type 12	2 x 21,5 1 x 26,3 3 x 33,1	2 x 22,5 (1/2") 1 x 28,4 (3/4") 3 x 34,7 (1")
B2 IP21 / NEMA type 1 og B2 IP55 / NEMA type 12	1 x 21,5 1 x 26,3 1 x 33,1 2 x 42,9	1 x 22,5 (1/2") 1 x 28,4 (3/4") 1 x 34,7 (1") 2 x 44,2 (1 1/4")

16.3 Hovedmål og vægt



TM03 9000 2807

Fig. 58 Kapsling A2 og A3

TM03 9002 2807

Fig. 59 Kapsling A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 og C4

Kapsling	Højde [mm]		Bredde [mm]		Dybde [mm]		Skruehuller [mm]			Vægt [kg]	
	A	a	B	b	C	C ¹⁾	c	Ød	Øe		
A2	268	257	90	70	205	219	8	11	5,5	9	4,9
IP21/NEMA1	375	350	90	70	205	219	8	11	5,5	9	5,3
A3	268	257	130	110	205	219	8	11	5,5	9	6,6
IP21/NEMA1	375	350	130	110	205	219	8	11	5,5	9	7
A4	420	401	200	171	175	175	8,2	12	6,5	6	9,2
A5	420	402	242	215	200	200	8,2	12	6,5	9	14
B1	480	454	242	210	260	260	12	19	9	9	23
B2	650	624	242	210	260	260	12	19	9	9	27
B3	399	380	165	140	248	262	8	12	6,8	7,9	12
IP21/NEMA1	475	—	165	—	249	262	8	12	6,8	7,9	—
B4	520	495	231	200	242	242	—	—	8,5	15	23,5
IP21/NEMA1	670	—	255	—	246	246	—	—	8,5	15	—
C1	680	648	308	272	310	310	12	19	9	9,8	45
C2	770	739	370	334	335	335	12	19	9	9,8	65
C3	550	521	308	270	333	333	—	—	8,5	17	35
IP21/NEMA1	755	—	329	—	337	337	—	—	8,5	17	—
C4	660	631	370	330	333	333	—	—	8,5	17	50
IP21/NEMA1	950	—	391	—	337	337	—	—	8,5	17	—
D1h	1209	1154	420	304	380	—	20	11	11	25	104
D2h	1589	1535	420	304	380	—	20	11	11	25	151

¹⁾ Målene er maks. højde, bredde og dybde.

16.4 Omgivelser

Relativ luftfugtighed	5-95 % RH
Omgivelsestemperatur	Maks. 50 °C
Gennemsnitlig omgivelsestemperatur i ét døgn	Maks. 45 °C
Min. omgivelsestemperatur ved fuld drift	0 °C
Min. omgivelsestemperatur ved reduceret drift	-10 °C
Temperatur ved opbevaring og transport	-25 til +65 °C
Opbevaringstid	Maks. 6 måneder
Maks. højde over havoverfladen uden ydesesreduktion	1000 m
Maks. højde over havoverfladen med ydesesreduktion	3000 m

Bemærk CUE leveres i emballage der ikke egner sig til uden-dørs opbevaring.

16.5 Klemmemomenter

Kapsling	Moment [Nm]			
	Net	Motor	Jord	Relæ
A2	1,8	1,8	3	0,6
A3	1,8	1,8	3	0,6
A4	1,8	1,8	3	0,6
A5	1,8	1,8	3	0,6
B1	1,8	1,8	3	0,6
B2	4,5	4,5	3	0,6
B3	1,8	1,8	3	0,6
B4	4,5	4,5	3	0,6
C1	10	10	3	0,6
C2	14 ¹⁾ /24 ²⁾	14 ¹⁾ /24 ²⁾	3	0,6
C3	10	10	3	0,6
C4	14 ¹⁾ /24 ²⁾	14 ¹⁾ /24 ²⁾	3	0,6

¹⁾ Ledertværnsnit ≤ 95 mm²

²⁾ Ledertværnsnit ≥ 95 mm².

16.6 Kabellængde

Maks. længde, skærmet motorkabel	150 m
Maks. længde, uskærmet motorkabel	300 m
Maks. længde, signalkabel	300 m

16.7 Sikringer og kabeltværnsnit



Advarsel

Overhold altid nationale og lokale forskrifter for kabeltværnsnit.

16.7.1 Kabeltværnsnit til signalklemmer

Maks. kabeltværnsnit til signalklemmer, stiv leder	1,5 mm ²
Maks. kabeltværnsnit til signalklemmer, fleksibel leder	1,0 mm ²
Min. kabeltværnsnit til signalklemmer	0,5 mm ²

16.7.2 Ikke-UL-sikringer og ledertværnsnit til net og motor

Typisk akseleffekt P2	Maks. Sikringsstørrelse [A]	Sikrings-type	Maks. ledertværnsnit ¹⁾
			[mm ²]
1 x 200-240 V			
1,1	20	gG	4
1,5	30	gG	10
2,2	40	gG	10
3	40	gG	10
3,7	60	gG	10
5,5	80	gG	10
7,5	100	gG	35
3 x 200-240 V			
0,75	10	gG	4
1,1	20	gG	4
1,5	20	gG	4
2,2	20	gG	4
3	32	gG	4
3,7	32	gG	4
5,5	63	gG	10
7,5	63	gG	10
11	63	gG	10
15	80	gG	35
18,5	125	gG	50
22	125	gG	50
30	160	gG	50
37	200	aR	95
45	250	aR	120
3 x 380-500 V			
0,55	10	gG	4
0,75	10	gG	4
1,1	10	gG	4
1,5	10	gG	4
2,2	20	gG	4
3	20	gG	4
4	20	gG	4
5,5	32	gG	4
7,5	32	gG	4
11	63	gG	10
15	63	gG	10
18,5	63	gG	10
22	63	gG	35
30	80	gG	35
37	100	gG	50
45	125	gG	50
55	160	gG	50
75	250	aR	95
90	250	aR	120
3 x 525-600 V			
0,75	10	gG	4
1,1	10	gG	4
1,5	10	gG	4
2,2	20	gG	4
3	20	gG	4
4	20	gG	4
5,5	32	gG	4
7,5	32	gG	4
3 x 525-690 V			
11	63	gG	35
15	63	gG	35
18,5	63	gG	35
22	63	gG	35
30	63	gG	35
37	80	gG	95
45	100	gG	95
55	125	gG	95
75	160	gG	95
90	160	gG	95

¹⁾ Skærmet motorkabel, uskærmet forsyningsskabel. AWG.
Se afsnit 16.7.3 UL-sikringer og ledertværnsnit til net og motor.

16.7.3 UL-sikringer og ledertværsnit til net og motor

Typisk akseleffekt P2 [kW]	Sikringstype							Maks. ledertværsnit ¹⁾ [AWG] ²⁾
	Bussmann J	Bussmann T	SIBA RK1	Littel Fuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Bussmann E1958 JFHR2	
1 x 200-240 V								
1,1	KTN-R20	–	–	–	–	–	–	10
1,5	KTN-R30	–	–	–	–	–	–	7
2,2	KTN-R40	–	–	–	–	–	–	7
3	KTN-R40	–	–	–	–	–	–	7
3,7	KTN-R60	–	–	–	–	–	–	7
5,5	–	–	–	–	–	–	–	7
7,5	–	–	–	–	–	–	–	2
3 x 200-240 V								
0,75	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,1	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
1,5	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
2,2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
3,7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
5,5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	–	A2K-50R	7
7,5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	–	A2K-50R	7
11	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R	7
15	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R	2
18,5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R	1/0
22	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R	1/0
30	FWX-150	–	–	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150	1/0
37	FWX-200	–	–	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200	4/0
45	FWX-250	–	–	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250	250 MCM
3 x 380-500 V								
0,55	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
0,75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,1	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,5	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
2,2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
5,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
7,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
11	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	–	A6K-40R	7
15	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	–	A6K-40R	7
18,5	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	–	A6K-50R	7
22	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	–	A6K-60R	2
30	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	–	A6K-80R	2
37	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	–	A6K-100R	1/0
45	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	–	A6K-125R	1/0
55	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	–	A6K-150R	1/0
75	FWH-220	–	–	2028220-200	L50S-225	–	A50-P225	4/0
90	FWH-250	–	–	2028220-250	L50S-250	–	A50-P250	250 MCM
3 x 525-600 V								
0,75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,1	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
1,5	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KTN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10
2,2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
3	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KTN-R20	ATM-R20	A2K-20R	10
5,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
7,5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KTN-R30	ATM-R30	A2K-30R	10
3 x 525-690 V								
11	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLSR025	HST25	A6K-25R	1/0
15	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	5017906-030	KLSR030	HST30	A6K-30R	1/0
18,5	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLSR045	HST45	A6K-45R	1/0
22	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLSR045	HST45	A6K-45R	1/0
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLSR060	HST60	A6K-60R	1/0
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLSR075	HST80	A6K-80R	1/0
45	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLSR090	HST90	A6K-90R	1/0
55	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLSR100	HST100	A6K-100R	1/0
75	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-125	HST125	A6K-125R	1/0
90	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-150	HST150	A6K-150R	1/0

¹⁾ Skærmet motorkabel, uskærmet forsyningeskabel.²⁾ American Wire Gauge.

16.8 Indgange og udgange

16.8.1 Netforsyning (L1, L2, L3)

Forsyningsspænding	200-240 V ± 10 %
Forsyningsspænding	380-500 V ± 10 %
Forsyningsspænding	525-600 V ± 10 %
Forsyningsspænding	525-690 V ± 10 %
Forsyningsfrekvens	50/60 Hz
Maks. midlertidig ubalance mellem faser	3 % af nominel værdi
Lækstrøm til jord	> 3,5 mA
Antal indkoblinger, kapsling A	Maks. 2 gange/min.
Antal indkoblinger, kapsling B og C	Maks. 1 gang/min.

Bemærk Brug ikke forsyningsspændingen til at tænde og slukke for CUE.

16.8.2 Motorudgang (U, V, W)

Udgangsspænding	0-100 % ¹⁾
Udgangsfrekvens	0-100 Hz ²⁾
Koblinger på udgang	Ikke anbefalet

¹⁾ Udgangsspænding i % af forsyningsspænding.

²⁾ Afhænger af den valgte pumpefamilie.

16.8.3 RS-485 GENIbus-tilslutning

Klemmenummer	68 (A), 69 (B), 61 GND (Y)
--------------	----------------------------

RS-485-kredsen er funktionsmæssigt adskilt fra andre centrale kredse og galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV).

16.8.4 Digitale indgange

Klemmenummer	18, 19, 32, 33
Spændingsniveau	0-24 VDC
Spændingsniveau, åben kontakt	> 19 VDC
Spændingsniveau, lukket kontakt	< 14 VDC
Maks. spænding på indgang	28 VDC
Indgangsmodstand, R _i	Ca. 4 kΩ

Alle digitale indgange er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer.

16.8.5 Melderelæer

Relæ 01, klemmenummer	1 (C), 2 (NO), 3 (NC)
Relæ 02, klemmenummer	4 (C), 5 (NO), 6 (NC)
Maks. klemmebelastning (AC-1) ¹⁾	240 VAC, 2 A
Maks. klemmebelastning (AC-15) ¹⁾	240 VAC, 0,2 A
Maks. klemmebelastning (DC-1) ¹⁾	50 VDC, 1 A
Min. klemmebelastning	24 VDC, 10 mA
	24 VAC, 20 mA

¹⁾ IEC 60947, del 4 og 5.

C Fælles

NO Sluttekontakt

NC Brydekontakt

Relækontakterne er adskilt fra andre kredse med en forstærket isolering (PELV).

16.8.6 Analoge indgange

Analog indgang 1, klemmenummer	53
Spændingssignal	A53 = "U" ¹⁾
Spændingsområde	0-10 V
Indgangsmodstand, R _i	Ca. 10 kΩ
Maks. spænding	± 20 V
Strømsignal	A53 = "I" ¹⁾
Strømområde	0-20, 4-20 mA
Indgangsmodstand, R _i	Ca. 200 Ω
Maks. strøm	30 mA
Maks. fejl, klemme 53, 54	0,5 % af fuld skala
Analog indgang 2, klemmenummer	54
Strømsignal	A54 = "I" ¹⁾
Strømområde	0-20, 4-20 mA
Indgangsmodstand, R _i	Ca. 200 Ω
Maks. strøm	30 mA
Maks. fejl, klemme 53, 54	0,5 % af fuld skala

¹⁾ Fabriksindstillingen er spændingssignal "U".

Alle analoge indgange er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer.

16.8.7 Analog udgang

Analog udgang 1, klemmenummer	42
Strømområde	0-20 mA
Maks. belastning til stel	500 Ω
Maks. fejl	0,8 % af fuld skala

Den analoge udgang er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer.

16.8.8 MCB 114-sensorindgangsmodul

Analog indgang 3, klemmenummer	2
Strømområde	0/4-20 mA
Indgangsmodstand	< 200 Ω
Analog indgang 4 og 5, klemmenummer	4, 5 og 7, 8
Signaltype, 2 eller 3 ledere	Pt100/Pt1000

Bemærk Ved brug af Pt100 med 3-lederkabel må modstanden ikke overstige 30 Ω.

16.9 Lydtryksniveau

CUE's lydtryksniveau er maks. 70 dB(A).

Lydtrykket fra en motor der reguleres af en frekvensomformer, kan være højere end fra en tilsvarende motor som ikke reguleres af en frekvensomformer. Se afsnit 6.7 RFI-filtre.

17. Bortskaffelse

Dette produkt eller dele deraf skal bortsaffes på en miljørigtig måde:

- Brug de offentlige eller godkendte, private renovations-ordninger.
- Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted.

Ret til ændringer forbeholdes.

Declaration of conformity

GB: EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CUE, to which the declaration below relates, is in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EU member states.

DK: EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet CUE som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EU-medlemsstaternes lovgivning.

DE: EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt CUE, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt.

- Low Voltage Directive (2014/35/EU).
Standards used:
EN 61800-5-1:2007.
- EMC Directive (2014/30/EU).
Standards used:
EN 61800-3: 2004/A1: 2012.

This EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos safety instructions (publication number 96706951).

Bjerringbro, 8th April 2015

Svend Aage Kaae
Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garin C.P. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шаффарнанская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumpum AB
Truukkijuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27856664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökállás,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096

Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intrirub Lt. 2 & 3
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800

Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan

Phone: +81 53 428 4760

Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Gangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augsta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tāl.: + 371 714 9640, 7 149 641

Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguan U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwzoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmiero
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruinței, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41,
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250

Phone: +66-2-725 8999

Telefax: +66-2-725 8998

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2, yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 02.09.2016

be think innovate

96780034 1116

ECM: 1187342

www.grundfos.com

GRUNDFOS 

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.